


# MRFvg 4001

Frigorifero ventilato  
Perfection



Volume lordo/utile	377/286 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	597/654/1884
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	475/423/1659
Classe di efficienza energetica	
Consumo energetico in 365 giorni	374 kWh <sup>2</sup>
Classe climatica (direttiva sull'energia)	CC3
Classe di temperatura (direttiva sull'energia)	K4
Temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C <sup>3</sup>
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	50 dB(A)
Valore collegamento	2,0 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Dissipazione di calore	346 kJ/h
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Intervallo di temperatura	-2 °C a +15 °C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio / nero
Materiale porta / colore	acciaio / nero
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	display monocromatico con pulsanti touch
Display	digitale esterno
Illuminazione interna	illuminazione con plafoniera a LED, commutabile separatamente e regolabile
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico ed acustico
Tipo di rete	SmartModule
Soluzione di rete	integrabile
Interfaccia	WLAN/LAN (optional)
Griglie regolabili di appoggio	5
Materiale griglie di appoggio	griglie rivestite di materiale plastico
Capacità bottiglie da 0,5 PET/in linea 0,5	253/7
I PET	
Capacità bottiglie da 0,33 l/in linea lattine 0,33 l	506/7
Carico massimo griglie di appoggio	45 kg
Maniglia	maniglia integrata
Chiusura	elettronica, con controllo remoto
Porta a chiusura automatica	si
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
Peso lordo/netto	69/64 kg
EAN-Nr.	9005382239636

<sup>1</sup> Ai sensi del regolamento 2019/2018.

<sup>2</sup> Misurazione ai sensi della norma EN 16902:2016.

<sup>3</sup> Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.