
Samostojeći uređaji 2024

LIEBHERR

Hlađenje i zamrzavanje





Optimalna svježina

Kada se radi o namirnicama, brinete o vrhunskoj kvaliteti i autentičnom kulinarskom iskustvu. Obilazite štandove s regionalnim sirevima, cijenite svježe ulovljenu ribu i volite sami uzgajati rotkvice. Ne bi li bilo sjajno kad biste i dalje mogli osjetiti ovu kvalitetu, čak i nakon nekoliko dana u hladnjaku? Gotovo kao da je vrijeme stalo? Mislimo da bi.

To je ono što nas motivira da neprestano razvijamo nova i još bolja rješenja koja jamče savršene uvjete za čuvanje svih vrsta namirnica. Za dugotrajnu svježinu, zaštitu vrijednih vitamina i hranu koja ima okus kao da je upravo kupljena ili ubrana. Ali zašto ne otkriti sami? Pogledajte naše samostojeće hladnjake i zamrzivače iz 2024.



RBsfd 5221 ◊ Plus serija



Sadržaj

| | |
|--|------------|
| Liebherr Grupacija | 6 |
| Kvaliteta | 8 |
| Održivost | 10 |
| Uravnotežena izvedba | 12 |
| Tehnologije svježine | 14 |
| BioFresh Professional sa značajkom HydroBreeze | 18 |
| BioFresh Professional s Fish & Seafood pretincem | 20 |
| Dizajn | 22 |
| Praktičnost i fleksibilnost | 28 |
| Voda i led | 34 |
| Povezivost | 38 |
| Korisničko sučelje | 40 |
| Dodatni pribor | 42 |
| Serije | 44 |
| Centri svježine | 46 |
| Side-by-Side kombinirani hladnjaci | 50 |
| XL kombinirani hladnjaci | 56 |
| Frenchdoor kombinirani hladnjaci | 57 |
| Kombinirani hladnjaci | 58 |
| Kombinirani hladnjaci | 60 |
| Kombinirani hladnjaci (sa zamrzivačem dolje) | 68 |
| Kombinirani hladnjaci (sa zamrzivačem gore) | 78 |
| Hladnjaci | 80 |
| Hladnjaci | 88 |
| Podpultni hladnjaci | 92 |
| Zamrzivači | 96 |
| Zamrzivači | 104 |
| Vinski hladnjaci | 108 |
| Dizajn & LifeStyle | 120 |
| Outdoor hladnjak | 122 |



Rukovanje materijalima



Strojevi za transport materijala



Posebni strojevi za podzemnu gradnju



Rudarstvo



Mobilne i gusjenične dizalice



Toranjске dizalice



Betonska tehnologija



Pomorske dizalice



Zrakoplovni i transportni sustavi



Strojni alati i sustavi za automatizaciju



Komponente



Hoteli



Uređaji za hlađenje i zamrzavanje

Tradicionalna pouzdanost. I vjerni kupci diljem svijeta.

Već 75 godina Liebherr nudi visokokvalitetne proizvode za perspektivne industrije. Rastemo sa svojim kupcima i partnerima iz čitavog svijeta i uvijek visoko postavljamo ciljeve.

Velika obitelj

Liebherr Grupaciju osnovao je Hans Liebherr 1949. godine. U 75 godina povijesti poduzeća obiteljska tvrtka Liebherr dokazala je stabilnost i pouzdanost. Liebherr se ubraja u najveće proizvođače građevinskih strojeva, a uz to uspješno posluje i u mnogim drugim industrijama. Grupa ima decentraliziranu organizaciju s gotovo 50.000 zaposlenika diljem svijeta i podijeljena je na samostalne poslovne jedinice.

Grupacija obuhvaća 13 segmenata: strojeve za zemljane radove, strojeve za transport materijala, posebne građevinske strojeve za podzemnu gradnju, rudarstvo, mobilne i gusjenične dizalice, toranjske dizalice, betonsku tehnologiju, pomorske dizalice, zrakoplovne i transportne sustave, strojne alate i sustave za automatizaciju, uređaje za hlađenje i zamrzavanje, komponente i hotele. Ima više od 140 društava na svim kontinentima. Holding društvo Grupe je Liebherr-International AG u Bulleu/Švicarska, čiji su dioničari članovi obitelji Liebherr.



Rashladni uređaji: vrhunska tehnologija u kombinaciji s iskustvom

Sektor za rashladne uređaje osnovan je 1954. u Ochsenhausenu i već mnogo godina ima važnu ulogu u razvoju Grupacije. Liebherr-Hausgeräte već je 70 godina vodeći proizvođač inovativnih hladnjaka i zamrzivača za kućanstva i za industrijski sektor. S godišnjom proizvodnjom većom od 2,2 milijuna uređaja Liebherr se ubraja u vodeće europske proizvođače uređaja za hlađenje. Pet proizvodnih lokacija u Ochsenhausenu (Njemačka), Lienzu (Austrija), Radinovu (Bugarska), Kluangu (Malezija) i Aurangabadu (Indija) čine proizvodnu mrežu uređaja za hlađenje i zamrzavanje u skladu s najsuvremenijim standardima.

Liebherr-Hausgeräte posluje u cijelom svijetu: pomoću guste mreže distribucijskih društava i ureda u Bugarskoj, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Austriji, Kanadi, Maleziji, Rusiji, Švicarskoj, Singapuru, Južnoafričkoj Republici i SAD-u svojom stručnošću u tehnologijama za hlađenje i zamrzavanje osigurava da kupci dobivaju kompetentne savjete te na licu mjesta nudi profesionalnu uslugu servisiranja i održavanja.

Čak i najmanji detalj zaslužuje najveću pažnju.

Prioritet nam je beskompromisna kvaliteta – do najsitnijeg vijka. I to smo činili od samog početka. Od 1954. godine proizvodimo visokokvalitetne hladnjake i zamrzivače te ih distribuiramo diljem svijeta. U srcu smo još uvijek obiteljska tvrtka s korijenima u Njemačkoj. Tu nastavljamo razvijati sve naše proizvode. Njemački inženjering – iz odanosti našem osnivaču i znanjem koje su izgradile generacije inženjera.

Udobnost dostupna svima.

Naši novi samostojeći uređaji dostupni su u različitim serijama: Pure, Plus, Prime i Peak. Koju god seriju odabrali, svaki pojedini Liebherr dolazi s beskompromisnom Liebherrovom kvalitetom. To je zato što čak i u seriji Pure svaki uređaj dolazi sa širokim rasponom značajki. Jedan primjer je NoFrost – funkcija automatskog odmrzavanja. Druga je naša EasyFresh tehnologija za čuvanje voća i povrća. Tu je i naša značajka DuoCooling. S dva odvojena rashladna toka, osigurava da nema izmjene zraka između hladnjaka i zamrzivača. Pohranjene namirnice se ne suše i ne prenose se mirisi.



EasyFresh za voće i povrće od serije Pure naviše.





CNbdc 573i ◇ Plus serija

Dugi radni vijek.

Čak i najsitniji detalji odražavaju naše standarde kvalitete. Prije nego što odobrimo proizvodnju šarki vrata, one moraju proći najmanje 100 000 ciklusa otvaranja. To je ekvivalent preko 15 godina upotrebe. Također testiramo i sve ostale funkcionalne dijelove za jednaki vijek trajanja.

Ako, suprotno očekivanjima, neka sitnica više ne udovoljava vašim zahtjevima, vi ili vaš ovlaštenu servisni partner to možete brzo ispraviti, jer je svaki naš uređaj izuzetno jednostavan za popravak. Sve bitne rezervne dijelove držimo na zalihama duže od 10 godina. Manji popravak bitno je jeftiniji od nabavke novog uređaja, a i ekološki je održivo.

Mi ne ostajemo samo na priči, mi jamčimo.

Tijekom proizvodnje pažljivo promatramo sve komponente u našim hladnjacima i testiramo ih mnogo rigoroznije nego što je zakonski potrebno sa zadnjom kontrolom prije pakiranja. Tek tada se naši uređaji mogu malo odmoriti. Sva naša proizvodna mjesta certificirana su prema međunarodnim standardima za kvalitetu ISO 9001, upravljanje energijom ISO 50001 i upravljanje okolišem ISO 14001. Ništa nam nije lakše nego jamčiti najmanje dvije godine da naši proizvodi nemaju materijalnih i proizvodnih nedostataka te su posebno jednostavni za instalaciju. S Gemma jamstvom ovo smo vrijeme produžili na 5 godina.

U svakom slučaju jedno je sigurno: vrlo dugo ćete uživati u svom Liebherr uređaju.



Magnetna guma za vrata osigurava sigurno zatvaranje.

Naš put u budućnost.

Jedna stvar ujedinjuje sve naše inovacije proizvoda: sve one predstavljaju put prema većoj održivosti. Preuzimanje odgovornosti jedna je od naših temeljnih vrijednosti. Zato imamo desetljećima dugu tradiciju istraživanja i razvoja ekološki prihvatljivih proizvoda, imajući na umu njihov cijeli životni ciklus.



*** EcoVadis Gold**

Vodeća svjetska agencija za ocjenjivanje društveno odgovornog poslovanja EcoVadis, nagradila je naš trud zlatom za 2023. Ponosni smo što smo među 3% najboljih tvrtki koje je ocjenjivao EcoVadis.

Recikliranje/odlaganje

Dugoročno ciljamo na održivo kružno gospodarstvo i aktivno dizajniramo svoje proizvode kako bismo maksimalno povećali ponovnu uporabu materijala u njima tako što ih činimo jednostavnim za odvajanje.

Materijali

Želimo smanjiti utjecaj naših poslovnih aktivnosti na okoliš i pripremamo proizvode koji se mogu reciklirati povećanjem upotrebe obnovljivih materijala i recikliranih materijala u našim uređajima i smanjenjem raznolikosti materijala koje koristimo. Pritom promatramo cijeli proizvod.



Faza uporabe

Smanjujemo naš utjecaj na okoliš nastavljajući nuditi prvoklasne, energetske učinkovite proizvode koji su izuzetno dugotrajni i laki za popravak – uz podršku korisničke službe usmjerene prema budućnosti. Također nudimo proizvode i rješenja koja pomažu smanjiti bacanje hrane.

Više o tome na sljedećim stranicama.

Proizvodnja

Želimo proizvoditi na ekološki osviješten način smanjenjem energetske potrošnje naših postrojenja i sve većim korištenjem obnovljivih izvora energije. Odgovornim korištenjem vode, smanjenjem otpada i izbjegavanjem onečišćenja, smanjujemo naš utjecaj na okoliš iznad i izvan emisija CO₂.*

Savršeno zamišljeno: moćan, kompletan paket.

Naši su hladnjaci pravi svestrani proizvodi. Uz malu potrošnju energije i nisku razinu buke, nude i dovoljno prostora za pohranu namirnica te imaju rezervu snage kad je potrebno. U fazi razvoja uzimamo u obzir veliki broj faktora i možemo ponuditi savršeno uravnotežen uređaj. Ili drugačije rečeno: sve dobre stvari dolaze u obliku broja četiri.





Energetska učinkovitost

Naši novi samostojeći uređaji nalaze se na vrhu ljestvice učinkovitosti. Tako štede dragocjene resurse i čuvaju naš okoliš, a zahvaljujući niskoj potrošnji električne energije i vaš novčanik.



Zapremina

Imamo idealan uređaj za svaku obitelj i za svaku životnu situaciju. Kod nas ćete pronaći odgovarajući uređaj za svaku visinu niše. Od izuzetno velikih ladica do najmanjih detalja, pazimo na svaku litru rashladnog volumena. Tako su na primjer rasvjetna tijela ugrađena u kućište radi uštede prostora.



Razina buke

U modernim prostornim konceptima kuhinja i dnevni prostor sve se više stapaju. To naglašava važnost tihog rada rashladnih uređaja. Naš novi program stoga nudi širok izbor izuzetno tihih uređaja. Kod određenih modela postigli smo izuzetno nisku razinu buke od 31 dB.



Kapacitet hlađenja

Inteligentna senzorska tehnologija konstantno prilagođava način hlađenja trenutnoj upotrebi - takvi su naši samostojeći uređaji. Visoka energetska učinkovitost i ekonomičan rad uz istodobno obilje rezerve snage. Na primjer, za hlađenje velike količine hrane nakon tjedne kupovine.



Visoka efikasnost: Ovako Liebherr može biti ekonomičan


Koliko su naši uređaji učinkoviti možete saznati pomoću online alata iz projekata LABEL2020 i BELT koje financira EU. Na ovoj stranici (tool.label2020.eu) možete pogledati i usporediti potrošnju električne energije i mnoge druge podatke o proizvodima za električne uređaje. Kalkulator također uzima u obzir lokalne cijene električne energije i prikazuje troškove za cijelo razdoblje korištenja. Usporedba pokazuje da Liebherr vrijedi!

Uravnotežena i savršena izvedba: Naša BluPerformance tehnologija

Ono što je inovativno u našim BluPerformance modelima: cjelokupna tehnologija hlađenja integrirana je u bazu uređaja. Kao rezultat toga, uređaji nude znatno više korisne zapremine nego do sada. Tako imate osjetno više mjesta za hranu i piće. Osim toga, zahvaljujući boljoj ventilaciji u bazi ponovno je povećana energetska učinkovitost. A naši su uređaji sada i tiši. Sigurni smo da ova tehnologija ne nadahnjuje samo ljubitelje tehnologije.



EU energetska oznaka za elektroničke uređaje



1. QR kôd za identifikaciju proizvoda u EU bazi podataka EPREL (Europska baza podataka o proizvodima za energetska označavanje).
2. "Identifikator modela" za ručnu identifikaciju proizvoda u EU bazi podataka EPREL, npr. preko šifre proizvoda.
3. Nova ljestvica učinkovitosti "A" do "G". Međutim, "G" je namijenjen samo hladnjacima za vina.
4. Zbroj zapremina* pretinaca za zamrzavanje.
5. Zbroj zapremina* pretinaca za hlađenje.
6. Razina buke sada je klasificirana u razrede "A" do "D".

* Izraz "zapremina" odnosi se na pojam "zapremina" kao obujam prostora iz Uredbe (EU) 2019/2016.

Dugotrajna svježina.

Ne pristajete na kompromise kada kupujete. Tražite prirodne sastojke, najbolju kvalitetu i maksimalnu svježinu. Naravno, svatko tko cijeni dobru hranu želi je što duže zadržati svježom. Upravo zato smo razvili inovativne tehnologije svježine i poboljšavamo ih iz godine u godinu, tako da vaša hrana i nakon nekog vremena u hladnjaku ostaje svježija i ukusnija.





EasyFresh. Idealno za voće i povrće.

Nezapakirano voće i povrće ovdje se osjeća kao kod kuće. Pohranjena na istoj temperaturi kao u hladnjaku ali hermetički zatvorena, zelena salata je, primjerice, i dalje hrskava i svježija i nakon 7 dana.



BioFresh. Dugotrajna svježina.

Pouzdana BioFresh tehnologija nudi optimalne uvjete pohrane namirnica na temperaturi malo iznad 0°C, puno nižoj nego u ostatku hladnjaka. Uz savršenu vlažnost, voće i povrće ostaju svježiji još dulje u hermetički zatvorenom Fruit & Vegetable pretincu. Meso, riba i mliječni proizvodi mogu se čuvati u idealnim uvjetima u pretincu Meat & Dairy.



BioFresh Professional s HydroBreeze. Ohladite kao profesionalci.

Hladna maglica koja prekriva voće i povrće kao zaštitni melem. Osigurava hrskavu svježinu i poboljšava strukturu - poseban wow efekt za voće i povrće u BioFresh Professional pretincu.



BioFresh Professional s Fish & Seafood pretincem za ribu i plodove mora. Kao svježe ulovljena riba s tržnice.

Osobito osjetljive namirnice poput ribe i plodova mora najbolje je čuvati na ledenim temperaturama i pri niskoj vlažnosti. Stalna temperatura od -2°C u pretincu za ribu i plodove mora stoga je idealna da namirnice dulje ostanu svježije.



DuoCooling. Nema isušivanja.

Naša osnovna tehnologija u svim hladnjacima i zamrzivačima. Dva potpuno odvojena rashladna toka osiguravaju da nema izmjene zraka između hladnjaka i zamrzivača. Namirnice se ne isušuju i ne šire mirise.



NoFrost. Nema više odmrzavanja.

Funkcija automatskog odmrzavanja jamči da zamrznuta hrana ostaje svježija. Više nema potrebe za privremenim skladištenjem zamrznute hrane tijekom ručnog odmrzavanja. Konstantno optimalno zamrzavanje održava se bez prekida.

+10 dana

+8 dana

+3 dana

Easy
Fresh

+10 dana

Specifikacije napravljene u danima usporedbe su s normalnim odjeljkom hladnjaka.



Bio
Fresh

+11 dana

+12 dana

+40 dana

+40 dana

+48 dana

Hladno i maglovito. Savršeno vrijeme za vaše povrće.

Naša značajka HydroBreeze primjer je našeg najvišeg standarda svježine. Hladna maglica prekriva voće i povrće poput melema u BioFresh Professional pretincu. Maglica osigurava hrskavu svježinu, poboljšava strukturu i dulje održava svježinu lisnatog povrća. Također stvara optički wow efekt u BioFresh Professional pretincu.



Tajna prirodne svježine.

Dolina Salinas u Kaliforniji poznata je kao “zdjela za salatu” SAD-a. I to zbog posebno povoljnih klimatskih uvjeta. Njezina blizina hladnim vodama Pacifika znači da fina, vlažna magla ljeti prekriva dolinu i njena polja. Time se sprječava isušivanje usjeva koji ovdje rastu. Upravo je ta ideja inspirirala naš BioFresh Professional sa značajkom HydroBreeze.



Svaki put kad se vrata otvore, stvara se svježa, hladna maglica.

Hydro
Breeze

+8 dana

+10 dana

+8 dana

+12 dana

+40 dana

+11 dana

+12 dana



Više o
HydroBreeze tehnologiji

Specifikacije napravljene u danima usporedbe su s
normalnim odjeljkom hladnjaka.

Kao svježe ulovljena riba s tržnice. Naš Fish & Seafood pretinac.

Kako bi riba i plodovi mora i nakon nekoliko dana bili svježiji kao ulov dana, potreban vam je pretinac hladnjaka koji održava njihovu svježinu; kao što je naš Fish & Seafood pretinac za ribu i plodove mora. Riba i plodovi mora ovdje se mogu čuvati na -2°C i na niskoj razini vlage. Savršeni uvjeti za dulje uživanje u okusu svježeg ulova.




Specifikacije napravljene u danima usporedbe su s normalnim odjeljkom hladnjaka.



Fleksibilna uporaba

Površina BioFresh Professional pretinca može se prilagoditi individualnim potrebama. -2°C može se djelomično ili čak potpuno prilagoditi temperaturnoj zoni malo iznad 0°C. Ovo je optimalno okruženje za čuvanje mesa i mliječnih proizvoda. U nastavku smo ilustrirali ove četiri opcije:



Izrazite svoj stav. U vašoj kuhinji.

Hladnjaci su odavno prestali biti jednolični bijeli kuhinjski aparati. Sada kada prostor za blagovanje i dnevni boravak više nisu jasno odvojeni, dizajn igra sve važniju ulogu. Novi puristički dizajnerski jezik Liebherr aparata privlači poglede svojim iznimnim linijama, elegantnim površinama i jednostavnom siluetom.

Klasičan, ekskluzivan izgled koji omogućuje našim uređajima da se besprijekorno uklope u svaku modernu kuhinju, a opet se ističu. No nema više potrebe da vam pričamo, dizajn već govori sam za sebe.

Naši uređaji dostupni su sa zaslonom integriranim u vrata. Ili, za one naklonjene purističkom stilu, u unutrašnjosti hladnjaka.





XRFbd 5220 ♦ Plus serija



InteriorFit. Savršena ugradnja.

Elegantno iskoristite niše u kuhinji. Uz InteriorFit, naši samostojeći hladnjaci uklapaju se u vašu kuhinju bez zauzimanja puno prostora - ne trebaju ventilacijski razmak između uređaja i zidova ili susjednog namještaja. Samo vrata hladnjaka vire u vašu kuhinju. Sve ostalo je nevidljivo.



CBNbsd 578i Δ Peak serija

Black
Steel
Interior

S jednako dobrim ukusom iznutra kao i izvana:

Naši BlackSteel uređaji s crnim nehrđajućim čelikom iznutra i izvana pravi su vizualni užitek.

Vaše mogućnosti: Elegantan, elegantan ili elegantan.

Vaša kuhinja je jedinstvena. I vaš hladnjak bi trebao biti takav. Birajte između uređaja s različitim visokokvalitetnim materijalima, diskretnih boja i ergonomskog dizajna ručki. Što god odabrali: s ovim ekskluzivnim opcijama doista ne možete pogriješiti.

Dizajn ručki

Ručka s mehanizmom za otvaranje

Ručka na vratima glatko se prilagođava pokretima vaše ruke, što otvaranje čini još lakšim.



Integrirana ručka

U ovoj verziji ručka ne viri u prostor. Elegantno udubljenje skladno se uklapa u diskretni dizajn vaše kuhinje bez ručki.



Fronte vrata

Površine

Odaberite jedan od dostupnih dizajna u nastavku:

SmartSteel

Crni čelik

Crno staklo

Bijela



Izgled čelika



BlackSteel unutrašnjost

Ekskluzivni BlackSteel elementi u unutrašnjosti BlackSteel samostojećih uređaja i odabranih ugradbenih uređaja dodatna su značajka koja privlači pažnju.



Za posebno zahtjevne namirnice.

Nije važno koliko volite vanjski izgled svog Liebherr hladnjaka, u jednom trenutku je vrijeme da ga otvorite. Stoga je dobro što je i njegova unutrašnjost vizualno privlačna.

Dizajn i funkcionalnost.

Tradicionalno i bezvremensko s jedne strane, elegantno i ekskluzivno s druge strane. Novi dizajn besprijekorno se uklapa u svaki interijer. Interijer sadrži elegantne elemente od stakla i nehrđajućeg čelika. Precizna izrada, oko za detalje i skladna kombinacija materijala, oblika i boja stvaraju privlačan cjelokupni izgled. Kompletna scena je zaokružena novim konceptom rasvjete.





Novi koncept rasvjete LightTower ravnomjerno osvjetljava unutrašnjost i istovremeno podupire staklene police. Fleksibilno, štedi prostor, jedinstveno.

Praktičnost i fleksibilnost



Jednostavno smo učinili još jednostavnijim.

Hladnjaci i zamrzivači se koriste svaki dan. Zato razvijamo samostojeće uređaje koji nude jednostavnost korištenja, udobnost i fleksibilnost – od prvog otvaranja vrata do najsitnijih detalja prilikom korištenja.

Ponekad u životu možemo imati sve što poželimo.

Značajke novih samostojećih uređaja daju vam više prostora. Djeljiva staklena polica, jedan lagani potez ruke, stvara prostor za visoke posude i vrčeve. Volite da su stvari dobro organizirane? S VarioBoxom i VarioSafeom možete uredno spremiti manje predmete u vrata ili unutrašnjost – uvijek na visini koja vam najviše odgovara.

Što kažete na hladno piće? Staklena polica iznad BioFresh pretinca začas se pretvara u policu za boce.

U našim hladnjacima-zamrzivačima s VarioTempom, pretinci zamrzivača mogu se varijabilno prebaciti na drugu temperaturu. Kao rezultat toga, zamrzivački dio može se koristiti kao hladnjak ili podrum.

Zauzvrat, VarioSpace osigurava dovoljno prostora u zamrzivaču čak i za najveću puricu ili najvišu sladolednu tortu. Kad smo već kod kolača: Za ljubitelje pečenja, naši hladnjaci nude dovoljno prostora čak i za cijeli lim za pečenje.

Pun namirnica. I pun udobnosti.

Ladice u hladnjaku i zamrzivaču u našim uređajima glatko klize unutra i van na teleskopskim vodilicama, tako da su vam sve namirnice uvijek nadohvat ruke. Nakon što pronađete sve sastojke i pića koja su vam potrebna, i dalje možete uživati u udobnosti zahvaljujući SoftSystemu, vrata se uvijek zatvaraju lagano i tiho, čak i ako je zamah bio malo prejak.



Praktičnost i fleksibilnost



Ladice na teleskopskim vodilicama

Ugodno jednostavno otvaranje i zatvaranje – čak i kada je potpuno napunjen – osigurava da su sve namirnice savršeno dostupne.



FlexSystem

Osigurava red i preglednost u BioFresh pretincu. Savršen je za spremanje manjih porcija voća i povrća ili osjetljivih namirnica.



VarioSafe

Omogućuje uredno spremanje manjih predmeta u unutrašnjosti – na visini koja vam najviše odgovara.

Prostor prilagođen vašim potrebama

S VarioTempom postoji fleksibilnost za svaku situaciju. Zamrzivač se može podesiti na promjenjivu temperaturu između $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ i $14\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Kao rezultat toga, uvijek ste savršeno pripremljeni, čak i za velike zabave. Ako je potrebno, zamrzivač se može koristiti kao dodatna zona za hlađenje predjela ili pića. Ili kao podrum za namirnice koje su osjetljive na hladnoću, poput krumpira, luka i drugih sličnih namirnica.

Obitelj vam se povećala i ponestaje vam mjesta u hladnjaku sa zamrzivačem? Nije problem. VarioTemp vam omogućuje da zamrzivač koristite kao hladnjak u svojoj kuhinji. U kombinaciji sa zasebnim zamrzivačem, to znači da imate dovoljno prostora za opskrbu čak i velike obitelji svježim namirnicama.



Koristite kao zamrzivač ($-18\text{ }^{\circ}\text{C}$)



Koristite kao hladnjak (između $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ i $+9\text{ }^{\circ}\text{C}$)



Koristite kao podrum ($+14\text{ }^{\circ}\text{C}$)



**Zamrzivači koji se teško otvaraju:
Sada su stvar prošlosti.**

Zahvaljujući novoj EasyOpen tehnologiji, naši zamrzivači se mogu otvoriti glatko i bez napora u bilo kojem trenutku. Čak i bez ručke. Kako smo to ostvarili? Uz pomoć inovativne gume vrata i novog tehnološkog modula BluPerformance uspjeli smo prepoloviti silu otvaranja vrata. Štedi prostor, jednostavno, praktično.



SpaceBox

Idealan za sve što zahtijeva malo više prostora.



SoftSystem mehanizam za meko zaustavljanje

Posebno tih i mekan mehanizam za zatvaranje vrata integriran je u sve modele serije Prime i Peak.

LIEBHERR NoFrost



VarioSpace
Praktično za velike smrznute
proizvode, na primjer višestojnu
rodendansku tortu.

LIEBHERR NoFrost

Ovaj potočić izvire u hladnjaku.

InfinitySpring donosi kristalno čist, hladan izvor vode u središte vaše kuhinje. Jer voda je zdrava. Navlačenje paketa vode u plastičnoj ambalaži je stvar prošlosti. To će rasteretiti vaša leđa i naš okoliš. Jednostavno i održivo.

Lagani pritisak umjesto napornog nošenja.

Integrirani dozator vode uvijek je tu kad vam treba, a gotovo je nevidljiv kad ga ne koristite. Prikladan je za posude gotovo bilo koje veličine, također za vrčeve ili termosice. Integrirani filter osigurava savršenu kvalitetu vode. Usput, za razliku od uobičajenih stolnih vrčeva za filtriranje vode, filter InfinitySpring je dovoljno promijeniti svakih šest mjeseci.





BottleTimer.

Omogućuje ekstra brzo hlađenje pića. I podsjeća vas putem aplikacije SmartDevice da ne zaboravite boce u zamrzivaču.

Kokteli će nestati prije leda.

Volite organizirati zabave, a gostiju nikad previše? Onda ćete voljeti naše funkcije za kockice leda. Jedno je sigurno: na vašoj zabavi nijedno piće neće ostati neohlađeno.





Dovoljno leda čak i za najveću zabavu: IceTower.

IceTower u našim zamrzivačima postavlja nove standarde. Kombinira dva velika pretinca: automatski IceMaker za do 8 kilograma kockica leda i još jedan prostrani pretinac – dovoljno velik da, na primjer, uspravno pohranite nekoliko obiteljskih pizza. A kako smo željeli još veću udobnost, oba pretinca smo postavili na policu s teleskopskim vodilicama. Uključili smo čak i lopaticu za led, tako da vam ruke ostanu tople.



Led u tren oka uz EasyTwist Ice.

Brzo napravite zalihu kockica leda – bez fiksnog priključka za vodu. Jednostavno napunite spremnik vodom, pustite da se zamrzne i zatim okrenite za kockice leda. EasyTwist Ice je jednostavan za čišćenje i ugrađen je u većinu naših samostojećih uređaja iz serije Plus. Alternativno, dostupan je kao dodatni pribor.



IceMaker: kockice leda u izobilju.

IceMaker proizvodi do 130 kockica leda dnevno, koje automatski padaju u dvije ladice. Kada je MaxIce aktiviran, moguće je čak i ubrzati proizvodnju kocki leda ako dođe više gostiju od očekivanog. IceMaker je spojen na cijev za dovod pitke vode. Ako nije dostupan fiksni priključak za vodu, postoji i model sa spremnikom za vodu u odjeljku hladnjaka.

Već danas donosimo tehnologiju budućnosti.

Jedno je sigurno: tehnologije u budućnosti biti će sve pametnije. Mora li i hladnjak biti inteligentan? Ne mora. Ali mi smatramo da dodatna pomoć ne može škoditi. Zahvaljujući mnogim pametnim funkcijama, naši su uređaji pouzdani pomoćnici iz pozadine.



Ugrađeni napredak.

Vaš hladnjak misli za vas gdje god može. Na primjer, podsjeća vas na pića koja ste zaboravili u zamrzivaču - zahvaljujući integriranom BottleTimeru. Puknute boce stvar su prošlosti.

Posebno zanimljivo svima koji vole noćne posjete hladnjaku: NightMode. Unutrašnjost je tada osvijetljena samo prigušenom svjetlošću. To znači da se nakon ponoćne „šetnje“ možete nerazbuđeni vratiti u krevet.



Saznajte kako digitalno umreženo hlađenje olakšava vaš svakodnevni život:
home.liebherr.com/getsmart



Uvijek dobro povezan.

Svi naši novi samostojeći modeli su ili tvornički pripremljeni za umrežavanje ili se mogu naknadno povezivati na WLAN putem SmartDeviceBox-a. Uređaji s ugrađenim SmartDeviceBoxom mogu se prepoznati po malom slovu "i" iza oznake modela (npr.: RBsdc 525i). Iskoristite brojne mogućnosti naše aplikacije SmartDevice i povežite hladnjaka u postojeće okruženje Smart Home.

Zahvaljujući umrežavanju, važne statusne poruke se šalju izravno na vaš mobilni telefon. Na primjer, u slučaju otvorenih vrata hladnjaka putem DoorAlarma. Ali naša aplikacija SmartDevice nudi još puno toga. Osim jednostavnog upravljanja uređajima i njihovu kontrolu dok ste u pokretu, aplikacija pomaže i savjetima za pohranu hrane te time pruža još veći kulinarski užitak i produljuje joj vijek trajanja. Ovdje se također može pronaći odgovarajući pribor za svaki hladnjak, pristup korisničkim uputama i još mnogo toga.

Ukratko: s našim uređajima ste već danas spremni za budućnost.

Igramo isključivo na sigurno.

Zaštita podataka nam je vrlo važna. Iz tog smo razloga odabrali softverskog partnera koji dijeli naše visoke standarde: Microsoft. Kao prvi vodeći pružatelj cloud usluga, Microsoft je dobio certifikat prema međunarodnom ISO / IEC 27018 standardu za zaštitu podataka i koristi AES-256, istu tehnologiju šifriranja koja se koristi u bankarskoj industriji.

Dostupnost može varirati ovisno o državi.



Saznajte kako digitalno umreženo hlađenje olakšava vaš svakodnevni život: home.liebherr.com/getsmart

Aplikaciju SmartDevice možete preuzeti ovdje:



Hladnjaci koji ostavljaju sve vaše mogućnosti otvorenima – a vaša vrata zatvorena.

Ne razvijamo hladnjake s najviše funkcija. Razvijamo hladnjake s upravo odgovarajućim funkcijama za sigurno skladištenje hrane i dajemo našim kupcima upravo ono što trebaju. Funkcije koje im olakšavaju život. Zatim implementiramo te funkcije do tehničkog savršenstva.

Sigurnost na prvom mjestu.



Alarm za vrata

Vizualni alarm s pulsirajućim LED osvjetljenjem kad su vrata otvorena.



Alarm za temperaturu

Vizualno i zvučno upozorenje čim temperatura u odjeljku zamrzivača dosegne kritičnu razinu.



Alarm u slučaju prestanka napajanja

Vizualni i zvučni alarm u slučaju prestanka napajanja za sigurno skladištenje.



Alarm u slučaju smetnje

Optičko i zvučno upozorenje u slučaju kvara uređaja.



Podsjetnik

Automatski podsjetnik za održavanje i njegu.



Zaključavanje postavki

Sprječava sve promjene postavki ili aktivaciju funkcija.



DemoMode

Za optimalnu prezentaciju uređaja u salonima: korisničko sučelje i rasvjeta su uključeni, rashladni sustav je isključen.

Malo više udobnosti.



CleaningMode - čišćenje

Za savršen pogled tijekom čišćenja, svjetla ostaju uključena dok se rashladni sustav isključuje.



PartyMode

PartyMode aktivira funkcije kao što su SuperCool i maksimalna proizvodnja leda.



HolidayMode

Ventilator, SuperCool i SuperFrost se isključuju, a temperatura hladnjaka se povećava na +15°C radi uštede električne energije. Odjeljak zamrzivača ostaje uključen.



EnergySaver - ušteda energije

Podiže standardnu temperaturu na najviše 7°C kako bi se smanjila potrošnja energije.



SabbathMode

Sva rasvjeta i zvukovi se isključuju, a funkcija se deaktivira nakon 80 sati.



Postavke jezika*

Izbor postavke jezika između 12 ponuđenih.



Indikator statusa

Budite sigurni da je sve u redu u svakom trenutku – zahvaljujući integriranom statusnom prikazu u vratima uređaja. Plavo svjetlo pokazuje da je sve u redu. U slučaju smetnji, zaslon treperi crveno i oglašava se ton upozorenja.



Zaslon na vratima



Zaslon iza vrata

Osnovne funkcije hlađenja.



Prikaz temperature

Zaslon uvijek prikazuje trenutnu vrijednost temperature. Stavke koje trepću u izborniku označavaju promjene.



SuperFrost

Naglo snižavanje temperature u zamrzivaču, što pridonosi očuvanju nutritivne vrijednosti namirnica.



SuperCool

Povećava učinak hlađenja dok svježije namirnice dosegnu temperaturu ostatka namirnica u hladnjaku.



VarioTemp

Varijabilna postavka temperature između -2°C i +14°C znači da se cijeli zamrzivač može koristiti i kao hladnjak ili podrumski odjeljak.

Jednostavno pametno s aplikacijom.



NightMode - noćni način rada

Svi zvukovi i buka su isključeni - a osvjetljenje je prigušeno. Za nesmetanu tišinu.



BottleTimer - podsjetnik za boce

Ekstra brzo hlađenje aktiviranjem SuperFrost funkcije. Aplikacija šalje automatski podsjetnik da izvadite boce iz pretinca za led.



EasyTwist Ice

Brza i jednostavna proizvodnja kocki leda: napunite spremnik vodom, pustite da se zamrzne i okretom otpustite gotove kockice leda.



IceCubeTimer** - tajmer za kockice leda

Brža proizvodnja kockica leda. Čim su kockice leda spremne, aplikacija šalje obavijest.

Dodatni pribor

Praktični dodaci za svakodnevnu uporabu.

Otkrijte svestranost
originalnog Liebherr
asortimana dodatne opreme
za vaš hladnjak i olakšajte si
svakodnevicu.



PowerCooling
FreshAir

LIEBHERR



Sustavi organizacije

Unutrašnjost hladnjaka dizajnirana u skladu s potrebama. Na primjer, pregledno razvrstavanje hrane uz posude VarioSafe i VarioBox, varijabilne posudice za jaja i FlexSystem. Dodatni stalci za boce i natpisne pločice za označavanje vina na policama vinskih hladnjaka.



VarioBoxes



FlexSystem



Polica za boce

Raznovrsni sitni pomagači

Od praktične posude za maslac, posudice za led koja se lako puni do praktične posude za zamrzavanje, niz dodatne opreme nudi mnoštvo pametnih rješenja za sve što se tiče svježine i praktičnosti posluživanja.



Posuda za maslac



Posudica za led s poklopcem



Polica za boce



EasyTwist Ice

Brzo napravite zalihu kockica leda – bez fiksnog priključka za vodu. Brzo napravite zalihu kockica leda sa spremnikom za vodu i jednostavnim okretanjem. Jednostavan za naknadnu ugradnju kao dodatni pribor.



FreshAir filter s aktivnim ugljenom

Čisti cirkulirajući zrak i brzo veže neugodne mirise. Filter osigurava optimalnu kvalitetu zraka i lako ga je zamijeniti.



SmartDeviceBox

Svoj Liebherr možete naknadno opremiti SmartDeviceBoxom za umrežavanje. SmartDeviceBox može se instalirati u samo nekoliko koraka i već danas će vam otvoriti cijeli svijet digitalnih mogućnosti.



FlexCube


Za dobar pregled.
Čak i prije otvaranja
hladnjaka.

○ Pure ◇ Plus ⬡ Prime △ Peak

Koji uređaj odgovara mojim potrebama?
Pitanje kupca na koje nije uvijek lako
odgovoriti. Zbog toga smo vam dodatno
olakšali orijentaciju i podijelili naš
asortiman u četiri lako razumljive serije.

○ Pure serija

Seriya Pure naša je osnovna klasa. Jednostavno, pregledno i savršeno opremljeno za sve bitne potrebe. Uređaji iz serije Pure svedeni su na najbitnije ali popunjeni su do vrha najvišom Liebherr kvalitetom.



◇ Plus serija

Seriya Plus nadovezuje se na našu seriju Pure i odlikuju je posebni detalji. Plus ovdje prije svega znači plus u udobnosti. Uređaji ne samo da prvoklasno hlade i zamrzavaju, već su i nešto bliži pametnim uređajima. Na taj način olakšavaju mnoge zadatke.

○ Prime serija

S Prime serijom stvari postaju puno elegantnije. Postavlja nepogrešiv znak po pitanju dizajna i materijala. Na primjer, unutar uređaja se uglavnom koriste čvršći materijali, poput nehrđajućeg čelika. Također, posebni koncepti rasvjete čine uređaje iz ove serije izuzetno dopadljivim.



△ Peak serija

Seriya Peak je vrh našeg novog programa samostojećih uređaja. Ovdje kombiniramo najbolje s najboljim, bez kompromisa. Inovativna Liebherr tehnologija susreće se s vrhunskim dizajnom i vrhunskom udobnošću. Uređaji iz ove serije namijenjeni su onima koji žele sve.



XRFsd 5265 ○ Prime serija

Centri svježine



Kvaliteta u svakom detalju



BioFresh s HydroBreeze sustavom

Želite hladiti voće i povrće kao profesionalci? HydroBreeze će vas oduševiti: hladna maglica, u kombinaciji s temperaturom u pretincu nešto iznad 0°C, daje namirnicama dodatnu snagu za dulji rok trajanja. A brine se i za sjajan optički efekt. HydroBreeze se aktivira svakih 90 minuta na 4 sekunde i na 8 sekundi nakon otvaranja vrata.



EasyFresh

Naš EasyFresh pretinac donosi svježinu tržnice u vaš dom. Radilo se o svježem voću ili povrću, ovdje je sve u optimalnoj atmosferi. Zahvaljujući zračnoj nepropusnosti, hrana zadržava vlažnost što znači da ostaje dugo svjež.



Fish & Seafood pretinac

Volite ribu? Vaš Liebherr čuva ribu svježom! Fish & Seafood pretinac čuva ribu i plodove mora na optimalnoj temperaturi od -2 °C; jednako profesionalno kao i vaša ribarnica. Podesite veličinu zone od -2 °C koliko vam je potrebno – a preostalo meso i mliječne proizvode čuvajte na optimalnih 0 °C. LED zaslon pokazuje da je zona od -2 °C trenutno aktivna.



DuoCooling

DuoCooling predstavlja dva potpuno odvojena rashladna toka. Temperature hladnjaka i zamrzivača se podešavaju precizno i potpuno neovisno jedna o drugoj. Osim toga, prednost je i to što nema cirkulacije zraka iz zamrzivača u hladnjak i obratno čime je sprječeno miješanje mirisa i neželjeno sušenje namirnica u hladnjaku.



PowerCooling

Kod rashladnog uređaja bitno je da je hladnoća što ravnomjernije raspoređena? To osigurava PowerCooling sustav: ujedno snažan i tih ventilator učinkovito distribuira hladni zrak kroz cijeli hladnjak.



Touch & Swipe zaslon

Poslušan na dodir: zahvaljujući ovom zaslonu upravljate hladnjakom intuitivno i lako. Jednostavno, kombinacijom dodira i povlačenja prsta, odaberite željenu funkciju te podesite željene vrijednosti. Dok ga ne koristite zaslon pokazuje stvarnu temperaturu hladnjaka i zamrzivača.



NoFrost

Kada otvorite zamrzivač, želite vidjeti zamrznutu hranu – a nikako led i inje. NoFrost štiti odjeljak zamrzivača od neželjenog zaleđivanja, koje troši mnogo energije i može biti skupo. Uz NoFrost nema više zamornog i dugotrajnog odmrzavanja odjeljka zamrzivača, a to znači više vremena za druge stvari – i uštedu novca.



LED rasvjeta zamrzivača

Kada otvorite ladice u svom Liebherr zamrzivaču, ne samo da vas dočekuje pogled na hranu, već i atraktivna rasvjeta. To osiguravaju snažne, dugotrajne, ekološki prihvatljive LED diode. Rasvjeta dodatno olakšava pregled svih sadržaja, a također je jedinstven element dizajna



Polica za boce iznad BioFresh pretinca

Očekujete li goste i želite rashladiti nekoliko pića više nego inače? U tu svrhu dostupna je polica za boce iznad BioFresh pretinaca: jednostavnim uklanjanjem staklene ploče oslobađa se prostor za boce svih oblika i veličina.



SoftSystem

Od doručka do ponoćnog međuobroka, postoji mnogo prilika za otvaranje i zatvaranje hladnjaka. I zaista je ugodno sa vašim Liebherr uređajem. Zahvaljujući Soft Systemu, hladnjak se tiho, meko i sigurno zatvara. Boce spremene u vratima ostaju na sigurnom - ništa se ne klima i ne stvara buku.



LightTower

Uživajte u optimalno osvijetljenoj unutrašnjosti: LightTower pokazuje hranu u njezinom najboljem svjetlu i postavljen je tako da je cijela unutrašnjost hladnjaka ravnomjerno osvijetljena. LightTower izravno integriran u bočne zidove također ostavlja više prostora za vaše namirnice.



IceTower

Nikada vam neće ponestati hladnih pića na zabavi. Za to se brine IceTower zapremine 8 kg kocki leda. Lopatica za kockice leda i izvlačna posuda na teleskopskim vodilicama omogućuju lak pristup kockicama leda. Dodatna ladica za umetanje znači da možete spremati manje leda i napraviti mjesta za smrznutu hranu ispod. Susjedna ladica pruža prostor za skladištenje smrznutih proizvoda.



SBSes 8496

PremiumPlus



SWTNes 4285

| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 187 / 0,512 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 289 l |
| Zapremina: | Vinski odjeljak: 156.4 l / Zamrzivač: 133 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrdajući čelik (SmartSteel) / Nehrdajući čelik (SmartSteel) |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185 / 60 / 66.5 ¹ |



Upravljanje

- 2,4" TFT zaslon u boji iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature vinski dio i dio za zamrzavanje
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- FrostControl
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni
- Dječja zaštita

Zamrzivač

- 5 ladića, od čega dvije na kotačićima, VarioSpace
- IceMaker s priključkom na vodu 3/4"
- Količina proizvedenog leda u 24 h: 1,2 kg
- Zapremina spremnika za led: 1,8 kg
- LED rasvjeta
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 9 kg
- 2 rashladna uloška
- Police od sigurnosnog stakla

Vinski dio

- 2 zasebno podesive temperaturne zone od +5°C do +20°C
- Vrata od toniranog izo-stakla s UV zaštitom

- Kružno hlađenje, dovod zraka preko FreshAir filtera s aktivnim ugljenom
- Kontrola vlage podesivim ventilatorom
- 4 police od bukovine na teleskopskim vodilicama, od toga 2 preklopive
- LED rasvjeta s prigušenjem

Prednosti opreme

- Grijani desni bočni zid omogućuje kombinacije s drugim hladnjakom, zamrzivačem i/ili vinskim hladnjakom
- HardLine dizajn dizajn
- Ručka od aluminija s integriranim mehanizmom otvaranja
- Postavljanje moguće leđima do samog zida zahvaljujući prednjem prozračivanju
- Transportne ručke sprijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda i straga
- Moguća promjena strane otvaranja vrata
- Izmjenjiva guma na vratima
- Skriveni panti vrata s graničnikom

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

SKBes 4380

| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 133 / 0,364 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 371 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 235.7 l / BioFresh: 135.8 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrdajući čelik (SmartSteel) / Nehrdajući čelik (SmartSteel) |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185 / 60 / 66.5 ¹ |



Upravljanje

- 2,4" TFT zaslon u boji iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature hladnjaka i BioFresh pretinca
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak i BioFresh pretinci

- PowerCooling s FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Premium GlassLine police s držačem za boce, VarioBox, varijabilna posudica za jaja, kutija za maslac
- 4 GlassLine police, od toga 1 djeljiva
- VarioSafe
- Varijabilna polica za boce
- LED stropna rasvjeta s prigušenjem
- LED rasvjeta BioFresh pretinca
- LED rasvjeta stražnje stjenke
- 3 BioFresh pretinca na SoftTelescopic vodilicama, od toga 2 pretinac podesiva od Fruit & Vegetable-Safe do DrySafe, 1 pretinac za ribu i plodove mora

Prednosti opreme

- Grijani lijevi bočni zid omogućuje kombinacije s drugim hladnjakom, zamrzivačem i/ili vinskim hladnjakom
- HardLine dizajn dizajn
- Ručka od aluminija s integriranim mehanizmom otvaranja
- Postavljanje moguće leđima do samog zida zahvaljujući prednjem prozračivanju
- Transportne ručke sprijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata
- Izmjenjiva guma na vratima
- Skriveni panti vrata s graničnikom

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



XRFbs 5295

Peak



SFNbsd 529i

| | |
|--|----------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 199 / 0.545 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 277 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Crni čelik / Crni čelik |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| No Frost | Super Frost | LED | Ice Tower | Soft System | Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Space Box |
| Vario Space | Easy Open | Smart Device | | | | | | |

Upravljanje

- 2,4" TFT zaslon u boji iza vrata, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox uključen
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Zamrzivač

- 7 ladica, od kojih su 4 na djelomično izvlačivim teleskopskim vodilicama, VarioSpace
- Gornja ladica s praktičnom funkcijom nagiba
- IceTower
- IceMaker s priključkom na vodu 3/4", LED rasvjeta
- Količina proizvedenog leda u 24 h: 0.8 kg
- Zapremina spremnika za led: 8 kg
- LED rasvjeta
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 18 kg
- 2 rashladna uloška
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Grijani desni bočni zid omogućuje kombinacije s drugim hladnjakom, zamrzivačem i/ili vinskiim hladnjakom
- SlimLine ručka s integriranim mehanizmom otvaranja
- Transportne ručke sprijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, lijevo
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

SRBbsc 529i

| | |
|--|---------------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 108 / 0.295 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 386 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 246.2 l / BioFresh: 140.6 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Crni čelik / Crni čelik |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Infinity Spring | Soft System | Soft Telescopic | Super Silent |
| Touch & Swipe Display | Smart Device | | | | | | | |

Upravljanje

- 2,4" TFT zaslon u boji iza vrata, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature hladnjaka i BioFresh pretinca
- SmartDeviceBox uključen
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak i BioFresh pretinci

- PowerCooling s ambijentalnom rasvjetom i FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Premium GlassLine police s držačem za boce, uklonjivi VarioBox, varijabilna posudica za jaja, kutija za maslac
- 4 GlassLine police, od toga 1 djeljiva
- VarioSafe
- Integrirana policica za boce
- 2 bočna LED svjetleća stupa
- LED rasvjeta BioFresh pretinca
- 3 BioFresh pretinca na SoftTelescopic vodilicama, 2 pretinca za voće i povrće od kojih 1 s HydroBreeze sustavom, 1 pretinac za meso i mlječne proizvode, 1 FlexSystem
- InfinitySpring s priključkom na vodu 3/4"

Prednosti opreme

- Grijani lijevi bočni zid omogućuje kombinacije s drugim hladnjakom, zamrzivačem i/ili vinskiim hladnjakom
- SlimLine ručka s integriranim mehanizmom otvaranja
- Transportne ručke sprijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima
- Suha stražnja stijenka i ploča vrata od crnog čelika

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

Side-by-Side kombinirani hladnjaci



XRCsd 5255

Prime



SBNsdd 526i

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | D ^A / _G ¹ |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 171 / 0.468 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 313 l |
| Zapremina: | BioFresh: 180.7 l / Zamrzivač: 133 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Ice Maker | Soft System | Soft Telescopic |
| Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | | | | | |

Upravljanje

- 2,4" TFT zaslon u boji iza vrata, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature BioFresh pretinca i zamrzivača
- SmartDeviceBox uključen
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak i BioFresh pretinci

- PowerCooling s FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Premium GlassLine police s držačem za boce, uklonjivi VarioBox
- 1 GlassLine polica, od toga 1 djeljiva
- Integrirana polica za boce
- LED stropna rasvjeta
- LED rasvjeta BioFresh pretinca
- 2 BioFresh pretinca na SoftTelescopic vodilicama, 2 pretinca za voće i povrće

Zamrzivač ********

- 4 ladice, VarioSpace
- IceMaker s priključkom na vodu 3/4"
- Količina proizvedenog leda u 24 h: 1.2 kg

- Zapremina spremnika za led: 5.4 kg
- LED rasvjeta
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- 2 rashladna uloška
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Grijani desni bočni zid omogućuje kombinacije s drugim hladnjakom, zamrzivačem i/ili vinski hladnjakom
- SlimLine ručke s integriranim mehanizmom otvaranja
- Transportne ručke s prijedima i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini s prijedima
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, lijevo
- Izmjenjiva guma na vratima
- Suha stražnja stijenka i ploča vrata od nehrđajućeg čelika sa SmartSteelom

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

SRsdc 525i

| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | C ^A / _G ¹ |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 79 / 0.216 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 401 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Easy Fresh | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Smart Device |
|------------|------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|

Upravljanje

- 2,4" TFT zaslon u boji iza vrata, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox uključen
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak

- PowerCooling s FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Premium GlassLine police s držačem za boce, uklonjivi VarioBox, varijabilna posudica za jaja, kutija za maslac
- 6 GlassLine polica, od toga 1 djeljiva
- VarioSafe
- Polica za boce
- 2 bočna LED svjetleća stupa
- 1 EasyFresh pretinac na teleskopskim vodilicama
- 1 veliki pretinac za voće i povrće na teleskopskim vodilicama

Prednosti opreme

- Grijani lijevi bočni zid omogućuje kombinacije s drugim hladnjakom, zamrzivačem i/ili vinski hladnjakom
- SlimLine ručka s integriranim mehanizmom otvaranja
- Transportne ručke s prijedima i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini s prijedima
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima
- Suha stražnja stijenka i ploča vrata od nehrđajućeg čelika sa SmartSteelom

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Da bi se postigla deklarirana potrošnja energije, moraju se koristiti odstoynjci prilozeni uz uređaj. Time se dubina uređaja povećava za približno 1,5 cm. Uređaj je potpuno funkcionalan bez uporabe odstoynjnika, ali ima nešto veću potrošnju energije.



Side-by-Side kombinirani hladnjaci



←123→

XRFbd 5220

Plus



SFNbdd 5227

| | |
|--|----------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 199 / 0.545 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 277 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Prikladan za temperature okoline: | do -15 °C |
| Vrata / kućište: | Crni čelik / Crna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



Upravljanje

- LCD monokromatski zaslon iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Zamrzivač

- 7 ladica, VarioSpace
- Gornja ladica s praktičnom funkcijom nagiba
- Posuda za led
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 18 kg

Prednosti opreme

- Grijani desni bočni zid omogućuje kombinacije s drugim hladnjakom, zamrzivačem i/ili vinskim hladnjakom
- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke sprijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, lijevo
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

SRbdd 5220

| | |
|--|----------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 98 / 0.268 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 399 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Crni čelik / Crna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



Upravljanje

- LCD monokromatski zaslon iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak

- PowerCooling s FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja, FlexCube
- 6 GlassLine polica, od toga 1 djeljiva
- VarioSafe
- Polica za boce
- LED stropna rasvjeta
- 1 EasyFresh pretinac na vodicama
- 1 veliki pretinac za voće i povrće

Prednosti opreme

- Grijani lijevi bočni zid omogućuje kombinacije s drugim hladnjakom, zamrzivačem i/ili vinskim hladnjakom
- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke sprijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Da bi se postigla deklarirana potrošnja energije, moraju se koristiti odstoynjci prilozeni uz uređaj. Time se dubina uređaja povećava za približno 1,5 cm. Uređaj je potpuno funkcionalan bez uporabe odstoynjnika, ali ima nešto veću potrošnju energije.



←123→

XRFsd 5220

Plus



SFNsde 5227

| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 199 / 0.545 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 277 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Prikladan za temperature okoline: | do -15 °C |
| Vrata / kućište: | Nehrdajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



Upravljanje

- LCD monokromatski zaslon iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Zamrzivač

- 7 ladica, VarioSpace
- Gornja ladica s praktičnom funkcijom nagiba
- Posuda za led
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 18 kg

Prednosti opreme

- Griyani desni bočni zid omogućuje kombinacije s drugim hladnjakom, zamrzivačem i/ili vinskim hladnjakom
- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke sprijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, lijevo
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

SRsdd 5220

| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 98 / 0.268 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 399 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrdajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



Upravljanje

- LCD monokromatski zaslon iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak

- PowerCooling s FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja, FlexCube
- 6 GlassLine polica, od toga 1 djeljiva
- VarioSafe
- Polica za boce
- LED stropna rasvjeta
- 1 EasyFresh pretinac na vodicama
- 1 veliki pretinac za voće i povrće

Prednosti opreme

- Griyani lijevi bočni zid omogućuje kombinacije s drugim hladnjakom, zamrzivačem i/ili vinskim hladnjakom
- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke sprijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

XL-Kombinirani hladnjaci



CBNste 8872



BioFresh ladice

BioFresh ladice na teleskopskim vodilicama mogu se izvući bez ikakvog napora. Bočno LED osvjetljenje osigurava savršeno osvjetljenje. Ovisno o zahtjevima, varijabilna polica za boce ili staklena polica ispod mogu se koristiti za odlaganje šalica ili zdjelica.



IceMaker

S automatskim IceMakerom vrhunske kockice leda dostupne su za svaku priliku. Integrirani filter za vodu uvijek osigurava optimalnu kvalitetu vode. Potrebna zamjena filtera prikaže se na zaslonu upravljanja. Zahvaljujući profesionalnoj NoFrost tehnologiji, odmrzavanje zamrzivača više nije potrebno.

Kombinirani hladnjak French door



← 91 →

CBNste 8872

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | E <small>A1 G</small> |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 320 / 0.876 kWh |
| Ukupna zapremina ¹ : | 522 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 292.2 l / BioFresh: 70.6 l / Zamrzivač: 160 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 42 dB(A) / D |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrđajući čelik / Nehrđajući čelik |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 202.7 / 91 / 61.5 |



Upravljanje

- MagicEye zaslon iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature hladnjaka i zamrzivača
- FrostControl
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: zvučni

Zamrzivač *******

- 2 ladice na teleskopskim vodilicama
- IceMaker s priključkom na vodu 3/4"
- Količina proizvedenog leda u 24 h: 1.4 kg
- Zapremina spremnika za led: 2.7 kg
- LED rasvjeta
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 16.9 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 9.5 kg

Hladnjak i BioFresh pretinci

- PowerCooling
- Premium GlassLine police s držačem za boce
- 3 GlassLine police
- Integrirana polica za boce
- 2 bočna LED svjetleća stupa i LED stropna rasvjeta
- LED rasvjeta BioFresh pretinca
- 2 BioFresh pretinca na teleskopskim vodilicama, oba podesiva od HydroSafe do DrySafe

Prednosti opreme

- Ručke od aluminija
- Postavljanje moguće leđima do samog zida zahvaljujući prednjem prozračivanju
- Transportne ručke i transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Otvaranje vrata lijevo fiksno/desno fiksno
- Izmenjiva guma na vratima
- Suha stražnja stijenka od nehrđajućeg čelika

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Sukladno s Uredbom EU 2019/2016, ukupni zapreminu prikazujemo kao cijeli broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i hladnjaka na jedno mjesto iza decimalne točke. Cjelokupni raspon klasa učinkovitosti nalazi se na stranici 13. Odgovara (EU) 2017/1369 6a.

BioFresh NoFrost kombinirani hladnjaci



SmartDevice

S aplikacijom SmartDevice imate pristup svom uređaju s bilo kojeg mjesta. Možete promijeniti postavke u pokretu, vidjeti temperaturu i dobiti sigurnosne informacije na svom pametnom telefonu.



Touch & Swipe zaslon

Poslušan na dodir: zahvaljujući ovom zaslonu upravljate hladnjakom intuitivno i lako. Jednostavno, kombinacijom dodira i povlačenja prsta, odaberite željenu funkciju te podesite željene vrijednosti. Dok ga ne koristite zaslon pokazuje stvarnu temperaturu hladnjaka i zamrzivača.



CBNbsc 778i

Peak

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 203 / 0.556 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 473 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 208.7 l / BioFresh: 126.2 l / Zamrzivač: 138 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Crni čelik / Crni čelik |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 201.5 / 74.7 / 67.5 ¹ |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior |
| Light Tower | Soft System | Soft Telescopic | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | | |

Upravljanje

- 2,4" TFT zaslon u boji na vratima, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature hladnjaka, zamrzivača i BioFresh pretinca
- SmartDeviceBox uključen
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak i BioFresh pretinci

- PowerCooling s ambijentalnom rasvjetom i FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Premium GlassLine police s držačem za boce, uklonjivi VarioBox, varijabilna posudica za jaja, kutija za maslac
- 2 GlassLine police, od toga 1 djeljiva
- VarioSafe
- Integrirana polica za boce
- 2 bočna LED svjetleća stupa
- LED rasvjeta BioFresh pretinca
- 2 BioFresh pretinca na SoftTelescopic vodilicama, 1 pretinac za voće i povrće s HydroBreeze sustavom, 1 pretinac za ribu i plodove mora, 1 FlexSystem

Zamrzivač ****

- 3 ladice na djelomično izvlačivim teleskopskim vodilicama, VarioSpace
- Posuda za led s poklopcem
- LED rasvjeta
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- 2 rashladna uloška

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke sprjeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprjeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima
- Suha stražnja stijenka i ploča vrata od crnog čelika

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Da bi se postigla deklarirana potrošnja energije, moraju se koristiti odstoynici priloženi uz uređaj. Time se dubina uređaja povećava za približno 1,5 cm. Uređaj je potpuno funkcionalan bez uporabe odstoynika, ali ima nešto veću potrošnju energije.



← 75 →

CNSdd 776i

Prime

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 232 / 0.635 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 487 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 349.1 l / Zamrzivač: 139 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrdajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 201.5 / 74.7 / 67.5¹ |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-----------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Ice Maker |
| Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | | | | |

Upravljanje

- 2,4" TFT zaslon u boji iza vrata, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature hladnjaka i zamrzivača
- SmartDeviceBox uključen
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak

- PowerCooling s FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Premium GlassLine police s držačem za boce, uklonjivi VarioBox, varijabilna posudica za jaja, kutija za maslac
- 5 GlassLine polica, od toga 1 djeljiva
- VarioSafe
- Polica za boce
- 2 bočna LED svjetleća stupa
- 1 EasyFresh pretinac na teleskopskim vodilicama

Zamrzivač

- 3 ladice, VarioSpace
- IceMaker s priključkom na vodu 3/4"
- Količina proizvedenog leda u 24 h: 1.2 kg
- Zapremina spremnika za led: 5.4 kg
- LED rasvjeta
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- 2 rashladna uloška
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SlimLine ručke s integriranim mehanizmom otvaranja
- Transportne ručke sprijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima
- Suha stražnja stijenka i ploča vrata od nehrdajućeg čelika sa SmartSteelom

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



← 75 →

CNSfd 7723

Plus

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 231 / 0.632 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 485 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 347.7 l / Zamrzivač: 138 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 201.5 / 74.7 / 67.5¹ |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|----------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Easy Twist Ice | Super Silent | Touch Display | Vario Space |
| Smart Device Ready | | | | | | | | |

Upravljanje

- LCD monokromatski zaslon iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature hladnjaka i zamrzivača
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak

- PowerCooling s FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Premium GlassLine police s držačem za boce, posudica za jaja, FlexCube
- 5 GlassLine polica, od toga 1 djeljiva
- VarioSafe
- Polica za boce
- LED stropna rasvjeta
- 1 EasyFresh pretinac na vodilicama

Zamrzivač

- 3 ladice, VarioSpace
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke sprijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



CBNbsd 578i Δ Peak serija

Kombinirani hladnjaci






CBNsda 575i ○ Prime serija


Pregled asortimana po visini i seriji uređaja

- Peak serija
- Prime serija
- Plus serija
- Pure serija

← 75 →



← 60 →




Kombinirani hladnjaci – BioFresh Professional

| | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| NoFrost | | |
| HydroBreeze/IceMaker/VarioTemp | | CBNstb 579i |
| HydroBreeze/Fish & Seafood/VarioTemp | CBNbsc 778i | CBNbsd 578i |


Kombinirani hladnjaci – BioFresh

| | | |
|-------------------------|--|-------------|
| NoFrost | | |
| EasyTwist-Ice/VarioTemp | | CBNsda 575i |
| EasyTwist-Ice | | CBNsda 572i |
| | | CBNsdc 573i |


← 75 →



← 60 →



← 60 →



Kombinirani hladnjaci – EasyFresh

| | | | |
|---------------|------------|------------|------------|
| NoFrost | | | |
| IceMaker | CNsdd 776i | | |
| EasyTwist-Ice | CNsfd 7723 | CNsfc 573i | |
| | | CNbdc 573i | |
| | | CNgbd 5723 | |
| | | CNsfd 5703 | CNsfd 5203 |
| | | CNd 5703 | CNd 5203 |

Kombinirani hladnjaci



○ Pure serija



◇ Plus serija



◻ Prime serija



△ Peak serija

| | ○ Pure serija | ◇ Plus serija | ◻ Prime serija | △ Peak serija |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Tehnologije svježine | EasyFresh na integriranim vodilicama | EasyFresh na integriranim vodilicama | EasyFresh na teleskopskim vodilicama | EasyFresh na teleskopskim vodilicama |
| | | BioFresh na teleskopskim vodilicama | BioFresh sa SoftTelescopic vodilicama | BioFresh Professional sa SoftTelescopic vodilicama |
| | | | | HydroBreeze |
| | | | | Fish & Seafood pretinac |
| | DuoCooling | DuoCooling | DuoCooling | DuoCooling |
| | FreshAir filter | FreshAir filter | FreshAir filter | FreshAir filter |
| | | | VarioTemp | VarioTemp |
| | NoFrost | NoFrost | NoFrost | NoFrost na teleskopskim vodilicama |
| Udobnost i fleksibilnost | | Djeljiva staklena polica | Djeljiva staklena polica | Djeljiva staklena polica |
| | | | SoftSystem meko zatvaranje | SoftSystem meko zatvaranje |
| | | VarioSafe | VarioSafe | VarioSafe |
| | | | VarioBoxes | VarioBoxes |
| | | | Posudica za maslac | Posudica za maslac |
| | Posudica za jaja | Posudica za jaja | Varijabilna posudica za jaja | Varijabilna posudica za jaja |
| | Polica za boce | Polica za boce | Polica za boce | Polica za boce |
| | | Posuda za led | Posuda za led s poklopcem | Posuda za led s poklopcem |
| | | | | FlexSystem |
| Dizajn | Stropna rasvjeta hladnjaka | Stropna rasvjeta hladnjaka | LightTower | LightTower |
| | | | Rasvjeta BioFresh pretinca | Rasvjeta BioFresh pretinca |
| | | | Rasvjeta zamrzivača | Rasvjeta zamrzivača |
| | | | | Rasvjeta IceMakera |
| | | | | Rasvjeta iza ventilatora |
| | | | SmartSteel - stražnji zid | SmartSteel - stražnji zid |
| | | | | SmartSteel unutrašnjost vrata |
| | Prozirno staklo | Prozirno staklo | Satinirano staklo | Satinirano staklo |
| | Inox - izgled police | Inox - izgled police | Police staklo / inox | Police staklo / inox |
| | Touch-zaslon | Touch-zaslon | Touch & Swipe zaslon | Touch & Swipe zaslon |
| | Zaslon iza vrata | Zaslon iza vrata ili Zaslon na vratima | Zaslon iza vrata ili Zaslon na vratima | Zaslon iza vrata ili Zaslon na vratima |
| | Rukohvat integriran u vrata | Rukohvat integriran u vrata | Slimline ručka s integriranim mehanizmom otvaranja | Rukohvat integriran u vrata |
| Povezivost (SmartDeviceBox) | Naknadna ugradnja | Naknadna ugradnja ili integrirano kod modela "i" | Naknadna ugradnja ili integrirano kod modela "i" | Naknadna ugradnja ili integrirano kod modela "i" |
| Voda i led | | IceMaker ili EasyTwist-Ice | IceMaker ili EasyTwist-Ice | IceMaker |
| | | | | InfinitySpring |

Kvaliteta u svakom detalju



BioFresh s HydroBreeze sustavom

Želite hladiti voće i povrće kao profesionalci? HydroBreeze će vas oduševiti: hladna maglica, u kombinaciji s temperaturom u pretincu nešto iznad 0°C, daje namirnicama dodatnu snagu za dulji rok trajanja. A brine se i za sjajan optički efekt. HydroBreeze se aktivira svakih 90 minuta na 4 sekunde i na 8 sekundi nakon otvaranja vrata.



EasyFresh

Naš EasyFresh pretinac donosi svježinu tržnice u vaš dom. Radilo se o svježem voću ili povrću, ovdje je sve u optimalnoj atmosferi. Zahvaljujući zračnoj nepropusnosti, hrana zadržava vlažnost što znači da ostaje dugo svjež.



Fish & Seafood pretinac

Volite ribu? Vaš Liebherr čuva ribu svježom! Fish & Seafood pretinac čuva ribu i plodove mora na optimalnoj temperaturi od -2 °C; jednako profesionalno kao i vaša ribarnica. Podesite veličinu zone od -2 °C koliko vam je potrebno – a preostalo meso i mliječne proizvode čuvajte na optimalnih 0 °C. LED zaslon pokazuje da je zona od -2 °C trenutno aktivna.



InfinitySpring

Izvor svjež, hladne vode za piće u vašoj kuhinji: InfinitySpring zvuči bajkovito. Dispenser vode omogućuje točnije vode bez curenja te se brine za svjež, hladnu vodu. Jednostavno aktivirajte ploču bokalom ili čašom i uživajte u vodi. Na taj ćete način dugoročno uštedjeti i novac i vrijeme za kupnju i zbrinjavanje boca vode.



PowerCooling

Kod rashladnog uređaja bitno je da je hladnoća što ravnomjernije raspoređena? To osigurava PowerCooling sustav: ujedno snažan i tih ventilator učinkovito distribuira hladni zrak kroz cijeli hladnjak.



Touch & Swipe zaslon

Poslušan na dodir: zahvaljujući ovom zaslonu upravljate hladnjakom intuitivno i lako. Jednostavno, kombinacijom dodira i povlačenja prsta, odaberite željenu funkciju te podesite željene vrijednosti. Dok ga ne koristite zaslon pokazuje stvarnu temperaturu hladnjaka i zamrzivača.



SoftSystem

Od doručka do ponoćnog međuobroka, postoji mnogo prilika za otvaranje i zatvaranje hladnjaka. I zaista je ugodno sa vašim Liebherr uređajem. Zahvaljujući Soft Systemu, hladnjak se tiho, meko i sigurno zatvara. Boce spremljene u vratima ostaju na sigurnom - ništa se ne klima i ne stvara buku.



LED stropna rasvjeta

LED stropna rasvjeta ravnomjerno osvjetljava unutrašnjost odozgo - za dobar pregled vaših namirnica. Izuzetno svijetla točka: LED diode postavljene su iznad staklenih polica tako da je čak i pun hladnjak dobro osvjetljen.



Rukohvat integriran u vrata

Posebno i funkcionalno: zahvaljujući vertikalno kontinuiranom i ergonomski postavljenom integriranom rukohvatu, uređaj možete otvoriti udobno i jednostavno. Osim toga, moderan i puristički dizajn omogućuje savršenu integraciju u vašu kuhinju.



VarioTemp

VarioTemp znači da imate puno prostora za spremanje hrane u hladnjaku i zamrzivaču. To je zato što također možete podesiti točnu temperaturu u odjeljku zamrzivača u rasponu između $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ i $+14\text{ }^{\circ}\text{C}$ - i stoga koristiti ovaj odjeljak kao daljnju zonu hlađenja. Na primjer, može se kratkoročno koristiti za piće i grickalice na zabavama - ili dugoročno kao podrumski odjeljak za spremanje krumpira.



LightTower

Uživajte u optimalno osvjetljenoj unutrašnjosti: LightTower pokazuje hranu u njezinom najboljem svjetlu i postavljen je tako da je cijela unutrašnjost hladnjaka ravnomjerno osvjetljena. LightTower izravno integriran u bočne zidove također ostavlja više prostora za vaše namirnice.



BlackSteel unutrašnjost. Atraktivan izvana i iznutra

Naši uređaji s unutrašnjosti BlackSteel besprijekorno se uklapaju u moderan dizajn kuhinje, a opet se ističu. Unutrašnjost i eksterijer od najfinijeg crnog nehrđajućeg čelika daje svim BlackSteel samostojećim uređajima ekskluzivan i privlačan izgled u kojem ćete uživati svaki put kad otvorite vrata.

BioFresh NoFrost kombinirani hladnjaci



CBNstb 579i

Peak



| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 144 / 0.394 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 362 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 160.3 l / BioFresh: 98.7 l / Zamrzivač: 104 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrdajući čelik (SmartSteel) / Nehrdajući čelik (SmartSteel) |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 201.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower |
| Infinity Spring | Ice Maker | Soft System | Soft Telescopic | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | |

Upravljanje

- 2,4" TFT zaslon u boji na vratima, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature hladnjaka, zamrzivača i BioFresh pretinca
- SmartDeviceBox uključen
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak i BioFresh pretinci

- PowerCooling s ambijentalnom rasvjetom i FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Premium GlassLine police s držačem za boce, uklonjivi VarioBox, varijabilna posudica za jaja, kutija za maslac
- 2 GlassLine police, od toga 1 djeljiva
- VarioSafe
- Integrirana policica za boce
- 2 bočna LED svjetleća stupa
- LED rasvjeta BioFresh pretinca
- 2 BioFresh pretinca na SoftTelescopic vodilicama, 1 pretinac za voće i povrće s HydroBreeze sustavom, 1 pretinac za meso i mliječne proizvode, 1 FlexSystem
- InfinitySpring s priključkom na vodu 3/4"

Zamrzivač ********

- 3 ladice, od kojih su 2 na djelomično izvlačivim teleskopskim vodilicama, VarioSpace
- IceMaker s priključkom na vodu 3/4", LED rasvjeta
- Količina proizvedenog leda u 24 h: 1.2 kg
- Zapremina spremnika za led: 5.4 kg
- LED rasvjeta
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- 2 rashladna uloška
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke s prija i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini s prija
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima
- Suha stražnja stijenka i ploča vrata od nehrđajućeg čelika sa SmartSteelom

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



reddot winner 2022

CBNbsd 578i

Peak



| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 225 / 0.616 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 359 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 160.3 l / BioFresh: 96.1 l / Zamrzivač: 103 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Crni čelik / Crni čelik |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 201.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior |
| Light Tower | Soft System | Soft Telescopic | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | | |

Upravljanje

- 2,4" TFT zaslon u boji na vratima, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature hladnjaka, zamrzivača i BioFresh pretinca
- SmartDeviceBox uključen
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak i BioFresh pretinci

- PowerCooling s ambijentalnom rasvjetom i FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Premium GlassLine police s držačem za boce, uklonjivi VarioBox, varijabilna posudica za jaja, kutija za maslac
- 2 GlassLine police, od toga 1 djeljiva
- VarioSafe
- Integrirana policica za boce
- 2 bočna LED svjetleća stupa
- LED rasvjeta BioFresh pretinca
- 2 BioFresh pretinca na SoftTelescopic vodilicama, 1 pretinac za voće i povrće s HydroBreeze sustavom, 1 pretinac za ribu i plodove mora, 1 FlexSystem

Zamrzivač ********

- 3 ladice, od kojih su 2 na djelomično izvlačivim teleskopskim vodilicama, VarioSpace
- Posuda za led s poklopcem
- LED rasvjeta
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- 2 rashladna uloška
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke s prija i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini s prija
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima
- Suha stražnja stijenka i ploča vrata od crnog čelika

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



Naši kombinirani hladnjaci u A razredu energetske učinkovitosti za uštedu energije

Taj osjećaj vađenja svježeg voća i povrća iz hladnjaka upravo je postao bolji. S našim kombiniranim hladnjacima u A razredu imate najbolju dostupnu energetska učinkovitost i sofisticiranu tehnologiju svježine kako bi vaša hrana bila dulje svježija - dvostruko štedeći resurse.



VarioTemp

VarioTemp znači da imate puno prostora za spremanje hrane u hladnjaku i zamrzivaču. To je zato što također možete podesiti točnu temperaturu u odjeljku zamrzivača u rasponu između -2 °C i +14 °C – i stoga koristiti ovaj odjeljak kao daljnju zonu hlađenja. Na primjer, može se kratkoročno koristiti za piće i grickalice na zabavama – ili dugoročno kao podrumski odjeljak za spremanje krumpira.

BioFresh NoFrost kombinirani hladnjaci



← 60 →



CBNsda 575i

Prime

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | A ¹ |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 116 / 0.317 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 362 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 159.9 l / BioFresh: 99.2 l / Zamrzivač: 103 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 201.5 / 59.7 / 67.5¹ |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Easy Twist Ice |
| Soft System | Soft Telescopic | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | | | |

Upravljanje

- 2,4" TFT zaslona u boji iza vrata, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature hladnjaka, zamrzivača i BioFresh pretinca
- SmartDeviceBox uključen
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Zamrzivač *******

- 3 ladice, VarioSpace
- LED rasvjeta
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- 2 rashladna uloška
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SlimLine ručke s integriranim mehanizmom otvaranja
- Transportne ručke s prijedla i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini s prijedla
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima
- Suha stražnja stijenka i ploča vrata od nehrđajućeg čelika sa SmartSteelom

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

Hladnjak i BioFresh pretinac

- PowerCooling s FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Premium GlassLine police s držačem za boce, uklonjivi VarioBox, varijabilna posudica za jaja, kutija za maslac
- 2 GlassLine police, od toga 1 djeljiva
- VarioSafe
- Integrirana policica za boce
- 2 bočna LED svjetleća stupa
- LED rasvjeta BioFresh pretinca
- 2 BioFresh pretinca na SoftTelescopic vodilicama, 1 pretinac za voće i povrće, 1 pretinac za meso i mliječne proizvode

¹ Sukladno s Uredbom EU 2019/2016, ukupni zapreminu prikazujemo kao cijeli broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i hladnjaka na jedno mjesto iza decimalne točke. Cjelokupni raspon klasa učinkovitosti nalazi se na stranici 13. Odgovara (EU) 2017/1369 6a.

BioFresh NoFrost kombinirani hladnjaci




← 60 →

BLU CBNsdc 573i

Plus

| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 181 / 0.495 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 360 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 158.8 l / BioFresh: 98.9 l / Zamrzivač: 103 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 201.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



Upravljanje

- 2,4" TFT zaslon u boji na vratima, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature hladnjaka, zamrzivača i BioFresh pretinca
- SmartDeviceBox uključen
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak i BioFresh pretinci

- PowerCooling s FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja, FlexCube
- 3 GlassLine police, od toga 1 djeljiva
- Integrirana policica za boce
- LED stropna rasvjeta
- 2 BioFresh pretinca na djelomično izvlačivim teleskopskim vodilicama, 1 pretinac za voće i povrće, 1 pretinac za meso i mliječne proizvode

Zamrzivač ********

- 3 ladice, VarioSpace
- Posuda za led
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke srijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini srijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor




← 60 →

BLU CBNsda 572i

Plus

| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 116 / 0.317 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 360 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 158.8 l / BioFresh: 98.9 l / Zamrzivač: 103 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 201.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



Smart Device

Upravljanje

- LCD monokromatski zaslon iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature hladnjaka i zamrzivača
- SmartDeviceBox uključen
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak i BioFresh pretinci

- PowerCooling s FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja, FlexCube
- 3 GlassLine police, od toga 1 djeljiva
- Integrirana policica za boce
- LED stropna rasvjeta
- 2 BioFresh pretinca na djelomično izvlačivim teleskopskim vodilicama, 1 pretinac za voće i povrće, 1 pretinac za meso i mliječne proizvode

Zamrzivač ********

- 3 ladice, VarioSpace
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke srijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini srijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Da bi se postigla deklarirana potrošnja energije, moraju se koristiti odstojnici priloženi uz uređaj. Time se dubina uređaja povećava za približno 1,5 cm. Uređaj je potpuno funkcionalan bez uporabe odstojnika, ali ima nešto veću potrošnju energije.



EasyTwist-Ice

Za običan ljetni dan ili za zabavu: zahvaljujući EasyTwist-Ice-u možete brzo i jednostavno pripremiti zalihe kockica leda - bez priključka za dovod vode. Jednostavno napunite spremnik vodom, pustite da se zamrzne i ispustite gotove kockice leda jednostavnim okretanjem - i spremni ste za posluživanje hladnih napitaka. EasyTwist-Ice se lako čisti i uvijek osigurava higijensku proizvodnju kockica leda.



VarioSpace

Želite višeslojnu sladolednu tortu spremi na sigurno do ljetne zabave? Nema problema za vaš Liebherr zamrzivač: ponekad vam jednostavno treba više prostora, a on je pripremljen upravo za to. S VarioSpaceom možete ukloniti pojedinačne ladice zamrzivača i sve međupodove ispod njih, time ste dobili iznimno velik prostor za pohranu.

NoFrost kombinirani hladnjaci




← 60 →



CNSfc 573i

Plus

| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: |  |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 168 / 0.460 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 359 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 227.1 l / Zamrzivač: 132 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 31 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 201.5 / 59.7 / 67.5¹ |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Easy Twist Ice | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------|

Smart Device

Upravljanje

- 2,4" TFT zaslon u boji na vratima, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature hladnjaka i zamrzivača
- SmartDeviceBox uključen
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak

- PowerCooling s FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Police u vratima s držačem za boce, posudice za jaja, FlexCube
- 4 GlassLine police, od toga 1 djeljiva
- VarioSafe
- Polica za boce
- LED stropna rasvjeta
- 1 EasyFresh pretinac na vodicama

Zamrzivač

- 4 ladice, VarioSpace
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke s prijedra i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini s prijedra
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Sukladno s Uredbom EU 2019/2016, ukupni zapreminu prikazujemo kao cijeli broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i hladnjaka na jedno mjesto iza decimalne točke. Cjelokupni raspon klasa učinkovitosti nalazi se na stranici 13. Odgovara (EU) 2017/1369 6a.

NoFrost kombinirani hladnjaci



NoFrost

Kada otvorite zamrzivač, želite vidjeti zamrznutu hranu – a nikako led i inje. NoFrost štiti odjeljak zamrzivača od neželjenog zaleđivanja, koje troši mnogo energije i može biti skupo. Uz NoFrost nema više zamornog i dugotrajnog odmrzavanja odjeljka zamrzivača, a to znači više vremena za druge stvari – i uštedu novca.



EasyFresh

Naš EasyFresh pretinac donosi svježinu tržnice u vaš dom. Radilo se o svježem voću ili povrću, ovdje je sve u optimalnoj atmosferi. Zahvaljujući zračnoj nepropusnosti, hrana zadržava vlažnost što znači da ostaje dugo svježija.



← 60 →



CNbdc 573i

Plus

| | |
|--|--------------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 162 / 0.443 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 371 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 267.9 l / Zamrzivač: 103 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Crni čelik / Crna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 201.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Easy Twist Ice | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------|



Upravljanje

- 2,4" TFT zaslon u boji na vratima, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature hladnjaka i zamrzivača
- SmartDeviceBox uključen
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak

- PowerCooling s FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja, FlexCube
- 5 GlassLine polica, od toga 1 djeljiva
- VarioSafe
- Polica za boce
- LED stropna rasvjeta
- 1 EasyFresh pretinac na vodicama

Zamrzivač ****

- 3 ladice, VarioSpace
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke srijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini srijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Da bi se postigla deklarirana potrošnja energije, moraju se koristiti odstoynici priloženi uz uređaj. Time se dubina uređaja povećava za približno 1,5 cm. Uređaj je potpuno funkcionalan bez uporabe odstoynika, ali ima nešto veću potrošnju energije.



PowerCooling

Kod rashladnog uređaja bitno je da je hladnoća što ravnomjernije raspoređena? To osigurava PowerCooling sustav: ujedno snažan i tih ventilator učinkovito distribuira hladni zrak kroz cijeli hladnjak.



LED stropna rasvjeta

LED stropna rasvjeta ravnomjerno osvjetljava unutrašnjost odozgo - za dobar pregled vaših namirnica. Izuzetno svijetla točka: LED diode postavljene su iznad staklenih policica tako da je čak i pun hladnjak dobro osvijetljen.



← 60 →



CNgbc 5723

Plus

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 162 / 0.443 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 371 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 267.9 l / Zamrzivač: 103 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Crno staklo / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 201.5 / 59.7 / 68.2¹ |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|-------------|----------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| Glass Edition | Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Easy Twist Ice | Super Silent | Touch Display |
| Vario Space | Smart Device Ready | | | | | | | |

Upravljanje

- LCD monokromatski zaslon iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za hladnjak i zamrzivač
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak

- PowerCooling s FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Police u vratima s držačem za boce, posudica za jaja, FlexCube
- 5 GlassLine policica, od toga 1 djeljiva
- VarioSafe
- Polica za boce
- LED stropna rasvjeta
- 1 EasyFresh pretinac na vodicama

Zamrzivač

- 3 ladice, VarioSpace
- EasyTwist Ice - ledomat
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke s prijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini s prijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Sukladno s Uredbom EU 2019/2016, ukupni zapreminu prikazujemo kao cijeli broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i hladnjaka na jedno mjesto iza decimalne točke. Cjelokupni raspon klasa učinkovitosti nalazi se na stranici 13. Odgovara (EU) 2017/1369 6a.

NoFrost kombinirani hladnjaci




← 60 →

CNsfD 5703

Pure



| | |
|--|--------------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 203 / 0.556 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 371 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 267.9 l / Zamrzivač: 103 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 201.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



Upravljanje

- LCD monokromatski zaslon iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature hladnjaka i zamrzivača
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak

- PowerCooling s FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja
- 5 GlassLine polica
- Uklonjiva polica za 3 boce
- LED stropna rasvjeta
- 1 EasyFresh pretinac na vodilicama

Zamrzivač

- 3 ladice, VarioSpace
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke sprijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor




← 60 →

CNd 5703

Pure



| | |
|--|--------------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 203 / 0.556 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 371 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 267.9 l / Zamrzivač: 103 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 201.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



Upravljanje

- LCD monokromatski zaslon iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature hladnjaka i zamrzivača
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak

- PowerCooling s FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja
- 5 GlassLine polica
- Uklonjiva polica za 3 boce
- LED stropna rasvjeta
- 1 EasyFresh pretinac na vodilicama

Zamrzivač

- 3 ladice, VarioSpace
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke sprijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor




← 60 →

CNsfD 5203

Pure



| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 201 / 0.550 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 330 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 227.1 l / Zamrzivač: 103 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5¹ |



Upravljanje

- LCD monokromatski zaslon iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature hladnjaka i zamrzivača
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak

- PowerCooling s FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja
- 4 GlassLine police
- Uklonjiva policica za 3 boce
- LED stropna rasvjeta
- 1 EasyFresh pretinac na vodicama

Zamrzivač

- 3 ladice, VarioSpace
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke srijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini srijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor




← 60 →

CNd 5203

Pure



| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 201 / 0.550 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 330 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 227.1 l / Zamrzivač: 103 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5¹ |



Upravljanje

- LCD monokromatski zaslon iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature hladnjaka i zamrzivača
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak

- PowerCooling s FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja
- 4 GlassLine police
- Uklonjiva policica za 3 boce
- LED stropna rasvjeta
- 1 EasyFresh pretinac na vodicama

Zamrzivač

- 3 ladice, VarioSpace
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke srijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini srijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

SmartFrost kombinirani hladnjaci



← 55 →

CUefe 3331



← 55 →

CUe 3331



← 55 →

CUEle 2831

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 224 / 0.613 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 296 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 212.4 l / Zamrzivač: 84 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrdajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 181.2 / 55 / 63¹ |



Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni gumb
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1
- CoolPlus funkcija

Hladnjak

- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja
- 4 GlassLine police
- Polica za boce
- LED rasvjeta
- 2 ladice za voće i povrće

Zamrzivač ********

- 3 ladice, VarioSpace
- Posuda za led
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 4 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Postavljanje moguće leđima do samog zida zahvaljujući prednjem prozračivanju
- Transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 224 / 0.613 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 296 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 212.4 l / Zamrzivač: 84 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 181.2 / 55 / 63¹ |



Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni gumb
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1
- CoolPlus funkcija

Hladnjak

- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja
- 4 GlassLine police
- Polica za boce
- LED rasvjeta
- 2 ladice za voće i povrće

Zamrzivač ********

- 3 ladice, VarioSpace
- Posuda za led
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 4 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Postavljanje moguće leđima do samog zida zahvaljujući prednjem prozračivanju
- Transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 192 / 0.526 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 265 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 212.4 l / Zamrzivač: 54 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 161.2 / 55 / 63¹ |



Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni gumb
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1
- CoolPlus funkcija

Hladnjak

- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja
- 4 GlassLine police
- Polica za boce
- LED rasvjeta
- 2 ladice za voće i povrće

Zamrzivač ********

- 2 ladice, VarioSpace
- Posuda za led
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 14 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 3 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Postavljanje moguće leđima do samog zida zahvaljujući prednjem prozračivanju
- Transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

¹ Da bi se postigla deklarirana potrošnja energije, moraju se koristiti odstoynici prilozeni uz uređaj. Time se dubina uređaja povećava za približno 3,5 cm. Uređaj je potpuno funkcionalan bez uporabe odstoynika, ali ima nešto veću potrošnju energije.



← 55 →

CUe 2831

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 192 / 0.526 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 265 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 212.4 l / Zamrzivač: 54 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 161.2 / 55 / 63¹ |



Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni gumb
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1
- CoolPlus funkcija

Hladnjak

- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja
- 4 GlassLine police
- Polica za boce
- LED rasvjeta
- 2 ladice za voće i povrće

Zamrzivač

- 2 ladice, VarioSpace
- Posuda za led
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 14 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 3 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Postavljanje moguće leđima do samog zida zahvaljujući prednjem prozračivanju
- Transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



← 55 →

CUEle 2331

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 193 / 0.528 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 210 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 156.5 l / Zamrzivač: 54 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 137.2 / 55 / 63¹ |



Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni gumb
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1
- CoolPlus funkcija

Hladnjak

- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja
- 3 GlassLine police
- LED rasvjeta
- 2 ladice za voće i povrće

Zamrzivač

- 2 ladice, VarioSpace
- Posuda za led
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 14 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 3 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Postavljanje moguće leđima do samog zida zahvaljujući prednjem prozračivanju
- Transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



← 55 →

CUe 2331

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 193 / 0.528 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 210 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 156.5 l / Zamrzivač: 54 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 137.2 / 55 / 63¹ |



Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni gumb
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1
- CoolPlus funkcija

Hladnjak

- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja
- 3 GlassLine police
- LED rasvjeta
- 2 ladice za voće i povrće

Zamrzivač

- 2 ladice, VarioSpace
- Posuda za led
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 14 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 3 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Postavljanje moguće leđima do samog zida zahvaljujući prednjem prozračivanju
- Transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

² Sukladno s Uredbom EU 2019/2016, ukupni zapreminu prikazujemo kao cijeli broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i hladnjaka na jedno mjesto iza decimalne točke. Cjelokupni raspon klasa učinkovitosti nalazi se na stranici 13. Odgovara (EU) 2017/1369 6a.

SmartFrost kombinirani hladnjaci - zamrzivač gore



← 55 →

CTele 2931

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 190 / 0.520 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 270 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 218.6 l / Zamrzivač: 52 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 157.1 / 55 / 63¹ |

Smart Frost

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni gumb
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1

Hladnjak

- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja
- 4 GlassLine police
- LED rasvjeta
- 1 veliki pretinac za voće i povrće

Zamrzivač

- Zamrzivač s 4 zvjezdice
- Posuda za led
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 2.5 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Postavljanje moguće leđima do samog zida zahvaljujući prednjem prozračivanju
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



← 55 →

CTe 2931

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 190 / 0.520 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 270 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 218.6 l / Zamrzivač: 52 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 157.1 / 55 / 63¹ |

Smart Frost

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni gumb
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1

Hladnjak

- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja
- 4 GlassLine police
- LED rasvjeta
- 1 veliki pretinac za voće i povrće

Zamrzivač

- Zamrzivač s 4 zvjezdice
- Posuda za led
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 2.5 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Postavljanje moguće leđima do samog zida zahvaljujući prednjem prozračivanju
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



← 55 →

CTele 2531

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 181 / 0.495 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 233 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 189.5 l / Zamrzivač: 44 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 140.1 / 55 / 63¹ |

Smart Frost

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni gumb
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1

Hladnjak

- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja
- 3 GlassLine police
- LED rasvjeta
- 1 veliki pretinac za voće i povrće

Zamrzivač

- Zamrzivač s 4 zvjezdice
- Posuda za led
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 17 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 2.5 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Postavljanje moguće leđima do samog zida zahvaljujući prednjem prozračivanju
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



← 55 →

CTe 2531

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 181 / 0.495 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 233 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 189.5 l / Zamrzivač: 44 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 140.1 / 55 / 63¹ |

Smart Frost

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni gumb
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1

Hladnjak

- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja
- 3 GlassLine police
- LED rasvjeta
- 1 veliki pretinac za voće i povrće

Zamrzivač

- Zamrzivač s 4 zvjezdice
- Posuda za led
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 17 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 2.5 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Postavljanje moguće leđima do samog zida zahvaljujući prednjem prozračivanju
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



← 55 →

CTele 2131

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 181 / 0.495 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 196 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 152.2 l / Zamrzivač: 44 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 124.1 / 55 / 63¹ |

Smart Frost

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni gumb
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1

Hladnjak

- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja
- 3 GlassLine police
- LED rasvjeta
- 1 veliki pretinac za voće i povrće

Zamrzivač

- Zamrzivač s 4 zvjezdice
- Posuda za led
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 17 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 2.5 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Postavljanje moguće leđima do samog zida zahvaljujući prednjem prozračivanju
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



← 55 →

CTe 2131

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje / 24 h: | 181 / 0.495 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 196 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 152.2 l / Zamrzivač: 44 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 124.1 / 55 / 63¹ |

Smart Frost

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni gumb
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1

Hladnjak

- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja
- 3 GlassLine police
- LED rasvjeta
- 1 veliki pretinac za voće i povrće

Zamrzivač

- Zamrzivač s 4 zvjezdice
- Posuda za led
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 17 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 2.5 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Postavljanje moguće leđima do samog zida zahvaljujući prednjem prozračivanju
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

Hladnjaci




RBsdc 525i ◊ Prime serija




Pregled asortimana po visini i seriji uređaja

- Prime serija
- Plus serija
- Pure serija

← 60 →



← 55 →



Hladnjaci

| | | |
|-----------|------------|--|
| BioFresh | RBsdc 525i | |
| | RBsfd 5221 | |
| | RBsfe 5220 | |
| EasyFresh | Rsfd 5220 | |
| | Rd 5220 | |

Podpultni hladnjaci

| | | |
|--|--|---------|
| | | Re 1400 |
| | | Re 1401 |



RBsfd 5221 ◇ Plus serija

Hladnjaci



○ Pure serija



◇ Plus serija



◻ Prime serija


| | ○ Pure serija | ◇ Plus serija | ◻ Prime serija |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Tehnologije svježine | EasyFresh na integriranim vodilicama | EasyFresh na integriranim vodilicama | EasyFresh na teleskopskim vodilicama |
| | | BioFresh na teleskopskim vodilicama | BioFresh sa SoftTelescopic vodilicama |
| | FreshAir filter | FreshAir filter | FreshAir filter |
| Udobnost i fleksibilnost | | Djeljiva staklena polica | Djeljiva staklena polica |
| | | VarioSafe | VarioSafe |
| | | | VarioBoxes |
| | | | Posudica za maslac |
| | Posudica za jaja | Posudica za jaja | Varijabilna posudica za jaja |
| | Polica za boce | Polica za boce | Polica za boce |
| Dizajn | Ceiling lighting | Ceiling or side lighting | LightTower |
| | | | Rasvjeta BioFresh pretinca |
| | | | SmartSteel - stražnji zid |
| | Prozirno staklo | Prozirno staklo | Satinirano staklo |
| | Inox - izgled police | Inox - izgled police | Police staklo / inox |
| | Touch-zaslon | Touch-zaslon | Touch & Swipe zaslon |
| | Zaslon iza vrata | Zaslon iza vrata | Zaslon iza vrata |
| | Rukohvat integriran u vrata | Rukohvat integriran u vrata | SlimLine ručka s integriranim mehanizmom otvaranja |
| Povezivost (SmartDeviceBox) | Naknadna ugradnja | Naknadna ugradnja | Naknadna ugradnja |

Kvaliteta u svakom detalju



Fruit & Vegetable pretinac

Hrskava salata i jagode: najosjetljivije namirnice zaslužuju posebno mjesto kako bi duže ostale svježe – u BioFresh pretincima. U pretincu za voće i povrće temperatura je malo iznad 0°C. Ovdje uz idealnu vlažnost zraka, zahvaljujući hermetičkom zatvaranju, svježe voće i povrće ostaju dulje svježiji.



EasyFresh

Naš EasyFresh pretinac donosi svježinu tržnice u vaš dom. Radilo se o svježem voću ili povrću, ovdje je sve u optimalnoj atmosferi. Zahvaljujući zračnoj nepropusnosti, hrana zadržava vlažnost što znači da ostaje dugo svježija.



Jednostrana bočna LED rasvjeta

Bočna LED rasvjeta omogućuje dobru osvijetljenost namirnica u unutrašnjosti hladnjaka. LED diode su postavljene tako da je upadni snop svjetlosti uzlazni i silazni. Budući da su LED diode integrirane u ravnini s bočnim stijenkama, rasvjeta ne oduzima koristan prostor u hladnjaku.



Touch & Swipe zaslon

Posluššan na dodir: zahvaljujući ovom zaslonu upravljate hladnjakom intuitivno i lako. Jednostavno, kombinacijom dodira i povlačenja prsta, odaberite željenu funkciju te podesite željene vrijednosti. Dok ga ne koristite zaslon pokazuje stvarnu temperaturu hladnjaka i zamrzivača.



LightTower

Uživajte u optimalno osvijetljenoj unutrašnjosti: LightTower pokazuje hranu u njezinom najboljem svjetlu i postavljen je tako da je cijela unutrašnjost hladnjaka ravnomjerno osvijetljena. LightTower izravno integriran u bočne zidove također ostavlja više prostora za vaše namirnice.



Promjena strane otvaranja vrata integriranog odjeljka za zamrzavanje

Brzo i jednostavno promijenite smjer otvaranja vrata vašeg pretinca za zamrzavanje s 4*: zahvaljujući pametnoj kliznoj kontroli, to možete učiniti u nekoliko sekundi. Jednostavno namjestite sklopku na odjeljku zamrzivača 4* desno ili lijevo - gotovo.



Slimline ručka s integriranim mehanizmom otvaranja

Lako otvaranje: praktična i elegantna tanka ručka s integriranim mehanizmom otvaranja omogućuje vam da otvorite vrata uređaja bez napora, čak i ako ih otvorite nekoliko puta uzastopno. Minimalistički dizajn ručke također daje dozu elegancije vašem uređaju.



Police u vratima

Želite sigurno skladištiti svoje piće ili hranu? I dalje želite lak pristup do njih? Naše police u vratima podesive po visini nude vam oboje – zahvaljujući policama od sigurnosnog stakla i ogradicama od nehrđajućeg čelika. Klizni uklonjivi držač za boce osigurava njihovu stabilnost i sigurnost od prevrtanja.



Polica za boce iznad BioFresh pretinca

Očekujete li goste i želite rashladiti nekoliko pića više nego inače? U tu svrhu dostupna je polica za boce iznad BioFresh pretinaca: jednostavnim uklonjanjem staklene ploče oslobađa se prostor za boce svih oblika i veličina.



SoftTelescopic

Otvaranje BioFresh pretinaca je pravi užitak, ne samo radi svježe hrane – već i zato što je otvaranje tako jednostavno, a zatvaranje je automatsko i prigušeno. To osiguravaju teleskopske vodilice po kojima pretinci lagano klize prema vama. A budući da su potpuno izvlačive, imate najbolji pregled namirnica.



FlexSystem

Mali i osjetljivi plodovi obično se zagube u hladnjaku i često ih nenamjerno zgnječimo. Zbog toga u vašem Liebherr hladnjaku postoji sustav FlexSystem: dvije fleksibilno podesive kutije osiguravaju red i preglednost u BioFresh pretincu i time štite i najmanju bobicu od oštećenja ili miješanja s drugom hranom.



Dovoljno mjesta za pleh za pečenje

Želite voćni kolač ostane svjež? Ili morate odložiti pripremljenu pizzu koju ćete kasnije peći? Jednostavno, pleh za pečenje odložite u Liebherr hladnjak koji vam za to nudi dovoljno prostora. Posebno praktično: pleh možete uvući i izvući dok su vrata otvorena 90°.

BioFresh hladnjaci



LightTower

Uživajte u optimalno osvijetljenoj unutrašnjosti: LightTower pokazuje hranu u njezinom najboljem svjetlu i postavljen je tako da je cijela unutrašnjost hladnjaka ravnomjerno osvijetljena. LightTower izravno integriran u bočne zidove također ostavlja više prostora za vaše namirnice.



SoftTelescopic

Otvaranje BioFresh pretinaca je pravi užitek, ne samo radi svježih hrane – već i zato što je otvaranje tako jednostavno, a zatvaranje je automatsko i prigušeno. To osiguravaju teleskopske vodilice po kojima pretinci lagano klize prema vama. A budući da su potpuno izvlačive, imate najbolji pregled namirnica.




← 60 →



RBsdc 525i

Prime

| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 108 / 0.295 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 386 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 245.8 l / BioFresh: 140.9 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Nehrđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



Upravljanje

- 2,4" TFT zaslon u boji iza vrata, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature hladnjaka i BioFresh pretinca
- SmartDeviceBox uključen
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak i BioFresh pretinci

- PowerCooling s FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Premium GlassLine police s držačem za boce, uklonjivi VarioBox, varijabilna posudica za jaja, kutija za maslac
- 4 GlassLine police, od toga 1 djeljiva
- VarioSafe
- Integrirana polica za boce
- 2 bočna LED svjetleća stupa
- LED rasvjeta BioFresh pretinca
- 3 BioFresh pretinca na SoftTelescopic vodilicama, 2 pretinca za voće i povrće, 1 pretinac za meso i mliječne proizvode

Prednosti opreme

- SlimLine ručka s integriranim mehanizmom otvaranja
- Transportne ručke sprijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima
- Suha stražnja stijenka i ploča vrata od nehrđajućeg čelika sa SmartSteelom

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Da bi se postigla deklarirana potrošnja energije, moraju se koristiti odstoynici priloženi uz uređaj. Time se dubina uređaja povećava za približno 1,5 cm. Uređaj je potpuno funkcionalan bez uporabe odstoynika, ali ima nešto veću potrošnju energije.



← 60 →

RBsf5221

Plus



| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 164 / 0.449 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 351 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 223 l / BioFresh: 93.9 l / Zamrzivač: 34 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



Upravljanje

- LCD monokromatski zaslon iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature for fridge compartment
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak i BioFresh pretinci

- PowerCooling s FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja, FlexCube
- 4 GlassLine police, od toga 1 djeljiva
- Integrirana polica za boce
- LED light one-sided
- 2 BioFresh pretinca na djelomično izvlačivim teleskopskim vodilicama, 1 pretinac za voće i povrće, 1 pretinac za meso i mliječne proizvode

Zamrzivač

- Zamrzivač s 4 zvjezdice, moguća promjena strane otvaranja vrata
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 5 kg

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke sprijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



← 60 →

RBsf5220

Plus



| | |
|--|--------------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 158 / 0.432 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 382 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 288.7 l / BioFresh: 93.7 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



Upravljanje

- LCD monokromatski zaslon iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za hladnjak
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak i BioFresh pretinci

- PowerCooling s FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Police s držačem za boce
- 6 GlassLine polica, od toga 1 djeljiva
- VarioSafe
- Integrirana polica za boce
- LED stropna rasvjeta
- 2 BioFresh pretinca, 1 pretinac za voće i povrće, 1 pretinac za meso i mliječne proizvode

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke sprijeda i straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

EasyFresh hladnjaci



EasyFresh

Naš EasyFresh pretinac donosi svježinu tržnice u vaš dom. Radilo se o svježem voću ili povrću, ovdje je sve u optimalnoj atmosferi. Zahvaljujući zračnoj nepropusnosti, hrana zadržava vlažnost što znači da ostaje dugo svjež.



VarioSafe

Radilo se o posudicama za jogurt, malim staklenkama ili tubama - sigurno ste poželjeli pretinac za takvu malu ambalažu. Postoji jedan u vašem Liebherr hladnjaku: VarioSafe. Ne samo da stvara red, već je i izuzetno podesiv. Jednostavno postavite dvorazinsku VarioSafe kutiju u hladnjak, tamo gdje vam najviše odgovara.



← 60 →



Rsfd 5220

Plus

| | |
|--|----------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 98 / 0.268 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 399 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |

Easy Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch Display

Smart Device Ready

Upravljanje

- LCD monokromatski zaslona iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak

- PowerCooling s FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja, FlexCube
- 6 GlassLine polica, od toga 1 djeljiva
- VarioSafe
- Polica za boce
- LED stropna rasvjeta
- 1 EasyFresh pretinac na vodicama
- 1 veliki pretinac za voće i povrće

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke sprijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Da bi se postigla deklarirana potrošnja energije, moraju se koristiti odstojnici priloženi uz uređaj. Time se dubina uređaja povećava za približno 1,5 cm. Uređaj je potpuno funkcionalan bez uporabe odstojnika, ali ima nešto veću potrošnju energije.



Touch-zaslon

Stvarno će vas dotaknuti: zaslon osjetljiv na dodir omogućuje vam jednostavno i intuitivno upravljanje Liebherr hladnjakom. Sve su funkcije jasno raspoređene na zaslonu. Laganim dodirima prsta možete provjeriti trenutnu temperaturu rashladnog uređaja.



Rukohvat integriran u vrata

Posebno i funkcionalno: zahvaljujući vertikalno kontinuiranom i ergonomski postavljenom integriranom rukohvatu, uređaj možete otvoriti udobno i jednostavno. Osim toga, moderan i puristički dizajn omogućuje savršenu integraciju u vašu kuhinju.



← 60 →



Rd 5220

Plus

| | |
|--|----------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 98 / 0.268 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 399 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



Upravljanje

- LCD monokromatski zaslon iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak

- PowerCooling s FreshAir filterom s aktivnim ugljenom
- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja, FlexCube
- 6 GlassLine polica, od toga 1 djeljiva
- VarioSafe
- Polica za boce
- LED stropna rasvjeta
- 1 EasyFresh pretinac na vodicama
- 1 veliki pretinac za voće i povrće

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke sprijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

Podpultni hladnjaci



Re 1400 ○ Pure serija

Fe 1404 ○ Pure serija

Kvaliteta u svakom detalju



LED bočna rasvjeta

LED bočna rasvjeta osvjetljava unutrašnjost sa strane – pružajući dobar pregled sadržaja. Još jedan naglasak: LED diode su postavljene ispred staklenih policica tako da je i pun hladnjak dobro osvijetljen.



Pretinac za zamrzavanje s 4 zvjezdice

U uređajima s pretincem za zamrzavanje s 4 zvjezdice možete zamrznuti svježu hranu i pohraniti zamrznutu hranu na dulje vrijeme. Temperature od -18°C i niže osiguravaju pohranu hrane sa očuvanim svim vitaminima i mineralima.



Pretinac za voće i povrće

Prozirni pretinac nudi mnogo mjesta za čuvanje voća i povrća i omogućuje veliku preglednost. Osim toga, lako ga je čistiti.



Slimline ručka s integriranim mehanizmom otvaranja

Čvrste, sigurne ručke elegantnog izgleda i vrhunske kvalitete s integriranim mehanizmom otvaranja, koji omogućuje praktično otvaranje vrata bez napora.



Police u vratima podesive po visini

Iskoristite sav prostor u svom Liebherru – i to u potpunosti prema vašim potrebama. U tome će vam pomoći podesive police u vratima: one vam omogućuju da brzo i jednostavno u bilo kojem trenutku promijenite visinu na kojoj su police postavljene – što znači da se mogu koristiti potpuno fleksibilno i sigurno za pohranu širokog spektra spremnika i namirnica.



TouchControl

Lagani dodir prstom i postavite svoj Liebherr na 3, 5, 7 ili 9°C s TouchControl. Tako jednostavno – i učinkovito, jer je elegantni gumb integriran u unutrašnjost, stvarajući više prostora za svu vašu svježu robu.



TouchControl

Lagani dodir prstom i postavite svoj Liebherr na 3, 5, 7 ili 9°C s TouchControl. Tako jednostavno – i učinkovito, jer je elegantni gumb integriran u unutrašnjost, stvarajući više prostora za svu vašu svježiju hranu.



Pretinac za zamrzavanje s 4 zvjezdice

U uređajima s pretincem za zamrzavanje s 4 zvjezdice možete zamrznuti svježiju hranu i pohraniti zamrznutu hranu na dulje vrijeme. Temperature od -18°C i niže osiguravaju pohranu hrane sa očuvanim svim vitaminima i mineralima.



Re 1401

Pure

| | |
|--|------------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 142 / 0.389 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina*: | 111 l |
| Zapremina: | Hladnjak: 96.9 l / Zamrzivač: 15 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 85 / 55 / 60.7 ¹ |



Upravljanje

- TouchControl u unutrašnjosti, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak

- Pretinci u vratima s držačem za boce, posudica za jaja
- 2 GlassLine police
- LED rasvjeta
- 1 pretinac za voće i povrće

Zamrzivač

- Vrata sa šarkama odjeljka zamrzivača s 4 zvjezdice
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 10 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 2 kg

Prednosti opreme

- SlimLine ručka s integriranim mehanizmom otvaranja
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

¹ Da bi se postigla deklarirana potrošnja energije, moraju se koristiti odstojnici priloženi uz uređaj. Time se dubina uređaja povećava za približno 3,5 cm. Uređaj je potpuno funkcionalan bez uporabe odstojnika, ali ima nešto veću potrošnju energije.



Pretinac za voće i povrće

Prozirni pretinac nudi mnogo mjesta za čuvanje voća i povrća i omogućuje veliku preglednost. Osim toga, lako ga je čistiti.



Slimline ručka s integriranim mehanizmom otvaranja


Čvrste, sigurne ručke elegantnog izgleda i vrhunske kvalitete s integriranim mehanizmom otvaranja, koji omogućuje praktično otvaranje vrata bez napora.



← 55 →

Re 1400

Pure

| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: |  |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 90 / 0.246 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 125 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 85 / 55 / 60.7 ¹ |



Upravljanje

- TouchControl u unutrašnjosti, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Hladnjak

- Pretinac u vratima s držačem za boce, posudica za jaja
- 4 GlassLine police
- LED rasvjeta
- 1 pretinac za voće i povrće

Prednosti opreme

- SlimLine ručka s integriranim mehanizmom otvaranja
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

Zamrzivači






FNe 4605 ○ Pure serija

Pregled asortimana po visini i seriji uređaja

Plus serija

Pure serija





FNe 5006 ○ Pure serija

Zamrzivači



○ Pure serija



◇ Plus serija

| | ○ Pure serija | ◇ Plus serija |
|------------------------------------|-----------------------------|--|
| Tehnologije svježine | NoFrost | NoFrost |
| Udobnost i fleksibilnost | EasyOpen | EasyOpen |
| | FrostProtect | FrostProtect |
| | Ladica s funkcijom nagiba | Ladica s funkcijom nagiba |
| | SpaceBox | SpaceBox |
| | Integrirane vodilice | Integrirane vodilice |
| | | Posuda za led |
| | | Freezer tray |
| | VarioSpace | VarioSpace |
| Dizajn | Touch-zaslon | Touch-zaslon |
| | Zaslon iza vrata | Zaslon iza vrata |
| | Rukohvat integriran u vrata | Rukohvat integriran u vrata |
| Povezivost (SmartDeviceBox) | Naknadna ugradnja | Naknadna ugradnja |
| Led | | EasyTwist-Ice ili IceTower za modele s mogućnošću slaganja u SBS kombinaciju |
| | | Posuda za led za modele s mogućnošću slaganja u SBS kombinaciju |

Kvaliteta u svakom detalju



NoFrost

Kad otvorite zamrzivač, želite vidjeti smrznutu hranu ali sigurno ne želite led ili mraz. NoFrost štiti pretnac zamrzivača od neželjenog zaleđivanja koje troši puno energije i kvari teksturu namirnica. NoFrost znači: nema više mukotrpnog i dugotrajnog odmrzavanja zamrzivača, imajte više vremena za druge stvari - i uštedite novac.



FrostProtect

Mnogi zamrzivači nalaze se izvan kućanskog okruženja (garaže, podrumi i sl.). Stoga je Liebherr razvio FrostProtect sustav koji određenim modelima omogućava rad na niskim temperaturama okoline. FrostProtect radi i pri temperaturama okoline od -15°C.



Touch-zaslon

Stvarno će vas dotaknuti: zaslon osjetljiv na dodir omogućuje vam jednostavno i intuitivno upravljanje Liebherr zamrzivačem. Sve su funkcije jasno raspoređene na zaslonu. Laganim dodiranjem prstom možete, na primjer, lako odabrati funkcije ili provjeriti trenutnu temperaturu rashladnog uređaja.



SpaceBox

Smjestite "velike stvari" u svoj Liebherr: XL purica ili višeslojna sladoledna torta jednostavno trebaju više prostora. Vaš Liebherr ima SpaceBox upravo za tu svrhu: na visini od 250 mm, nudi mnogo dodatnog prostora, čak i za velike smrznute proizvode. Korisno za fleksibilno spremanje hrane.



Statusni indikator

Želite provjeriti je li sve u redu s vašim uređajem? Prikaz statusa na vratima uređaja vrlo brzo vas obavještava, vizualno i zvučno. Plavo svjetlo znači da uređaj ispravno radi. U suprotnom, uključuje se crvena lampica i treperi. Aktivira se i zvučno upozorenje.



Rashladni ulošci

Rashladni ulošci dvostruko su korisni - kako u zatvorenom prostoru tako i na otvorenom. Unutar zamrzivača drže smrznutu hranu hladnom neko vrijeme ako dođe do nestanka struje. Pri ruci su vam za hlađenje hrane i pića kada ste na izletu.



SuperFrost

Automatska funkcija SuperFrost brz je način za uštedu energije za zamrzavanje namirnica. Brzo snižava temperaturu do maksimalnog rashladnog kapaciteta i tako stvara hladnu rezervu potrebnu za očuvanje vitamina prilikom zamrzavanja namirnica. Čim se završi proces zamrzavanja, automatska funkcija SuperFrost vraća se u normalan način rada nakon maksimalno 65 sati i tako štedi električnu energiju.

U uređajima koji podržavaju SmartDevice, funkcija se također može jednostavno aktivirati putem aplikacije



VarioSpace

Želite višeslojnu sladolednu tortu spremiti na sigurno do ljetne zabave? Nema problema za vaš Liebherr zamrzivač: ponekad vam jednostavno treba više prostora, a on je pripremljen upravo za to. S VarioSpaceom možete ukloniti pojedinačne ladice zamrzivača i sve međupodove ispod njih, time ste dobili iznimno velik prostor za pohranu.

NoFrost zamrzivači



← 70 →

FNd 7227

Plus



| | |
|--|--------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 222 / 0.608 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 363 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Prikladan za temperature okoline: | do -15 °C |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 69.7 / 76 ¹ |



Upravljanje

- LCD monokromatski zaslon iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Zamrzivač

- 7 ladica, VarioSpace
- Gornja ladica s praktičnom funkcijom nagiba
- Posuda za led
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 19 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 19 kg

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke sprijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



← 60 →

FNsfD 522i

Plus



| | |
|--|----------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 199 / 0.545 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 277 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Prikladan za temperature okoline: | do -15 °C |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



Upravljanje

- LCD monokromatski zaslon iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox uključen
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Zamrzivač

- 7 ladica, VarioSpace
- Gornja ladica s praktičnom funkcijom nagiba
- Posuda za led
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 18 kg

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke sprijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima


Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



SpaceBox

Smjestite “velike stvari” u svoj Liebherr: XL purica ili višeslojna sladoledna torta jednostavno trebaju više prostora. Vaš Liebherr ima SpaceBox upravo za tu svrhu: na visini od 250 mm, nudi mnogo dodatnog prostora, čak i za velike smrznute proizvode. Korisno za fleksibilno spremanje hrane.



SuperFrost

Automatska funkcija SuperFrost brz je način za uštedu energije za zamrzavanje namirnica. Brzo snižava temperaturu do maksimalnog rashladnog kapaciteta i tako stvara hladnu rezervu potrebnu za očuvanje vitamina prilikom zamrzavanja namirnica. Čim se završi proces zamrzavanja, automatska funkcija SuperFrost vraća se u normalan način rada nakon maksimalno 65 sati i tako štedi električnu energiju.

U uređajima koji podržavaju SmartDevice, funkcija se također može jednostavno aktivirati putem aplikacije




← 60 →



FNe 5207

Pure

| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: |  |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 249 / 0.682 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 277 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Prikladan za temperature okoline: | do -15 °C |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 185.5 / 59.7 / 67.5¹ |



Upravljanje

- LCD monokromatski zaslon iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Zamrzivač

- 7 ladica, VarioSpace
- Gornja ladica s praktičnom funkcijom nagiba
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 18 kg

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke srijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini srijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

NoFrost zamrzivači



← 60 →

FNe 5006

Pure



| | |
|--|----------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 235 / 0.643 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 238 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Prikladan za temperature okoline: | do -15 °C |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 165.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



Upravljanje

- LCD monokromatski zaslom iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Zamrzivač

- 6 ladicica, VarioSpace
- Gornja ladicica s praktičnom funkcijom nagiba
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 17 kg

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke sprijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice pedesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



← 60 →

FNe 4605

Pure



| | |
|--|----------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 221 / 0.605 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 199 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Prikladan za temperature okoline: | do -15 °C |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 145.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



Upravljanje

- LCD monokromatski zaslom iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Zamrzivač

- 5 ladicica, VarioSpace
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 16 kg

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke sprijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice pedesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



← 60 →

FNe 4204

Pure



| | |
|--|----------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 208 / 0.569 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 160 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Prikladan za temperature okoline: | do -15 °C |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 125.5 / 59.7 / 67.5 ¹ |



Upravljanje

- LCD monokromatski zaslon iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Zamrzivač

- 4 ladice, VarioSpace
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 15 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 15 kg

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke sprijeda i straga, transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



← 55 →

Fe 1404

Pure

| | |
|--|------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 172 / 0.471 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 107 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10 °C do +43 °C) |
| Prikladan za temperature okoline: | do -15 °C |
| Vrata / kućište: | Bijela / Bijela |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 85 / 55 / 60.7 ¹ |



Upravljanje

- TouchControl u radnoj ploči, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni

Zamrzivač

- 4 ladice, VarioSpace
- LED rasvjeta
- Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 12.5 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 5.5 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SlimLine ručka s integriranim mehanizmom otvaranja
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



WPbli 5231 GrandCru Selection

Vinski hladnjaci



Kvaliteta u svakom detalju



LED rasvjeta

Svi Vinidor uređaji imaju inovativni koncept LED rasvjete. U svakoj temperaturnoj zoni LED rasvjeta je integrirana u strop ili u izolacijsku ploču. Zbog minimalne emisije topline i niske potrošnje, LED rasvjetu možete ostaviti uključenu duže vrijeme, a ima i mogućnost prigušenja.



SoftSystem

SoftSystem prigušuje kretanje prilikom zatvaranja vrata. To osigurava posebno nježno zatvaranje i sprječava vibracije koje bi mogle oštetiti vino. Vrata se također zatvaraju automatski od kuta otvaranja od cca 45°.



Prezentacijska policica

Preklopne prezentacijske policice na Vinidor modelima omogućuju vrhunsko izlaganje posebnih vina ili čuvanje otvorenih boca.



Touch tehnologija

Moderno elektroničko upravljanje jamči precizno održavanje odabrane temperature za svaku temperaturnu zonu. Digitalni pokazivač temperature točno pokazuje temperaturu u hladnjaku. Upravljanje je jednostavno i praktično, osjetljivo na dodir.



Ručka s integriranim mehanizmom otvaranja

Vrata Vinidor linije vitrina za vino odlikuje bezvremenski, elegantan dizajn. Poseban detalj je masivna ručka sa integriranim sustavom otvaranja. Obojeno izolacijsko staklo jamči optimalnu zaštitu vina od ultraljubičastoga zračenja.



Plastične kvačice za označavanje vina

Stabilne policice na teleskopskim vodičama izrađene su od sirovog drveta i mogu se podesiti po visini kako bi pružile najbolji pregled i jasan raspored boca. Butelje se mogu pohraniti u suprotnim smjerovima kako bi potpuno iskoristili kapacitet hladnjaka. Pomoću plastičnih kvačica možete označiti svoja vina za još jednostavnije snalaženje.




Samozatvarajuća vrata s EasyFill pomoć pri punjenju

Dopustite da vam olakšamo punjenje. EasyFill pomoć pri punjenju osigurava da vrata vašeg hladnjaka za pohranu vina ostanu otvorena pod kutom od 90° – za posebno jednostavno punjenje. A zahvaljujući mehanizmu SelfClosing, vrata se sama zatvaraju kada su otvorena manje od 90° – uvijek nježno koliko vaša vrijedna vina zahtijevaju.



VibrateSafe

Vaše vino treba mir i tišinu. Zato naši hladnjaci za skladištenje vina jamče nježno skladištenje s posebno tihim kompresorima koje je posebno razvio Liebherr i stabilnim drvenim policama od punog bukovog drva. To omogućuje vašem vinu da dozrijeva tiho i neometano.



Prezentacijsko svjetlo

Pokažite svoje vino na najbolji mogući način pomoću prezentacijskog svjetla vašeg hladnjaka. Na uređajima sa staklenim vratima, svjetlo može ostati uključeno čak i kada su vrata zatvorena. Na ovaj način vaša kolekcija vina uvijek privlači pažnju. Jačina osvjtljenja može se individualno podešavati putem aplikacije SmartDevice i zaslona.



FreshAir filter s aktivnim ugljenom

Kako bi osigurali da vaše vino može dozrijevati u optimalnoj kvaliteti zraka, svi Liebherr hladnjaci za pohranu vina imaju filter s aktivnim ugljenom koji pouzdano veže mirise svih vrsta. To znači da će vaše vino zadržati svoj čisti buke. Kako biste bili sigurni da će tako i ostati, vaš Liebherr vas svakih 6 mjeseci podsjeća da promijenite filter, što možete jednostavno učiniti sami.



TempProtect Plus

Dvostruka zaštita. Uz TempProtect Plus, naši hladnjaci za pohranu vina neprestano mjere temperaturu s dva senzora. To vam daje dvostruku sigurnost da su vaša vina zaštićena od temperaturnih promjena. To je zato što ste upozoreni čim jedan od senzora otkrije kritičnu promjenu temperature, što vam omogućuje da brzo reagirate.



UVProtect Plus

Trostruka zaštita. Za dugotrajnu pohranu, hladnjaci za pohranu vina sa staklenim vratima nude neviđenu zaštitu od UV zračenja: tri zaštitna sloja koja se sastoje od zatamnjenog stakla i dvostrukog sloja vakuumski deponiranog metala. Poznat kao Low-E premaz, pruža vrlo učinkovitu zaštitu za vaše vino od štetnog sunčevog zračenja.

Grupe modela

Temperaturni rasponi

+5 °C to +20 °C

+5 °C to +20 °C

+5 °C to +20 °C



2
Zones

3
Zones

S dvije do tri temperaturne zone koje se mogu zasebno podesiti od +5 °C do +20 °C – točno do stupnja – naši hladnjaci za vino **s više temperaturnih zona** nude najveću fleksibilnost za bilo koju uporabu. To znači da se crna vina, bijela vina i šampanjci mogu čuvati u isto vrijeme i na idealnoj temperaturi u jednom jedinom uređaju s tri temperaturne zone. Ovi uređaji također pružaju idealne klimatske uvjete za dugotrajno čuvanje vina. Sa svojim temperaturnim zonama različitih veličina i postavkama temperature koje nude potpunu fleksibilnost, ovi su uređaji savršeni za svaku pojedinačnu kolekciju vina.

Temperaturni raspon

+5 °C to +20 °C



1
Zone

Hladnjaci za skladištenje vina stvaraju uvjete vinskog podruma. U cijeloj unutrašnjosti ovih uređaja održava se stalna temperatura. Mogu se podesiti od +5 °C do + 20 °C, ovisno o vašim zahtjevima. Hladnjaci za skladištenje vina posebno su dizajnirani za držanje velikog broja boca za skladištenje i odležavanje, ali mogu držati i veće zalihe vina na temperaturi za piće.



Kompaktni hladnjaci – kao stručnjak za sve što se tiče hlađenja, skladištenja i kontrole temperature, Liebherr je majstor kada je u pitanju ušteda prostora za svaku prigodu. Učinkoviti kompaktni uređaji savršeni su za predstavljanje svježih ideja. Kompaktni hladnjaci za pohranu vina nude upravo prave dimenzije za vašu zbirku vina. Vrijedne cigare čuvaju se u optimalnim uvjetima skladištenja u humidoru.



Dimenzije Bordeaux boce (0.75 l)

Sve specifikacije koje se odnose na kapacitet boce odnose se na ove dimenzije.

Samostojeći vinski hladnjaci


Kompaktni uređaji

← 70 →

← 60 →

← 43 →

Širina u cm



Hladnjaci za vino s više temperaturnih zona

WTes 5872
WTes 5972
WTPes 5972

WTes 1672

Hladnjaci za skladištenje vina

WPbli 5231
WPbl 5001
WKb 1812

Humidor

ZKes 453



WPbli 5231 GrandCru Selection

Hladnjaci za vino s više temperaturnih zona



Prezentacijska polica

Preklopne prezentacijske police na Vinidor modelima omogućuju vrhunsko izlaganje posebnih vina ili čuvanje otvorenih boca.



FreshAir filter s aktivnim ugljenom

Mirisi iz okoliša mogu utjecati na vina koja se čuvaju duže vrijeme. U hladnjaku za vino savršena kvaliteta zraka osigurana je lako zamjenjivim FreshAir filterom s aktivnim ugljenom.



← 70 →

WTes 5872

Vinidor

| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 206 / 0.564 kWh ² |
| Maks. Bordeaux boca 0,75 l: | 178 ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 503 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Izo-staklo s okvirom od nehrđajućeg čelika / Nehrđajući čelik |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 192 / 70 / 74.2 ² |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------|------------|--------------|-------------|------------------|--------------------|----------------|
| 3 Zones | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Soft System | Telescopic Rails | Presentation Board | Steel Interior |
| LED | | | | | | | | |

Upravljanje

- LCD zaslon iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za 3 vinske zone
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: zvučni
- Dječja zaštita

Vinski dio

- 3 temperaturne zone podesive od +5 °C do +20 °C
- 3 zasebno podesiva rashladna toka
- Hlađenje kruženjem zraka, dovod zraka preko FreshAir filtera s aktivnim ugljenom
- Regulacija vlažnosti zraka pomoću ventilatora
- LED rasvjeta s mogućnošću prigušenja
- Police od bukovog drva
- 13 police, od toga 10 na teleskopskim vodicama, od čega 1 preklopna prezentacijska

Prednosti opreme

- HardLine dizajn
- Aluminijska ručka s integriranim mehanizmom za lakše otvaranje
- Moguća promjena strane otvaranja vrata
- Izmjenjiva guma na vratima
- Skriveni panti vrata
- Bravica

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Ovi modeli namijenjeni su samo za pohranu vina. Maksimalni kapacitet Bordeaux butelja prema DIN normi (0,75 l) prema normi NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

² Da bi se postigla deklarirana potrošnja energije, moraju se koristiti odstojnici priloženi uz uređaj. Time se dubina uređaja povećava za približno 3,5 cm. Uređaj je potpuno funkcionalan bez uporabe odstojnika, ali ima nešto veću potrošnju energije.



← 70 →

WTPes 5972
Vinidor

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 191 / 0.523 kWh² |
| Maks. Bordeaux boca 0,75 l: | 155¹ |
| Ukupna zapremina ³ : | 521 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Izo-staklo s okvirom od nehrđajućeg čelika / Nehrđajući čelik |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 192 / 70 / 74.2² |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------------|-----------|------------|------------------|-------------------|----------------|-----|
| 2 Zones | Humidity Select | Vibrate Safe | Fresh Air | UV Protect | Telescopic Rails | Easy Serve Basket | Steel Interior | LED |
|---------|-----------------|--------------|-----------|------------|------------------|-------------------|----------------|-----|

Upravljanje

- LCD zaslon iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za 2 vinske zone
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: zvučni
- Dječja zaštita

Vinski dio

- 2 temperaturne zone podesive od +5 °C to +20 °C
- 2 zasebno podesiva rashladna toka
- Hlađenje kruženjem zraka, dovod zraka preko FreshAir filtera s aktivnim ugljenom
- Regulacija vlažnosti zraka pomoću ventilatora
- LED rasvjeta s mogućnošću prigušenja
- Police od bukovog drva
- 6 polica, od toga 5 na teleskopskim vodilicama, od čega 2 košare na izvlačenje

Prednosti opreme

- HardLine dizajn
- Tanki ručka od nehrđajućeg čelika
- Moguća promjena strane otvaranja vrata
- Izmjenjiva guma na vratima
- Bravica

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



← 60 →

WTes 1672
Vinidor

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 138 / 0.378 kWh² |
| Maks. Bordeaux boca 0,75 l: | 34¹ |
| Ukupna zapremina ³ : | 94 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Izo-staklo s okvirom od nehrđajućeg čelika / Nehrđajući čelik |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 82.2 / 59.8 / 57.5 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------|------------|--------------|----------------|-----|------------------|-----------|
| 2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Telescopic Rails | Door Lock |
|---------|-----------------|-----------|------------|--------------|----------------|-----|------------------|-----------|

Upravljanje

- MagicEye iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za 2 vinske zone
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: zvučni
- Dječja zaštita

Vinski dio

- 2 temperaturne zone podesive od +5 °C to +20 °C
- 2 zasebno podesiva rashladna toka
- Hlađenje kruženjem zraka, dovod zraka preko FreshAir filtera s aktivnim ugljenom
- Regulacija vlažnosti zraka pomoću ventilatora
- LED rasvjeta s mogućnošću prigušenja
- Police od bukovog drva
- 5 polica, od toga 3 na teleskopskim vodilicama


Prednosti opreme

- HardLine dizajn
- Aluminijska ručka
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, right
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

Vinska rashlada



GrandCru



GrandCru Selection

| | GrandCru | GrandCru Selection |
|------------------------------------|---|---|
| Kvaliteta | <p>Održavanje konstantne temperature</p> <p>Podesivi temperaturni raspon u 2 zone: +5 °C – +20 °C</p> <p>Stalni prikaz trenutačne temperature u svakoj zoni</p> <p>Trostruko UV i sigurnosno staklo / UVProtect Plus</p> <p>Pohrana s niskim vibracijama / VibrateSafe</p> <p>Slaganje boca vrat uz vrat, za maksimalni kapacitet skladištenja</p> <p>Izmjenjiva guma na vratima</p> <p>2 nožice podesive po visini</p> | <p>Održavanje konstantne temperature</p> <p>Podesivi temperaturni raspon u 2 zone: +5 °C – +20 °C</p> <p>Stalni prikaz trenutačne temperature u svakoj zoni</p> <p>Trostruko UV i sigurnosno staklo / UVProtect Plus</p> <p>Pohrana s niskim vibracijama / VibrateSafe</p> <p>Slaganje boca vrat uz vrat, za maksimalni kapacitet skladištenja</p> <p>Izmjenjiva guma na vratima</p> <p>2 nožice podesive po visini</p> |
| Osjetite dobru klimu | <p>Podesiva vlažnost uz HumiditySelect</p> <p>1 FreshAir filter s podsjetnikom za zamjenu</p> <p>Podešavanje temperature u koracima od 1 °C</p> | <p>Podesiva vlažnost uz HumidityControl</p> <p>Prikaz trenutne vlažnosti</p> <p>1 FreshAir filter s podsjetnikom za zamjenu</p> <p>Podešavanje temperature u koracima od 1 °C</p> |
| Praktičnost i fleksibilnost | <p>EasyFill pomoć pri punjenju</p> <p>SelfClosing Door - samozatvarajuća vrata</p> <p>Izvlačiva drvena polica, podesiva po visini</p> <p>Zaslon: izbor između 9 jezika (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)</p> | <p>EasyFill pomoć pri punjenju</p> <p>SelfClosing Door - samozatvarajuća vrata</p> <p>Izvlačiva drvena polica, podesiva po visini</p> <p>Zaslon: izbor između 9 jezika (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)</p> |
| Dizajn i životni stil | <p>LED stropna rasvjeta</p> <p>Stražnja stijenka: metal, grafitno siva</p> <p>Touch-zaslon</p> <p>Prezentacijsko svjetlo (staklena vrata)</p> <p>Ručka vrata: crna</p> <p>Niska razina buke</p> | <p>LED stropna rasvjeta (puna vrata), LightColumn (staklena vrata)</p> <p>Stražnja stijenka: nehrđajući čelik</p> <p>Touch-zaslon</p> <p>Prezentacijsko svjetlo (staklena vrata)</p> <p>Ručka vrata: brušeni aluminij</p> <p>Niska razina buke</p> |
| Sigurnost | <p>TempProtect Plus</p> <p>Alarm za vrata, temperaturu i nestanak struje</p> <p>Alarm se oglašava i zvučno i vizualno na zaslonu, s pomoću pozadinskog osvjetljenja i push obavijesti putem aplikacije SmartDevice*</p> <p>DisplayLock</p> <p>Mehanička brava, moguća naknadna ugradnja</p> | <p>TempProtect Plus</p> <p>Alarm za vrata, temperaturu i nestanak struje</p> <p>Alarm se oglašava i zvučno i vizualno na zaslonu, s pomoću pozadinskog osvjetljenja i push obavijesti putem aplikacije SmartDevice*</p> <p>DisplayLock</p> <p>Mehanička brava, integrirana</p> |
| Povezivost* | <p>SmartDevice - naknadna ugradnja</p> <p>Prezentacijsko svjetlo*</p> <p>Podešavanje temperature u koracima od 1 °C*</p> <p>Prikaz i upravljanje relevantnim funkcijama uređaja*</p> | <p>SmartDevice (SmartDeviceBox uključen)</p> <p>Prezentacijsko svjetlo*</p> <p>Podešavanje temperature u koracima od 1 °C*</p> <p>Prikaz i upravljanje relevantnim funkcijama uređaja*</p> |

* Ovisno o modelu

Hladnjaci za skladištenje vina



← 60 →

WPbli 5231
GrandCru Selection

| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | F ^A / _G ² |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 115 / 0.315 kWh ² |
| Maks. Bordeaux boca 0,75 l: | 229 ¹ |
| Ukupna zapremina ³ : | 442 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Izo-staklo s crnim okvirom / Crna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 188.4 / 59.7 / 76.3 ² |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1 Zone | Temp Protect Plus | Humidity Control | Fresh Air | UV Protect Plus | Flex Fit | Vibrate Safe | Steel Interior | Light Column |
| Presentation Light | Touch Display | Door Lock | Self Closing Door | Easy Fill | Smart Device | | | |

Upravljanje

- LCD monokromatski zaslon vratima, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox uključen
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni
- Dječja zaštita

Vinski dio

- 1 temperaturna zona podesiva od +5 °C do +20 °C
- Regulacija vlažnosti zraka podesiva između 50% i 80% RH*
- Hlađenje kruženjem zraka, dovod zraka preko FreshAir filtera s aktivnim ugljenom
- Regulacija vlažnosti zraka pomoću ventilatora
- LED rasvjeta s mogućnošću prigušenja
- Police od bukovog drva podesive po visini
- 6 polica

Prednosti opreme

- Aluminijska ručka
- Transportne ručke i transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



← 60 →

WKb 1812
Vinothek

| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | G ^A / _G ² |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 123 / 0.337 kWh |
| Maks. Bordeaux boca 0,75 l: | 66 ¹ |
| Ukupna zapremina ³ : | 135 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Izo-staklo s crnim okvirom / Crna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 89 / 60 / 61.3 |

| | | | | |
|--------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| 1 Zone | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe |
|--------|-----------------|-----------|------------|--------------|

Upravljanje

- MagicEye na kućištu s upravljačkim tipkama
- Digitalni prikaz temperature
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: zvučni
- Dječja zaštita

Vinski dio

- 1 temperaturna zona podesiva od +5 °C do +20 °C
- Hlađenje kruženjem zraka, dovod zraka preko FreshAir filtera s aktivnim ugljenom
- Regulacija vlažnosti zraka pomoću ventilatora
- Unutarnja rasvjeta, stalno uključena
- Metalne rešetkaste police podesive po visini
- 3 police

Prednosti opreme

- HardLine dizajn
- Ergonomska SlimLine ručka, crna
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

* Na temperaturama u kućnim uvjetima. U vrlo suhim ili hladnim okruženjima kao što su kućni podrumi, preporučamo podupiranje sustava pomoću posude za vodu izrađene po mjeri iz našeg asortimana dodatne opreme.



TempProtect Plus

Dvostruka zaštita. Uz TempProtect Plus, naši hladnjaci za pohranu vina neprestano mjere temperaturu s dva senzora. To vam daje dvostruku sigurnost da su vaša vina zaštićena od temperaturnih promjena. To je zato što ste upozoreni čim jedan od senzora otkrije kritičnu promjenu temperature, što vam omogućuje da brzo reagirate.



FreshAir filter s aktivnim ugljenom

Kako bi osigurali da vaše vino može dozrijevati u optimalnoj kvaliteti zraka, svi Liebherr hladnjaci za pohranu vina imaju filter s aktivnim ugljenom koji pouzdano veže mirise svih vrsta. To znači da će vaše vino zadržati svoj čisti buke. Kako biste bili sigurni da će tako i ostati, vaš Liebherr vas svakih 6 mjeseci podsjeća da promijenite filter, što možete jednostavno učiniti sami.



← 60 →

WPbl 5001

GrandCru

| | |
|--|-----------------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 113 / 0.309 kWh ² |
| Maks. Bordeaux boca 0,75 l: | 196 ¹ |
| Ukupna zapremina ³ : | 385 l |
| Razina bučnosti / razred bučnosti: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10 °C do +38 °C) |
| Vrata / kućište: | Izo-staklo s crnim okvirom / Crna |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 168.4 / 59.7 / 76.3 ² |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------|--------------|-----|---------------|
| 1 Zone | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect Plus | Flex Fit | Vibrate Safe | LED | Touch Display |
| Door Lock | Self Closing Door | Easy Fill | Smart Device Ready | | | | | |

Upravljanje

- LCD monokromatski zaslon vratima, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni
- Dječja zaštita

Vinski dio

- 1 temperaturna zona podesiva od +5°C do +20°C
- Hlađenje kruženjem zraka, dovod zraka preko FreshAir filtera s aktivnim ugljenom
- Regulacija vlažnosti zraka podesiva između dvije razine
- LED stropna rasvjeta stalno uključena s mogućnošću prigušenja
- Police od bukovog drva podesive po visini
- 5 polica

Prednosti opreme

- SlimLine ručka, crna
- Transportne ručke i transportni kotačići straga
- Nožice podesive po visini sprijeda
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Izmjenjiva guma na vratima

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

³ Sukladno s Uredbom EU 2019/2016, ukupni zapreminu prikazujemo kao cijeli broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i hladnjaka na jedno mjesto iza decimalne točke. Cjelokupni raspon klasa učinkovitosti nalazi se na stranici 13. Odgovara (EU) 2017/1369 6a.



ZKes 453 Humidor



Prezentacijske kutije

Dvije prezentacijske kutije različitih veličina služe za pohranu cigara. Kutije su izrađene od španjolske cedrovine i lako se mogu izvaditi.



Optimalna razina vlage

U integrirani spremnik vode doda se litra destilirane vode. Senzori vlage održavaju precizno odabranu razinu vlage između 68% i 75%. Vizualno upozorenje obavještava na vrijeme da je potrebno dopuniti vodu.



← 43 →

ZKES 453

Humidor

| | |
|--|---|
| Razred energetske učinkovitosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 162 / 0.443 kWh |
| Ukupna neto zapremina: | 39 l |
| Razina bučnosti: | 40 dB(A) |
| Klimatski razred: | N (from +16°C to +32°C) |
| Vrata: | Izo-staklo s okvirom od nehrđajućeg čelika SmartSteel |
| Kućište: | Nehrdajući čelik SmartSteel |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 61.2 / 42.5 / 47.8 |



Upravljanje

- LCD zaslon iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature i vlažnosti
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: zvučni
- Dječja zaštita

Humidor

- 1 temperaturna zona podesiva od +16°C do +20°C
- Razina vlage, podesiva od 68% do 75%
- Hlađenje kruženjem zraka, dovod zraka preko FreshAir filtera s aktivnim ugljenom
- Regulacija vlažnosti zraka pomoću ventilatora
- LED rasvjeta stalno uključena s mogućnošću prigušenja
- Police od španjolskog cedra
- 2 police

Prednosti opreme

- HardLine dizajn
- Desno otvaranje vrata
- Izmjenjiva guma na vratima
- 2 prezentacijske kutije
- Prikladan za montažu na zid

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

¹ Ovi modeli namijenjeni su samo za pohranu vina. Maksimalni kapacitet Bordeaux butelja prema DIN normi (0,75 l) prema normi NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

² Sukladno s Uredbom EU 2019/2016, ukupni zapreminu prikazujemo kao cijeli broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i hladnjaka na jedno mjesto iza decimalne točke. Cjelokupni raspon klasa učinkovitosti nalazi se na stranici 13. Odgovara (EU) 2017/1369 6a.



OKes 1750



Outdoor

Vanjske kuhinje s hladnjakom – samostojećim ili ugradbenim – pružaju komfor na otvorenom i savršeno su rješenje za čuvanje hrane i pića. Outdoor hladnjak za vanjsku kuhinju idealan je za tu uporabu zahvaljujući materijalima otpornim na hrđanje i utjecaj vremenskih uvjeta, robusnoj izradi i visokokvalitetnim komponentama. Tome pridonosi i funkcija automatskog isključivanja i integrirana bravica.



Fleksibilan i ergonomski raspored unutrašnjosti

Dok su boce pohranjene na donjoj polici, pretinci u vratima idealni su za proizvode u manjim pakiranjima. Staklena polica na teleskopskim vodilicama omogućuje da su namirnice iz stražnjeg dijela hladnjaka vidljive i lako dostupne. Ovisno o njihovoj veličini, posude se mogu pohraniti na dvije staklene police podesive po visini. A zahvaljujući djeljivoj staklenoj polici, veće i otvorene boce mogu se čuvati uspravno.



OKes 1750

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | B <small>A1 B</small> |
| Potrošnja električne energije godišnje / 24 h: | 177 / 0.484 kWh |
| Ukupna zapremina ¹ : | 109 l |
| Razina bučnosti: | 39 dB(A) |
| Vrata / kućište: | Nehrdajući čelik / Nehrdajući čelik |
| Vanjske dimenzije u cm (V / Š / D): | 81.8 / 59.8 / 57.7 |



Upravljanje

- LCD zaslona iza vrata
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno i zvučno
- Alarm vrata: vizualni i zvučni
- Dječja zaštita

Outdoor hladnjak

- LED rasvjeta
- 1 temperaturna zona podesiva od +2°C to +14°C
- Sigurnost isključivanja
- Temperatura okoline: +2°C do +35°C

Prednosti opreme

- Mogućnost podpultne ugradnje - prednje prozračivanje
- Tanki ručci od nehrđajućeg čelika
- Nožice podesive po visini sprijeda and back
- Moguća promjena strane otvaranja vrata, desno
- Skriveni panti vrata
- Bravica
- Klasa otpornosti na prskanje: IPX-4

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

¹ Sukladno s Uredbom EU 2019/2016, ukupni zapreminu prikazujemo kao cijeli broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i hladnjaka na jedno mjesto iza decimalne točke. Cjelokupni raspon klasa učinkovitosti nalazi se na stranici 13. Odgovara (EU) 2017/1369 6a.

Kratko objašnjenje značajki

Tehnologije svježine

| | |
|-------------------------------|--|
| Bio Fresh Professional | BioFresh-Professional nudi još više fleksibilnosti za individualno skladištenje hrane. |
| Hydro Breeze | Hlađenje poput profesionalca: Hladna magla i temperatura u pretincu od oko 0 °C osiguravaju dulje vrijeme skladištenja i stvaraju nevjerojatan vizualni efekt. |
| Fish & Seafood | Pretinac za ribu i morske plodove pohranjuje ribu i morske plodove na optimalnoj temperaturi od -2 °C; profesionalno kao u ribarnici. |
| Bio Fresh | Pouzdana BioFresh tehnologija pohranjuje namirnice na temperaturi malo iznad 0 °C, mnogo hladnije nego u samom uređaju. |
| Bio Fresh Plus | Podesivi temperaturni raspon od 0 °C i -2 °C, BioFresh-Plus pretinac uključuje svestrani Fish & Seafood-Safe pretinac za ribu i morske plodove. |
| Bio Cool | Optimalna vlažnost za voće i povrće putem kontrole klizača i dugoročnog skladištenja hrane. |
| Easy Fresh | Nepropusni pretinac omogućuje povećanje vlažnosti kako bi hrana bila dulje svježija. |
| Duo Cooling | Dva odvojeno kontrolirana rashladna toka. Temperature u odjeljcima hladnjaka i zamrzivača mogu se kontrolirati neovisno. |
| No Frost | Odmrzavanje nikada nije potrebno jer zamrzivač automatski sam odmrzava. |
| Smart Frost | Odmrzavanje je potrebno mnogo rjeđe. |
| Super Cool | Funkcija SuperCool povećava snagu hlađenja sve dok hrana koja je nedavno stavljena u uređaj ne dosegne temperaturu ostatka sadržaja. |
| Super Frost | SuperFrost povećava snagu hlađenja na kratko vrijeme – to znači da temperatura ostaje konstantna kada stavite nezamrznutu hranu. |
| Vario Temp | Odjeljak zamrzivača postaje alternativna dodatna zona hlađenja postavljanjem točne temperature između -2 °C i +14 °C. |

Vino

| | |
|----------------|---|
| 1 Zone | S konstantnom temperaturom u cijeloj unutrašnjosti, podesivom od +5 °C do +20 °C. |
| 2 Zones | S dvije temperaturne zone, neovisno i precizno podesive od +5 °C do +20 °C. |
| 3 Zones | S tri temperaturne zone, neovisno i precizno podesive od +5 °C do +20 °C. |

Vino

| | |
|--------------------------|---|
| Humidity Control | Vlažnost se može aktivno regulirati u koracima od 5 % između 50 % i 80 % RH. |
| Humidity Select | Vlažnost se može podesiti između dvije razine: standardne ili visoke. |
| Temp Protect Plus | Dva senzora stalno mjere temperaturu u vinskom hladnjaku. Obavijest se šalje u slučaju kritične promjene.* |
| Vibrate Safe | Potpuno vibracijski izoliran sustav hlađenja omogućuje neometano sazrijevanje vina. |
| Fresh Air | Za čisti buket, filter s aktivnim ugljenom pouzdano veže mirise bilo koje vrste. |
| UV Protect Plus | Trostruka zaštita: zatamnjena staklena vrata s dva sloja vakuumski nanesenog metala pružaju vrlo učinkovitu zaštitu od ultraljubičastog zračenja. |
| UV Protect | Dvostruka zaštita: zatamnjena staklena vrata s jednim slojem vakuumski nanesenog metala pružaju učinkovitu zaštitu od ultraljubičastog zračenja. |

Praktičnost i fleksibilnost

| | |
|----------------------------------|--|
| Soft System | Vrata se lagano zatvaraju čak i kad su pretinci u vratima pod punim opterećenjem. Vrata se automatski zatvaraju pri kutu otvaranja od oko 30°. |
| Soft Telescopic | Potpuno izvlačive ladice pokreću se na teleskopskim vodilicama sa samozatvaranjem i mehanizmom mekog zatvaranja. |
| Telescopic Rails | Ladice su postavljene na visokokvalitetnim, glatko pokretnim teleskopskim vodilicama za pouzdano i sigurno otvaranje i zatvaranje. |
| Touch & Swipe Display | Intuitivno upravljanje – jednostavnim dodirivanjem i povlačenjem po zaslonu u boji. |
| Touch Display | Liebherr je vrlo jednostavan za uporabu s laganim dodiranjem prsta na jasnom zaslonu osjetljivom na dodir. |
| Space Box | Za fleksibilno skladištenje hrane: s visinom od 250 mm, Space Box nudi mnogo dodatnog prostora, čak i za stvarno velike smrznute namirnice. |
| Vario Space | Za ekstra veliki prostor za pohranu: Jednostavno izvadite pojedinačne ladice zamrzivača i staklene police ispod i napravite prostor za iznimno visoku zamrznutu hranu. |
| Easy Open | EasyOpen znači da se vrata zamrzivača mogu otvoriti više puta zaredom, praktično i jednostavno. |
| Self Closing Door | Vrata hladnjaka za vino sama se glatko zatvaraju kad su otvorena pod kutem manjim od 90°. |

* Potreban je SmartDevice/Smart aplikacija

Praktičnost i fleksibilnost

- Easy Fill** Pripomoć za punjenje za jednostavno punjenje hladnjaka za vino. Vrata ostaju otvorena pri kutu otvaranja od 90°.
- Easy Serve Basket** Košara za boce za jasno raspoređeno skladištenje i jednostavan pristup na šanku.
- Presentation Board** Prikazuje vrhunska vina i predstavlja boce koje su već otvorene.


Dizajn

- Glass & Steel Interior** Interijer sadrži elegantne elemente od stakla i nehrđajućeg čelika.
- Light Tower** Novi LightTower koncept rasvjete ravnomjerno osvjetljava unutrašnjost dok podupire staklene police. Fleksibilan, štedi prostor, jedinstven.
- Light Column** LED svjetleći stup od vrha do dna ravnomjerno osvjetljava unutrašnjost. S jedne strane ili obostrano, ovisno o seriji.
- Presentation Light** Učinkovito prikazuje kolekciju vina čak i kada su staklena vrata zatvorena. Svjetlo se može prigušiti pomoću zaslona.*
- LED** Minimalno stvaranje topline, štedi energiju i ne zahtijeva održavanje za optimalno osvjetljenje.
- Steel Interior** Ne samo atraktivan dizajnerski element, stražnji zid od SmartSteel nehrđajućeg čelika osigurava uravnoteženu cirkulaciju zraka.

Voda i led

- Infinity Spring** Ledeno hladna voda iz slavine bez teškog dizanja boca i bolja je za naš okoliš.
- Ice Tower** Savršeno za zabave: Nikada vam neće ponestati hladnih pića. Zaliha kockica leda od 8 kg to osigurava.
- Ice Maker** Automatski IceMaker s fiksnim priključkom za vodu.
- Easy Twist Ice** Dočarajte kockice leda na brzinu: napunite spremnik vodom, ostavite da se zamrzne, a zatim otpustite gotove kockice leda.
- Ice Maker Water tank** Ako nema fiksnog priključka za vodu, u odjeljku hladnjaka nalazi se ledomat sa spremnikom za vodu.

Povezivost

- Smart Device ready** SmartDeviceBox omogućuje upravljanje uređajem i njegovo korištenje putem mobilnih uređaja. SmartDeviceBox se može naručiti kao dodatna oprema.
- Smart Device** SmartDeviceBox omogućuje upravljanje uređajem i njegovu uporabu putem mobilnih uređaja. SmartDeviceBox je uključen.
-  Uređaje s ugrađenim SmartDeviceBox -om može se prepoznati po ovoj ikoni.

Grupe proizvoda

- Wine** Savršen asortiman za ljubitelje vina.
- Cigar** Kvalitetno skladište za fine cigare.
- Outdoor** Vanjske kuhinje s hladnjacima također pružaju praktičnost i savršeno spremište na otvorenom.

* Potreban je SmartDevice/Smart aplikacija

Iznimno učinkoviti modeli

- Ultra Efficient A -10%**
 - Ultra Efficient A -20%**
 - Ultra Efficient A -30%**
- Čak i ekonomičnije** od uređaja najviše klase energetske učinkovitosti A – Liebherr postavlja nove standarde.

**U usporedbi s pragom za maksimalnu klasu energetske učinkovitosti A prema Uredbi (EU) 2019/2016 (od srpnja 2023.).



Vrijedi za vinsku rashladu

Ostanite u kontaktu

Naš kataloški program

Pitajte svog Liebherr zastupnika za naše glavne kataloge za samostojeće i ugradbene uređaje i za naše posebne ponude. Svi katalogi također su dostupni za preuzimanje na home.liebherr.com.



SmartDevice app: Pametan suputnik za vaš Liebherr. Upravljajte svojim uređajima praktično putem aplikacije, primajte važne statusne poruke i iskoristite mnoge druge usluge koje se odnose na vaš hladnjak.



Naše aplikacije možete preuzeti ovdje.



Pridržano pravo na izmjene. Trenutne podatke potražite na home.liebherr.com. Proizvođač i tvrtke Gemma B&D i Gemma BH kao ekskluzivni uvoznik i distributer zadržavaju pravo promjene podataka u svakom trenutku i bez prethodne najave i nisu odgovorni za eventualne tiskarske greške. Fotografije uređaja u katalogu ilustrativnog su karaktera i moguća su odstupanja od stvarnog izgleda.



HRVATSKA / GEMMA B&D d.o.o.
10000 Zagreb,
Prisavlje 2 (Boćarski dom)
Veleprodaja:
tel: +385 1 6196 446, 6195 604;
fax: +385 1 6195 581;
e-mail: info@gemma.hr
www.gemma.hr

BOSNA I HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.
71000 Sarajevo,
Džemala Bijedića 25c
tel./fax: 00387 33 407 935,
00387 33 407 936
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

CRNA GORA / Gemma B&D d.s.d.
81000 Podgorica,
Serdara Jola Piletića bb
tel: 00382 20 672 961
e-mail: info@gemmabd.me
www.gemmabd.me