
Spotřebiče pro profesionály. Od profesionálů.

Chladničky nové generace

LIEBHERR

Chlazení a mražení





Nejvyšší přesnost a spolehlivost

Nová generace spotřebičů od specialistů na profesionální chladicí řešení pro komerční použití.

Nezáleží na tom, k čemu spotřebič potřebujete – zda pro hotelové či restaurační zařízení, k perfektní regulaci teploty vína, k co nejdélšímu skladování čerstvých potravin, k chlazení nebo mražení, k pultovému prodeji, do velké kuchyně nebo pod pult: Společnost Liebherr má pro vás to správné řešení chlazení.

Jako specialista na chlazení a mražení v komerční sféře, prostředí vám nabízíme rozsáhlý sortiment inovativních, udržitelných a energeticky účinných profesionálních spotřebičů. Nejmladšími členy našeho výkonného portfolia jsou nová generace chladicích pultů Liebherr a volně stojících spotřebičů Liebherr. Kromě mimořádně spolehlivého a precizního chladicího výkonu vám pomohou s odváděním špičkové, profesionální práce a postarají se o bezpečí a čerstvost uložených potravin. Všechny spotřebiče Liebherr navíc vynikají nejvyšším uživatelským komfortem a velmi nízkými provozními náklady.


Kvalita Liebherr se vyplatí. Spotřebiče Liebherr vydrží sloužit minimálně 15 let. Přesvědčte se sami, že se z jejich pomoci budete moci radovat dlouho.

Kvalita je vepsána do DNA značky Liebherr.

Hnacím motorem pro naši práci jsou vysoké nároky kladené našimi zákazníky z celého světa. Již více než 65 let nabízí společnost Liebherr vysoce kvalitní spotřebiče pro soukromé a komerční použití, které splňují nejvyšší nároky a které se z dlouhodobého hlediska svým majitelům osvědčily a vyplatily.

Specialisté na chlazení a mražení ve všech oblastech. Zkratka: Liebherr.

Se špičkovou kvalitou, technologiím orientovaným do budoucna i estetickým a zároveň uživatelsky přívětivým designem se spotřebiče Liebherr stále drží na špičce vývoje. Jak to děláme? Tak, že jsme se specializovali na svou oblast činnosti, tedy na vývoj a výrobu vynikajících chladniček a mrazniček, určených především také k profesionálnímu použití. Spotřebiče Liebherr jsou koncipovány speciálně podle nároků kladených touto oblastí a mají jasný cíl: usnadnit vám náročnou každodenní práci nejvyšší precizností a bezpečností.



Nové špičkové pomocníky pro svou firmu získáte u společnosti Liebherr.

Kdo chce nabízet dokonalé služby, společně se na ty nejlepší: Profesionální chladničky a mrazničky Liebherr byly vyvinuty speciálně pro oblast gastronomických služeb a svou mimořádnou robustností, nákladovou efektivitou a snadným čištěním splňují ty nejvyšší nároky. I když teplota okolí dosahuje až 43 °C a dveře spotřebiče jsou často otevírány, přesto jsou potraviny i nápoje spolehlivě a bezpečně skladovány a zároveň i skvěle prezentovány.



Faktor Liebherr:

Profesionální chladničky a mrazničky

- Vyvinuto speciálně pro oblast potravin a nápojů
- Bezpečné skladování odpovídající vlastnostem potravin
- Skvělá prezentace zboží
- Špičková kvalita díky náročnému testování

Testováno až do nejmenšího detailu. A mnohem více.

Od koncepce přes vývoj a výrobu až po samotný prodej sází společnost Liebherr především na nabízení inovativních produktů se špičkovou kvalitou. Již ve vývojovém stádiu testujeme spolehlivou funkčnost všech chladicích, mechanických i elektronických součástí. Než například schválíme dveřní závěs, musí projít alespoň 100 000 cyklů otevíření. Můžete se tedy spolehnout, že spotřebič Liebherr vám bude profesionálním partnerem, který bude stát na vaší straně 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Zodpovědnost ve všech ohledech

Společnost Liebherr se zasazuje o zodpovědné zacházení se zdroji a nepřetržitě vylepšuje všechny aspekty týkající se celého životního cyklu produktu. Neustále vyvíjíme ekologické metody udržitelné výroby produktů, které vás ohromí svou vysokou kvalitou typickou pro značku Liebherr.

Uvědomělý vývoj

Společnost Liebherr se aspekty udržitelnosti zabývá s celostním přístupem od vývoje spotřebiče přes zodpovědné utváření výrobního a dodavatelského řetězce až po samotné užívání vyznačující se nízkou spotřebou energií a téměř úplnou absencí nutné údržby.

Zodpovědná výroba

V rámci ochrany zdrojů je energie uvolňovaná při výrobě díky pokročilým procesům použita k vytápění budov. Vodu po výrobním procesu čistíme, aby neobsahovala žádné škodlivé látky.

Přírodní chlazení

Společnost Liebherr jako první použila u celého svého portfolia chladniček chladicí a provozní látky bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků. V současnosti používáme bez výjimky přírodní chladiva R600 a R290, která jsou speciálně určena pro vysoce efektivní kompresory a která zaručují nízkou spotřebu energie.



Skrz naskrz úsporné

V době stoupajících cen za elektrickou energii a extrémních výkyvů v poptávce se profesionální spotřebiče Liebherr vyplatí v mnoha ohledech. Kromě nízké spotřeby energie se perfektní chladicí výkon, robustní materiály, vysoce kvalitní chladicí komponenty a v neposlední řadě také nízké nároky na údržbu a péči postarají o optimální náklady na vlastnictví (TCO).



Výjimečně dlouhá životnost

Spotřebiče Liebherr jsou dimenzovány na životní cyklus o délce 15 let. Jsou vyrobeny extrémně odolně a optimálně si poradí s každodenním používáním. Takto vypadá kvalita, která se vyplatí po mnoho let.

Bezúdržbové a s dlouho dostupností náhradních dílů

Spotřebiče Liebherr vám budou přinášet radost dlouho a s nízkými náklady. Profesionální volně stojící spotřebiče Liebherr totiž fungují bez filtrů nebo jiných komponent, které by bylo nutné pravidelně vyměňovat, a bez jakýchkoliv dílů náročných na údržbu. Pokud budete potřebovat nějaký náhradní díl, můžete se spolehnout na jeho dostupnost po dobu 10 let od ukončení výroby.

Stabilní chladicí výkon, stálá teplota

Spotřebiče Liebherr rychle a šetrně chladí uložené potraviny a omezují teplotní výkyvy na minimum. Pro více čerstvosti a udržitelnosti a pro menší plýtvání potravinami.

Jednoduchá obsluha, snadné čištění

Kombinace robustních materiálů, inteligentních funkcí a promyšlených designových detailů se stará o vysoký uživatelský komfort a o nejvyšší možnou hygienu i z hlediska konceptu HACCP. Ušetříte tak čas, nervy i peníze.



Chladicí pulty Liebherr se vyznačují maximální flexibilitou i výkonem a promyšlenou výškou

Všestranné použití i ve stísněnějších prostorech – práce v profesionální kuchyni vyžaduje spotřebiče, které se dokážou flexibilně přizpůsobit daným okolnostem a které budou v každé situaci skvěle fungovat. Chladicí pulty mají promyšlenou výšku a různé možnosti výbavy, takže ve vaší kuchyni zajistí ty nejkratší možné přechody, optimální průběh procesů a bezpečné skladování.

Čerstvé potraviny budete mít připraveny na dosah ruky přesně tam, kde je potřebujete. A díky rovnoměrnému rozdělení teploty až do nejvzdálenějšího koutu bude chlazení potravin probíhat spolehlivě a bez kondenzace. Sami se můžete rozhodnout, zda bude spotřebič vybaven dveřmi nebo až třemi zásuvkami.

Přesto nové chladicí pulty nepřesvědčují pouze svou skvělou funkčností dovedenou až do nejmenších podrobností, nýbrž také velice snadným čištěním a velmi nízkými celkovými provozními

náklady. V kombinaci s typickými vlastnostmi spotřebičů Liebherr, jako jsou dlouhá životnost nebo robustnost, se jedná o volbu, která se vyplatí. Podívejte se sami.

Čerstvost i v tom nejvzdálenějším koutě

Chladicí pulty s pracovní deskou Liebherr se díky optimálnímu rozdělování vzduchu po celém objemu spotřebiče postarají o extra dlouhou čerstvost a trvanlivost potravin.

Maximální hygiena

Uvnitř i venku je použita robustní, vysoce kvalitní ušlechtilá ocel. Jednotlivé díly k sobě padnou, jako by byly z jednoho odlitku, a proto je zaručeno velice snadné čištění a bezpečné skladování bez kondenzace.

Trojnásobná flexibilita

Vyberte si ze tří variant: 1/3 zásuvka na nádoby GN o výšce do 15 cm, 1/2 zásuvka s výškou 26,5 cm nebo 2/3 zásuvka s výškou 37,5 cm, do níž se vejdu běžné pívni přepravky.

Maximální uživatelský komfort

Když dveře otevřete do úhlu většího než 90°, zůstanou kvůli snadnému plnění otevřené. Zásuvky lze plně vysunout a kromě toho je možné je také zcela vyjmout za účelem snadného čištění.

Ultra efektivní

Neustále rostoucí ceny elektrické energie zvyšují nároky na efektivitu chladniček a mrazniček. Společnost Liebherr naplno využívá potenciál k úsporám u všech komponent od kompresoru přes těsnění až a elektroniku. Výsledek je znát – především na nízkých celkových provozních nákladech.

Hodí se do každé kuchyně. A pro každé nároky.

Modularita nových chladicích pultů Liebherr umožní umístění do každého výklenku, ať už se bude jednat o spotřebič zapojovaný do zásuvky nebo s dálkovým chlazením, případně spotřebič se dveřmi nebo se třemi zásuvkami. A navíc splní všechny nároky.

Připojovaný do zásuvky



- 1 **2× 1/2 zásuvka**
(vnitřní výška 20 cm)
- 2 **3× 1/3 zásuvka**
(vnitřní výška 15 cm)
- 3 **1/3 + 2/3 zásuvka**
(vnitřní výška 30 cm)
- 4 **Dveře**

Verze připojovaná do zásuvky a verze s dálkovým chlazením

Všechny chladicí a mrazicí pulty s pracovní deskou jsou k dispozici ve verzi připravené k použití po zapojení do zásuvky nebo ve verzi s dálkovým chlazením. Lze je skvěle přizpůsobit individuálním požadavkům a místním okolnostem. Spotřebiče s dálkovým chlazením navíc nabízejí možnost montáže na podstavec.

S dálkovým chlazením



Kvalita až do detailu



Podle standardu HACCP

Elektronika vyhovující standardu HACCP umožňuje nastavení teploty s přesností na jeden stupeň.



Intuitivní ovládání nabídek

Pohodlí na dotyk prstu: Stav přístroje můžete zjistit, aniž byste otevřeli dveře – stačí se podívat na ovládací panel začleněný do roviny s horní hranou dveří. Navigace nabídkami je intuitivní a ovládání probíhá pomocí tří dotykových tlačítek.



Vyměnitelné těsnění dveří

Ušetřete čas i peníze: Nasazovací těsnění dveří spotřebičů Liebherr lze bez problémů vyměnit. Poškozené těsnění zvládnete vyměnit sami bez jakéhokoliv nářadí.



Výhoda odmrazování horkým plynem

Časový interval nárůstu teploty je zmenšen



Vyhřívání rámu

Boj s plísní a námrazou se stane minulostí. Všechny profesionální chladicí a mrazicí pulty s pracovní deskou Liebherr jsou vybaveny vyhříváním rámu, které zabraňuje orosení. Tím se snižují nároky na čištění a mimo to zlepšuje také hygiena.

Energeticky účinné odmrazování horkým plynem (pro modely do zásuvky)

Méně časté a navíc rychlejší odmrazování. Elektronické řízení počítá podle doby chodu kompresoru optimální cykly odmrazování. Energeticky efektivní horký plyn zkracuje dobu potřebnou k odmražení z cca 30 minut na pouhých cca 10 minut, přičemž teplota ve spotřebiči vzroste jen mírně. Potraviny tedy není potřeba v průběhu odmrazování vyjmát, takže budou chráněny před zbytečnými teplotními výkyvy.

Teplotní stabilita podle normy DIN EN 16825:2015

Aby si potraviny zachovaly svou kvalitu, měly by být vystaveny pouze minimálním výkyvům teploty. Se stabilními teplotami v rozsahu -2 °C až +15 °C nebo -10 °C až -26 °C zajišťují spotřebiče Liebherr ideální podmínky ke skladování.

Flexibilní design a výbava

2 sekce



3 sekce



4 sekce



Varianty modelů (pracovní deska)

Doplňkové číslo pracovní desky

001	Bez pracovní desky
T01	Pracovní deska z nerezové oceli bez zadního lemu
S01	Pracovní deska z nerezové oceli s ochranným lemem



Pracovní desky jsou u nových chladicích pultů k dispozici ve třech provedeních. Příslušné číslo je třeba doplnit na konec čísla modelu (001, T01, S01). **Příklad: FRTSvg 7521 001**



100–150 mm
Výškově nastavitelné nožky
Volitelně: bez nožek



Kolečka

Chladicí pulty

Název produktu	S dálkovým chlazením	Dveře/zásuvky (zleva doprava)			
		1. sekce	2. sekce	3. sekce	4. sekce
FRTSvg 7521	FRTSrg 7521	Izolované dveře	Izolované dveře		
FRTSvg 7550	FRTSrg 7550	2× 1/2 zásuvka	Izolované dveře		
FRTSvg 7551	FRTSrg 7551	1/3 + 2/3 zásuvka	Izolované dveře		
FRTSvg 7552	FRTSrg 7552	3× 1/3 zásuvka	Izolované dveře		
FRTSvg 7522	FRTSrg 7522	2× 1/2 zásuvka	2× 1/2 zásuvka		
FRTSvg 7523	FRTSrg 7523	3× 1/3 zásuvka	2× 1/2 zásuvka		
FRTSvg 7524	FRTSrg 7524	3× 1/3 zásuvka	3× 1/3 zásuvka		
FRTSvg 7531	FRTSrg 7531	Izolované dveře	Izolované dveře	Izolované dveře	
FRTSvg 7553	FRTSrg 7553	2× 1/2 zásuvka	Izolované dveře	Izolované dveře	
FRTSvg 7555	FRTSrg 7555	3× 1/3 zásuvka	Izolované dveře	Izolované dveře	
FRTSvg 7556	FRTSrg 7556	2× 1/2 zásuvka	2× 1/2 zásuvka	Izolované dveře	
FRTSvg 7559	FRTSrg 7559	1/3 + 2/3 zásuvka	2× 1/2 zásuvka	Izolované dveře	
FRTSvg 7561	FRTSrg 7561	3× 1/3 zásuvka	1/3 + 2/3 zásuvka	Izolované dveře	
FRTSvg 7532	FRTSrg 7532	2× 1/2 zásuvka	2× 1/2 zásuvka	2× 1/2 zásuvka	
FRTSvg 7563	FRTSrg 7563	2× 1/2 zásuvka	2× 1/2 zásuvka	3× 1/3 zásuvka	
FRTSvg 7565	FRTSrg 7565	2× 1/2 zásuvka	3× 1/3 zásuvka	3× 1/3 zásuvka	
FRTSvg 7566	FRTSrg 7566	2× 1/2 zásuvka	3× 1/3 zásuvka	1/3 + 2/3 zásuvka	
FRTSvg 7541	FRTSrg 7541	Izolované dveře	Izolované dveře	Izolované dveře	Izolované dveře
FRTSvg 7570	FRTSrg 7570	2× 1/2 zásuvka	Izolované dveře	Izolované dveře	Izolované dveře
FRTSvg 7572	FRTSrg 7572	3× 1/3 zásuvka	Izolované dveře	Izolované dveře	Izolované dveře
FRTSvg 7573	FRTSrg 7573	2× 1/2 zásuvka	2× 1/2 zásuvka	Izolované dveře	Izolované dveře
FRTSvg 7576	FRTSrg 7576	2× 1/2 zásuvka	1/3 + 2/3 zásuvka	Izolované dveře	Izolované dveře
FRTSvg 7578	FRTSrg 7578	2× 1/2 zásuvka	2× 1/2 zásuvka	2× 1/2 zásuvka	Izolované dveře
FRTSvg 7582	FRTSrg 7582	2× 1/2 zásuvka	2× 1/2 zásuvka	3× 1/3 zásuvka	Izolované dveře

Mrazicí pulty

Připojovaný do zásuvky	S dálkovým chlazením				
		1. sekce	2. sekce	3. sekce	4. sekce
FFTSvg 7521	FFTSrg 7521	Izolované dveře	Izolované dveře		
FFTSvg 7531	FFTSrg 7531	Izolované dveře	Izolované dveře	Izolované dveře	
FFTSvg 7541	FFTSrg 7541	Izolované dveře	Izolované dveře	Izolované dveře	Izolované dveře

Klasická řešení v novém provedení – nová generace volně stojících spotřebičů Liebherr

Vysoké teploty, málo místa, spousta stresu – to jsou nároky, s nimiž se lidé v gastronomické oblasti potýkají a s nimiž si musí poradit také chladničky a mrazničky. Nově navíc výrazně vzrostly ceny potravin a energií, a proto je potřeba dávat na oboje co největší pozor. Liebherr přináší odpověď: novou generaci spotřebičů pro gastronomické a hoteliérské odvětví.

Nové volně stojící spotřebiče disponují vysokým skladovacím objemem a i v prostředí s teplotami do 40 °C budou potraviny spolehlivě chlazeny a uloženy. Spotřebiče byly vyvinuty speciálně pro intenzivní zatížení a prostředí s extrémními nároky, a proto jsou robustní, snadno se čistí a splňují všechny platné směrnice, standardy a normy.

Díky přírodnímu chladivu R290 a účinné tepelné izolaci přesvědčují svou udržitelností a velmi nízkou spotřebou energie. A v kombinaci s bezúdržbovým provedením a minimální životností 15 let se nové volně stojící spotřebiče postarají o nebývale nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO).

Prozkoumejte spotřebiče, které se vyznačují dokonalostí od prvního až do posledního detailu.

Dlouholetá spolehlivost

Díky velmi kvalitním materiálům, solidnímu zpracování a minimální dostupnosti náhradních dílů po dobu 10 let od ukončení výroby se mohou spotřebiče Liebherr pochlubit dlouhou životností a vysokou mírou udržitelnosti.

Stabilní teploty, stálá kvalita

Spotřebiče Liebherr přesvědčí stálou teplotou v rozsahu -2 °C až +15 °C nebo -9 °C až -26 °C. Uložené potraviny tak neutrpí žádnou škodu a zachovají si svou kvalitu.

Nejvyšší úroveň energetické účinnosti

Vysoké ceny elektřiny vyžadují energeticky úsporná chladicí a mrazicí zařízení. Společnost Liebherr plně využívá potenciál úspor u všech komponent, ať už jde o kompresor, osvětlení nebo elektroniku.

Čistota do posledního detailu

O nejvyšší hygienické standardy a bezpečí uložených potravin se starají robustní materiály a designové detaily usnadňující čištění, jako je podlahový odtok nebo vnitřní prostor beze spár.

Správný spotřebič pro každou situaci

Řada Performance

Naše řada Performance se soustředí na to nejdůležitější: Prvotřídní spotřebiče splňují všechny nároky na bezpečné skladování ve stabilní teplotě. Všechny spotřebiče řady Performance jsou vyrobeny z bílé oceli, jsou dostupné v provedení s plnými dveřmi a mrazničky jsou vybaveny funkcí SmartFrost.

Řada Perfection

Spotřebiče řady Perfection nabízejí všechno, co je třeba ke splnění nejvyšší nároků a požadavků kladených každodenním provozem v profesionálním prostředí. Jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli, k dostání jsou s plnými nebo prosklenými dveřmi a nadchnou optimálním osvětlením. Chladí v teplotním rozsahu -2 °C až $+15\text{ °C}$ a mrazničky jsou vybaveny funkcemi SmartFrost a NoFrost.

Performance

Uživatelské rozhraní a síťové připojení spotřebičů Liebherr

Pohodlí na dotyk prstu: Stav přístroje můžete zjistit, aniž byste otvírali dveře – stačí se podívat na ovládací panel začleněný do roviny ve dveřích. Navigace nabídkami je intuitivní a ovládání probíhá pomocí tří dotykových tlačítek. Rozhraní WiFi/LAN s možností dodatečné montáže propojí spotřebiče s externími systémy. Tak budete moci využít například funkci Liebherr SmartMonitoring ke kontrole a dokumentaci skladovací teploty.



HumidityControl

Ideální klimatické podmínky skladování jsou tvořeny souhrou správné teploty a správné vlhkosti vzduchu. S funkcí HumidityControl lze vlhkost přizpůsobit vašim potřebám. Pro optimální klima a extra dlouhou čerstvost uložených potravin.



Interiér bez spár

Hluboce tažené vnitřní stěny z polystyrenu vhodného k použití s potravinami jsou v komerčním provedení bez pachu, velmi robustní, mají dlouhou životnost a díky velkým poloměům rohů umožňují snadné čištění a dosažení perfektního hygienického stavu.

Smart
Frost

Funkce SmartFrost výrazně snižuje tvorbu námrazy ve vnitřním prostoru a na skladovaných potravinách. Výrazně je omezena i potřeba odmrazování, neboť energeticky úsporný zapěněný výparník zajišťuje rovnoměrné chlazení.



FRFvg 6501



Ruční spuštění odtávání

Ponechání otevřených dveří nebo odpařené látky mohou způsobit námrazu na výparníku, což může mít za následek teplotní výkyvy a vyšší spotřebu energie. Chcete-li spotřebič odmrazit, můžete automatické odmrazování spustit i ručně a opět tak zajistit optimální podmínky skladování a nízkou spotřebu energie.



Nosné rošty

Plastem potažené rošty umožňují variabilní využití interiéru a mají nosnost 60 kg, takže na nich lze skladovat i velmi těžké potraviny.



Vhodné pro euro boxy (pouze mrazničky)

Mrazničky Liebherr pro oblast gastronomie jsou navrženy speciálně podle potřeb kuchyní a pečáren, a proto jsou samozřejmě kompatibilní s euro boxy.

Perfection



FRFCvg 6511

Nové volně stojící chladničky jsou k dostání s izolovanými nebo prosklenými dveřmi.

Kvalita až do detailu



Pohodlí na dotyk prstu

Stav přístroje můžete zjistit, aniž byste otvírali dveře – stačí se podívat na ovládací panel začleněný do roviny ve dveřích. Navigace nabídkami je intuitivní a ovládání probíhá pomocí tří dotykových tlačítek.



LED osvětlení

I v tmavém prostředí zajistí stropní LED osvětlení optimální nasvícení vnitřního prostoru. Hledané potraviny tak snáze najdete a především ušetříte náklady na energii.



Skříň z nerezové oceli

Vnější skříň z nerezové oceli je vyrobena z jednodílných bočních stěn beze spár, takže se snadno udržuje a je hygienická.



Technologie NoFrost (pouze mrazničky)

U profesionálních spotřebičů Liebherr už se nebudete muset zabývat odmrazováním. Vznikající vlhkost je zachycována cirkulačním chlazením a všechny zbývající částičky vlhkosti jsou při pravidelných odmrazovacích fázích odváděny z interiéru. Pohodlnému a spolehlivému skladování bez námrazy tak nic nestojí v cestě.



Rozšířený teplotní rozsah -2 °C až +15 °C

Chladničky Liebherr mají rozšířený teplotní rozsah od -2 °C až do +15 °C. Dokonce i maso tak zůstává déle čerstvé a chutné.




Světelný alarm

Při nekontrolovaném nárůstu teploty nebo jiných problémech začne vnitřní osvětlení spotřebiče blikat. Díky tomu lze situaci rychle napravit.

Nové vinotéky Liebherr pro opravdové milovníky vína

Společnost Liebherr si cení dobrého vína. Nově vyvinuté chladničky splňují z hlediska skladování a temperování jak nároky vinných sklepů, tak také potřeby samotného vína. Objevte kvalitu s naší novou generací vinoték GrandCru ke skladování vína a vinoték Perfection k servírování vína.



SmartDevice

Integrovaný modul SmartDevice umožňuje ovládání spotřebiče a využívání dalších služeb prostřednictvím počítače a mobilních koncových zařízení.

TempProtect Plus

Teplotu ve vinotéce nepřetržitě měří dva snímače. Při kritické změně teploty obdržíte oznámení.*



VibrateSafe

Díky speciálně vyvinutým kompresorům s mimořádně klidným chodem a stabilním policím bude vaše víno uloženo v nerušivých podmínkách.

Prezentační osvětlení

Nabídku vín můžete nechat vyniknout i se zavřenými dveřmi. Intenzitu osvětlení lze nastavit na displeji.*

PowerChill

Nově vložené láhve se mimořádně rychle vychladí na ideální teplotu podávání.



FreshAir

O zachování pravého buketu se postará filtr s aktivním uhlím, který spolehlivě zachytí pachy všeho druhu.

Maximální skladovací kapacita

Díky uložení hrdly k sobě na stabilní kovové police lze v závislosti na modelu uchovávat 158 až 284 lahví, a přitom ke všem budete mít snadný přístup.

HumiditySelect

Vlhkost vzduchu lze aktivně regulovat v krocích po 5 % v rozsahu 50–80 % relativní vlhkosti. **




eDoorLock

Elektronický dveřní zámek zabráňuje neoprávněné manipulaci. Vinotéku otevře až po zadání kódu PIN.*

UVProtect Plus

Trojnásobná ochrana: Prosklené dveře s tónovaným sklem a dvěma vrstvami napařovaného kovu velmi účinně chrání před slunečním zářením.



LightColumn

Na obou stranách prochází spotřebičem shora dolů LED světelný sloupek, který rovnoměrně nasvítí celý interiér.



Výškově nastavitelné kovové police

Robustní, se snadným čištěním, atraktivním dřevěným čelem, výškově nastavitelné, uložené na výsuvkách s hladkým chodem.

Samozavírací dveře

Dveře vinotéky se při otevření do úhlu méně než 90° samy měkce zavřou.



WFbli 7741

* Využit lze také prostřednictvím aplikace SmartDevice/Smart.

** Při pokojových teplotách. V případě velmi suchého či chladného prostředí, např. ve sklepních prostorách, se na podporu systému doporučuje vodní box šitý na míru z našeho programu příslušenství.

Dostupnost vyobrazených prvků vybavy závisí na modelu.

Liebherr – profesionální spotřebiče do každého výklenku

Čím lépe každý odvádí svou práci, tím lépe kuchyně funguje. V otázce chlazení a mrazení se můžete na všech postech stoprocentně spolehnout na profesionální chladničky a mrazničky Liebherr. Prozkoumejte naše rozsáhlé portfolio a využijte kompletních, profesionálních a vysoce výkonných řešení z jedné ruky.

Extra porce kvality pro každou kuchyni

Ať už jde o chlazení nebo mrazení, o chladicí pult nebo volně stojící spotřebič, o spotřebič se dveřmi nebo zásuvkami, na patkách nebo kolečkách – Liebherr vám splní všechna přání. A žádný problém nezůstane nevyřešen. Až do nejnepatrnějšího detailu se totiž ukazuje, čím se spotřebiče Liebherr vyznačují: kvalitou a precizním německým zpracováním.

Originální Liebherr:





10letá dostupnost náhradních dílů

Dostupnost náhradních dílů zaručujeme přinejmenším po dobu 10 let od ukončení výroby – ovšem jsme přesvědčeni o tom, že v prvé řadě žádné náhradní díly vůbec potřebovat nebudete.


Spolehlivost až do konce: náš servis Liebherr

Profesionalita a špičkový výkon se netýká pouze spotřebičů Liebherr, ale také poskytovaného servisu. Jsme na vaší straně po celou dobu od plánování přes dodání až po poprodejní péči v průběhu používání. Podívejte se, jak vám můžeme pomoci se zvládnutím každodenního pracovního života.

Profesionální špičkový výkon stojí na konkrétních základech. U nás jde o pět oblastí.

-  Mimořádná životnost a hospodárnost
-  Výjimečný chladicí výkon a teplotní stabilita
-  Inteligentní funkce pro maximální bezpečnost
-  Maximální hygiena a snadné čištění
-  Optimální manipulace a výbava

Kompletní řešení pro každodenní použití



Data BIM jsou k dispozici s okamžitou platností.

Díky spolupráci firem Liebherr-Hausgeräte a Specifi® mají plánovači a prodejci z celého světa přístup k digitální knihovně domácích spotřebičů Liebherr obsahující modely BIM pro oblast gastronomických služeb a vědeckých pracovišť. Kompatibilní s AutoCAD® a Revit.®
home.liebherr.com/bimdata

Stoly




Volně stojící



Víno



Nápoje



Pekárna



Mražené potraviny



Více informací o nových chladicích pultech a volně stojících spotřebičích Liebherr naleznete na adrese home.liebherr.com/foodservice

Případně se můžete zeptat partnera Liebherr ve vašem okolí.



Technické změny, omylky a odchylky v obrazovém a textovém obsahu vyhrazeny.
Z důvodu použitých technologií a médií může docházet k barevným odchylkám.
Aktuální data můžete vidět na home.liebherr.com.
Vytlačeno v Německu společností Typodruck



home.liebherr.com

