

WKEgb 582

Einbaubarer Weinklimaschrank
GrandCru



Einbaugerät

LIEBHERR

WKEgb 582

Einbaubarer Weinklimaschrank
GrandCru



↑
45
↓



Bauart	Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	116 / 0,317 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	18 ¹
Gesamtvolumen	47 l ²
Geräusch-Schalleistung	32 dB(A)
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T)	45-45,2 / 56-57 / mind. 55
Steuerung	
Art der Steuerung	LC-Display, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kindersicherung	Ja
Ausstattungs-vorteile	
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	1
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Material Ablageflächen	Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	3
Holzborde auf Teleskop. ausziehbar	2
EAN-Nr.	9005382279618

Zubehör

988247001	FreshAir-Aktivkohlefilter
988128901	FreshAir-Aktivkohlefilter
990108500	Zubehörschublade GlassBlack

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Zubehöre dar.
Alle weiteren Zubehöre des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter home.liebherr.com

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Features



Türalarm

Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.



Kindersicherung

Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.




Aktivkohlefilter

Gerüche der Umgebung können Weine bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen. Bei den Weinschränken gewährleistet die Frischluftzufuhr über den leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter eine optimale Luftqualität.



Vibrationsarme Lagerung



Selbst geringe Erschütterungen können Weine in ihrer Reife stören und das Absetzen der Gerbstoffe verhindern. Speziell entwickelte, äußerst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei allen Weinschränken für eine schonende Lagerung der Weine.



Ideale Luftfeuchtigkeit

Die richtige Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Komponente bei der Lagerung von Weinen. Damit bleibt der Korken geschmeidig und trocknet nicht aus. Um den Korken auch von innen möglichst feucht zu halten, sollten Weine liegend gelagert werden. Mit über 50 % Luftfeuchtigkeit gewährleisten Weinschränke die besten Bedingungen. Nach Bedarf kann die Luftfeuchtigkeit bei den Weinklimaschränken über die Ventilationstaste reguliert werden.

Technische Zeichnung



Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (15.11.2024)

