

# BFPSvh 6501

Gefriergerät Bäckereinorm mit Umluftkühlung  
Perfection



Brutto- / Nettorauminhalt	602/380 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	697/867/2115
Innenmaße in mm (B/T/H)	407/650/1504
Energieeffizienzklasse	<b>B</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	1150 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Klimaklasse (Sicherheitsnorm)	5
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +40 °C <sup>1</sup>
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	60 dB(A)
Anschlusswert	4,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Wärmeabgabe	975 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-9 °C bis -35 °C
Gehäusematerial/Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türausführung	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Temperaturanzeige	außen digital
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Integriert, entnehmbar
Schnittstelle	WLAN/LAN
Verstellbare Ablageflächen	20
Material Ablageflächen	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
Belastbarkeit Ablageflächen	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Tauwasserablauf	Ja
Brutto-/Nettogewicht	156/137 kg
EAN-Nr.	9005382249314

<sup>1</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.