

WPgbi 7483

Weintemperierschrank Vinidor Selection

← 70 →



| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|
| 3 Zones | Temp Protect Plus | Storage Zone | Fresh Air | UV Protect Plus | Flex Fit | Sommelier Board | Vibrate Safe | Steel Interior | Light Tower |
| Soft System | Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | eDoor Lock | Smart Device | | | | |

Energieeffizienzklasse



| | |
|--|--|
| Energieverbrauch Jahr/24 h | 144 / 0,394 kWh ¹ |
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l | 145 ² |
| Gesamtvolumen | 561 l ³ |
| Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaklasse | SN-ST (+10 °C bis +38 °C) |
| Frequenz / Spannung | 50/60 Hz / 220-240 V~ |
| Anschlusswert | 1,2 A |
| Tür | Schwarze Isolierglastür |
| Seitenwände | BlackSteel |
| Aussenmaße in cm (H / B / T) | 201,3 / 69,7 / 76,4 ¹ |
| Steuerung | |
| Art der Steuerung | 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für 3 Weinzonen |
| Alarm bei Störung | optisch und akustisch |
| Türalarm | optisch und akustisch |
| Kindersicherung | Ja |
| Ausstattungs-vorteile | |
| Temperaturzonen | 3 |
| Temperaturbereich | +5 °C bis +20 °C |
| Regelbare Kältekreisläufe | 3 |
| Umluftkühlung | Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter |
| Innenbeleuchtung | LED-Lichtpanel beidseitig dauerhaft zuschaltbar, dimmbar |
| Griff | Vertikale Griffmulde |
| Schnittstelle | SmartDeviceBox inclusive |
| Material Ablageflächen | Borde aus Buchenholz |
| Ablageflächen gesamt | 11 |
| Holzborde auf Teleskop. ausziehbar | 8 |
| Türanschlag | Wechselbarer Türanschlag |
| Schloss | elektronisch, ohne Fernsteuerung |
| EAN-Nr. | 4016803088172 |

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

³ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.