

# MRFvd 4011

Chladnička s ventilátorem  
Performance



|                                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Brutto/užitný objem                              | 400/286 l                                            |
| Vnější rozměry v mm (Š/H/V)                      | 597/654/1884                                         |
| Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)                     | 475/423/1659                                         |
| Energetická třída                                |                                                      |
| Spotřeba energie za rok                          | 566 kWh <sup>2</sup>                                 |
| Klimatická třída (energetická směrnice)          | CC2                                                  |
| Teplotní třída (energetická směrnice)            | K4                                                   |
| Okolní teplota                                   | +10 °C Do +40 °C <sup>3</sup>                        |
| Chladivo                                         | R 600a                                               |
| Hluk - akustický výkon                           | 50 dB(A)                                             |
| Příkon                                           | 2,0 A                                                |
| Frekvence / napětí                               | 50 Hz / 220-240 V~                                   |
| Způsob chlazení                                  | dynamický                                            |
| Způsob odmrazování                               | automatický                                          |
| Teplotní rozsah                                  | +1 °C Do +15 °C                                      |
| Materiál vnějších stěn/barva                     | ocel / černá                                         |
| Materiál dveří / barva                           | Izolované prosklené dveře s hliníkovým rámem / černá |
| Materiál vnitřních stěn                          | umělá hmota stříbrná                                 |
| Typ ovládání                                     | otočný regulátor s digitálním teploměrem             |
| Teplotní displej                                 | vně digitální                                        |
| Vnitřní osvětlení                                | LED světelný sloupek, levý, samostatně spínaný       |
| Přestavitelné odkládací plochy                   | 5                                                    |
| Materiál poliček                                 | rošty potažené umělou hmotou                         |
| Množství 0,5l lahví/množství 0,5l lahví v čele   | 253/7                                                |
| Množství 0,33l lahví/množství 0,33l lahví v čele | 506/7                                                |
| Nosnost polic                                    | 45 kg                                                |
| Madlo                                            | prohlubeň pro madlo                                  |
| Druh zámku                                       | mechanický                                           |
| Samozavírací dveře                               | Ano                                                  |
| Dveřní zarážka                                   | vpravo, lze zaměnit                                  |
| Hrubá/čistá hmotnost                             | 85/79 kg                                             |
| EAN                                              | 9005382252178                                        |

<sup>1</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2018.  
<sup>2</sup> Měřeno podle normy EN 16902:2016.  
<sup>3</sup> Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.