

# CFc 1875

Truhlicová mraznička

◇ Plus



## CFC 1875

Truhlicová mraznička

◇ Plus



←105→



Energetická třída	
Spotřeba energie za 365 dní/24 h	127 / 0,347 kWh
Celkový objem	192 l <sup>3</sup>
Hluk - akustický výkon	32 dB(A)
Klimatická třída	SN-T (+10 °C Do +43 °C)
Dveře / boční stěny	Bílá / Bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H)	82,5 / 104,5 / 70,2
<b>Ovládací prvky</b>	
Typ ovládání	Elektronische Steuerung/Tasten Teploměr s digitálním zobrazováním teploty
Alarm dveří	vizuální a akustický
Výstražný signál	vizuální a akustický
<b>Mrazicí část</b>	
Počet hvězdiček mrazicí části	****
StopFrost systém	Ano
Osvětlení	LED osvětlení
Počet košů standardně	3
Počet košů k objednání	0
Maximální počet košů	3
Zmrazovací kapacita za 24 h	10 kg
Skladovací doba při výpadku proudu	50 h
Akumulátory chladu	1
Odtok roztáté vody	Ano
<b>Přednosti vybavení</b>	
Výměnná těsnění dveří	Ano
Zámek	mechanisch
EAN	955000035034

## Příslušenství

743138900	Mrazicí deska
988125900	Akumulátor chladu
945737400	Zámek


## Funkce

**Zámek**

Ať už chcete vychladit nápoje na svou party, nebo nechat kus šťavnatého masa nasáknout marinádou – ani jedno z toho nesmí na oslavě chybět. Integrovaný zámek spolehlivě chrání vaše pochoutky před „vyjídači“ a „nenechavci“. S naším přístrojem se toho však nemusíte obávat.

**SmartFrost**

S technologií SmartFrost od Liebherr se radikálně sníží tvorba námrazy ve vnitřním prostoru mrazničky i na samotných mražených potravinách. Tím pádem se minimalizuje potřeba odmrazování. Zapěněný výparník ve spirálách obtáčí vnitřní prostor mrazničky a tím umožňuje velmi rychlou teplotní výměnu s extrémně nízkou spotřebou energie. Vnitřní stěny mrazničky jsou velmi hladké a tak snadno čistitelné.

**StopFrost**

Technologie StopFrost skvěle předchází a značně omezí tvorbu námrazy uvnitř truhlicové mrazničky rychlým zachycováním a odstraňováním vlhkosti přinášené vzduchem. Díky systému StopFrost je odmrazování potřeba mnohem méně. Jakmile je truhlicová mraznička otevřena, může dovnitř vniknout teplý vzduch. Systém StopFrost zabraňuje vzniku podtlaku uvnitř spotřebiče, pokud je víko následně zavřeno, takže lze víko mrazničky ihned a snadno bez námahy znovu otevřít.

## Super Frost

**Automatika SuperFrost**

Při použití automatické funkce SuperFrost nastane velmi účinné a energeticky úsporné zmrazování. Při teplotě  $-32\text{ }^{\circ}\text{C}$  je z nově vložených potravin rychle odebráno teplo - prudce se sníží jejich teplota a značně se omezí krystalizační efekt vody uvnitř potravin. Jakmile je proces zmrazení dokončen nebo maximálně po 65 hodinách provozu, je funkce SuperFrost automaticky vypnuta. Tento zmrazovací postup díky funkci SuperFrost zachová maximum nutričních látek v uložených potravinách.

## Frost Protect

**FrostProtect**

Aby byl zajištěn optimální provoz mrazniček i při nízkých okolních teplotách, jsou zařízení konstruována s technologií FrostProtect a tím speciálně vhodná do nízkých teplot až  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Klesne-li okolní teplota pod  $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ , pracují i nadále efektivně. Zařízení tak lze umístit i do nevytápěných místností, například do garáže.

truhlicové mrazničky CFc 1875

**LIEBHERR**

# Technický výkres

---

---

Výrobky a jejich údaje jsou inscenovány pro reklamní účely. Přestože je vynaloženo veškeré úsilí na zajištění správnosti všech údajů a informací v tomto letáku, společnost Liebherr si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Pokud jsou skutečné rozměry, technické údaje a výkon spotřebiče rozhodující, doporučujeme vám, abyste se seznámili s návodem k instalaci, který je přiložen k danému spotřebiči. Společnost Liebherr neručí za případné škody. (13.12.2024)



[home.liebherr.com](https://home.liebherr.com)