

XRFst 5295

Kombinacja Side-by-Side

△ Peak



G Made
in Germany

**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2023**

if
DESIGN
AWARD
2022

LIEBHERR

SFNstd 529i

Zamrażarka wolnostojąca z [funkcją]

NoFrost

△ Peak



← 60 →



Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	199 / 0,545 kWh ¹
Pojemność całkowita	277 l ²
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klasa klimatyczna	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Częstotliwość / napięcie	50-60 Hz / 220-240 V-
Prąd znamionowy	1,3 A 264,6 W
Drzwi / ściany boczne	Stal nierdzewna / Stal nierdzewna
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.)	185,5 / 59,7 / 67,5 ³
Sterowanie	
Sterowanie	Wyświetlacz TFT 2,4", kolorowy za drzwiami, funkcja Touch & Swipe Cyfrowy wyświetlacz temperatury
Interfejs	SmartDeviceBox: w zestawie
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Zamrażarka	
Oznaczenie gwiazdkowe	****
Oświetlenie	Oświetlenie LED
Szuflady w zamrażarce	7 szuflad, z czego 4 na szynach teleskopowych, VarioSpace Najwyższa szuflada z wygodną funkcją uchylną
Kostkarka IceMaker	Przytącze na wodę z sieci 3/4", Oświetlenie LED
Wytwarzanie kostek lodu przez 24 h	- kg
Zapas kostek lodu	- kg
Zdolność mrożenia w ciągu 24h	18 kg
Czas przechowywania (awaria)	16 h
VarioSpace	tak
Akumulatory zimna	2
Zalety wyposażenia	
Koncepcja Side-by-Side	Ogrzewanie ścian bocznych z prawej, nadaje się do łączenia z innymi urządzeniami chłodniczymi, mroźniczymi i/lub do chłodzenia wina
Kierunek otwierania drzwi	lewej wymienne
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Kod EAN	4016803132196

¹ Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściennie dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm. Jeśli przekładki ściennie nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii
² Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

Cechy



NoFrost

Otwierając zamrażalnik, chcemy zobaczyć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.



Zintegrowany moduł SmartDeviceBox

Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.



Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania

Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.



SmartSteel

Dzięki powierzchni SmartSteel minimalistyczny design urządzenia jest idealnym akcentem w każdej kuchni. Poziomy szlif podkreśla piękno stali nierdzewnej, nadaje jej jedwabisty połysk oraz czyni ją przyjemną w dotyku. Specjalna powłoka minimalizuje widoczność odcisków palców i sprawia, że powierzchnia jest odporna na zarysowania. To gwarantuje urządzeniu nieskazitelny wygląd zewnętrzny.



IceTower

IceTower z zapasem kostek lodu 8 kg sprawia, że na Twojej imprezie nigdy nie zabraknie zimnych drinków. Łopatką do kostek lodu i wysuwana półka na szynach teleskopowych zapewniają wygodny dostęp do kostek lodu. Dodatkowa miska pozwala na przechowywanie mniejszej ilości lodu i umieszczenie poniżej mrożonek. Szuflada z boku zapewnia przestrzeń do przechowywania produktów głęboko mrożonych.



Oświetlenie LED-IceMaker

Codziennie można pozwolić sobie na małą porcję szczęścia: wystarczy po prostu rzucić okiem na świeże kostki lodu. Oświetlenie IceMaker sprawia, że prezentują się cool na pierwszym planie. Oświetlenie LED włącza się automatycznie wraz z otwarciem drzwi. Widok podświetlonej kostki lodu sprawia przyjemność – a przy okazji wzbudza chęć na zimnego drinka.

SRBstc 529i

Zamrażarka z BioFresh Professional

△ Peak



← 60 →



Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	108 / 0,295 kWh
Pojemność całkowita	386 l ¹
Pojemność	Chłodziarka: 246,2 l / Szufłady BioFresh: 140,6 l
Poziom szum / Klasa emisji hałasu	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klasa klimatyczna	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Częstotliwość / napięcie	50-60 Hz / 220-240 V~
Prąd znamionowy	1,2 A
Drzwi / ściany boczne	Stal nierdzewna / Stal nierdzewna
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.)	185,5 / 59,7 / 67,5
Sterowanie	
Sterowanie	Wyświetlacz TFT 2,4", kolorowy za drzwiami, funkcja Touch & Swipe Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla chłodziarki i BioFresh
Interfejs	SmartDeviceBox: w zestawie
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Chłodziarka	
Wentylator	PowerCooling z Ambilight z aktywowanym filtrem węglowym FreshAir
Drzwi wewnętrzne	Półki z uchwytem na butelki Premium GlassLine z przestrzenią na butelki i puszki, wysuwane pojemniki VarioBox, regulowana tacka na jajka, pojemnik na masło
VarioSafe	tak
Półka na butelki	Zintegrowana półka na butelki
Oświetlenie	Lekki panel po obu stronach Oświetlenie LED stref BioFresh
Ilość szuflad BioFresh	3 szuflady BioFresh, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z czego 1 z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
Zalety wyposażenia	
Koncepcja Side-by-Side	Ogrzewanie ścian bocznych z lewej, nadaje się do łączenia z innymi urządzeniami chłodniczymi, mroźniczymi i/lub do chłodzenia wina
Kierunek otwierania drzwi	pravo wymienne
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Kod EAN	4016803129837

¹ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

Cechy



BioFresh z HydroBreeze

Chcesz w sposób profesjonalny chłodzić owoce i warzywa? HydroBreeze to coś dla Ciebie: zimna mgiełka, potoczona z temperaturą w pojemniku Safe nieco powyżej 0 °C daje artykułom spożywczym dodatkowy impuls, zapewniający dłuższą trwałość. A przy tym daje optyczny efekt wow! Funkcja HydroBreeze włącza się co 90 minut na 4 sekundy oraz na 8 sekund w przypadku otwarcia drzwi.



Fruit & Vegetable-Safe

Krucha sałata lub truskawki: najbardziej delikatne artykuły spożywcze zasługują na specjalne miejsce, aby mogły pozostać dłużej świeże: komory BioFresh-Safe. W pojemniku „Fruit & Vegetable-Safe” temperatura jest bliska 0 °C. W połączeniu z panującą tam stałe wilgotnością powietrza, dzięki szczelnemu zamknięciu, niezapakowane owoce i warzywa czują się tam szczególnie dobrze. Nie ma potrzeby ustawiania czegokolwiek.



Meat & Dairy-Safe

Chcesz zachować jak najdłużej świeżość delikatnego filetu jagnięcego lub świeżego mleka? Do tego służą komory BioFresh-Safe: W pojemniku „Meat & Dairy-Safe” panuje temperatura bliska 0 °C – idealne warunki przechowywania także dla najdelikatniejszych artykułów spożywczych. I najlepsze: wszystko jest ustawione fabrycznie, aby można było od razu rozpocząć korzystanie – w celu zachowania dłuższej świeżości.



InfinitySpring

Źródło świeżej, chłodnej wody do picia w Twojej kuchni: może brzmieć to jak bajka, ale to InfinitySpring. Dozownik wody umożliwia pobieranie wody bez kapania, oferując świeżą, chłodną wodę. Wystarczy tylko nacisnąć panel z symbolem karafki lub szklanki i już można cieszyć się wodą. W ten sposób można oszczędzić sobie kupowania wody w butelkach i działać w sposób bardziej przyjazny dla środowiska.



Zintegrowany moduł SmartDeviceBox


Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.



Oświetlenie wnętrza

Światło tworzy szczególne akcenty wzornicze – także w lodówce: dzięki naszemu oświetleniu wnętrza. Oświetlenie na obwodzie tworzy wyjątkowe akcenty świetlne we wnętrzu. A razem z tylną ścianką w stylu SmartSteel oraz czarnym wentylatorem o wysokim potysku zapewnia nastrojową atmosferę.

Rysunek techniczny



Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (05.12.2023)

