

SWNstd 529i

Combinazione con scomparto freezer NoFrost e scomparto per il temperaggio del vino

△ Peak



SWNstd 529i

Combinazione con scomparto freezer
NoFrost e scomparto per il temperaggio del
vino
△ Peak



← 60 →



Accessori

988242901	Filtro ai carboni attivi FreshAir
603004101	Tubo flessibile da 3 metri per IceMaker
988117400	Contenitore per cubetti di ghiaccio con coperchio
988103600	Accumulatore di freddo
742159300	Paletta per cubetti di ghiaccio
990187100	Pinza per ghiaccio
988276600	Clip per etichettatura
600915801	Cavo di alimentazione di 3 metri di tipo F

La panoramica rappresenta un estratto degli accessori più importanti. Tutti gli altri accessori e le loro caratteristiche sono disponibili su home.liebherr.com.

Classe di efficienza energetica	
Consumo in (365 giorni/24h)	190 / 0,520 kWh ¹
Volume totale	303 l ²
Volume	Cantina per vini 171,1 l / Vano congelatore: 133 l
Rumorosità (potenza sonora)	36 dB(A)
Classe climatica	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi	SmartSteel / SmartSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ³
Controllo	
Tipo di comando	Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe Display digitale della temperatura per la cantina per vini e il vano congelatore
Interfaccia	SmartDeviceBox in dotazione
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico
Frigorifero	
Raffreddamento ventilato	PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
Congelatore	
Definizione stelle	****
Illuminazione	Illuminazione LED
Numero cassette	4 cassette, di cui 3 su guide telescopiche, VarioSpace
IceMaker	con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4", Illuminazione LED
Produzione ghiaccio in 24 ore	
Riserva di ghiaccio	1,2 kg 5,4 kg
Cap. di congelamento nelle 24 ore	10 kg
Tempo di cons. in caso di black-out	20 ore
Dotazioni di serie	
Configurazione Side-by-Side	Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
Battuta della porta	Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
Guarnizione della porta rimovibile	sì
EAN-Nr.	4016803058212

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.
² Questa capacità è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
³ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Caratteristiche



IceMaker con allacciamento idrico fisso

Ci sono ancora cubetti di ghiaccio? Se hai l'IceMaker, la domanda è superflua. Con l'IceMaker collegabile alla rete idrica, l'acqua viene direttamente dal rubinetto. La funzione MaxIce consente di produrre fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio al giorno. Con il divisore dello scomparto del ghiaccio, puoi suddividere lo scomparto a tuo piacimento e variare così la quantità di cubetti di ghiaccio - molto semplicemente e a seconda delle necessità!



DuoCooling

Nessuno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non ha luogo alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto consuma molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore - con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.



SmartDeviceBox integrato

Mentre il tuo Liebherr ti aspetta in cucina, tu potrai sempre collegarti con lui via Internet: lo SmartDeviceBox integrato è la chiave per sfruttare tutti i vantaggi della gestione smart della casa. Ti basta inserirlo, accenderlo e connettere il tuo Liebherr via WLAN alla rete.



Display Touch & Swipe


Con un tocco ottieni ciò che vuoi: con il display Touch & Swipe eseguirai i comandi del tuo frigorifero in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come "SuperCool" basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. E con la stessa facilità regoli anche la temperatura. Cosa succede se non intervieni direttamente sul display? In questo caso esso ti mostrerà la temperatura effettiva.



Parete posteriore in SmartSteel


La parete posteriore rifinita in elegante SmartSteel conferisce una nota pregiata al tuo Liebherr. Ma non solo: i tuoi cibi te ne saranno grati. L'acciaio inossidabile è infatti adatto per uso alimentare e, quindi, igienico. SmartSteel riduce inoltre la visibilità delle impronte - risaltando così il carattere estetico del tuo frigorifero.

Disegno tecnico



max.

[mm]



I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (29.11.2024)



home.liebherr.com