

UG 1211

Dekorfähiger Unterbau-Gefrierschrank
Comfort



LIEBHERR

Einbaugerät

LIEBHERR

UG 1211

Dekorfähiger Unterbau-Gefrierschrank
Comfort

Smart
Frost

Vario
Space

↑
82
↓



Bauart	Flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	178 / 0,487 kWh
Gesamtvolumen	100 l ¹
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse	38 dB(A) / C
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,3 A
Nischenmaße in cm (H / B / T)	82 / 60 / mind. 57
Steuerung	
Art der Steuerung	Mechanische Steuerung, Drehregler
Gefrierteil	
SterneKennzeichnung	****
Schubfächer im Gefrierteil	3 Schubfächer, VarioSpace
Gefriervermögen in 24h	5,8 kg
Lagerzeit bei Störung	9 h
VarioSpace	Ja
Ausstattungs-vorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	4016803135371

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Features



SmartFrost

Mit SmartFrost wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände sind glatt und dadurch leicht zu reinigen. Der eingeschäumte, umwickelte Verdampfer sorgt für hohe Energieeffizienz und gleichmäßige Kühlung.



FrostSafe

Bei FrostSafe sind die extra hohen und herausnehmbaren Schubfächer rundum geschlossen. Dadurch kann Kälte beim Geräteöffnen nicht so schnell entweichen. Die transparente Front der Fächer gewährleistet einen optimalen Überblick über das Gefriergut.



VarioSpace

Bei allen Gefriergeräten mit NoFrost und SmartFrost können die Schubfächer und die darunter liegenden Glas-Zwischenböden komfortabel entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für größeres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist.



Wechselbarer Türanschlag

Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.

