

BRPSvh 6501

Chladnička pro plechy dle pekařské normy s ventilátorem

Perfection



Brutto/užitný objem	602/380 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	697/867/2115
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	407/650/1504
Energetická třída	B ¹
Spotřeba energie za rok	355 kWh
Klimatická třída (energetická směrnice)	5
Teplotní třída (energetická směrnice)	M1
Okolní teplota	+10 °C Do +40 °C ²
Chladivo	R 290
Hluk - akustický výkon	60 dB(A)
Příkon	4,0 A
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Odvod tepla	305 kJ/h
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	-5 °C Do +14 °C
Materiál vnějších stěn/barva	Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304) / nerezová
Materiál dveří / barva	Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304) / nerezová
Materiál vnitřních stěn	Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304)
Typ ovládání	2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu
Teplotní displej	vně digitální
Vnitřní osvětlení	LED světelný sloupek vlevo
Výstražný signál	optický a akustický
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Integrovanó, vyjímatelné
Rozhraní	WLAN/LAN
Přestavitelné odkládací plochy	20
Materiál poliček	Chromniklové ocelové přihrádky, ve tvaru L (1.4301 / AISI 304)
Nosnost polic	60 kg
Výškově nastavitelné nožičky	115-175 mm
Madlo	madlo tvaru lišty
Druh zámku	mechanický
Samozavírací dveře	Ano
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Hrubá/čistá hmotnost	144/126 kg
EAN	9005382250075

¹ V souladu s nařízením EU 2015/1094-IV.

² Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.