

# ICBNdi 5163

Chłodziarko-zamrażarka do zintegrowanej zabudowy BioFresh i NoFrost

Prime



# LIEBHERR

# ICBNdi 5163

Chłodziarko-zamrażarka do zintegrowanej zabudowy BioFresh i NoFrost

Prime

↑  
178  
↓



Konstrukcja	Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej
Klasa efektywności energetycznej	<b>D</b>
Zużycie energii w ciągu 365 dni	<b>208 / 0,569 kWh</b>
Pojemność całkowita	<b>246 l<sup>1</sup></b>
Pojemność	Chłodziarka: <b>104,1 l</b> / Szufłady BioFresh: <b>71,2 l</b> / Zamrażarka: <b>71 l</b>
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu	<b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klasa klimatyczna	<b>SN-ST (+10 °C do +38 °C)</b>
Częstotliwość / napięcie	<b>50-60 Hz / 220-240 V-</b>
Prąd znamionowy	<b>1,4 A 183 W</b>
Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.)	<b>177,2-178,8 / 56-57 / min. 55</b>
<b>Sterowanie</b>	
Sterowanie	Wyświetlacz TFT 2,4", kolorowy, funkcja Touch & Swipe Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla chłodziarki, BioFresh i zamrażarki
Interfejs	SmartDeviceBox: w zestawie
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
<b>Chłodziarka</b>	
Wentylator	PowerCooling z aktywowanym filtrem węglowym FreshAir
Drzwi wewnętrzne	Półki z uchwytem na butelki Premium GlassLine z przestrzenią na butelki i puszki, wysuwane pojemniki VarioBox, regulowana tacka na jajka, pojemnik na masło
Półka na butelki	Zintegrowana półka na butelki
Oświetlenie	Lekki panel po obu stronach Oświetlenie LED stref BioFresh
Ilość szuflad BioFresh	2 szuflady BioFresh, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
<b>Zamrażarka</b>	
Oznaczenie gwiazdkowe	****
Oświetlenie	Oświetlenie LED
Szuflady w zamrażarce	3 szuflad, VarioSpace
Kostkarka IceMaker	Przyłącze na wodę z sieci 3/4"
Wytwarzanie kostek lodu przez 24 h	1,2 kg
Zapas kostek lodu	5,0 kg
Zdolność mrożenia w ciągu 24h	6 kg
Czas przechowywania (awaria)	9 h
Akumulatory zimna	2
<b>Zalety wyposażenia</b>	
Kierunek otwierania drzwi	pravo wymienne
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak

Kod EAN 401803115137  
1) z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

## Cechy



### Fruit & Vegetable-Safe

Krucha sałata lub truskawki: najbardziej delikatne artykuły spożywcze zastępują na specjalne miejsce, aby mogły pozostać dłużej świeże: komory BioFresh-Safe. W pojemniku „Fruit & Vegetable-Safe” temperatura jest bliska 0 °C. W połączeniu z panującą tam stałą wilgotnością powietrza, dzięki szczelnemu zamknięciu, niezapakowane owoce i warzywa czują się tam szczególnie dobrze. Nie ma potrzeby ustawiania czegokolwiek.



### Meat & Dairy-Safe

Chcesz zachować jak najdłużej świeżość delikatnego filetu jagnięcego lub świeżego mleka? Do tego służą komory BioFresh-Safe: W pojemniku „Meat & Dairy-Safe” panuje temperatura bliska 0 °C – idealne warunki przechowywania także dla najdelikatniejszych artykułów spożywczych. I najlepsze: wszystko jest ustawione fabrycznie, aby można było od razu rozpocząć korzystanie – w celu zachowania dłuższej świeżości.



### DuoCooling

DuoCooling zapewnia dzięki dwóm całkowicie oddzielnym obiegom chłodniczym, że pomiędzy komorą chłodzenia oraz komorą zamrażania nie następuje wymiana powietrza. Artykuły spożywcze nie wysychają i nie przenoszą się zapachy. To zaś oznacza mniej wyrzucania, rzadsze zakupy, a w związku z tym większe oszczędności oraz przyjemność.

## Smart Device

### Zintegrowany moduł SmartDeviceBox

Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.



### LightTower


Optymalnie oświetlone wnętrze zawsze sprawia radość: elementy LightTower prezentują artykuły spożywcze zawsze w najlepszym świetle i są one tak ustawione, że nawet zapelniona lodówka jest zawsze oświetlana na dużej powierzchni. Ponieważ elementy LightTower są zintegrowane równo z powierzchnią w ściankach bocznych, pozostaje więcej miejsca na produkty.



### Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania

Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.

# Rysunek techniczny



Maksymalna waga na drzwi szafki:  
Komora chłodziarki: 18 kg  
Komora zamrażarki: 12 kg

Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (07.12.2023)

