

FRPSvh 6511

Chladnička pro plechy GN 2/1 s ventilátorem
Perfection



Brutto/užitný objem	625/486 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	697/867/2115
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	509/650/1512
Energetická třída	B ¹
Spotřeba energie za rok	412 kWh
Klimatická třída (energetická směrnice)	5
Teplotní třída (energetická směrnice)	M1
Okolní teplota	+10 °C Do +40 °C ²
Chladivo	R 290
Hluk - akustický výkon	60 dB(A)
Příkon	4,0 A
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Odvod tepla	365 kJ/h
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	+1 °C Do +15 °C
Materiál vnějších stěn/barva	Chromiková ocel (1.4301 / AISI 304) / nerezová
Materiál dveří / barva	prosklené izolované dveře, Chromiková ocel (1.4301 / AISI 304) / nerezová
Materiál vnitřních stěn	Chromiková ocel (1.4301 / AISI 304)
Typ ovládání	2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu
Teplotní displej	vně digitální
Vnitřní osvětlení	LED světelný sloupek, levý, samostatně spínaný
Výstražný signál	optický a akustický
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Integrované, vyjímatelné
Rozhraní	WLAN/LAN
Přestavitelné odkládací plochy	4
Materiál poliček	rošty potažené umělou hmotou
Nosnost polic	60 kg
Výškově nastavitelné nožičky	115–175 mm
Madlo	madlo tvaru lišty
Druh zámku	mechanický
Samozavírací dveře	Ano
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Hrubá/čistá hmotnost	157/138 kg
EAN	9005382248577

¹ V souladu s nařízením EU 2015/1094-IV.
² Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.