

# EWTgb 3583

Einbaubarer Weintemperierschrank  
Vinidor

# LIEBHERR

Einbaugerät




Einbaugerät

# EWTgb 3583

Einbaubarer Weintemperierschrank  
Vinidor

**LIEBHERR**



Tip  
Open

↑  
178  
↓



| Bauart                             | Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät                                     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse             |                                                                                |
| Energieverbrauch Jahr/24 h         | 165 / 0,452 kWh                                                                |
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l       | 83 <sup>1</sup>                                                                |
| Gesamtvolumen                      | 276 l <sup>2</sup>                                                             |
| Geräusch-Schallleistung / -Klasse  | 32 dB(A) / B, SuperSilent                                                      |
| Klimaklasse                        | SN (+10 °C bis +32 °C)                                                         |
| Tür                                | Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos                                  |
| Nischenmaße in cm (H / B / T)      | 177,2-178 / 56-57 / mind. 55                                                   |
| <b>Steuerung</b>                   |                                                                                |
| Art der Steuerung                  | LC-Display, Touch-Elektronik<br>Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen |
| Alarm bei Störung                  | optisch und akustisch                                                          |
| Türalarm                           | akustisch                                                                      |
| Kindersicherung                    | Ja                                                                             |
| <b>Ausstattungs Vorteile</b>       |                                                                                |
| Temperaturzonen                    | 2                                                                              |
| Temperaturbereich                  | +5 °C bis +20 °C                                                               |
| Regelbare Kältekreisläufe          | 2                                                                              |
| Umluftkühlung                      | Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter                 |
| Innenbeleuchtung                   | LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar                                 |
| Material Ablageflächen             | Borde aus Buchenholz                                                           |
| Ablageflächen gesamt               | 10                                                                             |
| Holzborde auf Teleskop. ausziehbar | 8                                                                              |
| Türanschlag                        | Wechselbarer Türanschlag                                                       |
| EAN-Nr.                            | 9005382279038                                                                  |

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).


<sup>2</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

## Features



### TipOpen

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer TipOpen-Technologie die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.




### Türalarm

Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.



### Kindersicherung

Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.



### Wechselbarer Türanschlag

Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.



### Bigger Vegetable Basket with Pullout @ 90degree door opening

The bigger vegetable basket with a pullout feature enhances the organization of the refrigerator. With more space available and a pullout mechanism, users can arrange their fruits and vegetables more efficiently, making it easier to find and access items.



### Vinidor-Reihe

Die Vinidor-Geräte bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genussstemperatur aufbewahren.

[illegible]