


CFc 1875

Mraziaca truhlica

◇ Plus



CFc 1875

Mraziaca truhlica

◇ Plus

Smart
FrostStop
Frost

LED

Frost
Protect

←105→



Energetická trieda



Spotreba energie za rok/24 hod	127 / 0,347 kWh
Celkový objem	192 l ¹
Hlučnosť	32 dB(A)
Klimatická trieda	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Dvere / bočné steny	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H)	82,5 / 104,5 / 70,2

Ovládacie prvky

Typ ovládání	Elektronische Steuerung/Tasten
	Teplomer s digitálnym ukazovateľom teploty
Alarm dverí akustický	vizuálny a akustický
Výstražný signál v prípade poruchy	vizuálny a akustický

Mraziaca časť

Hviezdičkové označenie	****
Systém StopFrost	áno
Vnútorné osvetlenie	LED osvetlenie
Počet košov	3
dostupné aj ďalšie pre dovybavenie	0
Maximálny počet košov	3
Zmrazovacia kapacita za 24 hodín	10 kg
Skladovacia doba pri výpadku prúdu	50 h
Chladiace akumulátory	1
Odvod roztopenej vody	áno

Výhody vybavenia

Vymeniteľné tesnenie dverí	áno
Zámka	mechanisch
Č. EAN	9550000035034

Príslušenstvo

743138900	Zmrazovacia doska
988125900	Chladiaci akumulátor
945737400	Zámok

Funkcie




Zámok

Je jedno, či chcete iba vychladiť nápoje na párty alebo nechať mäso poriadne odležať v marináde: Na párty musia byť nachystané obe rovnako. Integrovaný zámok spoľahlivo chráni vaše pochúťky pred „pažravcami“ a „dlhoprstými“. Klepneme im po prstoch.



SmartFrost

So SmartFrost výrazne znížite tvorbu námrazy v interiéri a na zmrazených potravinách. Odmrazovanie je preto potrebné len zriedka. Steny interiéru sú hladké, vďaka čomu sa ľahko čistia. Zapený ovinutý odparovač zaručuje vysokú energetickú efektívnosť a rovnomerné chladenie.



StopFrost

Inovácia StopFrost ponúka rozhodujúce výhody: Výrazne sa zníži pokrytie mraziacej časti a zmrazeného tovaru s vrstvou ľadu, vďaka čomu je odmrázovanie potrebné iba zriedka. So systémom StopFrost navyše po otvorení a zatvorení krytu truhlice nevzniká podtlak. Truhlicová mraznička sa dá vždy otvoriť bez námahy.

Super Frost

Automatika SuperFrost

Automatika SuperFrost robí zo zmrazovania jednoduché a úsporné potešenie. Prevezme rýchly pokles teploty na -32°C a tak zabezpečí rezervu chladu pre zamrazenie so zachovaním vitamínov. Ihneď po skončení procesu zmrazovania sa automatika SuperFrost prepne po maximálne 65 hodinách späť do normálnej prevádzky a prispieva tak k úspore prúdu.

Frost Protect

FrostProtect

Pre zaručenie optimálnej prevádzky mraziacich zariadení aj pri nízkych teplotách okolia sú zariadenia vďaka funkcii FrostProtect nadimenzované na mimoriadnu spôsobilosť na nízke teploty do -15°C . Pracujú naďalej efektívne, aj keď teplota okolia klesne pod 10°C . Zariadenia môžete vďaka tomu postaviť aj do nevyhrievaných miestností, napríklad do garáže.

Technický výkres

Výrobky a ich údaje sú inscenované na reklamné účely. Hoci sa vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti všetkých údajov a informácií v tomto letáku, spoločnosť Liebherr si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. V prípadoch, keď sú skutočné rozmery, technické údaje a výkon spotrebiča rozhodujúce, odporúčame vám prečítať si návod na inštaláciu priložený k danému spotrebiču. Spoločnosť Liebherr nenesie zodpovednosť za prípadné škody. (13.12.2024)

