

Individualizacija in blagovna znamka

Odkrijte naše možnosti prilagajanja in
oblikovanja

LIEBHERR

Hlajenje in zamrzovanje



Od ponudnika osvežilnih pijač do oglaševanja blagovne znamke

Ne glede na to, ali gre za fotografijo z realistično predstavitvijo izdelka, umetniški motiv ali vpadljiv logotip podjetja – vpadljivo oblikovani hladilniki za pijače povečajo prepoznavnost vaše blagovne znamke in povečajo prodajo.


Liebherr se zanaša na inovativne tiskarske postopke in visoko kakovost izdelave.



Dodatne informacije o različicah opreme najdete na spletnem mestu.


Z dodatno opremo opremljen za vse.

Od žleba za steklenice do perforirane pločevine in nastavljivih nog – Liebherrjev hladilnik za spodbujanje prodaje ima vse potrebno, da postane vaš novi najljubši aparat. Izbirate lahko med številnimi dodatnimi možnostmi in poskrbite, da bo hladilnik za spodbujanje prodaje postal vaša osebna prodajna uspešnica.



Lesena polica

Lesena polica iz rdeče buke za stabilno in varno shranjevanje v elegantni in visoko kakovostni izvedbi.



Perforirana polica

Polica z izredno visoko zmogljivostjo obremenitve za optimalno stabilnost tudi manjših steklenic in zabojev.



Letvica za odčitavanje cen

Letvica z možnostjo pritrditve na rešetko za cenovne oznake, kode za skeniranje ali individualna oglaševanja.




Nastavljive noge in kolesa

Enostavno nameščena kolesa in noge za preprost transport in priročno čiščenje pod aparatom.



Drсна polica za steklenice

Za lahko dostopne pijače, ki so vedno pri roki; za polnjenje je polico mogoče izvleči na teleskopskih izvlečnih vodilih.



Vaša blagovna znamka predstavljena v pravi luči



Individualni barvni dizajn

Oblikujte svoj aparat, tako kot želite! Izjemne možnosti oblikovanja blagovne znamke pri neposrednem digitalnem tisku omogočajo prilagoditev aparatov v tovarni v različici za stranke z individualnimi posebnimi zahtevami. Pri tem izpolnjujemo skoraj vse zahteve in vsak način uporabe.



Nalepke

Pri tej zelo razširjeni in najpogostejši uporabljeni tehniki se želeni objekt natisne na ustrezno nalepko (običajno PVC folijo), odvisno od števila kosov in motiva. Ta se nato natančno namesti na izolirano ohišje skrinje ali omare.



LED osvetlitev integrirana v steklena vrata

V steklena vrata je lahko vgraviran individualen motiv, ki je lahko osvetljen. Pri tem je osvetljen le motiv, ki je tako izjemno poudarjen. Graviranje je med obema izoliranimi stekloma (na voljo pri FKv 503).



Opremljanje steklenih vrat z blagovno znamko

Steklena vrata lahko polepate z različnimi nalepkami. Na voljo so tudi »netrajne« nalepke, ki jih lahko kadar koli odlepate brez sledu. S sitotiskom se lahko logotip natisne neposredno na notranjost steklene površine – med oba sloja. Podoba je tako obstojna dlje, slika je podrobnejša, kakovost pa je zagotovljena tudi pri večji količini naročil.



Podrobno o možnosti blagovne znamke in individualizacije

Naj gre za individualno oblikovan videz blagovne znamke ali posebne lastnosti opreme: Aparati Liebherr izpolnijo skoraj vse zahteve. Široka izbira modelov in individualne opreme opreme olajša odkrivanje idealne rešitve za vsako uporabo.



Dodatne informacije o vseh osnovnih aparatih najdete na spletnem mestu: **home.lieherr.com**



FKv 503
Premium



FKDv 4523
PremiumPlus



MRFvg 4011
Perfection

FKv 503						
Vrsta	Različica glede na stranko	od 25	od 50	od 100	od 250	od 500
Ohišje	BlackSteel	■	■	■	■	■
	Nalepljen obris		□	□	□	□
	Digitalno natisnjeno	■	■	■	■	■
Steklena vrata	Okvir steklenih vrat, BlackSteel	■	■	■	■	■
	Okvir steklenih vrat, digitalno natisnjen	■	■	■	■	■
	Steklo, nalepljeno, v celoti		■	■	■	■
	Steklo, nalepljen obris		□	□	□	□
	Steklo, sitotisk		□	□	□	□
	Steklo, osvetljeno		□	□	□	□
	Tesnilo v črni, sivi ali beli barvi	■	■	■	■	■
	Mehanska ključavnica vrat	■	■	■	■	■
Oprema	Obojestranska vertikalna LED-osvetlitev, s preklopom in zatemnitvijo			■	■	■
	Nalepljena ploščica lastništva (nabavi podjetje Liebherr ali je priložena)		■	■	■	■
	1 ali 2 rešetki	■	■	■	■	■
	Odpiranje vrat, levo	■	■	■	■	■
	Vtič IEC za EU, CH, ali ZK	■	■	■	■	■

Možnosti individualizacije

		FKDv 42..		FKDv 4513/03		FKDv 4523	
Vrsta	Različica glede na stranko	od 25	od 50	od 25	od 50	od 25	od 50
Ohišje	Ohišje, prašno barvano belo	■	■		■		■
	Ohišje, prašno barvano sivo		■	■	■		■
	Ohišje, prašno barvano črno		■		■	■	■
	Ohišje, digitalno natisnjeno	■	■	■	■	■	■
Notranja posoda	Notranja posoda – srebrna, izparilnik na zadnji steni in ohišje ventilatorja – signalno siva		■		■	■	■
	Notranja posoda – antracit, izparilnik na zadnji steni in ohišje ventilatorja – črno		■		■		
Vrata	Steklena vrata – nalepka (neprosojna/prosojna, celotna/obris)		■		■		■
	Okvir steklenih vrat, plastika v posebni barvi (lakirano)		□				
	Okvir steklenih vrat, umetna masa v posebni barvi (ekstrudirano)		□				
	Ročajni utor v črni, sivi ali beli barvi				■		■
	Ročaj vrat iz umetne mase v črni barvi		■				
	Aluminijasti ročaj vrat, eloksirani		■				
	Tesnilo v sivi barvi		■		■		■
	Tesnilo v črni barvi		■		■		
	Polna vrata, prašno barvana sivo		■				
	Polna vrata, prašno barvana črno		■				
	Polna vrata, digitalno natisnjena	■	■				
	Osvetlitev, možnost zatemnitve				□		
	Dodatna druga vertikalna osvetlitev LED				■	■	■
Oprema	Rešetka črna, bela ali kovinska		■		■		■
	Talna rešetka črna, bela ali kovinska		■		■		■
	Prilagodljiva letvica za odčitavanje cen		■		■		■
	Drсна polica za pločevinke, brez možnosti izvleka, kovinska, s podlogo		■		■		■
	Drсна polica za pločevinke, izvlečna, kovinska, s podlogo		■		■		■
	Zaščitni lok		■		■		■
	Kolesca za zaščitni lok		■		■		■
	4 kolesca v <75 mm						■
	Nalepljena ploščica lastništva (nabavi podjetje Liebherr ali je priložena)		■		■		■
	Komplet Side-by-Side		■		■		■
Prikazovalnik	Ojačan EU-omrežni kabel »Event«		■		■		■
	Pokrov zadnje stene, prašno barvan belo		■		■		■
	Pokrov zadnje stene, digitalno natisnjen		■		■		■
	Prikazovalnik, natisnjen		■				
	Okvir prikazovalnika v črni ali sivi barvi		■				
	Okvir prikazovalnika v posebni barvi		□				
	Nalepka na notranji strani vrat, individualen tisk				■		
	Okvir »Lightguide« v črni ali sivi barvi				□		
	Okvir Lightguide v posebni barvi, lakirani				□		
	Notranji Lightguide z logotipom stranke, kontura oz. tisk						□
	LED-barva, morda ali bela						■
	Brez Lightguide						■
	Brez krmilnika EMS						■

Možnosti individualizacije

		MRF-modeli				
Vrsta	Različica glede na stranko	od 25	od 50	od 100	od 250	od 500
Ohišje	Ohišje, prašno barvano črno, sivo ali belo	■	■	■	■	■
	Ohišje, digitalno natisnjeno	■	■	■	■	■
Notranja posoda	Notranja posoda – srebrna, izparilnik na zadnji steni in ohišje ventilatorja – signalno siva		■	■	■	■
	Notranja posoda – antracit, izparilnik na zadnji steni in ohišje ventilatorja – črno		■	■	■	■
Vrata	Polna vrata, prašno barvana črno, sivo ali belo	■	■	■	■	■
	Polna vrata, digitalno natisnjena	■	■	■	■	■
	Okvir steklenih vrat v črni, sivi ali beli barvi	■	■	■	■	■
	Vzdolžni profili steklenih vrat, umetna masa v posebni barvi (lakirano)		■	■		
	Vzdolžni profili steklenih vrat, umetna masa v posebni barvi (ekstrudirano)				■	■
	Vzdolžni profili steklenih vrat, aluminij, črna (eloksirano)		■	■	■	■
	Vzdolžni profili steklenih vrat, aluminij, srebrna (eloksirano)		■	■	■	■
	Vzdolžni profili steklenih vrat, aluminij, bela (prašno barvano)		■	■	■	■
	Steklena vrata – nalepka (neprosojna/prosojna, celotna/obris)		■	■	■	■
	Ročajni utor v črni, sivi ali beli barvi	■	■	■	■	■
	Ročaj vrat iz umetne mase v črni, sivi ali beli barvi		■	■	■	■
	Aluminijasti ročaj vrat, eloksiran		■	■	■	■
	Tesnilo v črni, sivi ali beli barvi	■	■	■	■	■
	Mehanska ključavnica vrat	■	■	■	■	■
	Elektronska vratna ključavnica z daljinskim upravljanjem		■	■	■	■
	Odpiranje vrat, levo		■	■	■	■
Osvetlitev	Enostranska vertikalna LED-osvetlitev, brez stropne luči	■	■	■	■	■
	Enostranska vertikalna LED-osvetlitev + stropna luč	■	■	■	■	■
	Obojestranska vertikalna LED-osvetlitev, brez stropne luči	■	■	■	■	■
Oprema	Rešetka črna, bela ali kovinska	■	■	■	■	■
	Talna rešetka črna, bela ali kovinska	■	■	■	■	■
	Prilagodljiva letvica za odčitavanje cen	■	■	■	■	■
	Drsna polica za pločevinke, brez možnosti izvleka, kovinska, s podlogo	■	■	■	■	■
	Drsna polica za pločevinke, izvlečna, kovinska, s podlogo	■	■	■	■	■
	Zaščitni lok	■	■	■	■	■
	Kolesca za zaščitni lok (priložena)	■	■	■	■	■
	4 kolesca v <75 mm		■	■	■	■
	4 kolesca v <150 mm		■	■	■	■
	Nalepljena ploščica lastništva (nabavi podjetje Liebherr ali je priložena)		■	■	■	■
	Komplet Side-by-Side	■	■	■	■	■
	Ojačan EU-omrežni kabel »Event«		■	■	■	■
	Analogni termometer v notranji posodi	■	■	■	■	■
	Digitalni termometer v vratih		■	■	■	■
	Pokrov zadnje stene, prašno barvan belo		■	■	■	■
	Pokrov zadnje stene, digitalno natisnjen		■	■	■	■
	SmartModule WLAN in Monitoring, priloženo za vstavitev (samo MRFvg)		■	■	■	■

- = na voljo
- = na voljo na zahtevo

Optimalno spodbujanje prodaje



Utemeljeni razlogi za nakup aparata Liebherr

Vse prednosti na enem mestu:

- Optično oplemeniteni aparati z bleščečimi barvami, visoko ločljivostjo, globoko ostrino in nazornim prikazom
- Individualno in prilagodljivo oblikovanje z močnimi oglaševalskimi sporočili
- Povečana ozaveščenost o blagovnih znamkah in povečanje prodaje
- Po naročilu možna blagovna znamka z 360°: Zasnova je natisnjena neposredno na površino z natančnim prileganjem in po celotni površini ter vodena čez robove aparata.
- Enostavno čiščenje, odporno na praske in UV-svetlobo
- Možna izdelava majhnih količin
- Odporna blagovna znamka: Nenamerna ali namerna odstranitev ni mogoča

Povečajte prepoznavnost blagovne znamke.

Poleg hladilnikov za pijačo Liebherr ponuja tudi možnost za individualno in privlačno označevanje zamrzovalnikov in skrinj za sladoled za spodbujanje prodaje. Načeloma lahko izbirate lahko med različnimi postopki in različnimi modeli. Na povpraševanje lahko razvijemo vaše lastne koncepte aparatov, ki popolnoma ustrezajo vaši blagovni znamki in posebnim zahtevam.



Dodatne informacije o naših hladilnikih za pijačo najdete na spletnem mestu: **home.liebherr.com**

Ali se obrnite neposredno na osebno kontaktno osebo.

Individualne nalepke in digitalni tisk

Želena blagovna znamka se glede na število kosov in motiv, natisne na nalepko s sitotiskom ali digitalnim tiskanjem, običajno na PVC folijo. Ta se nato natančno namesti na izolirano ohišje skrinje.

Nalepke za zaslon/stransko steno/vrata in individualno barvno oblikovanje

Z individualnim barvnim oblikovanjem se lahko vaša blagovna znamka predstavi na privlačen način in še bolj poudari izdelke. Stranske stene skrinje in plastične končne dele na okvirju skrinje je mogoče prilagoditi glede na stranko.

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH · home.liebherr.com
Tel.: +386 1 8889392
e-mail: sales.si@liebherr.com · service.si@liebherr.com