

CFc 1875

Fagyasztóláda

◇ Plus



Fagyasztóláda

Cfc 1875

Fagyasztóláda

◇ Plus

LIEBHERR

G German
Engineering



←105→



Energiahatékonysági osztály	A
Energiafogyasztás év/24 h	127 / 0,347 kWh
Teljes hűtött tér	192 l ¹
Zajszint	32 dB(A)
Klímaosztály	SN-T (+10 °C ig +43 °C)
Ajtó-, és oldallapok	Fehér / Fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé)	82,5 / 104,5 / 70,2
Vezérlés	
Vezérlés	Elektronische Steuerung/Tasten
	Hőmérő digitális hőmérsékletjelzővel
Ajtóriasztás	optikai és akusztikus
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
Fagyasztórész	
Mélyhűtőfokozat	****
StopFrost rendszer	igen
Megvilágítás	LED-belsővilágítás
Kosarak száma széria	3
Továbbiak rendelhető	0
Kosarak maximális száma	3
Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt	10 kg
Tárolási idő üzemzavar esetén	50 h
Hűtőakku	1
Vízvezető	igen
A felszereltség előnyei	
Cserélhető ajtótomítás	igen
Zár tartozék/rendelhető	mechanisch
EAN	955000035034

Tartozékok

743138900	Fagyasztótálca
988125900	Jégakku
945737400	Zár

Az áttekintés a legfontosabb tartozékok kivonatát mutatja be. A készülék összes többi tartozékát, valamint további információkat talál a home.liebherr.com oldalon.

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyas és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Jellemzők




Zár

Ha csak az italokat szeretné a partyra lehűteni, vagy ha egy szelet húst szeretne bepácolni: Mindkettő biztonságban lesz az étkezésig. A beépített zár megbízhatóan védi a kulináris falatokat az „ételtolvajoktól” és a „besurranóktól”. Ennek most megálljt parancsolunk.



SmartFrost

Más statikus fagyasztókhoz képest a Liebherr SmartFrost technológiája gyorsabban mélyhűti az élelmiszert, valamint mérsékli a jégképződést, ami egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a kiolvasztást. Emellett rugalmasabb tárolási területeket is kínál, nagyobb tárolókapacitással és a kedvezőbb energiafogyasztásnak köszönhetően alacsonyabb fenntartási költségekkel.



StopFrost

A StopFrost innováció két sarkalatos előnyt kínál: Alapvetően mérsékli a fagyasztótér és a fagyasztott élelmiszer jegesedését, azaz a készüléket jóval ritkábban kell leolvasztani. Ráadásul a StopFrost rendszernek köszönhetően a fagyasztóláda fedelének felnyitásakor, majd lecsukásakor nem képződik vákuum. Ezért a fagyasztóláda fedele mindenkor könnyedén felnyitható.

Super Frost

Automatikus SuperFrost funkció

Az automatikus SuperFrost funkció révén nem csak egyszerűen, de energiatakarékosan fagyaszthatja le élelmiszereit. Gyorsan -32 °C -ra csökkenti a hőmérsékletet, és az így létrehozott hideg levegő lehetővé teszi, hogy az élelmiszerek a mélyhűtés során megőrizzék vitamintartalmukat. Amint az étel teljesen megfagyott, de legkésőbb 65 óra elteltével az automatikus SuperFrost funkció visszavált normál üzemmódra, és ezzel energiát takarít meg.

Frost Protect

FrostProtect

A fagyasztókészülékek akár alacsony környezeti hőmérsékleten történő optimális üzemelése érdekében a készülékek FrostProtect tulajdonságuk révén -15 °C -ig ellenállnak az alacsony hőmérsékletnek. Akkor is hatékonyan üzemelnek tovább, ha a környezeti hőmérséklet $+10\text{ °C}$ alá csökken. Így ezeket a készülékeket nem fűtött helyiségekben, például garázsokban is el lehet helyezni.

Műszaki rajz

A termékek és azok adatai reklámcélokra vannak beállítva. Bár minden erőfeszítést megteszünk a szórólapon szereplő adatok és információk pontosságának biztosítására, a Liebherr fenntartja a jogot a változtatásokra előzetes értesítés nélkül. Amennyiben a készülék tényleges méretei, specifikációi és teljesítménye döntő fontosságúak, javasoljuk, hogy ellenőrizze az adott készülékhez mellékelte telepítési útmutatót. A Liebherr nem vállal felelősséget az esetleges károkért. (13.12.2024)

