

URPd 365i

Chłodziarka do zabudowy
podblatowej
○ Prime

LIEBHERR

Urządzenie do zabudowy



URPd 365i

Chłodziarka do zabudowy podblatowej
Prime



82-88



Konstrukcja	Drzwi wspólne / Urządzenie podblatowe do zabudowy zintegrowanej
Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	74 / 0,202 kWh
Pojemność całkowita	124 l ¹
Poziom głośności w dB	32 dB(A)
Klasa klimatyczna	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.)	82-88 / 60 / min. 56
Sterowanie	
Sterowanie	Wyświetlacz TFT 2,4", kolorowy, funkcja Touch & Swipe Cyfrowy wyświetlacz temperatury
Interfejs	SmartDeviceBox: w zestawie
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Chłodziarka	
Wentylator	PowerCooling z aktywowanym filtrem węglowym FreshAir
Drzwi wewnętrzne	, regulowana tacka na jajka, pojemnik na masło
Oświetlenie	Oświetlenie sufitowe LED
Zalety wyposażenia	
Kierunek otwierania drzwi	Wyprowadzka
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Kod EAN	9005382259795

Akcesoria

988242901	Filtr z węglem aktywowanym FreshAir
988245900	Pojemnik na masło
988267100	FlexCube
909735100	Przewód zasilania typu F 3 metry
988117200	Pojemnik na jajka o różnej wielkości
871302300	Zestaw ściereczek z mikrofazy
840902201	Środek do czyszczenia stali szlachetnej
840903001	Środek do pielęgnacji stali szlachetnej


Przegląd przedstawia fragment najważniejszych akcesoriów. Wszystkie pozostałe akcesoria urządzenia oraz dalsze informacje można znaleźć na stronie home.liebherr.com.
¹ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

Cechy



Pojemnik na jajka 2 w 1

Lubisz kurze jajka? Chłodziarka Liebherr jest na to przygotowana – posiada pojemnik na jajka 2 w 1. Zapewnia on miejsce nie tylko na 20 jajek kurzych, ale również na 24 jajka przepińczone. Pojemnik na jajka składa się z części zewnętrznej oraz części wewnętrznej, które mogą być elastycznie wsuwane jedna w drugą. Przekręcenie pojemnika powoduje wysunięcie otworów na jajka przepińczone.



Pojemnik na masło

Wysokie wymagania spełnia również pojemnik na masło. Jest ponadczasowo piękny i optymalnie dopasowany do wewnętrznych drzwi lodówki. Przez przezroczystą pokrywkę widać, ile masła jest w środku. Pokrywa i podstawa nadają się do mycia w zmywarce; można je tak bezpiecznie ze sobą połączyć, że naczynie można przenosić jedną ręką, trzymając pokrywkę.




Półki GlassLine

Jeśli wkładasz do chłodziarki karafkę lub wyższe naczynie, to przecież nie chcesz w tym celu wyjmować od razu całej szklanej półki. Bo niby dlaczego? Przecież jest dzielona płytą szklaną. Wystarczy po prostu wsunąć przednią połowę płyty szklanej pod jej tylną połowę. W ten sposób można umieścić z przodu wyższe naczynia, a z tyłu pozostaje mimo to wystarczająca ilość miejsca na inne produkty.



Filtr z węglem aktywnym FreshAir

Zapach niektórych produktów spożywczych może być niekiedy odbierany jako niezbyt przyjemny. Dla urządzenia Liebherr to jednak nie problem. Dzięki filtrowi z węglem aktywowanym FreshAir wewnątrz urządzenia jest zawsze wypełnione świeżym powietrzem. Filtr znajduje się bezpośrednio na drodze strumienia powietrza w obudowie wentylatora i w ten sposób w znacznym stopniu neutralizuje zapachy. Wskaźnik przypomina o wymianie filtra




Wyposażenie przystosowane do mycia w zmywarce do naczyń

Wyposażenie urządzenia Liebherr jest podwójnie praktyczne: Z jednej strony ułatwia ono codzienne użytkowanie, z drugiej jest łatwe do czyszczenia. Chcesz umyć pojemnik na masło, FlexSystem lub foremkę do lodu? Wstaw je po prostu do zmywarki do naczyń. Zyskaj czas na inne prace.

Alarm otwartych drzwi

Alarm drzwi urządzenia Liebherr zapobiega niepotrzebnemu zużyciu energii i nie dopuszcza do zepsucia się żywności: jeśli pozostają otwarte zbyt długo, włącza się migające światło i sygnał ostrzegawczy. Ty decydujesz, co znaczy „zbyt długo”: w zależności od wybranego ustawienia alarm drzwi włącza się po jednej, dwóch lub trzech minutach.

Rysunek techniczny



Maksymalna waga na drzwi szafki:
Komora chłodziarki: 10 kg

Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dokożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączonej do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (13.12.2024)



home.liebherr.com