

SIFNdi 4155

Vestavná mraznička s NoFrost

◊ Prime



G Made
in Germany

LIEBHERR

vestavný spotřebič

LIEBHERR

SIFNdí 4155

Vestavná mraznička s NoFrost

Prime

Made
in Germany

Touch &
Swipe-
Display

Soft
System

Vario
Space

Super
Silent

LED

↑
122
↓



Konstrukce spotřebiče	Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování
Energetická třída	D
Spotřeba energie za 365 dní/24 h	165 / 0,452 kWh
Celkový objem	129 l ¹
Hluk - akustický výkon	34 dB(A)
Klimatická třída	SN-T (+10 °C Do +43 °C)
Vnitřn rozměry v cm (V / Š / H)	121,6-122,6 / 56-57 / min. 55
Ovládací prvky	
Typ ovládání	2,4" TFT displej barevný, Touch- & Swipe Digitální ukazatel teploty
Rozhraní	SmartDeviceBox: zahrnutý
Alarm dveří	vizuální a akustický
Výstražný signál	vizuální a akustický
Mrazicí část	
Počet hvězdiček mrazicí části	****
Osvětlení	LED osvětlení
Počet zásuvek v mrazicí části	5 různě objemné boxy s integrovaným vedením zásuvek, VarioSpace
Zmrazovací kapacita za 24 h	12 kg
Skladovací doba při výpadku proudu	9 h
VarioSpace	Ano
Akumulátory chladu	1
Miska na ledové kostky	Ano
Přednosti vybavení	
Koncepce Side-by-Side	Topení v boční stěně a stropní topení, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotéčkami
Dveřní zarážka	Vlevo zaměnitelné
Výměnná těsnění dveří	Ano
EAN	4016803115496


Příslušenství

742335900	Mrazicí deska
988117400	Zásobník na ledové kostky s víkem
988103600	Akumulátor chladu
990187100	Kleště na kostky ledu
909735100	3metrový síťový kabel typu F
909621400	Omezení otevírání dveří
908639800	Spojovací sada pro dělená čela nábytku
908648400	Krytky na otvory pro šrouby

Přehled představuje výtah nejdůležitějšího příslušenství.
Veškeré další příslušenství spotřebiče a další informace naleznete na adrese
home.liebherr.com.

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a
objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Funkce



Integrovaný SmartDeviceBox

Váš Liebherr je v kuchyni – ale pokud chcete, může být také kdykoli na internetu: Integrovaný SmartDeviceBox otevírá dveře všem výhodám Smart Home. Jednoduše zastrčte do zásuvky, zapněte a připojte svůj Liebherr k síti přes WLAN.



Displej Touch & Swipe

Váš Liebherr vás bude poslouchat na pokyn prstu: Díky displeji Touch & Swipe budete svoji chladničku obsluhovat intuitivně a velmi snadno. Funkce, jako „SuperCool“, jednoduše zvolíte klepnutím a přejetím prstem na barevném displeji. Stejně snadno můžete regulovat teplotu. Co když displej právě neovládáte? Pak vám bude ukazovat skutečnou teplotu.



SoftSystem

Od snídaně až po půlnoční svačinu – existuje mnoho důvodů pro otevření a zavření chladničky. A s vaším spotřebičem Liebherr je to opravdu zábava: Díky SoftSystemu se dvířka chladničky jemně tlumeně a bezpečně, stejně jako příjemně lehce a tiše zavírají. Láhve uložené ve vnitřních dveřích zůstávají bezpečně stát – nic nedrnčí ani se nehýbe.



VarioSpace

Potřebujete bezpečně uskladnit zmrzlinový dort s několika patry na letní párty? Pro mrazničku Liebherr to není žádný problém: ví, že někdy prostě potřebujete více místa. Díky řešení VarioSpace můžete jednotlivé přihrádky snadno vyjmout – a voilá: máte velmi vysoký uskladňovací prostor!



SuperSilent


Pšt – pozorně poslouchejte: Váš Liebherr je tak tichý, že musíte nastražit uši, abyste ho vůbec slyšeli. Co za tím vězí? Všechny chladicí komponenty, jako kompresory, ventily, ventilátory a výparníky, jsou optimalizovány a navzájem dokonale sladěny. Takže ve své kuchyni uslyšíte jen to, co chcete.



Osvětlení LED mrazicího oddílu

Když ve své mrazničce Liebherr otevřete zásuvky, potěší vás nejen pohled na své potraviny, ale také atraktivní osvětlení: To zajišťují výkonné ekologické LED s dlouhou životností. Osvětlení ještě více usnadňuje přehlednost obsahu a současně je nevšedním designovým prvkem.

Technický výkres



Maximální hmotnost na dvířka skříňky:
Mrazicí oddíl: 19 kg