

FFPSrh 6501

Mraznička pro plechy GN 2/1 s ventilátorem
Perfection



Brutto/užitný objem	597/486 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	697/867/2115
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	509/650/1512
Spotřeba energie za rok	- kWh
Klimatická třída (energetická směrnice)	5
Teplotní třída (energetická směrnice)	L1
Okolní teplota	+10 °C Do +40 °C ¹
Příkon	4,0 A
Frekvence / napětí	50/60 Hz / 220-240 V~
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	-9 °C Do -26 °C
Materiál vnějších stěn/barva	Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304) / nerezová
Materiál dveří / barva	Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304) / nerezová
Materiál vnitřních stěn	Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304)
Typ ovládání	2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu
Teplotní displej	vně digitální
Vnitřní osvětlení	LED světelný sloupek vlevo
Výstražný signál	optický a akustický
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Integrované, vyjímatelné
Rozhraní	WLAN/LAN
Přestavitelné odkládací plochy	4
Materiál poliček	rošty potažené umělou hmotou
Nosnost polic	60 kg
Výškově nastavitelné nožičky	115-175 mm
Madlo	madlo tvaru lišty
Druh zámku	mechanický
Samozavírací dveře	Ano
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Odtok roztáté vody	Ano
Hrubá/čistá hmotnost	130/112 kg
EAN	9005382259351

¹ Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.