
SIFNAd 5188

Zintegrowana zamrażarka z
funkcją NoFrost i AutoDoor
△ Peak

LIEBHERR

Urządzenie do zabudowy



SIFNAd 5188

Zintegrowana zamrażarka z funkcją NoFrost i AutoDoor

△ Peak



↑
178
↓



Konstrukcja	Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej
Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii w ciągu 365 dni	190 / 0,520 kWh
Pojemność całkowita	213 l ¹
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klasa klimatyczna	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Częstotliwość / napięcie	50-60 Hz / 220-240 V~
Prąd znamionowy	1,3 A 186 W
Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Kierunek otwierania drzwi	SIFNAd 5188-001 z drzwiami prawymi SIFNAd 5188-617 z drzwiami lewymi
Sterowanie	
Sterowanie	Wyświetlacz TFT 2,4", kolorowy, funkcja Touch & Swipe Cyfrowy wyświetlacz temperatury
Interfejs	SmartDeviceBox: w zestawie
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Zamrażarka	
Oznaczenie gwiazdkowe	****
Oświetlenie	Oświetlenie LED
Szuflady w zamrażarce	8 szuflad, z czego 5 na szynach teleskopowych, VarioSpace
Kostkarka IceMaker	Przyłącze na wodę z sieci 3/4", Oświetlenie LED
Wytwarzanie kostek lodu przez 24 h	0,8 kg
Zapas kostek lodu	5,7 kg
Zdolność mrożenia w ciągu 24h	12 kg
Czas przechowywania (awaria)	9 h
VarioSpace	tak
Akumulatory zimna	2
Zalety wyposażenia	
Koncepcja Side-by-Side	Obustronne ogrzewanie ścian bocznych, przeznaczone do łączenia z innymi urządzeniami chłodniczymi, mroźniczymi i/lub do chłodzenia wina
Kierunek otwierania drzwi	lewej wymienne
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Kod EAN	4016803115694

¹ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

Cechy

Smart Device

Zintegrowany moduł SmartDeviceBox

Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.



AutoDoor

Liebherr daje Ci wolną rękę: Dzięki AutoDoor otwierasz urządzenie pukaniem lub poleceniem głosowym. To pierwsza na świecie lodówka, która otwiera i zamyka się w pełni automatycznie – perfekcja w kuchni bez uchwytów. Indywidualnie wybierasz prędkość i kąt otwierania oraz czas do zamknięcia drzwi. A w razie potrzeby otwierasz i zamykasz ją po prostu ręką lub smartfonem.



Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania

Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.



SoftSystem

Od śniadania aż po przekąskę o północy – jest wiele powodów, aby otworzyć i ponownie zamknąć lodówkę. A w przypadku firmy Liebherr jest to prawdziwa przyjemność: dzięki funkcji SoftSystem drzwi lodówki zamykają się z łagodną amortyzacją, niezawodnie, a przy tym lekko i cicho. Przechowywane na drzwiach wewnętrznych butelki są przy tym bezpiecznie ustawione – nic nie brzęczy, ani się nie chwieje.



IceTower


IceTower z zapasem kostek lodu 5,7 kg sprawia, że na Twojej imprezie nigdy nie zabraknie zimnych drinków. Łopatką do kostek lodu i wysuwana półka na szynach teleskopowych zapewniają wygodny dostęp do kostek lodu. Dodatkowa miska pozwala na przechowywanie mniejszej ilości lodu i umieszczenie poniżej mrozonek. Szuflada z boku zapewnia przestrzeń do przechowywania produktów głęboko mrożonych.



Oświetlenie LED-IceMaker

Codziennie można pozwolić sobie na małą porcję szczęścia: wystarczy po prostu rzucić okiem na świeże kostki lodu. Oświetlenie IceMaker sprawia, że prezentują się cool na pierwszym planie. Oświetlenie LED włącza się automatycznie wraz z otwarciem drzwi. Widok podświetlonej kostki lodu sprawia przyjemność – a przy okazji wzbudza chęć na zimnego drinka.

Rysunek techniczny



Maksymalna waga na drzwi szafki:
Komora zamrażarki: 26 kg

Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (07.12.2023)

