

FRPSrh 6511

Chladnička pro plechy GN 2/1 s ventilátorem
Perfection



Brutto/užitný objem	597/486 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	697/867/2115
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	509/650/1512
Spotřeba energie za rok	- kWh
Klimatická třída (energetická směrnice)	5
Teplotní třída (energetická směrnice)	M1
Okolní teplota	+10 °C Do +40 °C ¹
Příkon	4,0 A
Frekvence / napětí	50/60 Hz / 220-240 V~
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	+1 °C Do +15 °C
Materiál vnějších stěn/barva	Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304) / nerezová
Materiál dveří / barva	prosklené izolované dveře, Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304) / nerezová
Materiál vnitřních stěn	Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304)
Typ ovládání	2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejitím prstu
Teplotní displej	vně digitální
Vnitřní osvětlení	LED světelný sloupek, levý, samostatně spínaný
Výstražný signál	optický a akustický
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Integrované, vyjímatelné
Rozhraní	WLAN/LAN
Přestavitelné odkládací plochy	4
Materiál poliček	rošty potažené umělou hmotou
Nosnost polic	60 kg
Výškově nastavitelné nožičky	115–175 mm
Madlo	madlo tvaru lišty
Druh zámku	mechanický
Samozavírací dveře	Ano
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Hrubá/čistá hmotnost	201/178 kg
EAN	9005382259290

¹ Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.