
Poslovna raba 2024/2025

Food Service, Bakery, Beverages,
Wine, Frozen Food

LIEBHERR

Hlajenje in zamrzovanje





Najvišja natančnost in zanesljivost

Nova generacija aparatov od specialistov za profesionalne rešitve hlajenja v komercialni uporabi.

Ne glede na to, ali delate v gastronomiji, hotelirstvu ali živilski maloprodaji; ne glede na to, ali želite ohladiti pijačo, temperirati vino, zamrzniti sladoled ali ohraniti sveže občutljive surovine sveže; ne glede na to, ali gre za pekarno, kuhinjo menze, prodajni prostor ali pult: za vas imamo pravo rešitev hlajenja.

Kot specialist za hlajenje in zamrzovanje v komercialnem sektorju vam ponujamo obsežen asortiman inovativnih, trajnostnih in energetske učinkovitih profesionalnih aparatov. Njihova izjemno zanesljiva in natančna zmogljivost hlajenja vas podpira pri vaši profesionalni vrhunski zmogljivosti in zagotavlja, da so vaša živila varno in sveže shranjena.

Poleg edinstvene kakovosti sta brezčasna zasnova in visoka raven udobja uporabnikov izraz dolgoletnih izkušenj pri izdelavi profesionalnih hladilnih aparatov. Prepričajte se sami.

Kazalo

Skupina Liebherr	6
Blagovna znamka in kakovost	8
Trajnost	10
Strokovnjak za sisteme	12
Trajnost in ekonomska učinkovitost	14
Zmogljivost hlajenja in stabilnost temperature	15
Varnost in alarmi	16
Higiena in enostavno čiščenje	17
Ravnanje in oprema	18
Serije	19

Zaradi boljše čitljivosti uporabljamo le moško obliko besede – brez namena diskriminacije. Ta je reprezentativna za spolno nevtralno oznako. V bistvu so mišljene vse spolne identitete.

Gastronomija, hotelirstvo in mesarstvo	20
Serije	22
Hladilniki in zamrzovalniki GN 2/1 z dinamičnim hlajenjem, notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla	24
Pultni hladilniki z dinamičnim hlajenjem, notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla	34
Hladilniki in zamrzovalniki s plastičnimi notranjimi posodami	
in dinamičnim hlajenjem	44
in statičnim hlajenjem	52
Kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom	54
Podpultni zamrzovalniki	56
Pribor	60



Pekarstvo in slaščičarstvo	64
Serije	66
Hladilniki in zamrzovalniki za pekarske pladnje z dinamičnim hlajenjem in notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla	68
plastičnimi notranjimi posodami	74
Pribor	78



Pijače	80
Serije	86
Predstavitveni hladilniki z dinamičnim hlajenjem	88
Hladilniki z dinamičnim hlajenjem	94
Hladilniki za prireditve z dinamičnim hlajenjem	106
Pultni hladilnik za spodbujanje prodaje	110
Podpultni hladilniki	112
Hladilne skrinje s statičnim hlajenjem	118
Pribor	122



Vino	126
Skupine modelov	128
Pregled ponudbe	129
Vitrine za serviranje vina	130
Vinske klimatske vitrine	136
Vitrine za shranjevanje vina	146
Pultne vinske vitrine	156
Kompaktne vitrine	157
Pribor	160



Industrija sladoleda in zamrznjenih živil	162
Zamrzovalne skrinje	166
Zamrzovalniki za spodbujanje prodaje	182
Pribor	186





Stroji za zemeljska dela



Stroji za ravnanje z materiali



Specialni gradbeni stroji



Rudarstvo



Mobilni in gosenični žerjavi



Stolpni žerjavi



Tehnologija betona



Pomorski žerjavi



Vesoljski in transportni sistemi



Strojno orodje in avtomatizacijski sistemi



Komponente



Hoteli



Hladilniki in zamrzovalniki

Zanesljivost s tradicijo. In uporabniki po celem svetu.

Liebherr že več kot 75 let ponuja visokokakovostne izdelke za prihodnje obetavne panoge. Rastemo skupaj z našimi strankami in partnerji po vsem svetu – in se vedno znova presežemo.

Velika družina

Skupino Liebherr je leta 1949 ustanovil Hans Liebherr. Družinsko podjetje Liebherr je v več kot 75-letni zgodovini podjetja dokazalo svojo stabilnost in zanesljivost. Liebherr je eden največjih proizvajalcev gradbenih strojev in je uspešen tudi v mnogih drugih panogah. Decentralizirana skupina podjetij z več kot 50.000 zaposlenimi po vsem svetu je razdeljena na neodvisno delujoče enote podjetij.

Skupino podjetij zdaj sestavlja 13 segmentov izdelkov – stroji za zemeljska dela, stroji za ravnanje z materiali, stroji za gradnjo tunelov, rudarstvo, mobilni in gosenični žerjavi, stolpni žerjavi, oprema za obdelavo betona, pomorski žerjavi, vesoljska in prometna tehnologija, tehnologija zobnikov in sistemi za avtomatizacijo, hlajenje in zamrzovanje, sestavni deli in hoteli z več kot 140 podjetji na vseh celinah. Matična družba skupine je Liebherr-International AG iz Bulle (Švica), katere delničarji so izključno člani družine Liebherr.



Mlad, a kljub temu izkušen: Gospodinjski aparati

Proizvodna enota hladilni aparati je bila ustanovljena v kraju Ochsenhausen leta 1954 ter že mnoga leta igra pomembno vlogo v razvoju Skupine. Liebherr-Hausgeräte je že več kot 70 let vrhunski proizvajalec inovativnih hladilnikov in zamrzovalnikov za zasebna gospodinjstva in komercialno uporabo. Z letno proizvodnjo več kot 2,2 milijona aparatov je Liebherr eden vodilnih evropskih dobaviteljev hladilnikov. Pet proizvodnih obratov v krajih Ochsenhausen (Nemčija), Lienz (Avstrija), Radinovo (Bolgarija), Kluang (Malezija) in Aurangabad (Indija) tvorijo mrežo proizvodnje hladilnikov in zamrzovalnikov v skladu z najnovejšimi standardi.



Liebherr-Hausgeräte deluje po vsem svetu: Z gosto mrežo prodajnih podjetij in pisarn v Bolgariji, Nemčiji, Veliki Britaniji, Avstriji, Kanadi, Maleziji, Rusiji, Švici, Singapurju, Južni Afriki in ZDA stojijo strokovnjaki za hladilne in zamrzovalne storitve takoj zagotavljamo svojim strankam kompetentno svetovanje in profesionalne servisne storitve in vzdrževanje na kraju uporabe.

Kakovost je v naši DNK.

Gonilna sila našega dela so visoke zahteve naših strank po vsem svetu. Liebherr že več kot 70 let ponuja visokokakovostne aparate za zasebni in komercialni sektor, ki izpolnjujejo te zahteve in so se dolgoročno izkazali ter se obrestujejo.


Specialist za hlajenje in zamrzovanje

Z izjemno kakovostjo, pionirskimi tehnologijami in estetskim, a uporabniku prijaznim dizajnom Liebherr postavlja nove standarde. Kako nam to uspe? Tako, da smo se specializirali na to, kar počnemo: razvoj in proizvodnja izjemnih hladilnikov in zamrzovalnikov. Še posebej za profesionalno uporabo. Naši aparati so izrecno zasnovani za posebne zahteve na tem področju – z jasnim poslanstvom: Olajšati vaše zahtevno delo z največjo natančnostjo in varnostjo.



Vrhunska moč za vaš posel

Če želite ponuditi popolnost, se zanesite na popolnost: Naši profesionalni hladilniki in zamrzovalniki, posebej razviti za sektor hrane in pijače, izpolnjujejo najvišje zahteve z dodatno mero robustnosti, stroškovne učinkovitosti in enostavnega čiščenja. Živila in pijače so shranjene zanesljivo in varno tudi pri temperaturah okolja do +43 °C in številnih ciklih odpiranja vrat ter so optimalno predstavljena in na privlačen način.



Testirano do najmanjše podrobnosti. In še več.

Od koncepta prek razvoja in proizvodnje do trženja se popolnoma osredotočamo na ponudbo inovativnih izdelkov vrhunske kakovosti. Vse hladilne, mehanske in elektronske komponente že v razvojni fazi preverjamo za njihovo zanesljivo delovanje. Preden na primer dovolimo uporabo tečajev za vrata, morajo ti opraviti najmanj 100.000 ciklov odpiranja. Na to se lahko zanesete: Vaš aparat Liebherr vam kot profesionalni parter stoji ob strani – 24 ur na dan, 365 dni na leto.

Faktor Liebherr:

Profesionalni hladilniki in zamrzovalniki

- Posebej razvit za sektor Food and Beverage
- Varni za shranjevanje živil
- Popolna predstavitev izdelkov
- Vrhunska kakovost zahvaljujoč kompleksnim postopkom testiranja

Celovita odgovornost

Odgovorno ravnanje z našimi viri je naša zahteva in dodatno neprekinjeno izboljševanje in dolgoročni cilj v celotnem življenjskem ciklu izdelka. Zato nenehno razvijamo okolju prijaznejše metode za proizvodnjo bolj trajnostnih izdelkov – v običajni visoki kakovosti Liebherr. Pri tem so ob visoki energetske učinkovitosti v središču še dolga življenjska doba ter dolga dobavljivost nadomestnih delov za izdelke v fokusu.

Zavesten razvoj

Pri oblikovanju naših izdelkov stavimo na celovit pogled trajnosti. Naša odgovornost za izdelek se torej začne z razvojem aparata in nadaljuje z odgovornim načrtovanjem proizvodne in dobavne verige. Pomembna parametra sta torej pravilna izbira materiala z vidika možnosti recikliranja in čim bolj varčna proizvodnja. V fazi uporabe naši aparati skoraj ne zahtevajo vzdrževanja, odlikuje jih zelo nizka poraba energije in nizki skupni obratovalni stroški.

Naravno hlajenje

Bili smo prvi, ki smo pri celotni liniji hladilnih aparatov opravili spremembo na hladilna sredstva in pogonska sredstva brez CFC. Danes uporabljamo le naravni hladilni sredstvi R600 in R290. Ta so posebej zasnovana za visoko učinkovite kompresorje in zagotavljajo nizko porabo energije in nizke stroške električne energije.



Certificirano po vsej Evropi

Vsi naši evropski proizvodni obrati imajo certifikat v skladu z mednarodnimi standardi za vodenje kakovosti (ISO 9001), za ravnanje z okoljem (ISO 14001) in upravljanje z energijo (ISO 50001).

Zlato priznanje EcoVadis

Temo korporativne odgovornosti obravnavamo celostno in v vseh fazah življenjskega cikla izdelka. Vodilna svetovna bonitetna agencija za korporativno odgovornost je naši predanosti za leto 2023 podelila zlato priznanje EcoVadis. Ponosni smo, da smo med 3 % najboljših podjetij, ki jih ocenjuje EcoVadis.



Izjemna učinkovitost: tako varčen je Liebherr.

Kako učinkoviti so naši aparati, prikazuje spletno orodje projektov Label2020 in BELT, ki jih financira EU. Na tej strani si lahko ogledate in primerjate porabo električne energije kot tudi številne druge podatke električnih aparatov. Pri tem bo računalnik upošteval lokalne cene električne energije in pokazal stroške v celotnem obdobju uporabe. Primerjava kaže: Liebherr se splača!

Za preverjanje učinkovitosti: tool.label2020.eu

Odgovorna izdelava

Pri proizvodnji naših aparatov odgovorno ravnamo z viri in uporabljamo obnovljive vire energije. Energijo, ki se sprosti med proizvodnjo, na primer ponovno uporabimo za ogrevanje stavb. Tudi vodo po proizvodnem procesu očistimo, da zagotovimo, da je brez škodljivih snovi. Poleg tega nenehno zmanjšujemo količino odpadkov z doslednim ločevanjem odpadkov in recikliranjem proizvodnih materialov, kjer je to mogoče.



Faktor Liebherr:

Okoljsko ozaveščen razvoj in izdelava:

- aparati z zelo nizko porabo energije
- naravna hladilna sredstva
- proizvodni procesi, ki varčujejo z viri
- Evropske lokacije so v celoti certificirane
- Zlata medalja EcoVadis

Naša pot je prihodnost:

- krožna zasnova aparata
- čisto ločevanje materialov
- Ponovna uporaba materialov



- največja energijska učinkovitost
- največja življenjska doba
- preprosta popravila
- optimalni pogoji shranjevanja

- več obnovljivih materialov
- več recikliranih materialov
- manj surovin, ki onesnažujejo okolje

- nižja poraba energije
- več obnovljivih virov energije
- manj odpadkov

Odločite se za profesionalno hlajenje in zamrzovanje.

Ne glede na to, ali gre za gastronomijo, pekarno ali maloprodajo živil, pijače, zamrznjene hrane ali sladoleda: Kdor želi izpolniti pričakovanja svojih strank in gostov glede svežine in kakovosti, se zanaša na hlajenje, ki ustreza najvišjim zahtevam. S posebej razvitimi profesionalnimi aparati našim poslovnim strankam ponujamo prvovrstne rešitve za zahtevno vsakodnevno delo – in dobre argumente za izbiro specialista za sisteme.

**Izjemna zmogljivost z razlogi.
Pri nas celo pet.**

**Vrhunska zmogljivost Liebherr temelji
na petih stebrih:**



Vzdržljivost in varčnost

Naše hladilnike in zamrzovalnike odlikuje izjemna učinkovitost ter zelo nizki energijski in skupni obratovalni stroški. Robustni materiali, visokokakovostni hladilni deli in kakovostna izdelava zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Preprosta nega in nenazadnje tudi dejstvo, da aparati ne potrebujejo vzdrževanja, prispeva tudi k izjemnemu TCO (Total Cost of Ownership).



Hladilna zmogljivost in temperaturna stabilnost

Popolna zmogljivost hlajenja, tudi pri visokih temperaturah okolja (do +43 °C): Na visoko temperaturno obstojnost naših profesionalnih aparatov se lahko zanesete. Tudi pogosto odpiranje vrat ne more škoditi vašemu blagu: Najsodobnejše komponente, zmogljiva in okolju prijazna hladilna sredstva ter natančni krmlilniki so usklajeni tako, da se kakovost in svežina izdelkov vedno ohranjata brez zmanjšanja ekonomske učinkovitosti aparatov.



Varnost in alarmi

Številne varnostne funkcije v naših profesionalnih aparatih zagotavljajo, da so vaša živila vedno primerno ohlajena in ne pride do izgube kakovosti. Različni alarmni sistemi na primer takoj opozorijo na temperaturna odstopanja, ključavnice vrat pa varujejo pred nepooblaščenim dostopom.



Higiena in enostavno čiščenje

Pri shranjevanju živil je nujna brezkompromisna higiena. Zato so naši aparati še posebej enostavni za čiščenje. Na primer, imajo brezšivne notranje posode, ki jih je mogoče enostavno in temeljito obrisati. Sprednje strani, predelki in rešetke so vedno oblikovani tako, da jih lahko preprosto očistite.



Ravnanje in oprema

V napornem vsakodnevem delu mora vse teči gladko. Zahvaljujoč premišljenim podrobnostim, inteligentnim funkcijam in odlični kakovosti materiala vam naši profesionalni aparati nudijo maksimalno udobje pri delovanju in tako zagotavljajo lahkotne poteke dela.

Popolnoma učinkoviti

V času naraščajočih cen električne energije in izjemnih nihanj povpraševanja se profesionalni aparat Liebherr še toliko bolj splača: visokokakovostne komponente, popolna zmogljivost hlajenja in nizka poraba energije zagotavljajo optimalen TCO (skupni stroški obratovanja)



Zadovoljstvo, ki traja: izjemna življenjska doba

Aparati Liebherr so zasnovani za 15-letni servisni cikel. Izjemno robustno izdelani, vzdržijo zahteve za vsakodnevno uporabo. Kakovost, ki se obrestuje – za mnoga leta.

Original Liebherr: Nadomestni deli na voljo deset let

Da boste lahko dolgo uživati v svojem profesionalnem aparatu, zagotavljamo razpoložljivost nadomestnih delov vsaj deset let po prekinitvi serije – čeprav seveda storimo vse, kar je v naši moči, da vam zagotovimo, da jih sploh ne boste potrebovali.

Dobro za ljudi in okolje: izjemna učinkovitost

Energijsko učinkoviti hladilniki in zamrzovalniki pomagajo pri vedno višjih cenah električne energije. Podjetje Liebherr izkorišča možnost prihranka pri vseh komponentah, in sicer od kompresorja do tesnila, do osvetlitve in elektronike. Izjemno učinkoviti aparati serije Perfection dokazujejo, kakšen vpliv ima to na vaše skupne obratovalne stroške.

prihrani stroške in čas. Ne zahtevajo vzdrževanja.

Profesionalni prostostoječi aparati Liebherr delujejo brez filtrov ali drugih komponent in delov, ki zahtevajo redno menjavo. Brez dodatnih zahtev za čiščenje.

Žični cevni kondenzator

Naši trpežni žični cevni kondenzatorji preprečujejo nabiranje umazanije, ne zahtevajo vzdrževanja ter zagotavljajo odlično hlajenje in učinkovitost za mnoga leta. Znižajo obratovalne stroške vašega hladilnika.

Dosledna zmogljivost hlajenja, stalna temperatura

Aparati Liebherr ponujajo optimalno zanesljivost hlajenja in zamrzovanja: živila hitro in nežno ohladi, kar zmanjša temperaturna nihanja na minimum. Tako bodo vaša živila še dlje sveža.

Konstantno hlajenje v skladu s standardom DIN EN 16825:2015

Živila ohranijo svojo kakovost le pri minimalnih temperaturnih nihanjih. Hladilniki Liebherr imajo osupljivo stabilno temperaturo v razponu med $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ in $5\text{ }^{\circ}\text{C}$. To ne ohranja samo klime shranjevanja, temveč tudi vrednost vašega blaga in sestavin.

Konstantno zamrzovanje v skladu s standardom DIN EN 16825:2015

Občutljiva živila ne smejo biti izpostavljena velikim odstopanjem od nastavljene temperature shranjevanja. Zamrzovalniki Liebherr zagotavljajo stabilno temperaturo med $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ in $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$. To vam omogoča daljše shranjevanje živil in ohranjanje kakovosti vaših zamrznjenih izdelkov.

Hitro ohlajeno s SuperCool

Za optimalno temperaturo tudi pri nakupovanju na s soncem ogreti tržnici: Ko je aktivirana, vaš Liebherr poveča svojo zmogljivost, dokler sveža živila niso tako hladna kot ostala vsebina. Funkcija SuperCool se nato samodejno izklopi – po največ 12 urah.

Brez odtaljevanja zahvaljujoč NoFrost

Tehnologija NoFrost ledu ne daje možnosti. Morebitno vlago odstrani hlajenje s pomočjo ventilatorja, ciklične faze odtaljevanja pa odstranijo še zadnje delce vlage iz notranjosti. Za priročno, varno shranjevanje brez ledu.



Hitro zamrznjeno s SuperFrost

Samodejna funkcija SuperFrost hitro zniža temperaturo v vašem profesionalnem zamrzovalniku na najhladnejšo raven, in tako ustvarja rezerve hladu za zamrzovanje, ki ohranja vitamine. Takoj, ko je postopek zamrzovanja končan, ali po največ 65 urah, SuperFrost preklopi nazaj na normalno delovanje, s čimer preprečuje nepotrebno porabo energije.

Idealna zračna vlaga s HumidityControl

Popolne klimatske pogoje je mogoče ustvariti le s pravilno kombinacijo temperature in vlage. S programom HumidityControl lahko vlažnost prilagodite zahtevam shranjene hrane v treh fazah in tako zagotovite dodatno dolgo svežino.




Varnost kot standard

Kdor prodaja živila, mora zagotoviti zanesljivo zaščito blaga: pred motnjami v procesu hlajenja in temperaturnimi nihanji, pa tudi pred nepooblaščenim dostopom. Z našimi profesionalnimi hladilniki in zamrzovalniki oboje zlahka preprečite.

LightAlarm Vključena osvetlitev, zaprta vrata

V primeru nenadzorovanega dviga temperature, če so bila vrata odprta ali so se pojavile druge težave, bo notranja osvetlitev aparata začela utripati. V primeru aparatov s steklenimi vrati, se tako hitro pokaže potreba po ukrepanju. Pri aparatih z polnimi vrati utripajoča notranjost opozarja, da morate vrata takoj zapreti, tako ohranite kakovost shranjevanja.



Informacije o izpadu napajanja: vedeli boste, kaj se je dogajalo

Če je bila oskrba z električno energijo prekinjena zaradi napake, se ob ponovni vzpostavitvi električne energije prikažejo podatki o vrednostih na zaslonu. Te navajajo, da je bil aparat začasno brez napajanja, in najvišjo temperaturo, ki je bila v tem času dosežena. To vam omogoča, da ocenite, ali lahko pričakujete izgubo kakovosti.

Mehanska ključavnica: ključ za popoln nadzor

Vsi profesionalni aparati Liebherr za pekarno in gostinsko industrijo so opremljeni z mehansko ključavnico z dvema ključema. Tako ste lahko prepričani, da nobena nepooblaščenca oseba ne mora dostopati do vašega shranjenega blaga.

Elektronska ključavnica: vedno varni

Vse aparate Liebherr lahko zaklenete in odklenete z elektronsko ključavnico z individualno kodo PIN. To omogoča poljubnemu številu uporabnikov, da zaklenejo in odklenejo aparat prek uporabniškega vmesnika, ne da bi morali deliti ključ.



Vgrajena čistoča

Popolna higiena igra pomembno vlogo pri profesionalni obdelavi živil. Naši profesionalni aparati imajo zato funkcije, ki že na začetku zmanjšajo umazanijo in olajšajo čiščenje.

Talni odtok za hitro čiščenje

Preprosto doseganje visoke stopnje higiene: Vgrajen talni odtok v aparatu za gostinsko industrijo Liebherr omogoča udobno čiščenje v majhnih prostorih. Voda preprosto odteče in vaš aparat je hitro znova čist.



Varna notranjost za nepakirana živila

Vsi materiali v aparatih Liebherr za pekarno in gostinsko industrijo so varni za živila in primerni za shranjevanje nepakiranih živil.

Brezšivna notranjost za preprečevanje umazanije

Plastična notranja posoda je izdelana iz polistirena: robustne plastike brez vonja, ki jo je mogoče v celoti reciklirati. Brezhibno izdelana notranjost iz enega kosa, nima skritih pasti za umazanijo, zaokrožene vogale pa lahko hitro in enostavno očistite. Popolna kombinacija trajnosti in higiene.



Preprosto nezapleteno

Kjer se uporabljajo živila, so procesi pogosto hektični. Naši profesionalni hladilniki in zamrzovalniki imajo zaradi tega veliko funkcij in pametnih podrobnosti, ki vam olajšajo vsakodnevno delo.



Priročno odpiranje: 90° omejevalnik vrat

Če so vrata odprta za več kot 90°, ostanejo samodejno odprta. To vam zagotavlja svobodo gibanja, da aparat napolnite z obema rokama, ali razvrstite ali odstranite blago. Olajša tudi čiščenje. Pod kotom 90° se vrata samodejno zaprejo, tako da temperatura ostane stabilna in se ohrani kakovost shranjenega blaga.

Stopalka

Tudi kadar imate polne roke, lahko aparat preprosto odprete s stopalko, ki je na voljo kot dodatna oprema. Zlasti v profesionalnem okolju ta funkcija bistveno olajša uporabo hladilnikov in zamrzovalnikov, saj lahko tudi s polnimi rokami preprosto odprete vrata in ne izgubljate časa.

Za vsak slučaj: omejevalo izvleka

Zahvaljujoč omejevalniku izvleka na sredini rešetke je vaše blago varno shranjeno: Tudi če postane nekoliko hektično, rešetke ni mogoče nenamerno izvleči. Pri polnjenju in praznjenju zanesljivo ostane v fiksnem položaju – in vas obvaruje pred manjšimi ali večjimi nezgodami.

Prihranek truda: ergonomski ročaj

Prihranite energijo za pomembnejše stvari: Paličasti ročaj je zasnovan za intenzivno uporabo. Ergonomično ga lahko primete z leve in desne strani, preprosto čiščenje.

Udobje na doseg roke: intuitivna navigacija po meniju

Odčitajte stanje aparata brez odpiranja vrat – zelo preprosto na upravljalni plošči, ki je plosko integrirana v vrata. Krmarjenje po meniju je razumljivo in se upravlja s tremi gumbi na dotik.




Serija Performance

Naša serija Performance se osredotoča na bistvene elemente: Aparati v tem razredu izpolnjujejo vse zahteve za varno, temperaturno stabilno shranjevanje. Vsi aparati Performance so izdelani iz belega jekla, na voljo so kot modeli s polnimi vrati in so opremljeni s funkcijo SmartFrost pri izvedbi z zamrzovalnikom.



energijsko učinkovit



Zamrzovalnik SmartFrost



HumidityControl

Serija Perfection

Aparati serije Perfection ponujajo vse, da zadovoljijo najvišje zahteve in potrebe vašega vsakodnevne dela. Izdelani so iz nerjavnega jekla, na voljo s polnimi ali steklenimi vrati in navdušijo z optimalno osvetlitvijo. Njihov hladilni razpon sega od $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$: zamrzovalniki imajo funkciji SmartFrost in NoFrost.



Osvetlitev

Zamrzovalnik NoFrost in SmartFrost
Hladilnik s steklenimi vrati

Ohišje iz nerjavnega jekla



Hladilniki in zamrzovalniki za hotele in restavracije – za profesionalce priporočajo profesionalci

Visoke temperature, malo prostora, veliko vrveža – v profesionalnih kuhinjah morajo biti hladilno-zamrzovalni aparati kos marsičemu in vedno delovati s polno zmogljivostjo. Prav zato je Liebherr razvil svoj asortiman za hotele in restavracije:

Aparati zanesljivo shranjujejo živila s konstantno zmogljivostjo hlajenja tudi pri temperaturah okolja do +40 °C. So izjemno robustni, trpežni, enostavni za čiščenje in posebej trajnostni, ne le zaradi naravnega hladilnega sredstva. Istočasno izpolnjujejo vse veljavne smernice, standarde in normative, tudi glede higiene, HACCP koncepta ali GN posod. Učinkovit hladilni sistem ne zagotavlja samo nizkih stroškov energije in skupnih obratovalnih stroškov, temveč vam zagotavlja tudi brezskrbnost, da je vaše blago varno shranjeno. Na to se lahko zanesete – navsezadnje je tudi naš cilj, da smo popolni od prvega do zadnjega tečaja.

Hladilniki in zamrzovalniki

Hladilniki in zamrzovalniki z notranjimi posodami iz nerjavnega jekla



Serija Performance



Serija Perfection

Hladilniki in zamrzovalniki z notranja posoda iz plastike



Serija Performanc Serija Perfection

Hladilniki in zamrzovalniki z notranjimi posodami iz nerjavnega jekla

Serija Performance

	FRPSvg/FFPSvg
Okoljski pogoji	Aparati z polnimi vrati: Klimatski razred 5 Aparat s steklenimi vrati: Klimatski razred 5
Temperaturna stabilnost	EN 16825 Hladilniki: +1 °C do +15 °C/-2 °C do +15 °C Zamrzovalniki: -9 °C do -26 °C Hladilniki: Razred M1 Zamrzovalniki: Razred L1 Hladilniki: s 3 območji vlažnosti Zamrzovalniki: z NoFrost
Varnost shranjevanja	Vizualni in zvočni alarmi Alarm ob izpadu omrežja Samozapiralna vrata < 90° Mehanska ključavnica
Oprema	enobarvni zaslon s tipkami na dotik Hladilniki: GN 2/1, 530 × 650 mm (vzdolžna vgradnja) Zamrzovalne skrinje: GN 2/1, 530 × 650 mm (vzdolžna vgradnja) Časovnik vzdrževanja je individualno nastavljen Kolesa kot dodatna oprema / standardno z nastavljivimi nogicami
	Hladilniki: LED stropna osvetlitev
	Zamrzovalniki: LED stropna osvetlitev
	letev ročaja
	Notranjost in zunanost iz krom-nikelj jekla (1.4301 / AISI 304)
	Povezljivost kot nadgradnja
Poraba energije	UltraEfficient Direktiva EU 2015/1094
Skladnost	Direktiva o varnosti strojev – EN 60335

Hladilniki in zamrzovalniki z notranja posoda iz plastike

Serija Performance

	FRPSvh/FRPSrh/FFPSvh/FFPSrh
Okoljski pogoji	Aparati z polnimi vrati: Klimatski razred 5 Aparat s steklenimi vrati KK 5 / FRPSvh 1412 KK4
Temperaturna stabilnost	EN 16825 Hladilniki: +1 °C do +15 °C/-2 °C do +15 °C Zamrzovalniki: -9 °C do -26 °C Hladilniki: Razred M1 Zamrzovalniki: Razred L1 Hladilniki: s 3 območji vlažnosti Zamrzovalniki: z NoFrost
Varnost shranjevanja	Vizualni in zvočni alarmi Alarm ob izpadu omrežja Samozapiralna vrata < 90° Mehanska ključavnica
Oprema	2,4"-Barvni zaslon na dotik, Touch & Swipe Hladilniki: GN 2/1, 530 × 650 mm (vzdolžna vgradnja) Zamrzovalne skrinje: GN 2/1, 530 × 650 mm (vzdolžna vgradnja) Časovnik vzdrževanja je individualno nastavljen Kolesa kot dodatna oprema / standardno z nastavljivimi nogicami
	Hladilniki: pokončna LED osvetlitev
	Zamrzovalniki: pokončna LED osvetlitev
	letev ročaja
	Notranjost in zunanost iz krom-nikelj jekla (1.4301 / AISI 304)
	Povezljivost
Poraba energije	UltraEfficient Direktiva EU 2015/1094
Skladnost	Direktiva o varnosti strojev – EN 60335

	FRFvg/FFFsg/FCFvg
Okoljski pogoji	Aparati z polnimi vrati: Klimatski razred 5
Temperaturna stabilnost	EN 16825 Hladilniki: +1 °C do +15 °C Zamrzovalniki: -9 °C do -26 °C Hladilniki: Razred M1 Zamrzovalniki: Razred L1 Hladilniki: s 3 območji vlažnosti Zamrzovalniki: s SmartFrost
Varnost shranjevanja	Vizualni in zvočni alarmi Alarm ob izpadu omrežja vrata s samodejnim zapiranjem pri < 90° Mehanska ključavnica
Oprema	enobarvni zaslon s tipkami na dotik Hladilniki: širina 75 cm: GN 2/1, 650 × 530 mm (prečna vgradnja) Zamrzovalniki: širina 75 cm: Euronorm 600 × 400 mm (prečna vgradnja) Časovnik vzdrževanja je individualno nastavljen Kolesa/nastavljive noge kot dodatna oprema aparati širine 75 cm s serijsko nameščenimi kolesi
	LED stropna osvetlitev pri FCFvg modelih
	Aluminijast paličasti ročaj
	Notranjost: plastični material Zunanost: kovina - prašno barvana
	Povezljivost kot nadgradnja
Poraba energije	SuperEfficient Direktiva EU 2015/1094 FFFsg brez oznake
Skladnost	Direktiva o varnosti strojev – EN 60335

Serija Perfection

	FRFCvg/FRFBvg/FFFCvg/FFFBvg/FFFCsg/FCFCvg
Okoljski pogoji	Aparati z polnimi vrati: Klimatski razred 5 Aparat s steklenimi vrati: Klimatski razred 4
Temperaturna stabilnost	EN 16825 Hladilniki: +1 °C do +15 °C/-2 °C do +15 °C Zamrzovalniki: -9 °C do -26 °C Hladilniki: Razred M1 Zamrzovalniki: Razred L1 Hladilniki: s 3 območji vlažnosti Zamrzovalniki: s SmartFrost in NoFrost
Varnost shranjevanja	Vizualni in zvočni alarmi Alarm ob izpadu omrežja vrata s samodejnim zapiranjem pri < 90° Mehanska ključavnica
Oprema	enobarvni zaslon s tipkami na dotik Hladilniki: širina 75 cm: GN 2/1, 650 × 530 mm (prečna vgradnja) Zamrzovalniki: širina 75 cm: Euronorm 600 × 400 mm (prečna vgradnja) Časovnik vzdrževanja je individualno nastavljen Kolesa/nastavljive noge kot dodatna oprema aparati širine 75 cm s serijsko nameščenimi kolesi Pokrov uparjalnika (zaščita proti zamrzovanju) samo pri modelih s steklenimi vrati, dodatna oprema pri modelih z izoliranimi vrati
	Hladilniki: Modeli s polnimi ali steklenimi vrati s stropno osvetlitvijo, stranska osvetlitev pri modelu FCFCvg
	Zamrzovalniki: LED osvetlitev v sprednjem ohišju
	Aluminijast paličasti ročaj
	Notranjost: plastični material Zunanost: nerjaveča pločevina
	Povezljivost kot nadgradnja
Poraba energije	SuperEfficient Direktiva EU 2015/1094 FFFCsg brez oznake
Skladnost	Direktiva o varnosti strojev – EN 60335

Pregled prednosti

Posebna zapirala

Za zaščito shranjenih izdelkov pred nepooblaščenim dostopom je za hladilnike in zamrzovalnike kot dodatna oprema na voljo dodatnih 5 posebnih ključavnic. To pomeni, da je mogoče na več aparatov namestiti različne ključavnice, tako se omogoči dostop do posameznega aparata samo odgovornemu osebju. (na voljo kot dodatna oprema)

Podatki o izpadu električne energije

Informacije o izpadu električne energije navajajo, kdaj je bil aparat začasno brez električne energije in kakšna je bila najvišja temperatura. To vam omogoča, da bolje ocenite morebitno izgubo kakovosti.

Temperaturna stabilnost izpolnjuje zahteve DIN EN 16825:2015

Da bi ohranili kakovost živil, so lahko izpostavljena le manjšim temperaturnim nihanjem. S stabilnimi vrednostmi med $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ in $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ aparati Liebherr zagotavljajo idealne pogoje.

SuperCool

Z namenom, da vaš Liebherr ohranja idealno temperaturo, tudi ko dodajate neohlajene izdelke, SuperCool začasno poveča moč. Po največ 12 urah se samodejno izklopi.

HumidityControl

Popolne klimatske pogoje je mogoče ustvariti le s pravilno kombinacijo temperature in vlage. HumidityControl vam omogoča prilagajanje vlage vašim potrebam. Za optimalno klimo shranjevanja in možnost, da še dlje uživate v tej svežini.

Rešetke

Rešetke s prevleko iz umetne mase omogočajo vsestransko uporabo notranjosti in imajo nosilnost do 60 kg, kar pomeni, da je mogoče varno shraniti tudi zelo težko blago.



Združljivo s standardnimi posodami

Hladilniki Liebherr za gostinstvo so na splošno zasnovani za uporabo z gastronomskimi posodami po standardu Euro. To pomeni, da se bo prilegala vsaka standardna posoda, ki ste jo uporabljali do zdaj.



Enostavno dostopne hladilne komponente

Hladilne komponente so zlahka dostopne v zgornjem delu strojnice, kar znatno poveča uporabno prostornino notranjosti. Sprednja stran se preprosto za enostavno čiščenje ali kakršna koli servisna dela preprosto preklopi navzgor. Lahko ga popolnoma odstranite nad kotom odpiranja 45° .

Energijska nalepka v skladu z EU direktivo 2015/1094

Hiter pregled energijske nalepke dokazuje, kako varčni so profesionalni aparati Liebherr. Ta nizka poraba energije pomeni tudi nizke skupne obratovalne stroške.

Skladnost z DIN EN 60335 za varnost aparata

Za najboljšo možno varnost izdelkov, poleg zakonsko zahtevane oznake UKCA/CE, vsa področja, povezana z varnostjo, testira neodvisni laboratorij.

Vrata s samodejnim zapiranjem

Da bi vam olajšali polnjenje in praznjenje ter čiščenje, ostanejo vrata aparata odprta od kota odpiranja večjega od 90° , pod manjšim kotom se zaradi varnosti zaprejo sama.



Zamenljivo vratno tesnilo

Prihranite čas in denar: Vstavljivo tesnilo v vratih Liebherr lahko preprosto zamenjate. Če je tesnilo poškodovano, ga lahko brez orodja zamenjate sami.

Notranjost in zunanost iz nerjavečega jekla

V prostorih, kjer shranjujete živila, je higiena najpomembnejši dejavnik. Notranja posoda Gastronorm 2/1 iz nerjavečega jekla je narejena iz higiennega nerjavečega jekla in izključuje funkcionalne dele, ki jih je težko čistiti. Prav tako lahko preprosto očistite tudi stranske stene zunanega ohišja, ki so narejene iz nerjavečega jekla in imajo plast izolacije. Hladilniki in zamrzovalniki iz nerjavečega jekla GN 2/1 v skladu s standardom IPX5so vodoodpornitako znotraj kot tudi zunaj.

Talni odtok

Integriran talni odtok v aparatu Liebherr omogoča priročno čiščenje v majhnih prostorih. Voda preprosto odteče in vaš aparat je ponovno higiensko čist.

Naše hladilnike in zamrzovalnike GN 2/1 iz nerjavečega jekla smo razvili, da so kos tudi najzahtevnejšim nalogam. Zmogljive hladilne komponente zagotavljajo hitro hlajenje živil pri nizki porabi energije. Elektronika, skladna s HACCP (analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk), omogoča na stopinjo natančno nastavitve temperature, ki ostaja stabilna, za popolno varnost shranjevanja tudi pri visokih temperaturah okolice. Višinsko nastavljive rešetke in notranjost brez motečih elementov omogočajo najboljšo možno prilagodljivost shranjevanja in enostavno čiščenje.

Elektronika z integriranim prikazom temperature

Lahko upravljiv zaslon na dotik nadzoruje energetske varčno funkcijo odtaljevanja glede na dejanske potrebe. Preko vmesnika SmartMonitoring lahko naprave povežete z zunanjim nadzornim sistemom v oblaku. Vgrajeni podatkovni beležnik beleži in shranjuje minimalne in maksimalne notranje temperature za HACCP skladno dokumentacijo. Ob odstopanjih temperature ali drugih težavah elektronika sproži optično in zvočno opozorilo, ter tako ščiti vaše blago.




Kakovost na vseh ravneh



LightAlarm

V primeru nenadzorovanega dviga temperature, če so bila vrata odprta ali so se pojavile druge težave, bo notranja osvetlitev aparata začela utripati. V primeru aparatov s steklenimi vrati, se tako hitro pokaže potreba po ukrepanju. Pri aparatih z polnimi vrati utripajoča notranjost opozarja, da morate vrata takoj zapreti, tako ohranite kakovost shranjevanja.



Razširjeno temperaturno območje -2 °C/+15 °C

Hladilniki Liebherr imajo razširjen temperaturni razpon od -2 °C do +15 °C – tako tudi meso ostane dlje sveže in okusno.



Integriran vmesnik WiFi/LAN

Vmesnik WiFi/LAN omogoča, da aparate preprosto povežete s sistemom Liebherr SmartMonitoring ali obstoječimi lokalnimi sistemi.



Stabilna globoka notranja posoda

Globoka notranja posoda iz nerjavečega jekla ima vgrajena rebra za naležne površine. Razen tega je odporna proti koroziji, higienska in še posebej enostavna za čiščenje. Mreže imajo nosilnost do 60 kg – tako tudi težko blago ne predstavlja težav. Posode, v skladu s standardom za gastronomijo 2/1 lahko potisnete neposredno na rebra za shranjevanje.



LED-osvetlitev

Tudi v temnem okolju LED-osvetlitev zagotavlja dobro osvetlitev notranjosti. Optimalni pregled pomeni, da je zeleni izdelek takoj pri roki, vrata lahko znova hitro zaprete in notranja temperatura ostane stabilna. Tako se izognete nepotrebni iskanju – predvsem pa prihranite pri stroških energije. Integrirana LED-osvetlitev zagotavlja lažje čiščenje.



Izolacijska steklena vrata z razširjenim vidnim poljem

Pregled živil, ki jih imate v hladilniku – izjemno pomembno v hektičnem času v dnevu. Vrata iz polnega stekla z razširjenim vidnim poljem zagotavljajo največji vpogled v notranjost aparata. Tako lažje organizirate svoja živila, da boste hitro našli zeleni izdelek in tako prihranili čas.

Hladilniki GN 2/1 z dinamičnim hlajenjem, notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla



New



New

FRPSvh 1412

Perfection

Na voljo od Q3/24

FRPSvh 1402

Perfection

Na voljo od Q3/24

Bruto / neto prostornina	1414 / 1096 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1427 / 867 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	1239 / 650 / 1512
Energijska učinkovitost ¹	C
Poraba energije v 365 dneh	1178 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	4
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	4,0 A
Nazivna poraba moči v vatih	320 W
Oddajanje toplote	650 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material vrat	Izolacijska steklena vrata s krom-nikelj jeklenim okvirjem (1.4301 / AISI 304)
Material notranje posode	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Vrsta krmiljenja	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, levo z ločenim preklopom
Vmesnik	WLAN/LAN
Nastavljive odlagalne površine	8
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljenih nog	115-175 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	levo fiksno / desno fiksno
Bruto / neto teža	260 / 235 kg
Na voljo tudi za osrednji priključek R 134a	FRPSrh 1412
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive	7112622 / 7112606
Kolesca Ø 100 mm	9597965
Pedal za odpiranje	9597649
Komplet za aparate Side-by-Side siva	9597778

Bruto / neto prostornina	1360 / 1096 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1427 / 867 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	1014 / 650 / 1512
Energijska učinkovitost ¹	B
Poraba energije v 365 dneh	807 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	4,0 A
Nazivna poraba moči v vatih	320 W
Oddajanje toplote	520 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material vrat	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Material notranje posode	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Vrsta krmiljenja	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, levo
Vmesnik	WLAN/LAN
Nastavljive odlagalne površine	8
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljenih nog	115-175 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	levo fiksno / desno fiksno
Bruto / neto teža	225 / 200 kg
Na voljo tudi za osrednji priključek R 134a	FRPSrh 1402
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive	7112622 / 7112606
Kolesca Ø 100 mm	9597965
Pedal za odpiranje	9597649
Komplet za aparate Side-by-Side siva	9597778

Hladilniki GN 2/1 z dinamičnim hlajenjem, notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla



New



New

FRPSvh 6511

Perfection

Na voljo od Q3/24

FRPSvh 6501

Perfection

Na voljo od Q3/24

Bruto / neto prostornina	625 / 486 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	697 / 867 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	509 / 650 / 1512
Energijska učinkovitost ¹	B
Poraba energije v 365 dneh	412 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	4,0 A
Nazivna poraba moči v vatih	220 W
Oddajanje toplote	365 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material vrat	Izolacijska steklena vrata s krom-nikelj jeklenim okvirjem (1.4301 / AISI 304)
Material notranje posode	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Vrsta krmiljenja	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, levo z ločenim preklopom
Vmesnik	WLAN/LAN
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljenih nog	115-175 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	201 / 178 kg
Na voljo tudi za osrednji priključek R 134a	FRPSrh 6511
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive	7112622 / 7112606
Kolesca Ø 100 mm	9597828
Pedal za odpiranje	9597617
Komplet za aparate Side-by-Side siva	9597778

Bruto / neto prostornina	597 / 486 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	697 / 867 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	509 / 650 / 1512
Energijska učinkovitost ¹	A
Poraba energije v 365 dneh	302 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	4,0 A
Nazivna poraba moči v vatih	220 W
Oddajanje toplote	305 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material vrat	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Material notranje posode	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Vrsta krmiljenja	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, levo
Vmesnik	WLAN/LAN
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljenih nog	115-175 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	131 / 113 kg
Na voljo tudi za osrednji priključek R 134a	FRPSrh 6501
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive	7112622 / 7112606
Kolesca Ø 100 mm	9597828
Pedal za odpiranje	9597617
Komplet za aparate Side-by-Side siva	9597778

Hladilniki GN 2/1 z dinamičnim hlajenjem, notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla



New

FRPSvg 1402

Performance

Na voljo od Q3/24

Bruto / neto prostornina	1360 / 1096 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1427 / 867 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	1239 / 650 / 1512
Energijska učinkovitost ¹	B
Poraba energije v 365 dneh	807 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	4,0 A
Nazivna poraba moči v vatih	320 W
Oddajanje toplote	520 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material vrat	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Material notranje posode	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-osvetlitev stropa
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	6
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljenih nog	115-175 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	levo fiksno / desno fiksno
Bruto / neto teža	225 / 200 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive	7112622 / 7112606
Kolesca Ø 100 mm	9597965
Pedal za odpiranje	9597649
Komplet za aparate Side-by-Side siva	9597778

Hladilniki GN 2/1 z dinamičnim hlajenjem, notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla



New

FRPSvg 6511

Performance

Na voljo od Q3/24

Bruto / neto prostornina	625 / 486 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	697 / 867 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	509 / 650 / 1512
Energijska učinkovitost ¹	B
Poraba energije v 365 dneh	412 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	4,0 A
Nazivna poraba moči v vatih	220 W
Oddajanje toplote	365 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material vrat	Izolacijska steklena vrata s krom-nikelj jeklenim okvirjem (1.4301 / AISI 304)
Material notranje posode	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljenih nog	115-175 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	151 / 133 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive	7112622 / 7112606
Kolesca Ø 100 mm	9597828
Pedal za odpiranje	9597617
Komplet za aparate Side-by-Side siva	9597778



New

FRPSvg 6501

Performance

Na voljo od Q3/24

Bruto / neto prostornina	597 / 486 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	697 / 867 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	509 / 650 / 1512
Energijska učinkovitost ¹	A
Poraba energije v 365 dneh	302 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	4,0 A
Nazivna poraba moči v vatih	220 W
Oddajanje toplote	305 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material vrat	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Material notranje posode	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-osvetlitev stropa
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljenih nog	115-175 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	139 / 121 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive	7112622 / 7112606
Kolesca Ø 100 mm	9597828
Pedal za odpiranje	9597617
Komplet za aparate Side-by-Side siva	9597778



New

FFPSvh 1402

Perfection

Na voljo od Q3/24



New

FFPSvh 6501

Perfection

Na voljo od Q3/24

Bruto / neto prostornina	1360/1096 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1427 / 867 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	507 / 650 / 1512
Energijska učinkovitost ¹	B
Poraba energije v 365 dneh	2208 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč	4,0 A
Nazivna poraba moči v vatih	580 W
Oddajanje toplote	1485 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	-9 °C do -26 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material vrat	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Material notranje posode	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Vrsta krmiljenja	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, levo
Vmesnik	WLAN/LAN
Nastavljive odlagalne površine	8
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljenih nog	115-175 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	levo fiksno / desno fiksno
Bruto / neto teža	225 / 200 kg
Na voljo tudi za osrednji priključek R 134a	FFPSrh 1402
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive	7112622 / 7112606
Kolesca Ø 100 mm	9597965
Pedal za odpiranje	9597649
Komplet za aparate Side-by-Side siva	9597778



New

FFPSvg 1402

Performance

Na voljo od Q3/24



New

FFPSvg 6501

Performance

Na voljo od Q3/24

Bruto / neto prostornina	1360/1096 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1427 / 867 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	1239 / 650 / 1512
Energijska učinkovitost ¹	B
Poraba energije v 365 dneh	2208 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč	4,0 A
Nazivna poraba moči v vatih	580 W
Oddajanje toplote	1420 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	-9 °C do -26 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material vrat	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Material notranje posode	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-osvetlitev stropa
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	6
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljenih nog	115-175 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	levo fiksno / desno fiksno
Bruto / neto teža	225 / 200 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive	7112622 / 7112606
Kolesca Ø 100 mm	9597965
Pedal za odpiranje	9597649
Komplet za aparate Side-by-Side siva	9597778

¹ V skladu z Uredbo EU 2015/1094-IV.
² Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



Daljši rok trajanja, krajše poti – z novimi hladilnimi pulti Liebherr

Hektično dogajanje na najmanjšem prostoru – delo v profesionalni kuhinji zahteva opremo, ki se prilagodi vo prilagaja okoliščinam in odlično deluje v vsaki situaciji. Po meri prilagojeni hladilni pulti Liebherr na dobro premišljeni višini omogočajo kratke poti in optimalne procese. Zahvaljujoč enakomerni porazdelitvi temperature do zadnjega vogala zanesljivo ohranjajo svežino in daljšo obstojnost živil. In tam, kjer so potrebna. Hladilni pulti Liebherr v povezavi z visokokakovostnim nerjavnim jeklom zagotavljajo higienično shranjevanje brez kondenzacije in so izjemno enostavni za čiščenje. Predali, skladni z GN, katerih število lahko izberete glede na vaše individualne potrebe, zagotavljajo še več udobja. Toda z našo novo serijo aparatov ne boste imeli koristi le zaradi izjemne prilagodljivosti, ampak tudi največje robustnosti in vzdržljivosti. In nenazadnje nizkih stroškov energije in skupnih obratovalnih stroškov.

Pregled prednosti



Združljivo s standardnimi posodami

Hladilniki Liebherr za gostinstvo so na splošno zasnovani za uporabo z gastronomskimi posodami po standardu Euro. To pomeni, da se bo prilegala vsaka standardna posoda, ki ste jo uporabljali do zdaj.

Notranjost, varna za živila

Vsi materiali, uporabljeni v aparatih Liebherr za gostinsko industrijo, so varni za živila in primerni za shranjevanje nepakiranih živil.

1/3, 1/2 in 2/3 predali

Pultne hladilnike Liebherr lahko glede na svoje potrebe konfigurirate s predali različnih višin. Izbirate lahko med tremi različicami: 1/3, 1/2 ali 2/3 predali.



Delovni pulti

Z ujemajočo delovno ploščo iz nerjavnega jekla postane vaš pultni hladilnik Liebherr popolna delovna površina – po želji z ali brez zaščite pred škropljenjem. In če načrtujete prilagojeno rešitev, so naši pultni hladilniki na voljo tudi kot različica brez delovnega pulta.

Skladnost z DIN EN 60335 za varnost aparata

Za najboljšo možno varnost izdelkov, poleg zakonsko zahtevane oznake UKCA/CE, vsa področja, povezana z varnostjo, testira neodvisni laboratorij.

Energijska nalepka v skladu z EU direktivo 2015/1094

Hiter pregled energijske nalepke dokazuje, kako varčni so profesionalni aparati Liebherr. Ta nizka poraba energije pomeni tudi nizke skupne obratovalne stroške.



Po višini nastavljive nogice

S po višini nastavljivi nogicami, ki so na voljo kot dodatna oprema, lahko višino aparata prilagodite svojim potrebam. Profesionalni aparat lahko na primer dvignete za lažje čiščenje pod aparatom.



FRTSsvg 7582 S01 Performance



Odstranljivi predali

Vsaka podrobnost pultnega hladilnika Liebherr je zasnovana za funkcionalnost. Na primer, predale lahko enostavno odstranite za čiščenje. Nato jih prav tako enostavno znova vstavite v teleskopska vodila.



Vrata

Pultni hladilniki so na voljo v dveh različicah: s predali ali z vrati. Slednja ostanejo samodejno odprta pri kotu odpiranja več kot 90°, kar vam olajša polnjenje in praznjenje.

Intuitivna navigacija po meniju

Udobje na doseg roke: Razberite stanje aparata na nadzorni plošči, ki je vgrajena v vrata, ne da bi jih morali odpreti. Vodenje menija je enostavno in ga upravljate s tremi gumbi na dotik.

Udobje na doseg roke

Elektronika, ki jo upravljate z gumbi na dotik, omogoča natančno nastavitve temperature.

Kakovost na vseh ravneh



Notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla

Higiensko in dolgotrajno: Celotna notranjost je izdelana iz visokokakovostnega nerjavčnega jekla, kar pomeni, da je čiščenje aparata preprosto in lahko uporabnik zelo dolgo uživa ob njem.



Izjemno učinkoviti

Naraščajoče cene električne energije povečujejo zahteve glede učinkovitosti hladilnikov in zamrzovalnikov. Od kompresorja do tesnila, do osvetlitve in elektronike, Liebherr izkorišča možnost prihranka pri vseh komponentah. Rezultat je impresiven – še posebej glede obratovalnih stroškov v celotni življenjski dobi.



Zamenljivo vratno tesnilo

Prihranite čas in denar: Vstavljivo tesnilo v vratih Liebherr lahko preprosto zamenjate. Če je tesnilo poškodovano, ga lahko brez orodja zamenjate sami.



Prednost odtaljevanja z vročim plinom

Skrajša čas povišane temperature

30 minut
Električno odtaljevanje

10 min
Odmrzovanje z vročim plinom.



Ogrevanje okvirja

Nikoli vam več ne bo treba skrbeti za plesen ali led. Če želite preprečiti morebitno kondenzacijo, imajo vsi hladilni in zamrzovalni pulti Liebherr ogrevan okvir. Na eni strani zmanjšuje napor pri čiščenju in na drugi strani izboljšuje higieno.

Energijsko učinkovito odtaljevanje z vročim plinom (za plug-in modele)

Hitrejše in manj pogosto odtaljevanje. Elektronski krmilnik izračuna optimalne cikle odtaljevanja glede na čas delovanja kompresorja. Energijsko učinkovit vroč plin skrajša čas odtaljevanja s približno 30 na samo približno 10 minut – z minimalnim dvigom temperature v aparatu. To pomeni, da živil med odtaljevanjem ni treba odstraniti iz aparata in niso nepotrebno izpostavljena spremembam temperature.

Temperaturna stabilnost izpolnjuje zahteve DIN EN 16825:2015

Da bi ohranili kakovost živil, so lahko izpostavljena le manjšim temperaturnim nihanjem. S stabilnimi vrednostmi med $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ in $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ali med $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ in $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$, aparati Liebherr zagotavljajo idealne pogoje.

Pregled ponudbe izdelkov

Dva predela



Trije predeli





Štirje predeli



Možnosti predala



 100–150 mm
Po višini nastavljive noge
Izbirno: Brez nog

 Izbirno:
Kolesa

- 1 Vrata**
- 2 Predali 2 x 1/2**
(notranja višina 20 cm)
- 3 Predali 3 x 1/3**
(notranja višina 14 cm)
- 4 Predali 1/3 + 2/3**
(notranja višina 30 cm)

Plug-in rešitev in daljinsko hlajenje

Vsi naši hladilniki in zamrzovalniki so na voljo kot plug-in aparat ali z daljinskim hlajenjem. To pomeni, da jih lahko popolnoma prilagodimo vašim individualnim potrebam ali lokalnim razmeram. Tako priključni kot daljinski, vse naprave omogočajo montiranje pedala za odpiranje.

Različice modelov (delovna plošča)

Dodatna številka za delovno ploščo

001	brez delovne plošče
T01	Delovna plošča iz nerjavnega jekla brez zaščite pred škropljenjem
S01	Delovna plošča iz nerjavnega jekla z zaščito pred škropljenjem



Delovne plošče novih pultnih hladilnikov so na voljo v treh različicah. Ustrezno številko je treba dodati na konec številke modela (001, T01, S01). **Primer: FFTSvrg 7521 001**

Pultni hladilniki

Ime izdelka	Vrata/predali (od leve proti desni)	Vrata/predali (od leve proti desni)			
		Prvi predel	Drugi predel	Tretji predel	Četrti predel
Plug-in	Daljinsko				
FRTSvrg 7521	FRTSrg 7521	Izolirana vrata	Izolirana vrata		
FRTSvrg 7550	FRTSrg 7550	Predali 2 x 1/2	Izolirana vrata		
FRTSvrg 7551	FRTSrg 7551	Predali 1/3 + 2/3	Izolirana vrata		
FRTSvrg 7552	FRTSrg 7552	Predali 3 x 1/3	Izolirana vrata		
FRTSvrg 7522	FRTSrg 7522	Predali 2 x 1/2	Predali 2 x 1/2		
FRTSvrg 7523	FRTSrg 7523	Predali 3 x 1/3	Predali 2 x 1/2		
FRTSvrg 7524	FRTSrg 7524	Predali 3 x 1/3	Predali 3 x 1/3		
FRTSvrg 7531	FRTSrg 7531	Izolirana vrata	Izolirana vrata	Izolirana vrata	
FRTSvrg 7553	FRTSrg 7553	Predali 2 x 1/2	Izolirana vrata	Izolirana vrata	
FRTSvrg 7555	FRTSrg 7555	Predali 3 x 1/3	Izolirana vrata	Izolirana vrata	
FRTSvrg 7556	FRTSrg 7556	Predali 2 x 1/2	Predali 2 x 1/2	Izolirana vrata	
FRTSvrg 7559	FRTSrg 7559	Predali 1/3 + 2/3	Predali 2 x 1/2	Izolirana vrata	
FRTSvrg 7561	FRTSrg 7561	Predali 3 x 1/3	Predali 1/3 + 2/3	Izolirana vrata	
FRTSvrg 7532	FRTSrg 7532	Predali 2 x 1/2	Predali 2 x 1/2	Predali 2 x 1/2	
FRTSvrg 7563	FRTSrg 7563	Predali 2 x 1/2	Predali 2 x 1/2	Predali 3 x 1/3	
FRTSvrg 7565	FRTSrg 7565	Predali 2 x 1/2	Predali 3 x 1/3	Predali 3 x 1/3	
FRTSvrg 7566	FRTSrg 7566	Predali 2 x 1/2	Predali 3 x 1/3	Predali 1/3 + 2/3	
FRTSvrg 7541	FRTSrg 7541	Izolirana vrata	Izolirana vrata	Izolirana vrata	Izolirana vrata
FRTSvrg 7570	FRTSrg 7570	Predali 2 x 1/2	Izolirana vrata	Izolirana vrata	Izolirana vrata
FRTSvrg 7572	FRTSrg 7572	Predali 3 x 1/3	Izolirana vrata	Izolirana vrata	Izolirana vrata
FRTSvrg 7573	FRTSrg 7573	Predali 2 x 1/2	Predali 2 x 1/2	Izolirana vrata	Izolirana vrata
FRTSvrg 7576	FRTSrg 7576	Predali 2 x 1/2	Predali 1/3 + 2/3	Izolirana vrata	Izolirana vrata
FRTSvrg 7578	FRTSrg 7578	Predali 2 x 1/2	Predali 2 x 1/2	Predali 2 x 1/2	Izolirana vrata
FRTSvrg 7582	FRTSrg 7582	Predali 2 x 1/2	Predali 2 x 1/2	Predali 3 x 1/3	Izolirana vrata

Pultni zamrzovalniki

Plug-in	Daljinsko	Prvi predel	Drugi predel	Tretji predel	Četrti predel
FFTSvrg 7521	FFTSrg 7521	Izolirana vrata	Izolirana vrata		
FFTSvrg 7531	FFTSrg 7531	Izolirana vrata	Izolirana vrata	Izolirana vrata	
FFTSvrg 7541	FFTSrg 7541	Izolirana vrata	Izolirana vrata	Izolirana vrata	Izolirana vrata

Pultni hladilniki z dinamičnim hlajenjem, notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla

Delovne plošče novih pultnih hladilnikov so na voljo v treh različicah. Ustrezno številko je treba dodati na konec številke modela (001, T01, S01). **Primer: FFTSvg 7521 001**



FRTSvg 7563 raz. S01

Performance

Bruto / neto prostornina	440 / 201 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1780 / 700 / 950
Notranje mere v mm (š / g / v)	1320 / 550 / 570
Energijska učinkovitost ¹	D
Poraba energije v 365 dneh	1181 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	4
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	56 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba moči v vatih	1,2 A / 300 W
Hladilni sistem / Postopek odtaljevanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +8 °C
Gastronorm	GN 1/1, 530 × 325 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material vrat	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Material notranje posode	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Vrsta krmljenja / Prikaz temperature	7-segmentni LED prikaz s tipkami / zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični
Število predelkov	3
Predelek 1	2 predala 1/2
Predelek 2	2 predala 1/2
Predelek 3	3 predala 1/3
Izvlačni sistem predala	Teleskopska izvlečna vodila
Delovna plošča	Delovna plošča z zaščito pred škropljenjem
Min. / maks. Zapisovanje temperature	da
Vmesnik	RS485 (izbirno)
Police, hladilni del	
Nastavljive odlagalne površine	
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	30 kg
Višina nastavljenih nog	100 - 150 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrata z samodejnim zapiranjem	
Odpiranje vrat	
Ogrevanje sprednje plošče	da
Bruto / neto teža	251 / 230 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive	7790638 / 7790551
Ležajni blok na levi	7790590
Ležajni blok na desni	7790589
Komplet koles 4-delni	7790636

FRTSvg 7531 raz. S01

Performance

Bruto / neto prostornina	440 / 274 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1780 / 700 / 950
Notranje mere v mm (š / g / v)	1320 / 555 / 570
Energijska učinkovitost ¹	A
Poraba energije v 365 dneh	617 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	56 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba moči v vatih	1,2 A / 285 W
Hladilni sistem / Postopek odtaljevanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +8 °C
Gastronorm	GN 1/1, 530 × 325 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material vrat	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Material notranje posode	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Vrsta krmljenja / Prikaz temperature	7-segmentni LED prikaz s tipkami / zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični
Število predelkov	3
Predelek 1	Vrata
Predelek 2	Vrata
Predelek 3	Vrata
Izvlačni sistem predala	
Delovna plošča	Delovna plošča z zaščito pred škropljenjem
Min. / maks. Zapisovanje temperature	da
Vmesnik	RS485 (izbirno)
Police, hladilni del	9
Nastavljive odlagalne površine	6
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	30 kg
Višina nastavljenih nog	100 - 150 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	levo fiksno / desno fiksno
Ogrevanje sprednje plošče	
Bruto / neto teža	212 / 190 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive	7790638 / 7790551
Ležajni blok na levi	7790590
Ležajni blok na desni	7790589
Komplet koles 4-delni	7790636

Hladilni in zamrzovalni pulti z dinamičnim hlajenjem, notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla



FFTSvg 7531 raz. S01

Performance

Bruto / neto prostornina	440 / 273 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1780 / 700 / 950
Notranje mere v mm (š / g / v)	1320 / 550 / 570
Energijska učinkovitost ¹	D
Poraba energije v 365 dneh	2892 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	63 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba moči v vatih	3,9 A / 850 W
Hladilni sistem / Postopek odtaljevanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-10 °C do -20 °C
Gastronorm	GN 1/1, 530 × 325 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material vrat	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Material notranje posode	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Vrsta krmljenja / Prikaz temperature	7-segmentni LED prikaz s tipkami / zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični
Število predelkov	3
Predelek 1	Vrata
Predelek 2	Vrata
Predelek 3	Vrata
Izvlačni sistem predala	
Delovna plošča	Delovna plošča z zaščito pred škropljenjem
Min. / maks. Zapisovanje temperature	da
Vmesnik	RS485 (izbirno)
Police, hladilni del	9
Nastavljive odlagalne površine	6
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	30 kg
Višina nastavljenih nog	100 - 150 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	levo fiksno / desno fiksno
Ogrevanje sprednje plošče	da
Bruto / neto teža	212 / 190 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive	7790638 / 7790551
Ležajni blok na levi	7790590
Ležajni blok na desni	7790589
Komplet koles 4-delni	7790636

FRTSvg 7522 raz. S01

Performance

Bruto / neto prostornina	280 / 131 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1300 / 700 / 950
Notranje mere v mm (š / g / v)	840 / 555 / 570
Energijska učinkovitost ¹	C
Poraba energije v 365 dneh	821 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	4
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	56 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba moči v vatih	1,2 A / 280 W
Hladilni sistem / Postopek odtaljevanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +8 °C
Gastronorm	GN 1/1, 530 × 325 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material vrat	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Material notranje posode	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Vrsta krmljenja / Prikaz temperature	7-segmentni LED prikaz s tipkami / zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični
Število predelkov	2
Predelek 1	2 predala 1/2
Predelek 2	2 predala 1/2
Predelek 3	
Izvlačni sistem predala	Teleskopska izvlečna vodila
Delovna plošča	Delovna plošča z zaščito pred škropljenjem
Min. / maks. Zapisovanje temperature	da
Vmesnik	RS485 (izbirno)
Police, hladilni del	
Nastavljive odlagalne površine	
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	30 kg
Višina nastavljenih nog	100 - 150 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrata z samodejnim zapiranjem	
Odpiranje vrat	
Ogrevanje sprednje plošče	da
Bruto / neto teža	186 / 169 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive	7790638 / 7790551
Ležajni blok na levi	7790590
Ležajni blok na desni	7790589
Komplet koles 4-delni	7790636

Spodaj so štiri različice modelov za nove hladilne mize Liebherr. Celoten portfelj hladilnih in zamrzovalnih miz je na **voljo na home.liebherr.com**.

1 V skladu z Uredbo EU 2015/1094-IV.
2 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Pregled prednosti

Dinamični sistem hlajenja

Zmogljiv dinamični hladilni sistem za stabilne in enakomerno porazdeljene notranje temperature. Kontaktno stikalo ventilatorja/vrat zmanjša izgubo hladnega zraka pri odpiranju vrat. Zahvaljujoč uparjalniku sistem praktično ne zahteva vzdrževanja.



Združljivo s standardnimi posodami
Hladilniki Liebherr za gostinstvo so na splošno zasnovani za uporabo z gastronomskimi posodami po standardu Euro. To pomeni, da se bo prilegala vsaka standardna posoda, ki ste jo uporabljali do zdaj.

Rešetke

Rešetke s prevleko iz umetne mase omogočajo vsestransko uporabo notranjosti in imajo nosilnost do 60 kg, kar pomeni, da je mogoče varno shraniti tudi zelo težko blago.

Brezšivna notranja obloga

V komercialnih aparatih so notranje obloge izdelane iz polistirena, varnega za živila. So brez vonja, zelo robustne, obstojne in enostavne za čiščenje, zahvaljujoč velikim radijem vogalov ter tako zelo higienske.


Zunanje ohišje iz nerjavnega jekla

Zunanje ohišje iz nerjavnega jekla z enodelnimi stranskimi stenami je zasnovano brez rež in je zato zelo higiensko in enostavno za čiščenje.



Talni odtok

Vgrajen talni odtok v aparatu za gostinsko industrijo Liebherr omogoča udobno čiščenje v majhnih prostorih. Voda preprosto odteče in vaš aparat je hitro znova higiensko čist.



FRFCvg 6511 Perfection

LightAlarm

V primeru nenadzorovanega dviga temperature ali drugih težav začne notranja lučka aparata utripati. Tako hitro veste, da morate ukrepati.



LED osvetlitev

Tudi v temnem okolju LED stropna osvetlitev zagotavlja dobro osvetlitev notranjosti. To ne le prihrani čas pri iskanju zelenega, ampak predvsem zniža stroške energije.

Smart Frost

SmartFrost močno zmanjša nabiranje ledu v notranjosti in povečuje varno hrambo. Odtaljevanje je potrebno redkeje, saj uparjalnik, izoliran s peno, zagotavlja enakomerno in energijsko učinkovito hlajenje.

No Frost

S profesionalnimi aparati Liebherr, odtaljevanje ni več potrebno. Morebitno vlago odstrani hlajenje s pomočjo ventilatorja, ciklične faze odtaljevanja pa odstranijo še zadnje delce vlage iz notranjosti. Za priročno, varno shranjevanje brez ledu.



Udobje na doseg roke

Razberite stanje aparata na nadzorni plošči, ki je vgrajena v vrata, ne da bi jih morali odpreti. Vodenje menija je enostavno in ga upravljate s tremi gumbi na dotik.



HumidityControl

Popolne klimatske pogoje je mogoče ustvariti le s pravilno kombinacijo temperature in vlage. HumidityControl vam omogoča prilagajanje vlage vašim potrebam. Za optimalno klimo shranjevanja in možnost, da še dlje uživajte v tej svežini.



Razširjeno temperaturno območje -2 °C/+15 °C

Hladilniki Liebherr imajo razširjen temperaturni razpon od -2 °C do +15 °C – tako tudi meso ostane dlje sveže in okusno.



FRFCvg 6511

Perfection

Bruto / neto prostornina	688 / 478 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 2018
Notranje mere v mm (š / g / v)	620 / 531 / 1642
Energijska učinkovitost ¹	D
Poraba energije v 365 dneh	984 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	4
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,0 A
Nazivna poraba moči v vatih	250 W
Oddajanje toplote	658 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	steklo
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom in zatemnitvijo
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	5
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljivih nog	150 - 180 mm
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	118 / 109 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112570 / 7112568 / 7112566
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7113227 / 7113231 / 7113223
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na upit
Komplet za aparate Side-by-Side siva / bela	9006973 / -



FRFCvg 6501

Perfection

Bruto / neto prostornina	655 / 479 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 2018
Notranje mere v mm (š / g / v)	620 / 531 / 1660
Energijska učinkovitost ¹	C
Poraba energije v 365 dneh	635 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,0 A
Nazivna poraba moči v vatih	240 W
Oddajanje toplote	408 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-osvetlitev stropa
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	5
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljivih nog	150 - 180 mm
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	92 / 83 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112570 / 7112568 / 7112566
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7113227 / 7113231 / 7113223
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na upit
Komplet za aparate Side-by-Side siva / bela	9006973 / -



FRFvg 6501

Performance

Bruto / neto prostornina	655 / 479 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 2018
Notranje mere v mm (š / g / v)	620 / 531 / 1660
Energijska učinkovitost ¹	C
Poraba energije v 365 dneh	603 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,0 A
Nazivna poraba moči v vatih	240 W
Oddajanje toplote	408 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm širina)
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	5
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljivih nog	150 - 180 mm
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	93 / 84 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112570 / 7112568 / 7112566
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7113227 / 7113231 / 7113223
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na upit
Komplet za aparate Side-by-Side siva / bela	- / 9006786

No Frost

S profesionalnimi aparati Liebherr, odtaljevanje ni več potrebno. Morebitno vlago odstrani hlajenje s pomočjo ventilatorja, ciklične faze odtaljevanja pa odstranijo še zadnje delce vlage iz notranjosti. Za priročno, varno shranjevanje brez ledu.



Zagon ročnega odtaljevanja

Odrpta vrata ali izhlapevajoče snovi lahko povzročijo led na izparilniku, kar ima za posledico temperaturna nihanja in večjo porabo energije. Če želite odstraniti led v aparatu, lahko samodejno odtaljevanje zaženete tudi ročno, s čimer ponovno vzpostavite optimalne pogoje shranjevanja in zmanjšate porabo energije.



Primerno za posode Gastronorm

Profesionalni aparati za gostinsko industrijo so posebej zasnovani za potrebe kuhinj in pekarn, zato so primerni za uporabo z posodami gastronorm.

Prikazane podrobnosti o opreми so odvisne od modela; uporablja se opis ustreznega modela.

Zamrzovalniki z dinamičnim hlajenjem in plastičnimi notranjimi posodami



FFFCvg 6501 Perfection

544 / 378 l
747 / 769 / 2018
603 / 510 / 1318



1116 kWh
5
L1
5
+10 °C do +40 °C

R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
270 W

771 kJ/h
dinamičen
avtomatsko
-9 °C do -26 °C

600 × 400 mm (600 mm širina)
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
jeklo

umetna snov, srebrna
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno

optični in zvočni
LED
WLAN/LAN (izbirno)

5
rešetke z oblogo iz umetne snovi
60 kg

150 - 180 mm
Aluminijast ročaj
mehanska

da
desno zamenljivo
110 / 100 kg

Pribor
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela
Kolesca Ø 80 mm / Ø 100 mm
Nastavljive noge, 90-120 mm
Nastavljive noge, 150-180 mm
Posebna zapiranja (do 5 kosov)
Komplet za aparate Side-by-Side siva / črna

na upit
9006973 / -



FFFCvg 5501 Perfection

472 / 322 l
747 / 769 / 1818
603 / 510 / 1118



1007 kWh
5
L1
5
+10 °C do +40 °C

R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
270 W

721 kJ/h
dinamičen
avtomatsko
-9 °C do -26 °C

600 × 400 mm (600 mm širina)
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
jeklo

umetna snov, srebrna
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno

optični in zvočni
LED
WLAN/LAN (izbirno)

4
rešetke z oblogo iz umetne snovi
60 kg

150 - 180 mm
Aluminijast ročaj
mehanska

da
desno zamenljivo
100 / 92 kg

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023

na upit
9017742 / -



FFFBvg 5501 Perfection

472 / 322 l
747 / 769 / 1818
600 / 510 / 1118



1007 kWh
5
L1
5
+10 °C do +40 °C

R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
270 W

721 kJ/h
dinamičen
avtomatsko
-9 °C do -26 °C

600 × 400 mm (600 mm širina)
BlackSteel / BlackSteel
jeklo

umetna snov, srebrna
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno

optični in zvočni
LED
WLAN/LAN (izbirno)

4
rešetke z oblogo iz umetne snovi
60 kg

150 - 180 mm
Aluminijast ročaj
mehanska

da
desno zamenljivo
101 / 92 kg

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023

na upit
- / 9017743



FFFCvg 4001 Perfection

273 / 210 l
597 / 654 / 1884
420 / 400 / 1400



803 kWh
5
L1
5
+10 °C do +40 °C

R 600a
46 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
130 W

483 kJ/h
dinamičen
avtomatsko
-9 °C do -26 °C

600 × 400 mm (600 mm širina)
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
jeklo

umetna snov, srebrna
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno

optični in zvočni
LED
WLAN/LAN (izbirno)

6
rešetke z oblogo iz umetne snovi
45 kg

Aluminijast ročaj
mehanska

da
desno zamenljivo
99 / 79 kg

7113420 / 7113418 / 7113416
7112598 / 7112596 / 7112594
9086926 / 9080023
9080022
9086924

na upit
9006973 / -

Gastronomija

Zamrzovalniki z statičnim hlajenjem in plastičnimi notranjimi posodami

FFFsfg 6501

Performance

Bruto / neto prostornina	573 / 332 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 2018
Notranje mere v mm (š / g / v)	580 / 523 / 1609
Poraba energije v 365 dneh	1170 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	7
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ¹	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,0 A
Nazivna poraba moči v vatih	280 W
Oddajanje toplote	813 kJ/h
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-9 °C do -26 °C
Gastronorm	600 × 400 mm (600 mm širina)
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	
Število košar	12
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljenih nog	150 - 180 mm
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	118 / 109 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112584 / 7112578 / 7112576
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7113227 / 7113231 / 7113223
Dolga košara, siva / Kratka košara, siva	9141005 / 9141006
Dolga košara, bela / Kratka košara, bela	9141791 / 9141004
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Nastavljive noge, 90-120 mm	
Nastavljive noge, 150-180 mm	
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na upit
Komplet za aparate Side-by-Side siva / bela	- / 9006786


FFFCsg 5501

Perfection

Bruto / neto prostornina	499 / 289 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 1818
Notranje mere v mm (š / g / v)	580 / 523 / 1388
Poraba energije v 365 dneh	1234 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	7
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ¹	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,0 A
Nazivna poraba moči v vatih	270 W
Oddajanje toplote	713 kJ/h
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-9 °C do -26 °C
Gastronorm	600 × 400 mm (600 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	10
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljenih nog	150 - 180 mm
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	106 / 97 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112584 / 7112578 / 7112576
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7113227 / 7113231 / 7113223
Dolga košara, siva / Kratka košara, siva	9141005 / 9141006
Dolga košara, bela / Kratka košara, bela	9141791 / 9141004
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Nastavljive noge, 90-120 mm	
Nastavljive noge, 150-180 mm	
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na upit
Komplet za aparate Side-by-Side siva / bela	9017742 / -


FFFsfg 5501

Performance

Bruto / neto prostornina	499 / 289 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 1818
Notranje mere v mm (š / g / v)	580 / 523 / 1388
Poraba energije v 365 dneh	1234 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	7
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ¹	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,0 A
Nazivna poraba moči v vatih	270 W
Oddajanje toplote	713 kJ/h
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-9 °C do -26 °C
Gastronorm	600 × 400 mm (600 mm širina)
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	
Število košar	10
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljenih nog	150 - 180 mm
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	107 / 99 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112584 / 7112578 / 7112576
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7113227 / 7113231 / 7113223
Dolga košara, siva / Kratka košara, siva	9141005 / 9141006
Dolga košara, bela / Kratka košara, bela	9141791 / 9141004
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Nastavljive noge, 90-120 mm	
Nastavljive noge, 150-180 mm	
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na upit
Komplet za aparate Side-by-Side siva / bela	- / 9017739

Zamrzovalniki z statičnim hlajenjem in plastičnimi notranjimi posodami

FFFCsg 4001

Perfection

Bruto / neto prostornina	316 / 237 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	400 / 408 / 1588
Poraba energije v 365 dneh	976 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	7
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ¹	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,0 A
Nazivna poraba moči v vatih	240 W
Oddajanje toplote	613 kJ/h
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-9 °C do -26 °C
Gastronorm	
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Višina nastavljenih nog	
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	81 / 74 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112586 / 7112580 / 7112582
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112598 / 7112596 / 7112594
Dolga košara, siva / Kratka košara, siva	
Dolga košara, bela / Kratka košara, bela	
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Nastavljive noge, 90-120 mm	9080022
Nastavljive noge, 150-180 mm	9086924
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na upit
Komplet za aparate Side-by-Side siva / bela	9006973 / -


FFFsfg 4001

Performance

Bruto / neto prostornina	316 / 237 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	400 / 408 / 1588
Poraba energije v 365 dneh	976 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	7
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ¹	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,0 A
Nazivna poraba moči v vatih	240 W
Oddajanje toplote	613 kJ/h
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-9 °C do -26 °C
Gastronorm	
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	
Število košar	
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Višina nastavljenih nog	
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	81 / 75 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112586 / 7112580 / 7112582
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112598 / 7112596 / 7112594
Dolga košara, siva / Kratka košara, siva	
Dolga košara, bela / Kratka košara, bela	
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Nastavljive noge, 90-120 mm	9080022
Nastavljive noge, 150-180 mm	9086924
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na upit
Komplet za aparate Side-by-Side siva / bela	- / 9006786

Kakovost na vseh ravneh

Naši kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom za profesionalno uporabo imajo dva ločena regulirana hladilna tokokroga z neodvisnima kompresorjema. Temperaturo v hladilnem predelu (od +1 °C do +15 °C) in zamrzovalniku (od -9 °C do -26 °C) lahko nastavite ločeno. Hkrati praktično ne potrebujejo vzdrževanja. S funkcijo NoFrost vam aparatov iz serije Perfection sploh ni več treba odtaljevati.

No Frost

S profesionalnimi aparati Liebherr, odtaljevanje ni več potrebno. Morebitno vlago odstrani hlajenje s pomočjo ventilatorja, ciklične faze odtaljevanja pa odstranijo še zadnje delce vlage iz notranjosti. Za priročno, varno shranjevanje brez ledu.



Udobje na dosegu roke

Razberite stanje aparata na nadzorni plošči, ki je vgrajena v vrata, ne da bi jih morali odpreti. Vodenje menija je enostavno in ga upravljate s tremi gumbi na dotik.



New

FCFCvg 4032 Perfection

Bruto / neto prostornina	Hladilni del	279 / 187 l
Bruto / neto prostornina	Zamrzovalni del	110 / 45 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)		597 / 654 / 2044
Notranje mere v mm (š / g / v)	Hladilni del	460 / 423 / 1037
Notranje mere v mm (š / g / v)	Zamrzovalni del	406 / 292 / 614
Poraba energije v 365 dneh		819 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)		4
Temperaturni razred (Energetska smernica)		L1/M1
Klimatski razred (varnostni standard)		5
Temperature okolice ¹		+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo		R 600a
Moč zvoka hrupa		48 dB(A)
Napetost / frekvenca		220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč		2,0 A
Nazivna poraba moči v vatih		160 W
Oddajanje toplote		430 kJ/h
Hladilni sistem	Hladilni del / zamrzovalni del	dinamičen / dinamičen
Postopek odtaljevanja	Hladilni del / zamrzovalni del	avtomatsko / avtomatsko
Temperaturno območje	Hladilni del / zamrzovalni del	+1 °C do +15 °C / -9 °C do -26 °C
Material / barva ohišja		nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat		izolirna steklena vrata / jeklo
Material notranje posode		umetna snov, srebrna
Vrsta krmljenja / Prikaz temperature		enobarvni zaslon s tipkami na dotik / zunaj digitalno optični in zvočni
Alarm v primeru napake		optični in zvočni
Notranja osvetlitev	Hladilni del / zamrzovalni del	LED-svetilni steber, levo / ločenim preklopom / LED
Predali		3
Vmesnik		WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine		3
Material odlagalnih površin	Hladilni del / zamrzovalni del	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	Hladilni del / zamrzovalni del	45 kg / 40 kg
Ročaj		Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice		mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem		da
Odpiranje vrat		desno zamenljivo
Ogrevanje sprednje plošče		da
Bruto / neto teža		93 / 87 kg

Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112572 / 7113221 / 7113308
Talna rešetka, siva / bela	7100024 / 7113272
Perforirana polica, siva	9029023
Kolesca Ø 80 mm / Ø 100 mm	
Nastavljive noge, 90-120 mm	9080022
Nastavljive noge, 150-180 mm	9086924
Ključavnica	na upit
Komplet za aparate Side-by-Side siva	9027389
Komplet za aparate Side-by-Side bela	



New

FCFCvg 4002 Perfection

Bruto / neto prostornina	Hladilni del	267 / 187 l
Bruto / neto prostornina	Zamrzovalni del	110 / 45 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)		597 / 654 / 2044
Notranje mere v mm (š / g / v)	Hladilni del	460 / 423 / 1037
Notranje mere v mm (š / g / v)	Zamrzovalni del	406 / 292 / 614
Poraba energije v 365 dneh		457 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)		5
Temperaturni razred (Energetska smernica)		L1/M1
Klimatski razred (varnostni standard)		5
Temperature okolice ¹		+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo		R 600a
Moč zvoka hrupa		48 dB(A)
Napetost / frekvenca		220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč		2,0 A
Nazivna poraba moči v vatih		140 W
Oddajanje toplote		290 kJ/h
Hladilni sistem	Hladilni del / zamrzovalni del	dinamičen / dinamičen
Postopek odtaljevanja	Hladilni del / zamrzovalni del	avtomatsko / avtomatsko
Temperaturno območje	Hladilni del / zamrzovalni del	+1 °C do +15 °C / -9 °C do -26 °C
Material / barva ohišja		nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat		jeklo
Material notranje posode		umetna snov, srebrna
Vrsta krmljenja / Prikaz temperature		enobarvni zaslon s tipkami na dotik / zunaj digitalno optični in zvočni
Alarm v primeru napake		optični in zvočni
Notranja osvetlitev	Hladilni del / zamrzovalni del	LED-svetilni steber, levo / LED
Predali		3
Vmesnik		WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine		3
Material odlagalnih površin	Hladilni del / zamrzovalni del	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	Hladilni del / zamrzovalni del	45 kg / 40 kg
Ročaj		Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice		mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem		da
Odpiranje vrat		desno zamenljivo
Ogrevanje sprednje plošče		da
Bruto / neto teža		84 / 82 kg

Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112572 / 7113221 / 7113308
Talna rešetka, siva / bela	7100024 / 7113272
Perforirana polica, siva	9029023
Kolesca Ø 80 mm / Ø 100 mm	
Nastavljive noge, 90-120 mm	9080022
Nastavljive noge, 150-180 mm	9086924
Ključavnica	na upit
Komplet za aparate Side-by-Side siva	9027389
Komplet za aparate Side-by-Side bela	



New

FCFvg 4002 Performance

Bruto / neto prostornina	Hladilni del	267 / 187 l
Bruto / neto prostornina	Zamrzovalni del	110 / 45 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)		597 / 654 / 2044
Notranje mere v mm (š / g / v)	Hladilni del	460 / 423 / 1037
Notranje mere v mm (š / g / v)	Zamrzovalni del	406 / 292 / 614
Poraba energije v 365 dneh		525 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)		5
Temperaturni razred (Energetska smernica)		L1/M1
Klimatski razred (varnostni standard)		5
Temperature okolice ¹		+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo		R 600a
Moč zvoka hrupa		48 dB(A)
Napetost / frekvenca		220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč		2,0 A
Nazivna poraba moči v vatih		170 W
Oddajanje toplote		280 kJ/h
Hladilni sistem	Hladilni del / zamrzovalni del	dinamičen / statičen
Postopek odtaljevanja	Hladilni del / zamrzovalni del	avtomatsko / ročno
Temperaturno območje	Hladilni del / zamrzovalni del	+1 °C do +15 °C / -9 °C do -26 °C
Material / barva ohišja		jeklo / belo
Material vrat		jeklo
Material notranje posode		umetna snov, bela
Vrsta krmljenja / Prikaz temperature		enobarvni zaslon s tipkami na dotik / zunaj digitalno optični in zvočni
Alarm v primeru napake		optični in zvočni
Notranja osvetlitev	Hladilni del / zamrzovalni del	LED-osvetlitev stropa / LED
Predali		3
Vmesnik		WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine		3
Material odlagalnih površin	Hladilni del / zamrzovalni del	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	Hladilni del / zamrzovalni del	45 kg / 40 kg
Ročaj		Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice		mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem		da
Odpiranje vrat		desno zamenljivo
Ogrevanje sprednje plošče		da
Bruto / neto teža		85 / 79 kg

Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112572 / 7113221 / 7113308
Talna rešetka, siva / bela	7100024 / 7113272
Perforirana polica, siva	9029023
Kolesca Ø 80 mm / Ø 100 mm	
Nastavljive noge, 90-120 mm	9080022
Nastavljive noge, 150-180 mm	9086924
Ključavnica	na upit
Komplet za aparate Side-by-Side siva	9027389
Komplet za aparate Side-by-Side bela	

¹ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Pregled prednosti

Možna podpultna vgradnja

Modeli GGU z višino 83 cm se enostavno namestijo pod delovno ploščo in so prostorsko varčna ter popolna rešitev, še posebej, ko je prostor omejen.

Vizualni in zvočni alarm


Optični in zvočni alarmi opozorita na nenadzorovan dvig temperature, izgubo mraza in odprta vrata.

Okolju prijazno hlad. sredstvo

Okolju prijazno hladilno sredstvo R 600a je močno in energijsko učinkovito v povezavi z visoko učinkovitimi kompresorji.

Globoka notranja posoda

Enodelna globoka notranja posoda iz polistirena omogoča preprosto čiščenje in je brez vonja. Brez motečih vogalov in z velikimi polmeri je čiščenje olajšano, kar omogoča popolno higieno.



GGU 1550 Premium

Visokokakovostne hladilne komponente

Visokokakovostne hladilne komponente, optimizirana izolacija in dobro premišljena zasnova zagotavljajo maksimalno energetske učinkovitost in nizke obratovalne stroške.



Stabilne ključavnice

Stabilne ključavnice preprečujejo neželen dostop.

Robusten paličasti ročaj

Paličasti ročaj je zasnovan za intenzivno uporabo. Ergonomično ga lahko primete z leve in desne strani, preprosto čiščenje.



Stabilne košare

Stabilne košare lahko preprosto odstranite, zagotavljajo vam dober in hiter pregled blaga in poskrbijo za prilagodljivo razporeditev v notranjosti.

Zamenljiva smer odpiranja vrat

Odpiranje vrat lahko spremenite brez dodatnih sestavnih delov in omogoča prilagajanje aparatov na mestu postavitve.

Kakovost na vseh ravneh

Podpultni zamrzovalniki Liebherr so prostorski prihranijo prostor. Saj če je na voljo malo prostora, je prosto površino treba še posebej učinkovito izkoristiti – brez kompromisov pri zmogljivosti hlajenja ali svežini živil. Blago je v teh kompaktnih modelih vedno shranjeno v najboljših hladilnih pogojih, aparati pa so zelo energijsko učinkoviti in varčni.



Energijsko učinkoviti z R 600a

Aparati Liebherr so optimizirani glede na najboljšo možno energijsko učinkovitost in nizke obratovalne stroške. Uporablja se samo naravno in okolju prijazno hladilno sredstvo R 600a. V povezavi z visoko učinkovitimi kompresorji je izjemno zmogljivo in z nizkim potencialom globalnega segrevanja zagotavlja varno prihodnost.



Možna podpultna vgradnja – in preprosta integracija

Aparate je mogoče vgraditi pod delovno ploščo. V tem primeru je za prezračevanje in zračenje na zadnji strani aparata potrebna reža za prezračevanje v delovnem pultu velikosti najmanj 200 cm². Brez prezračevalne rešetke morajo niše biti vsaj 3 cm višje od višine aparata. Aparati so z višino 83 cm zasnovani za posebne delovne višine v gostinstvu.



Praktične košare

Košare, ki jih preprosto odstranite, zagotavljajo dober in hiter pregled blaga, ter poskrbijo za izjemno urejenost notranjosti.



GGU 1550

Premium

Bruto / neto prostornina	143 / 133 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 615 / 830
Notranje mere v mm (š / g / v)	474 / 443 / 676
Poraba energije v 365 dneh	250 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	7
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ¹	+10°C do +35°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	45 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 – 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	0,6 A
Oddajanje toplote	330 kJ/h
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-9°C do -26°C
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
SuperFrost	količinsko krmiljen
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	14 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	24 h
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Predali	0
Število košar	4
Odlagalne površine, zamrzovalni del	4
Material odlagalnih površin	plošče izparilnika
Nosilnost odlagalne površine	24 kg
Višina predala v mm	3 × 150, 1 × 170
Ročaj	paličasti ročaj iz nerjavnega jekla
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	42 / 39 kg
Dobavljivo v beli barvi	
Pripor	
Povezovalni okvir iz nerjavnega jekla (FKUv spodaj / zgoraj)	7777647
Bel povezovalni okvir (FKUv spodaj / zgoraj)	
Valjčne tirnice	9086607
Dolga košara	
Kratka košara	
Predal	9790331
Ključavnica	



GGU 1500

Premium

Bruto / neto prostornina	143 / 133 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 615 / 830
Notranje mere v mm (š / g / v)	474 / 443 / 676
Poraba energije v 365 dneh	250 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	7
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ¹	+10°C do +35°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	45 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 – 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	0,6 A
Oddajanje toplote	330 kJ/h
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-9°C do -26°C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
SuperFrost	količinsko krmiljen
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	14 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	24 h
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Predali	3
Število košar	1
Odlagalne površine, zamrzovalni del	4
Material odlagalnih površin	plošče izparilnika
Nosilnost odlagalne površine	24 kg
Višina predala v mm	3 × 150, 1 × 170
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	41 / 39 kg
Dobavljivo v beli barvi	
Pripor	
Povezovalni okvir iz nerjavnega jekla (FKUv spodaj / zgoraj)	
Bel povezovalni okvir (FKUv spodaj / zgoraj)	9876641
Valjčne tirnice	9086607
Dolga košara	9141699
Kratka košara	9141697
Predal	9790331
Ključavnica	na upit



GGUesf 1405

Premium

Bruto / neto prostornina	143 / 133 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 615 / 830
Notranje mere v mm (š / g / v)	474 / 443 / 676
Poraba energije v 365 dneh	265 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	7
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ¹	+10°C do +35°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	45 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 – 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	0,6 A
Oddajanje toplote	330 kJ/h
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-15°C do -32°C
Material / barva ohišja	jeklo / srebrno
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
SuperFrost	časovno krmiljen
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	14 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	24 h
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Predali	0
Število košar	0
Odlagalne površine, zamrzovalni del	4
Material odlagalnih površin	plošče izparilnika
Nosilnost odlagalne površine	24 kg
Višina predala v mm	3 × 150, 1 × 170
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	37 / 34 kg
Dobavljivo v beli barvi	
Pripor	
Povezovalni okvir iz nerjavnega jekla (FKUv spodaj / zgoraj)	
Bel povezovalni okvir (FKUv spodaj / zgoraj)	
Valjčne tirnice	9086607
Dolga košara	9141699
Kratka košara	9141697
Predal	9790331
Ključavnica	

¹ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Hladilniki in zamrzovalniki GN 2/1 z dinamičnim hlajenjem, notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla



Side-by-Side-Set

Side-by-Side set je enostaven za montažo in omogoča praktično uporabo dveh ali več aparatov enega poleg drugega ter njihovo postavitve tudi na estetsko privlačen način. Še več, komplet za vzporedno postavitve preprečuje pojav kondenzacije in nabiranje ledu med posameznimi aparati, ki bi sicer, brez uporabe Side-by-Side set, stali tesno drug ob drugem.



Rešetka iz nerjavnega jekla

Dodatne rešetke zagotavljajo več prostora za shranjevanje in preglednost v vašem hladilniku ali zamrzovalniku. Police izdelana iz nerjavečega jekla, vam ne koristijo le kot dodaten prostor za shranjevanje, ampak zagotavljajo tudi visoko kakovost in vzdržljivost.



Rešetka, siva

Dodaten prostor za shranjevanje, ki vas bo dolgo razveseljeval: Rešetka z fleksibilno nastavitvijo vam nudi več prostora in pregled v vašem aparatu. Zahvaljujoč trpežnemu premazu je dodatna rešetka tudi zelo robustna in enostavna za nego.



Kolesa Ø 100 mm

Stabilna kolesa olajšajo transport in omogočajo hitro čiščenje pod in za aparatom. V setu so skupno štiri kolesa s pripomočki za montažo. Dve kolesi imata poleg tega tudi blokirno zavoro.



Pedal za odpiranje

Pedal je na voljo kot pribor in omogoča udobno odpiranje vrat, kadar nimate prostih rok.

Pultni hladilniki z dinamičnim hlajenjem, notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla



Ležajni blok na desni / levi

Hladilni in zamrzovalni pulti Liebherr imajo zamenljivo smer odpiranja vrat. Vse kar potrebujete za montažo na nasprotni strani je ustrezen komplet nosilcev. Tako lahko kadar koli uživate v vsej svobodi, ki jo potrebujete pri uporabi aparatov.



Komplet dodatne opreme, kolesa Ø100MM (Komplet koles 4-delni)

Stabilna kolesa (Ø 100 mm) olajšajo transport in omogočajo hitro čiščenje pod in za aparatom. V setu so skupno štiri kolesa s pripomočki za montažo. Dve kolesi imata poleg tega tudi blokirno zavoro.



Rešetka iz nerjavnega jekla

Dodatne rešetke zagotavljajo več prostora za shranjevanje in preglednost v vašem hladilniku ali zamrzovalniku. Police izdelana iz nerjavečega jekla, vam ne koristijo le kot dodaten prostor za shranjevanje, ampak zagotavljajo tudi visoko kakovost in vzdržljivost.



Rešetka, siva

Dodaten prostor za shranjevanje, ki vas bo dolgo razveseljeval: Rešetka z fleksibilno nastavitvijo vam nudi več prostora in pregled v vašem aparatu. Zahvaljujoč trpežnemu premazu je dodatna rešetka tudi zelo robustna in enostavna za nego.

Hladilniki in zamrzovalniki z dinamičnim hlajenjem in plastičnimi notranjimi posodami / Zamrzovalniki z statičnim hlajenjem in plastičnimi notranjimi posodami / Kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom



Talna rešetka iz nerjavnega jekla

Stabilna talna rešetka omogoča tudi optimalen izkoristek dna aparata. Izdelana iz nerjavnega jekla, ščiti notranjo posodo pred praskami in drugimi poškodbami.



Talna rešetka, siva / bela

Stabilna talna rešetka omogoča tudi optimalen izkoristek dna aparata. Rešetka ima oblogo proti obrabi in notranjo posodo ščiti pred praskami in drugimi poškodbami.



Kolesa Ø 100 mm / Kolesa Ø 80 mm

Stabilna kolesa (Ø 100 / 80 mm) olajšajo transport in omogočajo hitro čiščenje pod in za aparatom. V setu so skupno štiri kolesa s pripomočki za montažo. Dve kolesi imata poleg tega tudi blokirno zavoro.



Rešetka iz nerjavnega jekla

Dodatne rešetke zagotavljajo več prostora za shranjevanje in preglednost v vašem hladilniku ali zamrzovalniku. Police izdelane iz nerjavečega jekla, vam ne koristijo le kot dodaten prostor za shranjevanje, ampak zagotavljajo tudi visoko kakovost in vzdržljivost.



Rešetka siva / bela

Dodaten prostor za shranjevanje, ki vas bo dolgo razveseljeval: Rešetka z fleksibilno nastavitvijo vam nudi več prostora in pregled v vašem aparatu. Zahvaljujoč trpežnemu premazu je dodatna rešetka tudi zelo robustna in enostavna za nego



Dolga košara siva / bela

Prostorna prevlečena kovinska žična košara je popolno mesto za veliko pakirano blago. Z drsniki na tleh jo preprosto postavite in premikate po rešetkah ali steklenih policah. Za veliko prostora in boljši pregled shranjenega blaga.



Kratka košara siva / bela

S plastiko prevlečena žična košara je izjemno robustna, omogoča dober pregled blaga in s 30 l kapacitete poskrbi za optimalno uporabo notranjosti.




Po višini nastavljive noge, 90-120 mm

Po višini nastavljive noge ustvarijo potreben prostor za enostavno čiščenje pod aparatom. Z individualno nastavljivo višino od 90 do 120 mm odlično izravnajo morebitne neravnine na tleh.



Po višini nastavljive noge, 150 - 180 mm

Po višini nastavljive noge ustvarijo potreben prostor za enostavno čiščenje pod aparatom. Z individualno nastavljivo višino od 150 do 180 mm odlično izravnajo morebitne neravnine na tleh.



Perforirana polica

Da bi tudi v hladilnikih zagotovili varno shranjevanje majhnih predmetov, je Liebherr posebej za ta namen razvil ploske perforirane police. Izdelane so iz prevlečene kovine in zasnovane za maksimalno obremenitev do 45 kg. Perforacija zagotavlja neovirano kroženje zraka po celotnem prostoru shranjevanja.



Set za montažo »Side-by-Side«

S kompletom za aparate Side-by-Side lahko dva aparata postavite drug ob drugega. Ohranja se potrebna razdalja med napravami, ki so lepo povezane s prekrivno letvijo. To zagotavlja brezhibno namestitve in preprečuje morebitno kondenzacijo med aparati.

Na zahtevo

Posebna zapirala

Za zaščito shranjenih izdelkov pred nepooblaščenim dostopom je za hladilnike in zamrzovalnike kot dodatna oprema na voljo dodatnih 5 posebnih ključavnic. To pomeni, da je mogoče na več aparatov namestiti različne ključavnice, tako se omogoči dostop do posameznega aparata samo odgovornemu osebi.

Podpultni zamrzovalniki



Ključavnica

Aparati so opremljeni s standardnimi enotnimi ključavnicami. Več aparatov je mogoče zakleniti z enim samim ključem. Na voljo so tudi dodatne cilindrične ključavnice z do desetimi različnimi ključi.



Povezovalni okvir

Če je na voljo majhen prostor, lahko na primer kombinirate hladilnike s povezovalnim okvirjem. Tako dosežete ločevanje vonjev in temperature. Za zagotavljanje optimalne stabilnosti vodil ni dovoljeno namestiti na aparate, ki so postavljeni s povezovalnim okvirjem. To je dovoljeno samo pri enojnih aparatih.



Vodila

Stabilna kolesa (premera 30 mm) poskrbijo za preprost transport pri menjavi prostora aparata. Za zagotavljanje optimalne stabilnosti na naprave, ki so postavljene s povezovalnim okvirjem ni dovoljeno namestiti vodil. To je dovoljeno le pri posamičnih aparatih.



Dolga / kratka košara

Žičnate košare z oblogo iz umetne snovi omogočajo dober pregled nad izdelki in poskrbijo za dobro izkoriščanje notranjosti.



Predal

Povsem zaprti predali so izvedeni posebej stabilno in so idealni za shranjevanje manjših izdelkov za zamrzovanje.



Hladilniki in zamrzovalniki Liebherr za pekarnice – hladijo tudi ko je vroče.

Občutljive surovine in testo, visoke temperature okolja, moka v zraku: Pekarski vsakdan je težak – ne le za peke in slaščičarje, ampak tudi za njihove hladilnike. Delovati morajo zanesljivo in biti robustni, priročni za uporabo in enostavni za čiščenje. Aparati Liebherr za pekarnice so natančno prilagojeni tem zahtevam. Nežno hladijo občutljivo blago pri temperaturah, ki jih je mogoče nastaviti do stopinje natančno in vlažnost, ki jih je mogoče regulirati. Zahtevni okoljski pogoji v pekarni ne morejo škoditi konstantni hladilni sposobnosti in temperaturni stabilnosti. In kljub tej moči so izjemno učinkoviti. Zmogljivi kompresorji v kombinaciji z inovativno tehnologijo brez vzdrževanja zagotavljajo nizke stroške energije in skupne obratovalne stroške. Razlog za veselje pa so tudi dobro premišljene funkcije, ki vsak dan olajšajo roko- vanje v pekarni.

Hladilniki in zamrzovalniki

Hladilniki in zamrzovalniki z notranjimi posodami iz nerjavnega jekla



Serija Performance

Hladilniki in zamrzovalniki z notranjimi posodami iz nerjavnega jekla



Serija Perfection

Hladilniki in zamrzovalniki z notranja posoda iz plastičnih materialov



Serija Performance

Hladilniki in zamrzovalniki z notranjimi posodami iz nerjavnega jekla

Serija Performance

BRPvg/BFPvg

Okoljski pogoji	Aparati z polnimi vrati: Klimatski razred 5
Temperaturna stabilnost	EN 16825 Hladilniki: -2 °C do +15 °C Zamrzovalniki: -9 °C do -35 °C Hladilniki: Razred M1 Zamrzovalniki: Razred L1 Hladilniki: s 3 območji vlažnosti Zamrzovalniki: z NoFrost
Varnost shranjevanja	Vizualni in zvočni alarmi Alarm ob izpadu omrežja min./maks. Zapisovanje temperature vrata s samodejnim zapiranjem pri < 90° Mehanska ključavnica
Oprema	enobarvni zaslon s tipkami na dotik Hladilniki: Euronorm 600 × 800 mm (vzdolžna vgradnja) Euronorm 400 × 600 mm (prečna vgradnja) Zamrzovalniki: Euronorm 600 × 800 mm (vzdolžna vgradnja) Euronorm 400 × 600 mm (prečna vgradnja) Časovnik vzdrževanja je individualno nastavljen Kolesa kot dodatna oprema / standardno z nastavljivimi nogicami Notranjost: krom-nikelj jekla (1.4301 / AISI 304) Zunanost: kovina - prašno barvana Hladilniki in zamrzovalniki: LED stropna osvetlitev letev ročaja Filter za moko in prah (izbirno) Povezljivost kot nadgradnja
Poraba energije	UltraEfficient Direktiva EU 2015/1094
Skladnost	Direktiva o varnosti strojev - EN 60335

Serija Perfection

BRPSvh/BFPSvh

Aparati z polnimi vrati: Klimatski razred 5
EN 16825 Hladilniki: -2 °C do +15 °C Zamrzovalniki: -9 °C do -35 °C Hladilniki: Razred M1 Zamrzovalniki: Razred L1 Hladilniki: s 3 območji vlažnosti Zamrzovalniki: z NoFrost
Vizualni in zvočni alarmi Alarm ob izpadu omrežja min./maks. Zapisovanje temperature vrata s samodejnim zapiranjem pri < 90° Mehanska ključavnica
2,4"-Barvni zaslon na dotik, Touch & Swipe Hladilniki: Euronorm 600 × 800 mm (vzdolžna vgradnja) Euronorm 400 × 600 mm (prečna vgradnja) Zamrzovalniki: Euronorm 600 × 800 mm (vzdolžna vgradnja) Euronorm 400 × 600 mm (prečna vgradnja) Časovnik vzdrževanja je individualno nastavljen Kolesa kot dodatna oprema / standardno z nastavljivimi nogicami
Notranjost in zunanost iz krom-nikelj jekla (1.4301 / AISI 304) Hladilniki in zamrzovalniki: pokončna LED osvetlitev letev ročaja Filter za moko in prah (izbirno) Povezljivost
UltraEfficient Direktiva EU 2015/1094 Direktiva o varnosti strojev - EN 60335

Hladilniki in zamrzovalniki z notranja posoda iz plastike

Serija Performance

BRFvg/BFFsg

Aparati z polnimi vrati: Klimatski razred 5
EN 16825 Hladilniki: +1 °C do +15 °C Zamrzovalniki: -9 °C do -26 °C Hladilniki: Razred M1 Zamrzovalniki: Razred L1 Hladilniki: s 3 območji vlažnosti Zamrzovalniki: z SmartFrost
Vizualni in zvočni alarmi Alarm ob izpadu omrežja min./maks. Zapisovanje temperature vrata s samodejnim zapiranjem pri < 90° Mehanska ključavnica prozorno steklo (BRFvg 5511)
enobarvni zaslon s tipkami na dotik Hladilniki: Euronorm 600 × 400 mm (prečna vgradnja) Zamrzovalniki: Euronorm 600 × 400 mm (prečna vgradnja) Časovnik vzdrževanja je individualno nastavljen individuell einstellbar Kolesca / nastavljive noge kot dodatna oprema
Pokrov uparjalnika (zaščita proti zamrzovanju) samo pri modelih s steklenimi vrati, dodatna oprema pri modelih z izoliranimi vrati Modeli s steklenimi vrati s stropno osvetlitvijo Aluminijast paličasti ročaj
SuperEfficient Direktiva EU 2015/1094 Direktiva o varnosti strojev - EN 60335

Pregled prednosti



Enostavno dostopne hladilne komponente

Hladilne komponente so zlahka dostopne v zgornjem delu strojnice, kar znatno poveča uporabno prostornino notranjosti. Sprednja stran se preprosto za enostavno čiščenje ali kakršna koli servisna dela preprosto preklopi navzgor. Lahko ga popolnoma odstranite nad kotom odpiranja 45°.

Mehanska ključavnica

Vsi profesionalni aparati Liebherr za gastronomijo in pekarnice so opremljeni z mehansko ključavnico in dvema ključema. Tako ste lahko prepričani, da nepooblaščen osebe nimajo dostopa do vašega blaga.

Intuitivna navigacija po meniju

Stanje aparata lahko preprosto preverite na upravljeni plošči, vgrajeni v vrata. Krmarjenje po meniju je razumljivo in se upravlja s tremi gumbi na dotik.



Primerno za pekače Euronorm

Popolno prilaganje: Pekače Euronorm lahko popolnoma namestiti na robustna vodila za police v obliki črke L in jih enostavno odstranite. Navsezadnje je vsak aparat za pekarnice Liebherr izrecno zasnovan za uporabo standardiziranih pekačev.

Notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla

Prav tako lahko preprosto očistite tudi globoko notranjo oblogo iz higienskega nerjavnega jekla in stranske stene zunanega ohišja, ki so narejene iz nerjavnega jekla in imajo plast izolacije.

Zmogljiva izolacija

Do 83 mm debela izolacija s ciklopentansko peno brez CFC zmanjšuje izgubo mraza in podpira dobro energetsko učinkovitost aparata.



BRPSvh 6501 Perfection

Vročje odtaljevanje

Energijsko učinkovito odtaljevanje z vročim plinom, ki se izvaja po potrebi, poskrbi za hitro in popolnoma samodejno odtaljevanje v pribl. 10 minutah. To zmanjšuje temperaturna nihanja in blago je skladiščeno v konstantnih pogojih.

Žični cevni kondenzator

Žični cevni kondenzator z odstranljivim filtrom je popolnoma zasnovan za pogoje v pekarnah in slaščičarnah. To ohranja zmogljivost ohlajanja ob minimalnem vzdrževanju za mnoga leta.

Podatki o izpadu električne energije

Informacije o izpadu električne energije navajajo, kdaj je bil aparat začasno brez električne energije in kakšna je bila najvišja temperatura. To vam omogoča, da bolje ocenite morebitno izgubo kakovosti.

Filter za moko in prah

Filter za moko in prah, ki ga preprosto očistite, ščiti funkcijske dele pred nalaganjem moke in prahu, ter podaljša življenjsko dobo aparatov (na voljo kot dodatna oprema).



Vrata s samodejnim zapiranjem

Da bi vam olajšali polnjenje in praznjenje ter čiščenje, ostanejo vrata aparata odprta od kota odpiranja večjega od 90°, pod manjšim kotom se zaradi varnosti zaprejo sama.

Integriran ročaj

Robusten ročaj, vgrajen v vrata, za udobno upravljanje ter prijetno in enostavno odpiranje vrat.

Zamenljivo vratno tesnilo

Prihranite čas in denar: Vstavljivo tesnilo v vratih Liebherr lahko preprosto zamenjate. Če je tesnilo poškodovano, ga lahko brez orodja zamenjate sami.

Ventil za izravnavo podtlaka

Pri hladilnikih in zamrzovalnikih ase ob odpiranju vrat ustvari podtlak, ki oteži ponovno odpiranje. Ventil za izravnavo tlaka hitro izenači podtlak.

Kakovost na vseh ravneh

Naši hladilniki za pekarnice in slaščičarne so natančno zasnovani, da izpolnijo posebne zahteve v vročih pekarnah. Zaradi temperaturne stabilnosti zagotavljajo največjo varnost shranjevanja. Na stabilna oporna vodila v L-obliki lahko preprosto vstavite in odstranite standardizirane pekače (60 cm x 40 cm ali 60 cm x 80 cm). Poudarki, kot so filter za moko in prah, ki ga lahko preprosto očistite, ali trije izbirni razponi vlažnosti, omogočajo, da so aparati glavna sestavina za svežega peciva.



Elektronika z integriranim prikazom temperature

Lahko upravljate zaslon na dotik nadzoruje energetske varčne funkcije odaljevanja glede na dejanske potrebe. Preko vmesnika SmartMonitoring lahko naprave povežete z zunanjim nadzornim sistemom v oblaku. Vgrajeni podatkovni beležnik beleži in shranjuje minimalne in maksimalne notranje temperature za HACCP skladno dokumentacijo. Ob odstopanjih temperature ali drugih težavah elektronika sproži optično in zvočno opozorilo, ter tako ščiti vaše blago.



LED-osvetlitev

Tudi v temnem okolju LED-osvetlitev zagotavlja dobro osvetlitev notranjosti. Optimalni pregled pomeni, da je želeni izdelek takoj pri roki, vrata lahko znova hitro zaprete in notranja temperatura ostane stabilna. Tako se izognete nepotrebni iskanju – predvsem pa prihranite pri stroških energije. Integrirana LED-osvetlitev zagotavlja lažje čiščenje.




Integriran vmesnik WiFi/LAN

Vmesnik WiFi/LAN omogoča, da aparate preprosto povežete s sistemom Liebherr SmartMonitoring ali obstoječimi lokalnimi sistemi.



HumidityControl

Popolne klimatske pogoje je mogoče ustvariti le s pravilno kombinacijo temperature in vlage. HumidityControl vam omogoča prilagajanje vlage vašim potrebam. Za optimalno klimo shranjevanja in možnost, da še dlje uživate v tej svežini.



Odstranljivi trakovi

Ni možnosti za moko in prah: Trakove je mogoče preprosto in brez orodja odstraniti ter ponovno namestiti. Tako je čiščenje trakov in gladke notranje posode še posebej preprosto, hkrati pa preprečuje nabiranje na stikih.



Priročno ravnanje – praktična oprema

Za priročno uporabo ostanejo vrata odprta pod kotom odpiranja 90°. To pomeni, da je večje količine blaga mogoče priročno naložiti ali odstraniti. Zahvaljujoč magnetnemu tesnilu se vrata zanesljivo zaprejo pod kotom odpiranja 60° – to preprečuje nepotrebno izgubo mraza. Stabilni pedal, ki je na voljo kot dodatna oprema, olajša polnjenje, ko imate polne roke. Globoka notranja posoda iz kromiranega jekla je optimalno zasnovana za vstavljanje pekarskih pladnjev. Odvisno od velikosti aparata lahko na nastavljiva oporna vodila v L-obliki priročno vstavite pladnje velikosti 60 x 40 cm ali 60 x 80 cm.



Optimalna zmogljivost hlajenja – povsod

Zasnovani so posebej za visoke zunanje temperature od +10°C do +40°C. Zaradi tega so idealni za uporabo v vročih pekarnah ali v poslovalnicah - vedno zagotavljajo optimalno zmogljivost hlajenja. Da so lahko kos številnim ciklom odpiranja vrat zahtevnim praktičnim zahtevam, so hladilni sistem in sestavni deli optimalno usklajeni.



Filter za moko in prah

Filter za moko in prah, ki ga preprosto očistite, ščiti funkcijske dele pred nalaganjem moke in prahu, ter podaljša življenjsko dobo aparatov (na voljo kot dodatna oprema).

Hladilniki za pekarske pladnje z dinamičnim hlajenjem, notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla



New

BRPSvh 8401

Perfection Na voljo od Q3/24

Bruto / neto prostornina	854 / 700 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	787 / 1017 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	607 / 800 / 1504
Energijska učinkovitost ¹	A
Poraba energije v 365 dneh	371 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba moči v vatih	4,0 A / 220 W
Oddajanje toplote	350 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtaljevanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Pekarski standard	600 × 800 mm (600 mm širina)
Material / barva ohišja	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material vrat	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Material notranje posode	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Vrsta krmljenja	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, levo
Vmesnik	WLAN/LAN
Nastavljive odlagalne površine	20
Material odlagalnih površin	Drsniki iz krom-nikljevega jekla, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljenih nog	115-175 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	165 / 147 kg
Dobavljivo v beli barvi (Performance serija)	BRPvg 8401
Pribor	
Vodila za pladnje v obliki črke L, desna	7745106
Vodila za pladnje v obliki črke L, leva	7745104
Kolesca Ø 100 mm	9597828
Pedal za odpiranje	9597617
Filter za moko in prah	9596984
Komplet za aparate Side-by-Side siva	9597778



New

BRPSvh 6501

Perfection Na voljo od Q3/24

Bruto / neto prostornina	602 / 380 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	697 / 867 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	407 / 650 / 1504
Energijska učinkovitost ¹	B
Poraba energije v 365 dneh	355 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba moči v vatih	4,0 A / 220 W
Oddajanje toplote	305 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtaljevanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Pekarski standard	400 × 600 mm (400 mm širina)
Material / barva ohišja	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material vrat	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Material notranje posode	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Vrsta krmljenja	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, levo
Vmesnik	WLAN/LAN
Nastavljive odlagalne površine	20
Material odlagalnih površin	Drsniki iz krom-nikljevega jekla, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljenih nog	115-175 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	146 / 128 kg
Dobavljivo v beli barvi (Performance serija)	BRPvg 6501
Pribor	
Vodila za pladnje v obliki črke L, desna	7745102
Vodila za pladnje v obliki črke L, leva	7745100
Kolesca Ø 100 mm	9597828
Pedal za odpiranje	9597617
Filter za moko in prah	9596984
Komplet za aparate Side-by-Side siva	9597778

Zamrzovalniki za pekarske pladnje z dinamičnim hlajenjem, notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla



New

BFPSvh 8401

Perfection Na voljo od Q3/24

Bruto / neto prostornina	854 / 700 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	787 / 1017 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	607 / 800 / 1504
Energijska učinkovitost ¹	A
Poraba energije v 365 dneh	1209 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba moči v vatih	4,0 A / 610 W
Oddajanje toplote	1110 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtaljevanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-9 °C do -35 °C
Pekarski standard	600 × 800 mm (600 mm širina)
Material / barva ohišja	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material vrat	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Material notranje posode	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Vrsta krmljenja	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, levo
Vmesnik	WLAN/LAN
Nastavljive odlagalne površine	20
Material odlagalnih površin	Drsniki iz krom-nikljevega jekla, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljenih nog	115-175 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	165 / 147 kg
Dobavljivo v beli barvi (Performance serija)	BFPvg 8401
Pribor	
Vodila za pladnje v obliki črke L, desna	7745106
Vodila za pladnje v obliki črke L, leva	7745104
Kolesca Ø 100 mm	9597828
Pedal za odpiranje	9597617
Filter za moko in prah	9596984
Komplet za aparate Side-by-Side siva	9597778



New

BFPSvh 6501

Perfection Na voljo od Q3/24

Bruto / neto prostornina	602 / 380 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	697 / 867 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	407 / 650 / 1504
Energijska učinkovitost ¹	B
Poraba energije v 365 dneh	1150 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba moči v vatih	4,0 A / 610 W
Oddajanje toplote	975 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtaljevanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-9 °C do -35 °C
Pekarski standard	400 × 600 mm (400 mm širina)
Material / barva ohišja	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material vrat	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Material notranje posode	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Vrsta krmljenja	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, levo
Vmesnik	WLAN/LAN
Nastavljive odlagalne površine	20
Material odlagalnih površin	Drsniki iz krom-nikljevega jekla, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljenih nog	115-175 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	156 / 137 kg
Dobavljivo v beli barvi (Performance serija)	BFPvg 6501
Pribor	
Vodila za pladnje v obliki črke L, desna	7745102
Vodila za pladnje v obliki črke L, leva	7745100
Kolesca Ø 100 mm	9597828
Pedal za odpiranje	9597617
Filter za moko in prah	9596984
Komplet za aparate Side-by-Side siva	9597778

Pregled prednosti

Jasne informacije o aparatu

Vse informacije o aparatu, kot je oznaka modela ali serijska in servisna številka, je mogoče prebrati na zaslonu. To vam prihrani čas pri iskanju ali celo praznjenju notranjosti, da bi našli oznako.

LED stropna osvetlitev

Tudi v temnem okolju LED stropna osvetlitev zagotavlja dobro osvetlitev notranjosti. To ne le prihrani čas pri iskanju zelenega, ampak predvsem zniža stroške energije.

Temperaturno območje +1 °C/+15 °C

Aparati Liebherr za pekarno in gostinsko industrijo imajo osupljivo stabilno temperaturno območje od +1 °C do +15 °C – kar zagotavlja, da živila dlje ostanejo sveža in okusna.



Vrata s samodejnim zapiranjem

Za lažje polnjenje, praznjenje in čiščenje ostanejo vrata aparata odprta, če jih odprete za več kot 90°. Če je kot odpiranja manjši od 90°, se samodejno zaprejo.

Temperaturna stabilnost izpolnjuje zahteve DIN EN 16825:2015/Zamrzovanje

Hladilniki Liebherr imajo osupljivo stabilno temperaturo v razponu med -1 °C in 5 °C. To ne ohranja samo klime shranjevanja, temveč tudi vrednost vašega blaga in sestavin.

Notranjost, varna za živila

Vsi materiali v aparatih Liebherr za pekarno in gostinsko industrijo so varni za živila in primerni za shranjevanje nepakiranih živil.

Podatki o izpadu električne energije

Informacije o izpadu električne energije navajajo, kdaj je bil aparat začasno brez električne energije in kakšna je bila najvišja temperatura. To vam omogoča, da boljše ocenite morebitno izgubo kakovosti.

Zamenljiv tečaj vrat

Tečaj vrat je nameščen na desni strani, vendar ga je mogoče enostavno zamenjati na levo brez dodatnih delov. To vam omogoča maksimalno svobodo pri izbiri mesta postavitve.



Mehanska ključavnica

Vsi profesionalni aparati Liebherr za gastronomijo in pekarno so opremljeni z mehansko ključavnico in dvema ključema. Tako ste lahko prepričani, da nepooblaščenim osebam nimajo dostopa do vašega blaga.

Ergonomski ozek ročaj vrat

Paličasti ročaj je zasnovan za intenzivno uporabo. Ergonomično ga lahko primete z leve in desne strani, preprosto čiščenje.

Zamenljivo vratno tesnilo

Prihranite čas in denar: Vstavlljivo tesnilo v vratih Liebherr lahko preprosto zamenjate. Če je tesnilo poškodovano, ga lahko brez orodja zamenjate sami.

Smart
Frost

SmartFrost močno zmanjša nabiranje ledu v notranjosti in povečuje varno hrambo. Odtaljevanje je potrebno redkeje, saj uparjalnik, izoliran s peno, zagotavlja enakomerno in energijsko učinkovito hlajenje.



BRFvg 5511 Performance

Prikazane podrobnosti o opreми so odvisne od modela; uporablja se opis ustreznega modela.



Primerno za pekače Euronorm

Popolno prilaganje: Pekače Euronorm lahko popolnoma namestiti na robustna vodila za police v obliki črke L in jih enostavno odstranite. Navsezadnje je vsak aparat za pekarno Liebherr izrecno zasnovan za uporabo standardiziranih pekačev.



Uporabniški vmesnik Liebherr & pripravljeni za povezljivost

Udobje na doseg roke: Razberite stanje aparata na nadzorni plošči, ki je vgrajena v vrata, ne da bi jih morali odpreti. Vodenje menija je enostavno in ga upravljate s tremi gumbi na dotik. Naknadno vgradljiv vmesnik WiFi/LAN povezuje aparate z zunanjimi sistemi.



HumidityControl

Popolne klimatske pogoje je mogoče ustvariti le s pravilno kombinacijo temperature in vlage. HumidityControl vam omogoča prilagajanje vlage vašim potrebam. Za optimalno klimo shranjevanja in možnost, da še dlje uživate v tej svežini.

Hladilniki za pekarske pladnje s plastičnimi notranjimi posodami



BRFvg 5511

Performance

Bruto / neto prostornina	533 / 360 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	606 / 468 / 1371
Energijska učinkovitost ¹	D
Poraba energije v 365 dneh	881 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	4
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,0 A
Nazivna poraba moči v vatih	250 W
Oddajanje toplote	504 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Pekarski standard	600 × 400 mm (600 mm širina)
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom in zatemnitvijo
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Material odlagalnih površin	Drsniki iz krom-nikljevega jekla, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	103 / 96 kg
Pribor	
Vodila za pladnje v obliki črke L, desna	9006231
Vodila za pladnje v obliki črke L, leva	9006229
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Nastavljive noge, 90–120 mm	9080022
Nastavljive noge, 150–180 mm	9086924
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na upit
Komplet za aparate Side-by-Side bela	9017739

Zamrzovalniki za pekarske pladnje s plastičnimi notranjimi posodami



BRFvg 5501

Performance

496 / 361 l
747 / 769 / 1684
606 / 468 / 1388
C
443 kWh
5
M1
5
+10 °C do +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
230 W
196 kJ/h
dinamičen
avtomatsko
+1 °C do +15 °C
600 × 400 mm (600 mm širina)
jeklo / belo
jeklo
umetna snov, bela
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno
optični in zvočni
WLAN/LAN (izbirno)
Drsniki iz krom-nikljevega jekla, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
60 kg
Aluminijast ročaj
mehanska
da
desno zamenljivo
86 / 79 kg
9006231
9006229
9086926
9080023
9080022
9086924
na upit
9017739



BFFsg 5501

Performance

496 / 402 l
747 / 769 / 1683
606 / 468 / 1388
1241 kWh
7
L1
5
+10 °C do +40 °C
R 290
49 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
260 W
767 kJ/h
statičen
ročno
-9 °C do -26 °C
600 × 400 mm (600 mm širina)
jeklo / belo
jeklo
umetna snov, bela
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno
optični in zvočni
WLAN/LAN (izbirno)
Drsniki iz krom-nikljevega jekla, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
60 kg
Aluminijast ročaj
mehanska
da
desno zamenljivo
94 / 88 kg
9006231
9006229
9086926
9080023
9080022
9086924
na upit
9017739

Hladilniki in zamrzovalniki za pekarske pladnje z dinamičnim hlajenjem, notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla



Vodila za pladnje v obliki črke L

Na voljo so tudi dodatna vodila za pladnje v obliki črke L (60 cm x 40 cm).



Kolesa Ø 100 mm

Stabilna kolesa olajšajo transport in omogočajo hitro čiščenje pod in za aparatom. V setu so skupno štiri kolesa s pripomočki za montažo. Dve kolesi imata poleg tega tudi blokirno zavoro.



Pedal za odpiranje

Pedal je na voljo kot pribor in omogoča udobno odpiranje vrat, kadar nimate prostih rok.



Filter za moko in prah

Filter za moko in prah ščiti hladilne komponente pred nabiranjem prahu, na primer s testa, potresenega z moko, ter tako preprečuje drage servisne posege. Po postavitvi je mogoče vgrajeno kovinsko podlogo filtra odstraniti in jo očistiti brez uporabe orodja. Možno je tudi pranje v pomivalnem stroju pri 50 °C.



Side-by-Side-Set

Side-by-Side set je enostaven za montažo in omogoča praktično uporabo dveh ali več aparatov enega poleg drugega ter njihovo postavitve tudi na estetsko privlačen način. Še več, komplet za vzporedno postavitve preprečuje pojav kondenzacije in nabiranje ledu med posameznimi aparati, ki bi sicer, brez uporabe Side-by-Side set, stali tesno drug ob drugem.

Hladilniki in zamrzovalniki za pekarske pladnje s plastičnimi notranjimi posodami



Vodila za pladnje v obliki črke L

Na voljo so tudi dodatna vodila za pladnje v obliki črke L (60 cm x 40 cm).



Kolesa Ø 100 mm / Kolesa Ø 80 mm

Stabilna kolesa (Ø 100 / 80 mm) olajšajo transport in omogočajo hitro čiščenje pod in za aparatom. V setu so skupno štiri kolesa s pripomočki za montažo. Dve kolesi imata poleg tega tudi blokirno zavoro.



Po višini nastavljive noge, 150 – 180 mm

Po višini nastavljive noge ustvarijo potreben prostor za enostavno čiščenje pod aparatom. Z individualno nastavljivo višino od 150 do 180 mm odlično izravnajo morebitne neravnine na tleh.



Po višini nastavljive noge, 90-120 mm

Po višini nastavljive noge ustvarijo potreben prostor za enostavno čiščenje pod aparatom. Z individualno nastavljivo višino od 90 do 120 mm odlično izravnajo morebitne neravnine na tleh.



Side-by-Side-Set

S kompletom za aparate Side-by-Side lahko dva aparata postavite drug ob drugega. Ohranja se potrebna razdalja med napravami, ki so lepo povezane s prekrivno letvijo. To zagotavlja brezhibno namestitev in preprečuje morebitno kondenzacijo med aparati.

Na zahtevo

Posebna zapirala

Za zaščito shranjenih izdelkov pred nepooblaščenim dostopom je za hladilnike in zamrzovalnike kot dodatna oprema na voljo dodatnih 5 posebnih ključavnic. To pomeni, da je mogoče na več aparatov namestiti različne ključavnice, tako se omogoči dostop do posameznega aparata samo odgovornemu osebj.



Hladilniki za pijačo Liebherr – potešijo žejo.

Hladne pijače so vedno v trendu, zato je še toliko bolj pomembno, da jih ne ohranimo le popolnoma ohlajene, ampak jih tudi predstavimo na najboljši način. Hladilniki pijač Liebherr so zasnovani posebej za to. Velike steklene sprednje strani in LED-osvetlitvijo, ki napolni prostor, ustvarjajo popolno predstavitev za steklenice in pločevinke, ki spodbujajo željo po osvežitvi. Enostavno in prilagodljivo po višini nastavljive mreže omogočajo izrabo vsakega centimetra aparata.

Blagovne znamke in blago je mogoče predstaviti na privlačen način z individualnimi blagovnimi znamkami in možnostmi opreme. Visoka energijska učinkovitost in izjemna dolga življenjska doba aparatov in njihovih posameznih komponent se dolgoročno obrestujejo v skupnih obratovalnih stroških. Še en plus, ko gre za trajnost: uporaba okolju prijaznih hladilnih sredstev.

Povečajte Prepoznavnost blagovne znamke.

Naj gre za individualno oblikovan videz blagovne znamke ali posebne lastnosti opreme: aparati Liebherr izpolnijo skoraj vse zahteve. Široka izbira modelov in vsestranska paleta dodatne opreme omogoča odkrivanje idealne rešitve za vsako uporabo.

Digitalni neposredni tisk: Tako boste stranke navdušili s svojo blagovno znamko.

Raznolike možnosti: z digitalnim neposrednim tiskom se oglasno sporočilo ali motiv izbirno natisne neposredno na ohišje. Ne glede na to, ali gre za fotografsko realistično predstavitev izdelkov, umetniški motiv ali popolnoma uprizorjen logotip podjetja – tako svoje podjetje ali blagovne znamke uspešno postavite v sceno. Za vas individualno izdelujemo tudi majhne količine. Pri tem uporabljamo barvni prostor CMYK, ki je trenutni veljavni proizvodni standard.



Zaprta zadnja stena

Zahvaljujoč opsijsko razpoložljivi zaprti zadnji plošči (odvisno od različice) je naprava še posebej primerna za prostostoječo uporabo. Na mestu namestitve se bolj usklajeno prilega okolju in vam omogoča, da oglaševalska sporočila namestite na celotno površino naprave.

360° predstavitev

Ne glede na to, ali je fotorealistična predstavitev vašega izdelka, umetniški motiv ali popolnoma uprizorjen logotip podjetja – zahvaljujoč možnostim oblikovanja v obsegu 360° na celotni površini aparata posredujete kreativna in učinkovita sporočila.

Vse prednosti na enem mestu:

- optično oplemeniteni aparati z bleščečimi barvami, visoko ločljivostjo, globoko ostrino in plastičnim prikazom
- individualno in prilagodljivo oblikovanje z močnimi oglaševalskimi sporočili
- povečana ozaveščenost o blagovnih znamkah in povečanje prodaje
- 180° prikaz blagovne znamke: Zasnova je natisnjena neposredno na površino z natančnim prileganjem in po celotni površini ter vodena čez robove aparata
- Enostavno čiščenje, odporno na praske in UV-svetlobo
- Možna izdelava majhnih količin
- Močna povezava z blagovno znamko Nenamerna ali namerna odstranitev ni mogoča
- Zaščita dizajna: dostava aparata s folijo

Vaša blagovna znamka predstavljena v pravi luči



Brendirano steklo

Steklena vrata je mogoče polepiti z individualnimi nalepkami. Te so na voljo tudi kot nalepke "non-permanent", ki jih lahko kadarkoli brez težav odstranite brez ostankov. Kot alternativo temu omogoča postopek sitotiska možnost, da motiv nanesete na notranjo stran stekla - med dvema steklenima ploščama. To ne zagotavlja le dolge obstojnosti tiska, temveč tudi izvajanje drobnih podrobnosti motivov in visoko kakovost za večje količine.



LED osvetlitev integrirana v steklena vrata

V steklena vrata je lahko vgraviran individualen motiv, ki je nato osvetljen. Pri tem je osvetljen le motiv, ki je tako izjemno poudarjen. Graviranje je med obema izoliranimi stekloma (na voljo pri FKv 50 in FKv 30).



Lentikularni postopek



3D učinek

3D prikaz blagovne znamke

3D prikazi blagovne znamke dajejo aparatu izjemno privlačnost in odpirajo popolnoma nove možnosti za kreativno uporabo slik. Poseben postopek omogoča proizvodnjo visokokakovostnih nalepk s 3D-tiskom (lentikularni postopek). Poleg tega uporabljamo različne ravni in plasti folije na steklu, ki skupaj s pravilno osvetlitvijo od zadaj ustvarjajo 3D-učinek. Tako se vsak aparat spremeni v individualno pašo za oči in spodbuja nakupe.



Individualni barvni dizajn

Oblikujte svoj aparat, tako kot želite! Izjemne možnosti predstavitve blagovne znamke pri neposrednem digitalnem tiskanju lahko aparate v različici stranke opremimo s posebnimi zahtevami že v proizvodnji. Pri tem izpolnjujemo skoraj vse zahteve in vsak način uporabe.



PVC nalepke

Pri tej zelo razširjeni in najpogosteje uporabljeni tehniki se željeni objekt natisne na ustrezno nalepko (običajno PVC folijo), odvisno od števila kosov in motiva. Ta se nato natančno namesti na penasto ohišje skrinje ali omare.




Hladilniki



Premium/PremiumPlus



Serija Performance



Serija Perfection

Okoljski pogoji

Temperaturna stabilnost

Varnost shranjevanja

Oprema

Poraba energije

Skladnost

Premium/PremiumPlus

FKv/FKUv/FKDv

CC2

EN 16902

+1 °C do +15 °C / +2 °C do +12 °C

Razred K4

Vrata s samodejnim zapiranjem
(razen FKDv 4211 in FKv)

Mehanska ključavnica (razen FKDv 4513)

analogni termometer/digitalni termometer/
el. upravljanje s 7-segmentnim zaslonom

analogni krmilnik

Aparati s steklenimi vrati: LED-osvetlitev

Paličasti ročaj

SuperEfficient

Direktiva EU 2019/2018 – Hladilniki za
steklenice

Direktiva o varnosti strojev – EN 60335

Serija Performance

MRFvc/MRFvd/MRFec

Aparati z polnimi vrati: CC3

Aparat s steklenimi vrati: CC2

EN 16902

+2 °C do +9 °C / +1 °C do +15 °C

Razred K4

Samozapiralna vrata < 90°

Mehanska ključavnica (razen MRFec modeli)

analogni termometer/digitalni termometer

analogni krmilnik

Kolesca/nastavljive noge kot dodatna oprema

Aparati s steklenimi vrati: LED-osvetlitev

MRFvd enote z vrati s peno: LED-osvetlitev
stropa

Ročaj

SuperEfficient

Direktiva EU 2019/2018 – Hladilniki za
steklenice

Direktiva o varnosti strojev – EN 60335

Serija Perfection

MRFvg

Aparati z polnimi vrati: CC3

Aparat s steklenimi vrati: CC2

EN 16902

-2 °C do +15 °C

Razred K4

Vizualni in zvočni alarmi

Samozapiralna vrata < 90°

Elektronska ključavnica

enobarvni zaslon s tipkami na dotik

elektronsko krmiljenje

Sistem upravljanja z energijo

Kolesca/nastavljive noge kot dodatna oprema

Aparati s steklenimi vrati: dvostransko navpično
LED-osvetlitev

Aparati z vrati s peno: LED-osvetlitev stropa

Ročaj

SuperEfficient

Direktiva EU 2019/2018 – Hladilniki za
steklenice

Direktiva o varnosti strojev – EN 60335

Pregled prednosti

Dinamični sistem hlajenja

Dinamični hladilni sistem (z ventilatorjem) ohladi sveže shranjene pijače v zelo kratkem času na pravo temperaturo in poskrbi za konstantno temperaturo v notranjosti.

Globoka notranja posoda iz termoformirane plastike

Globoka plastična notranja posoda je brez vonja, zelo robustna, ima dolgo življenjsko dobo in nudi popolno higieno z velikimi, kotnimi polmeri, ki olajšajo preprosto čiščenje.

Ohišje iz prašno barvane pločevine

Ohišje iz pločevine s praškasto prevleko je zasnovano brez vrzeli, zato je robustno in odporno na praske in udarce. Dvignjene stranske stene lahko prilagodite in uporabite za namene predstavitve blagovne znamke.

Skladnost z RoHS in WEEE


Skladnost z RoHS in WEEE z uporabo okolju prijaznih materialov v povezavi z optimalno možnostjo recikliranja.

Hladilna sredstva brez HFC

Naravno hladilno sredstvo R 600a brez CFC-ja je okolju prijazno in skupaj z izredno učinkovitimi kompresorji zelo energijsko varčno.

Zmogljiva izolacija

Zmogljiva izolacija aparata zmanjšuje porabo energije in zagotavlja stalno temperaturo v notranjosti.



FKDv 4513 Premium

Zamenjava smeri odpiranja vrat

Zamenjava smeri odpiranja vrat omogoča prilagajanje na mestu postavitve.

Prilagodljivo temperaturno območje

Spremenljivo temperaturno območje omogoča individualno uravnavanje temperature.

Zamenljivo magnetno tesnilo

Vrata imajo magnetno tesnilo, ki ga preprosto zamenjate.

Funkcija zaustavljanja ventilatorja

Pri odpiranju vrat funkcija samodejnega zaustavljanja ventilatorja zmanjša uhajanje hladnega zraka.



Robusten ročaj

Robusten ročaj omogoča hiter dostop in zagotavlja stabilnost, tudi pri pogostem odpiranju vrat.

Stabilne rešetke z omejevalom izvleka

Stabilne rešetke lahko preprosto nastavite in omogočajo izjemno prilagodljivost notranjosti. Za optimalno uporabo ga lahko prilagodite različnim zabojem ali steklenicam različnih velikosti. Zahvaljujoč blokadi izvleka na sredini rešetke je vaše blago varno – nenamerna odstranitev ni mogoča. Razen tega ojačitveni drog na rešetki varuje blago in označuje mesto postavitve.

Dizajn in funkcionalnost

Odlična kombinacija dizajna in funkcionalnosti: Dizajn HardLine s stranskimi osvetljenimi robovi izpolnjuje najvišje zahteve na področju elegance.

Izolirna steklena vrata

Izolirna steklena vrata nudijo popoln pogled, zagotavljajo optimalno energijsko učinkovitost in podpirajo učinkovito predstavitev izdelka.

Kakovost na vseh ravneh

Predstavitveni hladilniki Liebherr ponujajo idealne pogoje za učinkovito predstavitev blaga, ki spodbuja prodajo. Od LED prikazovalnika do ločeno aktivirane LED notranje osvetlitve do spremenljive notranjosti imajo ti aparati številne možnosti za popolno predstavitev shranjenih izdelkov. Prikazovalnik lahko individualno oblikujete z atraktivnimi prikazi blagovne znamke. Višinsko nastavljive rešetke omogočajo prilagodljivo prilagajanje različnim velikostim steklenic in zabojev. Dinamični hladilni sistem prispeva k hitremu hlajenju – in s tem k hitri prodaji.



Atraktiven svetlobni prikaz

Liebherr ponuja atraktivne možnosti, s katerimi boste vzbudili pozornost aparatov, blaga in svoje blagovne znamke. Po potrebi lahko prikazovalnik prilagodimo pri stranki. Pri tem vam pomagajo štiri individualne različice prikazovalnika:


Transparentni zaslon LightGuide (FKDv 4523), nameščen na notranji strani vrat, je lahko delno osvetljen. To omogoča dober pogled na blago, hkrati pa posveča veliko pozornosti vaši blagovni znamki.

Popolnoma osvetljen »LightGuide« prikazovalnik (FKDv 4513), pritrjen na zunanji strani vrat, postavlja vašo blagovno znamko v ospredje in pritegne pozornost. Za razsvetljavo ni potrebno ločeno napajanje.



Nalepko na notranji strani vrat (FKDv 4503) učinkovito poudari stropna razsvetljava.

LED osvetljen zaslon (FKDv 4203/4211/4213) pritegne veliko pozornosti za vašo blagovno znamko.



Najboljša energijska učinkovitost, nizki obratovalni stroški

Vsi predstavitveni hladilniki imajo inovativno LED osvetlitev. Zahvaljujoč visoki učinkovitosti LED osvetlitve se skupna poraba energije ob vklopu osvetlitve zmanjša za med 13 in 25 odstotki v primerjavi s primerljivimi modeli s fluorescenčnimi cevmi. Operativni stroški se bistveno zmanjšajo – in višja nabavna cena hladilnih aparatov zaslona z LED osvetlitvijo se povrne v zelo kratkem času.



Posebna dodatna oprema pri različicah strank: Krmilnik EMS

Standardno krmiljenje EMS modela FKDv 4523 (na voljo kot dodatna oprema za druge hladilne enote zaslona) je prirodna tehnologija za večjo energijsko učinkovitost. Na primer krmilni sistem zazna cikle odpiranja vrat, na katere hladilna tehnologija reagira s potrebnim hlajenjem. V kombinaciji z izklopom luči to zagotovi znatne prihranke energije.



Optimalen pogled v notranjost

Dvignjena izolacijska steklena vrata omogočajo dober vpogled v aparat in optimalno predstavitev izdelka. Poleg tega je na voljo bistveno več uporabnega prostora. Posebno steklo zagotavlja dobro izolacijo in podpira nizko porabo energije (FKDv 4503/4513/4523).



notranja LED osvetlitev

Ločeno preklopljiva notranja LED-osvetlitev je energijsko učinkovita in se osredotoča na izdelke za optimalno predstavitev blaga. Pregled naših različic:

Dvostranska LED vzdolžna osvetlitev postavlja izdelke popolnoma na sceno s svetlobnimi poudarki z dveh strani. Osvetlitev notranjosti poudarja ekskluzivnost vašega blaga (FKDv 4523).



Enostranska vzdolžna LED osvetlitev omogoča popolno predstavitev izdelka (FKDv 4211/4213/4503/4513).



Vgrajena stropna LED-osvetlitev, ki varčuje s prostorom, zagotavlja poudarjeno osvetlitev notranjosti od zgoraj (FKDv 4203/4503).

Pregled prednosti



Elektronsko krmiljenje

Elektronsko krmiljenje, plosko vgrajeno v vrata, zagotavlja natančne podatke o notranji temperaturi. Enostavno in natančno odčitajte nastavljeno temperaturo na digitalnem prikazovalniku temperature – brez menjave baterije.

Dinamični sistem hlajenja

Dinamični hladilni sistem z ventilatorjem ohladi blago v zelo kratkem času in poskrbi za skoraj konstantno temperaturo v notranjosti.



LED svetilni stebri

Stransko nameščeni LED-svetilni stebri imajo možnost zatemnitve in prijetno osvetlijo zgornje in spodnje območje notranjosti.

Notranja posoda brez robov

Gladko, notranjo posodo brez robov z velikimi kotnimi polmeri je še posebej preprosto očistiti. To ohranja notranjost brez vonja.

Zaprta zadnja stena


Zahvaljujoč izbirni zaprti zadnji steni lahko aparat uporabljate tudi kot prostostoječ aparat – popolno za oglaševanje blagovne znamke v 360°.

Individualno oblikovanje

Ohišje lahko individualno oblikujete po svojih željah. Robustno, odporno na udarce in enostavno za čiščenje.

Nastavljive noge in kolesa

Po višini nastavljive noge in kolesa je mogoče hitro namestiti za transport. Hkrati pa omogočajo enostavno čiščenje tal pod aparatom.



MRFvg 4011 Perfection

Hladilno sredstvo R 600a

Naravno in učinkovito: Hladilno sredstvo R 600a je v kombinaciji z visoko učinkovitimi kompresorji in nizkim potencialom globalnega segrevanja izjemno zmogljivo in pripravljeno za prihodnost.

Elektronska ključavnica

Elektronsko ključavnico lahko odprete ali zaprete z daljinskim upravljalnikom. Tudi za več aparatov istočasno.

Odpiranje vrat

Zaradi zamenljive smeri odpiranja vrat, lahko aparat povsod preprosto napolnite ali izpraznite.

Razširjeno temperaturno območje

Zahvaljujoč razširjenemu temperaturnemu območju od -2 °C do +15 °C je mogoče nastaviti optimalno temperaturo za vsako pijačo.

Način Eco

Najboljša energijska učinkovitost. Način Eco-Mode znatno zmanjša porabo energije in tako ohranja nizke stroške električne energije.

Ročaj

Vrata lahko zelo enostavno odprete in zaprete z vdolbino ob strani vrat. Brez izbočenih delov. Resnična prednost na najmanjšem prostoru.

Rešetke z omejevalom izvleka

Rešetke so nastavljive po višini in imajo izredno visoko zmogljivost obremenitve. Še več varnosti zagotavlja omejevalo izvleka, ki preprečuje nenamerno odstranitev.

Kaljeno enojno varnostno steklo

Vrata iz kaljenega enojnega varnostnega stekla so izjemno varna pred zlomom. Zaradi manj aluminijastih profilov v okvirju je predstavitveni prostor zelo radodaren.

Natična tesnila za vrata

Prihranite čas in denar. Vtična tesnila vrat lahko hitro in preprosto zamenjate sami. Brez orodja ali termina pri serviserju.

Vrata se zaprejo pri kotu manjšem od 90°

Vrata se samodejno zaprejo od < 90° in preprečujejo izgubo hladu. Nad kotom 90° ostanejo vrata odprta, tako da lahko aparat priročno napolnite in izpraznite.

Pijače se bolje prodajajo, če niso le okusne, ampak tudi dobro izgledajo. Novi hladilnik za pijače Liebherr s svojim visokokakovostnim dizajnom in elegantno LED osvetlitvijo v notranjosti prebudi željo po osvežitvi. Navdušujemo z učinkovito in okolju prijazno tehnologijo hlajenja ter nizkimi stroški. Vrata iz kaljenega enojnega varnostnega stekla nudijo vašim strankam najboljši pogled na blago in so tudi zelo odporna na udarce. Na višinsko nastavljive rešetke postavite svoje blago točno tam, kjer ga vaše stranke najboljše vidijo.



Kakovost na vseh ravneh



Varnost na daljavo

Priročno upravljajte elektronsko ključavnico vrat z daljinskim upravljalnikom. Na primer, če želite odpreti aparat in jo znova varno zakleniti, ko ste na blagajni. Ker to deluje tudi z več aparati hkrati, prihranite veliko časa. V nujnih primerih lahko seveda vsaka vrata odprete tudi neposredno na aparatu.




Vidno spodbujanje prodaje

Vstavite pijače in jih postavite v soj žarometov: Dva navpična svetilna stebra prijetno osvetlita notranjost aparata. To daje vašim strankam najboljši vpogled v blago – in poveča njihov apetit za vašo ponudbo.



Pametno povezan

Povezano z največjo varnostjo: SmartMonitoring družbe Liebherr nenehno beleži temperaturo v vašem aparatu in vas opozori na morebitna odstopanja. Rešitev digitalnega spremljanja se lahko uporablja kot opcija in jo je mogoče naknadno vgraditi v starejše aparate.




Prihrani vire in denar

Način Eco-Mode zmanjša porabo energije in zniža stroške. V ta namen vaš aparat poviša temperaturo, ko ga ne uporabljate, na primer ponoči. Izbirate lahko med dvema stopnjama: V načinu "Eco" lučka v hladilniku ostane vključena, v načinu »EcoPlus« pa se izklopi.



Udobje na doseg roke

Odčitajte stanje aparata brez odpiranja vrat – zelo preprosto na uporabniškem vmesniku, ki je plosko integriran v vrata. Krmarjenje po meniju je razumljivo in se upravlja s tremi gumbi na dotik. Hladilno enoto lahko povežete tudi z rešitvijo SmartMonitoring prek izbirnega vmesnika LAN/WLAN.



Vrata s samodejnim zapiranjem

Vrata aparata, ki olajšajo vaše delovne procese, in se do kota odpiranja 90° samodejno zaprejo, tako da hladilnik ali zamrzovalnik ne ostaneta pomotoma odprta. To ohranja stabilno notranjo temperaturo in nespremenjeno kakovost shranjenega blaga. Vrata nad kotom odpiranja 90° ostanejo odprta in aparat lahko enostavno polnite ali praznite.

Hladilniki z dinamičnim hlajenjem



MRFvg 4011 Perfection

Bruto / neto prostornina	400 / 286 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1659
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	433 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,0 A
Oddajanje toplote	346 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtaljevanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	jeklo / črna
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmljenja / Prikaz temperature	enobarvni zaslon s tipkami na dotik / zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, obojestranski z ločenim preklopom in zatemnitvijo

Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin	5 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	253 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	506 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	elektronsko, z daljinskim upravljanjem
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	da / desno zamenljivo
Bruto / neto teža	86 / 80 kg
Na voljo tudi kot	MRFvg 4011 različica 003 Half Reload

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drsnik za steklenice / pločevinke	9007659 / 9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Digitalni vhod za elektronsko ključavnico	9086958
Daljinski upravljalnik	6123395
Komplet dodatne opreme, kolesa / Nastavljive nogice	
Zaščitni lok / Kolesčka za dodatno varovanje	7790512 / 7790761
Komplet za aparate Side-by-Side siva / črna / bela	9006973 / 9017744 / 9006786



MRFvg 3511 Perfection

Bruto / neto prostornina	347 / 250 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1459
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	390 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,0 A
Oddajanje toplote	323 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtaljevanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	jeklo / črna
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmljenja / Prikaz temperature	enobarvni zaslon s tipkami na dotik / zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, obojestranski z ločenim preklopom in zatemnitvijo

Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin	4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	207 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	414 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	elektronsko, z daljinskim upravljanjem
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	da / desno zamenljivo
Bruto / neto teža	78 / 73 kg
Na voljo tudi kot	MRFvg 3511 različica 003 Half Reload

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drsnik za steklenice / pločevinke	9007659 / 9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Digitalni vhod za elektronsko ključavnico	9086958
Daljinski upravljalnik	6123395
Komplet dodatne opreme, kolesa / Nastavljive nogice	9086926 / 9086924
Zaščitni lok / Kolesčka za dodatno varovanje	7790505 / 7790761
Komplet za aparate Side-by-Side siva / črna / bela	9017742 / 9017743 / 9017739

Hladilniki z dinamičnim hlajenjem



MRFvg 4001 Perfection

Bruto / neto prostornina	377 / 286 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1659
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	374 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC3
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,0 A
Oddajanje toplote	346 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtaljevanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	jeklo / črna
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmljenja / Prikaz temperature	enobarvni zaslon s tipkami na dotik / zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom in zatemnitvijo

Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin	5 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	253 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	506 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	elektronsko, z daljinskim upravljanjem
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	da / desno zamenljivo
Bruto / neto teža	69 / 64 kg

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drsnik za steklenice / pločevinke	9007659 / 9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Digitalni vhod za elektronsko ključavnico	9086958
Daljinski upravljalnik	6123395
Komplet dodatne opreme, kolesa / Nastavljive nogice	9086926 / 9086924
Zaščitni lok	7790512
Kolesčka za dodatno varovanje	7790761
Komplet za aparate Side-by-Side siva / črna / bela	9006973 / 9017744 / 9006786

MRFvg 3501 Perfection

Bruto / neto prostornina	327 / 250 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1459
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	352 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC3
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,0 A
Oddajanje toplote	323 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtaljevanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	jeklo / črna
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmljenja / Prikaz temperature	enobarvni zaslon s tipkami na dotik / zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom in zatemnitvijo

Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin	4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	207 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	414 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	elektronsko, z daljinskim upravljanjem
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	da / desno zamenljivo
Bruto / neto teža	63 / 58 kg

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drsnik za steklenice / pločevinke	9007659 / 9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Digitalni vhod za elektronsko ključavnico	9086958
Daljinski upravljalnik	6123395
Komplet dodatne opreme, kolesa / Nastavljive nogice	9086926 / 9086924
Zaščitni lok	7790505
Kolesčka za dodatno varovanje	7790761
Komplet za aparate Side-by-Side siva / črna / bela	9017742 / 9017743 / 9017739

¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2018.
² Izmerjeno v skladu s standardom EN 16902:2016.
³ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Kakovost na vseh ravneh



Naši standardi visoke kakovosti veljajo tudi za najmanjše podrobnosti. Zaradi tega med izdelavo našega novega prodajnega hladilnika zelo natančno preučimo vse komponente. In vi lahko to izkoristite med vsakodnevno uporabo aparatov. Poleg optimiziranega hladilnega sistema izboljšana osvetlitev, stabilne rešetke ali povečana steklena površina vrat zagotavljajo energijsko učinkovito hlajenje, vzdržljivost, ergonomsko upravljanje in izjemno predstavitev vaših izdelkov.



Predstavitve blaga

Izjemna uprizoritev: Zdaj imate boljši pregled nad hladnimi pijačami, saj je zahvaljujoč povečani stekleni površini v dizajnu vrat blago strankam predstavljeno na privlačen način. V kombinaciji z energijsko varčno LED-tehnologijo osvetlitve je notranjost optimalno osvetljena, zato je idealna za predstavitev steklenic in zabojev. Tako boste z veseljem posegli po njih.



Dinamični sistem hlajenja

Učinkovito. Dinamični hladilni sistem (z ventilatorjem) ohladi sveže shranjeno blago v zelo kratkem času in poskrbi za skoraj konstantno temperaturo v notranjosti. Pri odpiranju vrat zmanjša funkcija samodejnega zaustavljanja ventilatorja iztekanje hladnega zraka, ter tako pomaga pri varčevanju.



Osvetlitev

Prepoznavno: Novi sistem razsvetljave z varčno LED stropno lučjo ali navpičnim LED-stebrom (po želji tudi dva svetlobna stebra levo in desno) optimalno osvetli notranjost, tako da je vaše blago predstavljeno v najboljši možni luči.



Ergonomija

Zelo praktično: Vrata se lahko odprejo zelo enostavno z ergonomsko oblikovanim ročajem. Z višinsko nastavljivimi policami lahko enostavno prilagodimo notranjost, glede na velikost steklenice ali zaboja. To stranke vabi k hitremu dostopu in spodbuja prodajo. Za ergonomsko upravljanje imajo vrata tudi mehанизem za samodejno zapiranje, ki podpira energijsko učinkovito delovanje.



Izboljšane rešetke

Nerjaveče rešetke iz prevlečenega jekla zagotavljajo varno postavitve, stalno kroženje zraka in s tem dobro temperaturno stabilnost. Zaščita pred izvlekom preprečuje nehoten izvlek.



Vrata s samodejnim zapiranjem/ročaj/varnostno steklo

Da bi vam olajšali polnjenje in praznjenje ter čiščenje, ostanejo vrata aparata odprta od kota odpiranja večjega od 90°, pod manjšim kotom se zaradi varnosti zaprejo sama. Varnost in stabilnost zagotavlja vstavljeno ojačano in nezlomljivo enojno varnostno steklo.



Kakovost na vseh ravneh

Po zabavi ali pred zabavo – zraven sodi tudi pospravljanje in čiščenje. Naš aparat za prireditve vam bo pomagal skrajšati čas čiščenja. Notranjost je zasnovana tako, da jo morate le na kratko oprati s cevjo. Poleg tega aparat preprosto transportirate in ga vrnete v skladišče. Tako boste imeli več časa – da boste lahko hitro začeli z načrtovanjem nove zabave. In to poskrbi za dobro voljo!

Vrata s samodejnim zapiranjem/ročaj

Učinkovito in varno: Če je kot odpiranja manjši od 90°, se vrata zahvaljujoč samozapiralnemu mehanizmu zaprejo in tako prispevajo k energijsko učinkovitemu delovanju aparata. Če je kot odpiranja večji od 90°, ostanejo vrata odprta. Tako lahko na primer priročno vstavljate novo blago. Poleg tega imajo vrata stranski ročaj za lažje odpiranje. Nenamerno ujetje v ročaj je tako nemogoče.



Preprosto in hitro čiščenje

Skrbi za dobro voljo, tudi po zabavi! Želite aparat očistiti po dogodku in ga shraniti do naslednje zabave? Vodotesno notranjost z ventilatorjem, ki je zaščiten pred vodo, lahko z vseh strani hitro in enostavno očistite s tekočo vodo. Nato le obrišete s krpo in aparat je pripravljen na shranjevanje.



Zaščitni loki in kolesa

Trpežen lok pri prevozu ščiti napravo na stranskih robovih pred poškodbami in tako dolgoročno zagotavlja stabilnost ogrodja naprave. Za hiter prevoz od A do B lahko v samo nekaj korakih pritrdite dve stabilni kolesi (na voljo kot dodatna oprema) neposredno na zaščitni lok na zadnji strani. Tako lahko aparat preprosto transportirate na mesto postavitve.



Dinamični sistem hlajenja

Učinkovito. Dinamični hladilni sistem (z ventilatorjem) ohladi sveže shranjeno blago v zelo kratkem času in poskrbi za enakomerno temperaturo v notranjosti.



MRFec 4001

Performance

Bruto / neto prostornina	377 / 286 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 650 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1659
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	390 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC3
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,0 A
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2 °C do +9 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Čiščenje notranjosti z vodnim curkom	da
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Nastavljive odlagalne površine	5
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	253 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	506 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	66 / 61 kg
Zaščitni lok	možno kot dodatna oprema
Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drсна polica za steklenice na teleskopskih vodilih	9007659
Drčna polica za steklenice brez teleskopskih vodil	9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086926
Nastavljive nogice	9086924
Zaščitni lok	7790512
Koleščka za dodatno varovanje	7790761



MRFec 4001 raz. I47

Performance

Bruto / neto prostornina	377 / 286 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	608 / 710 / 1908
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1659
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	390 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC3
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,0 A
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2 °C do +9 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Čiščenje notranjosti z vodnim curkom	da
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Nastavljive odlagalne površine	5
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	253 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	506 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	77 / 69,5 kg
Zaščitni lok	vgrajeno
Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drčna polica za steklenice na teleskopskih vodilih	9007659
Drčna polica za steklenice brez teleskopskih vodil	9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086926
Nastavljive nogice	9086924
Zaščitni lok	7790512
Koleščka za dodatno varovanje	7790761



MRFec 3501

Performance

Bruto / neto prostornina	327 / 250 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1459
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	367 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC3
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,0 A
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2 °C do +9 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Čiščenje notranjosti z vodnim curkom	da
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	207 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	414 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	62 / 57 kg
Zaščitni lok	možno kot dodatna oprema
Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drčna polica za steklenice na teleskopskih vodilih	9007659
Drčna polica za steklenice brez teleskopskih vodil	9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086926
Nastavljive nogice	9086924
Zaščitni lok	7790505
Koleščka za dodatno varovanje	7790761



MRFec 3501 raz. I47

Performance

Bruto / neto prostornina	327 / 250 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	608 / 710 / 1708
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1459
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	367 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC3
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,0 A
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2 °C do +9 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Čiščenje notranjosti z vodnim curkom	da
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	207 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	414 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	71 / 64 kg
Zaščitni lok	vgrajeno
Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drčna polica za steklenice na teleskopskih vodilih	9007659
Drčna polica za steklenice brez teleskopskih vodil	9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086926
Nastavljive nogice	9086924
Zaščitni lok	7790505
Koleščka za dodatno varovanje	7790761

Kakovost na vseh ravneh

Tako je vaše blago vedno v središču pozornosti: pročajne hladilne vitrine Liebherr spodbujajo prodajo in učinkovito hladilno enoto v enem. Zahvaljujoč dinamičnemu hladilnemu sistemu se pijače hitro ohladijo do optimalne temperature za pitje, in v celotni notranjosti ohranja konstantna temperatura. Po višini nastavljive rešetke omogočajo individualno prilagajanje različnim velikostim steklenic in zabojev. Steklena vrata z izjemno izolacijo ponujajo dober pogled na izdelke, kar spodbuja nakupe.



Steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla

Aparat iz nerjavnega jekla FKv 503 je opremljen s steklenimi vrati z okvirjem iz nerjavnega jekla – kombinacija materiala z izjemno kakovostnim učinkom.



Navpična notranja LED-osvetlitev

Idealno za privlačno predstavitev blaga: LED svetlobni steber je v notranjosti BCv 1103 nameščen na stran in zagotavlja dobro osvetlitev. Tako je poudarek vedno na blagu.



MilkCooler FKv 503 razl. H48

Ustrezno ohlajeno mleko za aparat za kavo v restavraciji, pisarni ali menzi: »MilkCooler« vedno poskrbi za sveže, popolnoma ohlajeno mleko, pripravljeno za sproščeno uživanje ob kavi. Tako vam ni treba vsakič v hladilnik. Prelijte mleko v Tetra Pak ali steklenico aparata Liebherr MilkCooler in s cevjo za mleko aparat za kavo neposredno povežite z aparatom. MilkCooler ima v stranski steni dve posebni vdolbini za lažji prehod cevi. Zahvaljujoč nastavljivemu temperaturnemu razponu od +2 °C do +12 °C mleko ostane vedno sveže. Tako lahko s pritiskom na gumb kadarkoli uživajte ob prijetni skodelici kave.



FKv 503

Premium

Bruto / neto prostornina	44 / 42 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	425 / 450 / 612
Notranje mere v mm (š / g / v)	338 / 270 / 516
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	284 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ³	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	39 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,0 A
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2 °C do +12 °C
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, antracitno siva
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Notranja osvetlitev	LED-osvetlitev stropa, z ločenim preklopom in brezstopenjsko zatemnitvijo

Nastavljive odlagalne površine	2
Material odlagalnih površin	prozorne-prevlečene žične police
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	27 / 5
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	60 / 5
Nosilnost odlagalne površine	30 kg
MilkCooler	
Ročaj	
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	
Odpiranje vrat	desno nezamenljivo
Bruto / neto teža	35 / 30 kg
Na voljo tudi v črni barvi	

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	
Letvica za odčitavanje cen	
Komplet povezovalnih elementov za levo stran	
Komplet povezovalnih elementov za desno stran	
Stojalo Action-Area-Rack, belo	



FKv 503 razl. H48

Premium

Bruto / neto prostornina	44 / 42 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	425 / 450 / 612
Notranje mere v mm (š / g / v)	338 / 270 / 516
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	284 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ³	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	39 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,0 A
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2 °C do +12 °C
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, antracitno siva
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Notranja osvetlitev	LED-osvetlitev stropa, z ločenim preklopom in brezstopenjsko zatemnitvijo

Nastavljive odlagalne površine	1
Material odlagalnih površin	prozorne-prevlečene žične police
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	27 / 5
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	60 / 5
Nosilnost odlagalne površine	30 kg
MilkCooler	da
Ročaj	
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	
Odpiranje vrat	desno nezamenljivo
Bruto / neto teža	34 / 30 kg

Prijemna vdolbina	
mehanska	
da	
desno zamenljivo	
43,2 / 40,7 kg	
BCv 1103 različica 744	



BCv 1103

Premium

Bruto / neto prostornina	106 / 75 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	497 / 549 / 830
Notranje mere v mm (š / g / v)	417 / 389 / 649
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	312 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	4
Temperature okolice ³	+10 °C do +30 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,0 A
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2 °C do +12 °C
Material / barva ohišja	jeklo / srebrno
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	jeklo
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Notranja osvetlitev	Vzdolžna LED osvetlitev, desno, z zatemnitvijo

Nastavljive odlagalne površine	2
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	51 / 6
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	138 / 6
Nosilnost odlagalne površine	30 kg
MilkCooler	
Ročaj	
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	43,2 / 40,7 kg

7113288 / 7113286 / 7113282	
7444122	
9875023	
9875025	
9031196	

¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2018.

² Izmerjeno v skladu s standardom EN 16902:2016.

³ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Pregled prednosti

Samodejno odtaljevanje

Sodobna in učinkovita elektronika zagotavlja, da se aparat samodejno odtaja, ko je kompresor v prostem teku. Ročno odtaljevanje tako več ni potrebno.

Vizualni in zvočni alarm

Optični in zvočni alarmi opozorita na nenadzorovan dvig temperature, izgubo mraza in odprta vrata.

Stabilne kovinske rešetke

Stabilne kovinske rešetke imajo nosilnost do 45 kg, s čemer je blago vedno optimalno shranjeno in zaščiteno. Njihova nastavljivost po višini omogoča prilagodljivo razporeditev in uporabo notranjosti.

Visokokakovostne hladilne komponente

Visokokakovostne hladilne komponente, optimizirana izolacija in dobro premišljena zasnova zagotavljajo maksimalno energetske učinkovitost in nizke obratovalne stroške.

Vrata s samodejnim zapiranjem in zamenljivo magnetno tesnilo

Vrata s samodejnim zapiranjem s preprosto zamenljivim magnetnim tesnilom. Za priročno upravljanje in preprečevanje izgube energije vgrajen mehanizem zagotavlja, da se vrata samodejno zaprejo ob vsakem odpiranju.

Globoko notranja posoda

Enodelna globoka notranja posoda iz polistirena omogoča preprosto čiščenje in je brez vonja. Brez motečih vogalov in z velikimi polmeri je čiščenje olajšano, kar omogoča popolno higieno.



LED-osvetlitev in steklena vrata

Steklena vrata omogočajo dober pregled in predstavitev blaga. Enodelni, optično kakovosten okvir vrat je zelo robusten. Energijsko učinkovite LED diode enakomerno osvetlijo notranjost in izdelke. Zahvaljujoč zmanjšani nastajanju toplote kakovost blaga ni prizadeta.



Vranostne ključavnice

Stabilne ključavnice preprečujejo neželen dostop.



FKUv 1663 Premium

Zamenljiva smer odpiranja vrat

Odpiranje vrat lahko spremenite brez dodatnih sestavnih delov in omogoča prilagajanje aparatov na mestu postavitve.

Robusten paličasti ročaj

Paličasti ročaj je zasnovan za intenzivno uporabo. Ergonomično ga lahko primete z leve in desne strani, preprosto čiščenje.



Možna podpultna vgradnja – in preprosta integracija

Aparate je mogoče vgraditi pod delovno ploščo. V tem primeru je za prezračevanje in zračenje na zadnji strani aparata potrebna reža za prezračevanje v delovnem pultu velikosti najmanj 200 cm². Brez prezračevalne rešetke morajo niše biti vsaj 3 cm višje od višine aparata. Aparati so z višino 83 cm zasnovani za posebne delovne višine v gostinstvu.



Najmodernejša elektronika

Modeli imajo visokokakovostno elektronsko krmiljenje z velikim prikazom temperature in številne praktične funkcije. Upravljanje je vgrajeno v mizo – temperaturo lahko nastavite do stopinje natančno. V primeru nenadzorovanega dviga temperature ali odprtih vrat opozorijo optični in zvočni alarm za vrata in temperature. Pri seriji FKUv funkcija brezstičnega samodejnega zaustavljanja ventilatorja zmanjša izgubo mraza ob odpiranju vrat in prispeva k stalni temperaturi. Prefinjen nadzor odtajanja zagotavlja brezskrbno delovanje brez motenj tudi v ekstremnih pogojih in ob pogostem odpiranju vrat. Funkcija izbire delovanja ventilatorja omogoča, da se klima za shranjevanje popolnoma prilagodi različnim izdelkom.



FKUv 1663

Premium

Bruto / neto prostornina	148 / 130 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 615 / 830
Notranje mere v mm (š / g / v)	440 / 435 / 670
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	353 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ³	+16 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	45 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,0 A
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED z ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	prozorne-prevlečene žične police
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	92 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	163 / 6
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	paličasti ročaj iz nerjavnega jekla
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	46 / 44 kg
Na voljo tudi v črni barvi	
Pribor	
Rešetka, bela	
Kovinska rešetka	7112321
Bel povezovalni okvir	
Povezovalni okvir iz nerjavnega jekla	7777647
Vatljčne tirnice	9086607
Ključavnica	



FKUv 1660

Premium

Bruto / neto prostornina	134 / 130 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 615 / 830
Notranje mere v mm (š / g / v)	440 / 435 / 670
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	225 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+16 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	45 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,0 A
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	prozorne-prevlečene žične police
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	92 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	163 / 6
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	paličasti ročaj iz nerjavnega jekla
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	39 / 37 kg
Na voljo tudi v črni barvi	
Pribor	
Rešetka, bela	
Kovinska rešetka	7112321
Bel povezovalni okvir	
Povezovalni okvir iz nerjavnega jekla	7777647
Vatljčne tirnice	9086607
Ključavnica	



FKUv 1613

Premium

Bruto / neto prostornina	148 / 130 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 615 / 830
Notranje mere v mm (š / g / v)	440 / 435 / 670
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	353 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ³	+16 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	45 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,0 A
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED z ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	92 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	163 / 6
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	46 / 43 kg
Na voljo tudi v črni barvi	
Pribor	
Rešetka, bela	
Kovinska rešetka	7112321
Bel povezovalni okvir	9876641
Povezovalni okvir iz nerjavnega jekla	
Vatljčne tirnice	9086607
Ključavnica	na upit



FKUv 1613 raz. 744

Premium

Bruto / neto prostornina	148 / 130 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 615 / 830
Notranje mere v mm (š / g / v)	440 / 435 / 670
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	353 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ³	+16 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	45 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,0 A
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	jeklo / črna
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED z ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	prozorne-prevlečene žične police
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	92 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	163 / 6
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	45 / 42 kg
Na voljo tudi v črni barvi	
Pribor	
Rešetka, bela	
Kovinska rešetka	7112321
Bel povezovalni okvir	
Povezovalni okvir iz nerjavnega jekla	
Vatljčne tirnice	9086607
Ključavnica	na upit



FKUv 1610

Premium

Bruto / neto prostornina	134 / 130 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 615 / 830
Notranje mere v mm (š / g / v)	440 / 435 / 670
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	225 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+16 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	45 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,0 A
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	92 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	163 / 6
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	39 / 36 kg
Na voljo tudi v črni barvi	
Pribor	
Rešetka, bela	
Kovinska rešetka	7113333
Bel povezovalni okvir	9876641
Povezovalni okvir iz nerjavnega jekla	
Vatljčne tirnice	9086607
Ključavnica	na upit



FKU 1805
Premium

Bruto / neto prostornina	175 / 160 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 600 / 850
Notranje mere v mm (š / g / v)	513 / 441 / 702
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	204 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	4
Temperature okolice ³	+10°C do +30°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	44 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,0 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2°C do +10°C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	LED
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	118 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	221 / 7
Nosilnost odlagalne površine	50 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	36 / 33 kg
Pribor	
Okrasni okvir barve aluminija	
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086967
Rešetka, bela	7112064



FKU 1800
Premium

Bruto / neto prostornina	175 / 160 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 600 / 850
Notranje mere v mm (š / g / v)	513 / 441 / 702
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	204 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	4
Temperature okolice ³	+10°C do +30°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	44 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,0 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2°C do +10°C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	LED
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	118 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	221 / 7
Nosilnost odlagalne površine	50 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	36 / 33 kg
Pribor	
Okrasni okvir barve aluminija	9910831
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086967
Rešetka, bela	7112064



FKU 1800 raz. 737
Premium

Bruto / neto prostornina	175 / 160 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 600 / 850
Notranje mere v mm (š / g / v)	513 / 441 / 702
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	204 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	4
Temperature okolice ³	+10°C do +30°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	44 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,0 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2°C do +10°C
Material / barva ohišja	jeklo / antracit
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	žarnica ob strani
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	118 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	221 / 7
Nosilnost odlagalne površine	50 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	36 / 34 kg
Pribor	
Okrasni okvir barve aluminija	9910831
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086967
Rešetka, bela	7112064



FKvesf 1805
Premium

Bruto / neto prostornina	171 / 160 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 600 / 850
Notranje mere v mm (š / g / v)	513 / 441 / 702
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	309 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10°C do +40°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	47 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,0 A
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1°C do +15°C
Material / barva ohišja	jeklo / srebrno
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	LED
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	115 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	217 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	37 / 34 kg
Pribor	
Okrasni okvir barve aluminija	9910831
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086967
Rešetka, bela	7112064



FKvesf 1803
Premium

Bruto / neto prostornina	171 / 136 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 600 / 850
Notranje mere v mm (š / g / v)	513 / 441 / 702
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	406 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10°C do +40°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	47 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,0 A
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1°C do +15°C
Material / barva ohišja	jeklo / srebrno
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED z ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	115 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	217 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	46 / 43 kg
Pribor	
Okrasni okvir barve aluminija	9910831
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086967
Rešetka, bela	7112064



FKv 1800
Premium

Bruto / neto prostornina	171 / 160 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 600 / 850
Notranje mere v mm (š / g / v)	513 / 441 / 702
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	309 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10°C do +40°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	47 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,0 A
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtaljevanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1°C do +15°C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	LED
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	115 / -
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	217 / -
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	37 / 34 kg
Pribor	
Okrasni okvir barve aluminija	9910831
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086967
Rešetka, bela	7112064

Pregled prednosti

Tanek in robusten prekrivni okvir

Zahvaljujoč tankemu, a robustnemu prekrivnemu okvirju dosežemo največjo možno površino za pregled blaga.

Večdelni okvir

Večdelni okvir v privlačnem in modernem dizajnu z zaobljenimi vogali zagotavlja stabilnost in boljšo higieno ter zaščito med odstranjevanjem blaga.

Prikaz posameznih blagovnih znamk

Individualna predstavitev blagovne znamke poveča pozornost na prisotnost podjetja in izdelkov.



Stabilna kolesa

Če morate skrinje pogosto prestavljati, predstavljajo kolesa praktičen pripomoček za olajšanje premikanja. Modeli MRHsc so opremljeni z zelo kakovostnimi gumiranimi 50 mm kolesi.

Analogni prikaz temperature

Analogni prikazovalnik temperature obvešča uporabnika o nastavljeni točni temperaturi.

Ojačano enojno varnostno steklo

Ojačano enojno varnostno steklo zagotavlja stabilnost v zgornjem delu skrinje.

Enostavno odpiranje in zapiranje

Enostavno odpiranje in zapiranje pokrova skrinje zahvaljujoč posebnemu drsnemu sloju v tesnilnih profilih.

Izjemno učinkovita izolacija

Izjemno zmogljiva izolacija zmanjša porabo energije in zagotavlja konstantne temperature.

Hladilno sredstvo R 600a brez CFC

Naravno hladilno sredstvo R 600a brez CFC-ja je okolju prijazno in skupaj z izredno učinkovitimi kompresorji zelo energijsko varčno.

Skladnost z ROHS in WEEE

Skladnost z RoHS in WEEE z uporabo okolju prijaznih materialov v povezavi z optimalno možnostjo recikliranja.



MRHsc 2862

Kakovost na vseh ravneh

Hladilne skrinje za pijače Liebherr so optimalno opremljene za profesionalno neprekinjeno uporabo. Za zanesljivo zmogljivost in učinkovitost poskrbijo tihi kompresorji z dolgo življenjsko dobo in zelo kakovostna izolacija. Stabilni drsni stekleni pokrovi se samodejno tesno zaprejo tudi pri intenzivni uporabi, preprečujejo izgubo temperature in omogočajo dober pregled blaga. Brezstopenjski regulator temperature lahko ohranja konstantno temperaturo med +2 °C in +15 °C. Ohišje iz jeklene pločevine in aluminijaste nerjaveče notranje posode zagotovijo, da so hladilne skrinje odporne proti udarcem in omogočajo preprosto čiščenje.



Stabilni drsni stekleni pokrov

Stabilni drsni stekleni pokrov omogoča dober pogled na izdelke in učinkovito in prepričljivo predstavitev blaga. Izbirno je na voljo tudi ključavnica za pokrov.

Liebherrjevo stojalo Action-Area-Rack

Želite na isti površini predstaviti več blaga? Z našim novim stojalom Action-Area-Rack je to možno. S tem izjemno stabilnim in prenosnim dodatkom lahko naše hladilnike in zamrzovalnike zložite v poljubne kombinacije. To pomeni do 65 % več prostornine, ne da bi zavzeli niti milimeter dodatnega prostora. Na ta način lahko ponudite bistveno več izdelkov – v višini oči strank, da jih ne bodo mogle spregledati. S stojalom Action-Area-Rack dosežete vpadno spodbujanje prodaje, na primer na blagajni ali na območju kampanje. Učinkoviteje izkoristite razpoložljivi prostor, tudi na tesnih mestih. Ali pa prebudite željo kupcev po nakupu s privlačnim sezonskim blagom. Želite poleti ponuditi ohlajene pijače nad skrinjo za led? Veganski polpeti ali sezona za žar? Nič lažjega, in pozimi lahko vse znova prerazporedite.



MRHsc 2862

Bruto / neto prostornina	294 / 222 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1045 / 680 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	920 / 535 / 523
Energijska učinkovitost ¹	B
Poraba energije v 365 dneh ²	153 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	4
Temperature okolice ³	+10 °C do +30 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	+2 °C do +15 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	aluminij
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Število košar	0
Maksimalno število košar	4
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Bruto / neto teža	58,7 / 51,3 kg

Pribor	
Vtična ključavnica za pokrove iz pene	7043660
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7111081
Velika košara (270 mm)	7111079
Majhna košara (210 mm)	na upit
Zunanji regulator termostata	7652063
Letvica za odčitavanje cen	9031196
Stojalo Action-Area-Rack, belo	

Bruto / neto prostornina	296 / 252 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1045 / 680 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	920 / 535 / 523
Energijska učinkovitost ¹	A
Poraba energije v 365 dneh ²	134 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	4
Temperature okolice ³	+10 °C do +30 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	+2 °C do +15 °C
Material pokrova	aluminijast drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	aluminij
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Število košar	0
Maksimalno število košar	4
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Bruto / neto teža	55,6 / 48,1 kg

Pribor	
Vtična ključavnica za pokrove iz pene	7042835
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7111081
Velika košara (270 mm)	7111079
Majhna košara (210 mm)	na upit
Zunanji regulator termostata	7652063
Letvica za odčitavanje cen	9031196
Stojalo Action-Area-Rack, belo	

Predstavitveni hladilniki



Side-by-Side set

Side-by-Side set omogoča preprosto pretvorbo dveh predstavitvenih hladilnikov v hladilnik z zamrzovalnikom širine 60 cm. Široki zaslon na obeh napravah zagotavlja popolno predstavitev blagovne znamke ali izdelka.



Spodnje rešetke

Stabilna rešetka zagotavlja, da se tudi notranjost aparata uporablja brez težav in kakršnih koli prask ob težkem tovoru, npr. zaboji pijač, sodi.



Rešetka

Nosilne rešetke imajo oblogo iz umetne snovi, odporne na praske, in jih je mogoče obremeniti z do 45 kg (pri aparatih širine 60 cm) oz. 60 kg (pri aparatih širine 75 cm). Stabilna rešetka zagotavlja, da se tudi notranjost aparata uporablja brez problemov in kakršnih koli prask ob težkem tovoru, npr. zaboji pijač, sodi.



Zaščitni lok

Zaščitni lok dodatno zaščiti osvetljen reklamni zaslon. Po postavitvi aparata je zaščito zaslona mogoče preprosto preklopiti nazaj. Tako zaščitnega loka v primeru pogostih transportov ni treba vedno demontirati.



Kolesa za zaščitni lok

Za lažji transport aparatov je mogoče neposredno na zaščitnem loku na zadnji strani namestiti dve stabilni kolesi. Tako je aparat mogoče preprosto premikati podobno kot s samokolnico.



Letvica za odčitavanje cen

Na praktični letvici za odčitavanje cen lahko stranke optimalno namestijo cene, črtne kode ali individualna oglasna sporočila. Tako lahko hitro in pregledno pregledajo cene. Letvica za odčitavanje cen preprosto vstavite na sprednjo stran rešetk!



Lesena rešetka

Trdna in stabilna lesena rešetka iz lesa rdečelistne bukve je optimalno zasnovana za varno shranjevanje steklenic. Notranjosti aparata daje videz vrhunske kakovosti in poleg preglednosti omogoča tudi enostaven dostop do steklenic.



Drсна polica za steklenice

Na praktični drsni polici s steklenicami so steklenice s 0,5 l vedno na voljo v sprednjem predelu. Za polnjenje je drsno polico mogoče izvleči na teleskopskih vodilih.

Ključavnica


Serijsko so naprave opremljene z enotnimi standardnimi ključavnicami (razen FKDv 4513). Pri tem je z enim ključem je mogoče istočasno zakleniti več aparatov. Na voljo so posebna zapiranja z do deset ključavnicami in ključi za modele FKDv 42... Model FKDv 4513 ne vsebuje ključavnice serijsko, lahko jo naročite kot dodatna oprema.

Hladilniki aparati s steklenimi in polnimi vrati



Lesena rešetka

Trdna in stabilna lesena rešetka iz lesa rdečelistne bukve je optimalno zasnovana za varno shranjevanje steklenic. Notranjosti aparata daje videz vrhunske kakovosti in poleg preglednosti omogoča tudi enostaven dostop do steklenic.



Perforirana polica

Da bi tudi v hladilnikih zagotovili varno shranjevanje majhnih predmetov, je Liebherr posebej za ta namen razvil ploske perforirane police. Izdelane so iz prevlečene kovine in zasnovane za maksimalno obremenitev do 45 kg. Perforacija zagotavlja neovirano kroženje zraka po celotnem prostoru shranjevanja.



Drсна polica za steklenice, drsna polica za pločevinke

Na drsni polici za pločevinke so pločevinke vedno na doseg roke. Za polnjenje lahko drsno polico izvlečete na teleskopskih izvlečnih vodilih.



Rešetke

Trpežne in plastično prevlečene nosilne rešetke lahko obremenite z do 45 kg.



Spodnje rešetke

Stabilna rešetka zagotavlja, da se tudi notranjost aparata uporablja brez problemov in kakršnih koli prask ob težkem tovoru, npr. zaboji pijač, sodi.



Po višini nastavljive noge in kolesa

Z višino 150-180 mm po višini nastavljive noge zagotavljajo zadostno oddaljenost od tal in zagotavljajo enostavno čiščenje pod aparatom. Preprosta pritrditev na štirih montažnih točkah. Komplet po višini nastavljivih nog vključuje štiri kose. Kolesa olajšajo premikanje in omogočajo hitro čiščenje tal tudi pod aparatom. Komplet koles vsebuje štiri kolesa, dve kolesi imata zavoro.



Letvica za odčitavanje cen

Na praktični letvici za odčitavanje cen lahko stranke optimalno namestijo cene, črtne kode ali individualna oglasna sporočila. Tako lahko hitro in pregledno pregledajo cene. Letvica za odčitavanje cen preprosto vstavite na sprednjo stran rešetk!



Zaščitni lok s in brez koles

Idealno za prevoz aparata: Trpežen zaščitni lok optimalno ščiti zadnji del naprave in spodnjo stran pred udarci. Za lažji transport aparata je mogoče dve stabilni kolesi namestiti neposredno na zaščitni lok na zadnji strani. Tako lahko aparat priročno prevažate kot na vozičku.

Mehanska ključavnica z različnimi ključi (10 kosov)

Mehanska ključavnica varuje vaše shranjeno blago pred nepooblaščenim dostopom. Če uporabljate več aparatov, je na voljo do deset posebnih ključavnic z različnimi ključi.

Podpultni hladilniki



Oporna rešetka

Trpežne in plastično prevlečene nosilne rešetke lahko obremenite z do 45 kg.



Okrasni okvir iz aluminija

Okrasni okvir omogoča optično integracijo hladilnika Liebherr v kuhinjsko pročelje. Ustrezno ploščo fronte lahko z okrasnim okvirjem pritrdite na vrata aparata.



Komplet dodatne opreme, kolesa

Komplet dodatnih koles za fiksno montažo olajša premikanje aparata. V obsegu dostave so med drugim štiri kolesa skupaj s pripomočki za montažo.



Valjčne tirnice

Stabilna kolesa (premera 30 mm) poskrbijo za preprost transport pri menjavi prostora aparata. Za zagotavljanje optimalne stabilnosti na naprave, ki so postavljene s povezovalnim okvirjem ni dovoljeno namestiti vodil. To je dovoljeno le pri posamičnih aparatih.



Komplet povezovalnih elementov

Da bi optimalno izkoristili razpoložljivi prostor za postavitev, lahko hladilnike ali zamrzovalnike Countertop s povezovalnimi elementi postavite enega na drugega.



Ključavnica

Aparati so opremljeni s standardnimi enotnimi ključavnicami. Več aparatov je mogoče zakleniti z enim samim ključem. Na voljo so tudi dodatne cilindrične ključavnice z do desetimi različnimi ključi.

Hladilne skrinje



Action-Area-Rack

Liebherrjevo stojalo Action-Area-Rack je dodatek, s katerim lahko hladilnike in zamrzovalnike ter skrinje za led in hladilnike pijač Liebherr prilagodljivo in modularno razporedite enega na drugega.



Vtična ključavnica za navadne pokrove

Za zavarovanje vsebine skrinj je mogoče pri vseh hladilnih skrinjah namestiti vtično ključavnico. Vtična ključavnica za navadne pokrove je primerna za modele MRHsc 2852.




Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove

Za zavarovanje vsebine skrinj je mogoče pri vseh hladilnih skrinjah namestiti vtično ključavnico. Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove ustreza modelom MRHsc 2862.



Viseče košare

Viseče košare omogočajo pregledno predstavitev blaga.



Zunanji krmilni gumb

Na MRHsc hladilnih vitrinah omogoča zunanji krmilni gumb enostavnejši dostop do termostata in prilagajanja temperature. Na voljo je v šestih različnih barvah.



Letvica za odčitavanje cen

Na praktični letvici za odčitavanje cen lahko stranke optimalno namestijo cene, črtne kode ali individualna oglasna sporočila. Tako lahko hitro in pregledno pregledajo cene.



WFbli 5241 Perfection

Vinske vitrine Liebherr – za pravi užitek

Ne glede na to, ali so shranjeni za končno zorenje, shranjeni pri popolni temperaturi za serviranje ali predstavljeni privlačno in pripravljene za postrežbo – vinske omare Liebherr zagotavljajo dobri vinom primeren prostor in klimo, ki si jo zaslužijo.

Stalne temperature ohranjajo značaj vina, ustrezna vlažnost zagotavlja prožne zamaške. Vaša dragocena vsebina je zaščitena pred tujimi vonjavami in s tem pred spremembami okusa. Zahvaljujoč visoki UV zaščiti tudi pred neželenimi procesi staranja. Nenazadnje je mlajšim vinom omogočeno zorenje brez tresljajev.

Vsaka vinska omara Liebherr je polna užitka. Tudi za uporabnika. To zagotavljajo trpežni, visokokakovostni materiali ter številne varnostne funkcije in udobno rokovanje.

Temperaturno območje

+5 °C do +20 °C



1 Zone


Vitrine za serviranje vina so zasnovane za posebne zahteve gastronomije in družbe ter tako za posebej intenzivno uporabo in nemoteno oskrbo strank. Zaradi podrobnosti glede varnosti, higijene, robustnosti in atraktivne osvetlitve so te vitrine zanesljiv partner izjemnega videza pri prodaji in strežbi.

Temperaturna območja

+5 °C do +20 °C

+5 °C do +20 °C

+5 °C do +20 °C




2 Zones

3 Zones

Z dvema ali tremi temperaturnimi območji, ki jih je mogoče nastaviti do stopinje natančno od + 5 °C do + 20 °C, naše **vinske klimatske vitrine** ponujajo največjo prilagodljivost pri uporabi. Na ta način lahko rdeča vina, bela vina in šampanjec shranjujete v aparatu s tremi temperaturnimi območji pri optimalni temperaturi za serviranje. Toda te vitrine ponujajo tudi idealne klimatske pogoje za dolgotrajno shranjevanje vin. Zaradi različnih velikosti temperaturnih območij in popolnoma prilagodljive nastavitve temperature se te vitrine prilegajo vsakemu posameznemu sortimentu vina.

Temperaturno območje

+5 °C do +20 °C




1 Zone

Vitrine za shranjevanje vina ponujajo pogoje, ki so enaki pogojem v vinski kleti. V teh vitrinah je po vsej notranjosti stalna temperatura. To lahko po potrebi nastavite od +5 °C do +20 °C. Vitrine za shranjevanje vina so posebej zasnovane za veliko prostornino steklenic ter za shranjevanje in staranje, vendar lahko vanje shranite tudi večjo zalogo vina pri temperaturi za pitje.




Kompaktne vitrine – Liebherr kot specialist za hlajenje, shranjevanje in nadzor temperature ponuja prostorske čudeže za vsako priložnost. Učinkovite kompaktne vitrine za sveže ideje s popolno postavitvijo. Kompaktna vitrina za shranjevanje vina je ravno prave velikosti za majhno zalogo vina. Dragocene cigare pod optimalnimi pogoji shranjevanja lahko shranite v humidorju.



Velikost steklenice vina **Bordeaux (0,75 l)**

Vse navedbe o prostornini steklenic temeljijo na teh dimenzijah.

Vinske vitrine 2024



Vitrine za serviranje vina

		Glass door				
Black	1 Zone	■	WFbli 7741		WFbli 5241	WFbli 5041

Vinske klimatske vitrine

		Glass door					
GlassBlack	3 Zones	■		WPgbi 7483	WPgbi 5283		
		■		WPgbi 7473	WPgbi 5273		
	2 Zones	■		WPgbi 7472	WPgbi 5272		
BlackSteel	2 Zones	■			WPbsi 5252	WPbsi 5052	
					WSbsi 5252		
SmartSteel	2 Zones	■			WPsd 5252		WPsd 4652

Vitrine za shranjevanje vina

		Glass door					
Black	1 Zone	■		WPbli 5231	WPbli 5031		
			WSbli 7731	WSbli 5231	WSbli 5031		
		■			WPbl 5001	WPbl 4601	WPbl 4201
					WSbl 5001	WSbl 4601	WSbl 4201

Pultne vinske vitrine

		Glass door				
StainlessSteel	2 Zones	■				WTes 1672
Black	1 Zone	■				WKb 1812
Bordeaux/Black	1 Zone					WKr 1811

Kompaktne vitrine

		Glass door		
Vitrine za shranjevanje vina	1 Zone	■	WKes 653	
Humidor	1 Zone	■	ZKes 453	61

Pregled prednosti

SmartDevice

Integrirana naprava SmartDevice vam omogoča upravljanje aparata in uporabo dodatnih storitev preko računalnika ali mobilnih telefonov.

HumiditySelect

S HumiditySelect lahko vlažnost prilagodite na dveh stopnjah: standardno ali visoko.

Največja prostornina za shranjevanje

Odvisno od modela, shranjevanje vratu-na-vrat na trdnih kovinskih policah omogoča varno shranjevanje 158 do 284 steklenic in enostaven dostop.

1 območje

S konstantno temperaturo po vsej notranjosti, nastavljiva od +5 °C do +20 °C.

VibrateSafe

Posebej razviti kompresorji z izjemno gladkim delovanjem in stabilne police omogočajo nemoteno shranjevanje vina.

Po višini nastavljive kovinske police

Robustne in enostavne za čiščenje, s privlačno leseno sprednjo stranjo, nastavljivo po višini na gladkih vodilih.

FreshAir

Za čisti okus filter z aktivnim ogljem zanesljivo nase veže vse vrste nezaželenih vonjav.

TempProtect Plus

Dva senzorja nenehno merita temperaturo v vinski vitrini. V primeru kritične spremembe prejmete obvestilo.*

eDoorLock

Elektronska ključavnica vrat preprečuje nepooblaščen uporabo in odklene vinsko vitrino šele po vnosu pravilne kode PIN.*

Varnost

Prefinjene alarmne funkcije zagotavljajo zvočne in vizualne alarme.*

PowerChill

Na novo vstavljene steklenice se zelo hitro in samodejno ohladijo na idealno temperaturo serviranja.

Ergonomski ozek ročaj vrat

Popoln za pogosto uporabo z integriranim mehanizmom odpiranja.

UVProtect Plus

Trojna zaščita: zatemnjena steklena vrata z dvema slojema vakumsko nanešene kovine zagotavljajo zelo učinkovito zaščito pred sončnim sevanjem.

Predstavitvena osvetlitev

Učinkovito prikazuje vinsko zbirko tudi, ko so steklena vrata zaprta. Osvetlitev lahko zatemnite na zaslonu.*

EasyFill

Pomoč pri vstavljanju steklenic za enostavno polnjenje vinske vitrine. Pod kotom večjim od 90° ostanejo vrata odprta.

Vrata s samodejnim zapiranjem SelfClosing

Vrata vinske vitrine se samodejno gladko zaprejo, ko so odprta za manj kot 90°.



WFBli 7741 Perfection

* tudi prek aplikacije SmartDevice



Košara EasyServe

Za pregledno urejeno shranjevanje in enostaven dostop v baru je košara za steklenice EasyServe pritrjena na delovni višini in nežno zdrsne po vodilih.



LightColumn

Neprekinjen LED svetlobni steber na obeh straneh enakomerno osvetljuje notranjost vitrine za postrežbo vina, ko so vrata odprta.



Zaslon na dotik

Zaslon na dotik, ki je natančno vstavljen v vrata, poudarja visok standard izdelave. tudi njegovo delovanje je tipično za Liebherr: intuitivno in enostavno z dotikom ali drsenjem.

Serije

Perfection

Kakovost	Stalno vzdrževanje temperature
	Nastavljivo temperaturno v enem območju: +5 °C do +20 °C
	Konstantni prikaz trenutne temperature
	Trojna UV in varnostna zasteklitev/UVProtect Plus
	Shranjevanje brez tresljajev/VibrateSafe
	Shranjevanje vrat ob vratu za največjo prostornino za steklenice
	Zamenljivo tesnilo vrat
Popolna klima	2 po višini nastavljivi nogi
	Nastavljiva vlažnost s HumiditySelect
	1 filter FreshAir z opomnikom za zamenjavo
Udobje in prilagodljivost	Nastavitev temperature v korakih po 1 °C
	Košara EasyServe
Oblikovanje in življenjski slog	PowerChill
	Pripomoček za polnjenje EasyFill
	Vrata s samodejnim zapiranjem SelfClosing
	Po višini nastavljive kovinske police z leseno sprednjo ploščo
	Zaslona z izbiro 12 jezikov (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH)
	Osvetlitev: Obojestranski svetlobni steber
	Plošča zadnje stene: nerjavno jeklo
Varnost	Zaslona na dotik
	Predstavitvena osvetlitev
	Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje brušen aluminij
Povezljivost*	Nizka raven hrupa
	TempProtect Plus
	Alarm za vrata, temperaturo in izpad napajanja
	Alarm je zaznan tako slišno kot vizualno na zaslonu, z utripajočo osvetlitvijo in potisnim sporočilom s tehnologijo SmartDevice*
Oblikovanje in življenjski slog	Zaklep zaslona
	eDoorLock
	SmartDevice (naprava SmartDevice priložena)
	Predstavitvena osvetlitev*
Varnost	Nastavitev temperature v korakih po 1 °C*
	Prikaz in nadzor ustreznih funkcij aparata*


WFbli 5041



WFbli 5241



WFbli 7741



Kakovost na vseh ravneh




Kovinske police

Trpežne kovinske police s sprednjo stranjo iz bukovega lesa lahko premikate po potrebi, za prilagodljivo razporeditev steklenic. Oporniki zagotavljajo varen oprijem, prevlečena kovina pa je enostavna za čiščenje.




eDoorLock

Nepooblaščen uporabo preprečuje eDoorLock. Ključavnico vrat lahko odklenete z vnosom kode PIN. In za še večjo varnost, vam aplikacija SmartDevice pove, kadarkoli in kjerkoli, ali so vrata odprta ali zaprta.



Obojestranski LightColumn

LED luči na obeh straneh enakomerno osvetlujejo notranost in prikazujejo izbor vina v najboljši luči. Poseben poudarek je na predstavitveni osvetlitvi z možnostjo zatemnitve, ki postavlja privlačen oder za vina.



Ergonomičen ročaj

Ergonomski ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje je izpopolnjen za pogosto uporabo in omogoča hitro in enostavno upravljanje vrat – tudi pri večkratnem zaporednem odpiranju.



Košara EasyServe

Za izjemno storitev je pomemben vsak gib. To pomeni, da morajo biti vina jasno urejena in lahko dostopna, kot v naši košari za steklenice EasyServe. Nameščena na delovni višini, gladko drsi po vodilih.



PowerChill

PowerChill samodejno posebej hitro ohladi novo shranjene steklenice. Tudi v napornih dneh, ko se vrata nenehno odpirajo, aparat samostojno ustvari idealno temperaturo za serviranje in samodejno preklopi nazaj v običajni način varčevanja z energijo.



WFbli 7741

Perfection




Prostornina	642 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	284
Zunanje mere v mm (Š / g / v)	747 / 763 / 2044
Notranje mere v mm (Š / g / v)	642 / 573 / 1830
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	121 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +38 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	38 dB(A) / C
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč	1,5 A
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	1 / 1
Temperaturni razpon	+5 °C do +20 °C
Vrata / Ohišje	steklena vrata, črni okvir / črna
Vrsta krmljenja / položaj	2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Upravljanje krmljenja	Zaslon Touch & Swipe
Alarm v primeru napake / Odrpna vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni / optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Material notranje posode	Plastika, grafitno siva
Notranja osvetlitev	LED svetlobni trakovi, na obeh straneh
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Rešitev za povezovanje v omrežje	Vključno z napravo SmartDeviceBox
Pomoč pri polnjenju EasyFill / Material odlagalnih površin	da / Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo
Police / Na teleskopskih vodilih	7 / 1
Po višini nastavljive police	da
Ročaj	paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
Zračni filter	v zadnji steni
Vrsta ključavnice / Vrata z samodejnim zapiranjem	elektronska, brez daljinskega upravljanja / da
Odpiranje vrat / Tesnilo vrat	desno zamenljivo / zamenljivo
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	136 / 128 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Lesena polica / Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	- / 7113043
Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo / Sistem označevanja s priponkami	7113262 / 9882766
Pripomoček za predstavitev vin	9882303
Pladenj za vodo z lavino kamnino	7435870
Perforirana pločevina	
Zaščita pred prevračanjem za stensko montažo	9882767



WFbli 5241

Perfection



Prostornina	459 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	188
Zunanje mere v mm (Š / g / v)	597 / 763 / 1884
Notranje mere v mm (Š / g / v)	492 / 587 / 1670
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	117 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +38 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	38 dB(A) / C
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč	1,5 A
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	1 / 1
Temperaturni razpon	+5 °C do +20 °C
Vrata / Ohišje	steklena vrata, črni okvir / črna
Vrsta krmljenja / položaj	2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Upravljanje krmljenja	Zaslon Touch & Swipe
Alarm v primeru napake / Odrpna vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni / optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Material notranje posode	Plastika, grafitno siva
Notranja osvetlitev	LED svetlobni trakovi, na obeh straneh
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Rešitev za povezovanje v omrežje	Vključno z napravo SmartDeviceBox
Pomoč pri polnjenju EasyFill / Material odlagalnih površin	da / Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo
Police / Na teleskopskih vodilih	7 / 1
Po višini nastavljive police	da
Ročaj	paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
Zračni filter	v zadnji steni
Vrsta ključavnice / Vrata z samodejnim zapiranjem	elektronska, brez daljinskega upravljanja / da
Odpiranje vrat / Tesnilo vrat	desno zamenljivo / zamenljivo
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	109 / 102 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Lesena polica / Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113328 / 7113041
Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo / Sistem označevanja s priponkami	7113254 / 9882766
Pripomoček za predstavitev vin	9882303
Pladenj za vodo z lavino kamnino	9882755
Perforirana pločevina	9302885
Zaščita pred prevračanjem za stensko montažo	9882767



WFbli 5041

Perfection



Prostornina	398 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	158
Zunanje mere v mm (Š / g / v)	597 / 763 / 1684
Notranje mere v mm (Š / g / v)	492 / 587 / 1470
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	111 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +38 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	38 dB(A) / C
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč	1,5 A
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	1 / 1
Temperaturni razpon	+5 °C do +20 °C
Vrata / Ohišje	steklena vrata, črni okvir / črna
Vrsta krmljenja / položaj	2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Upravljanje krmljenja	Zaslon Touch & Swipe
Alarm v primeru napake / Odrpna vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni / optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Material notranje posode	Plastika, grafitno siva
Notranja osvetlitev	LED svetlobni trakovi, na obeh straneh
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Rešitev za povezovanje v omrežje	Vključno z napravo SmartDeviceBox
Pomoč pri polnjenju EasyFill / Material odlagalnih površin	da / Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo
Police / Na teleskopskih vodilih	6 / 1
Po višini nastavljive police	da
Ročaj	paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
Zračni filter	v zadnji steni
Vrsta ključavnice / Vrata z samodejnim zapiranjem	elektronska, brez daljinskega upravljanja / da
Odpiranje vrat / Tesnilo vrat	desno zamenljivo / zamenljivo
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	99 / 93 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Lesena polica / Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113328 / 7113041
Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo / Sistem označevanja s priponkami	7113254 / 9882766
Pripomoček za predstavitev vin	9882303
Pladenj za vodo z lavino kamnino	9882755
Perforirana pločevina	9302885
Zaščita pred prevračanjem za stensko montažo	9882767

¹ Ti aparati so namenjeni izključno shranjevanju vina. Največja prostornina steklenice Bordeaux (0,75 l) v skladu s standardom NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² V skladu z Uredbo EU 2019/2016.
³ Izmerjeno v skladu s standardom EN 62552.
⁴ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Pregled prednosti***

FreshAir

Za čisti okus filter z aktivnim ogljem zanesljivo nase veže vse vrste nezaželenih vonjav.

VibrateSafe

Posebej razviti kompresorji z izjemno gladkim delovanjem in stabilne police omogočajo nemoteno shranjevanje vina.

Vgradni ročaj

Funkcionalnost in eleganca: Vgradni ročaji modelov Vinidor Selection omogočajo gladek in udoben oprijem ter neoviran pogled na prefinjeno obliko temperirne vinske vitrine, ki se prilega tudi najbolj uglajenemu okolju.

3 območja

S konstantno temperaturo po vsej notranjosti, nastavljiva od +5 °C do +20 °C.

Lesene police FlexFit

Prilagojene za steklenice vseh velikosti.

StorageZone s tehnologijo HumidityControl

V vseh modelih serije Vinidor Selection je StorageZone v spodnjem delu namenjen dolgoročnemu shranjevanju vin. S funkcijo HumidityControl lahko nastavljate vlažnost zraka v vitrini v korakih po 5% med 50% in 80% RH** relativne zračne vlage.

TempProtect Plus

Dva senzorja nenehno merita temperaturo v vinski vitrini. V primeru kritične spremembe prejmete obvestilo.*



WPgbi 5283 Vinidor Selection



eDoorLock

Z elektronsko vratno ključavnico, ki jo odklenete s kodo PIN za varnost in hiter dostop, ste lahko brez skrbi.



Varnost

Prefinjene alarmne funkcije zagotavljajo zvočne in vizualne alarme.*

Sommelier Board

Predstavite svoje vino in kozarce.

Notranjost iz črnega jekla

Izboljšajte svojo zbirko vin s hrbtno ploščo iz črnega jekla. To osupljivo črno nerjavno jeklo izboljša vinsko vitrino ter zagotavlja optimalno kroženje zraka in nadzor vlažnosti.

LightTower

Raziščite očarljivo osvetlitev v naših aparatih s steklenimi vrati. Navpični stebri osvetljujejo vino z nastavljivo jakostjo.

UVProtect Plus

Trojna zaščita: Trojna zaščita: zatemnjena steklena vrata z dvema slojema vakuumsko nanese kovine zagotavljajo zelo učinkovito zaščito pred sončnim sevanjem.

SoftSystem zapiranje vrat

Vrata vinske vitrine se avtomatsko zaprejo pri odprtju pod kotom manjšim 35 stopinj in sicer zelo mehko.



Sommelier Board

Vnesite eleganco v svoj prostor s kompletom Sommeliere-Board. Ta prestižen komplet na prefinjen način predstavlja vse vaše vino, kozarce, karafe in pribor. Ne le, da je videti čudovito, temveč je tudi praktičen, saj ima vgrajen predal za shranjevanje in posebno delovno površino za odpiranje in serviranje vina.



Lesene police FlexFit

Preproste police po meri: z nastavljivimi lesenimi obrobami odlagalnih polic FlexFit lahko ustvarite popolno prilaganje za vsako steklenico – tudi za magnume. Tako bo vaša zbirka vin videti bolj urejena kot kdaj koli prej, poleg tega pa vam ni treba več skrbeti za občasno razlitje rdečega vina, saj lahko obarvane obrobe preprosto zamenjate.



LightTower

Eden najpomembnejših (in najbolj zanemarjenih) elementov oblikovanja je svetloba. Pametno uporabljena lahko naredi čudeže za pravo razpoloženje, tako kot pri naših aparatih s steklenimi vrati. Dva navpična svetlobna stebra osvetljujejo vaše steklenice kot umetnine, vsakič ko odprete vrata ali ves čas. Izbira je vaša – tako kot jakost svetlobe.

	Vinidor	Vinidor Selection
Kakovost	Vzdrževanje konstantne temperature	Vzdrževanje konstantne temperature
	Nastavljiva temperatura v dveh conah: med +5 in +20 stopinj C	Nastavljiva temperatura v dveh ali treh conah: od +5 do +20 stopinj C
	Stála informácia o aktuálnej teplote podľa zóny	Konstanten prikaz dejanske temperature
	Trikratna UV in varnostna zasteklitev/UVProtect Plus	Trikratna UV in varnostna zasteklitev/UVProtect Plus
	Shranjevanje z blaženjem treslajev/VibrateSafe	Shranjevanje z blaženjem treslajev/VibrateSafe
Popolna klima	Zamenljivo vratno tesnilo	Zamenljivo vratno tesnilo
	2 po višini nastavljivi nogi	2 po višini nastavljivi nogi
	Nastavljiva vlažnost s funkcijo HumiditySelect	Nastavljiva zračna vlažnost s pomočjo funkcije HumidityControl
		Prikaz trenutne vlažnosti zraka v StorageZone
		Pladenj za vodo
Udobje in prilagodljivost	Filter zraka v vsaki coni s funkcijo opozorila za zamenjavo	Filter zraka v vsaki coni s funkcijo opozorila za zamenjavo
	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C
	Ločevalnik con s plastičnim nosilcem za steklenice, razširljiv s FlexFit lesnimi letvami (dodatki)	Ločevalnik con s FlexFit sistemom
	Predstavitvena plošča	
	SoftSystem zapiranje vrat	SoftSystem zapiranje vrat
Dizajn in življenjski slog	Lesene police, nastavljive po višini (nadaljne police kot dodatna oprema)	Lesene police na teleskopskih vodilih
	Zaslon: izbira možnost izbire med 9 ali 12 jeziki * (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Zaslon: izbira med 12 jeziki (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
		Sommelier Board *
		LightColumn
		Panelna zadnja stena: BlackSteel
Varnost	Touchdisplay (modeli SmartSteel)	
	Touch & Swipe-Display (modeli BlackSteel)	Touch & Swipe-Display, v steklenih vratih
	Luč za predstavitev (steklena vrata)	Luč za predstavitev
	Aluminijast ročaj z odpiralnim mehanizmom	Navpični vgradni ročaj
	Nizka raven hrupa	Nizka raven hrupa
Povezljivost *	InteriorFit	InteriorFit
	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarm za vrata, temperaturo in izpad električne energije	Alarm za vrata, temperaturo in izpad električne energije
	Zvočni in optični alarm na zaslonu, prek osvetlitve in potisnega sporočila zahvaljujoč napravi SmartDevice*	Zvočni in optični alarm na zaslonu, prek osvetlitve in potisnega sporočila zahvaljujoč napravi SmartDevice*
	DisplayLock	DisplayLock
	eDoorLock, Elektronska ključavnica vrat	
	SmartDevice (vključno z napravo SmartDevice)*	SmartDevice (vključno z napravo SmartDevice)
	Luč za predstavitev**	Luč za predstavitev**
	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C**	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C
	Prikaz in krmiljenje pomembnih funkcij aparata**	Prikaz in krmiljenje pomembnih funkcij aparata**

* odvisno od modela

** tudi prek aplikacije SmartDevice

	Vinidor	Vinidor Selection
StainlessSteel 60 cm		
BlackSteel 60 cm		
GlassBlack 60 cm		
GlassBlack 70 cm		

Pri modelih širine 60 cm: globina naprave 67,5 cm

Pri modelih širine 70 cm: globina naprave 76,4 cm

Kakovost na vseh ravneh



LightTower

Eden najpomembnejših (in najbolj zanemarnjenih) elementov oblikovanja je svetloba. Pametno uporabljena lahko naredi čudeže za pravo razpoloženje, tako kot pri naših aparatih s steklenimi vrati. Dva navpična svetlobna stebra osvetljujeva vaše steklenice kot umetnine, vsakič ko odprete vrata ali ves čas. Izbira je vaša – tako kot jakost svetlobe.



Notranjost iz črnega jekla

Idealno ozadje za vašo zbirko vin: hrbtna plošča iz črnega jekla. Osupljivo črno nerjavno jeklo notranjosti temperirne vinske vitrine doda eleganco. Vendar je videz le ena od prednosti, saj zadnja stena zagotavlja tudi uravnateženo kroženje zraka in popolnoma nadzorovano vlažnost.



Lesene police FlexFit

Preproste police po meri: z nastavljivimi lesenimi obrobami odlagalnih polic FlexFit lahko ustvarite popolno prilaganje za vsako steklenico – tudi za magnume. Tako bo vaša zbirka vin videti bolj urejena kot kdaj koli prej, poleg tega pa vam ni treba več skrbeti za občasno razlitje rdečega vina, saj lahko obarvane obrobe preprosto zamenjate.



Ločevalnik temperaturnih območij

Še večja prilagodljivost pri shranjevanju vinskih steklenic. Modeli Vinidor Selection so opremljeni z lesenimi palicami FlexFit. Te je mogoče namestiti kot dodatke za modele Vinidor s plastičnimi policami.




Pladenj za vodo

Idealna vlažnost, tudi v suhih razmerah, zahvaljujoč pladnju za vodo, ki ga je mogoče enostavno naknadno namestiti. Pomaga vzdrževati optimalno vlažnost v aparatu, saj zbira vodo iz notranjosti aparata ali od vas, ki ga napolnite po potrebi. Tako bo vaša zbirka vin shranjena v idealnih pogojih v vsakem okolju.



Vgradni ročaj

Funkcionalnost in eleganca: Vgradni ročaji modelov Vinidor Selection omogočajo gladek in udoben oprijem ter neoviran pogled na prefinjeno obliko temperirne vinske vitrine, ki se prilaga tudi najbolj uglajenemu okolju.



Elegantna aluminijasta vratna kljuka z mehanizmom za odpiranje

Vsa vrata so narejena zato, da jih je treba odpreti, vendar so le nekatera zasnovana tako, da se jih odpira brez težav. Ne glede na to, ali morate do aparata dostopati redno ali z minimalnim naporom, vam pri tem pomaga vgrajeni mehanizem za odpiranje vrat, ki poskrbi, da je izkušnja za vas čim manj obremenjujoča. Eleganten ročaj je poleg tega tudi privlačen element vašega aparata.



Sommelier Board

Vnesite eleganco v svoj prostor s kompletom SommiereBoard. Ta prestižen komplet na prefinjen način predstavlja vse vaše vino, kozarce, karafe in pribor. Ne le, da je videti čudovito, temveč je tudi praktičen, saj ima vgrajen predal za shranjevanje in posebno delovno površino za odpiranje in serviranje vina.



WPgbi 7483 New
Vinidor Selection



WPgbi 7473 New
Vinidor Selection



WPgbi 7472 New
Vinidor Selection



WPgbi 5283 New
Vinidor Selection



WPgbi 5273 New
Vinidor Selection



WPgbi 5272 New
Vinidor Selection



Prostornina	561 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	145
Zunanje mere v mm (š / g / v)	697 / 764 / 2013
Notranje mere v mm (š / g / v)	516 / 584 / 1710
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	144 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10°C do +38°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	35 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B / SuperSilent
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč	1,2 A
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumidityControl v StorageZone
Temperaturne cone / Ločeno nastavljev hladilni krog	3 / 3
Temperaturni razpon	+5°C do +20°C
Vrata / Ohišje	Izolirana steklena vrata - črna / BlackSteel
Vrsta krmiljenja / položaj	2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Zaslon Touch & Swipe
Alarm v primeru napake / Odrpta vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni / optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Notranja osvetlitev	LED svetlobna plošča, na obeh straneh
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Rešitev za povezovanje v omrežje	Vključno z napravo SmartDeviceBox
Material odlagalnih površin	lesene police
Police	11
Na teleskopskih vodilih	8
Vrsta ločevalnika con	variabilno, z lesenimi letvami
SoftSystem	da
Ročaj	navpičen vgrajen ročaj
Zračni filter	v ločevalniku con
Vrsta ključavnice	elektronska, brez daljinskega upravljanja
Odpiranje vrat / Tesnilo vrat	desno zamenljivo / zamenljivo
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	108,7 / 101,8 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882429
Leseni dodatki / set 3 dolgi/kratki	9882765 / 9881764
Označevalci "klip"- alu, 5 kos	9882766
Pripomoček za predstavitve vin	9882303
Posoda za vodo	9882757

Prostornina	561 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	182
Zunanje mere v mm (š / g / v)	697 / 764 / 2013
Notranje mere v mm (š / g / v)	516 / 584 / 1710
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	144 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10°C do +38°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	35 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B / SuperSilent
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč	1,2 A
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumidityControl v StorageZone
Temperaturne cone / Ločeno nastavljev hladilni krog	3 / 3
Temperaturni razpon	+5°C do +20°C
Vrata / Ohišje	Izolirana steklena vrata - črna / BlackSteel
Vrsta krmiljenja / položaj	2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Zaslon Touch & Swipe
Alarm v primeru napake / Odrpta vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni / optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Notranja osvetlitev	LED svetlobna plošča, na obeh straneh
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Rešitev za povezovanje v omrežje	Vključno z napravo SmartDeviceBox
Material odlagalnih površin	lesene police
Police	11
Na teleskopskih vodilih	8
Vrsta ločevalnika con	variabilno, z lesenimi letvami
SoftSystem	da
Ročaj	navpičen vgrajen ročaj
Zračni filter	v ločevalniku con
Vrsta ključavnice	elektronska, brez daljinskega upravljanja
Odpiranje vrat / Tesnilo vrat	desno zamenljivo / zamenljivo
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	108,7 / 101,8 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882429
Leseni dodatki / set 3 dolgi/kratki	9882765 / 9881764
Označevalci "klip"- alu, 5 kos	9882766
Pripomoček za predstavitve vin	9882303
Posoda za vodo	9882757

Prostornina	561 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	182
Zunanje mere v mm (š / g / v)	697 / 764 / 2013
Notranje mere v mm (š / g / v)	516 / 584 / 1710
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	144 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10°C do +38°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	35 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B / SuperSilent
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč	1,2 A
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumidityControl v StorageZone
Temperaturne cone / Ločeno nastavljev hladilni krog	3 / 3
Temperaturni razpon	+5°C do +20°C
Vrata / Ohišje	Izolirana steklena vrata - črna / BlackSteel
Vrsta krmiljenja / položaj	2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Zaslon Touch & Swipe
Alarm v primeru napake / Odrpta vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni / optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Notranja osvetlitev	LED svetlobna plošča, na obeh straneh
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Rešitev za povezovanje v omrežje	Vključno z napravo SmartDeviceBox
Material odlagalnih površin	lesene police
Police	10
Na teleskopskih vodilih	8
Vrsta ločevalnika con	variabilno, z lesenimi letvami
SoftSystem	da
Ročaj	navpičen vgrajen ročaj
Zračni filter	v ločevalniku con
Vrsta ključavnice	elektronska, brez daljinskega upravljanja
Odpiranje vrat / Tesnilo vrat	desno zamenljivo / zamenljivo
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	148,8 / 142 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Leseni dodatki / set 3 dolgi/kratki	9882765 / 9882764
Označevalci "klip"- alu, 5 kos	9882766
Pripomoček za predstavitve vin	9882303
Posoda za vodo	9882757

Prostornina	357 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	104
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 678 / 1854
Notranje mere v mm (š / g / v)	416 / 499 / 1550
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	126 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10°C do +38°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	35 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B / SuperSilent
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč	1,2 A
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumidityControl v StorageZone
Temperaturne cone / Ločeno nastavljev hladilni krog	3 / 3
Temperaturni razpon	+5°C do +20°C
Vrata / Ohišje	Izolirana steklena vrata - črna / BlackSteel
Vrsta krmiljenja / položaj	2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Zaslon Touch & Swipe
Alarm v primeru napake / Odrpta vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni / optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Notranja osvetlitev	LED svetlobna plošča, na obeh straneh
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Rešitev za povezovanje v omrežje	Vključno z napravo SmartDeviceBox
Material odlagalnih površin	lesene police
Police	10
Na teleskopskih vodilih	7
Vrsta ločevalnika con	variabilno, z lesenimi letvami
SoftSystem	da
Ročaj	navpičen vgrajen ročaj
Zračni filter	v ločevalniku con
Vrsta ključavnice	elektronska, brez daljinskega upravljanja
Odpiranje vrat / Tesnilo vrat	desno zamenljivo / zamenljivo
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	124,4 / 119,1 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882429
Leseni dodatki / set 3 dolgi/kratki	9882763 / 9882762
Označevalci "klip"- alu, 5 kos	9882766
Pripomoček za predstavitve vin	9882303
Posoda za vodo	9882757

Prostornina	357 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	104
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 678 / 1854
Notranje mere v mm (š / g / v)	416 / 499 / 1550
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	126 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10°C do +38°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	35 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B / SuperSilent
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč	1,2 A
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumidityControl v StorageZone
Temperaturne cone / Ločeno nastavljev hladilni krog	3 / 3
Temperaturni razpon	+5°C do +20°C
Vrata / Ohišje	Izolirana steklena vrata - črna / BlackSteel
Vrsta krmiljenja / položaj	2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Zaslon Touch & Swipe
Alarm v primeru napake / Odrpta vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni / optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Notranja osvetlitev	LED svetlobna plošča, na obeh straneh
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Rešitev za povezovanje v omrežje	Vključno z napravo SmartDeviceBox
Material odlagalnih površin	lesene police
Police	11
Na teleskopskih vodilih	8
Vrsta ločevalnika con	variabilno, z lesenimi letvami
SoftSystem	da
Ročaj	navpičen vgrajen ročaj
Zračni filter	v ločevalniku con
Vrsta ključavnice	elektronska, brez daljinskega upravljanja
Odpiranje vrat / Tesnilo vrat	desno zamenljivo / zamenljivo
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	124,4 / 119,1 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882429
Leseni dodatki / set 3 dolgi/kratki	9882763 / 9882762
Označevalci "klip"- alu, 5 kos	9882766
Pripomoček za predstavitve vin	9882303
Posoda za vodo	9882757

Prostornina	367 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	106
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 678 / 1854
Notranje mere v mm (š / g / v)	416 / 499 / 1590
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	127 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10°C do +38°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	35 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B / SuperSilent
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč	1,2 A
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumidityControl v StorageZone
Temperaturne cone / Ločeno nastavljev hladilni krog	2 / 2
Temperaturni razpon	+5°C do +20°C
Vrata / Ohišje	Izolirana steklena vrata - črna / BlackSteel
Vrsta krmiljenja / položaj	2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Zaslon Touch & Swipe
Alarm v primeru napake / Odrpta vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni / optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Notranja osvetlitev	LED svetlobna plošča, na obeh straneh
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Rešitev za povezovanje v omrežje	Vključno z napravo SmartDeviceBox
Material odlagalnih površin	lesene police
Police	10
Na teleskopskih vodilih	8
Vrsta ločevalnika con	variabilno, z lesenimi letvami
SoftSystem	da
Ročaj	navpičen vgrajen ročaj
Zračni filter	v ločevalniku con
Vrsta ključavnice	elektronska, brez daljinskega upravljanja
Odpiranje vrat / Tesnilo vrat	desno zamenljivo / zamenljivo
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	124,4 / 119,1 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Leseni dodatki / set 3 dolgi/kratki	9882763 / 9882762
Označevalci "klip"- alu, 5 kos	9882766
Pripomoček za predstavitve vin	9882303
Posoda za vodo	9882757

Prostornina	367 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	106
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 678 / 1854
Notranje mere v mm (š / g / v)	416 / 499 / 1590
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	127 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10°C do +38°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	35 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B / SuperSilent
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč	1,2 A
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumidityControl v StorageZone
Temperaturne cone / Ločeno nastavljev hladilni krog	2 / 2
Temperaturni razpon	+5°C do +20°C
Vrata / Ohišje	Izolirana steklena vrata - črna / BlackSteel
Vrsta krmiljenja / položaj	2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Zaslon Touch & Swipe
Alarm v primeru napake / Odrpta vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni / optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Notranja osvetlitev	LED svetlobna plošča, na obeh straneh
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Rešitev za povezovanje v omrežje	Vključno z napravo SmartDeviceBox
Material odlagalnih površin	lesene police
Police	10
Na teleskopskih vodilih	8
Vrsta ločevalnika con	variabilno, z lesenimi letvami
SoftSystem	da
Ročaj	navpičen vgrajen ročaj
Zračni filter	v ločevalniku con
Vrsta ključavnice	elektronska, brez daljinskega upravljanja
Odpiranje vrat / Tesnilo vrat	desno zamenljivo / zamenljivo
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	124,4 / 119,1 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Leseni dodatki / set 3 dolgi/kratki	9882763 / 9882762
Označevalci "klip"- alu, 5 kos	9882766
Pripomoček za predstavitve vin	9882303
Posoda za vodo	9882757

1 Ti aparati so namenjeni izključno shranjevanju vina. Največja prostornina steklenice Bordeaux (0,75 l) v skladu s standardom NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
 2 V skladu z Uredbo EU 2019/2016.
 3 Izmerjeno v skladu s standardom EN 62552.
 4 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je naprava mogoče varno upravljati.



WPbsi 5252

Vinidor



Prostornina	367 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	155
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 675 / 1854
Notranje mere v mm (š / g / v)	461 / 500 / 1580
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	127 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10°C do +38°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	37 dB(A) / C
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč	1,2 A
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	2 / 2
Temperaturni razpon	+5°C do +20°C
Vrata	Vrata iz izolacijskega stekla z okvirjem BlackSteel
Ohišje	BlackSteel
Vrsta krmiljenja / položaj	2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Zaslon Touch & Swipe
Alarm v primeru napake / Odprta vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni / optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Notranja osvetlitev	LED osvetlenie zón
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Rešitev za povezovanje v omrežje	Vključno z napravo SmartDeviceBox
Material odlagalnih površin	lesene police
Police	8
Predstavitvena polica	1
Vrsta ločevalnika con	variabilni
Po višini nastavljive police	da
SoftSystem	da
Ročaj	paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
Zračni filter	v ločevalniku con
Odpiranje vrat / Tesnilo vrat	desno zamenljivo / zamenljivo
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	98,5 / 93,1 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Naprava SmartDevice	
Lesena polica / Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113328 / 7113041
Sistem označevanja s priponkami	9882766
Pripomoček za predstavitve vin	9882303

New



WSbsi 5252

Vinidor



Prostornina	349 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	155
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 675 / 1854
Notranje mere v mm (š / g / v)	461 / 471 / 1580
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	100 kWh
Klimatski razred	SN-T
Temperature okolice ⁴	+10°C do +43°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	37 dB(A) / C
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč	1,2 A
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	2 / 2
Temperaturni razpon	+5°C do +20°C
Vrata	BlackSteel
Ohišje	BlackSteel
Vrsta krmiljenja / položaj	2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Zaslon Touch & Swipe
Alarm v primeru napake / Odprta vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni / optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Notranja osvetlitev	LED osvetlenie zón
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Rešitev za povezovanje v omrežje	Vključno z napravo SmartDeviceBox
Material odlagalnih površin	lesene police
Police	8
Predstavitvena polica	1
Vrsta ločevalnika con	variabilni
Po višini nastavljive police	da
SoftSystem	da
Ročaj	paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
Zračni filter	v ločevalniku con
Odpiranje vrat / Tesnilo vrat	desno zamenljivo / zamenljivo
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Naprava SmartDevice	
Lesena polica / Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113328 / 7113041
Sistem označevanja s priponkami	9882766
Pripomoček za predstavitve vin	9882303

New



WPbsi 5052

Vinidor



Prostornina	319 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	131
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 675 / 1654
Notranje mere v mm (š / g / v)	461 / 500 / 1380
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	123 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10°C do +38°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	37 dB(A) / C
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč	1,2 A
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	2 / 2
Temperaturni razpon	+5°C do +20°C
Vrata	Vrata iz izolacijskega stekla z okvirjem BlackSteel
Ohišje	BlackSteel
Vrsta krmiljenja / položaj	2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Zaslon Touch & Swipe
Alarm v primeru napake / Odprta vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni / optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Notranja osvetlitev	LED osvetlenie zón
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Rešitev za povezovanje v omrežje	Vključno z napravo SmartDeviceBox
Material odlagalnih površin	lesene police
Police	7
Predstavitvena polica	1
Vrsta ločevalnika con	variabilni
Po višini nastavljive police	da
SoftSystem	da
Ročaj	paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
Zračni filter	v ločevalniku con
Odpiranje vrat / Tesnilo vrat	desno zamenljivo / zamenljivo
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	89,9 / 85,2 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Naprava SmartDevice	
Lesena polica / Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113328 / 7113041
Sistem označevanja s priponkami	9882766
Pripomoček za predstavitve vin	9882303

New



WPsd 5252

Vinidor



Prostornina	367 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	155
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 675 / 1854
Notranje mere v mm (š / g / v)	461 / 500 / 1580
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	127 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10°C do +38°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	37 dB(A) / C
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč	1,2 A
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	2 / 2
Temperaturni razpon	+5°C do +20°C
Vrata	steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla, SmartSteel
Ohišje	srebrna
Vrsta krmiljenja / položaj	Monokromatski LCD / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake / Odprta vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni / optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Notranja osvetlitev	LED osvetlenie zón
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Rešitev za povezovanje v omrežje	Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
Material odlagalnih površin	lesene police
Police	8
Predstavitvena polica	
Vrsta ločevalnika con	variabilni
Po višini nastavljive police	da
SoftSystem	
Ročaj	paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
Zračni filter	v ločevalniku con
Odpiranje vrat / Tesnilo vrat	desno zamenljivo / zamenljivo
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	97,9 / 92,5 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Naprava SmartDevice	6125265
Lesena polica / Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113328 / 7113041
Sistem označevanja s priponkami	9882766
Pripomoček za predstavitve vin	9882303

New



WPsd 4652

Vinidor



Prostornina	272 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	107
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 675 / 1454
Notranje mere v mm (š / g / v)	461 / 500 / 1180
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	118 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10°C do +38°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	38 dB(A) / C
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč	1,2 A
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	2 / 2
Temperaturni razpon	+5°C do +20°C
Vrata	steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla, SmartSteel
Ohišje	srebrna
Vrsta krmiljenja / položaj	Monokromatski LCD / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake / Odprta vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni / optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Notranja osvetlitev	LED osvetlenie zón
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Rešitev za povezovanje v omrežje	Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
Material odlagalnih površin	lesene police
Police	6
Predstavitvena polica	
Vrsta ločevalnika con	variabilni
Po višini nastavljive police	da
SoftSystem	
Ročaj	paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
Zračni filter	v ločevalniku con
Odpiranje vrat / Tesnilo vrat	desno zamenljivo / zamenljivo
Možnost Side-by-Side	
Bruto / neto teža	80,7 / 76,3 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Naprava SmartDevice	6125265
Lesena polica / Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113328 / 7113041
Sistem označevanja s priponkami	9882766
Pripomoček za predstavitve vin	9882303

New

Pregled prednosti

TempProtect Plus

Dva senzorja nenehno merita temperaturo v vinski vitrini. V primeru kritične spremembe prejmete obvestilo.*

HumidityControl

Vlažnost je mogoče aktivno uravnati v korakih po 5 % med 50 % in 80 % relativne vlažnosti.**

VibrateSafe

Posebej razviti kompresorji z izjemno gladkim delovanjem in stabilne police omogočajo nemoteno shranjevanje vina.

Največja prostornina za shranjevanje

Odvisno od modela, shranjevanje vratu-na-vratu na trdnih kovinskih policah omogoča varno shranjevanje 141 do 324 steklenic in enostaven dostop.

1 območje

S konstantno temperaturo po vsej notranjosti, nastavljiva od +5 °C do +20 °C.

Po višini nastavljive lesene police

Na tekočih vodilih.

FreshAir

Za čisti okus filter z aktivnim ogljem zanesljivo nase veže vse vrste nezaželenih vonjav.



WPbli 5231 GrandCru Selection



Ključavnica

Zaščita pred nepooblaščenim dostopom.



Varnost

Prefinjene alarmne funkcije zagotavljajo zvočne in vizualne alarme.*

Ergonomski ozek ročaj vrat

V črni barvi ali brušenem aluminiju, odvisno od serije.

UVProtect Plus

Trojna zaščita: Trojna zaščita: zatemnjena steklena vrata z dvema slojema vakuumsko nanese kovine zagotavljajo zelo učinkovito zaščito pred sončnim sevanjem.

Predstavitvena osvetlitev

Učinkovito prikazuje vinsko zbirko tudi, ko so steklena vrata zaprta. Osvetlitev lahko zatemnite na zaslonu.*

EasyFill

Pomoč pri vstavljanju steklenic za enostavno polnjenje vinske vitrine. Pod kotom večjim od 90° ostanejo vrata odprta.

Vrata s samodejnim zapiranjem SelfClosing

Vrata vinske vitrine se samodejno zaprejo, ko so odprta za manj kot 90°.



SmartDevice

Integrirana naprava SmartDevice vam omogoča upravljanje aparata in uporabo dodatnih storitev preko računalnika in mobilnih končnih naprav.



LightColumn

Obojestranska LED-svetlobna stebra od zgoraj navzdol enakomerno osvetljuje notranjost.



Zaslon na dotik






Uporaba aparata Liebherr je zelo preprosta z nežnim dotikom prsta po preglednem zaslonu na dotik.

	GrandCru	GrandCru Selection
Kakovost	Vzdrževanje konstantne temperature	Vzdrževanje konstantne temperature
	Nastavljivo temperaturno območje v posameznici: +5 °C do +20 °C	Nastavljivo temperaturno območje v posamezni coni: +5 °C do +20 °C
	Konstanten prikaz dejanske temperature	Konstanten prikaz dejanske temperature
	Trikratna UV in varnostna zasteklitev/UVProtect Plus	Trikratna UV in varnostna zasteklitev/UVProtect Plus
	Shranjevanje z blaženjem tresljajev/VibrateSafe	Shranjevanje z blaženjem tresljajev/VibrateSafe
	Maksimalno število shranjenih steklenic, shramba steklenica na steklenico	Maksimalno število shranjenih steklenic, shramba steklenica na steklenico
Popolna klima	Zamenljivo vratno tesnilo	Zamenljivo vratno tesnilo
	2 po višini nastavljivi nogi	2 po višini nastavljivi nogi
	Nastavljiva vlažnost s funkcijo HumiditySelect	Uravnavanje vlažnosti s funkcijo HumiditySelect
Udobje in prilagodljivost	Prikaz dejanske vlažnosti	
	1 filter FreshAir z opomnikom za zamenjavo	1 filter FreshAir z opomnikom za zamenjavo
	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C
Dizajn in življenjski slog	Pomoč pri polnjenju EasyFill	Pomoč pri polnjenju EasyFill
	Vrata s samodejnim zapiranjem SelfClosing	Vrata s samodejnim zapiranjem SelfClosing
	Lesene police, nastavljive po višini	Lesene police, nastavljive po višini
	Zaslon: izbira med 9 jeziki (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Zaslon: izbira med 9 jeziki (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Varnost	LED-osvetlitev stropa	LED-stropna osvetlitev (polna vrata), svetlobni stolpec (steklena vrata)
	Panelna zadnja stena: kovinska, grafitno siva	Panelna zadnja stena: nerjavno jeklo
	Zaslon na dotik	Zaslon na dotik
	Luč za predstavitev (steklena vrata)	Luč za predstavitev (steklena vrata)
	Paličasti ročaj: črn	Paličasti ročaj: brušen aluminij
Povezljivost*	Nizka raven hrupa	Nizka raven hrupa
	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarm za vrata, temperaturo in izpad električne energije	Alarm za vrata, temperaturo in izpad električne energije
	Zvočni in optični alarm na zaslonu, prek osvetlitve in potisnega sporočila zahvaljujoč napravi SmartDevice*	Zvočni in optični alarm na zaslonu, prek osvetlitve in potisnega sporočila zahvaljujoč napravi SmartDevice*
	Zaklep zaslona	Zaklep zaslona
Varnost	Mehanska ključavnica, možno kot dodatna oprema	Mehanska ključavnica, integrirana
	Pripravljeno za napravo SmartDevice	SmartDevice (vključno z napravo SmartDevice)
	Luč za predstavitev*	Luč za predstavitev*
	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C
Povezljivost*	Prikaz in krmiljenje pomembnih funkcij aparata*	Prikaz in krmiljenje pomembnih funkcij aparata*

GrandCru



GrandCru Selection



Vino

Kakovost na vseh ravneh



TempProtect Plus

Zahvaljujoč funkciji TempProtect Plus, ste lahko popolnoma pomirjeni, saj veste, da so vaša vina zaščitena pred temperaturnimi nihanjem – saj vaša vitrina za shranjevanje vina stalno meri temperaturo z dvema temperaturnima senzorjema.



Nadzor vlažnosti

Pri modelih s funkcijo HumiditySelect lahko vlažnost prilagodite na dveh stopnjah: standardno ali visoko. Pri modelih s funkcijo »HumidityControl« lahko optimalno vlažnost nastavite v korakih po 5 % med 50 % in 80 % RV*.



UVProtect Plus

Popolna UV zaščita za dolgoročno shranjevanje: zatemnjena steklena z dvema slojema vakuumsko nanese kovine zagotavljajo zelo učinkovito zaščito vin pred sončnim sevanjem.



EasyFill

Nad kotom 90° ostanejo vrata vinske vitrine – za še posebej enostavno polnjenje. Ko so odprta za manj kot 90°, se vrata zaprejo nežno in samodejno.



VibrateSafe

Vitrine za shranjevanje vina Liebherr zagotavljajo nežno shranjevanje s posebej razvitimi tihimi kompresorji in stabilnimi lesenimi policami iz masivnega bukovega lesa.



LightColumn

Optimalen pregled vseh vin: LightColumn je nameščen od vrha do dna aparata. LED-sijalke zagotavljajo enakomerno osvetlitev v notranjosti vitrine za shranjevanje vina.



Ključavnica

Mehanska ključavnica vrat zagotavlja neprekinjeno varnost za vašo dragoceno zbirko vin. Ključavnica je vdelana in se nevsiljivo zlije s celotno zasnovo.



Lesene police/maks. zmogljivost/shranjevanje vrat-na-vrat

Da bi v celoti izkoristili njeno prostornino, je notranjost zasnovana tako, da lahko steklenice vina shranite vrat-na-vrat. Tako je na voljo dovolj prostora za nenehno rastočo zbirko vin.



Steel Interior

Kombinacija lesenih polic in zadnje stene iz nerjavnega jekla SmartSteel je čudovita, tudi ko je vitrina prazna. Površina zadnje stene prav tako zagotavlja dosledno kroženje zraka.



FreshAir

Filter z aktivnim ogljem veže vonjave vseh vrst, da se ohrani čist okus vašega vina. Aparat vas opomni na zamenjavo filtra vsakih šest mesecev, kar lahko preprosto storite sami.



Zaščita

Varovanje dragocene zbirke vina je velika odgovornost. Zato so naše vitrine za shranjevanje vina opremljene s celovitim varnostnim paketom. Prefinjene alarmne funkcije zagotavljajo zvočna in optična opozorila, preden se vino pokvari.



SmartDevice

Ste pripravljeni na prihodnost pametnega doma? Liebherr bo z veseljem pomagal. Naprava SmartDevice je že vključena ali pa jo je mogoče naknadno vgraditi v vse aparate (pripravljeno za SmartDevice). Povežite aparat Liebherr z internetom. Napravo SmartDevice lahko namestite v le nekaj korakih in že danes vam bo na voljo ves svet digitalnih možnosti.



WTeS 1672

Vinidor



Prostornina
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l¹
Zunanje mere v mm (š / g / v)
Notranje mere v mm (š / g / v)

94 l
34
598 / 575 / 822
510 / 440 / 550

Energijska učinkovitost²
Poraba energije v 365 dneh³
Klimatski razred
Temperature okolice⁴
Hladilno sredstvo
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku
Napetost / frekvenca
Prikjučna moč
Ventilator
Filter z aktivnim ogljem FreshAir
Upravljanje zračne vlage z

G **A** **G**
138 kWh
SN-ST
+10°C do +38°C
R 600a
36 dB(A) / C
220 - 240V~ / 50 Hz
1,5 A
da
da
HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)

Temperaturne cone
Ločeno nastavljiv hladilni krog
Temperaturni razpon
Vrata
Ohišje
Vrsta krmiljenja / položaj
Upravljanje krmiljenja
Alarm v primeru napake
Odpirna vrata: Opozorilni signal
Otroška varovalna ključavnica
Notranja osvetlitev
Trajno aktivirano / možna zatemnitev
Trajno vključena notranja osvetlitev
Material odlagalnih površin
Police / Na teleskopskih vodilih
Po višini nastavljive police
Ročaj / Vrsta ključavnice
Odpiranje vrat / Tesnilo vrat
Bruto / neto teža

2
2
+5°C do +20°C
izolirna steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla
nerjavno jeklo
MagicEye / v notranjosti
Elektronika na dotik
optični in zvočni
zvočni
da
LED
da / da
lesene police
5 / 3
Aluminijast ročaj / mehanska
desno zamenljivo / zamenljivo
58 / 56 kg

Pripor
Filter z aktivnim ogljem FreshAir
Ključavnica / Galvanizirana odlagalna rešetka
Sistem označevanja s priponkami
Loščilo za nerjavno jeklo
Čistilo za nerjavno jeklo
Držalo iz nerjavnega jekla za podputno vinsko vitrino

9881289
9094397
8409030
8409022
9901071



WKb 1812

Vinothek



135 l
66
600 / 613 / 890
500 / 440 / 710

G **A** **G**
123 kWh
SN-ST
+10°C do +38°C
R 600a
38 dB(A) / C
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
da
da
HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)

1
1
+5°C do +20°C
steklena vrata, črni okvir
črna
MagicEye / Čelno ohišje
Tipke
optični in zvočni
zvočni
da
da
rešetke, pocinkane
3 / -
da
črni paličasti ročaj / -
desno zamenljivo / zamenljivo
46 / 43 kg

9881291
9094443 / 7112035
9086723



WKR 1811

Vinothek



128 l
66
600 / 613 / 890
500 / 440 / 710

E **A** **G**
76 kWh
SN-T
+10°C do +43°C
R 600a
37 dB(A) / C
220 - 240V~ / 50 Hz
0,5 A
da
da
HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)


1
1
+5°C do +20°C
polna vrata, bordo
črna
MagicEye / Čelno ohišje
Tipke
optični in zvočni
zvočni
da
da
rešetke, pocinkane
3 / -
da
črni paličasti ročaj / -
desno zamenljivo / zamenljivo
40 / 37 kg

9881291
9094443 / 7112035
9086723

Kompaktne vitrine



1 Ti aparati so namenjeni izključno shranjevanju vina. Največja prostornina steklenice Bordeaux (0,75 l) v skladu s standardom NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
2 V skladu z Uredbo EU 2019/2016.
3 Izmerjeno v skladu s standardom EN 62552.
4 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



LED-osvetlitev

Za optimalno predstavitev vrhunskih vin je WKes 653 opremljen s preklopno in zatemnitveno LED-osvetlitvijo. Ker LED-diode proizvajajo le minimalno toplotno sevanje in ne ustvarjajo UV-sevanja, je mogoče vina tudi za daljše obdobje postaviti v pravi luči, ne da bi jim to škodovalo.



Elektronika na dotik

Idealna temperatura shranjevanja vin je med +8 °C in +12 °C. Bela vina, ki se hranijo pri pesteri temperaturi, je idealno hraniti pri temperaturi pod +10 °C, rdeča vina pa do +18 °C. Zato lahko s preprosto elektroniko na dotik temperaturo natančno nastavite med +5 °C in +20 °C.



WKes 653

GrandCru



Prostornina	48 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	12
Zunanje mere v mm (š / g / v)	425 / 478 / 612
Notranje mere v mm (š / g / v)	350 / 310 / 370
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	78 kWh
Klimatski razred	SN
Temperatura okolice ⁴	+10 °C do +32 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	37 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	C
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,0 A
Ventilator	da
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone	1
Ločeno nastavljen hladilni krog	1
Temperaturni razpon	+5 °C do +20 °C
Vrata	steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla, SmartSteel
Ohišje	nerjavno jeklo s SmartSteel
Vrsta krmiljenja / položaj	LCD-prikazovalnik / v notranjosti
Upravljanje krmiljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Odperta vrata: Opozorilni signal	zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Material odlagalnih površin	lesene police
Police	3
Predali za pripomočke	1
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno nezamenljivo
Tesnilo vrat	zamenljivo
Bruto / neto teža	33 / 28 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9881287
Sistem označevanja s priponkami	9094559
Spodnji pokrov pri montaži na steno	9590519



ZKes 453

Humidor



Prostornina	39 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	425 / 478 / 612
Notranje mere v mm (š / g / v)	300 / 274 / 340
Poraba energije v 365 dneh	162 kWh
Klimatski razred	N
Temperatura okolice ⁴	+16 °C do +32 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	40 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	0,5 A
Ventilator	da
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da
Upravljanje zračne vlage z	HumidityControl
Temperaturne cone	1
Ločeno nastavljen hladilni krog	1
Temperaturni razpon	+16 °C do +20 °C
Vlažnost	68% do 75%
Vrata	steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla, SmartSteel
Ohišje	nerjavno jeklo s SmartSteel
Vrsta krmiljenja / položaj	LCD-prikazovalnik / v notranjosti
Upravljanje krmiljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Odperta vrata: Opozorilni signal	zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Material odlagalnih površin	les španske cedre
Police	2
Predstavitvene škatle	2
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno nezamenljivo
Tesnilo vrat	zamenljivo
Bruto / neto teža	34 / 30 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9881287
Spodnji pokrov pri montaži na steno	9590519

1 Ti aparati so namenjeni izključno shranjevanju vina. Največja prostornina steklenice Bordeaux (0,75 l) v skladu s standardom NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

2 V skladu z Uredbo EU 2019/2016.

3 Izmerjeno v skladu s standardom EN 62552.

4 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



Predstavitveni zaboji

V različno visokih predstavitvenih zabojih lahko cigare hranite posamično. Zaboji so izdelani iz španske cedre in jih lahko priročno odstranite.



Zračna vlaga

V integrirano posodo za vodo lahko napolnite liter destilirane vode. Senzorji vlage uravnavajo potrebno vodo in natančno zagotavljajo izbrano zračno vlago med 68 % in 75 %. Optični zaslon pravočasno sporoči, kdaj je treba napolniti vodo.

Vitrine za vino



Naprava SmartDevice
Stanje vinske vitrine si lahko ogledate povsod. Vinsko omaro Liebherr lahko hitro povežete – z napravo SmartDevice kot dodatno opremo. Tako boste imeli vse prednosti aplikacije SmartDevice: Dostopajte do aparata od koder koli, ko ste na poti si oglejte in spremenite nastavitve, na primer temperaturo. Poleg tega so na pametnem telefonu na voljo pomembne varnostne informacije o aparatu in vinu.



Filter z aktivnim ogljem FreshAir
Da bi zagotovili, da vino lahko zori pri optimalni kakovosti zraka in ohrani pristen okus, filter z aktivnim ogljem FreshAir zanesljivo veže vse vrste vonjav. Filter je treba zamenjati vsakih 6 mesecev in potrebna zamenjava je prikazana s funkcijo opomnika (odvisno od modela).



Posode za vodo in lavino kamnino
Posoda za vodo, ki jo je mogoče naknadno namestiti, in lavino kamnino pomagajo ohraniti popolno vlažnost - tako zamaški ostanejo optimalno vlažni tudi v suhih pogojih.



Pripomoček za predstavitev vin
Spretno poudari posebne steklenice v plemeniti pripomoček za predstavitev vin postavi vinske steklenice v središče pozornosti in usmeri pogled na etiketo vina. Razen tega zagotavlja varno namestitvev odprtih steklenic.



Lesena polica, nastavljiva po višini
Prefinjeno in zrelo. Elegantne lesene police iz bukke so namenjene vodoravnemu skladiščenju steklenic za vino z nizkimi vibracijami in z ergonomsko obliko pomagajo pri shranjevanju, odstranjevanju in organizaciji. Dodatna prednost: Les diha in lahko shranjuje majhne količine vode – to je dobro za mikroklimo v notranjosti. In tako tudi za dolgoročno shranjevanje.



Lesena dvizna polica
Dve odprti steklenici vina je mogoče varno skladiščiti in predstaviti na visokokakovosten način na dvizni polici iz bukovega lesa. To omogoča funkcija zlaganja, ki je vgrajena v ploščo.



Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo, nastavljiva po višini
Robustna kovinska polica združuje vse, kar je potrebno za shranjevanje vina v gostinstvu. V aparatu jo lahko spremenljivo premikate – za prilagodljivo razdelitev steklenic. Oporniki zagotavljajo še posebej varen oprijem. Prevljučena kovina je zelo enostavna za čiščenje. In preprosta in jasna zasnova s sprednjo stranjo iz bukovega lesa je usklajena z vsemi starimi vini.



Perforirana pločevina
Perforirana pločevina zagotavlja optimalno stabilnost steklenic. Steklenice in zaboji so na njih tako vedno varno shranjeni. Police iz perforirane pločevine imajo veliko nosilnost in so optimalno primerne za polnjenje pijač.



Galvanizirana rešetka
Rešetka za dodatne potrebe.

Vitrine za vino



Lesene predelne palice, set 3
Ne glede na to, ali gre za velike ali majhne - zdaj bodo vse steklenice ustezale. S pomočjo dodatnih lesenih predelnih palic enostavno in varno shranite tudi manjše steklenice v svoji vinski vitrini Liebherr.




Ploščice za označevanje
Za popolno organiziranost vaše zaloge vina je priloženih pet elegantnih aluminijastih ploščic. Nanje lahko pišete in jih pritrdite na police za steklenice.



Sredstvo za čiščenje nerjavnega jekla
Za vzdrževanje površin iz nerjavnega jekla. (Ne uporabljajte na površini SmartSteel.)



Čistilo za nerjavno jeklo
Zanesljivo in nežno odstranjuje prstne odtise, črte in madeže s površin iz nerjavnega jekla. (Ne uporabljajte na površini SmartSteel.)



Ročaj
Za optimalno prilagoditev aparata na zeleni prostor v kuhinji je mogoče trden robustni aluminijasti ročaj zamenjati z ožjim dolgim ročajem iz brušenega nerjavnega jekla.



Ključavnica
Užitek, do katerega drugi nimajo dostopa. Vinske zbirke so običajno tudi vrhunske naložbe. Zato jih je tako tudi treba zavarovati. Omaro za shranjevanje vina GrandCru je zato mogoče enostavno naknadno opremiti z mehansko ključavnico vrat.



Prekritje dna pri stenski montaži
Pokriva spodnjo stran in omogoča, da kompaktne aparate na privlačen način montirate na steno brez vidne spodnje strani.



Zaščita pred prevračanjem
Zaščita pred prevračanjem trdno povezuje zgornji del naprave s steno. Za stabilni položaj ter varno vstavljanje in odstranjevanje izvlečne police, tudi pri maksimalnem polnjenju.

Najnovejšo dodatno opremo za posamezen model si oglejte na spletu: home.liebherr.com



Zamrzovalniki za spodbujanje prodaje za gastronomijo in maloprodajo – kakovost, ki se izplača

V svetu, ki je vedno bolj mobilen in hitrejši, štejejo dobra vidljivost in prvi impulzi: Zahvaljujoč optimalni TDA (Total Display Area) zamrzovalne skrinje Liebherr na zelo jasn način predstavijo prigrizke, sladoled ali pripravke in vas vabijo k nakupu. Privlačen dizajn postavlja standarde v industriji, individualne možnosti blagovne znamke spremenijo vsako skrinjo v izkušnjo blagovne znamke, ki pritegne pozornost. Izpolnjene pa niso le najvišje zahteve po večji prodaji, temveč tudi tiste po večji trajnosti. Poleg zelo nizkih stroškov energije, naravnih hladilnih sredstev, komponent brez PVC in nizkega oddajanja toplote, visoko učinkoviti profesionalni aparati navdušujejo tudi s tem, da ne zahtevajo vzdrževanja in zagotavljajo vsaj 15 let zanesljivega zamrzovanja. Ali na kratko: z neprekosljivim TCO (Total Cost of Ownership).

Povečajte Prepoznavnost blagovne znamke.

Liebherr ponuja številne možnosti za individualno in privlačno poudarjanje vaše blagovne znamke. Izbirate lahko med različnimi postopki in različnimi modeli. Na povpraševanje lahko razvijemo vaše lastne koncepte aparatov, ki popolnoma ustrezajo vaši blagovni znamki in posebnim zahtevam.

Individualne nalepke

Želena blagovna znamka se glede na število kosov in motiv natisne na nalepko s sitotiskom ali digitalnim tiskanjem, običajno na PVC folijo. Ta se nato natančno namesti na penasto ohišje skrinje ali omare.



Nalepke za zaslon/stransko steno/vrata in individualno barvno oblikovanje

Z individualnim barvnim oblikovanjem se lahko vaša blagovna znamka predstavi na privlačen način in še bolje poudari izdelke. Na zamrzovalnih enotah za spodbujanje prodaje lahko specifično za stranko prilagodimo stranske stene skrinje in plastične končne dele na okvirju skrinje, kot tudi zaslon in okvir zaslona.

Pregled prednosti



Energijsko učinkovita LED osvetlitev notranjosti

Energijsko učinkovita LED osvetlitev notranjosti za učinkovito in prepričljivo predstavitev ponudbe. Izbirno je na voljo tudi ključavnica za pokrov.

Večdelni okvir iz plastike in aluminija

Večdelni okvir iz plastike in aluminija v privlačnem in modernem dizajnu z zaobljenimi vogali zagotavlja stabilnost in boljšo higieno ter zaščito med odstranjevanjem blaga.

Zmogljiva izolacija

Zmogljiva izolacija zagotavlja stalne temperature in zmanjšuje porabo energije.

Skladnost z ROHS in WEEE

Skladnost z ROHS in WEEE z uporabo okolju prijaznih materialov v kombinaciji z optimalno zmožnostjo za recikliranje.



Ključavnica na pokrovu

Ključavnica na pokrovu varuje blago pred nepooblaščenim dostopom.

Stabilne viseče košare

Stabilne viseče košare omogočajo pregledno predstavitev blaga.

Ojačano enojno varnostno steklo

Ojačano enojno varnostno steklo je nezlomljivo, trpežno in zagotavlja stabilnost v zgornjem delu skrinje. Poleg tega je zaradi manjšega toplotnega sevanja zagotovljen optimalen pregled nad shranjenim blagom. Pokrov lahko odstranite za lažje rokovanje in čiščenje.

Profilno tesnilo

Profilno tesnilo za preprosto odpiranje in zapiranje pokrova.

Kovinska notranja posoda

Kovinska notranja posoda z zaobljenimi vogali je enostavna za čiščenje, omogoča popolno higieno in dobro prevodnost hlajenja.

Tišji zahvaljujoč kondenzatorju z zunanjim ovojem

Zahvaljujoč kondenzatorju v penastem zunanjem ovoju zamrzovalne vitrine za sladolede ne potrebujejo praktično nobenega vzdrževanja – ohišje pa je enostavno za čiščenje. Dodatno se vodne kapljice kondenzata ne tvorijo na zunanji površini.



Stabilna kolesa

Vzdržljiva kolesa olajšujejo premikanje aparata in omogočajo enostavno čiščenje tal pod aparatom.



EFI 3553



Gladek drsni stekleni pokrov

Rahlo ukrivljeni stekleni drsni pokrovi omaric EFI so izdelani iz kaljenega enoslojnega varnostnega stekla. Zahvaljujoč profilnim tesnilom in plastičnemu okvirju z ogrevanjem s kompresorjem z vročim plinom je premikanje polovic pokrovov vedno preprosto.



Izolirani drsni pokrov

Zahvaljujoč kompozitnemu pokrovu iz aluminija in trdega PVC so pokrovi, ki so izolirani s trdno peno, še posebej obremenljivi. Zgornji del je opremljen z aluminijasto delovno površino, odporno na praske. Drsni pokrov, izoliran s peno, je na voljo kot alternativa k steklenemu drsnemu pokrovu. Vtična ključavnica je na voljo kot dodatna oprema.



Liebherrjevo stojalo Action-Area-Rack

Več blaga na isti površini. S tem izjemno stabilnim, nosilnim dodatkom je mogoče hladilnike in zamrzovalnike Liebherr zložiti v poljubni kombinaciji. To pomeni do 65 % več prostornine, ne da bi zavzeli niti milimeter dodatnega prostora. Tako lahko ponudite bistveno več izdelkov – v višini oči strank, da jih ne bodo mogle spregledati.



Steklena pregrada

Robustna steklena pregrada iz kaljenega varnostnega stekla ščiti sladolede pred umazanijo ob prodaji in skrbi za privlačno predstavitev blaga. Posebej globoka steklena pregrada na sprednji strani zagotavlja odlično preglednost, tako da si kupci lahko blago ogledajo iz različnih zornih kotov.



EFI 5653

Širina	1885 mm
Bruto / neto prostornina	571 / 408 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1885 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1760 / 535 / 656
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	1,03
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	1094 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,5 A
Hladilni sistem / Postopek odtaljevanja	statičen / ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	8
Maksimalno število košar (glej sliko)	8
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	90,7 / 80,9 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111009
Košara 210 mm	7111039
Ločilna rešetka 270 mm / Visoka rešetka	7111031
Ločilna rešetka 210 mm / Visoka rešetka	7111784
Ločilna rešetka 270 mm / Nizka rešetka	7111033
Ločilna rešetka 210 mm / Nizka rešetka	7111787
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Steklen pokrov	
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na upit
Zunanji regulator termostata	na upit
Letvica za odčitavanje cen	7652174



EFI 4853

Širina	1675 mm
Bruto / neto prostornina	499 / 355 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1675 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1550 / 535 / 656
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,91
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	990 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,5 A
Hladilni sistem / Postopek odtaljevanja	statičen / ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	7
Maksimalno število košar (glej sliko)	7
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	89,5 / 79,9 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111009
Košara 210 mm	7111039
Ločilna rešetka 270 mm / Visoka rešetka	7111031
Ločilna rešetka 210 mm / Visoka rešetka	7111784
Ločilna rešetka 270 mm / Nizka rešetka	7111033
Ločilna rešetka 210 mm / Nizka rešetka	7111787
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Steklen pokrov	9809162
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na upit
Zunanji regulator termostata	na upit
Letvica za odčitavanje cen	7652066

EFI 4453

Širina	1465 mm
Bruto / neto prostornina	426 / 302 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1465 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1340 / 535 / 656
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,79
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	764 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,5 A
Hladilni sistem / Postopek odtaljevanja	statičen / ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	6
Maksimalno število košar (glej sliko)	6
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	76,4 / 67,4 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111009
Košara 210 mm	7111039
Ločilna rešetka 270 mm / Visoka rešetka	7111031
Ločilna rešetka 210 mm / Visoka rešetka	7111784
Ločilna rešetka 270 mm / Nizka rešetka	7111033
Ločilna rešetka 210 mm / Nizka rešetka	7111787
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Steklen pokrov	
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na upit
Zunanji regulator termostata	na upit
Letvica za odčitavanje cen	7652065

¹ Izmerjeno v skladu s standardom EN 16901.² V skladu z Uredbo EU 2019/2018.³ Izmerjeno pri izključeni osvetlitvi.⁴ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



EFI 3553



EFI 2853

Širina	1255 mm
Bruto / neto prostornina	355 / 249 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1255 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1130 / 535 / 656
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,67
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	726 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem / Postopek odtaljevanja	statičen / ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja / Prikaz temperature	Vrtljivi gumb / znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	5
Maksimalno število košar (glej sliko)	5
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	68,5 / 60,4 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111009
Košara 210 mm	7111039
Ločilna rešetka 270 mm / Visoka rešetka	7111031
Ločilna rešetka 210 mm / Visoka rešetka	7111784
Ločilna rešetka 270 mm / Nizka rešetka	7111033
Ločilna rešetka 210 mm / Nizka rešetka	7111787
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Steklen pokrov	9809160
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na upit
Zunanji regulator termostata	na upit
Letvica za odčitavanje cen	7652064
Stojalo Action-Area-Rack, belo	

Širina	1045 mm
Bruto / neto prostornina	282 / 196 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1045 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	920 / 535 / 656
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,54
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	593 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem / Postopek odtaljevanja	statičen / ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja / Prikaz temperature	Vrtljivi gumb / znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	4
Maksimalno število košar (glej sliko)	4
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	60,5 / 56,6 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111009
Košara 210 mm	7111039
Ločilna rešetka 270 mm / Visoka rešetka	7111031
Ločilna rešetka 210 mm / Visoka rešetka	7111784
Ločilna rešetka 270 mm / Nizka rešetka	7111033
Ločilna rešetka 210 mm / Nizka rešetka	7111787
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Steklen pokrov	
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na upit
Zunanji regulator termostata	na upit
Letvica za odčitavanje cen	7652063
Stojalo Action-Area-Rack, belo	9031196



EFI 2153



EFI 1453

Širina	835 mm
Bruto / neto prostornina	211 / 143 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	835 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	710 / 535 / 656
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,42
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	470 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem / Postopek odtaljevanja	statičen / ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja / Prikaz temperature	Vrtljivi gumb / znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	3
Maksimalno število košar (glej sliko)	3
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	56,3 / 49,6 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111009
Košara 210 mm	7111039
Ločilna rešetka 270 mm / Visoka rešetka	7111031
Ločilna rešetka 210 mm / Visoka rešetka	7111784
Ločilna rešetka 270 mm / Nizka rešetka	7111033
Ločilna rešetka 210 mm / Nizka rešetka	7111787
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na upit
Zunanji regulator termostata	na upit
Letvica za odčitavanje cen	7652062

Širina	625 mm
Bruto / neto prostornina	138 / 90 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	625 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	500 / 535 / 656
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,30
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	402 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem / Postopek odtaljevanja	statičen / ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja / Prikaz temperature	Vrtljivi gumb / znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	2
Maksimalno število košar (glej sliko)	2
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	45 / 41,9 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111009
Košara 210 mm	7111039
Ločilna rešetka 270 mm / Visoka rešetka	7111031
Ločilna rešetka 210 mm / Visoka rešetka	7111784
Ločilna rešetka 270 mm / Nizka rešetka	7111033
Ločilna rešetka 210 mm / Nizka rešetka	7111787
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na upit
Zunanji regulator termostata	na upit
Letvica za odčitavanje cen	7652061

1 Izmerjeno v skladu s standardom EN 16901.

2 V skladu z Uredbo EU 2019/2018.

3 Izmerjeno pri izključeni osvetlitvi.

4 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



EFE 6052

EFE 5152

Širina	1885 mm
Bruto / neto prostornina	595 / 457 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1885 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1760 / 535 / 658
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	1,03
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	1111 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	0
Maksimalno število košar	8
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	92,1 / 81,9 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na upit
Zunanji regulator termostata	na upit
Letvica za odčitavanje cen	7652174

Širina	1675 mm
Bruto / neto prostornina	520 / 398 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1675 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1555 / 535 / 658
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,91
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	1044 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	0
Maksimalno število košar	7
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	79,5 / 74,2 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na upit
Zunanji regulator termostata	na upit
Letvica za odčitavanje cen	7652066



EFE 4652

EFE 3852

Širina	1465 mm
Bruto / neto prostornina	444 / 339 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1465 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1340 / 535 / 658
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,78
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	750 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	0
Maksimalno število košar	6
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	76,9 / 70,1 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na upit
Zunanji regulator termostata	na upit
Letvica za odčitavanje cen	7652065

Širina	1255 mm
Bruto / neto prostornina	369 / 280 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1255 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1130 / 535 / 658
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,66
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	601 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	0
Maksimalno število košar	5
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	69,3 / 61,2 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na upit
Zunanji regulator termostata	na upit
Letvica za odčitavanje cen	7652064

1 Izmerjeno v skladu s standardom EN 16901.

2 V skladu z Uredbo EU 2019/2018.

3 Izmerjeno pri izključeni osvetlitvi.

4 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



EFE 3052

Širina	1045 mm
Bruto / neto prostornina	294 / 222 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1045 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	920 / 535 / 658
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,54
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	528 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	0
Maksimalno število košar	4
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	57,5 / 56,6 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na upit
Zunanji regulator termostata	na upit
Letvica za odčitavanje cen	7652063
Stojalo Action-Area-Rack, belo	9031196



EFE 2252

Širina	835 mm
Bruto / neto prostornina	219 / 163 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	835 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	710 / 535 / 658
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,42
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	422 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	0
Maksimalno število košar	3
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	50,5 / 47 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Košara 195 mm	7111029
Ločilna rešetka 270 mm	7111784
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Ločilna rešetka 195 mm	7266707
Zadnji odbijači, črni	7043660
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7741721
Posode za sladoled	na upit
Košare za posode za sladoled	na upit
Zunanji regulator termostata	na upit
Letvica za odčitavanje cen	7652062



EFE 1552

Širina	625 mm
Bruto / neto prostornina	144 / 104 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	625 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	500 / 535 / 658
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,30
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	369 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem / Postopek odtaljevanja	statičen / ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	0
Maksimalno število košar	2
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	44 / 40,9 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Košara 195 mm	7111029
Ločilna rešetka 270 mm	7111784
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Ločilna rešetka 195 mm	7266707
Zadnji odbijači, črni	7043660
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7741721
Posode za sladoled	na upit
Košare za posode za sladoled	na upit
Zunanji regulator termostata	na upit
Letvica za odčitavanje cen	7652061



EFE 1152

Širina	751 mm
Bruto / neto prostornina	107 / 80 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	751 / 461 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	605 / 315 / 657
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,16
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	323 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem / Postopek odtaljevanja	statičen / ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	zunaj analogno
Notranja osvetlitev	LED z ločenim preklopom
Število košar	0
Maksimalno število košar	3
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	42,7 / 39 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Košara 195 mm	7112788
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Ločilna rešetka 195 mm	7111712
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	na upit
Košare za posode za sladoled	na upit
Zunanji regulator termostata	na upit
Letvica za odčitavanje cen	7652176

1 Izmerjeno v skladu s standardom EN 16901.

2 V skladu z Uredbo EU 2019/2018.

3 Izmerjeno pri izključeni osvetlitvi.

4 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

**EFE 5100****EFE 4600**

Širina	1675 mm
Bruto / neto prostornina	503 / 449 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1675 / 660 / 840
Notranje mere v mm (š / g / v)	1550 / 535 / 632
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh	694 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ²	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220–240V~/50 Hz
Priključna moč	2,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	aluminijast drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Število košar	0
Maksimalno število košar	7
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	72,5 / 67,2 kg

Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za pokrove iz pene	7042835
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na upit
Zunanji regulator termostata	na upit
Letvica za odčitavanje cen	7652066
Stojalo Action-Area-Rack, belo	

Širina	1465 mm
Bruto / neto prostornina	432 / 383 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1465 / 660 / 840
Notranje mere v mm (š / g / v)	1340 / 535 / 632
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh	692 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ²	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220–240V~/50 Hz
Priključna moč	2,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	aluminijast drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Število košar	0
Maksimalno število košar	6
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	73,2 / 63,4 kg

Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za pokrove iz pene	7042835
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na upit
Zunanji regulator termostata	na upit
Letvica za odčitavanje cen	7652065
Stojalo Action-Area-Rack, belo	

**EFE 3800****EFE 3000****EFE 2200****EFE 1500**

Širina	1255 mm
Bruto / neto prostornina	361 / 318 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1255 / 660 / 840
Notranje mere v mm (š / g / v)	1130 / 535 / 632
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh	633 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ²	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220–240V~/50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	aluminijast drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Število košar	0
Maksimalno število košar	5
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	59,5 / 55 kg

Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za pokrove iz pene	7042835
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na upit
Zunanji regulator termostata	na upit
Letvica za odčitavanje cen	7652064
Stojalo Action-Area-Rack, belo	

Širina	1045 mm
Bruto / neto prostornina	287 / 252 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1045 / 660 / 840
Notranje mere v mm (š / g / v)	920 / 535 / 632
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh	546 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ²	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Napetost / frekvenca	220–240V~/50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	aluminijast drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Število košar	0
Maksimalno število košar	4
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	58,5 / 51 kg

Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za pokrove iz pene	7042835
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na upit
Zunanji regulator termostata	na upit
Letvica za odčitavanje cen	7652063
Stojalo Action-Area-Rack, belo	9031196

Širina	835 mm
Bruto / neto prostornina	213 / 186 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	835 / 660 / 840
Notranje mere v mm (š / g / v)	710 / 535 / 632
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh	413 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ²	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Napetost / frekvenca	220–240V~/50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	aluminijast drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Število košar	0
Maksimalno število košar	3
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	52,2 / 47,5 kg

Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za pokrove iz pene	7042835
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na upit
Zunanji regulator termostata	na upit
Letvica za odčitavanje cen	7652062
Stojalo Action-Area-Rack, belo	

Širina	625 mm
Bruto / neto prostornina	142 / 121 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	625 / 660 / 840
Notranje mere v mm (š / g / v)	500 / 535 / 632
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh	365 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ²	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Napetost / frekvenca	220–240V~/50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	aluminijast drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Število košar	0
Maksimalno število košar	2
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	47,8 / 42 kg

Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za pokrove iz pene	7042835
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na upit
Zunanji regulator termostata	na upit
Letvica za odčitavanje cen	7652061
Stojalo Action-Area-Rack, belo	

Pregled prednosti

Zamenljivo tesnilo

Preprosto zamenljivo tesnilo v pokrovu skrinje omogoča optimalno higieno, tesno zapiranje in podaljša življenjsko dobo skrinje.

Notranja posoda

Notranje posode iz robustne, prevlečene pločevine za daljšo življenjsko dobo in preprosto čiščenje.

Brez kondenzata

Brez kondenzata na ohišju in zunanji stoj z enostavnim čiščenjem za popolno higieno.

Uparjalnik v ohišju iz pene

Uparjalnik v zunanjem ohišju iz pene za proizvodnjo hladu, za tiho delovanje brez tresljajev.

Izjemno učinkovita izolacija

Brez izgube energije in optimalna energijska učinkovitost z izjemno zmogljivo izolacijo.



Ergonomski ročaj

Neprekinjen ergonomski ročaj za priročno odpiranje in zapiranje.

LED-osvetlitev

Optimalna preglednost z LED osvetlitvijo notranjosti.

Izjemno robustno ohišje skrinje

Izjemno robustno, stabilno ohišje skrinje brez torzijske napetosti, tudi pri intenzivnih obremenitvah.



Robustna vtična ključavnica

Zavarovano pred nepooblaščenim dostopom z robustno ključavnico.

Naravno hladilno sredstvo R 600a brez CFC

Večja energijska učinkovitost in trajnost z naravnim hladilnim sredstvom brez FKW R 600a v povezavi z zmogljivimi kompresorji.

Stabilna kolesa

Stabilna kolesa olajšajo prevoz in omogočajo priročno čiščenje pod skrinjo.



Stabilen pokrov skrinje

Stabilen pokrov skrinje (nerjavno jeklo ali v beli barvi) lahko uporabljate tudi kot dodatno delovno površino.



Stabilne mrežaste košare za obešanje

Večja preglednost in prilagodljivost pri porazdelitvi blaga s stabilnimi visečimi mrežastimi košarami.



Analogni prikaz temperature

Večja varnost shranjevanja zahvaljujoč analognemu prikazovalniku temperature z natančnim prikazom notranje temperature, nastavljive od -14 °C do -24 °C.

Frost
Protect

Največja prilagodljivost pri izbiri mesta postavitve z razširjenim razponom zunanje temperature od -15 °C do +43 °C.

Stop
Frost

Redkejša odtaljevanja zahvaljujoč notranjosti zamrzovalnika brez ledu, zahvaljujoč sistemu StopFrost in lahkem večkratnemu odpiranju, tako da se izognete negativnemu tlaku.



EFL 6056

EFL 6055

Širina	1885 mm
Prostornina	542 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1885 / 702 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1760 / 535 / 610
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	309 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	SN-ST
Temperature okolice ³	-15 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	33 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-14 °C do -24 °C
Material pokrova	nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	premazano jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	15 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	42 h
Prikaz temperature	zunaj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	3
Maksimalno število košar	8
Ročaj	prijemna vdolbina
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	99 / 89 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111045
Košara 210 mm	7111047
Komplet kolesc ⁴	9882600

Širina	1885 mm
Prostornina	542 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1885 / 702 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1760 / 535 / 610
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	309 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	SN-ST
Temperature okolice ³	-15 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	33 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-14 °C do -24 °C
Material pokrova	jeklo
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	premazano jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	15 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	48 h
Prikaz temperature	zunaj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	3
Maksimalno število košar	8
Ročaj	prijemna vdolbina
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	99 / 89 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111045
Košara 210 mm	7111047
Komplet kolesc ⁴	9882600

Širina	1465 mm
Prostornina	404 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1465 / 702 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1340 / 535 / 610
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	265 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	SN-T
Temperature okolice ³	-15 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	33 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-14 °C do -24 °C
Material pokrova	nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	premazano jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	13 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	46 h
Prikaz temperature	zunaj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	2
Maksimalno število košar	6
Ročaj	prijemna vdolbina
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	90 / 81 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111045
Košara 210 mm	7111047
Komplet kolesc ⁴	9882600

EFL 4656

EFL 4655

Širina	1465 mm
Prostornina	404 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1465 / 702 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1340 / 535 / 610
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	222 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	SN-T
Temperature okolice ³	-15 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	33 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-14 °C do -24 °C
Material pokrova	nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	premazano jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	10 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	38 h
Prikaz temperature	zunaj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	2
Maksimalno število košar	4
Ročaj	prijemna vdolbina
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	75 / 68 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111045
Košara 210 mm	7111047
Komplet kolesc ⁴	9882600

Širina	1045 mm
Prostornina	266 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1045 / 702 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	920 / 535 / 610
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	222 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	SN-T
Temperature okolice ³	-15 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	33 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-14 °C do -24 °C
Material pokrova	nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	premazano jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	10 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	38 h
Prikaz temperature	zunaj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	2
Maksimalno število košar	4
Ročaj	prijemna vdolbina
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	75 / 68 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111045
Košara 210 mm	7111047
Komplet kolesc ⁴	9882600

EFL 3056

EFL 3055

Širina	1045 mm
Prostornina	266 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1045 / 702 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	920 / 535 / 610
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	222 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	SN-T
Temperature okolice ³	-15 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	33 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-14 °C do -24 °C
Material pokrova	nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	premazano jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	10 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	38 h
Prikaz temperature	zunaj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	2
Maksimalno število košar	4
Ročaj	prijemna vdolbina
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	75 / 68 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111045
Košara 210 mm	7111047
Komplet kolesc ⁴	9882600

Širina	1045 mm
Prostornina	266 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1045 / 702 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	920 / 535 / 610
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	222 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	SN-T
Temperature okolice ³	-15 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	33 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtaljevanja	ročno
Temperaturno območje	-14 °C do -24 °C
Material pokrova	jeklo
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	premazano jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	10 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	38 h
Prikaz temperature	zunaj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	2
Maksimalno število košar	4
Ročaj	prijemna vdolbina
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	75 / 68 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111045
Košara 210 mm	7111047
Komplet kolesc ⁴	9882600

Pregled prednosti

Predstavitev blagovne znamke

Individualne možnosti predstavitve blagovne znamke na prikazovalniku, na ohišju in okvirju vrat povečajo prepoznavnost izdelkov ali podjetja in podpirajo pospeševanje prodaje.

Energijsko učinkovit zaslon

Z energijsko učinkovitimi LED osvetljeno ozadje prikazovalnika poveča pozornost na aparat in njegovo vsebino. Polje prikazovalnika je mogoče individualno prilagoditi in preklopiti vzporedno z notranjo osvetlitvijo. Obstajajo različne barvne možnosti za ohišje in okvir vrat.



Dinamični sistem hlajenja

Zmogljiv dinamični hladilni sistem zagotavlja hitro hlajenje sveže vstavljenega blaga in enakomerno temperaturo hlajenja v celotni notranjosti.

Izolirana steklena vrata preprečujejo izgubo hladu

Izolacijska steklena vrata s trojno zasteklitvijo preprečujejo izgubo hladnega zraka in kondenzacijo.

Stabilen nosilni okvir

Robustne podporne rešetke so plastificirane in izjemno vzdržljive do 50 kg. Priročno odstranjevanje blaga pri kotu odpiranja vrat 90°.

Globoko notranja posoda

Globoka notranja posoda iz polistirena, varnega za hrano, so brez vonja, zelo robustne in imajo dolgo življenjsko dobo. Zahvaljujoč velikim kotnim polmerom, ki omogočajo preprosto čiščenje, zagotavljajo popolno higieno.

Okolju prijazno hlad. sredstvo

Naravno in okolju prijazno hladilno sredstvo R 290 je brez CFC in v povezavi z visoko učinkovitimi kompresorji zelo energijsko učinkovito.



FDv 4643

No Frost

Modul NoFrost

Modul NoFrost je vgrajen za prikazovalnikom in dovoli največjo uporabnost notranjosti.



Vertikalna LED osvetlitev

Obojestransko nameščena vertikalna LED osvetlitev zagotavlja dobro osvetlitev notranjosti in z optimalno predstavitvijo blaga prispeva k pospeševanju prodaje.

Robusten paličasti ročaj

Robustni paličasti ročaj je ergonomično oblikovan, preprost za prijem in ga je enostavno očistiti.

Folija proti rosenju

Posebna folija proti rosenju bistveno podaljša zamegljevanje vrat po odpiranju in zapiranju in tako vedno zagotavlja optimalen pogled na shranjene izdelke.

Robustna vtična ključavnica

Robustna ključavnica preprečuje nepooblaščen dostop.

Digitalni prikaz temperature

Digitalni prikaz temperature do stopinje natančno navaja nastavljeno temperaturo v notranjosti. Z natančno elektroniko lahko območje temperature nastavite od -10 °C do -25 °C.

Optimalna predstavitev izdelka za zamrznjena živila

Privlačna predstavitev blaga je ključni pogoj za opozarjanje kupcev na izdelke. Sodobni in energetsko učinkoviti zamrzovalniki s steklenimi vrati v privlačni antracitno-aluminijasti izvedbi ponujajo dodatne točke za izboljšanje prodaje: Navpična LED osvetlitev na obeh straneh zagotavlja odlično osvetlitev notranjosti. Zahvaljujoč posebni foliji proti rosenju se ob odpiranju steklenih vrat bistveno podaljša zamegljevanje vrat po odpiranju, kar omogoča dober in jasen pregled blaga. Novo integrirana plošča za preusmerjanje zraka Air-Stream-Breaker, v kombinaciji z izboljšano izolacijo steklenih vrat preprečuje kondenzacijo vode na vratih, kar vedno zagotavlja najboljši možen pogled na blago.

Odtaljevanje z vročim plinom

Izjemno učinkovito odtaljevanje z vročim plinom skrajša čas odtajanja na približno 10 minut, s čemer se bistveno zmanjša dvig temperature v aparatu. Kakovost živil se ohrani dlje, ker jih v fazi odtaljevanja ni treba odstranjevati in niso izpostavljeni nepotrebnim temperaturnim nihanjem.

**Aluminijast okvir**

Za priročno uporabo aparata ostanejo steklena vrata z aluminijastimi okvirji odprta pri kotu odpiranja 90°. To pomeni, da je večje količine blaga mogoče priročno naložiti ali odstraniti. Zahvaljujoč magnetnemu tesnilu se vrata samodejno zaprejo pod kotom odpiranja 60°, da preprečijo nepotrebno izgubo mraza.

**Air-Stream-Breaker**

Air-Stream Breaker, ki se nahaja v spodnjem delu notranje posode, prekine pretok zraka iz notranosti v stekleno ploščo in tako prepreči kondenzacijo vode na vratih. Tudi izboljšana izolacija steklenih vrat pripomore k zmanjšanju nastajanja kondenzata na vratih in tako omogoča optimalno predstavitev blaga.

Bruto / neto prostornina	
Zunanje mere v mm (š / g / v)	
Notranje mere v mm (š / g / v)	
Površina za predstavitev blaga (TDA)¹	
Energijska učinkovitost²	
Poraba energije v 365 dneh	
Klimatski razred (Energetska smernica)	
Temperaturni razred (Energetska smernica)	
Klimatski razred (varnostni standard)	
Temperature okolice³	
Hladilno sredstvo	
Moč zvoka hrupa	
Napetost / frekvenca	
Priključna moč	
Hladilni sistem	
Postopek odtaljevanja	
Temperaturno območje	
Material / barva ohišja	
Material vrat	
Material notranje posode	
Vrsta krmiljenja	
Prikaz temperature	
Alarm v primeru napake	
Notranja osvetlitev	
Nastavljive odlagalne površine	
Material odlagalnih površin	
Nosilnost odlagalne površine	
Ročaj	
Kolesa	
Vrsta ključavnice	
Vrata z samodejnim zapiranjem	
Odpiranje vrat	
Bruto / neto teža	
Pribor	
Košara	
Ločilna rešetka za košaro z 30 litri	
Letvica za odčitavanje cen	
Rešetka, bela	
Rešetka siva / črna / bela	
Povezovalni element levo belo / siv	
Povezovalni element desno belo / siv	
Stojalo Action-Area-Rack, belo	

**FDv 4643**

461 / 307 l
670 / 730 / 1957
532 / 568 / 1275
0,73
C A G
1949 kWh
4
L1
4
+10 °C do +30 °C
R 290
62 dB(A)
220-240V~/50 Hz
4,4 A
dinamičen
avtomatsko
-10 °C do -25 °C
jeklo / belo
steklo
umetna snov, bela
7-segmentni LED prikaz s tipkami
zunaj digitalno
optični in zvočni
LED
4
rešetke z oblogo iz umetne snovi
50 kg
ergonomičen paličasti ročaj
2 kolesa in 2 fiksni kolesi
mehanska
da
desno zamenljivo
154 / 141 kg
7111758
7111759
7443779
7438722

**Fv 3643**

365 / 231 l
670 / 730 / 1617
532 / 597 / 969
0,65
C A G
1811 kWh
4
L1
4
+10 °C do +30 °C
R 290
62 dB(A)
220-240V~/50 Hz
4,4 A
dinamičen
avtomatsko
-10 °C do -25 °C
jeklo / belo
steklo
umetna snov, bela
7-segmentni LED prikaz s tipkami
zunaj digitalno
optični in zvočni
LED
3
rešetke z oblogo iz umetne snovi
50 kg
ergonomičen paličasti ročaj
2 kolesa in 2 fiksni kolesi
mehanska
da
desno zamenljivo
136 / 125 kg
7111758
7111759
7443779
7438722

**Fv 913**

93 / 66 l
497 / 552 / 830
377 / 391 / 609
0,25
C A G
1007 kWh
4
L1
4
+10 °C do +30 °C
R 290
60 dB(A)
220-240V~/50 Hz
1,5 A
dinamičen
avtomatsko
-10 °C do -25 °C
jeklo / srebrno
izolirna steklena vrata
jeklo
7-segmentni LED prikaz s tipkami
zunaj digitalno
optični in zvočni
Vzdolžna LED osvetlitev, desno z ločenim preklopom in zatemnitvijo
2
rešetke z oblogo iz umetne snovi
30 kg
prijemna vdolbina
mehanska
da
desno zamenljivo
48,9 / 46,4 kg
7444123
7113296 / 7113294 / 7113290
9875023 / 9875167
9875025 / 9875197
9031196

**F 913**

93 / 77 l
497 / 558 / 816
377 / 430 / 609
0,25
B A G
842 kWh
4
L1
4
+10 °C do +30 °C
R 290
50 dB(A)
200-240V~/50 Hz
1,5 A
statičen
ročno
-10 °C do -25 °C
jeklo / srebrno
izolirna steklena vrata
jeklo
Vrtljivi gumb
znotraj analogno
Vzdolžna LED osvetlitev, desno, z zatemnitvijo
2
rešetke z oblogo iz umetne snovi
30 kg
prijemna vdolbina
mehanska
da
desno zamenljivo
47,8 / 45,3 kg
7444123
7113350 / 7113348 / 7113298
9875023 / 9875167
9875025 / 9875197
9031196

¹ Izmerjeno v skladu s standardom EN 23953.² V skladu z Uredbo EU 2019/2018.³ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Zamrzovalne skrinje



Banjice za sladoled

Te banjice za sladoled iz nerjavnega jekla imajo prostornino 5 litrov, so robustne in še posebej enostavne za čiščenje. Zagotavljajo popolno higieno in se z lahkoto prilegajo v žične košare zamrzovalnih skrinj za sladoled Liebherr.



Žična košara za banjice za sladoled

Trdne žične košare za banjice za sladoled so posebej zasnovane za EFI/EFE zamrzovalne skrinje. Banjice je mogoče optimalno razporediti v žičnih košarah, tako da je sladoled odlično predstavljen in prikladno nameščen za prodajo z zajemanjem kepice.



Predelna mreža

Predelne mreže za košare so v pomoč pri predstavitvi izdelkov in omogočajo prilagodljivost razporeditve v notranjosti.



Viseče košare

Izdelke lahko s pomočjo visečih košar predstavite jasno urejene in ustrezno razvrščene.



Vtična ključavnica za pokrove iz pene

Za zavarovanje vsebine v skrinji lahko na vse modele namestite vtične ključavnice. Vtična ključavnica za pokrove iz pene primerna za vse modele EFE.



Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove

Za zavarovanje vsebine v skrinji lahko na vse modele namestite vtične ključavnice. Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove je primerna za vse modele EFI in EFE.



Zunanji regulacijski gumb za termostat

Zunanji regulacijski gumb na skrinji olajša dostop do termostata za preprostejšo nastavljanje temperature. Na voljo je v šestih barvnih različicah.



Letvica za odčitavanje cen

Na praktični letvici za odčitavanje cen lahko stranke optimalno namestijo cene, črtne kode ali individualna oglasna sporočila. Tako lahko hitro in pregledno pregledajo cene.



Steklena oprema

Robustna steklena oprema, izdelana iz kaljenega zaščitnega stekla, preprečuje kontaminacijo sladoleda pri prodaji in pripomore, da je sladoled predstavljen na privlačen način. Posebej globok sprednji del steklene opreme zagotavlja odlično vidljivost izdelkov, zato imajo kupci vedno dober pogled na razstavljeno blago z vseh zornih kotov. LED notranja luč v aparatih EFI 4853 in EFI 3553 prav tako pripomore k temu. Za posode za vodo, prtičke in drug običajen pribor za uporabo s sladoledom je na voljo prikladen raven predel police.

Zamrzovalne skrinje



Action-Area-Rack

Liebherrjevo stojalo Action-Area-Rack je dodatek, s katerim lahko hladilnike in zamrzovalnike ter skrinje za led in hladilnike pijač iz Liebherra prilagodljivo in modularno razporedite enega na drugega.

Zamrzovalniki za spodbujanje prodaje



Košara

Te izredno vzdržljive košare imajo prostornino 30 litrov.



Predelna mreža za košare

Predelne mreže za košare omogočajo optimalno predstavitev izdelkov in prilagodljivost njihove razporeditve v notranjosti.



Letvica za odčitavanje cen

Branje listkov s cenami in kod za skeniranje je enostavno s pomočjo praktične letvice za odčitavanje cen, ki je pritrjeno na sprednjo stran polic. Letvico za odčitavanje cen preprosto namestite na sprednjo stran rešetk!



Rešetka

Mrežne police s plastičnim premazom so nastavljive po višini in omogočajo uporabo notranjosti za različne vrste zamrznjenih živil. Police z gosto mrežo imajo izredno visoko zmogljivost obremenitve in zagotavljajo varno postavitev živil.



Komplet povezovalnih elementov

Da bi optimalno izkoristili razpoložljivi prostor za postavitev, lahko hladilnike ali zamrzovalnike Countertop s povezovalnimi elementi postavite enega na drugega.



Naš kataloški program

Aparate Liebherr za poslovno rabo najdete povsod tam, kjer pripisujejo storitvam in svetovanju zelo velik pomen: v specializiranih prodajalnah!

Pregled vseh aparatov Liebherr najdete v naših katalogih. Na voljo so v specializiranih prodajalnah ali na home.liebherr.com.



BIM podatki so takoj na voljo

Sodelovanje med podjetjema Liebherr-Hausgeräte in Specifi® omogoča projektantom in prodajalcem po vsem svetu dostop do digitalne knjižnice podjetja Liebherr-Hausgeräte z modeli BIM za področje živilskih storitev in znanosti. Združljivo z AutoCAD® in Revit. home.liebherr.com/bimdata



Več informacij o naših tehničnih podatkih najdete tukaj: home.liebherr.com/foodservice



Več informacij o naših garancijskih podatkih najdete tukaj: home.liebherr.com/service



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH · home.liebherr.com
Tel.: +386 1 8889392
e-mail: sales.si@liebherr.com · service.si@liebherr.com

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napak in odstopanj slik ter besedilne vsebine.

Barvna odstopanja, ki jih povzroča tiskanje.

Najnovejša informacije so na voljo na spletni strani home.liebherr.com.

Printed in Croatia by STEGA TISAK d.o.o. 7943 029-05/02.2024

