

# CFc 1875

Fagyasztóláda

◇ Plus



**LIEBHERR**


Fagyasztóláda

**LIEBHERR**

# CFC 1875

Fagyasztóláda

◇ Plus



←105→



Energiahatékonysági osztály	
Energiafogyasztás év/24 h	127 / 0,347 kWh
Teljes hűtött tér	192 l <sup>1</sup>
Zajkibocsátási érték és osztály	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klímaosztály	SN-T (+10 °C ig +43 °C)
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V-
Teljesítményigény	1,5 A
Ajtó-, és oldallapok	-/Weiß
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé)	82,5 / 104,5 / 70,2
<b>Vezérlés</b>	
Vezérlés	Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige/Tasten Hőmérő digitális hőmérsékletjelzővel
Ajtóriasztás	optikai és akusztikus
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
<b>Fagyasztórész</b>	
StopFrost rendszer	igen
Megvilágítás	LED-belsővilágítás
Kosarak száma széria	3
Továbbiak rendelhető	0
Kosarak maximális száma	3
Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt	10 kg
Tárolási idő üzemzavar esetén	50 h
Hűtőakku	1
Vízvezető	igen
<b>A felszereltség előnyei</b>	
Cserélhető ajtótütemés	igen
Zár tartozék/rendelhető	mechanisch
EAN	955000035034

<sup>1</sup> Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyas és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

## Jellemzők




### Zár

Ha csak az italokat szeretné a partyra lehűteni, vagy ha egy szelet húst szeretne bepácolni: Mindkettő biztonságban lesz az étkezésig. A beépített zár megbízhatóan védi a kulináris falatokat az „ételtolvajoktól” és a „besurranóktól”. Ennek most megálljt parancsolunk.




### SmartFrost

Más statikus fagyasztókhoz képest a Liebherr SmartFrost technológiája gyorsabban mélyhűti az élelmiszert, valamint mérsékli a jégképződést, ami egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a kiolvasztást. Emellett rugalmasabb tárolási területeket is kínál, nagyobb tárolókapacitással és a kedvezőbb energiafogyasztásnak köszönhetően alacsonyabb fenntartási költségekkel.



### StopFrost

A StopFrost innováció két sarkalatos előnyt kínál: Alapvetően mérsékli a fagyasztótér és a fagyasztott élelmiszer jegesedését, azaz a készüléket jóval ritkábban kell leolvasztani. Ráadásul a StopFrost rendszernek köszönhetően a fagyasztóláda fedelének felnyitásakor, majd lecsukásakor nem képződik vákuum. Ezért a fagyasztóláda fedele mindenkor könnyedén felnyitható.



### Automatikus SuperFrost funkció

Az automatikus SuperFrost funkció révén nem csak egyszerűen, de energiatakarékosan fagyaszthatja le élelmiszereit. Gyorsan  $-32\text{ °C}$ -ra csökkenti a hőmérsékletet, és az így létrehozott hideg levegő lehetővé teszi, hogy az élelmiszerek a mélyhűtés során megőrizzék vitamintartalmukat. Amint az étel teljesen megfagyott, de legkésőbb 65 óra elteltével az automatikus SuperFrost funkció visszavált normál üzemmódra, és ezzel energiát takarít meg.



### FrostProtect

A fagyasztókészülékek akár alacsony környezeti hőmérsékleten történő optimális üzemelése érdekében a készülékek FrostProtect tulajdonságuk révén  $-15\text{ °C}$ -ig ellenállnak az alacsony hőmérsékletnek. Akkor is hatékonyan üzemelnek tovább, ha a környezeti hőmérséklet  $+10\text{ °C}$  alá csökken. Így ezeket a készülékeket nem fűtött helyiségekben, például garázsokban is el lehet helyezni.

# Műszaki rajz

---

---

A termékek és azok adatai reklámcélokra vannak beállítva. Bár minden erőfeszítést megteszünk a szórólapon szereplő adatok és információk pontosságának biztosítására, a Liebherr fenntartja a jogot a változtatásokra előzetes értesítés nélkül. Amennyiben a készülék tényleges méretei, specifikációi és teljesítménye döntő fontosságúak, javasoljuk, hogy ellenőrizze az adott készülékhez mellékelte telepítési útmutatót. A Liebherr nem vállal felelősséget az esetleges károkért. (05.01.2024)

