

# IRc 3921

Chłodziarka do zintegrowanej zabudowy EasyFresh

◇ Plus



## IRc 3921

Chłodziarka do zintegrowanej zabudowy EasyFresh

◆ Plus

88



|                                         |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                             | Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej                                                                      |
| Klasa efektywności energetycznej        |                                                                                                                           |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni         | 94 / 0,257 kWh                                                                                                            |
| Pojemność całkowita                     | 117 l <sup>1</sup>                                                                                                        |
| Pojemność                               | Chłodziarka: 101,6 l / Zamrażarka: 16 l                                                                                   |
| Poziom głośności w dB                   | 32 dB(A)                                                                                                                  |
| Klasa klimatyczna                       | SN-T (+10 °C do +43 °C)                                                                                                   |
| Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.) | 87,4-89 / 56-57 / min. 55                                                                                                 |
| <b>Sterowanie</b>                       |                                                                                                                           |
| Sterowanie                              | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, monochromatyczny, elektronika dotykowa<br>Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla chłodziarki |
| Interfejs                               | SmartDeviceBox: opcjonalnie                                                                                               |
| Alarm otwartych drzwi                   | optyczny i dźwiękowy                                                                                                      |
| <b>Chłodziarka</b>                      |                                                                                                                           |
| Drzwi wewnętrzne                        | Półki drzwiowe z wysokiej jakości tworzywa z przestrzenią na butelki i puszki, tacka na jajka, FlexCube                   |
| Półka na butelki                        | Potrójna półka na butelki jako osprzęt                                                                                    |
| Oświetlenie                             | Lekkie jednostronne                                                                                                       |
| Pojemniki na warzywa i owoce            | 1 EasyFresh-Safe                                                                                                          |
| <b>Zamrażarka</b>                       |                                                                                                                           |
| Oznaczenie gwiazdkowe                   | ****                                                                                                                      |
| Zdolność mrożenia w ciągu 24h           | 2 kg                                                                                                                      |
| Czas przechowywania (awaria)            | 9 h                                                                                                                       |
| Tacka do kostek lodu                    | 1                                                                                                                         |
| <b>Zalety wyposażenia</b>               |                                                                                                                           |
| Kierunek otwierania drzwi               | prawo wymienne                                                                                                            |
| Wymienne uszczelki drzwiowe             | tak                                                                                                                       |
| Kod EAN                                 | 4016803114178                                                                                                             |

## Akcesoria

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 612526500 | SmartDeviceBox                     |
| 988245900 | Pojemnik na masło                  |
| 988246400 | VarioSafe                          |
| 743892200 | VarioBox                           |
| 988267100 | FlexCube                           |
| 988246200 | Półka na butelki                   |
| 988246600 | Potrójna półka na butelki          |
| 988117400 | Pojemnik na kostki lodu z pokrywką |

## Cechy



### EasyFresh

Gwarancją świeżości jak z targu w Twoim domu jest nasz system EasyFresh-Safe. Czy to owoce luzem czy też warzywa: tutaj wszystko jest przechowywane optymalnie. Ze względu na artykuły spożywcze dzięki szczelnemu zamknięciu w pojemniku Safe zwiększa się wilgotność powietrza. Dzięki temu produkty pozostają przez długi czas świeże.



### Możliwość doposażenia w moduł SmartDeviceBox

Chcesz przygotować się na przyszłość Smart Home? Twoja lodówka Liebherr chętnie Ci w tym pomoże: możesz doposażyć ją w moduł SmartDeviceBox, który umożliwia korzystanie z internetu. Moduł SmartDeviceBox można bardzo łatwo zainstalować i otwiera on już dziś przed użytkownikami cały świat cyfrowych możliwości.



### Wyświetlacz dotykowy

Naprawdę poruszające: za pomocą wyświetlacza dotykowego można łatwo i intuicyjnie obsługiwać urządzenia Liebherr. Na wyświetlaczu są prezentowane w przejrzysty sposób wszystkie funkcje. Za pomocą lekkiego dotknięcia palcem można wybierać na przykład bez problemu funkcje lub też sprawdzać aktualną temperaturę w lodówce.



### SoftSystem

Od śniadania aż po przekąskę o północy – jest wiele powodów, aby otworzyć i ponownie zamknąć lodówkę. A w przypadku firmy Liebherr jest to prawdziwa przyjemność: dzięki funkcji SoftSystem drzwi lodówki zamykają się z łagodną amortyzacją, niezawodnie, a przy tym lekko i cicho. Przechowywane na drzwiach wewnętrznych butelki są przy tym bezpiecznie ustawione – nic nie brzęczy, ani się nie chwieje.



### SuperSilent


Cśśś – posłuchaj dobrze: lodówka Liebherr jest tak cicha, że trzeba naprawdę wyteżyc słuch, aby ją usłyszeć. Co się za tym kryje? Wszystkie komponenty chłodzące, takie jak sprężarki, zawory, wentylatory oraz parownik są zoptymalizowane i perfekcyjnie dostosowane do siebie. Dzięki temu w kuchni słychać tylko to, co chcemy usłyszeć.



### Oświetlenie boczne LED z jednej strony

Szybki przegląd zawartości lodówki: Oświetlenie boczne LED zapewnia dobry widok na artykuły spożywcze. Diody LED są ustawione w taki sposób, że promienie światła docierają do góry i na dół. A ponieważ diody LED są zintegrowane równo z płaszczyzną ścianek bocznych, pozostaje zachowana cenna powierzchnia użytkowa.

## Rysunek techniczny



Maksymalna waga na drzwi szafki:  
Komora chłodziarki: 16 kg

Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dokożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (13.12.2024)

