

CFe 2080

Truhlicová mraznička

○ Pure



CFe 2080

Truhlicová mraznička

○ Pure



←126→



Energetická třída	E <small>A1 G</small>
Spotřeba energie za 365 dní/24 h	249 / 0,682 kWh
Celkový objem	353 l¹
Hluk - akustický výkon	32 dB(A)
Klimatická třída	SN-T (+10 °C Do +43 °C)
Dveře / boční stěny	Bílá / Bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H)	82,5 / 125,5 / 70,2
Ovládací prvky	
Typ ovládání	Elektronické ovládací ve skříni, tlačítková elektronika Teploměr s digitálním zobrazováním teploty
Alarm dveří	vizuální a akustický
Výstražný signál	vizuální a akustický
Mrazicí část	
Počet hvězdiček mrazicí části	****
StopFrost systém	Ano
Osvětlení	LED osvětlení
Počet košů standardně	2
Počet košů k objednání	3
Maximální počet košů	5
Zmrazovací kapacita za 24 h	15 kg
Skladovací doba při výpadku proudu	40 h
Odtok roztáté vody	Ano
Přednosti vybavení	
Výměnná těsnění dveří	Ano
Zámek	Jako příslušenství
EAN	955000035072

Příslušenství


743138900	Mrazicí deska
988125900	Akumulátor chladu
711112500	Přídavný koš do mrazničky
945737400	Zámek

Funkce



SmartFrost

S technologií SmartFrost od Liebherr se radikálně sníží tvorba námrazy ve vnitřním prostoru mrazničky i na samotných mražených potravinách. Tím pádem se minimalizuje potřeba odmrazování. Zapěněný výparník ve spirálách obtáčí vnitřní prostor mrazničky a tím umožňuje velmi rychlou teplotní výměnu s extrémně nízkou spotřebou energie. Vnitřní stěny mrazničky jsou velmi hladké a tak snadno čistitelné.



StopFrost

Technologie StopFrost skvěle předchází a značně omezí tvorbu námrazy uvnitř truhlicové mrazničky rychlým zachycováním a odstraňováním vlhkosti přinášené vzduchem. Díky systému StopFrost je odmrazování potřeba mnohem méně. Jakmile je truhlicová mraznička otevřena, může dovnitř vniknout teplý vzduch. Systém StopFrost zabraňuje vzniku podtlaku uvnitř spotřebiče, pokud je víko následně zavřeno, takže lze víko mrazničky ihned a snadno bez námahy znovu otevřít.



Automatika SuperFrost

Při použití automatické funkce SuperFrost nastane velmi účinné a energeticky úsporné zmrazování. Při teplotě $-32\text{ }^{\circ}\text{C}$ je z nově vložených potravin rychle odebráno teplo - prudce se sníží jejich teplota a značně se omezí krystalizační efekt vody uvnitř potravin. Jakmile je proces zmrazení dokončen nebo maximálně po 65 hodinách provozu, je funkce SuperFrost automaticky vypnuta. Tento zmrazovací postup díky funkci SuperFrost zachová maximum nutričních látek v uložených potravinách.

Frost Protect

FrostProtect

Aby byl zajištěn optimální provoz mrazniček i při nízkých okolních teplotách, jsou zařízení konstruována s technologií FrostProtect a tím speciálně vhodná do nízkých teplot až $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$. Klesne-li okolní teplota pod $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$, pracují i nadále efektivně. Zařízení tak lze umístit i do nevytápěných místností, například do garáže.

truhlicové mrazničky CFe 2080

LIEBHERR

Technický výkres

Výrobky a jejich údaje jsou inscenovány pro reklamní účely. Přestože je vynaloženo veškeré úsilí na zajištění správnosti všech údajů a informací v tomto letáku, společnost Liebherr si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Pokud jsou skutečné rozměry, technické údaje a výkon spotřebiče rozhodující, doporučujeme vám, abyste se seznámili s návodem k instalaci, který je přiložen k danému spotřebiči. Společnost Liebherr neručí za případné škody. (13.12.2024)



home.liebherr.com