

# Re 1000

Stolní chladnička

○ Pure



# Re 1000

Stolní chladnička

○ Pure



← 55 →




Energetická třída	
Spotřeba energie za 365 dní/24 h	86 / 0,235 kWh <sup>1</sup>
Celkový objem	92 l <sup>2</sup>
Hluk - akustický výkon	35 dB(A)
Klimatická třída	SN-T (+10 °C Do +43 °C)
Dveře / boční stěny	Bílá / Bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H)	68 / 55 / 60,7 <sup>3</sup>
<b>Ovládací prvky</b>	
Typ ovládání	TouchControl in the interior, touch electronic Digitální ukazatel teploty
Alarm dveří	vizuální a akustický
Výstražný signál	vizuální a akustický
<b>Chladicí část</b>	
Materiál dveřních poliček	Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
Osvětlení	LED osvětlení
Misky na ovoce a zeleninu	1 box na ovoce a zeleninu
Podstavný	Ano
<b>Přednosti vybavení</b>	
Dveřní zarážka	Vpravo zaměnitelné
Výměnná těsnění dveří	Ano
EAN	4016803094678

## Příslušenství

988245900	Dóza na máslo
988267100	FlexCube
988246600	Polička na 3 láhve
909735100	3metrový síťový kabel typu F
988117200	Variabilní držák na vejce
871302300	Sada utěrek z mikrovláken
830133000	Lakovací tyčinka (bílá)

## Funkce

---



### SuperCool

Chcete, aby vaše chladnička udržovala ideální teplotu, i když jste do ní právě vložili zboží nakoupené na slunci na trhu? To je přesně případ pro SuperCool: Jakmile se funkce jednou aktivuje, tak váš Liebherr zvýší svůj výkon, dokud čerstvé potraviny nebudou stejně chladné jako ostatní obsah. Potom se SuperCool automaticky vypne.




### Vnitřní LED osvětlení

Boční LED osvětlení osvětluje vnitřní prostor ze strany – pro dobrý přehled o vašich potravinách. Extra světlý bod: LED světla jsou umístěna před skleněnými deskami, aby byla dobře osvětlena i plná chladnička.



### TouchControl

Lehkým dotykem prstu a pomocí TouchControl nastavíte Liebherr na 3, 5, 7 nebo 9°. Je to opravdu snadné – a efektivní, protože nenápadné tlačítko je integrováno do vnitřního prostoru, a vytváří tak více prostoru pro všechny čerstvé potraviny.



### DoorStop

Udržujte svůj spotřebič Liebherr svěží a bez zápachu pomocí našeho vysouvacího systému DoorStop. Brání zápachu, protože při nepoužívání zůstávají dvířka otevřená. Šetří čas a energii.



### Zapuštěné madlo

Mimořádné a funkční: Spotřebič můžete velmi snadno otevřít díky vertikálně integrovanému a ergonomicky namontovanému madlu. Moderní a puristický design navíc umožňuje dokonalou integraci do kuchyně bez úchytů.




### Odolná horní deska

Při vaření není místa na pracovní desce nikdy dost. Proto jsou naše podstavné spotřebiče opatřeny pevným a odolným povrchem, který je odolný i vůči poškrábání, a rozšiřuje tak vaši pracovní desku.

## Technický výkres

---



---

Výrobky a jejich údaje jsou inscenovány pro reklamní účely. Přestože je vynaloženo veškeré úsilí na zajištění správnosti všech údajů a informací v tomto letáku, společnost Liebherr si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Pokud jsou skutečné rozměry, technické údaje a výkon spotřebiče rozhodující, doporučujeme vám, abyste se seznámili s návodem k instalaci, který je přiložen k danému spotřebiči. Společnost Liebherr neručí za případné škody. (13.12.2024)

