

# CBNste 8872

Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost



## CBNste 8872

Kühl-Gefrierkombination mit  
BioFresh und NoFrost

← 91 →



Energieeffizienzklasse



|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Energieverbrauch Jahr/24 h        | 320 / 0,876 kWh                                                |
| Gesamtvolumen                     | 522 l <sup>1</sup>                                             |
| Volumen                           | Kühlteil: 292,2 l / BioFresh-Teil: 70,6 l / Gefrierteil: 160 l |
| Geräusch-Schallleistung / -Klasse | 42 dB(A) / D                                                   |
| Klimaklasse                       | SN-T (+10 °C bis +43 °C)                                       |
| Tür / Seitenwände                 | Edelstahl / Edelstahl                                          |
| Aussenmaße in cm (H / B / T)      | 202,7 / 91 / 61,5                                              |

**Steuerung**

|                   |                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Steuerung | MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik<br>Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil |
| Türalarm          | akustisch                                                                                             |
| Alarm bei Störung | optisch und akustisch                                                                                 |

**Kühlteil**

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umluftkühlung         | PowerCooling                                                                                |
| Innentür              | Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter                                           |
| Flaschenablage        | Integrierte Flaschenablage                                                                  |
| Beleuchtung           | LED-Lichtsäule beidseitig und LED-Deckenbeleuchtung<br>LED-BioFresh-Beleuchtung             |
| Anzahl BioFresh-Safes | 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen,<br>beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar |

**Gefrierteil**

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| SterneKennzeichnung         | ****                               |
| Beleuchtung                 | LED-Beleuchtung                    |
| Schubfächer im Gefrierteil  | 2 Schubfächer auf Teleskopauszügen |
| IceMaker                    | für Festwasseranschluss 3/4"       |
| Eiswürfelproduktion in 24 h | 1,4 kg                             |
| Eiswürfelvorrat             | 2,7 kg                             |
| Gefriervermögen in 24h      | 9,5 kg                             |
| Lagerzeit bei Störung       | 16,9 h                             |

**Ausstattungs-vorteile**

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Türanschlag             | Türanschlag links fest/rechts fest |
| Wechselbare Türdichtung | Ja                                 |
| EAN-Nr.                 | 9005382270875                      |

<sup>1</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

## Features



### BioFresh

In den BioFresh-Safes bleiben auch empfindliche Lebensmittel lange frisch: Dank einer Temperatur knapp über 0 °C bietet etwa der „Meat & Dairy-Safe“ ideale Lagerbedingungen für Fleisch oder Frischmilch. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ herrscht zudem dank dichtem Verschluss eine höhere Luftfeuchtigkeit – perfekt für Obst und Gemüse. Das Beste: Alles ist ab Werk schon optimal eingestellt.



### DuoCooling

DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.




### IceMaker mit Festwasseranschluss

Sind noch Eiswürfel da? Mit dem IceMaker erübrigt sich diese Frage. Beim IceMaker mit Festwasseranschluss kommt das Wasser direkt aus der Leitung. Dank MaxIce-Funktion können Sie täglich bis zu 1,5 kg Eiswürfel produzieren. Mit dem flexiblen Eisfach-Trenner teilen Sie das Fach beliebig ein und können so die Lagermenge an Eiswürfel variieren - ganz einfach, ganz nach Bedarf!




### NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



### SuperCool


Für das schnelle Abkühlen frisch eingelagerter Lebensmittel schafft SuperCool größere Kältereserven. Die Rückschaltung von +2 °C im Kühlteil auf die Ursprungstemperatur erfolgt zeit- oder mengengesteuert und trägt so zur Stromersparnis bei.



### SuperFrost

Sie möchten Ihre frischen Lebensmittel vitaminschonend einfrieren? Aktivieren Sie einfach SuperFrost – schon erhöht das Gefrierteil seine Kälteleistung. So bleibt die Temperatur konstant, wenn Sie ungefrorene Lebensmittel hineinlegen. SuperFrost ist zugleich energiesparend: Falls Sie die Funktion nicht manuell abschalten, deaktiviert sie sich automatisch nach 65 Stunden.

# Technische Zeichnung



Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (06.09.2024)

