
Professioneller Einsatz 2025/2026

Food Service, Bakery, Beverages,
Wine, Frozen Food

LIEBHERR

Kühlen und Gefrieren





Höchste Präzision und Verlässlichkeit

Die neue Gerätegeneration vom Spezialisten für professionelle Kühl- lösungen im gewerblichen Einsatz

Egal ob Sie in der Gastronomie tätig sind, in der Hotellerie oder im Lebensmitteleinzelhandel; egal ob Sie Getränke kühlen, Wein temperieren, Eiscreme einfrieren oder empfindliche Rohstoffe frisch halten wollen; egal ob Backstube, Großküche, Verkaufsraum oder hinter dem Tresen: Wir haben die richtige Kühllösung für Sie.

Als Spezialist für Kühlen und Gefrieren im gewerblichen Bereich bieten wir Ihnen ein umfangreiches Portfolio an innovativen, nachhaltigen und energieeffizienten Profigeräten an. Deren höchst zuverlässige und präzise Kühlleistung unterstützt Sie bei Ihren professionellen Spitzenleistungen und sorgt für die Lagersicherheit und Frische Ihrer Lebensmittel.

Neben der einzigartigen Qualität sind auch das zeitlose Design und der hohe Bedienkomfort Ausdruck unserer langjährigen Erfahrung bei der Herstellung professioneller Kühlgeräte. Überzeugen Sie sich selbst.

Inhalt

Die Firmengruppe Liebherr	6
Marke und Qualität	8
Nachhaltigkeit	10
Systemspezialist	12
Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit	14
Kühlperformance und Temperaturstabilität	15
Sicherheit und Alarmer	16
Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit	17
SmartMonitoring – Überblick	18
Handhabung und Ausstattung	20
Serien	21

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir – ohne jede Diskriminierungsabsicht – ausschließlich die männliche Wortform. Diese steht hier repräsentativ für eine geschlechtsneutrale Bezeichnung. Gemeint sind grundsätzlich alle Geschlechtsidentitäten.

Gastronomie, Hotellerie und Metzgerhandwerk	22
Serien	24
Kühl- und Gefriergeräte GN 2/1 mit dynamischer Kühlung, innen und außen aus Edelstahl	26
Kühl- und Gefriergeräte mit Kunststoff-Innenbehälter und dynamischer Kühlung	36
und statischer Kühlung	44
Kühl-Gefrierkombinationen	46
Unterbaufähige Gefriergeräte	48
Zubehör	52



Bäckerei und Konditorei	56
Serien	58
Kühl- und Gefriergeräte für Bäckereibleche mit dynamischer Kühlung und Edelstahl-Innenbehälter	60
mit Kunststoff-Innenbehälter	68
Zubehör	72



Getränke	74
Serien	80
Display-Kühlgeräte mit dynamischer Kühlung	82
Kühlgeräte mit dynamischer Kühlung	88
Event-Kühlgeräte mit dynamischer Kühlung	102
Thekenkühler zur Verkaufsförderung	106
Unterbaufähige Kühlgeräte	108
Kühltruhen mit statischer Kühlung	114
Zubehör	118




Wein	122
Modellgruppen	124
Sortimentsübersicht	125
Weinservierschränke	126
Weintemperierschränke	132
Weinlagerschränke	142
Kompaktgeräte	152
Zubehör	156



Eiscreme- und Tiefkühlindustrie	158
Gefriertruhen	162
Gefriergeräte zur Verkaufsförderung	178
Zubehör	182





Die Firmengruppe Liebherr

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Die Liebherr-Hausgeräte GmbH ist seit sieben Jahrzehnten Spezialist für die Herstellung innovativer Kühl- und Gefriergeräte. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 6.800 Beschäftigte, die ein breites Sortiment an Kühl- und Gefriergeräten für die private und gewerbliche Nutzung entwickeln und produzieren. Dank Frischetechnologien und hochwertigen Materialien beeindruckt die Geräte des Premiumherstellers im Haushalt mit Energieeffizienz, elegantem Design und langer Lebensdauer. Im professionellen Einsatz stehen die Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr für absolute Zuverlässigkeit durch intelligente Ausstattungen und einzigartige Qualität. Mit einer Jahresproduktion von rund 2 Millionen Geräten gehört Liebherr-Hausgeräte zu den führenden europäischen Premiumanbietern, dessen Produkte Qualität, Design und Innovation vereinen.

Global und unabhängig: Firmengruppe Liebherr seit über 75 Jahren erfolgreich

Gegründet wurde Liebherr im Jahr 1949: Mit der Entwicklung des ersten mobilen Turmdrehkrans der Welt legte Hans Liebherr den Grundstein für ein erfolgreiches Familienunternehmen, das heute über 150 Gesellschaften auf allen Kontinenten umfasst und über 50.000 Mitarbeitende beschäftigt. Dachgesellschaft der Firmengruppe ist die Liebherr-International AG in Bulle (Schweiz), deren Gesellschafter ausschließlich Mitglieder der Familie Liebherr sind.

Technologieführerschaft und Pioniergeist

Liebherr versteht sich als Pionier. Aus dieser Haltung heraus gestaltet das Unternehmen die Technologiegeschichte in vielen Branchen maßgeblich mit. Bis heute teilen Mitarbeitende auf der ganzen Welt den Mut des Unternehmensgründers, bislang unbekannte Wege zu beschreiten. Sie alle verbindet die Leidenschaft für Technik und faszinierende Produkte sowie die Entschlossenheit, für ihre Kunden Herausragendes zu leisten.



Breit diversifiziertes Produktprogramm

Liebherr zählt zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt, bietet aber auch auf vielen anderen Gebieten hochwertige, nutzenorientierte Produkte und Dienstleistungen an. Das Produktprogramm umfasst die Segmente Erdbewegungsmaschinen, Materialumschlagmaschinen, Spezialtiefbaumaschinen, Mining, Mobil- und Raupenkrane, Turmdrehkrane, Betontechnik, Maritime Krane, Aerospace und Verkehrstechnik, Verzahntechnik und Automationssysteme, Kühl- und Gefriergeräte, Komponenten sowie Hotels.

Maßgeschneiderte Lösungen und höchster Kundennutzen



Liebherr-Lösungen zeichnen sich durch höchste Präzision, exzellente Umsetzung und besondere Langlebigkeit aus. Das Beherrschen von Schlüsseltechnologien versetzt das Unternehmen in die Lage, seinen Kunden auch maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Der Kundenfokus endet bei Liebherr jedoch nicht am Produkt, sondern umfasst ebenso eine Vielzahl an Dienstleistungen, die einen wirklichen Unterschied machen.

Qualität liegt in unserer DNA.

Impulsgeber unserer Arbeit sind die hohen Ansprüche unserer Kunden weltweit. Seit 70 Jahren bieten wir hochqualitative Geräte für den privaten und gewerblichen Bereich, die diese Ansprüche erfüllen und sich dauerhaft bewähren und auszahlen.

Spezialist für Kühlen und Gefrieren

Mit überragender Qualität, zukunftsweisenden Technologien sowie ästhetischem und dabei benutzerfreundlichem Design setzt Liebherr immer wieder aufs Neue Maßstäbe. Wie wir das schaffen? Indem wir uns auf das spezialisiert haben, was wir tun: herausragende Kühl- und Gefriergeräte entwickeln und fertigen. Vor allem auch für den professionellen Einsatz. Diese Geräte, welche großteils in Österreich produziert werden, sind explizit für die besonderen Anforderungen in diesem Bereich konzipiert – mit einer klaren Mission: Ihre anspruchsvolle Arbeit durch höchste Präzision und Sicherheit jeden Tag zu erleichtern.



Spitzenkraft für Ihr Gewerbe

Wer Perfektion bieten möchte, setzt auf Perfektion: Speziell für den Food-and-Beverage-Bereich entwickelt, erfüllen unsere professionellen Kühl- und Gefriergeräte höchste Ansprüche mit der Extraportion Robustheit, Kosteneffizienz und Reinigungsfreundlichkeit. Lebensmittel und Getränke werden selbst bei Umgebungstemperaturen bis +43 °C und vielen Türöffnungszyklen zuverlässig und sicher gelagert und dabei optimal und aufmerksamkeitsstark präsentiert.



Der Liebherr-Faktor:

Professionelle Kühl- und Gefriergeräte

- speziell entwickelt für den Bereich Food and Beverage
- sichere, lebensmittelechte Lagerung
- perfekte Warenpräsentation
- Spitzenqualität durch aufwendige Testverfahren

Getestet bis ins kleinste Detail. Und darüber hinaus.

Von der Konzeption über die Entwicklung und Produktion bis hin zur Vermarktung setzen wir alles daran, innovative Produkte in Spitzenqualität anzubieten. Bereits im Entwicklungsstadium prüfen wir alle kältetechnischen, mechanischen und elektronischen Komponenten auf ihre zuverlässige Funktionsweise. Bevor bei uns zum Beispiel ein Türscharnier zugelassen wird, muss es mindestens 100.000 Öffnungszyklen durchlaufen. Sie können sich darauf verlassen: Ihr Liebherr-Gerät steht Ihnen als professioneller Partner zur Seite – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.

Rundum verantwortungsvoll

Ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen ist unser Anspruch und eine weitere kontinuierliche Verbesserung entlang des gesamten Produktlebenszyklus das langfristige Ziel.

Wir entwickeln daher fortlaufend umweltfreundlichere Methoden, um nachhaltigere Produkte herzustellen – in gewohnt hochwertiger Liebherr-Qualität. Dabei stehen neben der hohen Energieeffizienz besonders die Langlebigkeit sowie die lange Ersatzteilverfügbarkeit der Produkte im Fokus.

Bewusst entwickelt

Wir setzen auf eine ganzheitliche Betrachtung von Nachhaltigkeitsaspekten beim Design unserer Produkte. Unsere Produktverantwortung beginnt deshalb bei der Geräteentwicklung und setzt sich mit der verantwortungsvollen Gestaltung der Produktions- und Lieferketten fort. Die richtige Materialauswahl hinsichtlich der Recyclingfähigkeit sowie eine möglichst energiesparende Produktion sind deshalb wichtige Stellschrauben. Während der Nutzungsphase zeichnen sich unsere annähernd wartungsfreien Geräte durch einen sehr geringen Energieverbrauch und niedrige Gesamtbetriebskosten aus.

Natürlich gekühlt

Wir waren die Ersten, die ihr komplettes Programm an Kühlgeräten auf FCKW-freie Kühl- und Treibmittel umgestellt haben. Heute setzen wir ausnahmslos die natürlichen Kältemittel R600 und R290 ein. Sie sind speziell für hocheffiziente Kompressoren ausgelegt und sorgen für geringen Energieverbrauch und niedrige Stromkosten.



Europaweit zertifiziert

Alle unsere europäischen Fertigungsstandorte sind nach den internationalen Normen für Qualitäts- (ISO 9001), Umwelt- (ISO 14001) und Energiemanagement (ISO 50001) zertifiziert.



Hocheffizient: So sparsam ist ein Liebherr.

Wie effizient unsere Geräte sind, zeigt das Online-Tool der von der EU finanzierten Projekte Label2020 und BELT. Auf dieser Seite können Sie den Stromverbrauch sowie viele weitere Produktdaten von Elektrogeräten aufrufen und miteinander vergleichen. Dabei berücksichtigt der Rechner die lokalen Strompreise und weist die Kosten über die gesamte Nutzungsdauer aus. Der Vergleich zeigt: Ein Liebherr lohnt sich!

Zum Efficiency-Check: tool.label2020.eu

Verantwortungsvoll hergestellt

Bei der Herstellung unserer Geräte gehen wir verantwortungsvoll mit Ressourcen um und nutzen erneuerbare Energien. Bei der Produktion frei gewordene Energie verwenden wir beispielsweise wieder um Gebäude zu beheizen. Auch reinigen wir das Wasser nach dem Herstellungsprozess, um sicherzustellen, dass dieses schadstofffrei ist. Darüber hinaus reduzieren wir fortlaufend unsere Abfallmenge, indem wir eine konsequente Abfalltrennung umsetzen und Produktionsstoffe wo möglich wieder in Kreisläufe zurückführen.

Unser Weg in die Zukunft

- kreislauffähiges Produktdesign
- sortenreine Trennbarkeit
- Wiederverwendung von Materialien



- höchste Energieeffizienz
- maximale Langlebigkeit
- einfache Reparatur
- optimale Lagerbedingungen

- mehr erneuerbare Materialien
- mehr Rezyklate
- weniger umweltbelastende Rohstoffe

- geringerer Energieverbrauch
- mehr erneuerbare Energien
- weniger Abfall

Der Liebherr-Faktor:

Umweltbewusste Entwicklung und Herstellung:

- Geräte mit sehr geringem Energieverbrauch
- natürliche Kältemittel
- ressourcenschonende Herstellungsprozesse
- europäische Standorte vollständig zertifiziert

Entscheiden Sie sich für Kühl- und Gefrierleistung vom Profi.

Ob Gastronomie, Bäckerei oder Lebensmitteleinzelhandel, ob Getränke, Tiefkühlkost oder Eiscreme: Wer die Erwartungen seiner Kunden und Gäste an Frische und Qualität erfüllen will, setzt auf eine Kühlung, die höchste Ansprüche erfüllt. Mit speziell entwickelten Profigeräten bieten wir unseren Gewerbekunden erstklassige Lösungen für den anspruchsvollen Arbeitsalltag – und gute Argumente, sich für den Systemspezialisten zu entscheiden.

Herausragende Performance hat Gründe. Bei uns sogar fünf.

Liebherr-Spitzenleistung basiert auf fünf Säulen:



Kühlperformance und Temperaturstabilität



Kühlperformance und Temperaturstabilität

Perfekte Kälteleistung, selbst bei hohen Umgebungstemperaturen (bis zu +43 °C): Auf die hohe Temperaturkonstanz unserer Profigeräte können Sie sich verlassen. Auch häufiges Öffnen der Türen kann Ihren Waren nichts anhaben: Die hochmodernen Komponenten, die leistungsstarken und umweltfreundlichen Kältemittel sowie die präzisen Steuerungen sind so aufeinander abgestimmt, dass Qualität und Frische der Produkte stets gewahrt werden, ohne die Wirtschaftlichkeit der Geräte zu beeinträchtigen.



Sicherheit und Alarme

Zahlreiche Sicherheitsfunktionen in unseren Profigeräten sorgen dafür, dass Ihre Lebensmittel immer korrekt gekühlt werden und es keine Qualitätseinbußen gibt. Diverse Alarmsysteme warnen zum Beispiel umgehend bei Temperaturabweichungen, Türschlösser schützen vor unerlaubten Zugriffen.



Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit

Kompromisslose Hygiene ist bei der Lagerung von Lebensmitteln unerlässlich. Deswegen sind unsere Geräte besonders reinigungsfreundlich. Sie verfügen zum Beispiel über fugenlose Innenbehälter, die sich einfach und gründlich auswaschen lassen. Auch die Fronten, Fächer und Tragroste sind stets so gestaltet, dass sie leicht zu säubern sind.



Handhabung und Ausstattung

Im hektischen Arbeitsalltag muss alles flüssig von der Hand gehen. Dank durchdachter Details, intelligenter Funktionen und einer hervorragenden Materialqualität bieten Ihnen unsere Profigeräte ein Maximum an Bedienkomfort und sorgen so für mühelose Arbeitsabläufe.

Unsere Kühl- und Gefriergeräte zeichnen sich durch eine hohe Effizienz und sehr geringe Energie- bzw. Gesamtbetriebskosten aus. Robuste Materialien, hochwertige Kältekomponenten und die qualitative Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer. Zur herausragenden TCO (Total Cost of Ownership) tragen außerdem auch die einfache Pflege und nicht zuletzt die Wartungsfreiheit der Geräte bei.

Durch und durch effizient

In Zeiten steigender Strompreise und extremer Nachfrageschwankungen lohnt sich ein Liebherr-Profigerät umso mehr: Seine hochwertigen Komponenten, die perfekte Kälteleistung und der niedrige Energieverbrauch sorgen für eine optimale TCO (Total Cost of Ownership).



Lang zufrieden: herausragende Lebensdauer

Liebherr-Geräte sind auf einen Lebenszyklus von 15 Jahren ausgelegt. Extrem robust gefertigt, halten sie täglicher Nutzung optimal stand. Das ist Qualität, die sich auszahlt – über viele Jahre hinweg.

Original Liebherr: 15 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

Die Liebherr-Hausgeräte GmbH unterstützt mit einem kundenorientierten Schritt die Lebensdauer ihrer hochwertigen Geräte: Die Ersatzteilverfügbarkeit wird 15 Jahre nach Produktionsende des jeweiligen Modells ausgeweitet. Dies gilt für alle Funktionsteile und lagerfähigen Teile der Ausstattung. Rückwirkend sichert Liebherr-Hausgeräte diese Serviceleistung bereits für alle Geräte zu, die seit dem 1.1.2021 produziert wurden.

Gut für Mensch und Umwelt: Ultra-Effizienz

Stetig steigende Strompreise erfordern energieeffiziente Kühl- und Gefriergeräte. Liebherr schöpft das Einsparpotenzial aller Komponenten voll aus: vom Kompressor über die Dichtung bis hin zur Beleuchtung und Elektronik. Wie positiv sich das auf Ihre Gesamtbetriebskostenrechnung auswirkt, zeigen allen voran die ultra-effizienten Geräte der Perfection-Serie.

Spart Kosten, Zeit und Nerven: Wartungsfreiheit

Professionelle Liebherr-Standgeräte arbeiten ohne Filter oder andere regelmäßig zu wechselnde Komponenten und wartungsintensive Teile. Lediglich das Reinigen nach Ihren individuellen Bedürfnissen ist regelmäßig nötig.

Drahtrohrverflüssiger

Unsere langlebigen Drahtrohrverflüssiger verhindern Schmutzablagerungen, sind wartungsfrei und sorgen für dauerhaft hohe Kühlleistung und Effizienz. Die Betriebskosten Ihres Kühlgeräts sinken.

Stabile Temperatur, stabile Kühlleistung

Liebherr-Geräte bieten Ihnen höchste Zuverlässigkeit beim Kühlen und Gefrieren: Lebensmittel werden schnell und schonend heruntergekühlt, Temperaturschwankungen auf ein Minimum reduziert. So bleiben Ihre Waren so lang wie möglich frisch.

Konstant kühl gemäß DIN EN 16825:2015

Lebensmittel behalten ihre Qualität nur, wenn die Temperaturschwankungen möglichst gering sind. Liebherr-Kühlgeräte überzeugen durch eine stabile Temperatur zwischen $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$. So bleibt nicht nur das Lagerklima gewahrt, sondern auch der Wert Ihrer Waren und Zutaten.

Konstant gefroren gemäß DIN EN 16825:2015

Empfindliche Lebensmittel verzeihen keine großen Abweichungen der eingestellten Lagertemperatur. Liebherr-Gefriergeräte garantieren eine stabile Temperatur zwischen $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$. Das schützt Sie vor Einbußen und bewahrt die Qualität Ihrer Tiefkühlware.

Superschnell gekühlt mit SuperCool

Für eine optimale Temperatur selbst bei sonnenwarmen Markteinkäufen: Sobald Sie SuperCool aktivieren, verstärkt Ihr Liebherr seine Leistung, bis die frisch eingelagerten Lebensmittel so kühl sind wie der übrige Inhalt. Danach schaltet sich SuperCool automatisch ab – spätestens aber nach 12 Stunden.

Kein Abtauen mehr mit NoFrost

Die NoFrost-Technologie lässt Eis keine Chance. Auftretende Feuchtigkeit wird durch die Umluftkühlung gebunden, zyklische Abtauphasen vertreiben selbst letzte Feuchtepartikel aus dem Innenraum. Für eine komfortable, sichere und eisfreie Lagerung.



Superschnell gefroren mit SuperFrost

Die SuperFrost-Automatik senkt die Temperatur in Ihrem Profigefriergerät schnell auf die kälteste Stufe ab und schafft so die Kältereserven für vitaminschonendes Einfrieren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, bzw. nach maximal 65 Stunden, schaltet SuperFrost wieder auf Normalbetrieb zurück und verhindert damit unnötigen Energieverbrauch.

Ideale Luftfeuchtigkeit mit HumidityControl

Erst das Zusammenspiel aus richtiger Temperatur und Luftfeuchtigkeit schafft die perfekte Kälte. Mit HumidityControl können Sie in drei Stufen die Luftfeuchtigkeit auf die Bedürfnisse Ihrer eingelagerten Lebensmittel abstimmen und so für extra langen Frischegenuss sorgen.



Sicherheit serienmäßig

Wer Lebensmittel verkauft, muss sich darauf verlassen können, dass die Ware geschützt ist: vor Unterbrechungen des Kühlprozesses und Temperaturschwankungen, aber auch vor unbefugtem Zugriff. Mit unseren professionellen Kühl- und Gefriergeräten lässt sich beides leicht verhindern.

LightAlarm: Licht an, Tür zu

Bei einem unkontrollierten Temperaturanstieg, offener gelassener Tür oder anderen Problemen beginnt die Innenbeleuchtung des Geräts zu blinken. Bei Glastürgeräten wird so schnell ersichtlich, dass Handlungsbedarf besteht. Bei Volltürgeräten mahnt der blinkende Innenraum zum sofortigen Schließen der Tür, um die Lagerqualität zu wahren.



Stromausfall-Info: wissen, was los war

Wurde aufgrund einer Störung die Stromversorgung unterbrochen, tritt bei Netzwiederkehr die Stromausfall-Info in Erscheinung. Sie meldet, dass das Gerät zwischenzeitlich ohne Strom war und welche Maximaltemperatur währenddessen erreicht wurde. So können Sie einschätzen, ob aufgrund des Stromausfalls mit einem Qualitätsverlust zu rechnen ist.

Mechanisches Schloss: der Schlüssel zu voller Kontrolle

Alle professionellen Liebherr-Geräte für Gastronomie und Bäckerei sind mit einem mechanischen Schloss mit zwei Schlüsseln ausgestattet. So können Sie sicher sein, dass keine unbefugten Hände Zugriff auf Ihr eingelagertes Gut erhalten.

Elektronisches Schloss: auf Nummer sicher

Über einen individuellen PIN-Code lassen sich Liebherr-Geräte mit elektronischem Schloss verriegeln und wieder entriegeln. Damit können beliebig viele Nutzer das Gerät über die Bedienoberfläche zu- und aufschließen, ohne dass sie sich einen Schlüssel teilen müssen.



Eingebaute Sauberkeit

Perfekte Hygiene spielt bei der professionellen Handhabung von Lebensmitteln eine wichtige Rolle. Unsere Profigeräte verfügen deshalb über Eigenschaften, die Verschmutzungen von Anfang an reduzieren und die Reinigung stark vereinfachen.

Bodenablauf für schnelle Reinigung

Perfekte Hygiene leicht gemacht: Der integrierte Bodenablauf im Liebherr-Gastrogerät ermöglicht Ihnen eine komfortable Reinigung in großen Radien. Wasser läuft einfach ab und Ihr Gerät ist schnell wieder sauber.



Lebensmittelechter Innenraum für Unverpacktes

Alle Materialien in einem Liebherr-Gerät für Gastronomie, Handel und Bäckereien sind lebensmittelecht und zur Lagerung unverpackter Lebensmittel geeignet.

Fugenloser Innenraum gegen Schmutz

Der Kunststoff-Innenbehälter besteht aus Polystyrol, einem vollständig recycelbaren, robusten und geruchsneutralen Kunststoff. Fugenlos aus einem Stück gefertigt, hat er keine versteckten Schmutzfänger und lässt sich in großen Radien schnell und einfach reinigen. Die perfekte Kombination aus Nachhaltigkeit und Hygiene.



SmartMonitoring: für ein Maximum an Sicherheit und Entlastung

SmartMonitoring macht zuverlässige Liebherr-Geräte noch sicherer und setzt in puncto Schutz Ihres wertvollen Inhalts noch eins drauf. Die digitale, cloudbasierte Lösung übernimmt für Sie automatisch die permanente Kontrolle und Dokumentation der Lagertemperatur – und damit tägliche Aufgaben, die Sie viel Zeit und Aufmerksamkeit kosten.



Kontinuierliche Kontrolle

SmartMonitoring überwacht kontinuierlich die präzise Temperaturkonstanz – auch außerhalb der regulären Arbeitszeit, wie an Wochenenden oder Schließtagen. Und das sogar standortübergreifend für mehrere Geräte.

Lückenlose Dokumentation


Rund um die Uhr dokumentiert SmartMonitoring die Temperatur und alle relevanten Kühlungsparameter Ihrer eingelagerten Lebensmittel.

Umgehende Alarmierung bei Abweichungen

Bei Abweichungen der Lagertemperatur werden Sie sofort per E-Mail, SMS oder Sprachanruf alarmiert. So können Sie reagieren, bevor Probleme entstehen.

Einfache Inbetriebnahme

Die neue Gerätegeneration für Gastronomie und Hotellerie ist von Haus aus mit dem SmartModule ausgestattet und sofort mit SmartMonitoring vernetzbar. Vorgängermodelle sind bequem über die externen Datenlogger vernetzbar. Informieren Sie sich, inwiefern Sie unser Liebherr-Service bei den ersten Schritten zu maximaler Sicherheit unterstützen kann.



Holen Sie sich die Lizenz zum Entspannen.

Mit der passgenauen Lizenz nutzen Sie die professionelle SmartMonitoring-Lösung von Liebherr in vollem Umfang. Inbegriffen sind alle Basisfunktionen wie Kontrolle, Dokumentation und Alarmierung per E-Mail.

- 36 Monate Laufzeit ab Aktivierung
- keine automatische Verlängerung
- pro Messstelle (Kühl-/Gefriergerät) eine Lizenz
- Zugriffsberechtigung für beliebig viele Nutzer
- Benutzer- und Geräteverwaltung (rollenbasiert)
- zusätzliche Alarmierung per SMS und Sprachanruf optional erweiterbar

Registrieren Sie Ihr Gerät jetzt und holen Sie sich eine kostenlose Testlizenz für 6 Monate.



SmartModule

SmartModule vernetzt Liebherr-Geräte mit SmartMonitoring oder vorhandenen Überwachungssystemen. Die kleine Einheit mit integriertem LAN/WiFi ist nach der Montage auf der Geräterückseite sofort startbereit.



Lokale Schnittstelle

Liebherr-Geräte ermöglichen auch die Nutzung bestehender Monitoring-Lösungen. Das SmartModule fungiert dabei als lokale Schnittstelle, um Messdaten in Ihr vorhandenes Überwachungssystem zu übertragen.



Datenlogger, 3-Kanal

Der 3-Kanal-Datenlogger verfügt neben dem Standard-Temperaturfühler auch über einen weiteren Temperaturfühler, mit dem die Temperatur sensibler Produkte zusätzlich überwacht werden kann, sowie einen Türkontakt-Sensor.



Datenlogger, Temperatur

Der Standard-Online-Datenlogger zeichnet Temperaturdaten zuverlässig auf und übermittelt diese über eine WLAN-Verbindung direkt an das SmartMonitoring.

Die Verfügbarkeit von SmartMonitoring variiert von Land zu Land.



Weitere Informationen zum Thema SmartMonitoring finden Sie hier: home.liebherr.com/smartmonitoring.

Einfach unkompliziert

Wo mit Lebensmitteln gearbeitet wird, geht es oft hektisch zu. Unsere professionellen Kühl- und Gefriergeräte verfügen deshalb über viele Ausstattungsmerkmale und clevere Details, die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern.

Offen für Komfort: 90°-Türstopper

Ist die Tür mehr als 90° geöffnet, bleibt sie von alleine offen. So haben Sie genug Bewegungsspielraum, um das Gerät mit beiden Händen zu befüllen, Waren zu sortieren oder zu entnehmen. Auch die Reinigung wird so erleichtert. Unter 90° schließt die Tür automatisch, damit die Temperatur stabil und die Qualität des Lagerguts bewahrt bleibt.

Für alle Fälle: Auszugsstopp

Dank Auszugsstopp in der Mitte der Tragroste lagert Ihre Ware sicher: Auch wenn es mal etwas hektischer wird, kann der Tragrost nicht aus Versehen herausgezogen werden. Beim Be- und Entladen bleibt er zuverlässig in einer festen Position – und Sie sicher vor kleineren oder größeren Malheurs.



Fußpedal

Auch wenn mal keine Hand frei ist, so können die Geräte bequem mit dem als Zubehör erhältlichen Fußpedal geöffnet werden. Besonders im professionellen Bereich erleichtert dieses Feature die Nutzung der Kühl- und Gefriergeräte erheblich, da die Tür trotz Beladung der Hände problemlos geöffnet werden kann, ohne unnötig Zeit zu verlieren.

Kraftsparend: ergonomischer Stangengriff


Sparen Sie Ihre Kräfte für wichtigere Dinge auf: Der Stangengriff ist für den intensiven Gebrauch ausgelegt. Ergonomisch mit links oder rechts leicht greifbar und sehr einfach zu reinigen.

Komfort per Fingertipp: intuitive Menüführung

Lesen Sie den Gerätestatus ab, ohne die Tür zu öffnen – ganz einfach auf dem flächenbündig in die Tür integrierten Bedienpanel. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird über drei Touch Buttons oder mit Touch and Swipe gesteuert.

Performance-Serie

Unsere Performance-Serie konzentriert sich auf das Wesentliche: Geräte dieser Klasse erfüllen alle Anforderungen an eine sichere, temperaturstabile Lagerung. Alle Performance-Geräte sind aus weißem Stahl gefertigt, als Volltürmodelle erhältlich und in der Gefriervariante mit SmartFrost-Funktion ausgestattet.



energieeffizient



SmartFrost-Gefriergerät



HumidityControl

Perfection-Serie


Die Geräte der Perfection-Serie bieten alles, um die höchsten Ansprüche und Anforderungen Ihres beruflichen Alltags zu erfüllen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt, mit Volltüren oder Glastüren erhältlich und begeistern mit optimaler Beleuchtung. Ihr Kühlspektrum reicht von -2 °C bis $+15\text{ °C}$; Gefriergeräte verfügen über die Funktionen SmartFrost sowie NoFrost.



Beleuchtung



NoFrost- und SmartFrost-Gefriergerät, Glastür-Kühlgerät



Edelstahlgehäuse



Kühl- und Gefriergeräte für Hotellerie und Gastronomie – empfohlen für Profis von Profis

Hohe Temperaturen, wenig Platz, viel Hektik – in Profiküchen müssen Kühl- und Gefriergeräte einiges mitmachen und dabei immer volle Leistung bringen. Genau dafür hat Liebherr sein Portfolio für Hotellerie und Gastronomie entwickelt: Die Geräte lagern Lebensmittel selbst bei Umgebungstemperaturen bis +40 °C zuverlässig mit konstanter Kühlleistung. Sie sind enorm robust, langlebig, reinigungsfreundlich und nicht nur dank natürlichem Kältemittel besonders nachhaltig. Gleichzeitig erfüllen sie alle geltenden Richtlinien, Standards und Normen, auch hinsichtlich Hygiene, HACCP oder GN-Behältern. Das effiziente Kältesystem sorgt nicht nur für niedrige Energie- sowie Gesamtbetriebskosten, sondern auch für das gute Gefühl, dass Ihre Waren sicher gelagert sind. Darauf können Sie sich verlassen – denn schließlich ist es auch unser Anspruch, vom ersten bis zum letzten Gang perfekt zu sein.

Kühl- und Gefriergeräte

Kühl- und Gefriergeräte mit Edelstahl-Innenbehälter



Performance-Serie



Perfection-Serie

Kühl- und Gefriergeräte mit Kunststoff-Innenbehälter



Performance-Serie Perfection-Serie

Kühl- und Gefriergeräte mit Edelstahl-Innenbehälter

Performance-Serie

FRPSvg/FFPSvg

Umgebungsbedingungen*	Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C
Temperaturstabilität	EN 16825 Kühlgeräte: +1 °C bis +15 °C/-2 °C bis +15 °C Gefriergeräte: -9 °C bis -26 °C Kühlgeräte: Klasse M1 Gefriergeräte: Klasse L1 Kühlgeräte: mit 3 Luftfeuchtebereichen Gefriergeräte: mit NoFrost
Lagersicherheit	optische und akustische Alarmer Netzausfallalarm selbstschließende Tür < 90° mechanisches Schloss
Ausstattung	Monochrom-Display, Touch-Buttons Kühlgeräte GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub) Gefriergeräte GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub) Wartungstimer individuell einstellbar Rollen als Zubehör/Standardmäßig mit Stellfüße Kühlgeräte: LED-Deckenbeleuchtung Gefriergeräte: LED-Deckenbeleuchtung Griffleiste Innen & Außen Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) Connectivity zum Nachrüsten
Energieverbrauch	UltraEfficient EU directive 2015/1094
Compliance	safety machinery directive – EN 60335

Kühl- und Gefriergeräte mit Kunststoff-Innenbehälter

Perfection-Serie

FRPSvh/FRPSrh/FFPSvh/FFPSrh

Umgebungsbedingungen*	Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C
Temperaturstabilität	EN 16825 Kühlgeräte: +1 °C bis +15 °C/-2 °C bis +15 °C Gefriergeräte: -9 °C bis -26 °C Kühlgeräte: Klasse M1 Gefriergeräte: Klasse L1 Kühlgeräte: mit 3 Luftfeuchtebereichen Gefriergeräte: mit NoFrost
Lagersicherheit	optische und akustische Alarmer Netzausfallalarm selbstschließende Tür < 90° mechanisches Schloss
Ausstattung	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe Kühlgeräte GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub) Gefriergeräte GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub) Wartungstimer individuell einstellbar Rollen als Zubehör (außer FRPSvh 1412)/Standardmäßig mit Stellfüße Kühlgeräte: vertikale LED Beleuchtung Gefriergeräte vertikale LED Beleuchtung Griffleiste Innen & Außen Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) Connectivity
Energieverbrauch	UltraEfficient EU directive 2015/1094
Compliance	safety machinery directive – EN 60335

Performance-Serie

FRFvg/FFFsg/FCFvg

Umgebungsbedingungen*	Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C
Temperaturstabilität	EN 16825 Kühlgeräte: +1 °C bis +15 °C Gefriergeräte: -9 °C bis -26 °C Kühlgeräte: Klasse M1 Gefriergeräte: Klasse L1 Kühlgeräte: mit 3 Luftfeuchtebereichen Gefriergeräte: mit SmartFrost
Lagersicherheit	optische und akustische Alarmer Netzausfallalarm selbstschließende Tür bei < 90° mechanisches Schloss
Ausstattung	Monochrom-Display, Touch-Buttons Kühlgeräte: 75 cm breit: GN 2/1, 650 × 530 mm (Quereinschub) Gefriergeräte: 75 cm breit: Euronorm 600 × 400 mm (Quereinschub) Wartungstimer individuell einstellbar Rollen/Stellfüße als Zubehör, 75 cm breite Geräte standardmäßig mit Stellfüßen LED-Deckenbeleuchtung bei FCFvg Modell Aluminium-Stangengriff Innen: Kunststoff Außen: Stahl gepulvert Connectivity zum Nachrüsten
Energieverbrauch	SuperEfficient EU directive 2015/1094 FFFsg kein Label
Compliance	safety machinery directive – EN 60335

Perfection-Serie

FRFCvg/FRFBvg/FFFCvg/FFFBvg/FFFCsg/FCFCvg

Umgebungsbedingungen*	Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C
Temperaturstabilität	EN 16825 Kühlgeräte: +1 °C bis +15 °C/-2 °C bis +15 °C Gefriergeräte: -9 °C bis -26 °C Kühlgeräte: Klasse M1 Gefriergeräte: Klasse L1 Kühlgeräte: mit 3 Luftfeuchtebereichen Gefriergeräte: mit SmartFrost und NoFrost
Lagersicherheit	optische und akustische Alarmer Netzausfallalarm selbstschließende Tür bei < 90° mechanisches Schloss
Ausstattung	Monochrom-Display, Touch-Buttons Kühlgeräte: 75 cm breit: GN 2/1, 650 × 530 mm (Quereinschub) Gefriergeräte: 75 cm breit: Euronorm 600 × 400 mm (Quereinschub) Wartungstimer individuell einstellbar Rollen/Stellfüße als Zubehör, 75 cm breite Geräte standardmäßig mit Stellfüßen Verdampfer-Abdeckung (Schutz vor Anfrieren) nur bei Glastürmodellen, für Isoliertürmodelle optional Kühlgeräte: Isolier- und Glastürmodelle mit Deckenbeleuchtung seitliche Beleuchtung bei FCFCvg Modell Gefriergeräte: LED-Beleuchtung in Frontgehäuse Aluminium-Stangengriff Innen: Kunststoff Außen: Edelstahl Connectivity zum Nachrüsten
Energieverbrauch	SuperEfficient EU directive 2015/1094 FFFCsg kein Label
Compliance	safety machinery directive – EN 60335

* Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann. Oben genannte Serienausstattungen können modellabhängig variieren. Details finden Sie in der Modellbeschreibung.

Die Vorteile im Überblick

Individuelle Schlösser

Zu jedem professionellen Gerät sind fünf verschiedene Schlösser mit jeweiligem Schlüssel verfügbar. So erhält lediglich autorisiertes Personal Zugang zu Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank. (erhältlich als Zubehör)

Stromausfall-Info

Die Stromausfall-Info meldet, wenn das Gerät vorübergehend ohne Strom war und welche Maximaltemperatur dabei herrschte. Den potenziellen Qualitätsverlust können Sie so besser einschätzen.

Temperaturstabilität gem. DIN EN 16825:2015

Um ihre Qualität zu erhalten, dürfen Lebensmittel nur geringen Temperaturschwankungen ausgesetzt sein. Mit stabilen Werten zwischen $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ bieten Liebherr-Geräte ideale Bedingungen.

SuperCool

Damit Ihr Liebherr die Idealtemperatur hält, auch wenn ungekühlte Waren hinzukommen, erhöht SuperCool vorübergehend die Leistung. Nach spätestens 12 Stunden deaktiviert es sich automatisch.

HumidityControl

Mit HumidityControl können Sie die Luftfeuchtigkeit perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen und damit das optimale Lagerklima für einen extralangen Frischegenuss schaffen.

Tragroste

Die kunststoffbeschichteten Tragroste erlauben eine variable Nutzung des Innenraums und sind bis 60 kg belastbar, damit Ware auch bei extremen Gewichten sicher lagert.



GN-Behälter kompatibel

Liebherr-Kühlgeräte für die Gastronomie sind generell für die Verwendung von Gastronorm-Behältnissen ausgelegt. Somit ist jeder bisher genutzte Standardbehälter weiterverwendbar.



FRPSvh 6501 Perfection



Leicht zugängliche Kältekomponenten

Die Kältekomponenten sind leicht zugänglich im oberen Bereich des Maschinenraums integriert, wodurch sich der Nutzinhalt des Innenraums deutlich erhöht. Bei eventuellen Servicearbeiten wird die Vorderseite einfach nach oben aufgeklappt. Ab einem Öffnungswinkel von 45° kann sie vollständig ausgehängt werden.

Energielabel gem. EU-Richtlinie 2015/1094

Das Energielabel zeigt auf einen Blick, wie sparsam professionelle Liebherr-Geräte sind. Der geringe Energieverbrauch macht sich auch in minimalen Gesamtbetriebskosten bemerkbar.

Kataphoresebeschichteter Verdampfer

Der kataphoresebeschichtete Verdampfer bietet Schutz gegen besonders aggressive und Korrosion hervorrufende Stoffe wie Salze oder Fruchtzucker.

Erfüllung der DIN EN 60335 zur Gerätesicherheit

Für bestmögliche Produktsicherheit werden zusätzlich zur gesetzlich geforderten CE-Kennzeichnung alle sicherheitstechnisch relevanten Bereiche von einem unabhängigen Labor geprüft.

Selbstschließende Tür

Um Ihnen das Be- und Entladen sowie die Reinigung zu erleichtern, bleibt die Gerätetür ab einem Öffnungswinkel von ca. 90° geöffnet, darunter schließt sie sicherheitshalber von selbst.



Wechselbare Türdichtung

Sparen Sie Zeit und Geld: Die steckbaren Türdichtungen von Liebherr können problemlos ausgetauscht werden. Ist eine Dichtung beschädigt, können Sie sie ganz ohne Werkzeug selbst ersetzen.

Edelstahl innen und außen

Wo Lebensmittel gelagert werden, hat Hygiene oberste Priorität. Daher ist der tiefgezogene Gastronorm-2/1-Innenbehälter aus hygienefreundlichem Edelstahl und verzichtet auf umständlich zu reinigende Funktionsteile. Auch die spaltenlosen Edelstahl-Seitenwände des Außengehäuses mit Isolationsschicht sind besonders leicht zu säubern. Kühl- und Gefriergeräte GN 2/1 aus Edelstahl sind innen und außen strahlwasserbeständig nach IPX5.

Bodenablauf

Der integrierte Bodenablauf im Liebherr-Gastrogerät ermöglicht eine komfortable Reinigung in großen Radien. Wasser läuft einfach ab und Ihr Gerät ist schnell wieder hygienisch rein.

Unsere Kühl- und Gefriergeräte GN 2/1 aus Edelstahl sind für die anspruchsvollsten Aufgaben entwickelt worden. Leistungsstarke Kühlkomponenten sorgen für ein zügiges Abkühlen von Lebensmitteln bei niedrigem Verbrauch. Die HACCP-konforme Elektronik ermöglicht eine gradgenaue Temperatureinstellung, die stabil bleibt – für eine perfekte Lagersicherheit selbst bei hohen Umgebungstemperaturen. Höhenverstellbare Roste und ein Innenraum ohne störende Elemente ermöglichen hohe Flexibilität bei der Lagerung und eine einfache Reinigung.

Elektronik mit integrierter Temperatureaufzeichnung


Die leicht zu bedienende Touch-Elektronik steuert die energiesparende Abtaufunktion nach dem tatsächlichen Bedarf. Über die SmartMonitoring Schnittstelle können Geräte an eine externe cloudbasiertes Überwachungssystem angeschlossen werden. Der integrierte Daten-Logger registriert und speichert die minimal und maximal aufgetretene Innenraumtemperatur für die HACCP konforme Dokumentation. Bei Temperaturabweichungen oder anderen Problemen gibt die Elektronik optisch und akustisch Alarm und schützt somit Ihre Ware.

Qualität bis ins Detail



LightAlarm

Bei einem unkontrollierten Temperaturanstieg, offen gelassener Tür oder anderen Problemen beginnt die Innenbeleuchtung des Geräts zu blinken. Bei Glastür-Geräten wird so schnell ersichtlich, wo Handlungsbedarf besteht. Bei Volltür-Geräten mahnt der blinkende Innenraum zum sofortigen Schließen der Tür, um die Lagerqualität zu wahren.



Erweiterter Temperaturbereich -2 ° C bis +15 ° C

Liebherr-Kühlschränke verfügen über einen erweiterten Temperaturbereich von -2 ° C bis +15 ° C. So bleibt selbst Fleisch lange frisch und geschmackvoll.



WiFi-/LAN-Schnittstelle

Über die WiFi-/LAN-Schnittstelle vernetzen Sie Ihre Geräte mühelos mit dem SmartMonitoring von Liebherr oder verbinden diese mit lokalen bestehenden Systemen.



Stabiler, tiefgezogener Innenbehälter

Der tiefgezogene Edelstahl-Innenbehälter hat integrierte Rippen für die Auflageflächen. Zudem ist er korrosionsbeständig, hygienisch und besonders leicht zu reinigen. Die Roste sind bis zu 60 kg belastbar – auch schwere Waren stellen somit kein Problem dar. Gastrom-Norm-Behälter 2/1 können direkt auf den Ablagerippen reingeschoben werden.



LED-Beleuchtung

Selbst bei dunkler Umgebung sorgt die LED-Beleuchtung für eine gute Ausleuchtung des Innenraums. Durch den optimalen Überblick ist die gewünschte Ware sofort zur Hand, die Tür schnell wieder geschlossen und die Innentemperatur stabil. Das erspart Ihnen lästiges Suchen – und vor allem auch Energiekosten. Die flächenbündig integrierte LED Beleuchtung erleichtert die Reinigung.



Vergrößerte Glastüreinsicht

Unerlässlich im hektischen Arbeitsalltag: der Überblick über die vorhandenen Lebensmittel. Für die maximale Sichtbarkeit des Kühlschrank-Innenraums sorgt die Vollglastür mit vergrößertem Einsichtsfeld. Das erleichtert die Warenorganisation und das schnelle Auffinden eines benötigten Produktes, so wird wertvolle Zeit gespart.



FRPSvh 1412

Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	1414/1096 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1427 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	1239 / 650 / 1512
Energieeffizienzklasse ¹	C
Energieverbrauch in 365 Tagen	1134 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	4
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	4,0 A
Nennaufnahme Watt	320 W
Wärmeabgabe	650 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Chrom-Nickel-Stahl-Rahmen (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig, separat schaltbar
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Integriert, entnehmbar
Schnittstelle	WLAN/LAN
Verstellbare Ablageflächen	8
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	links fest / rechts fest
Brutto- / Nettogewicht	262 / 242 kg
Auch erhältlich für Zentralanschluss	FRPSrh 1412
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau	7112622 / 7112606
Rollen Ø 100 mm	
Fußpedalöffner	9597649
Side-by-Side-Set grau	9597778



FRPSvh 1402

Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	1360/1096 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1427 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	1014 / 650 / 1512
Energieeffizienzklasse ¹	B
Energieverbrauch in 365 Tagen	807 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	4,0 A
Nennaufnahme Watt	320 W
Wärmeabgabe	520 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Integriert, entnehmbar
Schnittstelle	WLAN/LAN
Verstellbare Ablageflächen	8
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	links fest / rechts fest
Brutto- / Nettogewicht	225 / 200 kg
Auch erhältlich für Zentralanschluss	FRPSrh 1402
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau	7112622 / 7112606
Rollen Ø 100 mm	9597965
Fußpedalöffner	9597649
Side-by-Side-Set grau	9597778



FRPSvh 6511

Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	625 / 486 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	697 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	509 / 650 / 1512
Energieeffizienzklasse ¹	B
Energieverbrauch in 365 Tagen	412 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	4,0 A
Nennaufnahme Watt	220 W
Wärmeabgabe	365 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Chrom-Nickel-Stahl-Rahmen (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links, separat schaltbar
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Integriert, entnehmbar
Schnittstelle	WLAN/LAN
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	157 / 138 kg
Auch erhältlich für Zentralanschluss	FRPSrh 6511
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau	7112622 / 7112606
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Side-by-Side-Set grau	9597778



FRPSvh 6501

Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	597 / 486 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	697 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	509 / 650 / 1512
Energieeffizienzklasse ¹	A
Energieverbrauch in 365 Tagen	302 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	4,0 A
Nennaufnahme Watt	220 W
Wärmeabgabe	305 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Integriert, entnehmbar
Schnittstelle	WLAN/LAN
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	134 / 117 kg
Auch erhältlich für Zentralanschluss	FRPSrh 6501
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau	7112622 / 7112606
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Side-by-Side-Set grau	9597778



FRPSvg 1402
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	1360 / 1096 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1427 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	1239 / 650 / 1512
Energieeffizienzklasse ¹	B
Energieverbrauch in 365 Tagen	807 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	4,0 A
Nennaufnahme Watt	320 W
Wärmeabgabe	520 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	6
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	links fest / rechts fest
Brutto- / Nettogewicht	210 / 187 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau	7112622 / 7112606
Rollen Ø 100 mm	9597965
Fußpedalöffner	9597649
Side-by-Side-Set grau	9597778
SmartModule	6145269



FRPSvg 6511
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	625 / 486 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	697 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	509 / 650 / 1512
Energieeffizienzklasse ¹	B
Energieverbrauch in 365 Tagen	412 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	4,0 A
Nennaufnahme Watt	220 W
Wärmeabgabe	365 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Chrom-Nickel-Stahl-Rahmen (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	151 / 138 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau	7112622 / 7112606
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Side-by-Side-Set grau	9597778
SmartModule	6145269



FRPSvg 6501
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	597 / 486 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	697 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	509 / 650 / 1512
Energieeffizienzklasse ¹	A
Energieverbrauch in 365 Tagen	302 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	4,0 A
Nennaufnahme Watt	220 W
Wärmeabgabe	305 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	139 / 114 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau	7112622 / 7112606
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Side-by-Side-Set grau	9597778
SmartModule	6145269

Gefriergerät GN 2/1 mit dynamischer Kühlung, innen und außen aus Edelstahl



FFPSvh 1402

Perfection



FFPSvh 6501

Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	1360/1096 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1427 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	507 / 650 / 1512
Energieeffizienzklasse ¹	B
Energieverbrauch in 365 Tagen	2208 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V- / 50/60 Hz
Anschlusswert	4,0 A
Nennaufnahme Watt	580 W
Wärmeabgabe	1485 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Integriert, entnehmbar
Schnittstelle	WLAN/LAN
Verstellbare Ablageflächen	8
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	links fest / rechts fest
Brutto- / Nettogewicht	225 / 200 kg
Auch erhältlich für Zentralanschluss	FFPSrh 1402
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau	7112622 / 7112606
Rollen Ø 100 mm	9597965
Fußpedalöffner	9597649
Side-by-Side-Set grau	9597778

Brutto- / Nettorauminhalt	597 / 486 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	697 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	509 / 650 / 1512
Energieeffizienzklasse ¹	B
Energieverbrauch in 365 Tagen	1054 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V- / 50 Hz
Anschlusswert	4,0 A
Nennaufnahme Watt	610 W
Wärmeabgabe	975 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Integriert, entnehmbar
Schnittstelle	WLAN/LAN
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	144 / 127 kg
Auch erhältlich für Zentralanschluss	FFPSrh 6501
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau	7112622 / 7112606
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Side-by-Side-Set grau	9597778

Gefriergeräte GN 2 / 1 mit dynamischer Kühlung, innen und außen aus Edelstahl



FFPSvg 1402

Performance



FFPSvg 6501

Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	1360/1096 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1427 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	1239 / 650 / 1512
Energieeffizienzklasse ¹	B
Energieverbrauch in 365 Tagen	2208 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V- / 50/60 Hz
Anschlusswert	4,0 A
Nennaufnahme Watt	580 W
Wärmeabgabe	1420 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	6
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	links fest / rechts fest
Brutto- / Nettogewicht	225 / 200 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau	7112622 / 7112606
Rollen Ø 100 mm	9597965
Fußpedalöffner	9597649
Side-by-Side-Set grau	9597778
SmartModule	6145269

Brutto- / Nettorauminhalt	597 / 486 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	697 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	509 / 650 / 1512
Energieeffizienzklasse ¹	B
Energieverbrauch in 365 Tagen	1180 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V- / 50 Hz
Anschlusswert	4,0 A
Nennaufnahme Watt	610 W
Wärmeabgabe	975 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	141 / 123 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau	7112622 / 7112606
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Side-by-Side-Set grau	9597778
SmartModule	6145269

Die Vorteile im Überblick

Dynamisches Kühlsystem

Leistungsstarkes dynamisches Kühlsystem für stabile und gleichmäßig verteilte Innentemperaturen. Der Ventilator-Türkontaktschalter minimiert den Kälteverlust bei Türöffnungen. Dank des Verdampfers ist das System nahezu wartungsfrei.



GN-Behälter kompatibel

Liebherr-Kühlgeräte für die Gastronomie sind generell für die Verwendung von Gastronorm-Behältnissen ausgelegt. Somit ist jeder bisher genutzte Standardbehälter weiterverwendbar.

Tragroste

Die kunststoffbeschichteten Tragroste erlauben eine variable Nutzung des Innenraums und sind bis 60 kg belastbar, damit Ware auch bei extremen Gewichten sicher lagert.

Fugenloser Innenbehälter

Der tiefgezogene Innenbehälter aus lebensmittelechtem Polystyrol in gewerblicher Ausführung ist geruchsneutral, sehr robust, langlebig und ermöglicht durch große Eckradien eine einfache Reinigung für perfekte Hygiene.


Edelstahl Gehäuse

Das Edelstahl-Außengehäuse aus einteiligen Seitenwänden ist ohne Spalten ausgeführt, somit sehr pflegeleicht und hygienisch.



Bodenablauf

Der integrierte Bodenablauf im Liebherr-Gastrogerät ermöglicht eine komfortable Reinigung in großen Radien. Wasser läuft einfach ab und Ihr Gerät ist schnell wieder hygienisch rein.



FRFCvg 6511 Perfection

LightAlarm

Bei einem unkontrollierten Temperaturanstieg oder anderen Problemen beginnt die Innenbeleuchtung des Geräts zu blinken. So wird schnell ersichtlich, dass Handlungsbedarf besteht.



LED-Beleuchtung

Selbst bei dunkler Umgebung sorgt die LED-Deckenbeleuchtung für eine gute Ausleuchtung des Innenraums. Das erspart nicht nur langes Suchen, sondern vor allem auch Energiekosten.

Smart Frost

Mit SmartFrost wird die Bereifung des Innenraums und des Lagerguts stark reduziert. Abtauen ist seltener erforderlich, da der eingeschäumte Verdampfer energieeffizient für gleichmäßige Kühlung sorgt.

No Frost

Mit professionellen Geräten von Liebherr ist kein Abtauen mehr nötig. Auftretende Feuchtigkeit wird durch die Umluftkühlung gebunden, zyklische Abtauphasen vertreiben selbst letzte Feuchtepartikel aus dem Innenraum. Für eine komfortable, sichere und eisfreie Lagerung.



Komfort per Fingertipp

Lesen Sie den Gerätestatus ab, ohne die Tür zu öffnen – ganz einfach auf dem flächenbündig in die Tür integrierten Bedienpanel. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird über drei Touch-Buttons gesteuert.



HumidityControl

Erst das Zusammenspiel aus richtiger Temperatur und Luftfeuchtigkeit bewirkt perfekte Klimabedingungen. Mit HumidityControl können Sie die Luftfeuchte auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Für ein optimales Lagerklima und extra langen Frischegenuss.



Erweiterter Temperaturbereich -2 °C/+15 °C

Liebherr-Kühlschränke verfügen über einen erweiterten Temperaturbereich von -2 °C bis +15 °C. So bleibt selbst Fleisch lange frisch und geschmackvoll.



FRFCvg 6511

Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	688 / 478 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 2018
Innenmaße in mm (B / T / H)	620 / 531 / 1642
Energieeffizienzklasse ¹	D
Energieverbrauch in 365 Tagen	984 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	4
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	250 W
Wärmeabgabe	658 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und dimmbar
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	117 / 109 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112570 / 7112568 / 7112566
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	9006973 / -
SmartModule	6145269



FRFCvg 6501

Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	655 / 479 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 2018
Innenmaße in mm (B / T / H)	620 / 531 / 1660
Energieeffizienzklasse ¹	C
Energieverbrauch in 365 Tagen	635 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	240 W
Wärmeabgabe	408 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	92 / 83 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112570 / 7112568 / 7112566
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	9006973 / -
SmartModule	6145269



FRFvg 6501

Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	655 / 479 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 2018
Innenmaße in mm (B / T / H)	620 / 531 / 1660
Energieeffizienzklasse ¹	C
Energieverbrauch in 365 Tagen	603 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	240 W
Wärmeabgabe	408 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	93 / 84 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112570 / 7112568 / 7112566
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	- / 9006786
SmartModule	6145269



FRFCvg 5511
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	600 / 418 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1818
Innenmaße in mm (B / T / H)	620 / 531 / 1442
Energieeffizienzklasse ¹	E
Energieverbrauch in 365 Tagen	1041 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	4
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 250 W
Wärmeabgabe	592 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 650 x 530 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und dimmbar
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	4 / Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	106 / 98 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112570 / 7112568 / 7112566
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	
Stellfüße, 150 - 180 mm	
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß / schwarz	9017742 / - / -
SmartModule	6145269



FRFCvg 5501
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	571 / 419 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1818
Innenmaße in mm (B / T / H)	620 / 531 / 1442
Energieeffizienzklasse ¹	C
Energieverbrauch in 365 Tagen	620 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 250 W
Wärmeabgabe	358 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 650 x 530 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	4 / Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	86 / 77 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112570 / 7112568 / 7112566
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	
Stellfüße, 150 - 180 mm	
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß / schwarz	9017742 / - / -
SmartModule	6145269



FRFBvg 5501
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	571 / 419 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1818
Innenmaße in mm (B / T / H)	620 / 531 / 1442
Energieeffizienzklasse ¹	C
Energieverbrauch in 365 Tagen	620 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 250 W
Wärmeabgabe	358 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 650 x 530 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	BlackSteel / BlackSteel
Türmaterial / Farbe	BlackSteel / BlackSteel
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	4 / Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	86 / 77 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112570 / 7112568 / 7112566
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	
Stellfüße, 150 - 180 mm	
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß / schwarz	- / - / 9017743
SmartModule	6145269



FRFvg 5501
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	571 / 419 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1818
Innenmaße in mm (B / T / H)	620 / 531 / 1460
Energieeffizienzklasse ¹	C
Energieverbrauch in 365 Tagen	576 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 250 W
Wärmeabgabe	358 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 650 x 530 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	4 / Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	86 / 78 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112570 / 7112568 / 7112566
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	
Stellfüße, 150 - 180 mm	
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß / schwarz	- / 9017739 / -
SmartModule	6145269



FRFCvg 4001
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	420 / 289 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	460 / 423 / 1642
Energieeffizienzklasse ¹	C
Energieverbrauch in 365 Tagen	540 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	48 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 240 W
Wärmeabgabe	321 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gastronom	
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	5 / Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Höhe Stellfüße	
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	70 / 65 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112572 / 7113221 / 7113308
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113229 / 7113243 / 7113312
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	9080022
Stellfüße, 150 - 180 mm	9086924
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß / schwarz	9006973 / - / -
SmartModule	6145269



FRFvg 4001
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	420 / 289 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	460 / 423 / 1660
Energieeffizienzklasse ¹	C
Energieverbrauch in 365 Tagen	514 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	48 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 240 W
Wärmeabgabe	321 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gastronom	
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	5 / Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Höhe Stellfüße	
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	70 / 64 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112572 / 7113221 / 7113308
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113229 / 7113243 / 7113312
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	9080022
Stellfüße, 150 - 180 mm	9086924
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß / schwarz	- / 9006786 / -
SmartModule	6145269

¹ Entsprechend der EU-Verordnung 2015/1094-IV.
² Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.


BlackSteel

Schwarzer Edelstahl betont die schlichte Schönheit von purem Metall besonders markant. Die moderne BlackSteel-Oberfläche besticht durch den einzigartigen Längsschliff und eine spezielle Veredelung. Sie verleiht dem Material seine charakteristische Tiefenschärfe und macht es unempfindlich für Kratzer oder Fingerabdrücke. So bleibt ihr Gerät ein dauerhaft exklusiver Blickfang.



Manueller Abtau-Start

Offen gelassene Türen oder verdunstende Substanzen können Vereisungen am Verdampfer verursachen – und damit Temperaturschwankungen und höheren Energieverbrauch. Um das Gerät von Eis zu befreien, können Sie eine automatische Abtauung auch manuell starten und so wieder für optimale Lagerbedingungen und niedrigen Energieverbrauch sorgen.



Geeignet für Euronorm-Box (75 cm breite Gefriergeräte)

Liebherr Gefriergeräte für Gastronomie sind speziell auf die Bedürfnisse von Küchen und Backstuben ausgelegt und damit selbstverständlich für die Verwendung von Euronorm-Boxen geeignet.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Gefriergeräte mit dynamischer Kühlung und Kunststoff-Innenbehälter



FFFCvg 6501 Perfection

544 / 378 l
747 / 769 / 2018
603 / 510 / 1318



1116 kWh
5

L1
+10 °C bis +40 °C

R 290
55 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

2,0 A
270 W

771 kJ/h
dynamisch

automatisch
-9 °C bis -26 °C

600 × 400 mm (Quereinschub)

Edelstahl / Edelstahl
Edelstahl / Edelstahl

Kunststoff silver

Monochrom-Display, Touch-Buttons
außen digital

optisch und akustisch
LED

SmartModule / Nachrüstbar
WLAN/LAN (optional)

5 / Roste kunststoffbeschichtet
60 kg

150 - 180 mm
Aluminiumgriff

mechanisch
ja

rechts wechselbar
109 / 106 kg

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223

9086926 / 9080023

auf Anfrage
9006973 / -

6145269



FFFCvg 5501 Perfection

472 / 322 l
747 / 769 / 1818
603 / 510 / 1118



1007 kWh
5

L1
+10 °C bis +40 °C

R 290
55 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

2,0 A
270 W

721 kJ/h
dynamisch

automatisch
-9 °C bis -26 °C

600 × 400 mm (Quereinschub)

Edelstahl / Edelstahl
Edelstahl / Edelstahl

Kunststoff silver

Monochrom-Display, Touch-Buttons
außen digital

optisch und akustisch
LED

SmartModule / Nachrüstbar
WLAN/LAN (optional)

4 / Roste kunststoffbeschichtet
60 kg

150 - 180 mm
Aluminiumgriff

mechanisch
ja

rechts wechselbar
100 / 92 kg

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223

9086926 / 9080023

auf Anfrage
9006973 / -

6145269



FFFBvg 5501 Perfection

472 / 322 l
747 / 769 / 1818
600 / 510 / 1118



1007 kWh
5

L1
+10 °C bis +40 °C

R 290
55 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

2,0 A
270 W

721 kJ/h
dynamisch

automatisch
-9 °C bis -26 °C

600 × 400 mm (Quereinschub)

BlackSteel / BlackSteel
BlackSteel / BlackSteel

Kunststoff silver

Monochrom-Display, Touch-Buttons
außen digital

optisch und akustisch
LED

SmartModule / Nachrüstbar
WLAN/LAN (optional)

4 / Roste kunststoffbeschichtet
60 kg

150 - 180 mm
Aluminiumgriff

mechanisch
ja

rechts wechselbar
101 / 92 kg

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223

9086926 / 9080023

auf Anfrage
- / 9017743

6145269



FFFCvg 4001 Perfection

273 / 210 l
597 / 654 / 1884
420 / 400 / 1400



698 kWh
5

L1
+10 °C bis +40 °C

R 600a
46 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

2,0 A
130 W

483 kJ/h
dynamisch

automatisch
-9 °C bis -26 °C

Edelstahl / Edelstahl

Edelstahl / Edelstahl

Kunststoff silver

Monochrom-Display, Touch-Buttons
außen digital

optisch und akustisch
LED

SmartModule / Nachrüstbar
WLAN/LAN (optional)

6 / Roste kunststoffbeschichtet
45 kg

Aluminiumgriff
mechanisch

ja
rechts wechselbar

79 / 73 kg

7113420 / 7113418 / 7113416
7112598 / 7112596 / 7112594

9086926 / 9080023
9080022 / 9086924

auf Anfrage
9006973 / -

6145269



FFFsg 6501

Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	573 / 332 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 2018
Innenmaße in mm (B / T / H)	580 / 523 / 1609
Energieverbrauch in 365 Tagen	1170 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	7
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur ¹	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 280 W
Wärmeabgabe	813 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gastronorm	600 x 400 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	
Anzahl Körbe	12
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	118 / 109 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112584 / 7112578 / 7112576
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Korb lang grau / Korb kurz grau	9141005 / 9141006
Korb lang weiß / Korb kurz weiß	9141791 / 9141004
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	
Stellfüße, 150 - 180 mm	
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	- / 9006786
SmartModule	6145269



FFFCsg 5501

Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	499 / 289 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1818
Innenmaße in mm (B / T / H)	580 / 523 / 1388
Energieverbrauch in 365 Tagen	1234 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	7
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur ¹	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 270 W
Wärmeabgabe	713 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gastronorm	600 x 400 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	10
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	106 / 97 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112584 / 7112578 / 7112576
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Korb lang grau / Korb kurz grau	9141005 / 9141006
Korb lang weiß / Korb kurz weiß	9141791 / 9141004
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	
Stellfüße, 150 - 180 mm	
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	9017742 / -
SmartModule	6145269



FFFsg 5501

Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	499 / 289 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1818
Innenmaße in mm (B / T / H)	580 / 523 / 1388
Energieverbrauch in 365 Tagen	1234 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	7
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur ¹	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 270 W
Wärmeabgabe	713 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gastronorm	600 x 400 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	
Anzahl Körbe	10
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	107 / 98 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112584 / 7112578 / 7112576
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Korb lang grau / Korb kurz grau	9141005 / 9141006
Korb lang weiß / Korb kurz weiß	9141791 / 9141004
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	
Stellfüße, 150 - 180 mm	
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	- / 9017739
SmartModule	6145269



FFFCsg 4001

Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	316 / 237 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	400 / 408 / 1588
Energieverbrauch in 365 Tagen	976 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	7
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur ¹	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 240 W
Wärmeabgabe	613 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gastronorm	
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Höhe Stellfüße	
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	81 / 74 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112586 / 7112580 / 7112582
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7112598 / 7112596 / 7112594
Korb lang grau / Korb kurz grau	
Korb lang weiß / Korb kurz weiß	
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	9080022
Stellfüße, 150 - 180 mm	9086924
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	9006973 / -
SmartModule	6145269



FFFsg 4001

Performance


Brutto- / Nettorauminhalt	316 / 237 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	400 / 408 / 1588
Energieverbrauch in 365 Tagen	976 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	7
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur ¹	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 240 W
Wärmeabgabe	613 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gastronorm	
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	
Anzahl Körbe	
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Höhe Stellfüße	
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	81 / 75 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112586 / 7112580 / 7112582
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7112598 / 7112596 / 7112594
Korb lang grau / Korb kurz grau	
Korb lang weiß / Korb kurz weiß	
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	9080022
Stellfüße, 150 - 180 mm	9086924
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	- / 9006786
SmartModule	6145269

Qualität bis ins Detail

Unsere Kühl-Gefrierkombinationen für die gewerbliche Nutzung haben zwei getrennt geregelte Kältekreisläufe mit einem eigenständigen Kompressor. So kann die Temperatur im Kühlteil (von +1 °C bis +15 °C) und im Gefrierteil (von -9 °C bis -26 °C) jeweils separat eingestellt werden. Dabei sind sie nahezu Wartungsfrei – mit NoFrost müssen Sie bei Geräten der Perfection-Serie nicht einmal mehr abtauen.

No Frost

Mit professionellen Geräten von Liebherr ist kein Abtauen mehr nötig. Auftretende Feuchtigkeit wird durch die Umluftkühlung gebunden, zyklische Abtauphasen vertreiben selbst letzte Feuchtpartikel aus dem Innenraum. Für eine komfortable, sichere und eisfreie Lagerung.



Komfort per Fingertipp

Lesen Sie den Gerätestatus ab, ohne die Tür zu öffnen – ganz einfach auf dem flächenbündig in die Tür integrierten Bedienpanel. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird über drei Touch-Buttons gesteuert.



FCFCvg 4032
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	Kühlteil	279 / 187 l
Brutto- / Nettorauminhalt	Gefrierteil	110 / 45 l
Außenmaße in mm (B / T / H)		597 / 654 / 2044
Innenmaße in mm (B / T / H)	Kühlteil	460 / 423 / 1037
Innenmaße in mm (B / T / H)	Gefrierteil	406 / 292 / 614
Energieverbrauch in 365 Tagen		819 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)		4
Temperaturklasse (Energierichtlinie)		L1/M1
Umgebungstemperatur ¹		+10 °C bis +40 °C
Kältemittel		R 600a
Geräusch-Schallleistung		48 dB(A)
Spannung / Frequenz		220-240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert		2,0 A
Nennaufnahme Watt		160 W
Wärmeabgabe		430 kJ/h
Kühlsystem	Kühlteil / Gefrierteil	dynamisch / dynamisch
Abtauverfahren	Kühlteil / Gefrierteil	automatisch / automatisch
Temperaturbereich	Kühlteil / Gefrierteil	+1 °C bis +15 °C / -9 °C bis -26 °C
Gehäusematerial / Farbe		Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe		Isolierglastür / Edelstahl / Edelstahl
Material Innenbehälter		Kunststoff silver
Art der Steuerung		Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige		außen digital
Alarm bei Störung		optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	Kühlteil / Gefrierteil	LED-Lichtsäule links, separat schaltbar / LED
Schubfächer		3
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung		SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle		WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen		3
Material Ablageflächen	Kühlteil / Gefrierteil	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen	Kühlteil / Gefrierteil	45 kg / 40 kg
Griff		Aluminiumgriff
Art des Schlosses		mechanisch
Türe selbstschließend		ja
Türanschlag		rechts wechselbar
Frontrahmenheizung		ja
Brutto- / Nettogewicht		93 / 87 kg

Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112572 / 7113221 / 7113308
Bodenrost grau / weiß	7100024 / 7113272
Lochblechablage grau	9029023
Sonderschließungen	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau	9027389
Side-by-Side-Set weiß	
SmartModule	6145269



FCFCvg 4002
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	267 / 187 l
Brutto- / Nettorauminhalt	110 / 45 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 2044
Innenmaße in mm (B / T / H)	460 / 423 / 1037
Innenmaße in mm (B / T / H)	406 / 292 / 614
Energieverbrauch in 365 Tagen	457 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1/M1
Umgebungstemperatur ¹	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	48 dB(A)
Spannung / Frequenz	220-240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	140 W
Wärmeabgabe	290 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch / dynamisch
Abtauverfahren	automatisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C / -9 °C bis -26 °C
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links / LED
Schubfächer	3
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen	45 kg / 40 kg
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Frontrahmenheizung	ja
Brutto- / Nettogewicht	84 / 78 kg

Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112572 / 7113221 / 7113308
Bodenrost grau / weiß	7100024 / 7113272
Lochblechablage grau	9029023
Sonderschließungen	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau	9027389
Side-by-Side-Set weiß	
SmartModule	6145269



FCFvg 4002
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	267 / 187 l
Brutto- / Nettorauminhalt	110 / 45 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 2044
Innenmaße in mm (B / T / H)	460 / 423 / 1037
Innenmaße in mm (B / T / H)	406 / 292 / 614
Energieverbrauch in 365 Tagen	525 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1/M1
Umgebungstemperatur ¹	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	48 dB(A)
Spannung / Frequenz	220-240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	170 W
Wärmeabgabe	280 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch / statisch
Abtauverfahren	automatisch / manuell
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C / -9 °C bis -26 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung / -
Schubfächer	3
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen	45 kg / 40 kg
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Frontrahmenheizung	ja
Brutto- / Nettogewicht	85 / 79 kg

Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112572 / 7113221 / 7113308
Bodenrost grau / weiß	7100024 / 7113272
Lochblechablage grau	9029023
Sonderschließungen	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau	9027388
Side-by-Side-Set weiß	6145269
SmartModule	

Die Vorteile im Überblick

Unterbaufähig

Die GGU-Modelle mit einer Höhe von 83 cm können leicht unter einer Arbeitsplatte eingebaut werden und sind gerade bei wenig Stellfläche eine platzsparende und perfekte Lösung.

Optischer und akustischer Alarm


Optischer und akustischer Alarm warnen vor unkontrolliertem Temperaturanstieg, Kälteverlust und offenstehender Tür.

Umweltfreundliche Kältemittel

Das umweltfreundliche Kältemittel R 600a ist in Verbindung mit dem hocheffizienten Kompressor leistungsstark und sehr energieeffizient.

Tiefgezogene Innenbehälter

Der aus einem Stück tiefgezogene Innenbehälter aus Polystyrol ist leicht zu reinigen und geruchsneutral. Da keine störenden Ecken vorhanden sind und die großen Radien die Reinigung vereinfachen, ermöglicht dies perfekte Hygiene.



GGU 1550 Premium

Hochwertige Kältekomponenten

Hochwertige Kältekomponenten, optimierte Isolierung und eine durchdachte Konstruktion sorgen für höchste Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten.



Stabile Schlösser

Stabile Schlösser verhindern unerwünschten Zugriff.

Robuster Stangengriff

Der Stangengriff ist für den intensiven Gebrauch ausgelegt. Ergonomisch mit links oder rechts leicht greifbar und sehr einfach zu reinigen.



Stabile Tragekörbe

Stabile Tragekörbe sind leicht zu entnehmen, bieten eine gute und schnelle Wareneinsicht und sorgen für eine flexible Aufteilung im Innenraum.

Türanschlag wechselbar

Der Türanschlag ist ohne zusätzliche Bauteile wechselbar und ermöglicht die Anpassung der Geräte an einen Aufstellort.

Qualität bis ins Detail

Die unterbaufähigen Gefriergeräte von Liebherr sind platzsparende Raumwunder. Denn wo wenig Stellfläche vorhanden ist, muss freier Platz besonders effektiv genutzt werden – ohne Kompromisse in Bezug auf Kälteleistung oder den Frischeerhalt von Lebensmitteln. Die Ware lagert in diesen kompakten Modellen immer unter besten kältetechnischen Bedingungen, dabei sind die Geräte sehr energieeffizient und sparsam.



Energieeffizient mit R 600a

Liebherr-Geräte sind im Hinblick auf bestmögliche Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten optimiert. Zum Einsatz kommt ausschließlich das natürliche und umweltfreundliche Kältemittel R 600a. In Verbindung mit hocheffizienten Kompressoren ist dieses äußerst leistungsstark – und mit seinem niedrigen Treibhauspotenzial auch zukunftssicher.



Unterbaufähig – und leicht integrierbar

Die Geräte können unterhalb einer Arbeitsplatte integriert werden. In diesem Fall ist für die Be- und Entlüftung an der Geräterückseite ein Lüftungsquerschnitt in der Arbeitsplatte von mind. 200 cm² erforderlich. Ohne Lüftungsgitter muss die Nischenhöhe mindestens 3 cm mehr betragen als die Höhe des Geräts. Die Geräte sind mit 83 cm auf die spezifischen Arbeitshöhen in der Gastronomie ausgelegt.



Praktische Körbe

Die leicht zu entnehmenden Körbe bieten eine gute und schnelle Wareneinsicht und sorgen für beste Ordnung im Innenraum.



GGU 1550
Premium



GGU 1500
Premium



GGUesf 1405
Premium

Brutto- / Nettorauminhalt	143 / 133 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 615 / 830
Innenmaße in mm (B / T / H)	474 / 443 / 676
Energieverbrauch in 365 Tagen	250 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	7
Umgebungstemperatur ¹	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	45 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	0,6 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
SuperFrost	mengengesteuert
Lagerzeit bei Störung	24 h
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Schubfächer	0
Anzahl Körbe	4
Ablageflächen Gefrierteil	4
Material Ablageflächen	Verdampferplatten
Belastbarkeit Ablagefläche	24 kg
Fachhöhe in mm	3 × 150, 1 × 170
Griff	Edelstahlstangengriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	42 / 39 kg
Auch erhältlich in weiß	
Zubehör	
Verbindungsrahmen Edelstahl (FKUv unten / oben)	7777647
Verbindungsrahmen weiß (FKUv unten / oben)	
Rollschienen	9086607
Korb lang	
Korb kurz	
Schubfach	9790331
Schloss	

Brutto- / Nettorauminhalt	143 / 133 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 615 / 830
Innenmaße in mm (B / T / H)	474 / 443 / 676
Energieverbrauch in 365 Tagen	250 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	7
Umgebungstemperatur ¹	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	45 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	0,6 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
SuperFrost	mengengesteuert
Lagerzeit bei Störung	24 h
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Schubfächer	3
Anzahl Körbe	1
Ablageflächen Gefrierteil	4
Material Ablageflächen	Verdampferplatten
Belastbarkeit Ablagefläche	24 kg
Fachhöhe in mm	3 × 150, 1 × 170
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	41 / 38 kg
Auch erhältlich in weiß	
Zubehör	
Verbindungsrahmen Edelstahl (FKUv unten / oben)	7777647
Verbindungsrahmen weiß (FKUv unten / oben)	9876641
Rollschienen	9086607
Korb lang	9141699
Korb kurz	9141697
Schubfach	9790331
Schloss	auf Anfrage

Brutto- / Nettorauminhalt	143 / 133 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 615 / 830
Innenmaße in mm (B / T / H)	474 / 443 / 676
Energieverbrauch in 365 Tagen	265 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	7
Umgebungstemperatur ¹	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	45 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	0,6 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-15 °C bis -32 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / silver
Türmaterial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
SuperFrost	zeitgesteuert
Lagerzeit bei Störung	24 h
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Schubfächer	0
Anzahl Körbe	0
Ablageflächen Gefrierteil	4
Material Ablageflächen	Verdampferplatten
Belastbarkeit Ablagefläche	24 kg
Fachhöhe in mm	3 × 150, 1 × 170
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	37 / 34 kg
Auch erhältlich in weiß	
Zubehör	
Verbindungsrahmen Edelstahl (FKUv unten / oben)	7777647
Verbindungsrahmen weiß (FKUv unten / oben)	
Rollschienen	9086607
Korb lang	9141699
Korb kurz	9141697
Schubfach	9790331
Schloss	

Kühl- und Gefriergeräte GN 2/1 mit dynamischer Kühlung, innen und außen aus Edelstahl

**Side-by-Side-Set grau**

Mithilfe des Side-by-Side-Sets lassen sich zwei Geräte nebeneinander aufstellen. Dabei wird das geforderte Spaltmaß zwischen Geräten eingehalten und mittels Abdeckleiste sauber verbunden. Somit erhält man eine saubere Aufstellung und vermeidet mögliche Kondensation bzw. ablaufendes Wasser zwischen den Geräten.

**Tragrost Edelstahl**

Zubehör-Roste sorgen für mehr Ablage und Übersicht in Ihrem Kühl- oder Gefriergerät. Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl profitieren Sie mit den hochwertigen Tragrosten nicht nur von zusätzlicher Lagerfläche, sondern auch von hoher Qualität und Haltbarkeit.

**Tragrost grau**

Zusätzliche Lagerfläche, an der Sie lange Freude haben: Der Tragrost lässt sich flexibel platzieren und schenkt Ihnen mehr Platz und Übersicht in Ihrem Gerät. Dank langlebiger Beschichtung ist der Zubehör-Tragrost zudem sehr robust und pflegeleicht.

**Rollen Ø 100 mm**

Die stabilen Rollen erleichtern den Transport und ermöglichen die schnelle Reinigung unter sowie hinter dem Gerät. Im Lieferumfang sind insgesamt 4 bzw. 5 Rollen samt Montagezubehör enthalten. Zwei der Rollen verfügen außerdem über eine Feststellbremse.

**Fußpedalöffner**

Das als Zubehör erhältliche Fußpedal erlaubt das bequeme Türöffnen, wenn mal keine Hand frei ist.

**SmartModule**

SmartModule vernetzt Kühl- und Gefriergeräte mit Liebherr-SmartMonitoring und ermöglicht Ihnen die Nutzung seiner umfangreichen digitalen Kontroll- und Dokumentationsfunktionen. Zusätzlich können über eine lokale API Geräte in ein kundenseitig vorhandenes Überwachungssystem eingebunden werden. Die kleine elektronische Einheit mit integriertem LAN/WLAN ist nach Montage auf der Geräterückseite sofort startbereit.

Kühl- und Gefriergeräte GN 2 /1 mit dynamischer Kühlung und Kunststoff-Innenbehälter/ Gefriergeräte mit statischer Kühlung und Kunststoff-Innenbehälter / Kühl- Gefrierkombinationen

**Bodenrost Edelstahl**

Mit dem stabilen Bodenrost können Sie auch den Geräteboden optimal nutzen. Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl schützt dieser den Innenbehälter vor Kratzern und anderen Beschädigungen.

**Bodenrost grau/weiß**

Mit dem stabilen Bodenrost können Sie auch den Geräteboden optimal nutzen. Der Rost ist abriebfest beschichtet und schützt den Innenbehälter vor Kratzern und anderen Beschädigungen.

**Rollen Ø 100 mm/
Rollen Ø 80 mm**

Die stabilen Rollen (Ø 100 / 80 mm) erleichtern den Transport und ermöglichen die schnelle Reinigung unter sowie hinter dem Gerät. Im Lieferumfang sind insgesamt vier Rollen samt Montagezubehör enthalten. Zwei der Rollen verfügen außerdem über eine Feststellbremse.

**Tragrost Edelstahl**

Zubehör-Roste sorgen für mehr Ablage und Übersicht in Ihrem Kühl- oder Gefriergerät. Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl profitieren Sie mit den hochwertigen Tragrosten nicht nur von zusätzlicher Lagerfläche, sondern auch von hoher Qualität und Haltbarkeit.

**Tragrost grau/weiß**

Zusätzliche Lagerfläche, an der Sie lange Freude haben: Der Tragrost lässt sich flexibel platzieren und schenkt Ihnen mehr Platz und Übersicht in Ihrem Gerät. Dank langlebiger Beschichtung ist der Zubehör-Tragrost zudem sehr robust und pflegeleicht.

**Korb lang grau/weiß**

Der geräumige Drahtkorb aus beschichtetem Metall ist der perfekte Ort für große, verpackte Waren. Mit seinen Gleitkufen am Boden lässt er sich leicht auf Gitterrosten oder Glasplatten platzieren und verschieben. Für ordentlich viel Platz und bessere Übersicht Ihrer eingelagerten Waren.

Kühl- und Gefriergeräte GN 2 /1 mit dynamischer Kühlung und Kunststoff-Innenbehälter/ Gefriergeräte mit statischer Kühlung und Kunststoff-Innenbehälter / Kühl- Gefrierkombinationen



Korb kurz grau / weiß

Der kunststoffbeschichtete Drahtkorb ist sehr robust, bietet eine gute Wareneinsicht und sorgt mit 30 l Fassungsvermögen für eine optimale Nutzung des Innenraums.




Stellfüße, 90-120 mm

Die höhenverstellbaren Füße schaffen den nötigen Spielraum für eine mühelose Reinigung unter dem Gerät. Mit einer individuell justierbaren Höhe von 90 bis 120 mm gleichen sie mögliche Unebenheiten des Bodens perfekt aus.



Stellfüße, 150 – 180 mm

Die höhenverstellbaren Füße schaffen den nötigen Spielraum für eine mühelose Reinigung unter dem Gerät. Mit einer individuell justierbaren Höhe von 150 bis 180 mm gleichen sie mögliche Unebenheiten des Bodens perfekt aus.



Lochblechauflage

Um sicherzustellen, dass auch kleine Artikel in den Kühlgeräten standfest gelagert sind, hat Liebherr speziell für diesen Zweck flache Lochblechablagen entwickelt. Sie sind aus beschichtetem Metall gefertigt und auf eine maximale Traglast von bis zu 45 kg ausgelegt. Die Perforation gewährleistet die ungehinderte Luftzirkulation im gesamten Stauraum.



Side-by-Side-Set grau/weiß/schwarz

Mithilfe des Side-by-Side-Sets lassen sich zwei Geräte nebeneinander aufstellen. Dabei wird das geforderte Spaltmaß zwischen Geräten eingehalten und mittels Abdeckleiste sauber verbunden. Somit erhält man eine saubere Aufstellung und vermeidet mögliche Kondensation bzw. ablaufendes Wasser zwischen den Geräten.



SmartModule

SmartModule vernetzt Kühl- und Gefriergeräte mit Liebherr-SmartMonitoring und ermöglicht Ihnen die Nutzung seiner umfangreichen digitalen Kontroll- und Dokumentationsfunktionen. Zusätzlich können über eine lokale API Geräte in ein kundenseitig vorhandenes Überwachungssystem eingebunden werden. Die kleine elektronische Einheit mit integriertem LAN/WLAN ist nach Montage auf der Geräterückseite sofort startbereit.

Auf Anfrage

Sonderschließung

Zum Schutz der eingelagerten Produkte vor unerwünschtem Zugriff sind für die Kühl- und Gefriergeräte bis zu 5 weitere Sonderschließungen als Zubehör erhältlich. Damit können bei mehreren Geräten unterschiedliche Schlösser verbaut werden, um den Zugang zu dem jeweiligen Gerät nur dem dafür zuständigen Personal zu ermöglichen.

Unterbaufähige Gefriergeräte



Schloss

Serienmäßig werden Geräte mit einheitlichen Standardschlössern ausgestattet. Dabei können mit einem Schlüssel gleich mehrere Geräte abgeschlossen werden. Sonderschließlösungen mit bis zu zehn Schlössern und Schlüsseln sind erhältlich.



Verbindungsrahmen

Falls nur wenig Stellfläche vorhanden ist, können zum Beispiel Gastro-Gefriergeräte GGU mithilfe von Verbindungsrahmen kombiniert werden. So wird neben der Geruchs- auch eine Temperaturtrennung erzielt. Um die optimale Standfestigkeit zu gewährleisten, dürfen an Geräten, die mit einem Verbindungsrahmen aufgestellt sind, keine Rollschienen angebracht werden. Dies ist nur bei Einzelgeräten zulässig.



Rollschienen

Die stabilen Rollen (Durchmesser 30 mm) sorgen für einen leichten Transport bei einem Platzwechsel des Geräts. Um die optimale Standfestigkeit zu gewährleisten, dürfen an Geräten, die mit einem Verbindungsrahmen aufgestellt sind, keine Rollschienen angebracht werden. Dies ist nur bei Einzelgeräten zulässig.



Korb lang/kurz

Die kunststoffbeschichteten Drahtkörbe bieten eine gute Wareneinsicht und sorgen für eine effiziente Nutzung des Innenraums.



Schubfach

Die rundum geschlossenen Schubfächer sind besonders stabil ausgeführt und eignen sich ideal zur Einlagerung von kleinem Gefriergut.



Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr für Bäckereien – kühlen auch, wenn es heiß hergeht.

Empfindliche Rohstoffe und Teigwaren, heiße Umgebungstemperaturen, Mehlstaub in der Luft: Der Alltag in der Backstube hat es in sich – nicht nur für Bäcker und Konditoren, sondern auch für ihre Kühlgeräte. Diese sollten zuverlässig funktionieren und dabei robust, komfortabel zu bedienen und einfach zu reinigen sein. Bäckerei-Geräte von Liebherr sind genau auf diese Anforderungen ausgerichtet. Sie kühlen die sensiblen Waren schonend bei gradgenau einstellbaren Temperaturen und regulierbarer Luftfeuchtigkeit. Die fordernden Umgebungsbedingungen in der Backstube können ihrer konstanten Kühlleistung und Temperaturstabilität nichts anhaben. Und trotz dieser Leistungsstärke sind sie enorm effizient. Starke Kompressoren in Verbindung mit innovativer wartungsfreier Technik sorgen für niedrige Energie- und Gesamtbetriebskosten. Ebenso viel Freude machen ihre durchdachten Funktionen, die jeden Tag aufs Neue das Handling in der Backstube erleichtern.

Kühl- und Gefriergeräte

Kühl- und Gefriergeräte mit Edelstahl-Innenbehälter




Performance-Serie

Kühl- und Gefriergeräte mit Edelstahl-Innenbehälter



Perfection-Serie

Kühl- und Gefriergeräte mit Kunststoff-Innenbehälter



Performance-Serie

Kühl- und Gefriergeräte mit Kunststoff-Innenbehälter

Performance-Serie

BRFvg/BFFsg

Umgebungsbedingungen*	Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C
Temperaturstabilität	EN 16825 Kühlgeräte: -5 °C bis +14 °C Gefriergeräte: -9 °C bis -35 °C Kühlgeräte: Klasse M1 Gefriergeräte: Klasse L1 Kühlgeräte: mit 3 Luftfeuchtebereichen Gefriergeräte: mit NoFrost
Lagersicherheit	optische und akustische Alarmer Netzausfallalarm min./max. Temperaturlaufzeichnung selbstschließende Tür bei < 90° mechanisches Schloss
Ausstattung	Monochrom-Display, Touch-Buttons Kühlgeräte: Euronorm 600 × 800 mm (Längseinschub) Euronorm 400 × 600 mm (Quereinschub) Gefriergeräte Euronorm 600 × 800 mm (Längseinschub) Euronorm 400 × 600 mm (Quereinschub) Wartungstimer individuell einstellbar Rollen als Zubehör/Standardmäßig mit Stellfüße Innen: Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) Außen: Stahl gepulvert Kühl- und Gefriergeräte: LED Deckenbeleuchtung Griffleiste Mehlstaubfilter (optional) Connectivity zum Nachrüsten
Energieverbrauch	UltraEfficient EU directive 2015/1094
Compliance	safety machinery directive – EN 60335

Perfection-Serie

BRPSvh/BFPSvh

Umgebungsbedingungen*	Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C
Temperaturstabilität	EN 16825 Kühlgeräte: -5 °C bis +14 °C Gefriergeräte: -9 °C bis -35 °C Kühlgeräte: Klasse M1 Gefriergeräte: Klasse L1 Kühlgeräte: mit 3 Luftfeuchtebereichen Gefriergeräte: mit NoFrost
Lagersicherheit	optische und akustische Alarmer Netzausfallalarm min./max. Temperaturlaufzeichnung selbstschließende Tür bei < 90° mechanisches Schloss
Ausstattung	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe Kühlgeräte: Euronorm 600 × 800 mm (Längseinschub) Euronorm 400 × 600 mm (Quereinschub) Gefriergeräte Euronorm 600 × 800 mm (Längseinschub) Euronorm 400 × 600 mm (Quereinschub) Wartungstimer individuell einstellbar Rollen als Zubehör/Standardmäßig mit Stellfüße Innen & Außen Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) Kühl- und Gefriergeräte: vertikale LED Beleuchtung Griffleiste Mehlstaubfilter (optional) Connectivity
Energieverbrauch	UltraEfficient EU directive 2015/1094
Compliance	safety machinery directive – EN 60335

Umgebungsbedingungen*	Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C
Temperaturstabilität	EN 16825 Kühlgeräte: +1 °C bis +15 °C Gefriergeräte: -9 °C bis -26 °C Kühlgeräte: Klasse M1 Gefriergeräte: Klasse L1 Kühlgeräte: mit 3 Luftfeuchtebereichen Gefriergeräte: mit SmartFrost
Lagersicherheit	optische und akustische Alarmer Netzausfallalarm min./max. Temperaturlaufzeichnung selbstschließende Tür bei < 90° mechanisches Schloss transparentes Glas (BRFvg 5511)
Ausstattung	Monochrom-Display, Touch-Buttons Kühlgeräte: Euronorm 600 × 400 mm (Quereinschub) Gefriergeräte: Euronorm 600 × 400 mm (Quereinschub) Wartungstimer individuell einstellbar Rollen/Stellfüße als Zubehör Verdampfer-Abdeckung (Schutz vor Anfrieren) nur bei Glastürmodellen, für Isoliertürmodelle optional Glastürmodelle: LED Deckenbeleuchtung Aluminium-Stangengriff
Energieverbrauch	SuperEfficient EU directive 2015/1094
Compliance	safety machinery directive – EN 60335

* Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann. Oben genannte Serienausstattungen können modellabhängig variieren. Details finden Sie in der Modellbeschreibung.

Die Vorteile im Überblick



Leicht zugängliche Kältekomponenten

Die Kältekomponenten sind leicht zugänglich im oberen Bereich des Maschinenraums integriert, wodurch sich der Nutzinhalt des Innenraums deutlich erhöht. Bei eventuellen Servicearbeiten wird die Vorderseite einfach nach oben aufgeklappt. Ab einem Öffnungswinkel von 45° kann sie vollständig ausgehängt werden.

Mechanisches Schloss

Alle professionellen Liebherr-Geräte für Gastronomie und Bäckerei sind mit einem mechanischen Schloss und zwei Schlüsseln ausgestattet. So sind Sie sicher, dass Unbefugte keinen Zugriff auf Ihre Waren haben.

Intuitive Menüführung

Selbsterklärend, komfortabel und übersichtlich: Das nahtlos in die Front integrierte Bedienpanel zeigt auf einem großzügigen Display detaillierte Geräteinformationen und Ihren aktuellen Gerätestatus an, der je nach Thema unterschiedlich farblich gekennzeichnet ist. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird durch „Touch and Swipe“ gesteuert.



Geeignet für Euronorm-Backbleche


Da Bäckerei-Geräte von Liebherr speziell auf Euronorm-Backbleche ausgelegt sind, lassen sie sich auf den robusten L-förmigen Auflageschienen optimal platzieren und einfach wieder entnehmen.

Edelstahl innen und außen

Der tiefgezogene Innenbehälter aus hygienefreundlichem Edelstahl und die spaltenlosen Edelstahl-Seitenwände des Außengehäuses mit Isolationsschicht sind besonders leicht zu säubern.

Starke Isolation

Die Isolation mit FKW-freiem Cyclopentan-Schaum reduziert Kälteverlust und unterstützt die gute Energieeffizienz der Geräte.



BRPSvh 6501 Perfection

Heissgasabtauung

Bedarfsgesteuerte, energieeffiziente Heißgasabtauung sorgt für schnelles, vollautomatisches Abtauen in ca. 10 Minuten. Das verringert Temperaturschwankungen und die Ware lagert unter konstanten Bedingungen.

Drahtrohrverflüssiger

Der Drahtrohrverflüssiger mit abnehmbarem Filter ist perfekt auf die Bedingungen in Bäckereien und Konditoreien ausgelegt. Mit minimalem Wartungsaufwand bleibt die Kälteleistung über Jahre erhalten.

Stromausfall-Info

Die Stromausfall-Info meldet, wenn das Gerät vorübergehend ohne Strom war und welche Maximaltemperatur dabei herrschte. Den potenziellen Qualitätsverlust können Sie so besser einschätzen.

Mehlstaubfilter

Leicht zu reinigender Mehlstaubfilter schützt die Funktionsteile vor Mehl- und Staubablagerungen und erhöht die Lebensdauer der Geräte (erhältlich als Zubehör).



Selbstschließende Tür

Um Ihnen das Be- und Entladen sowie die Reinigung zu erleichtern, bleibt die Gerätetür ab einem Öffnungswinkel von ca. 90° geöffnet, darunter schließt sie sicherheits- halber von selbst.

Integrierte Griffleiste

Stabile, in die Tür integrierte Griffleiste für komfortable Bedienung und angenehmes und leichtes Türöffnen.

Wechselbare Türdichtung

Sparen Sie Zeit und Geld: Die steckbaren Türdichtungen von Liebherr können problemlos ausgetauscht werden. Ist eine Dichtung beschädigt, können Sie sie ganz ohne Werkzeug selbst ersetzen.

Unterdruck Druckausgleichsventil

Bei Kühl- und Gefriergeräten entsteht beim Türöffnen ein Unterdruck, der das wiederholte Öffnen erschwert. Das Druckausgleichsventil gleicht den Unterdruck schnell aus.

Qualität bis ins Detail

Unsere Kühlgeräte für Bäckereien und Konditoreien sind genau auf die besonderen Anforderungen in heißen Backstuben ausgerichtet. Dort sorgen sie dank ihrer Temperaturstabilität für höchste Lagersicherheit. Auf den stabilen L-Auflageschienen lassen sich normierte Backbleche (60 cm × 40 cm oder 60 cm × 80 cm) leicht einlegen und entnehmen. Highlights wie der reinigungsfreundliche Mehlstaubfilter oder die drei wählbaren Luftfeuchtigkeitsbereiche machen die Geräte zur Hauptzutat für frische Backwaren.



Elektronik mit integrierter Temperaturlaufzeichnung

Die leicht zu bedienende touch Elektronik steuert die energiesparende Abtaufunktion nach dem tatsächlichen Bedarf. Über die SmartMonitoring Schnittstelle können Geräte an eine externe cloudbasiertes Überwachungssystem angeschlossen werden. Der integrierte Daten-Logger registriert und speichert die minimal und maximal aufgetretene Innenraumtemperatur für die HACCP konforme Dokumentation. Bei Temperaturabweichungen oder andren Problemen gibt die Elektronik optisch und akustisch Alarm und schützt somit Ihre Ware.



LED-Beleuchtung

Selbst bei dunkler Umgebung sorgt die LED-Beleuchtung für eine gute Ausleuchtung des Innenraums. Durch den optimalen Überblick ist die gewünschte Ware sofort zur Hand, die Tür schnell wieder geschlossen und die Innentemperatur stabil. Das erspart Ihnen lästiges Suchen – und vor allem auch Energiekosten. Die flächenbündig integrierte LED Beleuchtung erleichtert die Reinigung.



WiFi-/LAN-Schnittstelle

Über die WiFi-/LAN-Schnittstelle vernetzen Sie Ihre Geräte mühelos mit dem SmartMonitoring von Liebherr oder verbinden diese mit lokalen bestehenden Systemen.



HumidityControl

Mit HumidityControl können Sie die Luftfeuchtigkeit perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen und damit das optimale Lagerklima für einen extralangen Frischegenuss schaffen.



Abnehmbare Rastenleisten

Keine Chance für Mehlstaub und Co: Die Rastenleisten lassen sich einfach und ohne Werkzeug herausnehmen und wieder anbringen. Das macht die Reinigung der Leisten und des glatten Innenbehälters besonders einfach und lässt Schmutzfugen gar nicht erst entstehen.



Komfortable Handhabung – praktische Ausstattung

Zur komfortablen Bedienung bleiben die Türen bei einem Öffnungswinkel von 90° geöffnet. So können größere Warenmengen bequem bestückt oder entnommen werden. Unter 60° schließen die Türen mithilfe der Magnetdichtung von selbst – das verhindert unnötigen Kälteverlust. Das stabile, als Zubehör erhältliche Fußpedal erleichtert das Befüllen, wenn gerade keine Hand frei ist. Der tiefgezogene Chrom-Nickel-Stahl-Innenbehälter ist optimal für den Einschub von Bäckereiblechen ausgelegt. Auf den verstellbaren L-Auflageschienen können je nach Gerätegröße Backbleche von 60 cm × 40 cm bzw. 60 cm × 80 cm komfortabel eingeschoben werden.



Optimale Kälteleistung – überall

Die Geräte sind auf Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +40 °C ausgelegt. Damit eignen sie sich optimal für den Einsatz in einer heißen Backstube oder im Filialbetrieb – sie liefern stets eine optimale Kälteleistung. Um den anspruchsvollen Praxisanforderungen mit vielen Türöffnungszyklen standzuhalten, sind Kältesystem und Komponenten optimal aufeinander abgestimmt.



Mehlstaubfilter

Leicht zu reinigender Mehlstaubfilter schützt die Funktionsteile vor Mehl- und Staubablagerungen und erhöht die Lebensdauer der Geräte (erhältlich als Zubehör).



BRPSvh 8401

Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	854 / 700 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	787 / 1017 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	607 / 800 / 1504
Energieeffizienzklasse ¹	A
Energieverbrauch in 365 Tagen	371 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	4,0 A / 220 W
Wärmeabgabe	350 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-5 °C bis +14 °C
Bäckereinorm	600 × 800 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Integriert, entnehmbar
Schnittstelle	WLAN/LAN
Verstellbare Ablageflächen	25
Material Ablageflächen	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	162 / 144 kg
Zubehör	
Auflageschiene L-Form rechts	7745106
Auflageschiene L-Form links	7745104
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Mehlstaubfilter	9596984
Side-by-Side-Set grau / weiß	9597778 / -
SmartModule	



BRPvg 8401

Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	854 / 700 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	787 / 1017 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	607 / 800 / 1504
Energieeffizienzklasse ¹	A
Energieverbrauch in 365 Tagen	371 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	4,0 A / 220 W
Wärmeabgabe	350 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-5 °C bis +14 °C
Bäckereinorm	600 × 800 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	20
Material Ablageflächen	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	159 / 141 kg
Zubehör	
Auflageschiene L-Form rechts	7745106
Auflageschiene L-Form links	7745104
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Mehlstaubfilter	9596984
Side-by-Side-Set grau / weiß	- / 9597677
SmartModule	6145269



BRPSvh 6501

Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	602 / 380 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	697 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	407 / 650 / 1504
Energieeffizienzklasse ¹	B
Energieverbrauch in 365 Tagen	355 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	4,0 A / 220 W
Wärmeabgabe	305 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-5 °C bis +14 °C
Bäckereinorm	400 × 600 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Integriert, entnehmbar
Schnittstelle	WLAN/LAN
Verstellbare Ablageflächen	20
Material Ablageflächen	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	144 / 126 kg
Zubehör	
Auflageschiene L-Form rechts	7745102
Auflageschiene L-Form links	7745100
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Mehlstaubfilter	9596984
Side-by-Side-Set grau / weiß	9597778 / -
SmartModule	



BRPvg 6501

Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	602 / 380 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	697 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	407 / 650 / 1504
Energieeffizienzklasse ¹	B
Energieverbrauch in 365 Tagen	355 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	4,0 A / 220 W
Wärmeabgabe	305 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-5 °C bis +14 °C
Bäckereinorm	400 × 600 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	20
Material Ablageflächen	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	143 / 126 kg
Zubehör	
Auflageschiene L-Form rechts	7745102
Auflageschiene L-Form links	7745100
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Mehlstaubfilter	9596984
Side-by-Side-Set grau / weiß	- / 9597677
SmartModule	6145269

Gefriergeräte für Bäckereibleche mit dynamischer Kühlung und Edelstahl-Innenbehälter



BFPsvh 8401
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	854 / 700 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	787 / 1017 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	607 / 800 / 1504
Energieeffizienzklasse ¹	A
Energieverbrauch in 365 Tagen	1209 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	4,0 A / 610 W
Wärmeabgabe	1110 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-9 °C bis -35 °C
Bäckereinorm	600 x 800 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Integriert, entnehmbar
Schnittstelle	WLAN/LAN
Verstellbare Ablageflächen	25
Material Ablageflächen	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	165 / 155 kg
Zubehör	
Auflageschiene L-Form rechts	7745106
Auflageschiene L-Form links	7745104
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Mehlstaubfilter	9596984
Side-by-Side-Set grau / weiß	9597778 / -
SmartModule	



BFPvg 8401
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	854 / 700 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	787 / 1017 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	607 / 800 / 1504
Energieeffizienzklasse ¹	B
Energieverbrauch in 365 Tagen	1302 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	4,0 A / 610 W
Wärmeabgabe	1110 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-9 °C bis -35 °C
Bäckereinorm	600 x 800 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	20
Material Ablageflächen	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	168 / 150 kg
Zubehör	
Auflageschiene L-Form rechts	7745106
Auflageschiene L-Form links	7745104
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Mehlstaubfilter	9596984
Side-by-Side-Set grau / weiß	- / 9597677
SmartModule	6145269

Gefriergeräte für Bäckereibleche mit dynamischer Kühlung und Edelstahl-Innenbehälter



BFPsvh 6501
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	602 / 380 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	697 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	407 / 650 / 1504
Energieeffizienzklasse ¹	B
Energieverbrauch in 365 Tagen	1150 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	4,0 A / 610 W
Wärmeabgabe	975 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-9 °C bis -35 °C
Bäckereinorm	400 x 600 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Integriert, entnehmbar
Schnittstelle	WLAN/LAN
Verstellbare Ablageflächen	20
Material Ablageflächen	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	150 / 133 kg
Zubehör	
Auflageschiene L-Form rechts	7745102
Auflageschiene L-Form links	7745100
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Mehlstaubfilter	9596984
Side-by-Side-Set grau / weiß	9597778 / -
SmartModule	



BFPvg 6501
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	602 / 380 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	697 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	407 / 650 / 1504
Energieeffizienzklasse ¹	C
Energieverbrauch in 365 Tagen	1209 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	4,0 A / 610 W
Wärmeabgabe	975 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-9 °C bis -35 °C
Bäckereinorm	400 x 600 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	20
Material Ablageflächen	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	156 / 137 kg
Zubehör	
Auflageschiene L-Form rechts	7745102
Auflageschiene L-Form links	7745100
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Mehlstaubfilter	9596984
Side-by-Side-Set grau / weiß	- / 9597677
SmartModule	6145269

¹ Entsprechend der EU-Verordnung 2015/1094-IV.
² Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

Die Vorteile im Überblick

Übersichtliche Geräteinformationen

Alle Geräte-Informationen wie Modellbezeichnung oder Serien- und Servicenummer sind auf dem Display ablesbar. Das erspart Ihnen die Suche oder gar das Freiräumen des Innenraums zum Ablesen.

LED-Deckenbeleuchtung

Selbst bei dunkler Umgebung sorgt die LED-Deckenbeleuchtung für eine gute Ausleuchtung des Innenraums. Das erspart nicht nur langes Suchen, sondern vor allem auch Energiekosten.

Temperaturbereich +1 °C/+15 °C

Liebherr-Geräte für Gastronomie und Bäckerei überzeugen im Bereich zwischen +1 °C und +15 °C durch eine stabile Lager-temperatur – für lange frische und leckere Lebensmittel.



Selbstschließende Tür

Um Ihnen das Be- und Entladen sowie die Reinigung zu erleichtern, bleibt die Gerätetür ab einem Öffnungswinkel von ca. 90° geöffnet, darunter schließt sie sicherheitshalber von selbst.

Temperaturstabilität gem. DIN EN 16825:2015

Liebherr-Kühlgeräte überzeugen durch eine stabile Temperatur zwischen -1 °C und +5 °C. So bleibt nicht nur das Lagerklima gewahrt, sondern auch der Wert Ihrer Waren und Zutaten.

Lebensmittelechter Innenraum

Alle in den Liebherr-Geräten für Gastronomie und Bäckerei verwendeten Materialien sind lebensmittelecht und eignen sich damit optimal für die Lagerung unverpackter Lebensmittel.

Stromausfall-Info

Die Stromausfall-Info meldet, wenn das Gerät vorübergehend ohne Strom war und welche Maximaltemperatur dabei herrschte. Den potenziellen Qualitätsverlust können Sie so besser einschätzen.

Wechselbarer Türanschlag

Der werksseitig rechts angebrachte Türanschlag kann problemlos ohne zusätzliche Teile auf links gewechselt werden. So bleiben Sie maximal flexibel in der Wahl Ihres Aufstellorts.



Mechanisches Schloss

Alle professionellen Liebherr-Geräte für Gastronomie und Bäckerei sind mit einem mechanischen Schloss und zwei Schlüsseln ausgestattet. So sind Sie sicher, dass Unbefugte keinen Zugriff auf Ihre Waren haben.

Ergonomischer Stangengriff

Der Stangengriff ist für den intensiven Gebrauch ausgelegt. Ergonomisch mit links oder rechts leicht greifbar und sehr einfach zu reinigen.

Wechselbare Türdichtung

Sparen Sie Zeit und Geld: Die steckbaren Türdichtungen von Liebherr können problemlos ausgetauscht werden. Ist eine Dichtung beschädigt, können Sie sie ganz ohne Werkzeug selbst ersetzen.

Smart Frost

Mit SmartFrost wird die Bereifung des Innenraums und Lagerguts stark reduziert. Abtauen ist seltener erforderlich, da der eingeschäumte Verdampfer energieeffizient für gleichmäßige Kühlung sorgt.



BRFvg 5511 Performance



Geeignet für Euronorm-Backbleche

Passen perfekt rein, gehen leicht wieder raus: Euronorm-Backbleche lassen sich auf den robusten L-förmigen Auflage-schienen optimal platzieren und einfach wieder entnehmen. Schließlich wurde jedes Bäckerei-Gerät von Liebherr explizit für die Verwendung standardisierter Backbleche entwickelt.



Liebherr UI & Connectivity Ready

Komfort per Fingertipp: Lesen Sie den Gerätestatus ab, ohne die Tür zu öffnen – ganz einfach auf dem flächenbündig in die Tür integrierten Bedienpanel. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird über drei Touch-Buttons gesteuert. Die nachrüstbare WiFi-/LAN-Schnittstelle verbindet Geräte mit externen Systemen.



HumidityControl

Erst das Zusammenspiel aus richtiger Temperatur und Luftfeuchtigkeit bewirkt perfekte Klimabedingungen. Mit HumidityControl können Sie die Luftfeuchte auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Für ein optimales Lagerklima und extra langen Frischegenuss.

Kühlgeräte für Bäckereibleche mit Kunststoff-Innenbehälter



BRFvg 5511

Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	533 / 360 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	606 / 468 / 1371
Energieeffizienzklasse ¹	D
Energieverbrauch in 365 Tagen	881 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	4
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	250 W
Wärmeabgabe	504 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Bäckereinorm	600 × 400 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und dimmbar
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Material Ablageflächen	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	103 / 96 kg
Zubehör	
Auflageschiene L-Form rechts	9006231
Auflageschiene L-Form links	9006229
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	9080022
Stellfüße, 150 - 180 mm	9086924
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set weiß	9017739
SmartModule	6145269

Gefriergerät für Bäckereibleche mit Kunststoff-Innenbehälter



BRFvg 5501

Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	496 / 361 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	606 / 468 / 1388
Energieeffizienzklasse ¹	C
Energieverbrauch in 365 Tagen	443 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	230 W
Wärmeabgabe	196 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Bäckereinorm	600 × 400 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Material Ablageflächen	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	86 / 79 kg
Zubehör	
Auflageschiene L-Form rechts	9006231
Auflageschiene L-Form links	9006229
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	9080022
Stellfüße, 150 - 180 mm	9086924
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set weiß	9017739
SmartModule	6145269

¹ Entsprechend der EU-Verordnung 2015/1094-IV.
² Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



BFFsg 5501

Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	496 / 402 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1683
Innenmaße in mm (B / T / H)	606 / 468 / 1388
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen	1241 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	7
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	260 W
Wärmeabgabe	767 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Bäckereinorm	600 × 400 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Material Ablageflächen	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	93 / 87 kg
Zubehör	
Auflageschiene L-Form rechts	9006231
Auflageschiene L-Form links	9006229
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	9080022
Stellfüße, 150 - 180 mm	9086924
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set weiß	9017739
SmartModule	6145269

Kühl- und Gefriergeräte für Bäckereibleche mit dynamischer Kühlung und Edelstahl-Innenbehälter

**Auflageschienen L-Form**

Für die Verwendung von Bäckereibackblechen (60 cm x 40 cm) sind weitere L-Auflageschienen erhältlich.

**Rollen Ø 100 mm**


Die stabilen Rollen erleichtern den Transport und ermöglichen die schnelle Reinigung unter sowie hinter dem Gerät. Im Lieferumfang sind insgesamt vier Rollen samt Montagezubehör enthalten. Zwei der Rollen verfügen außerdem über eine Feststellbremse.

**Fußpedalöffner**

Das als Zubehör erhältliche Fußpedal erlaubt das bequeme Türöffnen, wenn mal keine Hand frei ist.

**Mehlstaubfilter**

Der Mehlstaubfilter schützt die kältetechnischen Komponenten vor Staubablagerung, beispielsweise durch bemehlte Teiglinge und gewährleistet einen nahezu wartungsfreien Einsatz. Nach dem Einbau kann die integrierte Metallfiltermatte ohne Werkzeug entnommen und gesäubert werden. Reinigung im Geschirrspüler bei 50 °C möglich.

**Side-by-Side-Set grau/weiß**

Mithilfe des Side-by-Side-Sets lassen sich zwei Geräte nebeneinander aufstellen. Dabei wird das geforderte Spaltmaß zwischen Geräten eingehalten und mittels Abdeckleiste sauber verbunden. Somit erhält man eine saubere Aufstellung und vermeidet mögliche Kondensation bzw. ablaufendes Wasser zwischen den Geräten.

**SmartModule**

SmartModule vernetzt Kühl- und Gefriergeräte mit Liebherr-SmartMonitoring und ermöglicht Ihnen die Nutzung seiner umfangreichen digitalen Kontroll- und Dokumentationsfunktionen. Zusätzlich können über eine lokale API Geräte in ein kundenseitig vorhandenes Überwachungssystem eingebunden werden. Die kleine elektronische Einheit mit integriertem LAN/WLAN ist nach Montage auf der Geräte-rückseite sofort startbereit.

Kühl- und Gefriergeräte für Bäckereibleche mit Kunststoff-Innenbehälter

**Auflageschienen L-Form**

Für die Verwendung von Bäckereibackblechen (60 cm x 40 cm) sind weitere L-Auflageschienen erhältlich.

**Rollen Ø 100 mm / Rollen Ø 80 mm**

Die stabilen Rollen (Ø 100 / 80 mm) erleichtern den Transport und ermöglichen die schnelle Reinigung unter sowie hinter dem Gerät. Im Lieferumfang sind insgesamt vier Rollen samt Montagezubehör enthalten. Zwei der Rollen verfügen außerdem über eine Feststellbremse.

**Stellfüße, 150 – 180 mm**

Die höhenverstellbaren Füße schaffen den nötigen Spielraum für eine mühelose Reinigung unter dem Gerät. Mit einer individuell justierbaren Höhe von 150 bis 180 mm gleichen sie mögliche Unebenheiten des Bodens perfekt aus.

**Stellfüße, 90-120 mm**

Die höhenverstellbaren Füße schaffen den nötigen Spielraum für eine mühelose Reinigung unter dem Gerät. Mit einer individuell justierbaren Höhe von 90 bis 120 mm gleichen sie mögliche Unebenheiten des Bodens perfekt aus.

**Side-by-Side-Set**

Mithilfe des Side-by-Side-Sets lassen sich zwei Geräte nebeneinander aufstellen. Dabei wird das geforderte Spaltmaß zwischen Geräten eingehalten und mittels Abdeckleiste sauber verbunden. Somit erhält man eine saubere Aufstellung und vermeidet mögliche Kondensation bzw. ablaufendes Wasser zwischen den Geräten.

**SmartModule**

SmartModule vernetzt Kühl- und Gefriergeräte mit Liebherr-SmartMonitoring und ermöglicht Ihnen die Nutzung seiner umfangreichen digitalen Kontroll- und Dokumentationsfunktionen. Zusätzlich können über eine lokale API Geräte in ein kundenseitig vorhandenes Überwachungssystem eingebunden werden. Die kleine elektronische Einheit mit integriertem LAN/WLAN ist nach Montage auf der Geräte-rückseite sofort startbereit.

Auf Anfrage**Sonderschließung**

Zum Schutz der eingelagerten Produkte vor unerwünschtem Zugriff sind für die Kühl- und Gefriergeräte bis zu 5 weitere Sonderschließungen als Zubehör erhältlich. Damit können bei mehreren Geräten unterschiedliche Schlösser verbaut werden, um den Zugang zu dem jeweiligen Gerät nur dem dafür zuständigen Personal zu ermöglichen.



Getränkekühler von Liebherr – stillen den Durst nach mehr.

Kühle Getränke sind immer im Trend. Umso wichtiger ist es, sie nicht nur perfekt zu kühlen, sondern auch ins beste Licht zu stellen. Die Getränkekühler von Liebherr sind speziell dafür konzipiert. Großflächige Glasfronten und raumfüllendes LED-Licht setzen Flaschen und Dosen perfekt in Szene und wecken so den Appetit auf eine Erfrischung. Einfach und flexibel höhenverstellbare Tragroste ermöglichen es, jeden Zentimeter des Geräts zu nutzen.

Durch individuelle Branding- und Ausstattungsoptionen lassen sich Marken und Waren aufmerksamkeitsstark präsentieren. Die hohe Energieeffizienz und die extreme Langlebigkeit der Geräte und ihrer einzelnen Komponenten macht sich bei den Gesamtbetriebskosten dauerhaft bezahlt. Ein weiterer Pluspunkt beim Thema Nachhaltigkeit: die Verwendung umweltfreundlicher Kältemittel.

Steigern Sie die Bekanntheit Ihrer Marke.

Ob in Ihrem individuell gestalteten Marken-Look oder mit speziellen Ausstattungsmerkmalen: Die Geräte von Liebherr werden nahezu jeder Anforderung gerecht. Die breite Auswahl an Modellen und eine vielseitige Zubehörpalette machen es leicht, für jeden Einsatzzweck die ideale Lösung zu finden.

Digital-Direktdruck: So begeistern Sie Kunden mit Ihrer Marke.

Vielfältige Möglichkeiten: Beim digitalen Direktdruck werden Ihre Werbebotschaft oder Ihr Motiv wahlweise direkt auf das Gehäuse gedruckt. Ob fotorealistische Produktdarstellung, künstlerisches Motiv oder perfekt inszeniertes Firmenlogo – so setzen Sie Ihr Unternehmen oder Ihre Marken gekonnt in Szene. Auch kleine Stückzahlen fertigen wir für Sie ganz individuell. Dabei verwenden wir den CMYK-Farbraum, also den aktuell geltenden Produktionsstandard in puncto digitalen Vierfarbendrucks.



Geschlossene Rückwand

Dank der optional erhältlichen geschlossenen Rückwand (variantenabhängig) eignet sich das Gerät besonders gut für den freistehenden Einsatz. Am Aufstellort fügt es sich harmonischer in die Umgebung ein und bietet Ihnen zudem die Möglichkeit, Werbebotschaften auf der kompletten Geräteoberfläche anzubringen.

360°-Präsentation

Ob fotorealistische Darstellung Ihres Produkts, künstlerisches Motiv oder perfekt inszeniertes Firmenlogo – kommunizieren Sie dank der 360°-Gestaltungsmöglichkeiten kreative und wirkungsstarke Botschaften über die gesamte Geräteoberfläche.

Die Vorteile auf einen Blick:


- optische Veredelung der Geräte durch Farbbrillanz, hohe Auflösung, Tiefenschärfe und plastische Darstellung
- individuelle und flexible Gestaltung mit wirkungsstarken Werbebotschaften
- Markenbekanntheit erhöhen und Umsatz steigern
- 180°-Branding: Das Design wird passgenau und vollflächig direkt auf die Oberfläche gedruckt und über die Geräteanten geführt
- reinigungsfreundlich, kratzfest und UV-lichtbeständig
- geringe Stückzahlen realisierbar
- fester Verbund des Brandings: Versehentliches oder absichtliches Entfernen ist unmöglich
- zum Schutz des Designs: Geräteauslieferung mit Folie

Ihr Branding im richtigen Licht



Branding Glastür

Die Glastür kann mit individuellen Aufklebern gestaltet werden. Diese sind auch als „nonpermanent“-Aufkleber verfügbar, die sich jederzeit problemlos rückstandsfrei entfernen lassen. Alternativ dazu bietet das Siebdruck Verfahren die Möglichkeit das Motiv auf der Glassinnenseite – zwischen 2 Glasscheiben- anzu-bringen. Dies sorgt nicht nur für eine lange Haltbarkeit des Drucks, sondern garantiert auch die Ausführung fein detaillierter Motive und eine hohe Qualität für größere Stückzahlen.



Lentikular-Verfahren



3D-Effekt

3D-Branding

3D-Brandings verleihen einem Gerät außergewöhnliche Anziehungskraft und eröffnen dem kreativen Einsatz von Bildern völlig neue Möglichkeiten. Durch ein spezielles Verfahren können hochwertige Aufkleber im 3D-Druck (Lentikular-Verfahren) hergestellt werden. Zudem arbeiten wir mit verschiedenen Druck ebenen und -schichten auf der Verglasung, die in Kombination mit der richtigen Beleuchtung von hinten einen 3D-Effekt ergeben. So wird jedes Gerät zum individuellen Blickfang und regt zum Impulskauf an.



Individuelle Farbgestaltung

Gestalten Sie Ihr Gerät, wie es Ihnen gefällt! Die außergewöhnlichen Brandingmöglichkeiten beim Digital-Direktdruck erlauben es uns, Geräte in der Kundenvariante werkseitig mit individuellen Sonderwünschen auszustatten. Dabei werden wir nahezu jeder Anforderung und jedem Einsatzzweck gerecht.



Aufkleber

Bei dieser sehr weit verbreiteten und bisher gebräuchlichsten Technik wird das gewünschte Sujet abhängig von Stückzahl und Motiv auf einen geeigneten Aufkleber (meist PVC-Folie) aufgebracht. Dieser wird präzise auf das geschäumte Truhen- oder Schrankgehäuse aufgezo-gen.



LED-Beleuchtung in die Glastür integriert

Ein individuelles Motiv kann in die Glastür eingraviert und anschließend beleuchtet werden. Dabei leuchtet lediglich das Motiv und kommt dadurch hervorragend zur Geltung. Die Gravur befindet sich zwischen den beiden Isolierglasscheiben (möglich bei FKv 50 und FKv 30).



Kühlgeräte



Premium/PremiumPlus



Performance-Serie



Perfection-Serie

Umgebungsbedingungen

Temperaturstabilität

Lagersicherheit

Ausstattung

Energieverbrauch

Compliance

Premium/PremiumPlus

FKv/FKUv/FKDv

CC2

EN 16902

+1 bis +15 °C/+2 bis +12°C

Klasse K4

selbstschließende Tür (außer FKv)

mechanisches Schloss (außer FKDv 4513)

analoges Thermometer/digitales Thermometer/
el. Steuerung mit 7-Segment-Anzeige

analoger Regler

Glastürgeräte: LED-Beleuchtung

Stangengriff (außer FKv)

SuperEfficient

EU directive 2019/2018 – Flaschenkühler

safety machinery directive – EN 60335

Performance-Serie

MRFvc/MRFvd/MRFec

Geräte mit geschäumter Tür: CC3

Geräte mit Glastür: CC2

EN 16902

+2 bis +9 °C/+1 bis +15 °C

Klasse K4

selbstschließende Tür < 90°

mechanisches Schloss (außer MRFec Modelle)

analoges Thermometer/digitales Thermometer

analoger Regler

Rollen/Stellfüße als Zubehör

Glastürgeräte: LED-Beleuchtung

MRFvd-Geräte mit geschäumter Tür:
LED-Deckenbeleuchtung

Griffmulde

SuperEfficient

EU directive 2019/2018 – Flaschenkühler

safety machinery directive – EN 60335

Perfection-Serie

MRFvg

Geräte mit geschäumter Tür: CC3

Geräte mit Glastür: CC2

EN 16902

-2 bis +15 °C

Klasse K4

optische und akustische Alarmer

selbstschließende Tür < 90°

elektronisches Schloss

Monochrom-Display, Touch-Buttons

elektronische Steuerung

Energy-Management-System

Rollen/Stellfüße als Zubehör

Glastürgeräte: doppelseitige vertikale
LED-Beleuchtung

Geräte mit geschäumter Tür:
LED-Deckenbeleuchtung

Griffmulde

SuperEfficient

EU directive 2019/2018 – Flaschenkühler

safety machinery directive – EN 60335

Die Vorteile im Überblick

Dynamisches Kühlsystem

Das dynamische Kühlsystem (mit Ventilator) kühlt frisch eingelagerte Getränke innerhalb kürzester Zeit auf Genuss Temperatur ab und sorgt für eine konstante Temperatur im Innenraum.

Tiefgezogene Kunststoff-Innenbehälter

Der tiefgezogene Kunststoff-Innenbehälter ist geruchsneutral, sehr robust, langlebig und bietet perfekte Hygiene durch große, leicht zu reinigende Eckradien.

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech

Das Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech ist ohne Spalten ausgeführt und dadurch äußerst robust, stoßfest und einfach zu reinigen. Die hochgezogenen Seitenwände können kundenspezifisch individuell gestaltet und zu Brandingzwecken eingesetzt werden.

RoHS- und WEEE-Konformität

RoHS- und WEEE-Konformität durch den Einsatz umweltfreundlicher Materialien in Verbindung mit optimaler Recyclingfähigkeit.

FKW-freie Kältemittel

Das natürliche und FKW-freie Kältemittel R 600a ist umweltfreundlich und in Verbindung mit leistungsstarken Kompressoren sehr energieeffizient.

Hochdämmende Isolation

Die hochdämmende Isolation senkt den Energieverbrauch und sorgt für eine konstante Temperatur im Innenraum.

Wechselbarer Türanschlag

Der wechselbare Türanschlag ermöglicht die Anpassung an einen Aufstellort.

Variabler Temperaturbereich

Der variable Temperaturbereich erlaubt die individuelle Regelung der Temperatur.

Wechselbare Magnetdichtung

Die Türen sind mit einer einfach wechselbaren Magnetdichtung ausgeführt.

Ventilator-Stopp-Funktion

Bei Türöffnung minimiert die automatische Ventilator-Stopp-Funktion das Ausströmen kalter Luft.



Robuster Griff

Der robuste Griff ermöglicht einen schnellen Zugriff und gewährleistet Stabilität auch bei häufigen Türöffnungen.

Stabile Tragroste mit Auszugsstopp


Die stabilen Tragroste sind einfach zu verstellen und erlauben eine hohe Variabilität des Innenraums. Zur optimalen Nutzung lässt er sich flexibel an unterschiedlich große Gebinde oder Flaschen anpassen. Dank Auszugsstopp in der Mitte der Tragroste lagert Ihre Ware sicher – versehentliches Herausziehen ist nicht möglich. Zudem schützt der Verstärkungsstab am Tragrost die Ware und markiert den Aufstellbereich.

Design und Funktionalität

Design und Funktionalität cool kombiniert: Das HardLine-Design mit seitlichen Lichtkanten erfüllt höchste Ansprüche in puncto Eleganz.

Isolierglastür

Die Isolierglastür bietet einen perfekten Einblick, sorgt für eine optimale Energieeffizienz und unterstützt die wirkungsstarke Warenpräsentation.



FKDv 4513 Premium

Qualität bis ins Detail

Display-Kühlgeräte von Liebherr bieten ideale Voraussetzungen für eine wirkungsstarke und verkaufsfördernde Warenpräsentation. Vom LED-Display über zuschaltbare LED-Innenbeleuchtungen bis zum variablen Innenraum verfügen diese Geräte über viele Möglichkeiten, die eingelagerten Produkte perfekt zu präsentieren. Das Display lässt sich durch attraktive Brandingvarianten individuell gestalten. Höhenverstellbare Roste erlauben die flexible Anpassung an unterschiedliche Flaschen- und Gebindegrößen. Das dynamische Kühlsystem trägt zum raschen Herunterkühlen bei – und damit zur schnellen Verkaufbarkeit.



Attraktives Leuchtdisplay

Liebherr bietet attraktive Möglichkeiten, um die Aufmerksamkeit für Geräte, Waren und Ihre Marke zu erhöhen. Je nach Bedarf kann das Displayfeld kundenseitig angepasst werden. Vier individuelle Displayvarianten unterstützen Sie dabei:

Das an der Türinnenseite installierte, transparente LightGuide-Display (FKDv 4523) ist partiell beleuchtbar. Somit wird eine gute Sicht auf die Ware bei gleichzeitig hoher Aufmerksamkeit für Ihre Marke ermöglicht.

Das außenliegend auf der Tür angebrachte, vollflächig leuchtende LightGuide-Display (FKDv 4513) stellt Ihre Marke wirkungsstark in den Vordergrund und sorgt für Aufmerksamkeit. Für die Beleuchtung wird keine separate Stromversorgung benötigt.



Der auf der Innenseite der Tür aufgebrachte Türaufkleber (FKDv 4503) wird durch die Deckenbeleuchtung eindrucksvoll in Szene gesetzt.

Das LED-hinterleuchtete Display (FKDv 4203/4211/4213) erregt eine hohe Aufmerksamkeit für Ihre Marke.



Beste Energieeffizienz, niedrige Betriebskosten

Alle Display-Kühlgeräte verfügen über eine innovative LED-Beleuchtung. Durch die hohe Effizienz der LED-Beleuchtung reduziert sich der Gesamtenergieverbrauch bei eingeschalteter Beleuchtung zwischen 13 und 25 Prozent gegenüber vergleichbaren Modellen mit Leuchtstoffröhre. Die Betriebskosten sinken deutlich – und der höhere Anschaffungspreis von Display-Kühlgeräten mit LED-Beleuchtung amortisiert sich innerhalb kürzester Zeit.

LED-Innenbeleuchtung

Die separat zuschaltbare LED-Innenbeleuchtung ist energieeffizient und rückt Produkte für eine optimale Warenpräsentation in den Mittelpunkt. Unsere Varianten in der Übersicht:



Die beidseitige LED-Längsbeleuchtung setzt die Ware durch Lichtakzente von zwei Seiten optimal in Szene. Die Ausleuchtung des Innenraums unterstreicht die Exklusivität Ihrer Ware (FKDv 4523).




Sonderausstattung als Kundenvariante: EMS-Steuerung

Die serienmäßige EMS-Steuerung beim Modell FKDv 4523 (bei anderen Display-Kühlgeräten als Sonderausstattung erhältlich) ist die komfortable Technologie für mehr Energieeffizienz. So erkennt die Steuerung beispielsweise Türöffnungszyklen, worauf die Kälte-technik durch bedarfsgerechte Kühlung reagiert. Das führt in Kombination mit einer Lichtabschaltung zu einer deutlichen Energieersparnis.



Die einseitige LED-Längsbeleuchtung ermöglicht eine perfekte Warenpräsentation (FKDv 4211/4213/4503/4513).



Optimiertes Facing

Die hochgezogene Isolierglastür erlaubt eine gute Einsicht in das Gerät und eine optimale Warenpräsentation. Zusätzlich steht deutlich mehr Rauminhalt zur Verfügung. Das spezielle Glas sorgt für eine gute Isolation und unterstützt den geringen Energieverbrauch (FKDv 4503/4513/4523).



Die platzsparend integrierte LED-Deckenbeleuchtung sorgt für die akzentuierte Ausleuchtung des Innenraums von oben (FKDv 4203/4503).

Display-Kühlgeräte mit dynamischer Kühlung



FKDv 4523
PremiumPlus

Brutto- / Nettorauminhalt
Außenmaße in mm (B / T / H)
Innenmaße in mm (B / T / H)
Energieeffizienzklasse¹
Energieverbrauch in 365 Tagen²
Klimaklasse (Energierichtlinie)
Temperaturklasse (Energierichtlinie)
Umgebungstemperatur³
Kältemittel
Geräusch-Schalleistung
Spannung / Frequenz
Anschlusswert
Wärmeabgabe
Kühlsystem / Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gehäusematerial / Farbe
Türmaterial / Farbe
Material Innenbehälter
Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Innenbeleuchtung
Verstellbare Ablageflächen
Material Ablageflächen
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose
Belastbarkeit Ablagefläche
Griff
Art des Schlosses
Türe selbstschließend / Türanschlag
Brutto- / Nettogewicht
Auch erhältlich in schwarz

441 / 422 l
600 / 696 / 2027
456 / 516 / 1804
D ^A / _G
687 kWh
CC2
K4
+10°C bis +40°C
R 600a
52 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
1,5 A
742 kJ/h
dynamisch / automatisch
+2°C bis +12°C
Stahl / schwarz
Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / schwarz
Kunststoff silver
LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
innen digital
LED-Lichtsäule beidseitig, separat schaltbar
6
Roste kunststoffbeschichtet
304 / 7
608 / 7
45 kg
Aluminiumgriff massiv
mechanisch
ja / rechts wechselbar
93 / 85,6 kg



FKDv 4523 Var. 875
PremiumPlus

441 / 422 l
600 / 696 / 2027
456 / 516 / 1804
D ^A / _G
680 kWh
CC2
K4
+10°C bis +40°C
R 600a
52 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
1,5 A
742 kJ/h
dynamisch / automatisch
+2°C bis +12°C
Stahl / schwarz
Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / schwarz
Kunststoff silver
Drehregler
innen analog
LED-Lichtsäule beidseitig, separat schaltbar
6
Roste kunststoffbeschichtet
304 / 7
608 / 7
45 kg
Aluminiumgriff massiv
mechanisch
ja / rechts wechselbar
91 / 84 kg



FKDv 4513
Premium

441 / 422 l
600 / 696 / 2027
456 / 516 / 1804
C ^A / _G
580 kWh
CC2
K4
+10°C bis +40°C
R 600a
52 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
1,5 A
742 kJ/h
dynamisch / automatisch
+2°C bis +12°C
Stahl / grau
Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / grau
Kunststoff weiß
Drehregler
innen analog
LED-Längsbeleuchtung rechts, separat schaltbar
6
Roste kunststoffbeschichtet
304 / 7
608 / 7
45 kg
Aluminiumgriff massiv
mechanisch nachrüstbar
ja / rechts wechselbar
92 / 86 kg



FKDv 4503
Premium

441 / 422 l
600 / 694 / 2027
456 / 440 / 1800
C ^A / _G
614 kWh
CC2
K4
+10°C bis +40°C
R 600a
52 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
1,5 A
742 kJ/h
dynamisch / automatisch
+2°C bis +12°C
Stahl / grau
Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / grau
Kunststoff weiß
Drehregler
innen analog
LED-Decken- und Längsbeleuchtung
6
Roste kunststoffbeschichtet
304 / 7
608 / 7
45 kg
Aluminiumgriff massiv
mechanisch
ja / rechts wechselbar
91 / 86 kg



FKDv 4213
Comfort

403 / 385 l
600 / 687 / 2010
456 / 516 / 1660
C ^A / _G
547 kWh
CC2
K4
+10°C bis +40°C
R 600a
52 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
1,5 A
634 kJ/h
dynamisch / automatisch
+2°C bis +12°C
Stahl / weiß
Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / weiß
Kunststoff weiß
Drehregler
innen analog
LED-Längsbeleuchtung rechts, separat schaltbar
5
Roste kunststoffbeschichtet
256 / 7
512 / 7
45 kg
Ergonomischer Stangengriff
mechanisch
ja / rechts wechselbar
85 / 79 kg
FKDv 4213 Variante 744



FKDv 4211
Comfort

387 / 385 l
600 / 687 / 2010
456 / 516 / 1660
C ^A / _G
472 kWh
CC2
K4
+10°C bis +40°C
R 600a
52 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
1,5 A
488 kJ/h
dynamisch / automatisch
+2°C bis +12°C
Stahl / weiß
Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / weiß
Kunststoff weiß
Drehregler
innen analog
LED-Längsbeleuchtung rechts, separat schaltbar
5
Roste kunststoffbeschichtet
256 / 7
512 / 7
45 kg
Ergonomischer Stangengriff
mechanisch
ja / rechts wechselbar
73 / 68 kg



FKDv 4203
Comfort

403 / 385 l
600 / 687 / 2010
456 / 516 / 1660
C ^A / _G
527 kWh
CC2
K4
+10°C bis +40°C
R 600a
52 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
1,5 A
634 kJ/h
dynamisch / automatisch
+2°C bis +12°C
Stahl / weiß
Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / weiß
Kunststoff weiß
Drehregler
innen analog
LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
5
Roste kunststoffbeschichtet
256 / 7
512 / 7
45 kg
Ergonomischer Stangengriff
mechanisch
ja / rechts wechselbar
85 / 78 kg

Zubehör
Tragrost grau / schwarz / weiß
Bodenrost grau / schwarz / weiß
Holzrost
Lochblechablage grau
Flexible Scannerschiene für Tragrost
Flaschenrutsche ausziehbar
Flaschenrutsche fest
Schutzbügel
Rollen für Schutzbügel
Schloss / Sonderschließung
Side-by-Side-Set

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
7114000
9029023
7435208
9007659
9007045
7790671
7790761
9902462

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
7114000
9029023
7435208
9007659
9007045
7790671
7790761
9902462

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
7114000
9029023
7435208
9007659
9007045
7790671
7790761
9590067

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
7114000
9029023
7435208
9007659
9007045
7790671
7790761
9902275

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
7114000
9029023
7435208
9007659
9007045
7790603
7790761
auf Anfrage
9902275

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
7114000
9029023
7435208
9007659
9007045
7790603
7790761
auf Anfrage
9902275

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
7114000
9029023
7435208
9007659
9007045
7790603
7790761
auf Anfrage
9902275

¹ Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.
² Gemessen nach EN 16902:2016.
³ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

Die Vorteile im Überblick



Elektronische Steuerung

Die flächenbündig in die Tür integrierte, elektronische Steuerung informiert gradgenau über die Innentemperatur. Lesen Sie an der digitalen Temperaturanzeige einfach und gradgenau die eingestellte Temperatur ab – ohne Batteriewechsel.

Dynamisches Kühlsystem

Das dynamische Kühlsystem mit Ventilator kühlt die Ware zügig ab und sorgt für eine nahezu konstante Temperaturverteilung im Innenraum.



LED-Lichtsäulen

Die seitlich angebrachten LED-Lichtsäulen sind dimmbar und leuchten den oberen und unteren Bereich des Innenraums angenehm hell aus.

Fugenloser Innenbehälter

Der glatte, fugenlose Innenbehälter mit großen Eckradien ist besonders einfach zu reinigen. Das hält den Innenraum geruchsfrei.

Geschlossene Rückwand


Durch die optionale, geschlossene Rückwand können Sie das Gerät auch freistehend verwenden – perfekt für Branding in 360°.

Individuelle Gestaltung

Gestalten Sie das Gehäuse individuell nach Ihren Wünschen. Es ist robust, stoßfest und leicht zu reinigen.

Stellfüße und Räder

Die Stellfüße und Räder lassen sich für den Transport schnell montieren. Zugleich kann so auch der Boden unter dem Gerät bequem gereinigt werden.



MRFvg 4011 Perfection

Das Kältemittel R 600a

Natürlich und effizient: Das Kältemittel R 600a ist in Verbindung mit hocheffizienten Kompressoren äußerst leistungsstark und mit seinem niedrigen Treibhauspotenzial zukunftssicher.

Elektronisches Schloss

Per Fernbedienung lässt sich das elektronische Schloss öffnen oder schließen. Das funktioniert auch für mehrere Geräte gleichzeitig.

Türanschlag

Durch den wechselbaren Türanschlag können Sie Ihr Gerät an jedem Ort einfach befüllen oder leeren.

Erweiterter Temperaturbereich

Dank des erweiterten Temperaturbereichs von -2 °C bis +15 °C kann für jedes Getränk die optimale Temperatur eingestellt werden.

Eco-Mode

Beste Energieeffizienz. Der Eco-Mode senkt deutlich den Stromverbrauch und hält damit Ihre Stromkosten gering.

Griffmulde

Mit der seitlich in der Tür angebrachten Griffmulde öffnen und schließen Sie die Tür sehr komfortabel. Nichts steht heraus. Auf engstem Raum ein echter Vorteil.

Tragroste mit Auszugsstopp

Die Tragroste sind höhenverstellbar und extrem belastbar. Für extra Sicherheit sorgt der Auszugsstopp, der ein versehentliches Herausziehen verhindert.

Einscheiben-Sicherheitsglas

Die Türen aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas sind sehr bruchsicher. Durch die reduzierten Aluminiumprofile im Rahmen fällt die Präsentationsfläche sehr großzügig aus.

Steckbare Türdichtungen

Sparen Sie Zeit und Geld. Die steckbaren Türdichtungen können Sie schnell und einfach selbst austauschen. Ganz ohne Werkzeug oder Termin beim Techniker.

Tür schließt ab < 90°

Die Tür schließt ab < 90° von selbst und verhindert Kälteverlust. Damit man das Gerät bequem ein- und ausräumen kann, bleibt die Tür ab 90° geöffnet.

Getränke lassen sich besser verkaufen, wenn sie nicht nur gut schmecken, sondern auch gut aussehen. Mit seinem hochwertigen Design und der edlen LED-Innenbeleuchtung weckt der neue Liebherr-Getränkékühler die Lust auf Erfrischungen. Dabei begeistert er mit effizienter und umweltfreundlicher Kältetechnik sowie niedrigen Energiekosten. Die Türen aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas bieten Ihren Kunden besten Blick auf die Ware und sind noch dazu sehr bruchstabil. Höhenverstellbare Tragroste platzieren Ihre Waren genau dort, wo Ihre Kunden sie bestens im Blick haben.




Qualität bis ins Detail



Sicherheit aus der Ferne

Steuern Sie das elektronische Türschloss bequem per Fernbedienung. Beispielsweise, um von der Kasse aus ein Gerät zu öffnen und sicher wieder zu verschließen. Da dies auch bei mehreren Geräten gleichzeitig funktioniert, sparen Sie eine Menge Zeit. Im Notfall können Sie jede Tür selbstverständlich auch direkt am Gerät öffnen.




Sichtlich umsatzfördernd

Getränke rein, Spot an: Zwei vertikale Lichtsäulen leuchten den Geräte-Innenraum angenehm hell aus. So bekommen Ihre Kunden beste Sicht auf die Ware – und mehr Appetit auf Ihr Sortiment.



Smart vernetzt

Verbunden mit maximaler Sicherheit: SmartMonitoring von Liebherr dokumentiert kontinuierlich die Temperatur in Ihrem Gerät und alarmiert Sie bei eventuellen Abweichungen. Die digitale Überwachungslösung ist optional einsetzbar und auch für ältere Geräte nachrüstbar.



Spart Ressourcen und Geld

Der Eco-Mode senkt den Stromverbrauch und verringert die Kosten. Dafür erhöht Ihr Gerät in den Zeiträumen die Temperatur, in denen es nicht genutzt wird, beispielsweise nachts. Dabei können Sie zwischen zwei Stufen wählen: Im Modus „Eco“ bleibt das Licht im Kühlschrank eingeschaltet und im Modus „EcoPlus“ wird es ausgeschaltet.



Komfort per Fingertipp

Lesen Sie den Gerätestatus ab, ohne die Tür zu öffnen – ganz einfach auf dem flächenbündig in die Tür integrierten User Interface. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird über drei Touch-Buttons gesteuert. Über die optionale LAN/WLAN-Schnittstelle können Sie das Kühlgerät auch mit Ihrer SmartMonitoring-Lösung verbinden.



Selbstschließende Tür

Eine Gerätetür, die Ihre Arbeitsabläufe erleichtert und bis zu einem Öffnungswinkel von 90° selbst schließt, damit das Kühl- oder Gefriergerät nicht versehentlich offen steht. So bleibt die Innentemperatur stabil und die Qualität der eingelagerten Waren unverändert. Ab 90° bleibt die Tür geöffnet und Sie können das Gerät bequem ein- oder ausräumen.



MRFvg 4011
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	400 / 286 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1659
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	433 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Wärmeabgabe	346 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / schwarz
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / schwarz
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung / Temperaturanzeige	Monochrom-Display, Touch-Buttons / außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig, separat schaltbar und dimmbar
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	5 / Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	506 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff / Art des Schlosses	Griffmulde / elektronisch, mit Fernbedienung
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	87 / 81 kg
Auch erhältlich als	MRFvg 4011 Variante 003 Half Reload
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	9007659 / 9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
SmartModule	6145269
Digitaler Eingang für elektronisches Schloss	9086958
Fernbedienung	6123395
Nachrüstset Rollen / Nachrüstset Stellfüße	9086926 / 9086924
Schutzbügel / Rollen für Schutzbügel	7790512 / 7790761
Side-by-Side-Set grau / schwarz / weiß	9006973 / 9017744 / 9006786



MRFvg 3511
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	347 / 250 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1459
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	390 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Wärmeabgabe	323 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / schwarz
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / schwarz
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung / Temperaturanzeige	Monochrom-Display, Touch-Buttons / außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig, separat schaltbar und dimmbar
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	4 / Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	414 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff / Art des Schlosses	Griffmulde / elektronisch, mit Fernbedienung
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	79 / 74 kg
Auch erhältlich als	MRFvg 3511 Variante 003 Half Reload
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	9007659 / 9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
SmartModule	6145269
Digitaler Eingang für elektronisches Schloss	9086958
Fernbedienung	6123395
Nachrüstset Rollen / Nachrüstset Stellfüße	9086926 / 9086924
Schutzbügel / Rollen für Schutzbügel	7790505 / 7790761
Side-by-Side-Set grau / schwarz / weiß	9017742 / 9017743 / 9017739



MRFvg 4001
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	377 / 286 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1659
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	374 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC3
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Wärmeabgabe	346 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / schwarz
Türmaterial / Farbe	Stahl / schwarz
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung / Temperaturanzeige	Monochrom-Display, Touch-Buttons / außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und dimmbar
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	5 / Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	506 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff / Art des Schlosses	Griffmulde / elektronisch, mit Fernbedienung
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	69 / 64 kg
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	9007659 / 9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
SmartModule	6145269
Digitaler Eingang für elektronisches Schloss	9086958
Fernbedienung	6123395
Nachrüstset Rollen / Nachrüstset Stellfüße	9086926 / 9086924
Schutzbügel	7790512
Rollen für Schutzbügel	7790761
Side-by-Side-Set grau / schwarz / weiß	9006973 / 9017744 / 9006786



MRFvg 3501
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	327 / 250 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1459
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	352 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC3
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Wärmeabgabe	323 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / schwarz
Türmaterial / Farbe	Stahl / schwarz
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung / Temperaturanzeige	Monochrom-Display, Touch-Buttons / außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und dimmbar
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	4 / Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	414 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff / Art des Schlosses	Griffmulde / elektronisch, mit Fernbedienung
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	63 / 58 kg
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	9007659 / 9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
SmartModule	6145269
Digitaler Eingang für elektronisches Schloss	9086958
Fernbedienung	6123395
Nachrüstset Rollen / Nachrüstset Stellfüße	9086926 / 9086924
Schutzbügel	7790505
Rollen für Schutzbügel	7790761
Side-by-Side-Set grau / schwarz / weiß	9017742 / 9017743 / 9017739

¹ Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.
² Gemessen nach EN 16902:2016.
³ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

Qualität bis ins Detail



Unser hoher Qualitätsanspruch gilt schon den kleinsten Details. So nehmen wir während der Fertigung unserer neuen Merchandising Cooler sämtliche Komponenten ganz genau unter die Lupe. Und das kommt Ihnen im täglichen Umgang mit den Geräten zugute. So sorgen neben dem optimierten Kühlsystem die verbesserte Beleuchtung, die stabilen Roste oder auch die vergrößerte Glasfläche in der Tür für energieeffizientes Kühlen, Langlebigkeit, ergonomisches Handling und die gute Präsentation Ihrer Produkte.



Warenpräsentation

Starke Inszenierung: Jetzt haben Sie bessere Sicht auf Kaltgetränke, denn dank vergrößerter Glasfläche beim Türdesign wird die Ware aufmerksamkeitsstark für die Kunden präsentiert. Und in Kombination mit energiesparender LED-Beleuchtungstechnologie wird der Innenraum optimal ausgeleuchtet und somit zur perfekten Bühne für Flaschen und Gebinde. Das macht Lust zum schnellen Zugreifen.



Dynamisches Kühlsystem

Effizient: Das dynamische Kühlsystem mit Ventilator kühlt frisch eingelagerte Ware zügig ab und sorgt dabei für eine nahezu konstante Temperaturverteilung im Innenraum. Bei Türöffnung minimiert die automatische Ventilator-Stoppfunktion das Ausströmen kalter Luft und hilft somit beim Energiesparen.



Beleuchtung

Erkennbar: Durch das neue Beleuchtungssystem mit energiesparender LED-Deckenleuchte oder vertikaler LED-Lichtsäule (wahlweise auch zwei Lichtsäulen links und rechts) wird der Innenraum bestens erhellt, sodass Ihre Ware im bestmöglichen Licht präsentiert wird.



Ergonomie

Ganz schön praktisch: Über die ergonomische Griffmulde lassen sich die Türen ganz leicht öffnen. Mit den höhenverstellbaren Ablageflächen passt man – je nach Flaschen- oder Gebindegröße – einfach den Innenraum an. Das lädt Kunden zum schnellen Zugreifen ein und fördert den Absatz. Zur ergonomischen Handhabung besitzt die Tür außerdem einen Selbstschließungsmechanismus, der den energieeffizienten Betrieb unterstützt.



Verbesserte Tragroste

Korrosionsfreie Roste aus beschichtetem Stahl garantieren sicheren Halt, stetige Luftzirkulation und damit gute Temperaturstabilität. Ein Auszugsstopp verhindert versehentliches Herausrutschen.



Selbstschließende Tür/ Griffmulde/Sicherheitsglas

Um Ihnen das Be- und Entladen sowie die Reinigung zu erleichtern, bleibt die Gerätetür ab einem Öffnungswinkel von ca. 90° geöffnet, darunter schließt sie sicherheitshalber von selbst. Für Sicherheit und Stabilität sorgt das gehärtete und bruch sichere Einscheibensicherheitsglas.



MRFvd 5511
Performance



MRFvd 4011
Performance



MRFvd 4011 Var. 744
Performance



MRFvd 4011 Var. 154
Performance



MRFvd 3511
Performance



MRFvd 3511 Var. 744
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	
Außenmaße in mm (B / T / H)	
Innenmaße in mm (B / T / H)	
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	
Klimaklasse (Energierichtlinie)	
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	
Umgebungstemperatur ³	
Kältemittel	
Geräusch-Schalleistung	
Spannung / Frequenz	
Anschlusswert	
Kühlsystem	
Abtauverfahren	
Temperaturbereich	
Gehäusematerial / Farbe	
Türmaterial / Farbe	
Material Innenbehälter	
Art der Steuerung	
Temperaturanzeige	
Innenbeleuchtung	
Verstellbare Ablageflächen	
Material Ablageflächen	
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	
Belastbarkeit Ablagefläche	
Griff	
Art des Schlosses	
Türe selbstschließend / Türanschlag	
Brutto- / Nettogewicht	
Auch erhältlich als	
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	
Bodenrost grau / schwarz / weiß	
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	
Flexible Scannerschiene für Tragrost	
Holzrost	
Lochblechablage grau	
Nachrüstatz Rollen	
Nachrüstatz Stellfüße	
Schutzbügel	
Rollen für Schutzbügel	
Sonderschließungen	
Side-by-Side-Set grau / schwarz / weiß	

569 / 432 l
747 / 769 / 1684
625 / 536 / 1459
535 kWh
CC2
K4
+10 °C bis +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
dynamisch
automatisch
+1 °C bis +15 °C
Stahl / grau
Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / silver Kunststoff weiß
Drehregler mit digitalem Thermometer außen digital
LED-Lichtsäule links, separat schaltbar
4
Roste kunststoffbeschichtet
354 / 9
708 / 9
60 kg
Griffmulde
mechanisch
ja / rechts wechselbar
99 / 92 kg
7113278 / 7113236 / 7113310
7113280 / 7113240 / 7113314
7435210
9086926
9086924
7790513
7790761
auf Anfrage
9017742 / - / -

400 / 286 l
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1659
566 kWh
CC2
K4
+10 °C bis +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
dynamisch
automatisch
+1 °C bis +15 °C
Stahl / grau
Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / silver Kunststoff weiß
Drehregler mit digitalem Thermometer außen digital
LED-Lichtsäule links, separat schaltbar
5
Roste kunststoffbeschichtet
253 / 7
506 / 7
45 kg
Griffmulde
mechanisch
ja / rechts wechselbar
84 / 78 kg
MRFvd 4011 Var. 003 Half Reload
7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
7790512
7790761
auf Anfrage
9006973 / - / -

400 / 286 l
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1659
566 kWh
CC2
K4
+10 °C bis +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
dynamisch
automatisch
+1 °C bis +15 °C
Stahl / schwarz
Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / schwarz Kunststoff silver
Drehregler mit digitalem Thermometer außen digital
LED-Lichtsäule links, separat schaltbar
5
Roste kunststoffbeschichtet
253 / 7
506 / 7
45 kg
Griffmulde
mechanisch
ja / rechts wechselbar
85 / 79 kg
7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
7790512
7790761
auf Anfrage
- / 9017744 / -

400 / 286 l
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1659
566 kWh
CC2
K4
+10 °C bis +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
dynamisch
automatisch
+1 °C bis +15 °C
Stahl / weiß
Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / weiß Kunststoff weiß
Drehregler mit digitalem Thermometer außen digital
LED-Lichtsäule links, separat schaltbar
5
Roste kunststoffbeschichtet
253 / 7
506 / 7
45 kg
Griffmulde
mechanisch
ja / rechts wechselbar
84 / 78 kg
7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
7790512
7790761
auf Anfrage
- / - / 9006786

347 / 250 l
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459
532 kWh
CC2
K4
+10 °C bis +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
dynamisch
automatisch
+1 °C bis +15 °C
Stahl / grau
Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / silver Kunststoff weiß
Drehregler mit digitalem Thermometer außen digital
LED-Lichtsäule links, separat schaltbar
4
Roste kunststoffbeschichtet
207 / 7
414 / 7
45 kg
Griffmulde
mechanisch
ja / rechts wechselbar
77 / 72 kg
MRFvd 3511 Var. 003 Half Reload
7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505
7790761
auf Anfrage
9017742 / - / -

347 / 250 l
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459
532 kWh
CC2
K4
+10 °C bis +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
dynamisch
automatisch
+1 °C bis +15 °C
Stahl / schwarz
Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / schwarz Kunststoff silver
Drehregler mit digitalem Thermometer außen digital
LED-Lichtsäule links, separat schaltbar
4
Roste kunststoffbeschichtet
207 / 7
414 / 7
45 kg
Griffmulde
mechanisch
ja / rechts wechselbar
77 / 72 kg
7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505
7790761
auf Anfrage
- / 9017743 / -

¹ Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.
² Gemessen nach EN 16902:2016.
³ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



MRFvc 5511
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	569 / 432 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	625 / 539 / 1459
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	536 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	354 / 9
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	708 / 9
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	97 / 91 kg
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113278 / 7113236 / 7113310
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113280 / 7113240 / 7113314
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435210
Holzrost	
Lochblechablage grau	
Nachrüstatz Rollen	9086926
Nachrüstatz Stellfüße	9086924
Schutzbügel	7790513
Rollen für Schutzbügel	7790761
Sonderschließungen	auf Anfrage
Side-by-Side-Set weiß	9017739



MRFvc 4011
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	400 / 286 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1659
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	566 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	506 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	82 / 77 kg
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	9007659 / 9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Nachrüstatz Rollen	
Nachrüstatz Stellfüße	
Schutzbügel	7790512
Rollen für Schutzbügel	7790761
Sonderschließungen	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	9006786



MRFvc 3511
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	347 / 250 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1459
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	538 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	414 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	75 / 70 kg
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	9007659 / 9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Nachrüstatz Rollen	9086926
Nachrüstatz Stellfüße	9086924
Schutzbügel	7790505
Rollen für Schutzbügel	7790761
Sonderschließungen	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	- / 9017739



MRFvc 3511 Var. 876
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	347 / 250 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1459
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	538 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / silver
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / silver
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	414 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	76 / 71 kg
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	9007659 / 9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Nachrüstatz Rollen	9086926
Nachrüstatz Stellfüße	9086924
Schutzbügel	7790505
Rollen für Schutzbügel	7790761
Sonderschließungen	auf Anfrage
Side-by-Side-Set weiß	9017742 / -

¹ Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.
² Gemessen nach EN 16902:2016.
³ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



MRFvd 5501
Performance

MRFvd 4001
Performance

MRFvd 3501
Performance

MRFvc 5501
Performance

MRFvc 4001
Performance

MRFvc 3501
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	544 / 432 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	625 / 536 / 1459
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	388 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC3
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / grau
Türmaterial / Farbe	Stahl / grau
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler mit digitalem Thermometer
Temperaturanzeige	außen digital
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	354 / 9
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	708 / 9
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	81 / 74 kg
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113278 / 7113236 / 7113310
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113280 / 7113240 / 7113314
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435210
Holzrost	
Lochblechablage grau	
Nachrüstatz Rollen	9086926
Nachrüstatz Stellfüße	9086924
Schutzbügel	7790513
Rollen für Schutzbügel	7790761
Sonderschließungen	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	9017742 / -

Brutto- / Nettorauminhalt	377 / 286 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1659
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	396 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC3
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / grau
Türmaterial / Farbe	Stahl / grau
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler mit digitalem Thermometer
Temperaturanzeige	außen digital
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Verstellbare Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	506 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	68 / 60 kg

Brutto- / Nettorauminhalt	327 / 250 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1459
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	373 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC3
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / grau
Türmaterial / Farbe	Stahl / grau
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler mit digitalem Thermometer
Temperaturanzeige	außen digital
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	414 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	63 / 58 kg

Brutto- / Nettorauminhalt	544 / 432 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	625 / 539 / 1459
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	383 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC3
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	354 / 9
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	708 / 9
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	80 / 73 kg

Brutto- / Nettorauminhalt	377 / 286 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1659
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	390 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC3
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	
Verstellbare Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	506 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	67 / 61 kg

Brutto- / Nettorauminhalt	327 / 250 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1459
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	367 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC3
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	414 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	61 / 56 kg

Brutto- / Nettorauminhalt	544 / 432 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	625 / 539 / 1459
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	383 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC3
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	354 / 9
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	708 / 9
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	80 / 73 kg

¹ Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.
² Gemessen nach EN 16902:2016.
³ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



Qualität bis ins Detail

Nach der Party ist vor der Party – natürlich gehören Aufräumen und Reinigung auch dazu. Unser Event-Gerät hilft Ihnen, den Zeitaufwand fürs Putzen zu verkürzen. Denn der Innenraum ist so konzipiert, dass Sie ihn nur kurz mit einem Schlauch zu reinigen brauchen. Zudem lässt sich das Gerät leicht transportieren und wieder ins Lager bringen. Somit bleibt mehr Zeit für Sie – damit Sie sich schnell um die Planung für die nächste Party kümmern können. Na, wenn das mal nicht Laune macht!

Selbstschließende Tür/Griffmulde

Effizient und sicher: Bei einem Öffnungswinkel kleiner als 90° schließt die Tür dank Selbstschließungsmechanismus und trägt somit zum energieeffizienten Betrieb der Geräte bei. Bei einem Öffnungswinkel größer als 90° bleibt sie geöffnet. So können Sie beispielsweise bequem Ware nachfüllen. Zudem besitzt die Tür eine seitlich angebrachte Griffmulde – für leichtes Öffnen. Versehentliches Hängenbleiben am Griff – nicht möglich.



Einfache und schnelle Reinigung

Das macht Laune – auch nach der Party! Sie möchten das Gerät nach einem Event-Einsatz reinigen und bis zur nächsten Feier einlagern? Den wasserfesten Innenraum mit spritzwassergeschütztem Ventilator können Sie bequem und schnell mit einem Schlauch reinigen und alle Seiten gut säubern. Anschließend nur noch mit einem Tuch trocknen, und schon kann das Gerät ins Lager.



Schutzbügel und Rollen

Beim Verladen bewahrt der robuste Bügel das Gerät an den Seitenkanten vor Schäden und unterstützt somit langfristig die Stabilität des Gerätekorpus. Und zum schnellen Transport von A nach B können Sie mit wenigen Handgriffen direkt am Schutzbügel auf der Hinterseite zwei stabile Rollen (als Zubehör erhältlich) anbringen. Dadurch lässt sich das Gerät wie mit einer Sackkarre leicht transportieren und gelangt bequem an seinen Aufstellort.



Dynamisches Kühlsystem

Effizient: Das dynamische Kühlsystem mit Ventilator kühlt frisch eingelagerte Ware zügig ab und sorgt dabei für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Innenraum.



MRFec 4001
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	377 / 286 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 650 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1659
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	390 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC3
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Kühlsystem	dynamisch
Abtaufverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Spritzwasserfester Innenraum	ja
Art der Steuerung	Drehregler
Verstellbare Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	506 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	66 / 61 kg
Schutzbügel	nachrüstbar
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar	9007659
Flaschenrutsche fest	9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Nachrüstatz Rollen	9086926
Nachrüstatz Stellfüße	9086924
Schutzbügel	7790512
Rollen für Schutzbügel	7790761
Side-by-Side-Set weiß	9006786



MRFec 4001 Var. I47
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	377 / 286 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	608 / 710 / 1908
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1659
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	390 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC3
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Kühlsystem	dynamisch
Abtaufverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Spritzwasserfester Innenraum	ja
Art der Steuerung	Drehregler
Verstellbare Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	506 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	77 / 69,5 kg
Schutzbügel	vormontiert
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar	9007659
Flaschenrutsche fest	9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Nachrüstatz Rollen	9086926
Nachrüstatz Stellfüße	9086924
Schutzbügel	7790512
Rollen für Schutzbügel	7790761
Side-by-Side-Set weiß	9006786



MRFec 3501
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	327 / 250 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1459
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	367 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC3
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Kühlsystem	dynamisch
Abtaufverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Spritzwasserfester Innenraum	ja
Art der Steuerung	Drehregler
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	414 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	62 / 57 kg
Schutzbügel	nachrüstbar
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar	9007659
Flaschenrutsche fest	9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Nachrüstatz Rollen	9086926
Nachrüstatz Stellfüße	9086924
Schutzbügel	7790505
Rollen für Schutzbügel	7790761
Side-by-Side-Set weiß	9017739



MRFec 3501 Var. I47
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	327 / 250 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	608 / 710 / 1708
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1459
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	367 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC3
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Kühlsystem	dynamisch
Abtaufverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Spritzwasserfester Innenraum	ja
Art der Steuerung	Drehregler
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	414 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	71 / 64 kg
Schutzbügel	vormontiert
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar	9007659
Flaschenrutsche fest	9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Nachrüstatz Rollen	9086926
Nachrüstatz Stellfüße	9086924
Schutzbügel	7790512
Rollen für Schutzbügel	7790761
Side-by-Side-Set weiß	9017739

¹ Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.
² Gemessen nach EN 16902:2016.
³ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

Qualität bis ins Detail

So steht Ihre Ware immer im Mittelpunkt: Die Liebherr-Thekenkühlgeräte sind verkaufsfördernder Blickfang und effizientes Kühlgerät in einem. Dank des dynamischen Kühlsystems werden Getränke zügig auf die optimale Genusstemperatur heruntergekühlt, und im gesamten Innenraum herrscht eine konstante Temperatur. Höhenverstellbare Ablageroste ermöglichen eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Flaschen- und Gebindegrößen. Die hochisolierende Glastür bietet eine gute, zum Kauf anregende Sicht auf die Produkte.



Glastür mit Edelstahlrahmen

Das Edelstahlgerät FKv 503 ist mit einer Glastür mit Edelstahlrahmen ausgestattet – eine Materialkombination mit besonders hochwertiger Wirkung.



Vertikale LED-Innenbeleuchtung

Ideal für eine ansprechende Warenpräsentation: Die LED-Lichtsäule ist seitlich in den Innenraum des BCv 1103 integriert und gewährleistet eine gute Ausleuchtung. So ist die Ware immer im Fokus.



MilkCooler FKv 503 Var. H48

Gut gekühlte Milch für Ihren Kaffeevollautomat in der Gastronomie, im Büro oder in der Kantine: Für den entspannten Kaffeegenuss hält der MilkCooler immer frische Milch perfekt gekühlt bereit. Damit Sie nicht jedes Mal zum Kühlschrank gehen müssen. Stellen Sie die Milch im Tetra Pak oder in der Flasche in den Liebherr-MilkCooler und verbinden Sie Ihren Kaffeevollautomaten per Milchsaugschlauch direkt mit dem Gerät. Dazu besitzt der MilkCooler zwei spezielle Aussparungen in der Seitenwand, um den Schlauch bequem durchzuleiten. Dank einstellbarem Temperaturbereich von +2 °C bis +12 °C bleibt Milch immer schön frisch. So genießen Sie auf Knopfdruck Ihren Kaffee wann immer Sie möchten.



FKv 503 Premium

44 / 42 l
425 / 450 / 612
338 / 270 / 516



284 kWh
CC2
K4
+10 °C bis +35 °C
R 600a
39 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz
1,0 A

dynamisch
automatisch
+2 °C bis +12 °C
Edelstahl / Edelstahl

Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / Edelstahl
Kunststoff anthrazit
Drehregler
LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und stufenlos dimmbar

2
Roste metallisiert, transparent pulverbeschichtet

27 / 5
60 / 5
30 kg

MilkCooler
Griff
Art des Schlosses
Türe selbstschließend
Türanschlag
Brutto- / Nettogewicht
Auch erhältlich in schwarz

Zubehör
Tragrost grau / schwarz / weiß
Scannerschiene
Set Verbindungselemente links
Set Verbindungselemente rechts
Action-Area-Rack weiß



FKv 503 Var. H48 Premium

44 / 42 l
425 / 450 / 612
338 / 270 / 516



284 kWh
CC2
K4
+10 °C bis +35 °C
R 600a
39 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz
1,0 A

dynamisch
automatisch
+2 °C bis +12 °C
Edelstahl / Edelstahl

Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / Edelstahl
Kunststoff anthrazit
Drehregler
LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und stufenlos dimmbar

1
Roste metallisiert, transparent pulverbeschichtet

27 / 5
60 / 5
30 kg

ja
mechanisch
rechts fest
34 / 30 kg



BCv 1103 Premium

106 / 75 l
497 / 549 / 830
417 / 391 / 649



312 kWh
CC2
K4
+10 °C bis +30 °C
R 600a
49 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz
1,0 A

dynamisch
automatisch
+2 °C bis +12 °C
Stahl / silver

Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / silver
Stahl
Drehregler
LED-Längsbeleuchtung rechts, dimmbar

2
Roste kunststoffbeschichtet

51 / 6
138 / 6
30 kg

Griffmulde
mechanisch
ja
rechts wechselbar
43,2 / 40,7 kg

BCv 1103 Variante 744

7113288 / 7113286 / 7113282
7444122
9875023
9875025
9031196

1 Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.

2 Gemessen nach EN 16902:2016.

3 Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

Die Vorteile im Überblick

Automatische Abtauung

Die moderne und effiziente Elektronik sorgt dafür, dass das Gerät in den Kompressor-Stehzeiten selbstständig abtauert. Manuelles Abtauen ist daher nicht mehr nötig.

Optischer und akustischer Alarm

Optischer und akustischer Alarm warnen vor unkontrolliertem Temperaturanstieg, Kälteverlust und offener Tür.

Stabile Metalltrageroste

Die stabilen Metalltrageroste sind bis zu 45 kg belastbar, wodurch Ware immer optimal lagert und geschützt ist. Ihre Höhenverstellbarkeit erlaubt eine flexible Anordnung und Nutzung des Innenraums.

Hochwertige Kältekomponenten

Hochwertige Kältekomponenten, optimierte Isolierung und eine durchdachte Konstruktion sorgen für höchste Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten.

Selbstschließende Tür und wechselbarer Magnetdichtung

Selbstschließende Tür mit einfach wechselbarer Magnetdichtung. Zur komfortablen Bedienung und um Energieverlust zu verhindern, sorgt eine integrierte Mechanik dafür, dass die Tür nach jedem Öffnen selbstständig schließt.

Tiefgezogene Innenbehälter

Der aus einem Stück tiefgezogene Innenbehälter aus Polystyrol ist leicht zu reinigen und geruchsneutral. Da keine störenden Ecken vorhanden sind und die großen Radien die Reinigung vereinfachen, ermöglicht dies perfekte Hygiene.



LED-Beleuchtung und Glastür

Die Glastür ermöglicht eine gute Wareneinsicht und -präsentation. Der einteilige, optisch hochwertige Türrahmen ist sehr robust. Energieeffiziente LEDs leuchten den Innenraum und die Produkte gleichmäßig aus. Dank der reduzierten Wärmeentwicklung wird die Qualität der Waren dabei nicht beeinträchtigt.



Stabile Schlösser

Stabile Schlösser verhindern unerwünschten Zugriff.



FKUv 1663 Premium

Türanschlag wechselbar

Der Türanschlag ist ohne zusätzliche Bauteile wechselbar und ermöglicht die Anpassung der Geräte an einen Aufstellort.

Robuster Stangengriff

Der Stangengriff ist für den intensiven Gebrauch ausgelegt. Ergonomisch mit links oder rechts leicht greifbar und sehr einfach zu reinigen.



Unterbaufähig – und leicht integrierbar

Die Geräte können unterhalb einer Arbeitsplatte integriert werden. In diesem Fall ist für die Be- und Entlüftung an der Geräterückseite ein Lüftungsquerschnitt in der Arbeitsplatte von mind. 200 cm² erforderlich. Ohne Lüftungsgitter muss die Nischenhöhe mindestens 3 cm mehr betragen als die Höhe des Geräts. Die Geräte sind mit 83 cm auf die spezifischen Arbeitshöhen in der Gastronomie ausgelegt.



Modernste Elektronik

Die Modelle verfügen über eine hochwertige elektronische Steuerung mit großer Temperaturanzeige und vielen praktischen Funktionen. Die Steuerung ist in die Tischplatte integriert – die Temperatur kann gradgenau eingestellt werden. Bei unkontrolliertem Temperaturanstieg bzw. geöffneter Tür warnen ein optischer und akustischer Tür- und Temperaturalarm. Bei der FKUv-Reihe vermindert die kontaktlose Ventilator-Stopp-Funktion den Kälteverlust bei Türöffnungen und trägt zur Temperaturkonstanz bei. Die raffinierte Abtausteuernung sorgt auch bei Extrembedingungen und häufigen Türöffnungen für einen störungs- und sorgenfreien Betrieb. Eine Ventilator-Betriebswahlfunktion erlaubt es, das Lagerklima für unterschiedliche Produkte perfekt anzupassen.



FKUv 1663
Premium

Brutto- / Nettorauminhalt	148 / 130 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 615 / 830
Innenmaße in mm (B / T / H)	440 / 435 / 670
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	353 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+16 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	45 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,0 A
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste metallisiert, transparent pulverbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	92 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	163 / 6
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Edelstahlstangengriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	46 / 44 kg
Auch erhältlich in schwarz	
Zubehör	
Tragrost weiß	
Tragrost metallisiert	7112321
Verbindungsrahmen weiß (GGU unten / oben)	
Verbindungsrahmen Edelstahl (GGU unten / oben)	7777647
Rollschienen	9086607
Schloss	



FKUv 1660
Premium

Brutto- / Nettorauminhalt	134 / 130 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 615 / 830
Innenmaße in mm (B / T / H)	440 / 435 / 670
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	225 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+16 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	45 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,0 A
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste metallisiert, transparent pulverbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	92 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	163 / 6
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Edelstahlstangengriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	39 / 36 kg
Auch erhältlich in schwarz	
Zubehör	
Tragrost weiß	
Tragrost metallisiert	7112321
Verbindungsrahmen weiß (GGU unten / oben)	
Verbindungsrahmen Edelstahl (GGU unten / oben)	7777647
Rollschienen	9086607
Schloss	



FKUv 1613
Premium

Brutto- / Nettorauminhalt	148 / 130 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 615 / 830
Innenmaße in mm (B / T / H)	440 / 435 / 670
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	353 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+16 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	45 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,0 A
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Stahlrahmen / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	92 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	163 / 6
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	45 / 43 kg
Auch erhältlich in schwarz	
Zubehör	
Tragrost weiß	7113333
Tragrost metallisiert	7112321
Verbindungsrahmen weiß (GGU unten / oben)	9876641
Verbindungsrahmen Edelstahl (GGU unten / oben)	
Rollschienen	9086607
Schloss	auf Anfrage



FKUv 1613 Var. 744
Premium

Brutto- / Nettorauminhalt	148 / 130 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 615 / 830
Innenmaße in mm (B / T / H)	440 / 435 / 670
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	353 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+16 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	45 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,0 A
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / schwarz
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Stahlrahmen / schwarz
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste metallisiert, transparent pulverbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	92 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	163 / 6
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	45 / 42 kg
Auch erhältlich in schwarz	
Zubehör	
Tragrost weiß	
Tragrost metallisiert	7112321
Verbindungsrahmen weiß (GGU unten / oben)	
Verbindungsrahmen Edelstahl (GGU unten / oben)	
Rollschienen	9086607
Schloss	auf Anfrage



FKUv 1610
Premium

Brutto- / Nettorauminhalt	134 / 130 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 615 / 830
Innenmaße in mm (B / T / H)	440 / 435 / 670
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	225 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+16 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	45 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,0 A
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	92 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	163 / 6
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	39 / 36 kg
Auch erhältlich in schwarz	
Zubehör	
Tragrost weiß	7113333
Tragrost metallisiert	7112321
Verbindungsrahmen weiß (GGU unten / oben)	9876641
Verbindungsrahmen Edelstahl (GGU unten / oben)	
Rollschienen	9086607
Schloss	auf Anfrage

¹ Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.
² Gemessen nach EN 16902:2016.
³ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

Unterbaufähige Kühlgeräte mit statischer Kühlung



FKU 1805

Premium

Brutto- / Nettorauminhalt	175 / 160 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 600 / 850
Innenmaße in mm (B / T / H)	513 / 441 / 702
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	204 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC1
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10°C bis +30°C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	44 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,0 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+2°C bis +10°C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	außen digital
Innenbeleuchtung	LED
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	118 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	221 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	50 kg
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	36 / 33 kg
Zubehör	
Dekorrahmen alufarben	
Nachrüstset Rollen	9086967
Tragrost weiß	7112064

FKU 1800

Premium

Brutto- / Nettorauminhalt	175 / 160 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 600 / 850
Innenmaße in mm (B / T / H)	513 / 441 / 702
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	204 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC1
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10°C bis +30°C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	44 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,0 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+2°C bis +10°C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	außen digital
Innenbeleuchtung	LED
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	118 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	221 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	50 kg
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	36 / 33 kg
Zubehör	
Dekorrahmen alufarben	9910831
Nachrüstset Rollen	9086967
Tragrost weiß	7112064

FKU 1800 Var. 737

Premium

Brutto- / Nettorauminhalt	175 / 160 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 600 / 850
Innenmaße in mm (B / T / H)	513 / 441 / 702
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	204 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC1
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10°C bis +30°C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	44 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,0 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+2°C bis +10°C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / anthrazit
Türmaterial / Farbe	Stahl / anthrazit
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	außen digital
Innenbeleuchtung	LED
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	118 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	221 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	50 kg
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	36 / 34 kg
Zubehör	
Dekorrahmen alufarben	9910831
Nachrüstset Rollen	9086967
Tragrost weiß	7112064

Unterbaufähige Kühlgeräte mit dynamischer Kühlung



FKvesf 1805

Premium

Brutto- / Nettorauminhalt	171 / 160 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 600 / 850
Innenmaße in mm (B / T / H)	513 / 441 / 702
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	309 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10°C bis +40°C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	47 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,0 A
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+1°C bis +15°C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / silver
Türmaterial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	außen digital
Innenbeleuchtung	LED
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	115 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	217 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	37 / 34 kg
Zubehör	
Dekorrahmen alufarben	9910831
Nachrüstset Rollen	9086967
Tragrost weiß	7112064

FKvesf 1803

Premium

Brutto- / Nettorauminhalt	171 / 136 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 600 / 850
Innenmaße in mm (B / T / H)	513 / 441 / 702
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	406 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10°C bis +40°C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	47 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,0 A
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+1°C bis +15°C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / silver
Türmaterial / Farbe	Isolierlastür mit Stahlrahmen / silver
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	115 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	217 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	46 / 43 kg
Zubehör	
Dekorrahmen alufarben	
Nachrüstset Rollen	9086967
Tragrost weiß	7112064

FKv 1800

Premium

Brutto- / Nettorauminhalt	171 / 160 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 600 / 850
Innenmaße in mm (B / T / H)	513 / 441 / 702
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	309 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10°C bis +40°C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	47 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,0 A
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+1°C bis +15°C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	außen digital
Innenbeleuchtung	LED
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	115 / -
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	217 / -
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	37 / 34 kg
Zubehör	
Dekorrahmen alufarben	
Nachrüstset Rollen	9086967
Tragrost weiß	7112064

Die Vorteile im Überblick

Dünnere, robuster Abdeckrahmen

Durch den dünnen, aber robusten Abdeckrahmen bieten die Truhen eine größtmögliche Wareneinsichtsfläche.

Mehrteiliger Rahmen

Der mehrteilige Rahmen im attraktiven und modernen Design mit gerundeten Ecken sorgt für Stabilität und schützt bei der Warenentnahme.

Individuelles Branding

Individuelles Branding erhöht die Aufmerksamkeit für ein Unternehmen und die Produkte.



Stabile Lenkrollen

Wenn Truhen häufig ihren Platz wechseln müssen, stellen Lenkrollen eine praktische Transporterleichterung dar. Die MRHsc-Modelle sind mit hochwertigen gummierten 50-mm-Lenkrollen ausgestattet.

Analoge Temperaturanzeige

Die analoge Temperaturanzeige informiert gradgenau über die eingestellte Innenraumtemperatur.

Gehärtetes Einscheibensicherheitsglas

Das gehärtete Einscheibensicherheitsglas verleiht dem oberen Truhbereich Stabilität.

Leichtes Öffnen und Schließen

Leichtes Öffnen und Schließen des Truhendeckels durch spezielle Gleitschicht in den Dichtungsprofilen.

Hochwirksame Isolation

Die hochwirksame Isolation reduziert den Energieverbrauch und sorgt für konstante Temperaturen.

FKW-freie Kältemittel R 600a

Das natürliche und FKW-freie Kältemittel R 600a ist umweltfreundlich und in Verbindung mit leistungsstarken Kompressoren sehr energieeffizient.

ROHS- und WEEE-Konformität

ROHS- und WEEE-Konformität durch den Einsatz umweltfreundlicher Materialien in Verbindung mit optimaler Recyclingfähigkeit.



MRHsc 2862

Qualität bis ins Detail

Liebherr-Getränkekühltruhen sind optimal für den professionellen Dauereinsatz ausgestattet. Für zuverlässige Leistung und Effizienz sorgen der langlebige, leise Kompressor und die hochwirksame Isolation. Die stabilen Glasschiebedeckel schließen selbst bei intensiver Beanspruchung dicht ab, verhindern Temperaturverlust und erlauben eine gute Wareneinsicht. Über die stufenlose Temperaturregelung können zwischen +2 °C und +15 °C konstant gehalten werden. Das Stahlblechgehäuse und der rostfreie Aluminium-Innenbehälter machen die Kühltruhen unempfindlich gegen Stöße und ermöglichen eine leichte Reinigung.



Stabiler Glasschiebedeckel

Der stabile Glasschiebedeckel erlaubt eine gute Sicht auf die Produkte und eine wirkungsstarke und überzeugende Warenpräsentation. Optional ist ein Deckelschloss erhältlich.

Das Action-Area-Rack von Liebherr

Mehr Ware auf gleicher Fläche präsentieren? Unser neues Action-Area-Rack macht es möglich. Mit diesem äußerst stabilen und tragfähigen Zubehörteil lassen sich unsere Kühl- und Gefriergeräte in beliebigen Kombinationen übereinander anordnen. Das bedeutet bis zu 65 % mehr Volumen, ohne auch nur einen Millimeter zusätzliche Fläche zu verbrauchen. So können Sie deutlich mehr Produkte anbieten – und zwar unübersehbar auf Augenhöhe Ihrer Kunden. Setzen Sie mit dem Action-Area-Rack auffällige Verkaufsimpulse, z. B. im Kassensbereich oder auf einer Aktionsfläche. Nutzen Sie Ihr vorhandenes Platzangebot effektiver aus, auch dort, wo es eng ist. Oder wecken Sie die Kauflust Ihrer Kunden durch attraktive Saisonware. Im Sommer wollen Sie gekühlte Getränke über der Eistruhe anbieten? Oder vegane Pattys in der Grillsaison? Kein Problem, im Winter können Sie alles wieder anders anordnen.



MRHsc 2862

Brutto- / Nettorauminhalt	294 / 222 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1045 / 680 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	920 / 535 / 523
Energieeffizienzklasse ¹	B
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	153 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +30 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	42 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauerfahren	manuell
Temperaturbereich	+2 °C bis +15 °C
Deckelmaterial	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Aluminium
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	4
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Brutto- / Nettogewicht	58,7 / 51,3 kg

Zubehör

Steckschloss für geschäumte Deckel	
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Korb groß (270 mm)	7111081
Korb klein (210 mm)	7111079
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652063
Action-Area-Rack weiß	9031196

Brutto- / Nettorauminhalt	296 / 252 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1045 / 680 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	920 / 535 / 523
Energieeffizienzklasse ¹	A
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	134 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +30 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	42 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauerfahren	manuell
Temperaturbereich	+2 °C bis +15 °C
Deckelmaterial	Aluminium-Schiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Aluminium
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	4
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Brutto- / Nettogewicht	55,6 / 48,1 kg

MRHsc 2852

Brutto- / Nettorauminhalt	296 / 252 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1045 / 680 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	920 / 535 / 523
Energieeffizienzklasse ¹	A
Energieverbrauch in 365 Tagen ²	134 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +30 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	42 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauerfahren	manuell
Temperaturbereich	+2 °C bis +15 °C
Deckelmaterial	Aluminium-Schiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Aluminium
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	4
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Brutto- / Nettogewicht	55,6 / 48,1 kg

Zubehör

Steckschloss für geschäumte Deckel	7042835
Steckschloss für Glasschiebedeckel	
Korb groß (270 mm)	7111081
Korb klein (210 mm)	7111079
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652063
Action-Area-Rack weiß	9031196

¹ Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.

² Gemessen nach EN 16902:2016.

³ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

Display-Kühlgeräte

**Side-by-Side-Set**

Mit dem Side-by-Side-Set lassen sich zwei Display-Kühlgeräte einfach zu einem 120 cm breiten Doppeltürgerät umfunktionieren. Das über beide Geräte hinweg durchgehende Display sorgt für eine perfekte Präsentation der Marke.

**Bodenrost**

Ein stabiler Bodenrost sorgt dafür, dass auch der Geräte-Innenboden problemlos und kratzfrei für schwere Waren genutzt werden kann, beispielsweise für Getränkeboxen oder Fässer.

**Tragrost**

Die Trageroste sind abriebfest beschichtet und bis zu 45 kg (bei 60 cm breiten Geräten) bzw. 60 kg (bei 75 cm breiten Geräten) belastbar. Ein stabiler Bodenrost sorgt dafür, dass auch der Geräte-Innenboden problemlos und kratzfrei für schwere Waren genutzt werden kann, beispielsweise für Getränkeboxen oder Fässer.

**Schutzbügel**

Der robuste Bügel schützt beim Transport von größeren Modellen sowohl den Verflüssiger an der Geräterückseite als auch die Unterseite optimal gegen Stöße. Ideal für den Gerätetransport mit dem LKW.

**Rollen für Schutzbügel**

Um den Gerätetransport zu erleichtern, können direkt am Schutzbügel auf der Hinterseite zwei stabile Rollen montiert werden. Dadurch lässt sich das Gerät wie mit einer Sackkarre bequem transportieren.

**Scannerschiene**


An der praktischen Scannerschiene lassen sich Preisschilder, Scancodes oder individuelle Werbebotschaften anbringen und optimal ablesen. So haben Sie alles schnell im Blick. Einfach die Scannerschiene an der Vorderseite der Roste aufstecken.

**Holzrost**

Der stabile Holzrost aus Rotbuche ist optimal auf die sichere Lagerung von Flaschen abgestimmt. Er verleiht dem Innenraum einen hochwertigen Charakter und ermöglicht neben der guten Übersicht auch bequemen Zugriff auf die Flaschen.

**Flaschenrutsche**

Auf der praktischen Flaschenrutsche werden 0,5-Liter-Flaschen immer vorn griffbereit gehalten. Zur Befüllung kann die Rutsche auf Teleskopschienen herausgezogen werden.

**Lochblechablage grau**

Um sicherzustellen, dass auch kleine Artikel in den Kühlgeräten standfest gelagert sind, hat Liebherr speziell für diesen Zweck flache Lochblechablagen entwickelt. Sie sind aus beschichtetem Metall gefertigt und auf eine maximale Traglast von bis zu 45 kg ausgelegt. Die Perforation gewährleistet die ungehinderte Luftzirkulation im gesamten Stauraum.


Schloss

Serienmäßig werden Geräte mit einheitlichen Standardschlössern ausgestattet (außer FKDV 4513). Dabei können mit einem Schlüssel gleich mehrere Geräte abgeschlossen werden. Sonderschließlösungen mit bis zu zehn Schlössern und Schlüsseln sind für die Modelle FKDV 42.. erhältlich. Für das Modell FKDV 4513, das serienmäßig kein Schloss enthält, kann ein Schloss als Zubehör bestellt werden.

Kühlgeräte mit Glastür und Volltür

**Holzbord**

Das stabile Holzbord aus Rotbuche ist optimal auf die sichere Lagerung von Flaschen abgestimmt. Er verleiht dem Innenraum einen hochwertigen Charakter und ermöglicht neben der guten Übersicht auch schnellen Zugriff auf die Flaschen.

**Lochblechablage grau**

Um sicherzustellen, dass auch kleine Artikel in den Kühlgeräten standfest gelagert sind, hat Liebherr speziell für diesen Zweck flache Lochblechablagen entwickelt. Sie sind aus beschichtetem Metall gefertigt und auf eine maximale Traglast von bis zu 45 kg ausgelegt. Die Perforation gewährleistet die ungehinderte Luftzirkulation im gesamten Stauraum.

**Flaschenrutsche-Dosenrutsche**

Auf der Dosenrutsche werden Dosen immer vorn griffbereit gehalten. Zur Befüllung kann die Rutsche auf Teleskopschienen herausgezogen werden.

**Tragoste / Bodenrost**

Die Tragoste sind abriebfest beschichtet und bis zu 45 kg belastbar. Ein stabiler Bodenrost sorgt dafür, dass auch der Geräte-Innenboden problemlos und kratzfrei für schwere Waren genutzt werden kann, beispielsweise für Getränkeboxen oder Fässer.

**Stellfüße und Rollen**

Die Stellfüße bieten mit einer Höhe von 150-180 mm ausreichend Bodenfreiheit und sorgen dafür, dass Sie auch unter dem Gerät bequem reinigen können. An vier Montierpunkten lassen sie sich leicht anschrauben. Ein Satz Stellfüße beinhaltet vier Stück. Die Rollen erleichtern den Transport und ermöglichen die Bodenreinigung unter den Geräten. Ein Satz Rollen beinhaltet vier Stück, je zwei Rollen besitzen eine Feststellbremse.

**Scannerschiene**

An der Scannerschiene lassen sich Preisschilder, Scancodes oder individuelle Werbebotschaften anbringen und optimal ablesen. So haben Sie alles schnell im Blick. Einfach die Scannerschiene an der Vorderseite des Rosts aufstecken.

**Schutzbügel mit und ohne Räder**

Ideal für den Gerätetransport: Der robuste Bügel schützt die Geräterückseite und die Unterseite optimal gegen Stöße. Um den Gerätetransport zu erleichtern, können direkt am Schutzbügel auf der Hinterseite zwei stabile Rollen montiert werden. Dadurch lässt sich das Gerät wie mit einer Sackkarre bequem transportieren.

**Side-by-Side-Set**

Mithilfe des Side-by-Side-Sets lassen sich zwei Geräte nebeneinander aufstellen. Dabei wird das geforderte Spaltmaß zwischen den Geräten eingehalten und mittels Abdeckleiste sauber verbunden. Somit erhält man eine saubere Aufstellung und vermeidet mögliche Kondensation bzw. ablaufendes Wasser zwischen den Geräten.

**Digitaler Eingang fürs elektronische Schloss**

Der digitale Eingang für das elektronische Schloss erlaubt es, Liebherr-Geräte in bestehende externe Zeit- und Öffnungssysteme zu integrieren. Wird die Remote-Box durch ein Spannungssignal angesteuert, so öffnet sich das elektronische Schloss und der Zugang ins Gerät wird ermöglicht. Anwendungsbeispiele wären die Kopplung an Zutrittssysteme oder die Integration in Warenmanagement-Anwendungen.

Mechanisches Schloss mit verschiedenen Schlüsseln (10 Stück)

Das mechanische Schloss schützt Ihre eingelagerte Ware vor unerwünschtem Zugriff. Bei mehreren eingesetzten Geräten sind bis zu zehn Sonderschließlösungen mit verschiedenen Schlüsseln erhältlich.

Unterbaufähige Kühlgeräte



Tragrost

Die Trageroste sind abriebfest beschichtet und bis zu 45 kg belastbar.



Dekorrahmen aus Aluminium

Um das Liebherr-Kühlgerät optisch in eine Küchenfront zu integrieren, bietet sich der Dekorrahmen an. Das passende Frontfurnier kann mittels Dekorrahmen auf die Gerätetür fixiert werden.



Nachrüstsatz Rollen

Der Rollen-Nachrüstsatz zur Festmontage erleichtert den Gerätetransport. Im Lieferumfang enthalten sind u. a. vier Rollen samt Montagezubehör.

Kühltruhen



Action-Area-Rack

Das Action-Area-Rack von Liebherr ist ein Zubehörteil, mit dem sich Kühl- und Gefriergeräte sowie Eistruhen und Getränkekühler von Liebherr flexibel und modular übereinander anordnen lassen.



Steckschloss für geschäumte Deckel

Um den Truheninhalt zu sichern, kann bei allen Modellen ein Steckschloss eingesetzt werden. Steckschloss für geschäumte Deckel passend für MRHsc 2852.



Steckschloss für Glasschiebedeckel

Um den Truheninhalt zu sichern, kann bei allen Modellen ein Steckschloss eingesetzt werden. Steckschloss für Glasschiebedeckel passend für MRHsc 2862.



Rollschienen

Die stabilen Rollen (Durchmesser 30 mm) sorgen für einen leichten Transport bei einem Platzwechsel des Geräts. Um die optimale Standfestigkeit zu gewährleisten, dürfen an Geräten, die mit einem Verbindungsrahmen aufgestellt sind, keine Rollschienen angebracht werden. Dies ist nur bei Einzelgeräten zulässig.



Set Verbindungselemente

Um die vorhandene Stellfläche optimal zu nutzen, können Countertop-Kühler bzw. -Gefrierer mithilfe der Verbindungselemente sicher übereinander platziert werden.




Schloss

Serienmäßig werden Geräte mit einheitlichen Standardschlössern ausgestattet. Dabei können mit einem Schlüssel gleich mehrere Geräte abgeschlossen werden. Sonderschließlösungen mit bis zu zehn Schlössern und Schlüsseln sind erhältlich.



Einhängekörbe

Mit den Eihängekörben lässt sich die Ware übersichtlich präsentieren.



Externer Regelknopf

Der externe Regelknopf erleichtert bei den MRHsc-Truhen den Zugang zum Thermostat, sodass die Temperatur einfacher verstellt werden kann. Er ist in sechs Farbvarianten erhältlich.



Scannerschienen

An der Scannerschiene lassen sich Preisschilder, Scancodes oder individuelle Werbebotschaften anbringen und optimal ablesen. So haben Sie alles schnell im Blick.



WFbli 5241 Perfection

Liebherr-Weinkühlschränke – für den wahren Genuss

Ob zur endgültigen Reifung aufbewahrt, bei perfekter Genussstemperatur gelagert oder attraktiv und servierfertig präsentiert – Weinkühlschränke von Liebherr geben guten Tropfen den geeigneten Raum und ein Klima, das sie verdienen.

Konstante Temperaturen erhalten den Charakter des Weins, die richtige Luftfeuchte garantiert geschmeidige Korke. Ihr wertvoller Inhalt wird vor Fremdgerüchen und damit vor Geschmacksveränderungen bewahrt. Und dank hohem UV-Schutz auch vor unerwünschten Alterungsprozessen. Nicht zuletzt dürfen jüngere Weine erschütterungsfrei nachreifen.

Jeder Liebherr-Weinkühlschrank steckt voller Genuss. Auch für den Nutzer. Dafür sorgen langlebige, hochwertige Materialien ebenso wie viele Sicherheitsfunktionen und das komfortable Handling.

Temperaturbereich

+5 °C bis +20 °C




1 Zone

Temperaturbereiche

+5 °C bis +20 °C

+5 °C bis +20 °C

+5 °C bis +20 °C




2 Zones


3 Zones

Temperaturbereich

+5 °C bis +20 °C



1 Zone



Weinservierschränke sind für die speziellen Anforderungen in der Gastronomie und Co. und damit auf besonders intensive Nutzung und reibungslosen Kundenservice ausgelegt. Details in puncto Sicherheit, Hygiene, Robustheit sowie eine attraktive Beleuchtung machen diese Geräte zum zuverlässigen und gut aussehenden Partner beim Verkaufen und Servieren.

Unsere **Weintemperierschränke** bieten mit zwei oder drei Temperaturzonen, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Temperaturzonen gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genuss-Temperatur aufbewahren. Und für die langfristige Lagerung von Weinen bieten die Geräte der Vinidor-Selection-Serie im unteren Teil die StorageZone. Durch die unterschiedliche Größe der Temperaturzonen und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

Weinlagerschränke bieten Voraussetzungen wie in einem Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinlagerschränke sind speziell auf eine große Flaschenkapazität und für die Lagerung und Reifung ausgelegt, können aber auch einen größeren Weinvorrat in Genuss-Temperatur vorrätig halten.

Kompaktgeräte – Als Spezialist für Kühlen, Lagern und Temperieren bietet Lieberr Raumwunder für jeden Anlass. Perfekt in Szene setzen sich die effizienten Kompaktgeräte für frische Ideen. Für den ganz kleinen Weinvorrat bietet der kompakte Weinlagerschrank genau das passende Maß. Wertvolle Zigarren werden unter optimalen Lagerbedingungen im Humidor aufbewahrt.

Bordeauxflaschengröße (0,75 l)

Alle Angaben zur Flaschenkapazität beziehen sich auf diese Abmessungen.

Weinkühlschränke 2024


Perfection

Vinidor Selection

Vinidor

GrandCru Selection

GrandCru



Weinservierschränke

		Glass door				
Black	1 Zone	■	WFbli 7741	WFbli 5241	WFbli 5041	

Weintemperierschränke

		Glass door				
GlassBlack	3 Zones	■	WPgbi 7483	WPgbi 5283		
		■	WPgbi 7473	WPgbi 5273		
	2 Zones	■	WPgbi 7472	WPgbi 5272		
BlackSteel	2 Zones	■		WPbsi 5252	WPbsi 5052	
				WSbsi 5252		
SmartSteel	2 Zones	■		WPsd 5252	WPsd 4652	

Weinlagerschränke

		Glass door				
Black	1 Zone	■		WPbli 5231	WPbli 5031	
			WSbli 7731	WSbli 5231	WSbli 5031	
		■		WPbl 5001	WPbl 4601	WPbl 4201
				WSbl 5001	WSbl 4601	WSbl 4201

Kompaktgeräte

		Glass door		
Weinlagerschrank	1 Zone	■	WKes 653	← 43 →
Humidor	1 Zone	■	ZKes 453	↑ 61 ↓

Die Vorteile im Überblick

SmartDevice

Über die integrierte SmartDeviceBox wird die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte ermöglicht.

HumiditySelect

Mit HumiditySelect kann die Luftfeuchte in zwei Stufen verstellt werden: „Standard“ oder „Hoch“.

Maximale Lagerkapazität

Durch Hals-an-Hals-Lagerung auf stabilen Metallborden können modellabhängig 158 bis 284 Flaschen sicher und leicht zugänglich gelagert werden.

1 Zone

Mit konstanter Temperatur im gesamten Innenraum, einstellbar von +5 °C bis +20 °C.

VibrateSafe

Speziell entwickelte, besonders laufruhige Kompressoren und die stabilen Borde lassen den Wein ungestört lagern.

Höhenverstellbare Metallborde

Robust und reinigungsfreundlich, mit attraktiver Holzfront, höhenverstellbar auf leichtgängigen Auszügen.

FreshAir

Für ein unverfälschtes Bouquet bindet ein Aktivkohlefilter zuverlässig Gerüche aller Art.

TempProtect Plus

Zwei Sensoren messen permanent die Temperatur im Weinschrank. Bei kritischer Veränderung erfolgt eine Benachrichtigung.*

eDoorLock

Elektronisches Türschloss verhindert unbefugte Bedienung und entriegelt den Weinschrank nur nach Eingabe einer PIN.*

Sicherheit

Ausgeklügelte Alarmfunktionen machen sich akustisch wie auch visuell bemerkbar.*

PowerChill

Neu eingelagerte Flaschen werden besonders schnell abgekühlt und eigenständig auf die ideale Serviertemperatur gekühlt.

Ergonomischer Stangengriff

Für die häufige Nutzung mit integrierter Öffnungsmechanik perfektioniert.

UVProtect Plus

3-fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit zwei Schichten aus aufgedampftem Metall schützt hocheffizient vor Sonneneinstrahlung.

Präsentationslicht

Setzt das Weinangebot auch bei geschlossener Glastür wirkungsvoll in Szene. Intensität über das Display dimmbar.*

EasyFill

Beladehilfe zur einfachen Befüllung des Weinschranks. Ab einem Winkel von 90° bleibt die Tür geöffnet.

SelfClosing Door

Die Tür des Weinschranks schließt sich bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz sanft von selbst.



WFbli 7741 Perfection

* auch via SmartDevice-App



EasyServe-Flaschenkorb

Für die übersichtliche Lagerung und leichte Erreichbarkeit im Offenausschank ist der EasyServe-Flaschenkorb auf Arbeitshöhe angebracht und gleitet auf Schienen sanft heraus.



LightColumn

Beidseitig von oben bis unten verlaufende LED-Lichtsäule leuchtet den Innenraum des Weinservierschranks bei geöffneter Tür gleichmäßig aus.




Touch & Swipe-Display

Exakt in die Tür eingelassen unterstreicht das Touch & Swipe-Display den hohen Anspruch an die Verarbeitung. Auch die Bedienung ist typisch für Liebherr: intuitiv und einfach per Tippen und Wischen.

Serie	
Perfection	
Qualität	konstante Temperaturhaltung einstellbarer Temperaturbereich in einer Zone: +5 °C bis +20 °C permanente Anzeige der Ist-Temperatur 3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung/UVProtect Plus vibrationsgedämpfte Lagerung/VibrateSafe maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung wechselbare Türdichtung 2 höhenverstellbare Stellfüße
Wohlfühlklima	verstellbare Luftfeuchte dank HumiditySelect 1 FreshAir-Filter mit Austauscherrinnerung Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten
Komfort und Flexibilität	EasyServe-Flaschenkorb PowerChill EasyFill-Beladungshilfe SelfClosing Door Metallborde mit Holzfront, höhenverstellbar Display: zwischen 12 Sprachen wählbar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH)
Design und Lifestyle	Beleuchtung: LightColumn, beidseitig Rückwandpaneel: Edelstahl Touch & Swipe-Display Präsentationslicht Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik: Aluminium, gebürstet niedriges Geräusch
Sicherheit	TempProtect Plus Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm Alarm akustisch und optisch am Display, via pulsierender Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice* Displaysperre
Connectivity*	SmartDevice (SmartDeviceBox inkl.) Präsentationslicht* Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten* Anzeige und Steuerung relevanter Gerätefunktionen* Besondere Merkmale dieser Serie sind hervorgehoben .

WFbli 5041



WFbli 5241



WFbli 7741



Qualität bis ins Detail



Metallborde

Die robusten Metallborde mit Buchenholzfront lassen sich variabel versetzen – für eine flexible Aufteilung der Flaschen. Die Streben sorgen für sicheren Halt und das beschichtete Metall ist leicht zu reinigen.



eDoorLock

Die unbefugte Bedienung wird durch eDoorLock verhindert. Durch Eingabe einer PIN lässt sich das Türschloss entriegeln. Und noch sicherer informiert die SmartDevice-App jederzeit und überall, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist.



LightColumn (beidseitig)

Die beidseitig auf voller Höhe angebrachten LED-LightColumns leuchten den Innenraum gleichmäßig aus und bringen das Weinangebot optimal zur Geltung. Ein besonderes Highlight ist die dimmbare Präsentationsbeleuchtung, die Weine gekonnt in Szene setzt.




Ergonomischer Griff

Der ergonomische Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik ist für die häufige Nutzung perfektioniert und ermöglicht, die Tür schnell und mit geringem Kraftaufwand zu bedienen – selbst bei mehrmaligem Öffnen kurz hintereinander.



EasyServe-Flaschenkorb

Für außergewöhnlichen Service kommt es auf jeden Handgriff an. Die Weine müssen daher übersichtlich lagern und leicht erreichbar sein, wie in unserem EasyServe-Flaschenkorb. Auf Arbeitshöhe angebracht gleitet er auf Schienen sanft heraus.



PowerChill

Neu eingelagerte Flaschen werden dank PowerChill besonders schnell abgekühlt – und das ganz von selbst. Auch an hochfrequentierten Tagen mit vielen Türöffnungen reguliert das Gerät eigenständig auf die ideale Serviertemperatur und schaltet automatisch wieder auf den gewohnt energiesparenden Modus.



WFbli 7741

Perfection

Rauminhalt	642 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	284
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 763 / 2044
Innenmaße in mm (B / T / H)	642 / 573 / 1830
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	121 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur ⁴	+10 °C bis +38 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission / Luftschallemissionsklasse	38 dB(A)/C
Spannung / Frequenz / Anschlusswert	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
Wärmeabgabe	229 kJ/h
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja / ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	1 / 1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Material Innenbehälter	Kunststoff, graphitgrau
Innenbeleuchtung	LED-Licht beidseitig
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen	ja / Metallbord mit Holzfront
Ablageflächen / davon auf Teleskopschienen ausziehbar	7 / 1
Höhenverstellbare Ablageflächen	ja
Griff	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Luftfilter	in Rückwand
Art des Schlosses	elektronisch, ohne Fernsteuerung
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Türdichtung	wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	136 / 127 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)	- / 7113043
Metallbord mit Holzfront / Clip-Beschriftungsset	7113262 / 9882766
Flaschenpresenter / Wassertray mit Vulkangestein	9882303 / 7435870
Lochblech	
Kippsicherung für Wandmontage	9882767
Side-by-Side-Set	9032282



WFbli 5241

Perfection

Rauminhalt	459 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	188
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 763 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	492 / 587 / 1670
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	117 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur ⁴	+10 °C bis +38 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission / Luftschallemissionsklasse	38 dB(A)/C
Spannung / Frequenz / Anschlusswert	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
Wärmeabgabe	188 kJ/h
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja / ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	1 / 1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Material Innenbehälter	Kunststoff, graphitgrau
Innenbeleuchtung	LED-Licht beidseitig
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen	ja / Metallbord mit Holzfront
Ablageflächen / davon auf Teleskopschienen ausziehbar	7 / 1
Höhenverstellbare Ablageflächen	ja
Griff	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Luftfilter	in Rückwand
Art des Schlosses	elektronisch, ohne Fernsteuerung
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Türdichtung	wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	109 / 102 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)	7113328 / 7113041
Metallbord mit Holzfront / Clip-Beschriftungsset	7113254 / 9882766
Flaschenpresenter / Wassertray mit Vulkangestein	9882303 / 9882755
Lochblech	9302885
Kippsicherung für Wandmontage	9882767
Side-by-Side-Set	9017744



WFbli 5041

Perfection

Rauminhalt	398 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	158
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 763 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	492 / 587 / 1470
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	111 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur ⁴	+10 °C bis +38 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission / Luftschallemissionsklasse	38 dB(A)/C
Spannung / Frequenz / Anschlusswert	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
Wärmeabgabe	167 kJ/h
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja / ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	1 / 1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Material Innenbehälter	Kunststoff, graphitgrau
Innenbeleuchtung	LED-Licht beidseitig
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen	ja / Metallbord mit Holzfront
Ablageflächen / davon auf Teleskopschienen ausziehbar	6 / 1
Höhenverstellbare Ablageflächen	ja
Griff	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Luftfilter	in Rückwand
Art des Schlosses	elektronisch, ohne Fernsteuerung
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Türdichtung	wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	99 / 93 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)	7113328 / 7113041
Metallbord mit Holzfront / Clip-Beschriftungsset	7113254 / 9882766
Flaschenpresenter / Wassertray mit Vulkangestein	9882303 / 9882755
Lochblech	9302885
Kippsicherung für Wandmontage	9882767
Side-by-Side-Set	9017743

¹ Diese Geräte sind ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2016.
³ Gemessen nach EN 62552.
⁴ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

Die Vorteile im Überblick***

HumiditySelect

Die Luftfeuchte kann in zwei Stufen verstellt werden: "Standard" oder "Hoch".

FreshAir

Für ein unverfälschtes Bouquet bindet ein Aktivkohlefilter in jeder Zone zuverlässig Gerüche aller Art.

VibrateSafe

Speziell entwickelte, besonders laufruhige Kompressoren und die stabilen Borde lassen den Wein ungestört lagern.

Vertikale Griffmulde

Alle Modelle der Vinidor-Selection-Serie sind mit vertikaler, durchgehender Griffmulde versehen und so ergonomisch von jeder Position bequem zu öffnen. Modelle mit dieser optisch dezenten Griffösung fügen sich besonders harmonisch in grifflose Küchen oder im Wohn-Essbereich ein.

3 Zonen

Mit konstanter Temperatur im gesamten Innenraum, einstellbar von +5 °C bis +20 °C.

Flexfit-Holzborde

mit SoftTelescopic-Selbsteinzug.

TempProtect Plus

Zwei Sensoren messen permanent die Temperatur im Weinschrank. Bei kritischer Veränderung erfolgt eine Benachrichtigung.*




WPgbi 5283 Vinidor Selection



eDoorLock

Das elektronische Türschloss wird durch Eingabe einer PIN entriegelt und verhindert so eine unbefugte Öffnung.



Sicherheit

Ausgeklügelte Alarmfunktionen machen sich akustisch wie auch visuell bemerkbar.*

SommelierBoard

zum stilvollen Präsentieren und Dekantieren.

BlackSteel-Interieur

Alle Modelle der Serie Vinidor Selection zeigen nicht nur außen die hochwertige Optik des BlackSteel. Das Rückwandpaneel besteht ebenfalls aus dem markant schwarzen Edelstahl und bietet so den attraktiven Hintergrund für jede Weinsammlung.

LightTower

Einzigartige Lichtstimmung durch beidseitige Platzierung und dimmbarem Präsentationslicht.

UVProtect Plus

3-fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit zwei Schichten aus aufgedampftem Metall schützt hocheffizient vor Sonneneinstrahlung.

SoftSystem-Schließdämpfung

Die Tür des Weintemperierschranks schließt ab einem Öffnungswinkel von ca. 35° automatisch und besonders sanft.



Sommelier Board

Ein absolutes Highlight in unseren neuen Weintemperierschränken! Hier ist Platz für alles geboten, was wirkungsvoll präsentiert und zum Dekantieren benötigt wird: Das hochwertige Bord aus naturbelassener Buche ist ausgestattet mit einem Edelstahl-Flaschenpresenter, einer Holzbox für Dekantierutensilien und Raum zur Vortemperierung von Weingläsern für den außergewöhnlichen Genuss.



FlexFit-Holzborde

Weinflaschen nahezu aller Größen und Formen lagern hier sicher: die herausnehmbaren Holzleisten können dafür individuell im Rahmen platziert werden. Der SoftTelescopic-Selbsteinzug lässt die Holzborde zudem sanft zurückgleiten.



LightTower

Jetzt auch in unseren neuen Weintemperierschränken: Die beidseitige Platzierung bietet eine einzigartige Lichtstimmung und beste Sicht auf die Weine. Ein weiteres Highlight ist die dimmbare Präsentationsbeleuchtung, wodurch die Weine – auch bei geschlossener Tür – gekonnt in Szene gesetzt werden.


	Vinidor	Vinidor Selection
Qualität	Konstante Temperaturhaltung	Konstante Temperaturhaltung
	Einstellbarer Temperaturbereich in 2 Zonen: +5 °C bis +20 °C	Einstellbarer Temperaturbereich in 2 oder 3 Zonen: +5 °C bis +20 °C
	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur je Zone	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur
	3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung (UVProtect Plus)	3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung (UVProtect Plus)
	Vibrationsgedämpfte Lagerung (VibrateSafe)	Vibrationsgedämpfte Lagerung (VibrateSafe)
Wohlfühlklima	Wechselbare Türdichtung	Wechselbare Türdichtung
	2 höhenverstellbare Stellfüße	2 höhenverstellbare Stellfüße
	Verstellbare Luftfeuchte dank HumiditySelect	Verstellbare Luftfeuchte dank HumiditySelect
	FreshAir-Filter im Zonentrenner mit Austauscherrinnerung	FreshAir-Filter in jedem Zonentrenner mit Austauscherrinnerung
Komfort und Flexibilität	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten
	Zonentrenner mit Kunststoff-Flaschenablage, erweiterbar mit FlexFit-Holzleisten (Zubehör)	Zonentrenner mit FlexFit-Holzleisten
	Präsentationsbord	
	SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
	Holzborde, höhenverstellbar (weitere Borde als Zubehör erhältlich)	FlexFit-Holzborde mit SoftTelescopic-Selbsteinzug
Design und Lifestyle	Display: zwischen 9 oder 12 Sprachen wählbar* (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Display: zwischen 12 Sprachen wählbar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
		Sommelier Board*
	LED-Deckenbeleuchtung pro Zone	LightColumn
	Rückwandpaneel: SmartSteel	Rückwandpaneel: BlackSteel
	Touchdisplay (SmartSteel-Modelle)	Touch & Swipe-Display, in der Glastür
Sicherheit	Touch & Swipe-Display (BlackSteel-Modelle)	Präsentationslicht
	Präsentationslicht (Glastür)	Vertikale Griffmulde
	Aluminium-Stangengriff mit Öffnungsmechanik	Niedriges Geräusch
	Niedriges Geräusch	InteriorFit
	InteriorFit	TempProtect Plus
Connectivity*	TempProtect Plus	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm
	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm	Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice**
	Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice**	DisplayLock
	DisplayLock	eDoorLock, elektronisches Türschloss
	SmartDevice (SmartDeviceBox inkl.)*	SmartDevice (SmartDeviceBox inkl.)
	Präsentationslicht**	Präsentationslicht**
	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten**	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten**
	Anzeige und Steuerung relevanter Gerätefunktionen**	Anzeige und Steuerung relevanter Gerätefunktionen**
		Besondere Merkmale dieser Serie sind hervorgehoben .

* modellabhängig

** via SmartDevice-App

Vinidor

StainlessSteel 60 cm



WPsd 4652

Max 107

WPsd 5252

Max 155

BlackSteel 60 cm



WPbsi 5052

Max 131

WPbsi 5252

Max 155


WSbsi 5252

Max 155

Bei 60 cm breiten Modellen: Gerätetiefe 67,5 cm

Vinidor Selection

GlassBlack 60 cm



WPgbi 5272

Max 106


WPgbi 5273

Max 104

WPgbi 5283

Max 85

GlassBlack 70 cm



WPgbi 7472

Max 204

WPgbi 7473

Max 182

WPgbi 7483

Max 145

Bei 70 cm breiten Modellen: Gerätetiefe 76,4 cm

Qualität bis ins Detail



LightTower

Jetzt auch in unseren neuen Weintemperierschränken: Die beidseitige Platzierung bietet eine einzigartige Lichtstimmung und beste Sicht auf die Weine. Ein weiteres Highlight ist die dimmbare Präsentationsbeleuchtung, wodurch die Weine – auch bei geschlossener Tür – gekonnt in Szene gesetzt werden.



BlackSteel-Interieur

Alle Modelle der Serie Vinidor Selection zeigen nicht nur außen die hochwertige Optik des BlackSteel. Das Rückwandpaneel besteht ebenfalls aus dem markant schwarzen Edelstahl und bietet so den attraktiven Hintergrund für jede Weinsammlung.



FlexFit-Holzborde

Weinflaschen nahezu aller Größen und Formen lagern hier sicher: die herausnehmbaren Holzleisten können dafür individuell im Rahmen platziert werden. Der SoftTelescopic-Selbsteinzug lässt die Holzborde zudem sanft zurückgleiten.



Zonentrenner

Noch mehr Flexibilität bei der Lagerung der Weinflaschen. Bei den Vinidor Selection-Modellen sind auch die Zonentrenner mit FlexFit-Holzleisten ausgestattet. Bei Vinidor-Modellen mit Kunststoff-Ablage können diese als Zubehör nachgerüstet werden.



Wasserbox

Kann zur Unterstützung der Luftfeuchterregulierung (50-80% RH*) in der StorageZone mit Wasser befüllt werden. Durch einfaches Einklipsen der Wasserbox unterhalb der Borde wird die Flaschenkapazität der Geräte nicht geschmälert.



Vertikale Griffmulde

Alle Modelle der Vinidor-Selection-Serie sind mit vertikaler, durchgehender Griffmulde versehen und so ergonomisch von jeder Position bequem zu öffnen. Modelle mit dieser optisch dezenten Grifflosung fügen sich besonders harmonisch in grifflose Küchen oder im Wohn-Essbereich ein.



Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik

Er ermöglicht das Öffnen der Gerätetüren mit geringstem Kraftaufwand – auch bei mehrmaligem Öffnen direkt hintereinander. Die ergonomische Form und die angenehme Haptik des Materials vereinen Design und Funktion.



Sommelier Board

Ein absolutes Highlight in unseren neuen Weintemperierschränken! Hier ist Platz für alles geboten, was wirkungsvoll präsentiert und zum Dekantieren benötigt wird: Das hochwertige Bord aus naturbelassener Buche ist ausgestattet mit einem Edelstahl-Flaschenpräsenster, einer Holzbox für Dekantierutensilien und Raum zur Vortemperierung von Weingläsern für den außergewöhnlichen Genuss.



WPgbi 7483
Vinidor Selection

WPgbi 7473
Vinidor Selection

WPgbi 7472
Vinidor Selection

WPgbi 5283
Vinidor Selection

WPgbi 5273
Vinidor Selection

WPgbi 5272
Vinidor Selection

Rauminhalt	561 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	149
Außenmaße in mm (B/T/H)	697/764/2013
Innenmaße in mm (B/T/H)	516/584/1710
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	144 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur ⁴	+10°C bis +38°C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	35 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B/SuperSilent
Spannung / Frequenz	220 - 240V~/50/60 Hz
Anschlusswert	1,2 A
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja/ ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	3/3
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür Glass black / BlackSteel
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja/ ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen / davon auf Teleskopschienen ausziehbar	11/8
Art des Zonentrenners	variabel, mit Holzleisten
SoftSystem Schließdämpfung	ja
Griff	Vertikale Griffmulde
Luftfilter	in Zonentrenner
Art des Schlosses	elektronisch, ohne Fernsteuerung
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	158,8/ 150,4 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882429
Holzsteg 3er Set lang/kurz	9882765/9881764
Beschriftungsclips, Aluminium, 5er-Set	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wasserbox	9882757
Utensilienbox	9883088

Rauminhalt	561 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	182
Außenmaße in mm (B/T/H)	697/764/2013
Innenmaße in mm (B/T/H)	516/584/1710
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	144 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur ⁴	+10°C bis +38°C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	35 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B/SuperSilent
Spannung / Frequenz	220 - 240V~/50/60 Hz
Anschlusswert	1,2 A
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja/ ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	3/3
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür Glass black / BlackSteel
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja/ ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen / davon auf Teleskopschienen ausziehbar	12/9
Art des Zonentrenners	variabel, mit Holzleisten
SoftSystem Schließdämpfung	ja
Griff	Vertikale Griffmulde
Luftfilter	in Zonentrenner
Art des Schlosses	elektronisch, ohne Fernsteuerung
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	160,8/ 152 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882429
Holzsteg 3er Set lang/kurz	9881765/9881764
Beschriftungsclips, Aluminium, 5er-Set	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wasserbox	9882757
Utensilienbox	9883088

Rauminhalt	561 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	204
Außenmaße in mm (B/T/H)	697/764/2013
Innenmaße in mm (B/T/H)	516/584/1750
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	145 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur ⁴	+10°C bis +38°C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	35 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B/SuperSilent
Spannung / Frequenz	220 - 240V~/50/60 Hz
Anschlusswert	1,2 A
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja/ ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	2/2
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür Glass black / BlackSteel
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja/ ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen / davon auf Teleskopschienen ausziehbar	10/8
Art des Zonentrenners	variabel, mit Holzleisten
SoftSystem Schließdämpfung	ja
Griff	Vertikale Griffmulde
Luftfilter	in Zonentrenner
Art des Schlosses	elektronisch, ohne Fernsteuerung
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	151,7/ 142,9 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
Holzsteg 3er Set lang/kurz	9882765/9882764
Beschriftungsclips, Aluminium, 5er-Set	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wasserbox	9882757
Utensilienbox	9883088

Rauminhalt	357 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	85
Außenmaße in mm (B/T/H)	597/678/1854
Innenmaße in mm (B/T/H)	416/499/1550
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	126 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur ⁴	+10°C bis +38°C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	35 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B/SuperSilent
Spannung / Frequenz	220 - 240V~/50/60 Hz
Anschlusswert	1,2 A
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja/ ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	3/3
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür Glass black / BlackSteel
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja/ ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen / davon auf Teleskopschienen ausziehbar	11/7
Art des Zonentrenners	variabel, mit Holzleisten
SoftSystem Schließdämpfung	ja
Griff	Vertikale Griffmulde
Luftfilter	in Zonentrenner
Art des Schlosses	elektronisch, ohne Fernsteuerung
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	126,5/ 119,2 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882429
Holzsteg 3er Set lang/kurz	9882763/9882762
Beschriftungsclips, Aluminium, 5er-Set	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wasserbox	9882757
Utensilienbox	9882760

Rauminhalt	357 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	104
Außenmaße in mm (B/T/H)	597/678/1854
Innenmaße in mm (B/T/H)	416/499/1550
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	126 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur ⁴	+10°C bis +38°C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	35 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B/SuperSilent
Spannung / Frequenz	220 - 240V~/50/60 Hz
Anschlusswert	1,2 A
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja/ ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	3/3
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür Glass black / BlackSteel
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja/ ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen / davon auf Teleskopschienen ausziehbar	11/8
Art des Zonentrenners	variabel, mit Holzleisten
SoftSystem Schließdämpfung	ja
Griff	Vertikale Griffmulde
Luftfilter	in Zonentrenner
Art des Schlosses	elektronisch, ohne Fernsteuerung
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	128/ 120,5 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882429
Holzsteg 3er Set lang/kurz	9882763/9882762
Beschriftungsclips, Aluminium, 5er-Set	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wasserbox	9882757
Utensilienbox	9882760

Rauminhalt	367 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	106
Außenmaße in mm (B/T/H)	597/678/1854
Innenmaße in mm (B/T/H)	416/499/1590
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	127 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur ⁴	+10°C bis +38°C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	35 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B/SuperSilent
Spannung / Frequenz	220 - 240V~/50/60 Hz
Anschlusswert	1,2 A
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja/ ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	2/2
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür Glass black / BlackSteel
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja/ ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen / davon auf Teleskopschienen ausziehbar	10/8
Art des Zonentrenners	variabel, mit Holzleisten
SoftSystem Schließdämpfung	ja
Griff	Vertikale Griffmulde
Luftfilter	in Zonentrenner
Art des Schlosses	elektronisch, ohne Fernsteuerung
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	123,4/ 116 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
Holzsteg 3er Set lang/kurz	9882763/9882762
Beschriftungsclips, Aluminium, 5er-Set	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wasserbox	9882757
Utensilienbox	9882760

Rauminhalt	367 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	106
Außenmaße in mm (B/T/H)	597/678/1854
Innenmaße in mm (B/T/H)	416/499/1590
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	127 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur ⁴	+10°C bis +38°C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	35 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B/SuperSilent
Spannung / Frequenz	220 - 240V~/50/60 Hz
Anschlusswert	1,2 A
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja/ ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	2/2
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür Glass black / BlackSteel
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja/ ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen / davon auf Teleskopschienen ausziehbar	10/8
Art des Zonentrenners	variabel, mit Holzleisten
SoftSystem Schließdämpfung	ja
Griff	Vertikale Griffmulde
Luftfilter	in Zonentrenner
Art des Schlosses	elektronisch, ohne Fernsteuerung
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	123,4/ 116 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
Holzsteg 3er Set lang/kurz	9882763/9882762
Beschriftungsclips, Aluminium, 5er-Set	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wasserbox	9882757
Utensilienbox	9882760

¹ Diese Geräte sind ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2016.
³ Gemessen nach EN 62552.
⁴ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



WPbsi 5252

Vinidor

Rauminhalt	367 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	155
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 675 / 1854
Innenmaße in mm (B / T / H)	461 / 500 / 1580
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	127 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur ⁴	+10 °C bis +38 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	37 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	C
Spannung / Frequenz / Anschlusswert	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Ventilator	ja
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	2 / 2
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür mit BlackSteel Rahmen / BlackSteel
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Zonenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen	8
davon Präsentationsbord	1
Art des Zonentrenners	Variabel
Höhenverstellbare Ablageflächen	ja
SoftSystem SchlieBdämpfung	ja
Griff	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Luftfilter	in Zonentrenner
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	101,6 / 94 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
SmartDevice Box	
Clip-Beschriftungsset	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Utensilienbox	9882760



WSbsi 5252

Vinidor

Rauminhalt	349 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	155
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 675 / 1854
Innenmaße in mm (B / T / H)	461 / 471 / 1580
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	100 kWh
Klimaklasse	SN-T
Umgebungstemperatur ⁴	+10 °C bis +43 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	37 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	C
Spannung / Frequenz / Anschlusswert	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Ventilator	ja
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	2 / 2
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	BlackSteel / BlackSteel
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Zonenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen	8
davon Präsentationsbord	1
Art des Zonentrenners	Variabel
Höhenverstellbare Ablageflächen	ja
SoftSystem SchlieBdämpfung	ja
Griff	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Luftfilter	in Zonentrenner
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	77,2 / 71,2 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
SmartDevice Box	
Clip-Beschriftungsset	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Utensilienbox	9882760



WPbsi 5052

Vinidor

Rauminhalt	319 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	131
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 675 / 1654
Innenmaße in mm (B / T / H)	461 / 500 / 1380
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	123 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur ⁴	+10 °C bis +38 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	37 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	C
Spannung / Frequenz / Anschlusswert	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Ventilator	ja
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	2 / 2
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür mit BlackSteel Rahmen / BlackSteel
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Zonenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen	7
davon Präsentationsbord	1
Art des Zonentrenners	Variabel
Höhenverstellbare Ablageflächen	ja
SoftSystem SchlieBdämpfung	ja
Griff	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Luftfilter	in Zonentrenner
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	93,2 / 86,1 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
SmartDevice Box	
Clip-Beschriftungsset	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Utensilienbox	9882760



WPsd 5252

Vinidor

Rauminhalt	367 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	155
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 675 / 1854
Innenmaße in mm (B / T / H)	461 / 500 / 1580
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	127 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur ⁴	+10 °C bis +38 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	37 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	C
Spannung / Frequenz / Anschlusswert	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Ventilator	ja
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	2 / 2
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel / Silver
Art der Steuerung / Position	LC-Display monochrom / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch-Elektronik
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Zonenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen	8
davon Präsentationsbord	
Art des Zonentrenners	Variabel
Höhenverstellbare Ablageflächen	ja
SoftSystem SchlieBdämpfung	
Griff	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Luftfilter	in Zonentrenner
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	101,8 / 93,7 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
SmartDevice Box	6125265
Clip-Beschriftungsset	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Utensilienbox	9882760



WPsd 4652

Vinidor

Rauminhalt	272 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	107
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 675 / 1454
Innenmaße in mm (B / T / H)	461 / 500 / 1180
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	118 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur ⁴	+10 °C bis +38 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	38 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	C
Spannung / Frequenz / Anschlusswert	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Ventilator	ja
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	2 / 2
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel / Silver
Art der Steuerung / Position	LC-Display monochrom / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch-Elektronik
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Zonenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen	6
davon Präsentationsbord	
Art des Zonentrenners	Variabel
Höhenverstellbare Ablageflächen	ja
SoftSystem SchlieBdämpfung	
Griff	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Luftfilter	in Zonentrenner
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	
Brutto- / Nettogewicht	83,8 / 77,1 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
SmartDevice Box	6125265
Clip-Beschriftungsset	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Utensilienbox	9882760

¹ Diese Geräte sind ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2016.
³ Gemessen nach EN 62552.
⁴ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

Die Vorteile im Überblick

HumidityControl

Die Luftfeuchte kann aktiv in 5%-Schritten zwischen 50% und 80% RH** reguliert werden.

VibrateSafe

Speziell entwickelte, besonders laufruhige Kompressoren und die stabilen Borde lassen den Wein ungestört lagern.

Maximale Lagerkapazität

Durch Hals-an-Hals-Lagerung auf stabilen Metallborden können modellabhängig 141 bis 324 Flaschen sicher und leicht zugänglich gelagert werden.

1 Zone

Mit konstanter Temperatur im gesamten Innenraum, einstellbar von +5 °C bis +20 °C.

Höhenverstellbare Holzborde

Auf leichtgängigen Auszügen.

FreshAir

Für ein unverfälschtes Bouquet bindet ein Aktivkohlefilter zuverlässig Gerüche aller Art.

TempProtect Plus

Zwei Sensoren messen permanent die Temperatur im Weinschrank. Bei kritischer Veränderung erfolgt eine Benachrichtigung.*



WPbli 5231 GrandCru Selection



Schloss

Schützt vor unbefugtem Zugriff.



Sicherheit

Ausgeklügelte Alarmfunktionen machen sich akustisch wie auch visuell bemerkbar.*

Ergonomischer Stangengriff

Je nach Serie in Schwarz oder Aluminium, gebürstet.

UVProtect Plus

3-fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit zwei Schichten aus aufgedampftem Metall schützt hocheffizient vor Sonneneinstrahlung.

Präsentationslicht

Setzt das Weinangebot auch bei geschlossener Glastür wirkungsvoll in Szene. Intensität über das Display dimmbar.*

EasyFill

Beladehilfe zur einfachen Befüllung des Weinschranks. Ab einem Winkel von 90° bleibt die Tür geöffnet.

SelfClosing Door

Die Tür des Weinschranks schließt sich bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz sanft von selbst.



SmartDevice

Über die integrierte SmartDeviceBox wird die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte ermöglicht.



LightColumn





Beidseitig von oben bis unten verlaufende LED-Lichtsäule leuchtet den Innenraum gleichmäßig aus.



Touch-Display

Auf dem übersichtlichen Touch-Display lässt sich ein Liebherr ganz einfach durch einen leichten Fingertipp bedienen.

	GrandCru	GrandCru Selection
Qualität	konstante Temperaturhaltung Einstellbarer Temperaturbereich in einer Zone: +5 °C bis +20 °C permanente Anzeige der Ist-Temperatur 3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung/UVProtect Plus vibrationsgedämpfte Lagerung/VibrateSafe maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung wechselbare Türdichtung 2 höhenverstellbare Stellfüße	konstante Temperaturhaltung einstellbarer Temperaturbereich in einer Zone: +5 °C bis +20 °C permanente Anzeige der Ist-Temperatur 3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung/UVProtect Plus vibrationsgedämpfte Lagerung/VibrateSafe maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung wechselbare Türdichtung 2 höhenverstellbare Stellfüße
Wohlfühlklima	verstellbare Luftfeuchte dank HumiditySelect 1 FreshAir-Filter mit Austauscherrinnerung Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten	regelbare Luftfeuchte dank HumidityControl Ist-Anzeige der Luftfeuchte 1 FreshAir-Filter mit Austauscherrinnerung Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten
Komfort und Flexibilität	EasyFill-Beladungshilfe SelfClosing Door Holzborde, höhenverstellbar Display: zwischen 9 Sprachen wählbar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	EasyFill-Beladungshilfe SelfClosing Door Holzborde, höhenverstellbar Display: zwischen 9 Sprachen wählbar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Design und Lifestyle	LED-Deckenbeleuchtung Rückwandpaneel: Metall, graphitgrau Touch-Display Präsentationslicht (Glastür) Stangengriff: schwarz niedriges Geräusch	LED-Deckenbeleuchtung (Volltür), LightColumn (Glastür) Rückwandpaneel: Edelstahl Touch-Display Präsentationslicht (Glastür) Stangengriff: Aluminium, gebürstet niedriges Geräusch
Sicherheit	TempProtect Plus Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice* Displaysperre mechanisches Schloss, nachrüstbar	TempProtect Plus Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice* Displaysperre mechanisches Schloss, integriert
Connectivity*	SmartDevice ready Präsentationslicht* Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten* Anzeige und Steuerung relevanter Gerätefunktionen*	SmartDevice (SmartDeviceBox inkl.) Präsentationslicht* Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten* Anzeige und Steuerung relevanter Gerätefunktionen* Besondere Merkmale dieser Serie sind hervorgehoben .



Wein

Qualität bis ins Detail



TempProtect Plus

TempProtect Plus gibt die doppelte Gewissheit, dass die Weine vor Temperaturschwankungen geschützt sind – denn unsere Weinlagerschränke messen permanent mit zwei Temperatursensoren.



Luftfeuchteregulierung

Bei Modellen mit HumiditySelect kann die Luftfeuchte in zwei Stufen eingestellt werden: „Standard“ oder „Hoch“. Bei Modellen mit HumidityControl ist die optimale Luftfeuchte in 5%-Schritten zwischen 50% und 80% RH* einstellbar.



UVProtect Plus

3-fach-UV-Schutz für die Langzeitlagerung: Getöntes Glas und eine 2-fache Schicht aus aufgedampftem Metall schützen die Weine hocheffizient vor Sonneneinstrahlung.



EasyFill

Die Tür eines Liebherr-Weinlagerschranks bleibt ab einem Winkel von 90° geöffnet – zur besonders einfachen Befüllung. Bei einer Öffnung von weniger als 90° hingegen schließt die Tür sanft von selbst.



VibrateSafe

Liebherr-Weinlagerschränke garantieren eine behutsame Lagerung. Dafür sorgen die speziell entwickelten, lauruhigen Kompressoren und die stabilen Holzborde aus massivem Buchenholz.



LightColumn, einseitig

Beste Sicht auf alle Weine: Die LightColumn verläuft von oben bis unten durch das gesamte Gerät. Ihre LEDs leuchten den Innenraum des Weinlagerschranks gleichmäßig aus.



Türschloss

Das mechanische Türschloss sorgt dafür, dass die hochkarätige Weinsammlung jederzeit sicher ist. Das Schloss ist bündig eingebaut und fügt sich unauffällig ins Gesamtdesign ein.



Holzborde/max. Kapazität/ Hals-an-Hals-Lagerung

Um das Fassungsvermögen voll auszuschöpfen, wurde der Innenraum so konzipiert, dass die Weinflaschen Hals an Hals lagern können. So ist ausreichend Platz für eine stetig wachsende Weinsammlung.



StellInterior

Die Kombination aus Holzborden und SmartSteel-Edelstahlrückwand ist selbst unbefüllt schon ein Genuss. Die Oberfläche der Rückwand sorgt zudem für eine ausgewogene Luftzirkulation.



FreshAir

Der Aktivkohlefilter bindet Gerüche aller Art. So bleibt das Bouquet der Weine unverfälscht. Das Gerät erinnert alle sechs Monate an einen Filterwechsel, der bequem selbst ausgeführt werden kann.



Sicherheit

Eine hochwertige Weinsammlung zu schützen ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Deshalb sind unsere Weinlagerschränke mit einem umfassenden Sicherheitspaket ausgestattet. Ausgeklügelte Alarmfunktionen machen sich akustisch wie visuell bemerkbar, bevor der Wein Schaden nehmen kann.



SmartDevice

Für die Zukunft des Smarthome gerüstet sein? Der Liebherr unterstützt gerne: Entweder ist die SmartDeviceBox bereits inklusive oder bei allen anderen Geräten (SmartDevice ready) nachrüstbar. So bringt sie den Liebherr ins Internet. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.



WSbli 7731
GrandCru Selection

Rauminhalt	628 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	324
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 763 / 2044
Innenmaße in mm (B / T / H)	642 / 573 / 1830
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	102 kWh
Klimaklasse	SN-T
Umgebungstemperatur ⁴	+10 °C bis +43 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission / Luftschallemissionsklasse	38 dB(A) / C
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Ventilator	ja
Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumidityControl
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	1 / 1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	Volltür, schwarz / schwarz
Art der Steuerung / Position	LC-Display monochrom / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch-Elektronik
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Material Innenbehälter	Kunststoff, graphitgrau
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen	ja / Buchenholz
Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen	7 / ja
Griff	Aluminiumgriff
Luftfilter	in Rückwand
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Türdichtung	wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	94 / 86 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)	7113338 / 7113043
Metallbord mit Holzfront	7113262
Clip-Beschriftungsset	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wassertray mit Vulkangestein	9882756
Side-by-Side-Set	9032282



WPbli 5231
GrandCru Selection

Rauminhalt	442 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	229
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 763 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	492 / 587 / 1670
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	115 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur ⁴	+10 °C bis +38 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission / Luftschallemissionsklasse	38 dB(A) / C
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Ventilator	ja
Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumidityControl
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	1 / 1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Art der Steuerung / Position	LC-Display monochrom / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch-Elektronik
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Material Innenbehälter	Kunststoff, graphitgrau
Innenbeleuchtung	LED-Licht einseitig
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen	ja / Buchenholz
Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen	6 / ja
Griff	Aluminiumgriff
Luftfilter	in Rückwand
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Türdichtung	wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	98 / 91 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)	7113328 / 7113041
Metallbord mit Holzfront	7113254
Clip-Beschriftungsset	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wassertray mit Vulkangestein	9882755
Side-by-Side-Set	9017744



WSbli 5231
GrandCru Selection

Rauminhalt	433 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	229
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 763 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	492 / 573 / 1670
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	96 kWh
Klimaklasse	SN-T
Umgebungstemperatur ⁴	+10 °C bis +43 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission / Luftschallemissionsklasse	38 dB(A) / C
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Ventilator	ja
Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumidityControl
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	1 / 1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	Volltür, schwarz / schwarz
Art der Steuerung / Position	LC-Display monochrom / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch-Elektronik
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Material Innenbehälter	Kunststoff, graphitgrau
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen	ja / Buchenholz
Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen	6 / ja
Griff	Aluminiumgriff
Luftfilter	in Rückwand
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Türdichtung	wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	76 / 70 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)	7113328 / 7113041
Metallbord mit Holzfront	7113254
Clip-Beschriftungsset	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wassertray mit Vulkangestein	9882755
Side-by-Side-Set	9017744



WPbli 5031
GrandCru Selection

Rauminhalt	385 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	196
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 763 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	492 / 587 / 1470
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	111 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur ⁴	+10 °C bis +38 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission / Luftschallemissionsklasse	38 dB(A) / C
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Ventilator	ja
Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumidityControl
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	1 / 1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Art der Steuerung / Position	LC-Display monochrom / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch-Elektronik
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Material Innenbehälter	Kunststoff, graphitgrau
Innenbeleuchtung	LED-Licht einseitig
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen	ja / Buchenholz
Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen	5 / ja
Griff	Aluminiumgriff
Luftfilter	in Rückwand
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Türdichtung	wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	90 / 84 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)	7113328 / 7113041
Metallbord mit Holzfront	7113254
Clip-Beschriftungsset	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wassertray mit Vulkangestein	9882755
Side-by-Side-Set	9017743



WSbli 5031
GrandCru Selection

Rauminhalt	378 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	196
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 763 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	492 / 573 / 1470
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	97 kWh
Klimaklasse	SN-T
Umgebungstemperatur ⁴	+10 °C bis +43 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission / Luftschallemissionsklasse	38 dB(A) / C
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Ventilator	ja
Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumidityControl
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	1 / 1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	Volltür, schwarz / schwarz
Art der Steuerung / Position	LC-Display monochrom / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch-Elektronik
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Material Innenbehälter	Kunststoff, graphitgrau
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen	ja / Buchenholz
Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen	5 / ja
Griff	Aluminiumgriff
Luftfilter	in Rückwand
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Türdichtung	wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	70 / 64 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)	7113328 / 7113041
Metallbord mit Holzfront	7113254
Clip-Beschriftungsset	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wassertray mit Vulkangestein	9882755
Side-by-Side-Set	9017743

¹ Diese Geräte sind ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2016.
³ Gemessen nach EN 62552.
⁴ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



WPbl 5001

GrandCru

Rauminhalt	385 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	196
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 763 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	492 / 587 / 1470



Energieeffizienzklasse ²	F AG
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	113 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur ⁴	+10°C bis +38°C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission / Luftschallemissionsklasse	38 dB(A) / C
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja / ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	1 / 1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C

Tür / Seitenwände	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Art der Steuerung / Position	LC-Display monochrom / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch-Elektronik
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Material Innenbehälter	Kunststoff, graphitgrau
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen	ja / Buchenholz
Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen	5 / ja
Griff	Kunststoffgriff schwarz
Luftfilter	in Rückwand
Art des Schlosses / Türe selbstschließend	mechanisch nachrüstbar / ja
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	90 / 83 kg

Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
SmartDevice Box	6125265
Schloss	9882758
Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)	7113328 / 7113041
Metallbord mit Holzfront / Clip-Beschriftungsset	7113254 / 9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wassertray mit Vulkangestein	9882755
Side-by-Side-Set	9017743

WSbl 5001

GrandCru

Rauminhalt	378 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	196
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 763 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	492 / 573 / 1470



Energieeffizienzklasse ²	E AG
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	97 kWh
Klimaklasse	SN-T
Umgebungstemperatur ⁴	+10°C bis +43°C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission / Luftschallemissionsklasse	38 dB(A) / C
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja / ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	1 / 1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C

Tür / Seitenwände	Volltür, schwarz / schwarz
Art der Steuerung / Position	LC-Display monochrom / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch-Elektronik
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Material Innenbehälter	Kunststoff, graphitgrau
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen	ja / Buchenholz
Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen	5 / ja
Griff	Kunststoffgriff schwarz
Luftfilter	in Rückwand
Art des Schlosses / Türe selbstschließend	mechanisch nachrüstbar / ja
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	70 / 65 kg

Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
SmartDevice Box	6125265
Schloss	9882758
Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)	7113328 / 7113041
Metallbord mit Holzfront / Clip-Beschriftungsset	7113254 / 9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wassertray mit Vulkangestein	9882755
Side-by-Side-Set	9017743

WPbl 4601

GrandCru

Rauminhalt	328 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	166
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 763 / 1484
Innenmaße in mm (B / T / H)	492 / 587 / 1270



Energieeffizienzklasse ²	F AG
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	111 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur ⁴	+10°C bis +38°C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission / Luftschallemissionsklasse	38 dB(A) / C
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja / ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	1 / 1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C

Tür / Seitenwände	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Art der Steuerung / Position	LC-Display monochrom / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch-Elektronik
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Material Innenbehälter	Kunststoff, graphitgrau
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen	ja / Buchenholz
Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen	5 / ja
Griff	Kunststoffgriff schwarz
Luftfilter	in Rückwand
Art des Schlosses / Türe selbstschließend	mechanisch nachrüstbar / ja
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	79 / 74 kg

Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
SmartDevice Box	6125265
Schloss	9882758
Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)	7113328 / 7113041
Metallbord mit Holzfront / Clip-Beschriftungsset	7113254 / 9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wassertray mit Vulkangestein	9882755
Side-by-Side-Set	9017743

WSbl 4601

GrandCru

Rauminhalt	322 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	166
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 763 / 1484
Innenmaße in mm (B / T / H)	492 / 573 / 1270



Energieeffizienzklasse ²	E AG
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	84 kWh
Klimaklasse	SN-T
Umgebungstemperatur ⁴	+10°C bis +43°C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission / Luftschallemissionsklasse	38 dB(A) / C
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja / ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	1 / 1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C

Tür / Seitenwände	Volltür, schwarz / schwarz
Art der Steuerung / Position	LC-Display monochrom / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch-Elektronik
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Material Innenbehälter	Kunststoff, graphitgrau
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen	ja / Buchenholz
Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen	5 / ja
Griff	Kunststoffgriff schwarz
Luftfilter	in Rückwand
Art des Schlosses / Türe selbstschließend	mechanisch nachrüstbar / ja
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	63 / 57 kg

Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
SmartDevice Box	6125265
Schloss	9882758
Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)	7113328 / 7113041
Metallbord mit Holzfront / Clip-Beschriftungsset	7113254 / 9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wassertray mit Vulkangestein	9882755
Side-by-Side-Set	9017743

WPbl 4201

GrandCru

Rauminhalt	272 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	141
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 763 / 1284
Innenmaße in mm (B / T / H)	492 / 587 / 1070



Energieeffizienzklasse ²	E AG
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	95 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur ⁴	+10°C bis +38°C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission / Luftschallemissionsklasse	38 dB(A) / C
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja / ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	1 / 1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C

Tür / Seitenwände	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Art der Steuerung / Position	LC-Display monochrom / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch-Elektronik
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Material Innenbehälter	Kunststoff, graphitgrau
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen	ja / Buchenholz
Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen	4 / ja
Griff	Kunststoffgriff schwarz
Luftfilter	in Rückwand
Art des Schlosses / Türe selbstschließend	mechanisch nachrüstbar / ja
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	71 / 66 kg

Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
SmartDevice Box	6125265
Schloss	9882758
Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)	7113328 / 7113041
Metallbord mit Holzfront / Clip-Beschriftungsset	7113254 / 9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wassertray mit Vulkangestein	9882755
Side-by-Side-Set	9017743

WSbl 4201

GrandCru

Rauminhalt	267 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	141
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 763 / 1284
Innenmaße in mm (B / T / H)	492 / 573 / 1070



Energieeffizienzklasse ²	D AG
Energieverbrauch in 365 Tagen ³	76 kWh
Klimaklasse	SN-T
Umgebungstemperatur ⁴	+10°C bis +43°C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission / Luftschallemissionsklasse	38 dB(A) / C
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja / ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	1 / 1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C

Tür / Seitenwände	Volltür, schwarz / schwarz
Art der Steuerung / Position	LC-Display monochrom / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch-Elektronik
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Material Innenbehälter	Kunststoff, graphitgrau
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen	ja / Buchenholz
Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen	4 / ja
Griff	Kunststoffgriff schwarz
Luftfilter	in Rückwand
Art des Schlosses / Türe selbstschließend	mechanisch nachrüstbar / ja
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	57 / 52 kg

Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
SmartDevice Box	6125265
Schloss	9882758
Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)	7113328 / 7113041
Metallbord mit Holzfront / Clip-Beschriftungsset	7113254 / 9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wassertray mit Vulkangestein	9882755
Side-by-Side-Set	9017743

¹ Diese Geräte sind ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2016.
³ Gemessen nach EN 62552.
⁴ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

Kompaktgeräte



Wein



LED-Beleuchtung

Zur optimalen Präsentation der besten Weine ist der WKes 653 mit zuschaltbarer und dimmbarer LED-Beleuchtung ausgestattet. Da die LEDs nur eine minimale Wärmeabstrahlung und keine UV-Strahlung erzeugen, können die Weine, ohne Schaden zu nehmen, auch über einen längeren Zeitraum ins rechte Licht gesetzt werden.



Touch-Elektronik

Die ideale Lagertemperatur für längerfristige Aufbewahrung von Weinen liegt bei +8 °C bis +12 °C. Weißweine, die in Serviertemperatur vorrätig gehalten werden, sollten idealerweise bei unter +10 °C, Rotweine bei bis zu +18 °C gelagert werden. Deshalb kann die Temperatur mit der komfortablen Touch-Elektronik präzise zwischen +5 °C und +20 °C eingestellt werden.



WKes 653

GrandCru

Rauminhalt	48 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l¹	12
Außenmaße in mm (B / T / H)	425 / 478 / 612
Innenmaße in mm (B / T / H)	350 / 310 / 370
Energieeffizienzklasse²	
Energieverbrauch in 365 Tagen³	78 kWh
Klimaklasse	SN
Umgebungstemperatur⁴	+10 °C bis +32 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	37 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	C
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,0 A
Ventilator	ja
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen	1
Regelbare Kältekreisläufe	1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür	Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel
Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel
Art der Steuerung / Position	LC-Display / im Innenraum
Bedienung der Steuerung	Touch-Elektronik
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Alarm (Tür offen)	akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen	3
Utensilienschublade	1
Art des Schlosses	mechanisch
Türanschlag	rechts fest
Türdichtung	wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	33 / 28 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9881287
Clip-Beschriftungsset	9094559
Abdeckung Unterboden bei Wandmontage	9590519



ZKes 453

Humidor

Nutzzinhalt	39 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	425 / 478 / 612
Innenmaße in mm (B / T / H)	300 / 274 / 340
Energieverbrauch in 365 Tagen	162 kWh
Klimaklasse	N
Umgebungstemperatur⁴	+16 °C bis +32 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	40 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	0,5 A
Ventilator	ja
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumidityControl
Temperaturzonen	1
Regelbare Kältekreisläufe	1
Einstellbarer Temperaturbereich	+16 °C bis +20 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich	68% bis 75%
Tür	Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel
Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel
Art der Steuerung / Position	LC-Display / im Innenraum
Bedienung der Steuerung	Touch-Elektronik
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Alarm (Tür offen)	akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Material Ablageflächen	Spanisches Zedernholz
Ablageflächen	2
Präsentationsbox	2
Art des Schlosses	mechanisch
Türanschlag	rechts fest
Türdichtung	wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	34 / 30 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9881287
Abdeckung Unterboden bei Wandmontage	9590519



Präsentationsboxen

In unterschiedlich hohen Präsentationsboxen können Zigarren einzeln gelagert werden. Die Boxen sind aus spanischem Zedernholz gearbeitet und können bequem entnommen werden.



Luftfeuchtigkeit

In den integrierten Wasserbehälter kann ein Liter destilliertes Wasser eingefüllt werden. Feuchtigkeitssensoren regeln den Wasserbedarf und gewährleisten präzise die gewählte Luftfeuchtigkeit zwischen 68% und 75%. Eine optische Anzeige informiert rechtzeitig, wenn Wasser nachgefüllt werden muss.

¹ Diese Geräte sind ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.
 Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2016.
³ Gemessen nach EN 62552.
⁴ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

Weinkühlschränke

**SmartDeviceBox**

Den Wein überall im Blick. Ein Liebherr-Weinschrank lässt sich schnell vernetzen – mit der SmartDeviceBox als Zubehör. Damit erhält man alle Vorteile der SmartDevice-App: Von überall Zugriff auf das Gerät haben, unterwegs Einstellungen einsehen und ändern, zum Beispiel die Temperatur. Zudem erhält man sicherheitsrelevante Informationen zum Gerät und Wein aufs Smartphone.

**FreshAir-Aktivkohlefilter**

Damit Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann und das Bouquet unverfälscht bleibt, bindet der FreshAir-Aktivkohlefilter zuverlässig Gerüche aller Art. Ein Filterwechsel sollte alle 6 Monate erfolgen und wird über eine Erinnerungsfunktion (modellabhängig) angezeigt.

**Wasserbehälter und Lavasteine**

Der nachrüstbare Wasserbehälter und die Lavasteine unterstützen bei der Einhaltung der perfekten Luftfeuchtigkeit – so bleiben die Korke auch bei trockenen Bedingungen optimal feucht.

Weinkühlschränke

**Holzsteg 3er Set**

Ob groß oder klein – jetzt passen alle rein. Lagern Sie mit den zusätzlichen Holzstegen auch kleine Weinflaschen sicher in Ihrem Liebherr Weinschrank. Stege einfach im Holzbord einlegen – fertig.

**Beschriftungsclips**

Für die ideale Organisation Ihrer Weinbestände: die fünf stilvollen Beschriftungsclips aus Aluminium. Sie können flexibel an den Flaschenbords befestigt und frei beschriftet werden.

**Edelstahl-Pflegemittel**

Zur Pflege von Edelstahl-Oberflächen. (Nicht bei SmartSteel verwenden.)

**Flaschenpresenter**

Hebt besondere Flaschen gekonnt hervor: Der edle Flaschenpresenter setzt Weinflaschen richtig gut in Szene und lenkt den Blick auf das Weinetikett. Zudem bietet er sicheren Halt für geöffnete Flaschen.

**Holzboard, höhenverstellbar**


Anspruchsvoll und ausgereift. Die eleganten Holzborde aus Buche sind auf das vibrationsarme, horizontale Lagern von Weinflaschen abgestimmt und unterstützen durch ihre ergonomische Form beim Einlagern, Entnehmen und Organisieren. Ein weiteres Plus: Das Holz atmet und kann kleine Mengen Wasser speichern – das ist gut für das Mikroklima im Innenraum. Und damit auch für die Langzeitlagerung.

**Präsentationsbord aus Holz**

Auf dem Präsentationsboard aus Buchenholz können auch zwei offene Weinflaschen sicher gelagert und hochwertig präsentiert werden. Möglich macht das die im Board integrierte Klappfunktion.

**Edelstahl-Reiniger**

Entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken von Edelstahloberflächen. (Nicht bei SmartSteel verwenden.)

**Griff**

Um das Gerät optimal in das jeweilige Küchenumfeld einzupassen, kann der robuste Aluminiumgriff gegen den schmaleren Stangengriff aus gebürstetem Edelstahl ersetzt werden.

**Schloss**

Genuss, der anderen verschlossen bleibt. Weinsammlungen sind meistens auch hochkarätige Wertanlagen. Also sollten sie auch so gesichert werden. Der GrandCru-Weinlagerschrank lässt sich deshalb ganz unkompliziert mit einem mechanischen Türschloss nachrüsten.

**Metallbord mit Holzfront, höhenverstellbar**

Das robuste Metallbord vereint alles, was für die Weinlagerung in der Gastronomie gebraucht wird. Es lässt sich im Gerät variabel versetzen – für eine flexible Aufteilung der Flaschen. Die Streben sorgen für einen besonders sicheren Halt. Das beschichtete Metall ist äußerst leicht zu reinigen. Und das schlichte und klare Design mit Buchenholzfront harmoniert mit allen gelagerten Weinen.

**Lochblech**

Die Lochblechauflage gewährleistet die optimale Standfestigkeit von Flaschen. Getränke und Gebinde lagern somit stets sicher. Die Lochblechauflagen sind extrem belastbar und optimal geeignet für die Befüllung mit Getränken.

**Rost verzinkt**

Rost für den zusätzlichen Bedarf.

**Abdeckung Unterboden bei Wandmontage**

Deckt den Unterboden ab und ermöglicht so eine attraktive Wandmontage ohne Einblick auf die Unterseite bei Kompaktgeräten.

**Kippsicherung**

Die Kippsicherung verbindet das Gerät oben fest mit der Wand. Für einen stabilen Stand und sicheres Be- und Entladen der ausziehbaren Ablagen, auch bei maximaler Befüllung.



Merchandising-Gefriergeräte für Gastronomie und Einzelhandel – Qualität, die sich auszahlt

In einer Welt, die immer mobiler und schneller wird, zählen gute Sichtbarkeit und die richtigen Impulse: Dank optimaler TDA (Total Display Area) präsentieren Lieberr-Gefriertruhen Snacks, Eiscrème oder Convenience-Produkte maximal übersichtlich und laden zum Zugreifen ein. Ihr ansprechendes Design setzt Maßstäbe in der Branche, individuelle Brandingmöglichkeiten machen aus jeder Truhe ein aufmerksamkeitsstarkes Markenerlebnis. Aber nicht nur höchste Ansprüche an mehr Umsatz werden erfüllt, sondern auch die an mehr Nachhaltigkeit. Neben sehr niedrigen Energiekosten, natürlichem Kältemittel, PVC-freien Komponenten und geringer Wärmeabgabe überzeugen die hocheffizienten Profigeräte auch durch Wartungsfreiheit und mindestens 15 Jahre zuverlässige Gefrierleistung. Oder kurz: durch einen unschlagbaren TCO (Total Cost of Ownership).

Steigern Sie die Bekanntheit Ihrer Marke.

Liebherr bietet zahlreiche Möglichkeiten, Gefriergeräte individuell und eindrucksvoll zu branden. Sie können dabei zwischen unterschiedlichen Verfahren und verschiedenen Modellen wählen. Auf Wunsch entwickeln wir für Sie eigene Gerätekonzepte, die Ihrer Marke und den spezifischen Anforderungen perfekt gerecht werden.

Individuelle Beklebung

Das gewünschte Branding wird abhängig von Stückzahl und Motiv entweder im Siebdruck- oder im Digitaldruckverfahren auf einen geeigneten Aufkleber aufgebracht, meist PVC-Folie. Dieser wird präzise auf das geschäumte Truhen- oder Schrankgehäuse aufgezogen.



Display-/Seitenwand-/Türbeklebung und individuelle Farbgestaltung

Durch individuelle Farbgestaltung lässt sich Ihre Marke aufmerksamkeitsstark präsentieren und die Ware noch ansprechender in Szene setzen. Die Truhen-Seitenwände und Kunststoff-Endstücke am Truhenrahmen, sowie das Display und der Displayrahmen bei Gefriergeräten zur Verkaufsförderung können kundenspezifisch gestaltet werden.

Die Vorteile im Überblick



Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung

Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung für eine wirkungsstarke und überzeugende Angebotspräsentation. Optional ist ein Deckelschloss erhältlich.

Mehrteiliger Rahmen aus Kunststoff und Aluminium

Der mehrteilige Rahmen aus Kunststoff und Aluminium im attraktiven und modernen Design mit gerundeten Ecken sorgt für Stabilität sowie eine bessere Hygiene und schützt bei der Warenentnahme.

Hochdämmende Isolation

Die hochdämmende Isolation sorgt für konstante Temperaturen und reduziert den Energieverbrauch.

ROHS- und WEEE-Konformität

RoHS- und WEEE-konform dank umweltfreundlicher Materialien in Kombination mit optimaler Recyclingfähigkeit.



Deckelschloss

Das Deckelschloss schützt vor unbefugtem Zugang.

Stabile Einhängekörbe

Stabile Einhängekörbe erlauben eine übersichtliche Warenpräsentation.

Gehärtetes Einscheibensicherheitsglas

Das gehärtete Einscheibensicherheitsglas ist bruchsicher, belastbar und bietet Stabilität im oberen Truhenbereich. Zudem wird dank der geringeren Wärmestrahlung eine optimale Sicht auf die eingelagerten Waren gewährleistet. Zur einfachen Handhabung und Reinigung kann der Deckel entfernt werden.

Profildichtung

Profildichtung für ein einfaches Öffnen und Schließen des Deckels.

Stahl-Innenbehälter

Der Stahl-Innenbehälter mit gerundeten Ecken ist leicht zu reinigen, ermöglicht perfekte Hygiene und besitzt eine gute Fähigkeit zur Kälteleitung.

Leiser durch Außenhautverflüssiger

Durch den eingeschäumten Außenhautverflüssiger arbeiten die Eiscremetruhen sehr geräusch- und vibrationsarm – und das Gehäuse kann leicht gereinigt werden. Zudem bildet sich außen kein Schwitzwasser.



Stabile Lenkrollen

Stabile Lenkrollen erleichtern den Transport, wenn das Gerät umgestellt werden muss, und ermöglichen die komfortable Bodenreinigung unter dem Gerät.



EFI 3553



Leichtgängige Glasschiebedeckel

Die leicht gebogenen Glasschiebedeckel der EFI-Truhen bestehen aus gehärtetem Einscheibensicherheitsglas. Durch die Profildichtungen und den über den Kompressor mit Heißgas beheizten Kunststoffrahmen lassen sich die Deckelhälften immer leicht bewegen.



Isolierter Schiebedeckel

Dank der Verbundabdeckung aus Aluminium und Hart-PVC sind die mit festem Schaumstoff isolierten Deckel besonders belastbar. Die Oberseite ist mit einer kratzfesten Aluminiumarbeitsfläche versehen. Der schaumstoffisolierte Schiebedeckel ist als Alternative zu den Glasschiebedeckeln erhältlich. Ein Steckschloss ist als Zubehör lieferbar.



Das Action-Area-Rack von Liebherr

Mehr Ware auf gleicher Fläche. Mit diesem äußerst stabilen, tragfähigen Zubehör lassen sich Kühl und Gefriergeräte von Liebherr in beliebigen Kombinationen übereinander anordnen. Das bedeutet bis zu 65% mehr Volumen, ohne auch nur einen Millimeter zusätzliche Fläche zu verbrauchen. So kann man deutlich mehr Produkte anbieten – und zwar unübersehbar auf Augenhöhe der Kunden.



Glasabschirmung

Die robuste Glasabschirmung aus gehärtetem Sicherheitsglas schützt die Eiscreme beim Verkauf vor Verschmutzungen und unterstützt eine attraktive Warenpräsentation. Die besonders tiefe Glasabschirmung an der Vorderseite bietet eine hervorragende Sichtbarkeit, sodass Kunden die Waren problemlos aus verschiedenen Winkeln betrachten können.



EFI 5653

Breite	1885 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	571 / 408 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1885 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1760 / 535 / 656
Warenpräsentationsfläche in m² (TDA)¹	1,03
Energieeffizienzklasse²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	1094 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur³	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 – 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,5 A
Kühlsystem / Abtauverfahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	8
Maximale Körbeanzahl (siehe Abbildung)	8
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	90,7 / 80,9 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111009
Korb 210 mm	7111039
Trenngitter 270 mm / hohes Raster	7111031
Trenngitter 210 mm / hohes Raster	7111784
Trenngitter 270 mm / niedriges Raster	7111033
Trenngitter 210 mm / niedriges Raster	7111787
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Glasaufsatz	
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652174



EFI 4853

Breite	1675 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	499 / 355 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1675 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1550 / 535 / 656
Warenpräsentationsfläche in m² (TDA)¹	0,91
Energieeffizienzklasse²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	990 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur³	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 – 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,5 A
Kühlsystem / Abtauverfahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	7
Maximale Körbeanzahl (siehe Abbildung)	7
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	89,5 / 79,9 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111009
Korb 210 mm	7111039
Trenngitter 270 mm / hohes Raster	7111031
Trenngitter 210 mm / hohes Raster	7111784
Trenngitter 270 mm / niedriges Raster	7111033
Trenngitter 210 mm / niedriges Raster	7111787
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Glasaufsatz	9809162
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652066



EFI 4453

Breite	1465 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	426 / 302 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1465 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1340 / 535 / 656
Warenpräsentationsfläche in m² (TDA)¹	0,79
Energieeffizienzklasse²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	764 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur³	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 – 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,5 A
Kühlsystem / Abtauverfahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	6
Maximale Körbeanzahl (siehe Abbildung)	6
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	76,4 / 67,4 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111009
Korb 210 mm	7111039
Trenngitter 270 mm / hohes Raster	7111031
Trenngitter 210 mm / hohes Raster	7111784
Trenngitter 270 mm / niedriges Raster	7111033
Trenngitter 210 mm / niedriges Raster	7111787
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Glasaufsatz	7741721
Streicheisbehälter	auf Anfrage
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652065

1 Gemessen nach EN 16901.
 2 Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.
 3 Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



EFI 3553



EFI 2853

Breite	1255 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	355 / 249 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1255 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1130 / 535 / 656
Warenpräsentationsfläche in m² (TDA) ¹	0,67
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	726 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur ³	+10°C bis +35°C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem / Abtauverfahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-10°C bis -24°C
Deckelmaterial	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung / Temperaturanzeige	Drehregler / innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	5
Maximale Körbeanzahl (siehe Abbildung)	5
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	68,5 / 60,4 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111009
Korb 210 mm	7111039
Trenngitter 270 mm / hohes Raster	7111031
Trenngitter 210 mm / hohes Raster	7111784
Trenngitter 270 mm / niedriges Raster	7111033
Trenngitter 210 mm / niedriges Raster	7111787
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Glasaufsatz	9809160
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652064
Action-Area-Rack weiß	

Breite	1045 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	282 / 196 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1045 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	920 / 535 / 656
Warenpräsentationsfläche in m² (TDA) ¹	0,54
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	593 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur ³	+10°C bis +35°C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem / Abtauverfahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-10°C bis -24°C
Deckelmaterial	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung / Temperaturanzeige	Drehregler / innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	4
Maximale Körbeanzahl (siehe Abbildung)	4
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	60,5 / 56,6 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111009
Korb 210 mm	7111039
Trenngitter 270 mm / hohes Raster	7111031
Trenngitter 210 mm / hohes Raster	7111784
Trenngitter 270 mm / niedriges Raster	7111033
Trenngitter 210 mm / niedriges Raster	7111787
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Glasaufsatz	
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652063
Action-Area-Rack weiß	9031196



EFI 2153



EFI 1453

Breite	835 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	211 / 143 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	835 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	710 / 535 / 656
Warenpräsentationsfläche in m² (TDA) ¹	0,42
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	492 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur ³	+10°C bis +35°C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem / Abtauverfahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-10°C bis -24°C
Deckelmaterial	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung / Temperaturanzeige	Drehregler / innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	3
Maximale Körbeanzahl (siehe Abbildung)	3
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	56,3 / 49,6 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111009
Korb 210 mm	7111039
Trenngitter 270 mm / hohes Raster	7111031
Trenngitter 210 mm / hohes Raster	7111784
Trenngitter 270 mm / niedriges Raster	7111033
Trenngitter 210 mm / niedriges Raster	7111787
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652062

Breite	625 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	138 / 90 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	625 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	500 / 535 / 656
Warenpräsentationsfläche in m² (TDA) ¹	0,30
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	416 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur ³	+10°C bis +35°C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem / Abtauverfahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-10°C bis -24°C
Deckelmaterial	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung / Temperaturanzeige	Drehregler / innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	2
Maximale Körbeanzahl (siehe Abbildung)	2
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	45 / 41,9 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111009
Korb 210 mm	7111039
Trenngitter 270 mm / hohes Raster	7111031
Trenngitter 210 mm / hohes Raster	7111784
Trenngitter 270 mm / niedriges Raster	7111033
Trenngitter 210 mm / niedriges Raster	7111787
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652061

¹ Gemessen nach EN 16901.
 ² Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.
 ³ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



EFE 6052

EFE 5152

Breite	1885 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	595 / 457 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1885 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1760 / 535 / 658
Warenpräsentationsfläche in m ² (TDA) ¹	1,03
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	1111 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	8
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	92,1 / 81,9 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652174

Breite	1675 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	520 / 398 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1675 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1555 / 535 / 658
Warenpräsentationsfläche in m ² (TDA) ¹	0,91
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	1044 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	7
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	79,5 / 74,2 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652066



EFE 4652

EFE 3852

Breite	1465 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	444 / 339 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1465 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1340 / 535 / 658
Warenpräsentationsfläche in m ² (TDA) ¹	0,78
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	750 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	6
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	76,9 / 70,1 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652065

Breite	1255 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	369 / 280 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1255 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1130 / 535 / 658
Warenpräsentationsfläche in m ² (TDA) ¹	0,66
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	601 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	5
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	69,3 / 61,2 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652064

¹ Gemessen nach EN 16901.
² Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.
³ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



EFE 3052

Breite	1045 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	294 / 222 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1045 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	920 / 535 / 658
Warenpräsentationsfläche in m ² (TDA) ¹	0,54
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	528 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	4
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	57,5 / 56,6 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652063
Action-Area-Rack weiß	9031196



EFE 2252

Breite	835 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	219 / 163 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	835 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	710 / 535 / 658
Warenpräsentationsfläche in m ² (TDA) ¹	0,42
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	422 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	3
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	50,5 / 47 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652062



EFE 1552

Breite	625 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	144 / 104 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	625 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	500 / 535 / 658
Warenpräsentationsfläche in m ² (TDA) ¹	0,30
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	369 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem / Abtauverfahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	2
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	44 / 40,9 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Korb 195 mm	
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Trenngitter 195 mm	
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652061



EFE 1152

Breite	751 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	107 / 80 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	751 / 481 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	605 / 315 / 657
Warenpräsentationsfläche in m ² (TDA) ¹	0,16
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	323 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem / Abtauverfahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	außen analog
Innenbeleuchtung	LED, separat schaltbar
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	3
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	42,7 / 39 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	
Korb 210 mm	
Korb 195 mm	
Trenngitter 270 mm	
Trenngitter 210 mm	
Trenngitter 195 mm	
Gummidämpfer grau	
Steckschloss für Glasschiebedeckel	
Streicheisbehälter	
Körbe für Streicheisbehälter	
Regelknopf	
Scannerschiene	
Action-Area-Rack weiß	

1 Gemessen nach EN 16901.

2 Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.

3 Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



EFE 5100

EFE 4600

Breite	1675 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	503 / 449 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1675 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1550 / 535 / 632
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen	694 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Aluminium-Schiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	7
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	72,5 / 67,2 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für geschäumte Deckel	7042835
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652066
Action-Area-Rack weiß	

Breite	1465 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	432 / 383 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1465 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1340 / 535 / 632
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen	692 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Aluminium-Schiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	6
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	73,2 / 63,4 kg

Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für geschäumte Deckel	7042835
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652066
Action-Area-Rack weiß	

Breite	1255 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	361 / 318 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1255 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1130 / 535 / 632
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen	633 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Aluminium-Schiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	5
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	59,5 / 55 kg

Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für geschäumte Deckel	7042835
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652066
Action-Area-Rack weiß	



EFE 3800

EFE 3000

EFE 2200

EFE 1500

Breite	1045 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	287 / 252 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1045 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	920 / 535 / 632
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen	546 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Aluminium-Schiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	4
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	58,5 / 51 kg

Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für geschäumte Deckel	7042835
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652066
Action-Area-Rack weiß	

Breite	835 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	213 / 186 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	835 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	710 / 535 / 632
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen	413 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Aluminium-Schiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	3
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	52,2 / 47,5 kg

Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für geschäumte Deckel	7042835
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652066
Action-Area-Rack weiß	

Breite	625 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	142 / 121 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	625 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	500 / 535 / 632
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen	365 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur ²	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Aluminium-Schiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	2
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	47,8 / 42 kg

Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für geschäumte Deckel	7042835
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652066
Action-Area-Rack weiß	

Die Vorteile im Überblick

Wechselbare Dichtung

Die leicht wechselbare Dichtung im Truhendeckel ermöglicht optimale Hygiene, dichtes Schließen und verlängert die Lebensdauer der Truhe.

Innenbehälter

Innenbehälter aus robustem, beschichtetem Stahlblech für mehr Langlebigkeit und einfache Reinigung.

Kein Kondenswasser

Kein Kondenswasser am Gehäuse und leicht zu reinigende Außenhaut für perfekte Hygiene.

Eingeschäumter Verflüssiger

In die Außenhaut eingeschäumter Verflüssiger zur Kälteerzeugung für leisen, vibrationsarmen Betrieb.

Hochwirksame Isolation

Kein Energieverlust und optimale Energieeffizienz durch hochwirksame Isolation.



Ergonomische Griffmulde

Durchgehende ergonomische Griffmulde für komfortables Öffnen und Schließen.

LED-Beleuchtung

Optimale Übersichtlichkeit durch LED-Beleuchtung im Innenraum.

Extrem robuster Truhenkorpus

Extrem robuster, stabiler und verwindungsfreier Truhenkorpus selbst für intensive Belastungen.



Robustes Schloss

Sicherheit vor unerlaubtem Zugriff durch robustes Schloss.

Natürliches und FKW-freies Kältemittel R 600a

Mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit durch natürliches und FKW-freies Kältemittel R 600a in Verbindung mit leistungsstarken Kompressoren.


Stabile Lenkrollen

Stabile Lenkrollen erleichtern den Transport und ermöglichen die komfortable Bodenreinigung unter der Truhe.



Stabiler Truhendeckel

Der stabile Truhendeckel (Edelstahl oder Weiß) lässt sich auch als zusätzliche Arbeitsfläche nutzen.



Stabile Gitterkörbe zum Einhängen

Mehr Übersichtlichkeit und Flexibilität bei der Aufteilung der Waren durch stabile Gitterkörbe zum Einhängen.



Analoge Temperaturanzeige

Mehr Lagersicherheit durch analoge Temperaturanzeige mit gradgenauer Angabe der Innenraumtemperatur, einstellbar von -14 °C bis -24 °C .

Frost Protect

Maximale Flexibilität in der Wahl des Aufstellorts durch erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -15 °C bis $+43\text{ °C}$.

Stop Frost

Selteneres Abtauen dank eisfreiem Gefrierinnenraum durch StopFrost-System sowie müheloses wiederholtes Öffnen durch Vermeidung von Unterdruck.



EFL 6056

EFL 6055

Breite	1885 mm
Rauminhalt	542 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1885 / 710 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1760 / 535 / 684
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen	309 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	SN-ST
Umgebungstemperatur ²	-15 °C bis +43 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	33 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-14 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Edelstahl
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	vorbeschichteter Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Gefriervermögen in 24 h	10 kg
Lagerzeit bei Störung	42 h
Temperaturanzeige	außen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	3
Maximale Körbeanzahl	8
Griff	Griffmulde
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	99 / 89 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111045
Korb 210 mm	7111047
Rollen-Set ³	9882600

Breite	1885 mm
Rauminhalt	542 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1885 / 710 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1760 / 535 / 684
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen	309 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	SN-ST
Umgebungstemperatur ²	-15 °C bis +43 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	33 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-14 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Stahl
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	vorbeschichteter Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Gefriervermögen in 24 h	10 kg
Lagerzeit bei Störung	48 h
Temperaturanzeige	außen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	3
Maximale Körbeanzahl	8
Griff	Griffmulde
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	99 / 89 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111045
Korb 210 mm	7111047
Rollen-Set ³	9882600



EFL 4656

EFL 4655

EFL 3056

EFL 3055

Breite	1465 mm
Rauminhalt	404 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1465 / 710 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1340 / 535 / 684
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen	265 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	SN-T
Umgebungstemperatur ²	-15 °C bis +43 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	33 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-14 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Edelstahl
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	vorbeschichteter Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Gefriervermögen in 24 h	13 kg
Lagerzeit bei Störung	46 h
Temperaturanzeige	außen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	2
Maximale Körbeanzahl	6
Griff	Griffmulde
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	90 / 81 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111045
Korb 210 mm	7111047
Rollen-Set ³	9882600

Breite	1465 mm
Rauminhalt	404 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1465 / 710 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1340 / 535 / 684
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen	265 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	SN-T
Umgebungstemperatur ²	-15 °C bis +43 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	33 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-14 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Stahl
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	vorbeschichteter Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Gefriervermögen in 24 h	13 kg
Lagerzeit bei Störung	46 h
Temperaturanzeige	außen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	2
Maximale Körbeanzahl	6
Griff	Griffmulde
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	90 / 81 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111045
Korb 210 mm	7111047
Rollen-Set ³	9882600

Breite	1045 mm
Rauminhalt	266 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1045 / 710 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	920 / 535 / 684
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen	222 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	SN-T
Umgebungstemperatur ²	-15 °C bis +43 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	33 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-14 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Edelstahl
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	vorbeschichteter Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Gefriervermögen in 24 h	10 kg
Lagerzeit bei Störung	38 h
Temperaturanzeige	außen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	2
Maximale Körbeanzahl	4
Griff	Griffmulde
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	75 / 68 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111045
Korb 210 mm	7111047
Rollen-Set ³	9882600

Breite	1045 mm
Rauminhalt	266 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1045 / 710 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	920 / 535 / 684
Energieeffizienzklasse ¹	
Energieverbrauch in 365 Tagen	222 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	SN-T
Umgebungstemperatur ²	-15 °C bis +43 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	33 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-14 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Stahl
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	vorbeschichteter Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Gefriervermögen in 24 h	10 kg
Lagerzeit bei Störung	38 h
Temperaturanzeige	außen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	2
Maximale Körbeanzahl	4
Griff	Griffmulde
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	75 / 68 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111045
Korb 210 mm	7111047
Rollen-Set ³	9882600

¹ Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.
² Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.
³ bestehend aus 2 Rollen mit Bremse, 2 Rollen ohne Bremse, Montagematerial.

Die Vorteile im Überblick

Brandingoptionen

Individuelle Brandingoptionen im Display, am Gehäuse und Türrahmen steigern die Aufmerksamkeit für Produkte oder ein Unternehmen und unterstützen die Verkaufsförderung.

Energieeffizientes Display

Das durch energieeffiziente LEDs hinterleuchtete Display erhöht die Aufmerksamkeit für das Gerät und seinen Inhalt. Das Displayfeld kann individuell angepasst und parallel zur Innenbeleuchtung geschaltet werden. Für Gehäuse und Türrahmen bestehen diverse Farboptionen.



Dynamisches Kühlsystem

Das leistungsfähige dynamische Kühlsystem sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingebrachter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.

Isolierglastür verhindert Kälteverlust

Die Isolierglastür mit Dreifachverglasung verhindert Kälteverlust und Kondensatbildung.

Stabiler Tragerost

Die stabilen Tragoste sind kunststoffbeschichtet und bis 50 kg extrem belastbar. Bequeme Entnahme bei 90° Türöffnung möglich.

Tiefgezogene Innenbehälter

Der tiefgezogene Innenbehälter aus lebensmittelechtem Polystyrol ist geruchsneutral, sehr robust und langlebig. Dank großer, leicht zu reinigender Eckradien ermöglicht er perfekte Hygiene.

Umweltfreundliches Kältemittel

Das natürliche und umweltfreundliche Kältemittel R 290 ist FKW-frei und in Verbindung mit leistungsstarken Kompressoren sehr energieeffizient.



No Frost

NoFrost-Modul

Das NoFrost-Modul ist hinter dem Display verbaut und erlaubt eine maximale Nutzung des Innenraums.



Vertikale LED-Beleuchtung

Die beidseitig angebrachte vertikale LED-Beleuchtung sorgt für eine gute Ausleuchtung des Innenraums und trägt durch die optimale Warenpräsentation zur Verkaufsförderung bei.

Robuster Stangengriff

Der robuste Stangengriff ist ergonomisch, leicht greifbar und leicht zu reinigen.

Anti-Beschlag-Folie

Die spezielle Anti-Beschlag-Folie verzögert deutlich das Beschlagen der Tür nach dem Öffnen und Schließen und sorgt so stets für eine optimale Sicht auf die eingelagerten Produkte.

Robustes Schloss

Das robuste Schloss verhindert unerwünschten Zugriff.

Digitale Temperaturanzeige

Die digitale Temperaturanzeige informiert gradgenau über die eingestellte Temperatur im Innenraum. Über die präzise Elektronik ist der Temperaturbereich einstellbar von -10 °C bis -25 °C.

Optimale Warenpräsentation für Tiefkühlkost

Eine ansprechende Warenpräsentation ist entscheidende Voraussetzung, um die Aufmerksamkeit der Kunden auf Produkte zu lenken. Die modernen und energieeffizienten Glastür-Gefriergeräte im attraktiven Anthrazit-Aluminium-Design bieten dafür verkaufsunterstützende Pluspunkte: Die beidseitig angebrachte vertikale LED-Beleuchtung sorgt für eine hervorragende Ausleuchtung des Innenraums. Dank einer speziellen Anti-Beschlag-Folie wird beim Öffnen der Glastür das Beschlagen der Innenseite deutlich verzögert, was eine gute und ungetrübte Sicht auf die Ware erlaubt. Der neu integrierte Air-Stream-Breaker in Kombination mit einer verbesserten Glastürisolation verhindert das Kondensieren von Wasser an der Tür, wodurch stets die beste Wareneinsicht gewährleistet ist.

Heißgasabtauung

Die hocheffiziente Heißgasabtauung verkürzt die Abtauzeit auf ca. 10 Minuten, wodurch der Temperaturanstieg im Gerät deutlich verringert wird. Die Qualität der Lebensmittel bleibt so länger erhalten, da die Produkte während der Abtauphase nicht entnommen werden müssen und sie keinen unnötigen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden.



Aluminiumrahmen

Zur komfortablen Bedienung der Geräte bleiben die Glas-türen mit Aluminiumrahmen ab einem Öffnungswinkel von 90° geöffnet. So können größere Warenmengen bequem bestückt oder entnommen werden. Unter 60° schließen die Türen mithilfe der Magnetsichtung von selbst, um Kälteverlust zu verhindern.



Air-Stream-Breaker

Der im unteren Bereich des Innenbehälters angebrachte Air-Stream-Breaker unterbricht den Luftstrom vom Innenraum auf die Glasscheibe und verhindert so das Kondensieren von Wasser an der Tür. Auch die verbesserte Glasürisolierung wirkt der Kondensatbildung an der Tür entgegen und ermöglicht so eine optimale Warenpräsentation.



FDv 4643

Brutto- / Nettorauminhalt	461 / 307 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	670 / 730 / 1999
Innenmaße in mm (B / T / H)	532 / 568 / 1275
Warenpräsentationsfläche in m ² (TDA) ¹	0,73
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	1949 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	4
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +30 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	62 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	4,4 A
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-10 °C bis -25 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / silver
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	50 kg
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Rollen	2 Lenkrollen und 2 feste Rollen
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	154 / 141 kg
Zubehör	7111758
Korb 30 Liter	7111759
Trenngitter für den Korb 30 Liter	7443779
Scannerschiene	7438722
Tragrost weiß	
Tragrost grau / schwarz / weiß	
Set Verbindungselemente links weiß / silber	
Set Verbindungselemente rechts weiß / silber	
Action-Area-Rack weiß	



Fv 3643

Brutto- / Nettorauminhalt	365 / 231 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	670 / 730 / 1659
Innenmaße in mm (B / T / H)	532 / 597 / 969
Warenpräsentationsfläche in m ² (TDA) ¹	0,65
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	1811 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	4
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +30 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	62 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	4,4 A
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-10 °C bis -25 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / silver
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	50 kg
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Rollen	2 Lenkrollen und 2 feste Rollen
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	136 / 125 kg
Zubehör	7111758
Korb 30 Liter	7111759
Trenngitter für den Korb 30 Liter	7443779
Scannerschiene	7438722
Tragrost weiß	
Tragrost grau / schwarz / weiß	
Set Verbindungselemente links weiß / silber	
Set Verbindungselemente rechts weiß / silber	
Action-Area-Rack weiß	



Fv 913

Brutto- / Nettorauminhalt	93 / 66 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	497 / 552 / 830
Innenmaße in mm (B / T / H)	377 / 391 / 609
Warenpräsentationsfläche in m ² (TDA) ¹	0,25
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	1007 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	4
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +30 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-10 °C bis -25 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / silver
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / silver
Material Innenbehälter	Stahl
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Längsbeleuchtung rechts, separat schaltbar und dimmbar
Verstellbare Ablageflächen	2
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	30 kg
Griff	Griffmulde
Rollen	
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	48,9 / 46,4 kg
Zubehör	7444123
Korb 30 Liter	
Trenngitter für den Korb 30 Liter	
Scannerschiene	
Tragrost weiß	
Tragrost grau / schwarz / weiß	
Set Verbindungselemente links weiß / silber	
Set Verbindungselemente rechts weiß / silber	
Action-Area-Rack weiß	



F 913

Brutto- / Nettorauminhalt	93 / 77 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	497 / 558 / 816
Innenmaße in mm (B / T / H)	377 / 430 / 609
Warenpräsentationsfläche in m ² (TDA) ¹	0,25
Energieeffizienzklasse ²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	842 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	4
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur ³	+10 °C bis +30 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	200 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -25 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / silver
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / silver
Material Innenbehälter	Stahl
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Alarm bei Störung	
Innenbeleuchtung	LED-Längsbeleuchtung rechts, dimmbar
Verstellbare Ablageflächen	2
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	30 kg
Griff	Griffmulde
Rollen	
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	47,8 / 45,3 kg
Zubehör	7113350 / 7113348 / 7113298
Korb 30 Liter	9875023 / 9875167
Trenngitter für den Korb 30 Liter	9875025 / 9875197
Scannerschiene	9031196
Tragrost weiß	
Tragrost grau / schwarz / weiß	
Set Verbindungselemente links weiß / silber	
Set Verbindungselemente rechts weiß / silber	
Action-Area-Rack weiß	

¹ Gemessen nach EN 23953.
² Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.
³ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

Gefriertruhen

**Streicheisbehälter**

Die Streicheisbehälter aus Edelstahl haben 5 Liter Fassungsvermögen, sind robust verarbeitet und besonders leicht zu reinigen. Sie ermöglichen perfekte Hygiene und passen optimal in die Drahtkörbe der Liebherr-Eis-cremetruhen.

**Körbe für Streicheisbehälter**

Die robusten Körbe für Streicheisbehälter sind speziell für EFI/EFE-Truhen ausgelegt. In die Körbe lassen sich die Behälter optimal einstellen. So kann das Eis perfekt präsentiert werden. Zudem lässt es sich beim Verkauf von Eiskugeln gut portionieren.

**Trenngitter**

Die Trenngitter für Körbe tragen zur optimalen Warenpräsentation bei und helfen, den Innenraum flexibel zu strukturieren.

**Einhängekörbe**

Mit den Eihängekörben lässt sich die Ware übersichtlich präsentieren.

**Steckschloss für geschäumte Deckel**

Um den Truheninhalt zu sichern, kann bei allen Modellen ein Steckschloss eingesetzt werden. Steckschloss für geschäumte Deckel passend für alle EFE-Modelle.

**Steckschloss für Glasschiebedeckel**

Um den Truheninhalt zu sichern, kann bei allen Modellen ein Steckschloss eingesetzt werden. Steckschloss für Glasschiebedeckel passend für alle EFI- und EFE-Modelle.

**Externer Regelknopf**

Der externe Regelknopf erleichtert bei den Truhen den Zugang zum Thermostat, sodass die Temperatur verstellt werden kann. Er ist in sechs Farbvarianten erhältlich.

**Scannerschiene**

An der praktischen Scannerschiene lassen sich Preisschilder, Scancodes oder individuelle Werbebotschaften anbringen und optimal ablesen. So haben Sie alles schnell im Blick.

**Glasaufsatz**

Der robuste Glasaufsatz aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) schützt das Speiseeis vor Verunreinigung beim Verkauf und unterstützt die attraktive Warenpräsentation. Durch die extratiefe Front des Glasaufsatzes ist eine gute Warensicht gewährleistet, sodass Kunden aus verschiedenen Blickwinkeln immer eine gute Sicht auf die ausgestellte Ware haben. Dazu trägt auch die LED-Innenbeleuchtung bei den Geräten EFI 4853 und EFI 3553 bei. Auf der flachen Abstellfläche können Waffelhalter, Servietten oder weiteres typisches Eiszubehör komfortabel abgestellt werden.

Gefriertruhen

**Action-Area-Rack**

Das Action-Area-Rack von Liebherr ist ein Zubehörteil, mit dem sich Kühl- und Gefriergeräte sowie Eistruhen und Getränkekühler von Liebherr flexibel und modular übereinander anordnen lassen.

Gefriergeräte zur Verkaufsförderung

**Korb**

Der stabile Korb hat 30 Liter Fassungsvermögen.

**Trenngitter für Korb**

Die Trenngitter für Körbe tragen zur optimalen Warenpräsentation bei und helfen, den Innenraum flexibel zu strukturieren.

**Scannerschiene**

An der praktischen Scannerschiene lassen sich Preisschilder, Scancodes oder individuelle Werbebotschaften anbringen und optimal ablesen. So haben Sie alles schnell im Blick. Einfach die Scannerschiene an der Vorderseite der Roste aufstecken.

**Tragrost**

Die kunststoffbeschichteten Tragroste sind höhenverstellbar und erlauben eine variable Nutzung des Innenraums für verschiedene Tiefkühlprodukte. Die engmaschigen Roste sind extrem belastbar und geben der Ware immer einen sicheren Stand.

**Set Verbindungselemente**

Um die vorhandene Stellfläche optimal zu nutzen, können Countertop-Kühler bzw. -Gefrierer mithilfe der Verbindungselemente sicher übereinander platziert werden.

**Action-Area-Rack**

Das Action-Area-Rack von Liebherr ist ein Zubehörteil, mit dem sich Kühl- und Gefriergeräte sowie Eistruhen und Getränkekühler von Liebherr flexibel und modular übereinander anordnen lassen.



Unser Katalogprogramm

Liebherr-Gewerbegeräte finden Sie überall, wo Service und Beratung großgeschrieben werden: Im Fachgeschäft!

Den Überblick zu weiteren Liebherr-Geräten finden Sie in unseren Katalogen. Erhältlich im Handel oder zum Download unter home.liebherr.com.



BIM-Daten ab sofort verfügbar

Durch die Zusammenarbeit von Liebherr-Hausgeräte und Specifi® haben Planer und Händler weltweit Zugang zu einer digitalen Liebherr-Hausgeräte-Bibliothek mit BIM-Modellen für die Bereiche Food Service und Scientific. Kompatibel mit AutoCAD® und Revit. home.liebherr.com/bimdata



Mehr Informationen über unsere technischen Daten finden Sie hier: home.liebherr.com/foodservice



Mehr Informationen über unsere Garantiebedingungen finden Sie hier: home.liebherr.com/service



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH · home.liebherr.com
Tel.: +43 50809-21700
e-mail: sales.at@liebherr.com · service.at@liebherr.com
spareparts.at@liebherr.com · produktinfo.at@liebherr.com

Technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- und Textinhalte vorbehalten. Farbabweichungen medientechnisch bedingt. Aktueller Datenstand siehe home.liebherr.com.
Printed in Germany by mediaprint solutions GmbH. 794.3 231-09/01.2025

