

IRc 3920

Beépíthető hűtőszekrény EasyFresh-sel

◇ Plus



LIEBHERR

IRc 3920

Beépíthető hűtőszekrény EasyFresh-sel

◇ Plus


 ↑
 88
 ↓


Építési mód	Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály	A
Energiafogyasztás év/24 h	60 / 0,164 kWh
Teljes hűtött tér	136 l ¹
Zajszint	27 dB(A)
Klímaosztály	SN-T (+10 °C ig +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Vezérlés	
Vezérlés	Monokróm LCD-kijelző, érintőelektronika Digitális hőmérsékletkijelző
Csatlakozó	SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
Ajtóriasztás	optikai és akusztikus
Hűtőréssz	
Ajtó tárolópolek	Műanyag ajtópolek palacktartóval, Tojástartó, FlexCube
VarioSafe	igen
Palacktartoló	3-as palacktartó
Megvilágítás	LED felső megvilágítás
Zöldségesfiókok száma	1 EasyFresh rekesz
A felszereltség előnyei	
Ajtónyitás iránya	jobb, átfordítható
Cserélhető ajtótmítés	igen
EAN	4016803114161

Tartozékok

612526500	SmartDeviceBox
988245900	Vajasdoboz
988246400	VarioSafe
743892200	VarioBox
988267100	FlexCube
988246200	Italállvány
988246600	3-as palacktartó
909735100	3 méteres tápkábel, F típusú

Jellemzők



EasyFresh

EasyFresh-rekeszünk garancia az élelmiszerek otthoni frissességére. Optimális tárolásról gondoskodik, legyen szó csomagolatlan gyümölcstről vagy zöldségről. Az élelmiszerek révén megnő a páratartalom a rekeszben a szoros záródásnak köszönhetően. Ezáltal sokáig frissek maradnak az élelmiszerek.



Utólag beépíthető SmartDeviceBox

Szeretne felkészülni az okosotthonok világára? Liebherr készüléke támogatja ebben: utólag is beszerelhet egy SmartDeviceBox-ot, amellyel Liebherr készülékét az internethez csatlakoztathatja. A SmartDeviceBox néhány kézmozdulattal beépíthető, és használatával feltárul a digitális lehetőségek teljes univerzuma.



Érintőkijelző

Valóban megérint: az érintőkijelző segítségével egyszerűen és könnyedén kezelheti Liebherr készülékét. A kijelzőn valamennyi funkció áttekinthetően elrendezett. Finom érintéssel könnyen kiválaszthatja például a funkciókat, vagy ellenőrizheti a hűtőkészülék aktuális hőmérsékletét.



SoftSystem

A reggelitől az éjszakai nassolásig számos alkalom kínálkozik a hűtőszekrény kinyitására, majd zárására. Liebherr készüléke felkészült erre: a SoftSystem révén finoman, biztonságosan, könnyen és halkan záródik a hűtőszekrény ajtaja. Közben az ajtó belsejében tárolt palackok stabilan állnak – semmi nem zörög és koccan.



UltraSilent


Erről a Liebherr termékről még bizonyára sosem hallott – hiszen annyira halk, mint talán egyetlen más hűtőszekrény sem. Fokozottan zajcsökkentett kivitelének köszönhetően „hallatlanul” csendes. Nagyfokú zajmentessége még a leghalkabb hűtőkészülékekkel összehasonlítva is új mércét állít.



LED-es mennyezetvilágítás

A LED-es mennyezetvilágítás felülről világítja meg a belső teret, így könnyedén áttekintheti élelmiszereit. Külön fénypont: a LED-ek az üveglapok előtt vannak elhelyezve, hogy egy teli hűtőszekrényt is jól megvilágítsanak.

Műszaki rajz



Maximális súly szekrényajtónként:
Hűtőrekesz: 16 kg

A termékek és azok adatai reklámcélokából vannak beállítva. Bár minden erőfeszítést megteszünk a szórólapon szereplő adatok és információk pontosságának biztosítására, a Liebherr fenntartja a jogot a változtatásokra előzetes értesítés nélkül. Amennyiben a készülék tényleges méretei, specifikációi és teljesítménye döntő fontosságúak, javasoljuk, hogy ellenőrizze az adott készülékhez mellékelte telepítési útmutatót. A Liebherr nem vállal felelősséget az esetleges károkért. (13.12.2024)

