

IRd 3900

Chłodziarka do zintegrowanej zabudowy EasyFresh

○ Pure



IRd 3900

Chłodziarka do zintegrowanej zabudowy EasyFresh

O Pure

Easy
FreshSmart
Device
readyTouch-
DisplayUltra
Silent

88



Konstrukcja Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej

Klasa efektywności energetycznej

Zużycie energii w ciągu 365 dni 75 / 0,205 kWh

Pojemność całkowita 136 l¹

Poziom głośności w dB 28 dB(A)

Klasa klimatyczna SN-T (+10 °C do +43 °C)

Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.) 87,4-89 / 56-57 / min. 55

Sterowanie

Sterowanie Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, monochromatyczny, elektronika dotykowa

Cyfrowy wyświetlacz temperatury

Interfejs SmartDeviceBox: opcjonalnie

Alarm otwartych drzwi optyczny i dźwiękowy

Chłodziarka

Drzwi wewnętrzne Półki drzwiowe z wysokiej jakości tworzywa z przestrzenią na butelki i puszki, tacka na jajka

Oświetlenie Oświetlenie sufitowe LED

Pojemniki na warzywa i owoce 1 EasyFresh-Safe

Zalety wyposażenia

Kierunek otwierania drzwi prawo wymienne

Wymienne uszczelki drzwiowe tak

Kod EAN 4016803113010

Akcesoria

612526500	SmartDeviceBox
988245900	Pojemnik na masło
988246400	VarioSafe
743892200	VarioBox
988267100	FlexCube
988246200	Półka na butelki
988246600	Potrójna półka na butelki
909735100	Przewód zasilania typu F 3 metry

Cechy



EasyFresh

Gwarancją świeżości jak z targu w Twoim domu jest nasz system EasyFresh-Safe. Czy to owoce luzem czy też warzywa: tutaj wszystko jest przechowywane optymalnie. Ze względu na artykuły spożywcze dzięki szczelnemu zamknięciu w pojemniku Safe zwiększa się wilgotność powietrza. Dzięki temu produkty pozostają przez długi czas świeże.



Możliwość doposażenia w moduł SmartDeviceBox

Chcesz przygotować się na przyszłość Smart Home? Twoja lodówka Liebherr chętnie Ci w tym pomoże: możesz doposażyć ją w moduł SmartDeviceBox, który umożliwia korzystanie z internetu. Moduł SmartDeviceBox można bardzo łatwo zainstalować i otwiera on już dziś przed użytkownikami cały świat cyfrowych możliwości.



Wyświetlacz dotykowy

Naprawdę poruszające: za pomocą wyświetlacza dotykowego można łatwo i intuicyjnie obsługiwać urządzenia Liebherr. Na wyświetlaczu są prezentowane w przejrzysty sposób wszystkie funkcje. Za pomocą lekkiego dotknięcia palcem można wybierać na przykład bez problemu funkcje lub też sprawdzać aktualną temperaturę w lodówce.

Ultra Silent

UltraSilent

O tej lodówce Liebherr na pewno jeszcze nie słyszałeś – po prostu dlatego, że jest tak cicha, jak prawie żadna inna: dzięki swej specjalnie redukującej hałas konstrukcji jest „niestychanie” cicha. Ze względu na swój wysoki poziom tłumienia hałasu wyznacza nowe standardy nawet w porównaniu z najcichszymi urządzeniami chłodzącymi.



Oświetlenie górne LED


Oświetlenie górne LED oświetla wnętrze od góry – w celu zapewnienia dobrego widoku artykułów spożywczych. Doskonały kierunek oświetlenia: Diody LED są zamontowane przed płytami szklanymi, w związku z czym nawet pełna lodówka jest dobrze oświetlona.



Komfortowa regulacja wysokości płyt szklanych

Chcesz umieścić duże naczynie w lodówce? Wystarczy jedynie zmienić wysokości wsuwania płyt szklanych. Dzięki komfortowej regulacji wysokości można to zrobić szybko i indywidualnie, nawet jeśli są na nich umieszczone artykuły spożywcze.

Rysunek techniczny



Maksymalna waga na drzwi szafki:
Komora chłodziarki: 16 kg

Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (13.12.2024)

