

FCFCvg 4002

Chłodziarka – zamrażarka
Perfection



¹ Wskazuje temperaturę otoczenia, w której urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.

Pojemność brutto/netto łącznie	
Chłodziarka	267/187 l
Zamrażarka	110/45 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	597/654/2044
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	
Chłodziarka	460/423/1037
Zamrażarka	406/292/614
Zużycie energii w ciągu 365 dni	457 kWh
Klasa klimatyczna (Dyrektywa energetyczna)	5
Klasa temperaturowa (Dyrektywa energetyczna)	L1/M1
Temperatura otoczenia	+10 °C do +40 °C ¹
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	48 dB(A)
Prąd znamionowy	2,0 A
Częstotliwość / napięcie	50/60 Hz / 220-240 V~
Oddawanie ciepła	290 kJ/h
System chłodzenia	dynamiczny
Metoda odszraniania	odszeranie automatyczne
Zakres temperatury	
Chłodziarka	+1 °C do +15 °C
Zamrażarka	-9 °C do -26 °C
Materiał obudowy / kolor	stal szlachetna / stal szlachetna
Materiał drzwi / kolor	stal szlachetna / stal szlachetna
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne w kolorze srebrnym
Sterowanie	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Wskaźnik temperauiry	zewnętrzny cyfrowy/zewnętrzny cyfrowy
Oświetlenie wewnętrzne	LED
Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Regulowane półki	3
Szuflady	3
Maksymalne obciążenie półek	45 kg
Uchwyt	solidny uchwyt aluminiowy
Rodzaj zamka	mechaniczny
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	84/78 kg
Kod EAN	9005382247471

LIEBHERR