
Професионални уреди 2024/2025 г.

Food Service, Bakery, Beverages,
Wine, Frozen Food

LIEBHERR

Охлаждане и замразяване





Най-високо ниво на прецизност и надеждност

Новото поколение уреди от специалистите в областта на охлаждането за професионална употреба.

Независимо дали работите в хранително-вкусовата промишленост, в хотелиерството, или в търговията с хранителни продукти на дребно; независимо дали искате да охладите напитки, да темперирате вино, да замразявате сладолед или да поддържате пресни чувствителни суровини; независимо дали става въпрос за пекарна, столова, търговско помещение или зад щанда: Ние имаме правилното решение за охлаждане за Вас.

Като специалист по охлаждане и замразяване в професионалния сектор ние Ви предлагаме обширно портфолио от иновативни, устойчиви и енергийно ефективни професионални уреди. Тяхното изключително надеждно и прецизно охлаждане Ви помага във Вашата професионална ефективност и гарантира, че храната Ви се съхранява безопасно и се запазва свежа.

В допълнение към уникалното качество, непреходният дизайн и високото ниво на лекота на използване са израз на дългогодишния ни опит в производството на професионални уреди за охлаждане. Вижте сами.

Съдържание

Фирмената група Liebherr	6
Марка и качество	8
Устойчивост	10
Специалист в системите	12
Издръжливост и ефективност	14
Ефективност на охлаждането и стабилност на температурата	15
Безопасност и аларми	16
Хигиена и лесно почистване	17
Управление и оборудване	18
Серии	19

С цел по-лесно четене използваме само мъжката форма на думата – без каквото и да е намерение за дискриминация. Това е представително за неутрално по пол наименование. По принцип се имат предвид всички полови идентичности.


Хранително-вкусова промишленост, хотелиерство и месарници	20
Серии	22
Хладилници и фризери GN 2/1 с динамично охлаждане и вътрешна и външна част от неръждаема стомана	24
Хоризонтални хладилници с динамично охлаждане, с вътрешна и външна част от неръждаема стомана	34
Хладилници и фризери с пластмасово вътрешно тяло	
и динамично охлаждане	44
и статично охлаждане	52
Комбинации хладилник-фризер	54
Подплотови фризери	56
Акcesoари	60



Пекарни и сладкарници	64
Серии	66
Хладилници и фризери за пекарни с динамично охлаждане и вътрешна и външна част от неръждаема стомана	68
пластмасово вътрешно тяло	74
Акcesoари	78



Напитки	80
Серии	86
Хладилни витрини с динамично охлаждане	88
Хладилници с динамично охлаждане	94
Хладилници за събития с динамично охлаждане	106
Подплотови хладилници	110
Хладилни ракли със статично охлаждане	118
Акcesoари	122



Вино	126
Групи модели	128
Преглед на асортимента	129
Уреди за сервиране на вино	130
Уреди за климатизиране на вино	136
Уреди за съхранение на вино	146
подплотови виноохладители	156
Компактни уреди	157
Акcesoари	160



Сладолед и замразени храни	162
Фризери тип ракла	166
Фризери за стимулиране на продажбите	182
Акcesoари	186





Земекопно-транспортни машини



Товаро-разтоварна техника



Машини за подземно строителство



Минно оборудване



Мобилни и верижни кранове



Кулокранове



Техника за бетон



Морски кранове



Авиационна и транспортна техника



Зъбонарезна техника и автоматизационни системи



Компоненти



Хотели



Хладилници и фризери

Надеждността има традиция. И последователи по целия свят.

Повече от 75 години Liebherr предлага висококачествени продукти за перспективни отрасли. Ние растем с нашите клиенти и партньори по целия свят – и винаги надминаваме себе си.

Едно голямо семейство

Фирмената група Liebherr е основана през 1949 г. от Ханс Либхер. През повече от 75-годишната история на компанията семейният бизнес на Liebherr демонстрира стабилност и надеждност. Либхер е един от най-мащабните производители на строителни машини и освен това постига успехи и в много други отрасли. Децентрализирано организираната фирмена група от компании с почти 50 000 служители по целия свят е разделена на независимо работещи бизнес подразделения.

Фирмената група вече включва 13 производствени раздели – земекопно-транспортни машини, товаро-разтоварна техника, машини за подземно строителство, минно оборудване, мобилни и верижни кранове, кулокранове, бетоносмесителна техника, морски кранове, авиационна и транспортна техника, зъбообработващи машини и автоматизационни системи, хладилници и фризери, компоненти и хотели – с над 140 компании на всички континенти. Компанията майка на фирмената група е Liebherr-International AG в Буле (Швейцария), чиито акционери са изключително членове на семейство Либхер.



Млади, но въпреки това опитни: Домакински уреди

Подразделението за домакински уреди е основано през 1954 г. в завода в Оксенхаузен и играе важна роля в развитието на фирмената група още от начало. Liebherr-Hausgeräte е първокласен производител на иновативни хладилници и фризери за частни домакинства и професионална употреба повече от 70 години. С годишно производство от над 2,2 милиона броя, Liebherr е един от водещите европейски доставчици на хладилници. Петте производствени обекта в Оксенхаузен (Германия), Лиенц (Австрия), Радиново (България), Кланг (Малайзия) и Аурангабад (Индия) формират производствена мрежа за най-съвременни хладилници и фризери.



Liebherr-Hausgeräte развива дейността си в целия свят: С наситена мрежа от търговски фирми и офиси в България, Германия, Великобритания, Австрия, Канада, Малайзия, Русия, Швейцария, Сингапур, Южна Африка и САЩ специалистът по охлаждане и замразяване осигурява компетентна консултантска дейност на своите клиенти и гарантира професионални сервиз и поддръжка на място.

Качеството е в нашата ДНК.

Нашата работа се ръководи от високите изисквания на нашите клиенти по целия свят. Повече от 70 години Liebherr предлага висококачествени уреди за частния и търговския сектор, които отговарят на тези изисквания и които са се доказали в дългосрочен план и се изплащат.


Специалист по охлаждане и замразяване

С изключително качество, иновативни технологии и естетичен и с това удобен за потребителя дизайн, Liebherr продължава да налага нови стандарти. Как постигаме това? Като се специализираме в това, което правим: разработване и производство на изключителни хладилници и фризери. Преди всичко за професионална употреба. Нашите уреди са проектирани за специалните изисквания в тази област с ясна мисия: да улесним трудната Ви работа всеки ден с максимална прецизност и безопасност.



Върхова сила за Вашия бизнес

Ако искате да предложите съвършенство, разчитате на съвършенството: Специално разработени за хранително-вкусовата промишленост, нашите професионални хладилници и фризери отговарят на най-високите изисквания с допълнителната порция здравина, ценова ефективност и лесно почистване. Храните и напитките се съхраняват надеждно и безопасно, дори при околна температура до +43°C и много отваряния на вратата, като едновременно се презентират оптимално и по привлекателен начин.



Liebherr факторът:

Професионални хладилници и фризери

- Специално разработени за хранително-вкусовата промишленост
- Безопасно съхранение на хранителни продукти
- Перфектна презентация на продуктите
- Най-високо качество благодарение на изчерпателни процедури за изпитване

Тестван до най-малкия детайл. И отвъд това.

От концепцията през разработването и производството до маркетинга – Liebherr прави всичко по силите си, за да предложи иновативни продукти с най-високо качество. Още в етапа на разработка тестваме всички хладилни, механични и електронни компоненти за тяхното надеждно функциониране. Така например, за да одобрим една панта за врата, тя трябва да премине най-малко през 100 000 отваряния. Можете да разчитате на това: Вашият уред Liebherr е до вас като професионален партньор – 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

Отговорност във всяко отношение

Отговорното използване на нашите ресурси е наша мисия, а непрекъснато подобряване по време на целия жизнен цикъл на продукта е дългосрочната цел. Ето защо ние непрекъснато разработваме по-щадящи околната среда методи за производство за по-устойчиви продукти – с обичайното високо качество на Liebherr. В допълнение към високата енергийна ефективност, се фокусираме особено върху дълготрайността и дългата наличност на резервни части за продуктите.

Целенасочена разработка

Ние залагаме на холистичен подход към аспектите на устойчивостта, когато проектираме нашите продукти. Ето защо нашата продуктова отговорност започва с разработването на уреда и продължава с отговорния дизайн на веригите за производство и доставки. Правилният избор на материал по отношение на възможността за рециклиране, както и възможно най-енергоспестяващото производство, са важни параметри. Нашите уреди, неизискващи почти никаква поддръжка, се характеризират с много ниска консумация на енергия и ниски общи експлоатационни разходи по време на фазата на използване.

Охладено по естествен начин

Ние бяхме първите, които трансформираха цялата си гама от хладилници към хладилни агенти и пропеланти без съдържание на хлорофлуоровъглероди. Днес без изключение използваме естествените хладилни агенти R600 и R290. Те са специално предназначени за високоефективни компресори и гарантират ниска консумация на електроенергия и ниски разходи.



Високоефективни: Ето колко икономични са хладилниците Liebherr.

Колко ефективни са нашите уреди показва и онлайн инструментът на финансираните от ЕС проекти Label2020 и BELT. На тази страница можете да търсите и сравнявате консумацията на електроенергия и много други данни за електроуредите. Калкулаторът взема предвид местните цени на електроенергията и показва разходите за целия полезен живот. Съпоставката показва: Liebherr си заслужава!

Към проверката на ефективността: tool.label2020.eu

Отговорно производство

При производството на нашите уреди ние боравим отговорно с ресурсите и използваме възобновяема енергия. Енергията, освободена по време на производството, се използва от нас повторно например за отопление на сгради. Ние също така пречистваме водата след производствения процес, за да гарантираме, че не съдържа вредни вещества. Освен това непрекъснато намаляваме обема на отпадъците си чрез последователното им разделяне и рециклиране на производствените материали, когато това е възможно.



Сертифицирани в цяла Европа

Всички наши европейски производствени обекти са сертифицирани съгласно международните стандарти за качество (ISO 9001), за управление на околната среда (ISO 14001) и за управление на енергията (ISO 50001).

EcoVadis Gold

Ние разглеждаме темата за корпоративната отговорност цялостно и във всички етапи от жизнения цикъл на продукта. Нашият ангажимент беше отличен със златен медал за 2023 г. от водещата световна рейтингова агенция CSR EcoVadis. Гордеем се, че сме в топ 3% от компаниите, оценени от EcoVadis.



Liebherr факторът:

Екологично разработване и производство:

- уреди с много ниска консумация на енергия
- естествени хладилни агенти
- спестяващи ресурси производствени процеси
- европейските филиали са напълно сертифицирани
- Златен медал от EcoVadis

Нашият път към бъдещето

- продуктов дизайн с възможност за рециклиране
- разделяемост на една разновидност
- повторна употреба на материали

- максимална енергийна ефективност
- максимално дълъг срок на експлоатация
- лесен ремонт
- оптимални условия за съхранение



- повече възобновяеми материали
- повече рециклирани материали
- по-малко замърсяващи околната среда суровини

- по-нисък разход на енергия
- повече възобновяема енергия
- по-малко отпадъци

Изберете професионално охлаждане и замразяване.

Независимо дали става въпрос за хранително-вкусова промишленост, пекарна, или търговия с хранителни продукти на дребно, за напитки, замразени храни, или сладолед: Всеки, който иска да отговори на очакванията на своите клиенти и гости по отношение на свежест и качество, залага на хладилна техника, отговаряща на най-високите изисквания. Със специално разработените професионални уреди ние предлагаме на нашите професионални клиенти първокласни решения за натоварваща ежедневна работа – и добри аргументи за избор на специалист в системите.

Изключителното представяне има своите причини. При нас те са дори пет.

Съвършенството на Liebherr се основава на пет стълба:

Дълготрайност и икономичност

Нашите хладилници и фризери се отличават с висока ефективност и много ниски енергийни и общи експлоатационни разходи. Здравите материали, висококачествените хладилни компоненти и висококачествената изработка гарантират дълъг експлоатационен живот. Лесната поддръжка и не на последно място фактът, че уредите не изискват техническо обслужване, също допринасят за отличните TCO (общи експлоатационни разходи).

Ефективност на охлаждане и температурна стабилност

Перфектно охлаждане, дори при високи температури на околната среда (до 43°C): Можете да разчитате на висока температурна устойчивост на нашите професионални уреди. Дори честото отваряне на вратите не може да повреди Вашите продукти: Най-съвременните компоненти, мощните и екологично чисти хладилни агенти и прецизното управление са координирани по такъв начин, че качеството и свежестта на продуктите да се поддържат постоянно, без да се нарушава икономическата ефективност на уредите.

Сигурност и аларми

Многобройните функции за сигурност в нашите професионални уреди гарантират, че Вашите хранителни продукти са винаги правилно охладени и че няма загуба на качество. Различни алармени системи предупреждават незабавно например за температурни отклонения, ключалките на вратите предпазват от неоторизиран достъп.

Хигиеничност и лесно почистване

Безкомпромисната хигиена е от съществено значение при съхранението на хранителни продукти. Ето защо нашите уреди са особено лесни за почистване. Те разполагат например с вътрешно тяло с пространство без фуги, което може да се почисти лесно и основно. Предните части, отделенията и решетъчните рафтове винаги са проектирани по такъв начин, че да се почистват лесно.

Управление и оборудване

В напрегнатата ежедневна работа всичко трябва да върви гладко. Благодарение на добре обмислените детайли, интелигентните функции и отличното качество на материалите нашите професионални уреди Ви предлагат максимален комфорт при работа и така начин гарантират безпроблемни работни процеси.

Практичност във всяко отношение

Професионалният уред на Liebherr се изплаща още повече във времето, когато се повишават цените на електроенергията и има екстремни колебания в търсенето: неговите висококачествени компоненти, отличната ефективност на охлаждане и ниското потребление на енергия осигуряват оптимални ТСО (общи разходи за притежание).



Дългосрочно удовлетворение: изключителен срок на експлоатация

Уредите на Liebherr са проектирани за 15-годишен цикъл на експлоатация. Тяхната изключително здрава конструкция осигурява възможност същите да издържат оптимално на изискванията на ежедневната употреба. Това е качество, което се изплаща – за много години напред.

Оригинални от Liebherr: Десет години налични резервни части

За да Ви помогнем да се радвате на Вашия професионален уред дълго време, ние гарантираме наличието на резервни части поне десет години след прекратяването на серията – въпреки че, разбира се, правим всичко възможно, за да гарантираме, изобщо да нямате нужда от резервни части.

Добре за хората и за околната среда: максимална ефективност

Енергийно ефективните хладилници и фризери помагат да се справите с постоянно нарастващите цени на електричеството. Liebherr използва изцяло потенциала на всички компоненти – от компресора до уплътнението, осветлението и електронните компоненти. Изключително ефективните уреди, като тези от серия Perfection, демонстрират положителния ефект върху общите Ви експлоатационни разходи.

спестяват се разходи, време и усложнения, не изискват техническо обслужване

Професионалните свободностоящи уреди работят без филтри или други компоненти и части, които изискват редовна замяна. Няма допълнителни изисквания за почистване.

Кондензатор с орebrени тръби

Нашите издръжливи кондензатори с орebrени тръби предотвратяват отлагането на замърсявания, не изискват техническо обслужване и осигуряват отлични хладилни характеристики и ефективност в продължение на много години. Те намаляват експлоатационните разходи на Вашия хладилник.

Устойчиво качество на охлаждането, постоянна температура

Уредите на Liebherr предлагат оптимална надеждност при охлаждане и замразяване: хранителните продукти се охлаждат бързо и плавно, като температурните колебания се свеждат до минимум. Това поддържа свежи хранителните продукти възможно най-дълго време.

Постоянно охлаждане в съответствие с DIN EN 16825:2015

Хранителните продукти запазват своето качество само при минимални колебания на температурата. Хладилниците на Liebherr впечатляват със стабилна температура между -1°C и $+5^{\circ}\text{C}$. Така не само се запазва климатът на съхранение, но и стойността на Вашите продукти и съставки.

Постоянно замразено състояние в съответствие с DIN EN 16825:2015

Чувствителните хранителни продукти не могат да бъдат подлагани на големи отклонения от зададената температура на съхранение. Фризерите на Liebherr гарантират стабилна температура между -15°C и -18°C . Това Ви позволява да съхранявате хранителните продукти по-дълго време и запазва качеството на Вашите замразени продукти.

Много бързо охлаждане с помощта на SuperCool

За оптимална температура дори при затоплени от слънцето, закупени от пазара продукти: Щом бъде активирана SuperCool, Вашият уред Liebherr повишава производителността си, докато свежите хранителни продукти не се охладят колкото и останалото съдържание. SuperCool се изключва след максимално 12 часа.

Без повече размразяване благодарение на NoFrost

Технологията NoFrost не дава никакъв шанс на обледеняването. Охлаждането с помощта на вентилатор се бори с появяващата се влага, а фазите на циклично размразяване отстраняват дори последните частици влага от вътрешното пространство. За удобно и безопасно съхранение без обледеняване.



Много бързо замразяване с помощта на SuperFrost

Автоматичната функция SuperFrost понижава бързо температурата във Вашия професионален фризер до най-ниското ниво, като по този начин създава резерви от студ за замразяване при запазване на витамините. Веднага след приключване на процеса на замразяване или след макс. 65 часа, SuperFrost превключва обратно към нормален режим на работа, като по този начин предотвратява ненужния разход на енергия.

Идеална влажност с HumidityControl

Перфектните климатични условия могат да се създадат само при правилната комбинация от температура и влажност. С HumidityControl можете да регулирате влажността в съответствие с изискванията на съхраняваните хранителни продукти на три етапа, като по този начин се осигурява свежест изключително дълго време.




Безопасността като стандарт

Всеки, който продава хранителни продукти, трябва да има надеждна защита на стоките: от прекъсване на процеса на охлаждане и колебания на температурата, но също и от неоторизиран достъп. И двете се предотвратяват лесно с помощта на нашите професионални хладилници и фризери.

LightAlarm: Светлината е включена, вратата е затворена

В случай на неконтролирано повишение на температурата, ако е оставена отворена врата или има други проблеми, вътрешното осветление на уреда ще започне да мига. При уредите със стъклена врата това показва бързо къде е необходимо действие. При уредите с масивна врата мигащата светлина отвътре предупреждава да се затвори вратата незабавно, за да се запази качеството на съхранение.



Информация за прекъсване на електрическото захранване: разберете какво се е случило

Ако захранването е прекъснато поради повреда, информацията за прекъсването на електрозахранването се показва, когато захранването е възстановено. Тя съобщава кога уредът е бил временно без захранване и каква максимална температура е достигната през това време. Това Ви дава възможност да оцените потенциалната загуба на качество.

Механично заключване с ключ: ключът към пълното управление

Всички професионални уреди на Liebherr за пекарни и обекти за обществено хранене са оборудвани с механична ключалка с два ключа. По този начин можете да сте сигурни, че неупълномощени лица нямат достъп до Вашите съхранявани продукти.

Електронно заключване: за презастраховане

Всички уреди на Liebherr с електронна ключалка могат да се заключват и отключват чрез индивидуален PIN код. Това позволява на произволен брой потребители да заключват и отключват уреда чрез потребителския интерфейс, без да е необходимо да споделят ключ.



Чистота

Съвършената хигиена играе важна роля при професионалната работа с хранителни продукти. Поради това нашите професионални уреди имат функции, които намаляват замърсяването от самото начало и правят почистването много по-лесно.

Сифон в пода за бързо почистване

Лесно постигане на високи нива на хигиена: Вграденият сифон в пода на уредите за заведения за обществено хранене на Liebherr осигурява възможност за удобно почистване в тесни пространства. Водата просто се оттича и Вашият уред отново е бързо хигиенично чист.



Безопасно за неупаковани хранителни продукти вътрешно пространство

Всички материали в уредите на Liebherr за пекарни и обекти за обществено хранене са безопасни за храни и са подходящи за съхранение на неупаковани храни.

Безшевно вътрешно пространство за предотвратяване на замърсяването

Пластмасовата вътрешност е произведена от полистирол: подлежаща на пълно рециклиране, здрава пластмаса без миризма. Произведена без шевове от едно парче, тя няма скрити места за наслоени замърсявания и големите ъгли могат да се почистват бързо и лесно. Перфектната комбинация от устойчивост и хигиена.



Лесно и без усложнения

На местата, където се работи с хранителни продукти, нещата често са забързани. Следователно нашите професионални хладилници и фризерите имат много характеристики и интелигентни детайли, които улесняват ежедневната Ви работа.



Отворени за комфорт: Ограничител на вратата на 90°

Ако вратата е отворена на повече от 90°, тя остава отворена сама. Това Ви дава достатъчно свобода на движение, за да зареждате уреда с две ръце, да сортирате или да изваждате продукти. Това улеснява и почистването. Под 90° вратата се затваря автоматично така, че температурата остава стабилна и се запазва качеството на съхраняваните продукти.

Устройство за отваряне с крачен педал

Дори и да нямате свободна ръка, можете да отворите удобно уреда с помощта на крачния педал, предлаган като аксесоар. Особено в професионална среда, тази функция улеснява значително използването на хладилниците и фризерите, тъй като можете лесно да отворите вратата, когато ръцете Ви са заети, без да губите време.

Пести сили: ергономична дръжка

Пазете силите си за по-важни неща: Дръжката е предназначена за интензивна употреба. Ергономична, лесна за хващане отляво и отдясно и много лесна за почистване.

Комфорт на върха на Вашите пръсти: интуитивна навигация в менюто

Контролирайте с лекота състоянието на уреда, без да отваряте вратата, с помощта на вградения във вратата панел за управление. Навигацията в менюто не се нуждае от обяснения и се управлява чрез три сензорни бутона.



Серия Performance

Нашата Performance серия се фокусира върху най-важното: Уредите от този клас отговарят на всички изисквания за безопасно съхранение при стабилни температури. Всички Performance уреди са изработени от бяла стомана, предлагат се като модели с цяла врата и са оборудвани с функцията SmartFrost във версията за фризер.



енергийно ефективни



Фризер SmartFrost



HumidityControl

Серия Perfection

Уредите от серията Perfection предлагат всичко, за да отговорят на най-високите изисквания и предизвикателства на ежедневната Ви работа. Те са изработени от неръждаема стомана, предлагат се с цели или стъклени врати и впечатляват с оптимално осветление. Охлаждащият им спектър варира от -2°C до +15°C; фризерите разполагат с функциите SmartFrost и NoFrost.



Осветление



Фризер NoFrost и SmartFrost хладилник със стъклена врата



Корпус от неръждаема стомана



Хладилници и фризери за хотелиерството и хранително-вкусовата промишленост, препоръчани за професионалисти от професионалисти

Високи температури, малко пространство, много суматоха – хладилниците и фризерите в професионалните кухни трябва да могат да се справят с проблеми и винаги да осигуряват пълна ефективност. Точно затова Liebherr разработи своето портфолио за хранително-вкусовата промишленост и хотелиерството: Уредите съхраняват хранителни продукти надеждно с постоянна производителност на охлаждане, дори при околни температури до +40°C. Те са изключително здрави, издръжливи, лесни за почистване и особено устойчиви, не само благодарение на естествения хладилен агент. В същото време те отговарят на всички приложими указания, стандарти и норми, включително по отношение на хигиената, концепцията HACCP или GN контейнерите. Ефективната хладилна система не само осигурява ниски енергийни и общи експлоатационни разходи, но също така Ви осигурява спокойствието, че Вашите продукти се съхраняват сигурно. Можете да разчитате на това – в края на краищата нашата цел е да сме перфектни от първата до последната крачка.

Хладилници и фризери

Хладилници и фризери с вътрешно тяло от неръждаема стомана



Серия Performance



Серия Perfection

Хладилници и фризери с пластмасова вътрешна облицовка



Серия Performance Серия Perfection

Хладилници и фризери с вътрешно тяло от неръждаема стомана

Серия Performance

	FRPSvg/FFPSvg
Условия на околната среда	Уреди с врата с изолационна пяна: Климатичен клас B Уреди със стъклена врата: Климатичен клас B
Температурна стабилност	EN 16825 Хладилници: +1 °C до +15 °C / -2 °C до +15 °C Фризери -9 °C до -26 °C Хладилници: Клас M1 Фризери Клас L1 Хладилници: с 3 зони на влажност Фризери: с NoFrost
Надеждност на съхранението	оптични и акустични аларми Аларма за прекъсване на хранването Самозатваряща се врата < 90° Механична брава
Оборудване	монохромен дисплей, сензорни бутони Хладилници: GN 2/1, 530 × 650 mm (надлъжно чекмедже) Фризери: GN 2/1, 530 × 650 mm (надлъжно чекмедже) Таймер за поддръжка с индивидуална настройка Колела по височина крачета като аксесоар, стандартно с регулируеми по височина крачета
	Хладилници: Светодиодно осветление на тавана Фризери: Светодиодно осветление на тавана Дръжка външен и вътрешен корпус от хром-никелова стомана (1.4301 / AISI 304) свързваност чрез преоборудване
Консумация на енергия	UltraEfficient Директива на ЕС 2015/1094
Спазване на регулаторните изисквания	Директива за безопасност на машините – EN 60335

Хладилници и фризери с пластмасова вътрешна облицовка

Серия Perfection

	FRPSvh/FRPSrh/FFPSvh/FFPSrh
	Уреди с врата с изолационна пяна: Климатичен клас B Уреди със стъклена врата KK 5 / FRPSvh 1412 KK4
	EN 16825 Хладилници: + °C до +15 °C / -2 °C до +15 °C Фризери -9 °C до -26 °C Хладилници: Клас M1 Фризери Клас L1 Хладилници: с 3 зони на влажност Фризери: с NoFrost оптични и акустични аларми Аларма за прекъсване на хранването Самозатваряща се врата < 90° Механична брава 2,4"-цифров дисплей, Touch & Swipe Хладилници: GN 2/1, 530 × 650 mm (надлъжно чекмедже) Фризери: GN 2/1, 530 × 650 mm (надлъжно чекмедже) Таймер за поддръжка с индивидуална настройка Колела по височина крачета като аксесоар, стандартно с регулируеми по височина крачета
	Хладилници: вертикално LED осветление Фризери: вертикално LED осветление Дръжка външен и вътрешен корпус от хром-никелова стомана (1.4301 / AISI 304) налична свързваност
	UltraEfficient Директива на ЕС 2015/1094 Директива за безопасност на машините – EN 60335

Серия Performance

	FRFvg/FFFsg/FCFvg
	Уреди с врата с изолационна пяна: Климатичен клас B
	EN 16825 Хладилници: +1 °C до +15 °C Фризери -9 °C до -26 °C Хладилници: Клас M1 Фризери Клас L1 Хладилници: с 3 зони на влажност Фризери: със SmartFrost оптични и акустични аларми Аларма за прекъсване на хранването Самозатваряща се врата при < 90° Механична брава монохромен дисплей, сензорни бутони Хладилници: 75 cm ширина: GN 2/1, 650 × 530 mm (напречно чекмедже) Фризери 75 cm ширина: Euronorm 600 × 400 mm (напречно чекмедже) Таймер за поддръжка с индивидуална настройка Колела/регулируеми по височина крачета като аксесоар, уредите с ширина 75 cm стандартно са с регулируеми по височина крачета
	Светодиодно осветление на тавана за модели FRFCvg Фризери: вертикално LED осветление Алуминиева дръжка вътрешен корпус: пластмаса външен корпус: прахово боядисана стомана свързваност чрез преоборудване
	SuperEfficient Директива на ЕС 2015/1094 FFFsg без етикет Директива за безопасност на машините – EN 60335

Серия Perfection

	FRFCvg/FRFBvg/FFFCvg/FFFBvg/FFFCsg/FCFCvg
	Уреди с врата с изолационна пяна: Климатичен клас B Уреди със стъклена врата: Климатичен клас 4
	EN 16825 Хладилници: +1 °C до +15 °C / -2 °C до +15 °C Фризери -9 °C до -26 °C Хладилници: Клас M1 Фризери Клас L1 Хладилници: с 3 зони на влажност Фризери: със SmartFrost и NoFrost оптични и акустични аларми Аларма за прекъсване на хранването Самозатваряща се врата при < 90° Механична брава монохромен дисплей, сензорни бутони Хладилници: 75 cm ширина: GN 2/1, 650 × 530 mm (напречно чекмедже) Фризери 75 cm ширина: Euronorm 600 × 400 mm (напречно чекмедже) Таймер за поддръжка с индивидуална настройка Колела/регулируеми по височина крачета като аксесоар, уредите с ширина 75 cm стандартно са с регулируеми по височина крачета Капак на изпарителя (защита срещу замръзване) само за модели със стъклени врати, по избор за модели с изолирани врати Хладилници: Модели със стъклени врати или с изолационна пяна с осветление на тавана за модели FCFCvg Фризери: LED осветление в предния корпус Алуминиева дръжка вътрешен корпус: пластмаса външен корпус: неръждаема стомана свързваност чрез преоборудване
	SuperEfficient Директива на ЕС 2015/1094 FFFCsg без етикет Директива за безопасност на машините – EN 60335

Предимствата накратко

Специални ключалки

За защита на съхраняваните продукти от нежелан достъп се предлагат до 5 допълнителни специални ключалки, като аксесоари за хладилниците и фризерите. По този начин на няколко уреда могат да се монтират различни ключалки, които да позволяват достъп до съответния уред само на персонала, който отговаря за него. (предлага се като аксесоар)

Информация за прекъсване на електрозахранването

Когато уредът е останал временно без електрическо захранване, тогава се показва информация за прекъсване на електрическото захранване, така също и достигнатата максимална температура за времето на прекъсването. Това Ви позволява да оцените по-добре потенциалната загуба на качество.

Стабилността на температурата отговаря на изискванията на DIN EN 16825:2015

За да се запази качеството на хранителните продукти, се допуска същите да се подлагат само на незначителни колебания на температурата. Със стабилни стойности между $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ или между $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ уредите на Liebherr осигуряват идеални условия.

SuperCool

Функция, с която вашият уред осигурява върхово представяне SuperCool временно увеличава хладилната мощност с цел бързо охлаждане на продуктите деактивира се автоматично след 12 часа.

HumidityControl

Перфектните климатични условия могат да се създадат само при правилната комбинация от температура и влажност. HumidityControl Ви дава възможност за регулиране на влажността в зависимост от Вашите нужди. За оптимален климат за съхранение и за възможността да се наслаждавате на свежест дълго време.


Решетъчни рафтове

Решетъчните рафтове с пластмасово покритие предоставят възможност за гъвкаво използване на вътрешното пространство и могат да издържат до 60 kg, което означава, че могат да се съхраняват безопасно продукти дори когато са изключително тежки.



Съвместими със стандартните контейнери

Хладилниците на Liebherr за обектите за обществено хранене са проектирани обикновено за използване с контейнери за хранителни продукти по европейски стандарт. Това означава, че ще може да се ползва всеки стандартен контейнер.



FRPSvh 6501 Perfection



Лесностъпни хладилни компоненти

Хладилните компоненти са интегрирани лесностъпно в горната част на обема на машината, което значително увеличава полезния обем на вътрешното пространство. За комфортно почистване или за евентуални сервизни работи предната част просто се сгъва нагоре. При ъгъл на отваряне над 45° тя може да се откачи напълно.

Стикер за енергийна ефективност в съответствие с Директива 2015/1094 на ЕС

Етикетът за енергийна ефективност показва от пръв поглед колко икономични са професионалните уреди на Liebherr. Ниското потребление на енергия понижава общите експлоатационни разходи.

Съответствие с изискванията на DIN EN 60335 за безопасност на уредите

За да се осигури възможно най-добрата безопасност на продукта, в допълнение към изискваната от закона маркировка UKCA/CE, всички свързани с безопасността зони се тестват от независима лаборатория.

Самозатваряща се врата

За да се улесни зареждането и изпразването, както и почистването, вратата на уреда остава отворена при ъгъл на отваряне около 90° , а при по-малък ъгъл се затваря сама за по-голяма безопасност.



Сменяемо уплътнение на вратата

Спестете време и пари: Уплътненията на вратата за поставяне чрез натискане от Liebherr могат да се сменят лесно. Ако някое уплътнение се повреди, Вие можете да го смените сами без инструменти.

Вътрешна и външна част от неръждаема стомана

Хигиената е главният приоритет на местата, на които се съхранява храна. Имайки предвид това, дълбоко изтеглената вътрешна облицовка от неръждаема стомана Gastronorm 2/1 е изработена от хигиенична неръждаема стомана и няма трудни за почистване функционални части. Безшевните странични панели от неръждаема стомана на външния корпус с изолационен слой също са изключително лесни за почистване. Хладилниците и фризерите от неръждаема стомана GN 2/1 са устойчиви на водна струя отвътре и отвън в съответствие с IPX5.

Сифон в пода

Вграденият сифон в пода на уредите Liebherr осигурява възможност за удобно почистване в тесни пространства. Водата просто се оттича и вашият уред бързо отново е хигиенично чист.

Нашите хладилници и фризери GN 2/1 от неръждаема стомана са разработени за най-взискателните задачи. Мощните хладилни компоненти гарантират, че хранителните продукти се охлаждат бързо с ниска консумация. Съвместимата с HACCP електроника позволява настройване на точната температура, която остава стабилна – за перфектна сигурност на съхранението дори при високи температури на околната среда. Решетки с регулируема височина и вътрешно пространство без никакви преградни елементи позволяват висока гъвкавост при съхранението и лесно почистване.

Електрониката с интегриран запис на температурата

Лесната за използване електроника управлява енергоспестяващата функция за размразяване според действителните нужди. Интегрираният регистратор на данни регистрира и запазва минималната и максималната вътрешна температура за съвместимо с HACCP документиране. В случай на температурни отклонения, например поради отворена дълго време врата, електрониката подава оптична и звукова аларма и по този начин защитава Вашите продукти.



Качество до последния детайл




LightAlarm

В случай на неконтролирано повишение на температурата, ако е оставена отворена врата или има други проблеми, вътрешното осветление на уреда ще започне да мига. При уредите със стъклена врата това показва бързо къде е необходимо действие. При уредите с масивна врата мигащата светлина отвътре предупреждава да се затвори вратата незабавно, за да се запази качеството на съхранение.



Стабилно, дълбоко изтеглено вътрешно тяло

Вътрешното тяло от дълбоко изтеглена неръждаема стомана има интегрирани ребра за контактните повърхности. Освен това то е устойчиво на корозия, хигиенично е и е особено лесно за почистване. Решетъчните полици могат да бъдат натоварени до 60 kg, така че дори тежките продукти не са проблем. Контейнерите Gastronorm 2/1 могат да се поставят директно върху опорните ребра.



Разширен температурен диапазон -2 °C/+15 °C

Хладилниците на Liebherr имат разширен температурен диапазон от -2 °C до +15 °C, така че дори месото остава свежо и вкусно по-дълго време.



Светодиодно осветление

Дори в тъмни помещения LED осветлението осигурява добро осветяване на вътрешното пространство. Оптималният обзор позволява желаният продукт винаги да е под ръка, вратата да се затвори бързо и температурата във вътрешното пространство да остане стабилна. Това намалява времето за търсене. И преди всичко – енергийните разходи. Вграденото светодиодно осветление улеснява почистването.



Интегриран WiFi/LAN интерфейс

WiFi/LAN интерфейсът позволява лесно да свържете Вашите уреди с Liebherr SmartMonitoring или наличните локални системи.



Видимост през уголемената стъклена врата

Поглед към наличните храни – от съществено значение в забързания работен ден. Изцяло стъклената врата с увеличено зрително поле осигурява максимална видимост във вътрешността на уреда. Това улеснява организирането на стоките и бързото намиране на необходимия продукт, спестявайки ценно време.

Хладилници GN 2/1 с динамично охлаждане и вътрешна и външна част от неръждаема стомана



New

FRPSvh 1412

Perfection

Предлага се от Q3/24

Брутен/Нетен обем	1414/1096 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1427/867/2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1239/650/1512
Клас на енергийна ефективност ¹	C
Потребление на енергия за 365 дни	1178 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	4
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ²	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	4,0 A
Инсталирана мощност	320 W
Отдавана топлина	650 kJ/h
Охлаждаща система / начин на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	+1°C до +15°C
Гастроном	GN 2/1, 530 × 650 mm (надлъжно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Изпълнение на вратата	плътна врата от хром-никелова стомана (1,4301 / AISI 304)
материал на вътрешния корпус	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление отляво, може да се включва отделно
Интерфейс	WLAN/LAN
Регулируеми полици	8
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	ляв монтаж/десен монтаж
Бруто/Нето тегло	260 / 235 kg
Предлага се също за централно свързване R 134a	FRPSrh 1412

Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622/7112606
Колела Ø 100 mm	9597965
Устройство за отваряне с крачен педал	9597649
Комплект Side-by-Side сив	9597778



New

FRPSvh 1402

Perfection

Предлага се от Q3/24

Брутен/Нетен обем	1360/1096 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1427/867/2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1014/650/1512
Клас на енергийна ефективност ¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	807 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ²	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	4,0 A
Инсталирана мощност	320 W
Отдавана топлина	520 kJ/h
Охлаждаща система / начин на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-2°C до +15°C
Гастроном	GN 2/1, 530 × 650 mm (надлъжно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Изпълнение на вратата	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
материал на вътрешния корпус	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED светлинна колона отляво
Интерфейс	WLAN/LAN
Регулируеми полици	8
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	ляв монтаж/десен монтаж
Бруто/Нето тегло	225 / 200 kg
Предлага се също за централно свързване R 134a	FRPSrh 1402

Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622/7112606
Колела Ø 100 mm	9597965
Устройство за отваряне с крачен педал	9597649
Комплект Side-by-Side сив	9597778

Хладилници GN 2/1 с динамично охлаждане и вътрешна и външна част от неръждаема стомана



New

FRPSvh 6511

Perfection

Предлага се от Q3/24

Брутен/Нетен обем	625/486 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	697/867/2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	509/650/1512
Клас на енергийна ефективност ¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	412 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ²	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	4,0 A
Инсталирана мощност	220 W
Отдавана топлина	365 kJ/h
Охлаждаща система / начин на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	+1°C до +15°C
Гастроном	GN 2/1, 530 × 650 mm (надлъжно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Изпълнение на вратата	плътна врата от хром-никелова стомана (1,4301 / AISI 304)
материал на вътрешния корпус	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление отляво, може да се включва отделно
Интерфейс	WLAN/LAN
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	201 / 178 kg
Предлага се също за централно свързване R 134a	FRPSrh 6511

Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622/7112606
Колела Ø 100 mm	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Комплект Side-by-Side сив	9597778



New

FRPSvh 6501

Perfection

Предлага се от Q3/24

Брутен/Нетен обем	597/486 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	697/867/2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	509/650/1512
Клас на енергийна ефективност ¹	A
Потребление на енергия за 365 дни	302 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ²	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	4,0 A
Инсталирана мощност	220 W
Отдавана топлина	305 kJ/h
Охлаждаща система / начин на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-2°C до +15°C
Гастроном	GN 2/1, 530 × 650 mm (надлъжно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Изпълнение на вратата	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
материал на вътрешния корпус	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED светлинна колона отляво
Интерфейс	WLAN/LAN
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	131 / 113 kg
Предлага се също за централно свързване R 134a	FRPSrh 6501

Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622/7112606
Колела Ø 100 mm	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Комплект Side-by-Side сив	9597778



New

FRPSvg 1402

Performance

Предлага се от Q3/24

Брутен/Нетен обем	1360 / 1096 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1427 / 867 / 2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1239 / 650 / 1512
B	
Клас на енергийна ефективност ¹	807 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	5
Климатичен клас (Енергийна директива)	M1
Температурен клас (Енергийна директива)	5
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 290
Хладилен агент	60 dB(A)
Ниво на шум	220 - 240V~ / 50 Hz
Напрежение/Честота	4,0 A
Консумирана мощност	320 W
Инсталирана мощност	520 kJ/h
Отдавана топлина	динамичен
Охлаждаща система	автоматично
начин на размразяване	-2 °C до +15 °C
Температурен диапазон	GN 2/1, 530 x 650 mm (надлъжно вкарване)
Гастроном	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/Неръждаема стомана
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Изпълнение на вратата	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
материал на вътрешния корпус	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	6
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	ляв монтаж/десен монтаж
Бруто/Нето тегло	225 / 200 kg
Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 mm	9597965
Устройство за отваряне с крачен педал	9597649
Комплект Side-by-Side сив	9597778



New

FRPSvg 6511

Performance

Предлага се от Q3/24

Брутен/Нетен обем	625 / 486 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	697 / 867 / 2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	509 / 650 / 1512
B	
Клас на енергийна ефективност ¹	412 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	5
Климатичен клас (Енергийна директива)	M1
Температурен клас (Енергийна директива)	5
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 290
Хладилен агент	60 dB(A)
Ниво на шум	220 - 240V~ / 50 Hz
Напрежение/Честота	4,0 A
Консумирана мощност	220 W / 365 kJ/h
Инсталирана мощност / отдавана топлина	динамичен / автоматично
Охлаждаща система / начин на размразяване	+1 °C до +15 °C
Температурен диапазон	GN 2/1, 530 x 650 mm (надлъжно вкарване)
Гастроном	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/Неръждаема стомана
Материал/Цвят на корпуса	плътна врата от хром-никелова стомана (1,4301 / AISI 304)
Изпълнение на вратата	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
материал на вътрешния корпус	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част, може да се включва отделно
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	3
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	151 / 133 kg
Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 mm	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Комплект Side-by-Side сив	9597778



New

FRPSvg 6501

Performance

Предлага се от Q3/24

Брутен/Нетен обем	597 / 486 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	697 / 867 / 2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	509 / 650 / 1512
A	
Клас на енергийна ефективност ¹	302 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	5
Климатичен клас (Енергийна директива)	M1
Температурен клас (Енергийна директива)	5
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 290
Хладилен агент	60 dB(A)
Ниво на шум	220 - 240V~ / 50 Hz
Напрежение/Честота	4,0 A
Консумирана мощност	220 W / 305 kJ/h
Инсталирана мощност / отдавана топлина	динамичен / автоматично
Охлаждаща система / начин на размразяване	-2 °C до +15 °C
Температурен диапазон	GN 2/1, 530 x 650 mm (надлъжно вкарване)
Гастроном	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/Неръждаема стомана
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Изпълнение на вратата	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
материал на вътрешния корпус	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	3
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	139 / 121 kg
Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 mm	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Комплект Side-by-Side сив	9597778



New

FFPSvh 1402

Perfection Предлага се от Q3/24



New

FFPSvh 6501

Perfection Предлага се от Q3/24

Брутен/Нетен обем	1360/1096 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1427/867/2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	507/650/1512
Клас на енергийна ефективност ¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	2208 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ²	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220-240V~/50/60 Hz
Консумирана мощност	4,0 A
Инсталирана мощност	580 W
Отдавана топлина	1485 kJ/h
Охлаждаща система / начин на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-9°C до -26°C
Гастроном	GN 2/1, 530 x 650 mm (надлъжно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Изпълнение на вратата	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
материал на вътрешния корпус	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED светлинна колона отляво
Интерфейс	WLAN/LAN
Регулируеми полици	8
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	ляв монтаж/десен монтаж
Бруто/Нето тегло	225 / 200 kg
Предлага се също за централно свързване R 134a	FFPSrh 1402
Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 mm	9597965
Устройство за отваряне с крачен педал	9597649
Комплект Side-by-Side сив	9597778

Брутен/Нетен обем	597/486 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	697/867/2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	509/650/1512
Клас на енергийна ефективност ¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	1054 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ²	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220-240V~/50 Hz
Консумирана мощност	4,0 A
Инсталирана мощност	610 W
Отдавана топлина	975 kJ/h
Охлаждаща система / начин на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-9°C до -26°C
Гастроном	GN 2/1, 530 x 650 mm (надлъжно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Изпълнение на вратата	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
материал на вътрешния корпус	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED светлинна колона отляво
Интерфейс	WLAN/LAN
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	139 / 121 kg
Предлага се също за централно свързване R 134a	FFPSrh 6501
Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 mm	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Комплект Side-by-Side сив	9597778



New

FFPSvg 1402

Performance Предлага се от Q3/24



New

FFPSvg 6501

Performance Предлага се от Q3/24

Брутен/Нетен обем	1360/1096 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1427/867/2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1239/650/1512
Клас на енергийна ефективност ¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	2208 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ²	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220-240V~/50/60 Hz
Консумирана мощност	4,0 A
Инсталирана мощност	580 W
Отдавана топлина	1420 kJ/h
Охлаждаща система / начин на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-9°C до -26°C
Гастроном	GN 2/1, 530 x 650 mm (надлъжно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Изпълнение на вратата	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
материал на вътрешния корпус	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	монохромнен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	6
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	ляв монтаж/десен монтаж
Бруто/Нето тегло	225 / 200 kg
Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 mm	9597965
Устройство за отваряне с крачен педал	9597649
Комплект Side-by-Side сив	9597778

Брутен/Нетен обем	597/486 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	697/867/2115
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	509/650/1512
Клас на енергийна ефективност ¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	1180 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ²	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220-240V~/50 Hz
Консумирана мощност	4,0 A
Инсталирана мощност	610 W
Отдавана топлина	975 kJ/h
Охлаждаща система / начин на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-9°C до -26°C
Гастроном	GN 2/1, 530 x 650 mm (надлъжно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Изпълнение на вратата	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
материал на вътрешния корпус	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	монохромнен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	3
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	115-175 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	137 / 119 kg
Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 mm	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Комплект Side-by-Side сив	9597778



По-дълга трайност, по-малки разстояния – с новите хладилни плотове от Liebherr

Трескава дейност в малко пространство – работата в професионална кухня изисква оборудване, което се адаптира гъвкаво към обстоятелствата и работи перфектно във всяка ситуация. Персонализираните хладилни плотове Liebherr с внимателно обмислена височина позволяват кратки разстояния и оптимални процеси. Благодарение на равномерното разпределение на температурата до последния ъгъл те запазват хранителните продукти надеждно свежи и удължават трайността им. При това там, където са необходими, готови за употреба. В комбинация с висококачествена неръждаема стомана хладилните плотове Liebherr осигуряват хигиенично съхранение без конденз и са изключително лесни за почистване. Съвместимите с GN чекмеджета, чийто брой можете да изберете според индивидуалните си нужди, гарантират още повече удобство. С нашата нова серия уреди Вие не само си осигурявате огромна гъвкавост, но и максимална здравина и издръжливост. И не на последно място ниски разходи за енергия и общи експлоатационни разходи.

Предимствата накратко



Съвместими със стандартните контейнери

Хладилниците на Liebherr за обектите за обществено хранене са проектирани обикновено за използване с контейнери за хранителни продукти по европейски стандарт. Това означава, че ще може да се ползва всеки стандартен контейнер.

Безопасно за храни вътрешно пространство

Всички използвани материали в уредите на Liebherr за обекти за обществено хранене са безопасни за хранителните продукти и са подходящи за съхранение на неупаковани хранителни продукти.

Чекмеджета с размер 1/3, 1/2 и 2/3

Вертикалните хладилници на Liebherr могат да бъдат конфигурирани с чекмеджета с различна височина в зависимост от Вашите нужди. Имате възможност за избор от три варианта: Чекмеджета с размер 1/3, 1/2 или 2/3.



Работни плотове

С подходящия работен плот от неръждаема стомана Вашият вертикален хладилник Liebherr се превръща в перфектната работна повърхност – с или без защита от пръски според желанието. А ако планирате персонализирано решение, нашите хладилници с работен плот се предлагат и във версия без работен плот.

Съответствие с изискванията на DIN EN 60335 за безопасност на уредите

За да се осигури възможно най-добрата безопасност на продукта, в допълнение към изискваната от закона маркировка UKCA/CE, всички свързани с безопасността зони се тестват от независима лаборатория.

Стикер за енергийна ефективност в съответствие с Директива 2015/1094 на ЕС

Етикетът за енергийна ефективност показва от пръв поглед колко икономични са професионалните уреди на Liebherr. Ниското потребление на енергия понижава общите експлоатационни разходи.



FRTSvg 7582 S01 Performance



Изваждащи се чекмеджета

Всеки детайл на вертикалния хладилник на Liebherr е проектиран за функционалност. Чекмеджетата например могат да се изваждат лесно за почистване. След това могат да се вкарват също толкова лесно обратно в телескопичните релси.



Врати

Вертикалните хладилници се предлагат в два варианта: с чекмеджета или с врата. Последните остават отворени автоматично при отваряне на повече от 90° за лесно зареждане и изпразване.



Регулируеми по височина опори

Чрез регулируемите по височина крачета като принадлежност, височината на уреда може да се регулира съгласно Вашите нужди. Можете например да повдигнете Вашия професионален уред, за да почистите под него по-лесно.

Интуитивна навигация в менюто

Удобство на една ръка разстояние: Проверявайте състоянието на уреда от вградения на една равнина с вратата панел за управление, без да се налага да я отваряте. Навигацията в менюто е интуитивна и се управлява чрез три сензорни бутона.

Удобство на върха на пръстите Ви

Управляваната чрез сензорни бутона електроника предоставя възможност за точна настройка на температурата.

Хоризонтални хладилници с динамично охлаждане, с вътрешна и външна част от неръждаема стомана

Качество и в най-малкия детайл



Вътрешна и външна част от неръждаема стомана

Хигиенични и дълготрайни: Цялото тяло и вътрешната част са изработени от висококачествена неръждаема стомана, което означава, че уредът може да се почиства лесно и да се ползва от клиента много дълго време.



Изключително ефективни

Нарастващите цени на електричество то повишават търсенето на ефективност при хладилниците и фризерите. От компресора до уплътнението, електронните компоненти Liebherr изцяло прилага потенциала за икономии на всички компоненти. Резултатът е впечатляващ – особено по отношение на разходите за експлоатация за живота на продукта.




Сменяемо уплътнение на вратата

Спестете време и пари: Уплътненията на вратата за поставяне чрез натискане от Liebherr могат да се сменят лесно. Ако някое уплътнение се повреди, Вие можете да го смените сами без инструменти.



Предимство на размразяването с горещ газ

Намалява времето, през което температурата се повишава



Отопление на рамката

Вече няма нужда да се тревожите за евентуално образуване на мухъл или обледеняване. За да се предотврати образуването на конденз, всички професионални хладилни и фризерни маси на Liebherr, проектирани с чекмеджета, са оборудвани с отопление на рамката. От една страна, това намалява усилията при почистване, а от друга, подобрява хигиената.

Енергийно ефективно размразяване с горещ газ (модели с директно свързване към мрежата)

По-бързо и по-рядко размразяване. Електронният контролер изчислява оптималните цикли на размразяване на базата на времето на работа на компресора. Енергийно ефективният горещ газ намалява времето за размразяване от около 30 на само на около 10 минути – само с минимално повишаване на температурата в уреда. Това означава, че по време на размразяването хранителните продукти не трябва да се изваждат и да се излагат излишно на промени на температурата.

Стабилността на температурата отговаря на изискванията на DIN EN 16825:2015

За да се запази качеството на хранителните продукти, се допуска същите да се подлагат само на незначителни колебания на температурата. Със стабилни стойности между -1°C и $+5^{\circ}\text{C}$ или между -15°C и -18°C уредите на Liebherr осигуряват идеални условия.

Обзор на гамата продукти

Две отделения



Три отделения





Четири отделения



Опции за чекмеджетата



 100 – 150 mm
Регулируеми
по височина опори
По избор Без крака

 опционално
Колелца

- 1 Врати**
- 2 Чекмеджета 2 x 1/2**
(вътрешна височина 20 cm)
- 3 Чекмеджета 3 x 1/3**
(вътрешна височина 14 cm)
- 4 Чекмеджета 1/3 + 2/3**
(вътрешна височина 30 cm)

Решение за Plug-in и изнесен агрегат

Всички наши хоризонтални хладилници и фризери се предлагат с Plug-in опция или с изнесен агрегат. Това означава, че те могат да се адаптират отлично към Вашите индивидуални нужди или към местните условия. Уредите с Plug-in и изнесен агрегат предлагат опцията за инсталация на постамент.

Варианти на моделите (работен плот)

Допълнителен номер за работния плот

001	без работен плот
T01	Работен плот от неръждаема стомана без защита от пръски
S01	Работен плот от неръждаема стомана със защита от пръски



Работните плотове на новите вертикални фризери се предлагат в три различни варианта. В края на номера на модела трябва да се добави съответният номер (001, T01, S01). **Пример: FFTSvg 7521 001**

Хоризонтални хладилници

Име на продукта	Дистанционно	Врати/чекмеджета (от ляво надясно)			
		Първо отделение	Второ отделение	Трето отделение	Четвърто отделение
FRTSvg 7521	FRTSrg 7521	Изолирана врата	Изолирана врата		
FRTSvg 7550	FRTSrg 7550	Чекмеджета 2x 1/2	Изолирана врата		
FRTSvg 7551	FRTSrg 7551	Чекмеджета 1/3 + 2/3	Изолирана врата		
FRTSvg 7552	FRTSrg 7552	Чекмеджета 3x 1/3	Изолирана врата		
FRTSvg 7522	FRTSrg 7522	Чекмеджета 2x 1/2	Чекмеджета 2x 1/2		
FRTSvg 7523	FRTSrg 7523	Чекмеджета 3x 1/3	Чекмеджета 2x 1/2		
FRTSvg 7524	FRTSrg 7524	Чекмеджета 3x 1/3	Чекмеджета 3x 1/3		
FRTSvg 7531	FRTSrg 7531	Изолирана врата	Изолирана врата	Изолирана врата	
FRTSvg 7553	FRTSrg 7553	Чекмеджета 2x 1/2	Изолирана врата	Изолирана врата	
FRTSvg 7555	FRTSrg 7555	Чекмеджета 3x 1/3	Изолирана врата	Изолирана врата	
FRTSvg 7556	FRTSrg 7556	Чекмеджета 2x 1/2	Чекмеджета 2x 1/2	Изолирана врата	
FRTSvg 7559	FRTSrg 7559	Чекмеджета 1/3 + 2/3	Чекмеджета 2x 1/2	Изолирана врата	
FRTSvg 7561	FRTSrg 7561	Чекмеджета 3x 1/3	Чекмеджета 1/3 + 2/3	Изолирана врата	
FRTSvg 7532	FRTSrg 7532	Чекмеджета 2x 1/2	Чекмеджета 2x 1/2	Чекмеджета 2x 1/2	
FRTSvg 7563	FRTSrg 7563	Чекмеджета 2x 1/2	Чекмеджета 2x 1/2	Чекмеджета 3x 1/3	
FRTSvg 7565	FRTSrg 7565	Чекмеджета 2x 1/2	Чекмеджета 3x 1/3	Чекмеджета 3x 1/3	
FRTSvg 7566	FRTSrg 7566	Чекмеджета 2x 1/2	Чекмеджета 3x 1/3	Чекмеджета 1/3+2/3	
FRTSvg 7541	FRTSrg 7541	Изолирана врата	Изолирана врата	Изолирана врата	Изолирана врата
FRTSvg 7570	FRTSrg 7570	Чекмеджета 2x 1/2	Изолирана врата	Изолирана врата	Изолирана врата
FRTSvg 7572	FRTSrg 7572	Чекмеджета 3x 1/3	Изолирана врата	Изолирана врата	Изолирана врата
FRTSvg 7573	FRTSrg 7573	Чекмеджета 2x 1/2	Чекмеджета 2x 1/2	Изолирана врата	Изолирана врата
FRTSvg 7576	FRTSrg 7576	Чекмеджета 2x 1/2	Чекмеджета 1/3 + 2/3	Изолирана врата	Изолирана врата
FRTSvg 7578	FRTSrg 7578	Чекмеджета 2x 1/2	Чекмеджета 2x 1/2	Чекмеджета 2x 1/2	Изолирана врата
FRTSvg 7582	FRTSrg 7582	Чекмеджета 2x 1/2	Чекмеджета 2x 1/2	Чекмеджета 3x 1/3	Изолирана врата

Хоризонтални фризери

С директно включване към мрежата	Дистанционно	Първо отделение	Второ отделение	Трето отделение	Четвърто отделение
FFTSvg 7521	FFTSrg 7521	Изолирана врата	Изолирана врата		
FFTSvg 7531	FFTSrg 7531	Изолирана врата	Изолирана врата	Изолирана врата	
FFTSvg 7541	FFTSrg 7541	Изолирана врата	Изолирана врата	Изолирана врата	Изолирана врата

Хоризонтални хладилници с динамично охлаждане, с вътрешна и външна част от неръждаема стомана

Работните плотове на новите вертикални фризери се предлагат в три различни варианта. В края на номера на модела трябва да се добави съответният номер (001, T01, S01). **Пример: FFTSvg 7521 001**



FRTSvg 7563 Вариант S01 Performance

Брутен/Нетен обем	440 / 201 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1780 / 700 / 950
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1320 / 550 / 570
D	
Клас на енергийна ефективност ¹	1181 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	4
Климатичен клас (Енергийна директива)	M1
Температурен клас (Енергийна директива)	5
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 290
Хладилен агент	56 dB(A)
Ниво на шум	220 - 240V~ / 50 Hz
Напрежение/Честота	1,2 A / 300 W
Консумирана мощност / инсталирана мощност	динамичен / автоматично
Охлаждаща система / начин на размразяване	-2 °C до +8 °C
Температурен диапазон	GN 1/1, 530 x 325 mm (надлъжно вкарване)
Гастроном	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Материал/Цвят на корпуса	
Изпълнение на вратата	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
материал на вътрешния корпус	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	7-сегмента LED индикация с бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично
Брой на отделенията	3
Отделение 1	2 чекмеджета 1/2
Отделение 2	2 чекмеджета 1/2
Отделение 3	3 чекмеджета 1/3
Система за изтегляне на чекмеджетата	Телескопичен водач с пълно изтегляне
Работен плот	с работен плот със защита от пръски
Записване на мин./макс. температура	да
Интерфейс	RS485 (опция)
Полици на хладилната част	
Регулируеми полици	
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	30 kg
Височина на регулиращите крака	100 - 150 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Самозатварящи се врати	
посока на отваряне	
Отопление на предната рама	да
Бруто/Нето тегло	251 / 230 kg
Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7790638 / 7790551
Лява лагеруваща опора / Дясна лагеруваща опора	7790590 / 7790589
Колела - к-т 4 бр.	7790636

FRTSvg 7531 Вариант S01 Performance

Брутен/Нетен обем	440 / 274 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1780 / 700 / 950
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1320 / 555 / 570
A	
Клас на енергийна ефективност ¹	617 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	5
Климатичен клас (Енергийна директива)	M1
Температурен клас (Енергийна директива)	5
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 290
Хладилен агент	56 dB(A)
Ниво на шум	220 - 240V~ / 50 Hz
Напрежение/Честота	1,2 A / 285 W
Консумирана мощност / инсталирана мощност	285 W / динамичен / автоматично
Охлаждаща система / начин на размразяване	-2 °C до +8 °C
Температурен диапазон	GN 1/1, 530 x 325 mm (надлъжно вкарване)
Гастроном	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Материал/Цвят на корпуса	
Изпълнение на вратата	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
материал на вътрешния корпус	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	7-сегмента LED индикация с бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично
Брой на отделенията	3
Отделение 1	Врата
Отделение 2	Врата
Отделение 3	Врата
Система за изтегляне на чекмеджетата	
Работен плот	с работен плот със защита от пръски
Записване на мин./макс. температура	да
Интерфейс	RS485 (опция)
Полици	9
Регулируеми полици	6
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	30 kg
Височина на регулиращите крака	100 - 150 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	ляв монтаж/десен монтаж
Отопление на предната рама	
Бруто/Нето тегло	212 / 190 kg
Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7790638 / 7790551
Лява лагеруваща опора / Дясна лагеруваща опора	7790590 / 7790589
Колела - к-т 4 бр.	7790636

Хладилен и замразен плот с динамично охлаждане, с вътрешна и външна част от неръждаема стомана



FFTSvg 7531 Вариант S01 Performance

Брутен/Нетен обем	440 / 273 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1780 / 700 / 950
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1320 / 550 / 570
D	
Клас на енергийна ефективност ¹	2892 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	5
Климатичен клас (Енергийна директива)	L1
Температурен клас (Енергийна директива)	5
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 290
Хладилен агент	63 dB(A)
Ниво на шум	220 - 240V~ / 50 Hz
Напрежение/Честота	3,9 A / 850 W
Консумирана мощност / инсталирана мощност	динамичен / автоматично
Охлаждаща система / начин на размразяване	-10 °C до -20 °C
Температурен диапазон	GN 1/1, 530 x 325 mm (надлъжно вкарване)
Гастроном	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Материал/Цвят на корпуса	
Изпълнение на вратата	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
материал на вътрешния корпус	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	7-сегмента LED индикация с бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично
Брой на отделенията	3
Отделение 1	Врата
Отделение 2	Врата
Отделение 3	Врата
Система за изтегляне на чекмеджетата	
Работен плот	с работен плот със защита от пръски
Записване на мин./макс. температура	да
Интерфейс	RS485 (опция)
Полици	9
Регулируеми полици	6
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	30 kg
Височина на регулиращите крака	100 - 150 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	ляв монтаж/десен монтаж
Отопление на предната рама	да
Бруто/Нето тегло	212 / 190 kg
Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7790638 / 7790551
Лява лагеруваща опора / Дясна лагеруваща опора	7790590 / 7790589
Колела - к-т 4 бр.	7790636

FRTSvg 7522 Вариант S01 Performance

Брутен/Нетен обем	280 / 131 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1300 / 700 / 950
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	840 / 555 / 570
C	
Клас на енергийна ефективност ¹	821 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	4
Климатичен клас (Енергийна директива)	M1
Температурен клас (Енергийна директива)	5
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 290
Хладилен агент	56 dB(A)
Ниво на шум	220 - 240V~ / 50 Hz
Напрежение/Честота	1,2 A / 280 W
Консумирана мощност / инсталирана мощност	динамичен / автоматично
Охлаждаща система / начин на размразяване	-2 °C до +8 °C
Температурен диапазон	GN 1/1, 530 x 325 mm (надлъжно вкарване)
Гастроном	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Материал/Цвят на корпуса	
Изпълнение на вратата	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
материал на вътрешния корпус	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	7-сегмента LED индикация с бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично
Брой на отделенията	2
Отделение 1	2 чекмеджета 1/2
Отделение 2	2 чекмеджета 1/2
Система за изтегляне на чекмеджетата	Телескопичен водач с пълно изтегляне
Работен плот	с работен плот със защита от пръски
Записване на мин./макс. температура	да
Интерфейс	RS485 (опция)
Полици	
Регулируеми полици	
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	30 kg
Височина на регулиращите крака	100 - 150 mm
Дръжка	Профилна дръжка
Самозатварящи се врати	
посока на отваряне	
Отопление на предната рама	да
Бруто/Нето тегло	186 / 169 kg
Принадлежности	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7790638 / 7790551
Лява лагеруваща опора / Дясна лагеруваща опора	7790590 / 7790589
Колела - к-т 4 бр.	7790636

Предимствата накратко

Динамична охладителна система

Мощна система за динамично охлаждане, за стабилна и равномерно разпределена температура във вътрешното пространство. Контактният прекъсвач вентилатор/врата свежда до минимум загубата на студен въздух при отваряне на вратата. Благодарение на изпарителя, на практика системата не се нуждае от техническо обслужване.



Съвместими със стандартните контейнери

Хладилниците на Liebherr за обектите за обществено хранене са проектирани обикновено за използване с контейнери за хранителни продукти по европейския стандарт. Това означава, че ще може да се ползва всеки използван досега стандартен контейнер.

Решетъчни рафтове

Решетъчните рафтове с пластмасово покритие предоставят възможност за гъвкаво използване на вътрешното пространство и могат да издържат до 60 kg, което означава, че могат да се съхраняват безопасно продукти дори когато са изключително тежки.

Безшевна вътрешна облицовка

В търговското изпълнение формованата вътрешна облицовка е произведена от безопасен за хранителните продукти полистирол. Тя е без миризма, много здрава, дълготрайна и лесна за почистване благодарение на своите големи радиуси на закръгление в ъглите – следователно е много хигиенична.

Външен корпус от благородна стомана

Външният корпус от неръждаема стомана с монолитни странични стени е конструиран без пролуки и по този начин е много хигиеничен и лесен за почистване.



Сифон в пода

Вграденият сифон в пода на уредите за заведения за обществено хранене на Liebherr осигурява възможност за удобно почистване в тесни пространства. Водата просто се оттича и Вашият уред скоро е отново хигиенично чист.



FRFCvg 6511 Perfection

LightAlarm

В случай на неконтролируемо повишаване на температурата или други проблеми вътрешната светлина на уреда започва да мига. Това показва бързо, че е необходимо да се предприемат някои действия.



Светодиодно (LED) осветление

Дори в тъмни помещения светодиодното осветление на тавана осигурява добро осветяване на вътрешното пространство. Това не само пести време за търсене на желаното, но преди всичко намалява разходите за енергия.

Smart Frost

SmartFrost намалява значително образуването на лед във вътрешността и върху съхранявани продукти. По-рядко се налага размразяване, понеже изолираният с пеноматериал изпарител осигурява равномерно и енергийно ефективно охлаждане.

No Frost

При професионалните уреди за пекарни на Liebherr вече не е необходимо размразяване. Охлаждането с помощта на вентилатор се бори с появяващата се влага, а фазите на циклично размразяване отстраняват дори последните частици влага от вътрешното пространство. За удобно и безопасно съхранение без обледеняване.



Удобство на една ръка разстояние

Проверявайте състоянието на уреда от вградения на една равнина с вратата панел за управление, без да се налага да я отваряте. Навигацията в менюто е интуитивна и се управлява чрез три сензорни бутона.



HumidityControl

Перфектните климатични условия могат да се създадат само при правилната комбинация от температура и влажност. HumidityControl Ви дава възможност за регулиране на влажността в зависимост от Вашите нужди. За оптимален климат за съхранение и за възможността да се наслаждавате на свежест дълго време.



Разширен температурен диапазон -2 °C/+15 °C

Хладилниците на Liebherr имат разширен температурен диапазон от -2°C до +15°C, така че дори месото остава свежо и вкусно по-дълго време.

Хладилници GN 2/1 с динамично охлаждане и пластмасово вътрешно тяло



FRFCvg 6511

Perfection

Брутен/Нетен обем	688 / 478 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	747 / 769 / 2018
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	620 / 531 / 1642
Клас на енергийна ефективност ¹	D
Потребление на енергия за 365 дни	984 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	4
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~/ 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Инсталирана мощност	250 W
Отдавана топлина	658 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен
начин на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +15 °C
Гастроном	GN 2/1, 650 × 530 mm (напречно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Изпълнение на вратата	Съкло
материал на вътрешния корпус	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част, може да се включва отделно и с регулируема яркост
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	5
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товарносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	150 - 180 mm
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	118 / 109 kg
Принадлежности	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112570 / 7112568 / 7112566
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7113227 / 7113231 / 7113223
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	9006973 / -

Хладилници GN 2/1 с динамично охлаждане и пластмасово вътрешно тяло



FRFCvg 6501

Perfection

Брутен/Нетен обем	655 / 479 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	747 / 769 / 2018
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	620 / 531 / 1660
Клас на енергийна ефективност ¹	C
Потребление на енергия за 365 дни	635 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~/ 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Инсталирана мощност	240 W
Отдавана топлина	408 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен
начин на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	-2 °C до +15 °C
Гастроном	GN 2/1, 650 × 530 mm (напречно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Изпълнение на вратата	Цяла врата
материал на вътрешния корпус	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	5
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товарносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	150 - 180 mm
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	92 / 83 kg
Принадлежности	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112570 / 7112568 / 7112566
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7113227 / 7113231 / 7113223
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	9006973 / -



FRFvg 6501

Performance

Брутен/Нетен обем	655 / 479 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	747 / 769 / 2018
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	620 / 531 / 1660
Клас на енергийна ефективност ¹	C
Потребление на енергия за 365 дни	603 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~/ 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Инсталирана мощност	240 W
Отдавана топлина	408 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен
начин на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +15 °C
Гастроном	GN 2/1, 650 × 530 mm (напречно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Изпълнение на вратата	Цяла врата
материал на вътрешния корпус	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	5
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товарносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	150 - 180 mm
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	93 / 84 kg
Принадлежности	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112570 / 7112568 / 7112566
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7113227 / 7113231 / 7113223
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	- / 9006786

No Frost

При професионалните уреди за пекарни на Liebherr вече не е необходимо размразяване. Охлаждането с помощта на вентилатор се бори с появяващата се влага, а фазите на циклично размразяване отстраняват дори последните частици влага от вътрешното пространство. За удобно и безопасно съхранение без обледеняване.



Стартиране на ръчно размразяване

Оставените в отворено състояние врати или изпаряващи се вещества могат да причинят обледеняване на изпарителя, което води до колебания на температурата и по-високо потребление на енергия. За да изчистите уреда от леда, можете също така да стартирате ръчно автоматичното размразяване, за да възстановите оптималните условия за съхранение и намалите потреблението на енергия.



Подходящи за Euronorm кутия (фризери на 75 см ширина)

Професионалните уреди за пекарни и обекти за обществено хранене са специално разработени, така че да удовлетворяват нуждите на кухни и пекарни, и поради това са подходящи за използване с контейнери Euronorm.

Брутен/Нетен обем	
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	
Клас на енергийна ефективност¹	
Потребление на енергия за 365 дни	
Климатичен клас (Енергийна директива)	
Температурен клас (Енергийна директива)	
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	
Температура на околната среда²	
Хладилен агент	
Ниво на шум	
Напрежение/Честота	
Консумирана мощност	
Инсталирана мощност	
Отдавана топлина	
Охлаждаща система / начин на размразяване	
Температурен диапазон	
Гастронорм	
Материал/Цвят на корпуса	
Изпълнение на вратата	
материал на вътрешния корпус	
Тип на управлението	
Индикация за температура	
Аларма при повреда	
Вътрешно осветление	
Интерфейс	
Регулируеми полици	
Материал на полиците	
Товароносимост на полиците	
Височина на регулиращите крака	
Дръжка	
Вид на ключалката	
Самозатварящи се врати	
посока на отваряне	
Бруто/Нето тегло	
Принадлежности	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	
Колела Ø 80 mm / Ø 100 mm	
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm	
Регулируеми крачета, 150 - 180 mm	
Специални ключалки (до 5 бр.)	
Комплект Side-by-Side сив / черен	



FFFCvg 6501 Perfection

544 / 378 l
747 / 769 / 2018
603 / 510 / 1318
B
1116 kWh
5
L1
5
+10 °C до +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
270 W
771 kJ/h
динамичен / автоматично
-9 °C до -26 °C
600 × 400 mm (напречно вкарване)
Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Цяла врата
Сребриста пластмаса
монохромен дисплей, сензорни бутони
външен цифров
оптично и звуково
LED
WLAN/LAN (опция)
5
Решетъчна полица с пластмасово покритие
60 kg
150 - 180 mm
Алуминиева дръжка
механичен
да
дясно сменяемо
110 / 100 kg
7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023
По заявка
9006973 / -



FFFCvg 5501 Perfection

472 / 322 l
747 / 769 / 1818
603 / 510 / 1118
B
1007 kWh
5
L1
5
+10 °C до +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
270 W
721 kJ/h
динамичен / автоматично
-9 °C до -26 °C
600 × 400 mm (напречно вкарване)
Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Цяла врата
Сребриста пластмаса
монохромен дисплей, сензорни бутони
външен цифров
оптично и звуково
LED
WLAN/LAN (опция)
4
Решетъчна полица с пластмасово покритие
60 kg
150 - 180 mm
Алуминиева дръжка
механичен
да
дясно сменяемо
100 / 92 kg
7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023
По заявка
9017742 / -



FFFBvg 5501 Perfection

472 / 322 l
747 / 769 / 1818
600 / 510 / 1118
B
1007 kWh
5
L1
5
+10 °C до +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
270 W
721 kJ/h
динамичен / автоматично
-9 °C до -26 °C
600 × 400 mm (напречно вкарване)
BlackSteel / BlackSteel
Цяла врата
Сребриста пластмаса
монохромен дисплей, сензорни бутони
външен цифров
оптично и звуково
LED
WLAN/LAN (опция)
4
Решетъчна полица с пластмасово покритие
60 kg
150 - 180 mm
Алуминиева дръжка
механичен
да
дясно сменяемо
101 / 92 kg
7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023
По заявка
- / 9017743



FFFCvg 4001 Perfection

273 / 210 l
597 / 654 / 1884
420 / 400 / 1400
B
803 kWh
5
L1
5
+10 °C до +40 °C
R 600a
46 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
130 W
483 kJ/h
динамичен / автоматично
-9 °C до -26 °C
Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Цяла врата
Сребриста пластмаса
монохромен дисплей, сензорни бутони
външен цифров
оптично и звуково
LED
WLAN/LAN (опция)
6
Решетъчна полица с пластмасово покритие
45 kg
Алуминиева дръжка
механичен
да
дясно сменяемо
99 / 79 kg
7113420 / 7113418 / 7113416
7112598 / 7112596 / 7112594
9086926 / 9080023
9080022
9086924
По заявка
9006973 / -


Хранително-вкусова
промишленост

Фризери с статично охлаждане и пластмасово вътрешно тяло



FFFsg 6501
Performance

Брутен/Нетен обем	573 / 332 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	747 / 769 / 2018
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	580 / 523 / 1609
Потребление на енергия за 365 дни	1170 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	7
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ¹	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Инсталирана мощност	280 W
Отдавана топлина	813 kJ/h
Охлаждаща система	статичен
начин на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-9°C до -26°C
Гастронорм	600 x 400 mm (напречно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Изпълнение на вратата	Цяла врата
материал на вътрешния корпус	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	
Брой кошници	12
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	150 - 180 mm
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	118 / 109 kg
Принадлежности	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112584 / 7112578 / 7112576
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7113227 / 7113231 / 7113223
Дълга сива кошница / Къса сива кошница	9141005 / 9141006
Дълга бяла кошница / Къса бяла кошница	9141791 / 9141004
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm	
Регулируеми крачета, 150 - 180 mm	
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	- / 9006786



FFFCsg 5501
Perfection

Брутен/Нетен обем	499 / 289 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	747 / 769 / 1818
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	580 / 523 / 1388
Потребление на енергия за 365 дни	1234 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	7
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ¹	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Инсталирана мощност	270 W
Отдавана топлина	713 kJ/h
Охлаждаща система	статичен
начин на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-9°C до -26°C
Гастронорм	600 x 400 mm (напречно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Изпълнение на вратата	Цяла врата
материал на вътрешния корпус	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	10
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	150 - 180 mm
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	106 / 97 kg
Принадлежности	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112584 / 7112578 / 7112576
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7113227 / 7113231 / 7113223
Дълга сива кошница / Къса сива кошница	9141005 / 9141006
Дълга бяла кошница / Къса бяла кошница	9141791 / 9141004
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm	
Регулируеми крачета, 150 - 180 mm	
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	9017742 / -



FFFsg 5501
Performance

Брутен/Нетен обем	499 / 289 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	747 / 769 / 1818
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	580 / 523 / 1388
Потребление на енергия за 365 дни	1234 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	7
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ¹	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Инсталирана мощност	270 W
Отдавана топлина	713 kJ/h
Охлаждаща система	статичен
начин на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-9°C до -26°C
Гастронорм	600 x 400 mm (напречно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Изпълнение на вратата	Цяла врата
материал на вътрешния корпус	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	
Брой кошници	10
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	60 kg
Височина на регулиращите крака	150 - 180 mm
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	107 / 99 kg
Принадлежности	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112584 / 7112578 / 7112576
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7113227 / 7113231 / 7113223
Дълга сива кошница / Къса сива кошница	9141005 / 9141006
Дълга бяла кошница / Къса бяла кошница	9141791 / 9141004
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm	
Регулируеми крачета, 150 - 180 mm	
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	- / 9017739



FFFCsg 4001
Perfection

Брутен/Нетен обем	316 / 237 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1884
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	400 / 408 / 1588
Потребление на енергия за 365 дни	976 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	7
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ¹	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Инсталирана мощност	240 W
Отдавана топлина	613 kJ/h
Охлаждаща система	статичен
начин на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-9°C до -26°C
Гастронорм	
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Изпълнение на вратата	Цяла врата
материал на вътрешния корпус	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	45 kg
Височина на регулиращите крака	
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	81 / 74 kg
Принадлежности	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112586 / 7112580 / 7112582
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7112598 / 7112596 / 7112594
Дълга сива кошница / Къса сива кошница	
Дълга бяла кошница / Къса бяла кошница	
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm	9080022
Регулируеми крачета, 150 - 180 mm	9086924
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	9006973 / -



FFFsg 4001
Performance


Брутен/Нетен обем	316 / 237 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1884
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	400 / 408 / 1588
Потребление на енергия за 365 дни	976 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	7
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ¹	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Инсталирана мощност	240 W
Отдавана топлина	613 kJ/h
Охлаждаща система	статичен
начин на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-9°C до -26°C
Гастронорм	
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Изпълнение на вратата	Цяла врата
материал на вътрешния корпус	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	
Брой кошници	
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	45 kg
Височина на регулиращите крака	
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	81 / 75 kg
Принадлежности	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112586 / 7112580 / 7112582
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7112598 / 7112596 / 7112594
Дълга сива кошница / Къса сива кошница	
Дълга бяла кошница / Къса бяла кошница	
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm	9080022
Регулируеми крачета, 150 - 180 mm	9086924
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	- / 9006786

Качество до последния детайл

Нашите комбинирани хладилници с фризери за търговска употреба имат два отделни регулируеми хладилни кръга със самостоятелни компресори. Така температурата в хладилното отделение може да се настройва независимо в диапазон от +1°C до +15°C, а във фризерното отделение от -9°C до -26°C. При това те почти не изискват поддръжка – с NoFrost дори не трябва да размразявате уредите от серията Perfection.

No Frost

При професионалните уреди за пекарни на Liebherr вече не е необходимо размразяване. Охлаждането с помощта на вентилатор се бори с появяващата се влага, а фазите на циклично размразяване отстраняват дори последните частици влага от вътрешното пространство. За удобно и безопасно съхранение без обледеняване.



Удобство на една ръка разстояние

Проверявайте състоянието на уреда от вградения на една равнина с вратата панел за управление, без да се налага да я отворите. Навигацията в менюто е интуитивна и се управлява чрез три сензорни бутона.

Показаните детайли за оборудването зависят от модела – валидно е описанието за съответния модел.



New

FCFCvg 4032 Perfection

Брутен/Нетен обем	Хладилна част	279 / 187 l
Брутен/Нетен обем	Фризерна част	110 / 45 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)		597 / 654 / 2044
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	Хладилна част	460 / 423 / 1037
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	Фризерна част	406 / 292 / 614
Потребление на енергия за 365 дни		819 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)		4
Температурен клас (Енергийна директива)		L1/M1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)		5
Температура на околната среда ¹		+10°C до +40°C
Хладилен агент		R 600a
Ниво на шум		48 dB(A)
Напрежение/Честота		220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност / инсталирана мощност		2,0 A / 160 W
Отдавана топлина		430 kJ/h
Охлаждаща система	Хладилна част/Фризерна част	динамичен / динамичен
начин на размразяване	Хладилна част/Фризерна част	автоматично / автоматично
Температурен диапазон	Хладилна част/Фризерна част	+1°C до +15°C / -9°C до -26°C
Материал/Цвят на корпуса		Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Изпълнение на вратата		Изолирана стъклена врата / стомана
материал на вътрешния корпус		Сребриста пластмаса
Тип на управлението		монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура		външен цифров
Аларма при повреда		оптично и звуково
Вътрешно осветление	Хладилна част/Фризерна част	LED осветление отляво, може да се включва отделно / LED
Чекмеджета		3
Интерфейс		WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици		3
Материал на полиците	Хладилна част/Фризерна част	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	Хладилна част/Фризерна част	45 kg / 40 kg
Дръжка		Алуминиева дръжка
Вид на ключалката		механичен
Самозатварящи се врати		да
посока на отваряне		дясно сменяемо
Отопление на предната рама		да
Бруто/Нето тегло		93 / 87 kg

Принадлежности	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112572 / 7113221 / 7113308
Сива скара за под / Бяла скара за под	7100024 / 7113272
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Колела Ø 80 mm / Ø 100 mm	
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm	9080022
Регулируеми крачета, 150 - 180 mm	9086924
Специални ключалки	По заявка
Комплект Side-by-Side сив	9027389
Комплект Side-by-Side бял	



New

FCFCvg 4002 Perfection

Брутен/Нетен обем	267 / 187 l
Брутен/Нетен обем	110 / 45 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 654 / 2044
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	460 / 423 / 1037
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	406 / 292 / 614
Потребление на енергия за 365 дни	457 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	L1/M1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ¹	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	48 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност / инсталирана мощност	2,0 A / 140 W
Отдавана топлина	290 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен / динамичен
начин на размразяване	автоматично / автоматично
Температурен диапазон	+1°C до +15°C / -9°C до -26°C
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Изпълнение на вратата	Цяла врата
материал на вътрешния корпус	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED светлинна колона отляво / LED
Чекмеджета	3
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	3
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	45 kg / 40 kg
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Отопление на предната рама	да
Бруто/Нето тегло	84 / 82 kg

Принадлежности	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112572 / 7113221 / 7113308
Сива скара за под / Бяла скара за под	7100024 / 7113272
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Колела Ø 80 mm / Ø 100 mm	
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm	9080022
Регулируеми крачета, 150 - 180 mm	9086924
Специални ключалки	По заявка
Комплект Side-by-Side сив	9027389
Комплект Side-by-Side бял	



New

FCFvg 4002 Performance

Брутен/Нетен обем	Хладилна част	267 / 187 l
Брутен/Нетен обем	Фризерна част	110 / 45 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)		597 / 654 / 2044
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	Хладилна част	460 / 423 / 1037
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	Фризерна част	406 / 292 / 614
Потребление на енергия за 365 дни		525 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)		5
Температурен клас (Енергийна директива)		L1/M1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)		5
Температура на околната среда ¹		+10°C до +40°C
Хладилен агент		R 600a
Ниво на шум		48 dB(A)
Напрежение/Честота		220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност / инсталирана мощност		2,0 A / 170 W
Отдавана топлина		280 kJ/h
Охлаждаща система	Хладилна част/Фризерна част	динамичен / статичен
начин на размразяване	Хладилна част/Фризерна част	автоматично / ръчно
Температурен диапазон	Хладилна част/Фризерна част	+1°C до +15°C / -9°C до -26°C
Материал/Цвят на корпуса		Стомана/бяла
Изпълнение на вратата		Цяла врата
материал на вътрешния корпус		Бяла пластмаса
Тип на управлението		монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура		външен цифров
Аларма при повреда		оптично и звуково
Вътрешно осветление	Хладилна част/Фризерна част	LED осветление в горната част / LED
Чекмеджета		3
Интерфейс		WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици		3
Материал на полиците	Хладилна част/Фризерна част	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	Хладилна част/Фризерна част	45 kg / 40 kg
Дръжка		Алуминиева дръжка
Вид на ключалката		механичен
Самозатварящи се врати		да
посока на отваряне		дясно сменяемо
Отопление на предната рама		да
Бруто/Нето тегло		85 / 79 kg

Принадлежности	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112572 / 7113221 / 7113308
Сива скара за под / Бяла скара за под	7100024 / 7113272
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Колела Ø 80 mm / Ø 100 mm	
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm	9080022
Регулируеми крачета, 150 - 180 mm	9086924
Специални ключалки	По заявка
Комплект Side-by-Side сив	9027388
Комплект Side-by-Side бял	

¹ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Предимствата накратко

С възможност за вграждане под плот

Моделите GGU с височина 83 cm могат лесно да се монтират под работен плот и са спестяващо място и идеално решение, особено когато пространството е ограничено.

Оптична и акустична аларма


Оптични и звукови аларми предупреждават за неконтролирано повишаване на температурата, загуба на студ и отворена врата.

Екологични хладилни агенти

Екологичният хладилен агент R 600a е мощен и много енергийно ефективен в комбинация с високоефективния компресор.

Дълбоко изтеглени вътрешни тела

Вътрешният контейнер от полистирол, дълбоко изтеглен от едно парче, е лесен за почистване и без мирис. Тъй като няма труднодостъпни ъгли и големите радиуси улесняват почистването, това позволява перфектна хигиена.



GGU 1550 Premium

Висококачествени хладилни компоненти

Висококачествените хладилни компоненти, оптимизираната изолация и добре обмисления дизайн осигуряват максимална енергийна ефективност и ниски експлоатационни разходи.



Стабилни ключалки

Стабилните ключалки предотвратяват нежелан достъп.

Здрава дръжка

Дръжката е предназначена за интензивна употреба. Ергономична, лесна за хващане отляво и отдясно и много лесна за почистване.



Стабилни кошници за съхранение

Стабилните кошници за съхранение се свалят лесно, предлагат добър и бърз преглед на продуктите и осигуряват гъвкаво разделяне на вътрешността.

Сменяема панта на вратата

Пантата на вратата може да се сменя без допълнителни компоненти и позволява уредите да бъдат напаснати към определеното място за монтаж.

Качество до последния детайл

Фризерите за вграждане на Liebherr са чудесни по отношение на икономията на място. Защото там, където има малко пространство за поставяне, свободното място трябва да се използва особено ефективно – без компромиси по отношение на капацитета на охлаждане или свежестта на храната. В тези компактни модели продуктите се съхраняват винаги при най-добрите условия на охлаждане, а уредите са много енергийно ефективни и икономични.



Енергийно ефективни с R 600a

Уредите Liebherr са оптимизирани за възможно най-добрата енергийна ефективност и ниски експлоатационни разходи. Използва се единствено екологичният хладилен агент R 600a. В съчетание с високоефективни компресори, това е изключително мощна система, която с ниските си емисии на парникови газове е съобразена с бъдещите предизвикателства.



За вграждане и лесно интегриране

Уредите могат да бъдат интегрирани под работен плот. В този случай с цел осигуряване на вентилация в работния плот на гърба на уреда е необходимо сечение за вентилация от най-малко 200 cm². Без вентилационна решетка височината на нишата трябва да е поне 3 cm по-висока от височината на уреда. С размер 83 cm, уредите са предназначени за специфичните работни височини в хранително-вкусовата промишленост.



Практични кошници

Кошниците, които се изваждат лесно, предлагат добър и бърз преглед на продуктите и осигуряват възможно най-добър ред във вътрешността.



GGU 1550 Premium

Брутен/Нетен обем	143 / 133 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	600 / 615 / 830
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	474 / 443 / 676
Потребление на енергия за 365 дни	250 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	7
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	7
Температура на околната среда ¹	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	45 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	0,6 A
Отдавана топлина	330 kJ/h
Охлаждаща система	статичен
начин на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-9°C до -26°C
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Изпълнение на вратата	Неръждаема стомана
материал на вътрешния корпус	Бяла пластмаса
Тип на управлението	7-сегмента LED индикация с бутони
SuperFrost	с управление по количество
Капацитет на замразяване за 24 часа	14 kg
Време на съхранение при повреда	24 h
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Чекмеджета	0
Брой кошници	4
Полици на фризерната част	4
Материал на полиците	Плочи на изпарителя
Товароносимост на полиците	24 kg
Височина на отделението в mm	3 × 150, 1 × 170
Дръжка	Дръжка от неръждаема стомана
Вид на ключалката	механичен
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	42 / 39 kg
Предлага се също така в бяло	
Принадлежности	
Свързваща рамка от неръждаема стомана (FKUv долу/горе)	7777647
Бяла свързваща рамка (FKUv долу/горе)	
Шини за колела	9086607
Дълга кошница	
Къса кошница	
Чекмедже	9790331
Ключалка	



GGU 1500 Premium

Брутен/Нетен обем	143 / 133 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	600 / 615 / 830
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	474 / 443 / 676
Потребление на енергия за 365 дни	250 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	7
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	7
Температура на околната среда ¹	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	45 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	0,6 A
Отдавана топлина	330 kJ/h
Охлаждаща система	статичен
начин на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-9°C до -26°C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Изпълнение на вратата	Стомана
материал на вътрешния корпус	Бяла пластмаса
Тип на управлението	7-сегмента LED индикация с бутони
SuperFrost	с управление по количество
Капацитет на замразяване за 24 часа	14 kg
Време на съхранение при повреда	24 h
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Чекмеджета	3
Брой кошници	1
Полици на фризерната част	4
Материал на полиците	Плочи на изпарителя
Товароносимост на полиците	24 kg
Височина на отделението в mm	3 × 150, 1 × 170
Дръжка	Ергономична дълга права дръжка
Вид на ключалката	механичен
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	41 / 39 kg
Предлага се също така в бяло	
Принадлежности	
Свързваща рамка от неръждаема стомана (FKUv долу/горе)	
Бяла свързваща рамка (FKUv долу/горе)	9876641
Шини за колела	9086607
Дълга кошница	9141699
Къса кошница	9141697
Чекмедже	
Ключалка	По заявка



GGUesf 1405 Premium

Брутен/Нетен обем	143 / 133 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	600 / 615 / 830
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	474 / 443 / 676
Потребление на енергия за 365 дни	265 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	7
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	7
Температура на околната среда ¹	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	45 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	0,6 A
Отдавана топлина	330 kJ/h
Охлаждаща система	статичен
начин на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-15°C до -32°C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/сребриста
Изпълнение на вратата	Неръждаема стомана
материал на вътрешния корпус	Бяла пластмаса
Тип на управлението	7-сегмента LED индикация с бутони
SuperFrost	с управление по време
Капацитет на замразяване за 24 часа	14 kg
Време на съхранение при повреда	24 h
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Чекмеджета	0
Брой кошници	0
Полици на фризерната част	4
Материал на полиците	Плочи на изпарителя
Товароносимост на полиците	24 kg
Височина на отделението в mm	3 × 150, 1 × 170
Дръжка	Ергономична дълга права дръжка
Вид на ключалката	механичен
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	37 / 34 kg
Предлага се също така в бяло	
Принадлежности	
Свързваща рамка от неръждаема стомана (FKUv долу/горе)	
Бяла свързваща рамка (FKUv долу/горе)	
Шини за колела	9086607
Дълга кошница	9141699
Къса кошница	9141697
Чекмедже	9790331
Ключалка	

Хладилници и фризери GN 2/1 с динамично охлаждане и вътрешна и външна част от неръждаема стомана



Комплект за монтаж на уреди един до друг (Side-by-Side)

Комплектът за монтаж на уреди един до друг се монтира лесно и дава възможност за удобно използване на два или повече уреда един до друг, както и за разполагането им по визуално привлекателен начин. Освен това комплектът за монтаж на уреди един до друг (Side-by-Side) предотвратява образуването на конденз и лед между два уреда, които без комплекта Side-by-Side биха били разположени непосредствено един до друг.



Колелца Ø 100 mm

Стабилните колелца улесняват транспортирането и осигуряват възможност за бързо почистване под уреда и зад него. При доставка са включени четири колелца, заедно с принадлежности за монтаж. Освен това две от колелцата са снабдени и със спиращка за застопоряване.



Решетъчна полица от неръждаема стомана

Решетъчните полици за акcesoари осигуряват повече място за съхранение и прегледност във Вашия хладилник или фризер. Изработени от неръждаема стомана, висококачествените решетъчни полици Ви осигуряват не само допълнително пространство за съхранение, но и високо качество и издръжливост.



Устройство за отваряне чрез крачен педал

Ако нямате свободна ръка, можете да отваряте удобно вратата с крачния педал, който се предлага като принадлежност.



Сива решетъчна полица

Допълнително пространство за съхранение, на което можете да се радвате дълго време: Решетъчната полица може да се поставя практично и Ви осигурява повече пространство и прегледност във Вашия модул. Благодарение на нейното дълготрайно покритие решетъчната полица за акcesoари е много здрава и лесна за почистване.

Хоризонтални хладилници с динамично охлаждане, с вътрешна и външна част от неръждаема стомана



Дясна / Лева опора с лагер

Хладилниците и фризерите на Liebherr са с панти на вратите, които могат да променят местата си. Всичко, от което се нуждаете за монтаж на противоположната страна, е съответният комплект лагеруващи опори. Това означава, че винаги разполагате с пълна свобода при разполагането на уредите.



Сива решетъчна полица

Допълнително пространство за съхранение, на което можете да се радвате дълго време: Решетъчната полица може да се поставя практично и Ви осигурява повече пространство и прегледност във Вашия модул. Благодарение на нейното дълготрайно покритие решетъчната полица за акcesoари е много здрава и лесна за почистване.



Колелца Ø100mm (Ролки – комплект 4 бр.)

Стабилните колелца (Ø 100 mm) улесняват транспортирането и осигуряват възможност за бързо почистване под уреда и зад него. При доставка са включени четири колелца, заедно с принадлежности за монтаж. Освен това две от колелцата са снабдени и със спиращка за застопоряване.



Решетъчна полица от неръждаема стомана

Решетъчните полици за акcesoари осигуряват повече място за съхранение и прегледност във Вашия хладилник или фризер. Изработени от неръждаема стомана, висококачествените решетъчни полици Ви осигуряват не само допълнително пространство за съхранение, но и високо качество и издръжливост.

Хладилници и фризери GN 2/1 с динамично охлаждане и пластмасово вътрешно тяло / Фризери със статично охлаждане и пластмасово вътрешно тяло / Комбинации хладилник-фризер



Скара за под от неръждаема стомана

Със стабилната скара за под можете да използвате оптимално и пода на уреда. Изработена от неръждаема стомана, тя предпазва вътрешния контейнер от надраскване и други повреди.



Сива / Бяла скара за под

Със стабилната скара за под можете да използвате оптимално и пода на уреда. Скарата е с устойчиво на износване покритие и предпазва вътрешния контейнер от надраскване и други повреди.



Колелца Ø 100 mm / Колелца Ø 80 mm

Стабилните колелца (Ø 100 / 80 mm) улесняват транспортирането и осигуряват възможност за бързо почистване под уреда и зад него. При доставка са включени четири колелца, заедно с принадлежности за монтаж. Освен това две от колелцата са снабдени и със спирачка за застопоряване.



Решетъчна полица от неръждаема стомана

Решетъчните полици за аксесоари осигуряват повече място за съхранение и прегледност във Вашия хладилник или фризер. Изработени от неръждаема стомана, висококачествените решетъчни полици Ви осигуряват не само допълнително пространство за съхранение, но и високо качество и издръжливост.



Сива / Бяла решетъчна полица

Допълнително пространство за съхранение, на което можете да се радвате дълго време: Решетъчната полица може да се поставя практично и Ви осигурява повече пространство и прегледност във Вашия модул. Благодарение на нейното дълготрайно покритие решетъчната полица за аксесоари е много здрава и лесна за почистване.



Сива / Бяла телена кошница

Изработена от метал с покритие пространна телена кошница е идеалното място за големи, опаковани стоки. Благодарение на плъзгачите на основата ѝ тя може да се поставя и премества лесно върху решетъчни основи или стъклени плочи. За повече пространство и добър преглед върху съхраняваните стоки.



Къса бяла/сива телена кошница

Телената кошница с пластмасово покритие е много здрава, осигурява добра видимост на стоките и с вместимостта си от 30 l гарантира оптимално използване на вътрешното пространство.




Регулируеми по височина крачета, 90-120 mm

Регулируемите по височина крачета осигуряват необходимото разстояние за лесно почистване под уреда. С възможността за индивидуално регулиране на височината от 90 до 120 mm те компенсират отлично евентуалните неравности на пода.



Регулируеми по височина крачета, 150-180 mm

Регулируемите по височина крачета осигуряват необходимото разстояние за лесно почистване под уреда. С възможността за индивидуално регулиране на височината от 150 до 180 mm те компенсират отлично евентуалните неравности на пода.



Рафтове от перфорирана ламарина

За да се гарантира стабилното съхранение дори на малки предмети в хладилниците, Liebherr е разработил плоски рафтове от перфорирана ламарина специално за тази цел. Те са изработени от метал с покритие и са предназначени за максимално натоварване до 45 kg. Перфорацията гарантира безпрепятствена циркулация на въздуха в цялото пространство за съхранение.



Комплект Side-by-Side

С помощта на комплект Side-by-side можете да разположите два уреда един до друг. Необходимото отстояние между уредите се запазва и се свързва добре чрез покриваща лента. По този начин се осигурява добър монтаж и се избягва евентуален конденз или теч между уредите.

По заявка

Специални ключалки

За защита на съхраняваните продукти от нежелан достъп се предлагат до 5 допълнителни специални ключалки, като аксесоари за хладилниците и фризерите. По този начин на няколко уреда могат да се монтират различни ключалки, които да позволяват достъп до съответния уред само на персонала, който отговаря за него.

Подплотови фризери



Ключалка

Уредите са оборудвани със стандартни ключалки. Няколко уреда могат да се заключават с един ключ. Предлагат се допълнителни ключалки с до десет различни ключа.



Комплект за стифиране (поставяне един върху друг)

Там, където подовото пространство е ограничено, е възможна всякаква комбинация от фризери GGU(esf) Gastro с вентилаторно охлаждане с помощта на комплекта за стифиране. Предимството: разделяне на миризми и температури върху малко подово пространство. За да се гарантира оптимална стабилност, комплектите опорни ролки не трябва да се поставят на уреди, които са монтирани чрез свързваща рамка. Те са разрешени само за индивидуални уреди.



Опорни ролки

Ролките (с диаметър 30 mm) правят лесно преместването на уреда за почистване. За да се гарантира оптимална стабилност, комплектите опорни ролки не трябва да се поставят на уреди, които са монтирани чрез свързваща рамка. Те са разрешени само за индивидуални уреди.



Кошници/къси кошници

Телените кошници с пластмасово покритие гарантират оптимално използване на вътрешното пространство.



Чекмеджета

Изцяло затворените чекмеджета са здрави и са идеални за съхранение на малки замразени хранителни продукти.



Хладилници и фризери Liebherr за пекарни – охлаждат дори когато е горещо.

Чувствителни суровини и тестени изделия, високи температури на околната среда, прах от брашно във въздуха: Ежедневието в пекарната е тежко – не само за хлебарите и сладкарите, но и за техните хладилници. Те трябва да работят надеждно и да са здрави, удобни за използване и лесни за почистване. Уредите за пекарни на Liebherr са съобразени точно с тези изисквания. Те охлаждат щадящо чувствителните продукти при прецизно зададени температури и регулируема влажност. Взискателните условия на околната среда в пекарната не могат да окажат влияние на тяхната постоянна охлаждаща мощност и техните постоянни характеристики на охлаждане и стабилност на температурата. И въпреки тази мощност, те са изключително ефективни. Мощните компресори, комбинирани с иновативна неизискваща поддръжка технология, осигуряват ниски разходи за енергия и общи експлоатационни разходи. Неговите добре обмислени функции, които правят работата в пекарната по-лесна всеки ден, са също толкова забавни.

Хладилници и фризери

Хладилници и фризери с вътрешно тяло от неръждаема стомана




Серия Performance

Хладилници и фризери с вътрешно тяло от неръждаема стомана



Серия Perfection

Хладилници и фризери с пластмасова вътрешна облицовка



Серия Performance

Хладилници и фризери с вътрешно тяло от неръждаема стомана

Серия Performance

BRPvg/BFPvg

Условия на околната среда	Уреди с врата с изолационна пяна: Климатичен клас 5
Температурна стабилност	EN 16825 Хладилници: -2 °C до +15 °C Фризери -9 °C до -35 °C Хладилници: Клас M1 Фризери Клас L1 Хладилници: с 3 зони на влажност Фризери: с NoFrost
Надеждност на съхранението	оптични и акустични аларми Аларма за прекъсване на хранването мин./макс. Запис на температурата Самозатваряща се врата при < 90° Механична брава
Оборудване	монохромен дисплей, сензорни бутони Хладилници: Euronorm 600 × 800 mm (надлъжно чекмедже) Euronorm 400 × 600 mm (напречно чекмедже) Фризери: Euronorm 600 × 800 mm (надлъжно чекмедже) Euronorm 400 × 600 mm (напречно чекмедже) Таймер за поддръжка с индивидуална настройка Колела като аксесоари, стандартно с регулируеми по височина крачета вътрешен корпус: от хром-никелова стомана (1.4301 / AISI 304) външен корпус: прахово боядисана стомана Хладилници и фризери: Светодиодно осветление на тавана Дръжка Филтър за брашнен прах (опционално) свързаност чрез преоборудване
Консумация на енергия	UltraEfficient Директива на ЕС 2015/1094
Спазване на регулаторните изисквания	Директива за безопасност на машините – EN 60335

Серия Perfection

BRPSvh/BFPSvh

Уреди с врата с изолационна пяна: Климатичен клас 5
EN 16825 Хладилници: -2 °C до +15 °C Фризери -9 °C до -35 °C Хладилници: Клас M1 Фризери Клас L1 Хладилници: с 3 зони на влажност Фризери: с NoFrost оптични и акустични аларми Аларма за прекъсване на хранването мин./макс. Запис на температурата Самозатваряща се врата при < 90° Механична брава
2,4"-цифров дисплей, Touch & Swipe Хладилници: Euronorm 600 × 800 mm (надлъжно чекмедже) Euronorm 400 × 600 mm (напречно чекмедже) Фризери: Euronorm 600 × 800 mm (надлъжно чекмедже) Euronorm 400 × 600 mm (напречно чекмедже) Таймер за поддръжка с индивидуална настройка Колела като аксесоари, стандартно с регулируеми по височина крачета външен и вътрешен корпус от хром-никелова стомана (1.4301 / AISI 304) Хладилници и фризери: вертикално LED осветление Дръжка Филтър за брашнен прах (опционално) налична свързаност
UltraEfficient Директива на ЕС 2015/1094 Директива за безопасност на машините – EN 60335

Хладилници и фризери с пластмасова вътрешна облицовка

Серия Performance

BRFvg/BFFsg

Уреди с врата с изолационна пяна: Климатичен клас 5
EN 16825 Хладилници: +1 °C до +15 °C Фризери -9 °C до -26 °C Хладилници: Клас M1 Фризери Клас L1 Хладилници: с 3 зони на влажност Фризери: със SmartFrost оптични и акустични аларми Аларма за прекъсване на хранването мин./макс. Запис на температурата Самозатваряща се врата при < 90° Механична брава Прозрачно стъкло (BRFvg 5511) монохромен дисплей, сензорни бутони Хладилници: Euronorm 600 × 400 mm (напречно чекмедже) Фризери: Euronorm 600 × 400 mm (напречно чекмедже) Таймер за поддръжка с индивидуална настройка Колела/регулируеми по височина крачета като аксесоари Капак на изпарителя (защита срещу замръзване) само за модели със стъклени врати, по избор за модели с изолирани врати Модели със стъклени врати с осветление на тавана Алуминиева дръжка
SuperEfficient Директива на ЕС 2015/1094 Директива за безопасност на машините – EN 60335

Предимствата накратко



Леснодостъпни хладилни компоненти

Хладилните компоненти са интегрирани леснодостъпно в горната част на обема на машината, което значително увеличава полезния обем на вътрешното пространство. За комфортно почистване или за евентуални сервизни работи предната част просто се сгъва нагоре. При ъгъл на отваряне над 45° тя може да се откачи напълно.

Механична брава

Всички професионални уреди Liebherr за хранително-вкусовата промишленост и пекарни са оборудвани с механична ключалка и два ключа. Така ще сте сигурни, че няма да имат достъп до вашите продукти на лица, които нямат право на такъв.

Интуитивна навигация в менюто

Състоянието на уреда може да се проверява удобно на интегрирания във вратата панел за управление. Навигацията в менюто не се нуждае от обяснения и се управлява чрез три сензорни бутона.



Подходящ за тави за печене Euronorm


Перфектно пасване: Тавите за печене Euronorm могат да се поставят оптимално върху здравите L-образни носещи шини и лесно да се махат отново. Не трябва да се забравя, че всеки уред за пекарни на Liebherr е специално проектиран за използване на стандартизирани тави за печене.

Вътрешна и външна част от неръждаема стомана

Дълбоко изтеглената вътрешна облицовка от хигиенична неръждаема стомана и безшевните странични панели от неръждаема стомана на външния корпус с изолационен слой също са изключително лесни за почистване.

Дебела изолация

Изолация с дебелина с циклопентанова пяна без фреон намалява загубата на студ и поддържа добрата енергийна ефективност на уредите.



BRPSvh 6501 Perfection

Горещо размразяване

Енергийно ефективното размразяване с горещ газ, контролирано в зависимост от нуждата, осигурява бързо и напълно автоматично размразяване за около 10 минути. Това намалява температурните колебания и продуктите се съхраняват при постоянни условия.

Кондензатор с проводник и тръба

Кондензаторът с проводник и тръба и подвижен филтър е идеално подходящ за условията в пекарни и сладкарници. Капацитет на охлаждане се поддържа с години при минимална нужда от поддръжка.

Информация за прекъсване на електрозахранването

Когато уредът е останал временно без електрическо захранване, тогава се показва информация за прекъсване на електрическото захранване, така също и достигнатата максимална температура за времето на прекъсването. Това Ви позволява да оцените по-добре потенциалната загуба на качество.

Филтър за брашен прах

Лесен за почистване филтър за брашен прах предпазва функционалните части от отлагания на брашно и прах и увеличава експлоатационния живот на уредите (предлага се като аксесоар).



Самозатваряща се врата

За да се улесни зареждането и изпразването, както и почистването, вратата на уреда остава отворена при ъгъл на отваряне около 90°, а при по-малък ъгъл се затваря сама за по-голяма безопасност.

Интегрирана дръжка

Стабилна дръжка, интегрирана във вратата за удобна работа и приятно и лесно отваряне на вратата.

Сменяемо уплътнение на вратата

Спестете време и пари: Уплътненията на вратата за поставяне чрез натискане от Liebherr могат да се сменят лесно. Ако някое уплътнение се повреди, Вие можете да го смените сами без инструменти.

Вентил за изравняване на отрицателното налягане

При отваряне на вратата на хладилниците и фризерите се създава отрицателно налягане, което затруднява повторното отваряне. Вентилът за изравняване на налягането бързо изравнява отрицателното налягане.

Качество до последния детайл

Нашите хладилници за пекарни и сладкарници са точно ориентирани към специалните изисквания в горещите пекарни помещения. Там благодарение на своята температурна стабилност те се грижат за максимална сигурност на съхранението. Стандартизирани тави за печене (60 cm × 40 cm или 60 cm × 80 cm) могат лесно да се поставят и изваждат от стабилните L-образни носещи релси. Акцентите като лесният за почистване филтър за брашнен прах или трите избираеми диапазона на влажност на въздуха правят уредите основна съставка за пресните печива.



Електрониката с интегриран запис на температурата
Електрониката с интегриран запис на max./min. температура и/или отклонения от зададената температура за определен период е HACCP съвместима. Лесната за използване сензорна електроника управлява Енергоспестяваща функция за автоматично размразяване. Устройствата могат да бъдат свързани чрез SmartMonitoring система за наблюдение. Визуалната и звуковата аларма сигнализират потребителя, ако възникнат проблеми и по този начин защитава съхраняваните стоки.



Светодиодно осветление
Дори в тъмни помещения LED осветлението осигурява добро осветяване на вътрешното пространство. Оптималният обзор позволява желаният продукт винаги да е под ръка, вратата да се затвори бързо и температурата във вътрешното пространство да остане стабилна. Това намалява времето за търсене. И преди всичко – енергийните разходи. Вграденото светодиодно осветление улеснява почистването.




Интегриран WiFi/LAN интерфейс
WiFi/LAN интерфейсът позволява лесно да свържете Вашите уреди с Liebherr SmartMonitoring или наличните локални системи.



HumidityControl
Перфектните климатични условия могат да се създадат само при правилната комбинация от температура и влажност. HumidityControl Ви дава възможност за регулиране на влажността в зависимост от Вашите нужди. За оптимален климат за съхранение и за възможността да се наслаждавате на свежест дълго време.



Изваждащи се назъбени ленти
Брашното и прахът нямат шанс: Назъбените ленти могат да се демонтират и монтират лесно без инструменти. Това улеснява значително почистването на лентите и гладкото вътрешно уплътнение и предотвратява натрупването на замърсявания около фугите.



Удобно управление – практично оборудване
За удобна работа вратите остават отворени при ъгъл на отваряне от 90°. По този начин могат удобно да се поставят или изваждат по-големи количества продукти. Под 60° вратите се затварят сами с помощта на магнитното уплътнение – това предотвратява ненужната загуба на студ. Стабилният крачен педал, предлаган като аксесоар, улеснява зареждането, когато нямате свободна ръка. Вътрешното тяло от дълбоко изтеглена хром-никелова стомана е оптимално проектирано за поставяне на тави за печене. В зависимост от размера на уреда, тави за печене с размери 60 cm × 40 cm или 60 cm × 80 cm могат да бъдат поставени удобно върху регулируемите L-образни носещи релси.



Оптимално охлаждане – навсякъде
Уредите са предназначени за околни температури от +10°C до +40°C. Това ги прави идеални за използване в гореща пекарна или филиали – те винаги осигуряват оптимално охлаждане. За да издържат на високите практически изисквания с много цикли на отваряне на вратите, хладилните системи и компонентите са оптимално съгласувани един с друг.



Филтър за брашнен прах
Лесен за почистване филтър за брашнен прах предпазва функционалните части от отлагания на брашно и прах и увеличава експлоатационния живот на уредите (предлага се като аксесоар).

Хладилници за пекарни с динамично охлаждане и вътрешна и външна част от неръждаема стомана



New

BRPSvh 8401

Perfection Предлага се от Q3/24

Брутен/Нетен обем
Външни размери в mm (Ш/Д/В)
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)

854 / 700 l
787 / 1017 / 2115
607 / 800 / 1504

A
Потребление на енергия за 365 дни
Климатичен клас (Енергийна директива)
Температурен клас (Енергийна директива)
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)
Температура на околната среда ²
Хладилен агент
Ниво на шум
Напрежение/Честота
Консумирана мощност
Инсталирана мощност / отдавана топлина
Охлаждаща система / начин на размразяване
Температурен диапазон
Стандарт за пекарни
Материал/Цвят на корпуса

Изпълнение на вратата
материал на вътрешния корпус
Тип на управлението
Индикация за температура
Аларма при повреда
Вътрешно осветление
Интерфейс
Регулируеми полице
Материал на полиците
Товароносимост на полиците
Височина на регулиращите крака
Дръжка
Вид на ключалката
Самозатварящи се врати
посока на отваряне
Бруто/Нето тегло
Предлага се също така в бяло (Серия Performance)

Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
външен цифров
оптично и звуково
LED светлинна колона отляво
WLAN/LAN
20
Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
60 kg
115-175 mm
Профилна дръжка
механичен
да
дясно сменяемо
165 / 147 kg
BRPvg 8401

Принадлежности
L-образна носеща шина отляво
L-образна носеща шина отляво
Колела Ø 100 mm
Устройство за отваряне с крачен педал
Филтър за брашнен прах
Комплект Side-by-Side сив

7745106
7745104
9597828
9597617
9596984
9597778



New

BRPSvh 6501

Perfection Предлага се от Q3/24

602 / 380 l
697 / 867 / 2115
407 / 650 / 1504

B
Потребление на енергия за 365 дни
Климатичен клас (Енергийна директива)
Температурен клас (Енергийна директива)
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)
Температура на околната среда ²
Хладилен агент
Ниво на шум
Напрежение/Честота
Консумирана мощност
Инсталирана мощност / отдавана топлина
Охлаждаща система / начин на размразяване
Температурен диапазон
Стандарт за пекарни
Материал/Цвят на корпуса

Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
външен цифров
оптично и звуково
LED светлинна колона отляво
WLAN/LAN
20
Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
60 kg
115-175 mm
Профилна дръжка
механичен
да
дясно сменяемо
146 / 128 kg
BRPvg 6501

7745102
7745100
9597828
9597617
9596984
9597778

Фризери за пекарни с динамично охлаждане и вътрешна и външна част от неръждаема стомана



New

BFPSvh 8401

Perfection Предлага се от Q3/24

Брутен/Нетен обем
Външни размери в mm (Ш/Д/В)
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)

854 / 700 l
787 / 1017 / 2115
607 / 800 / 1504

A
Потребление на енергия за 365 дни
Климатичен клас (Енергийна директива)
Температурен клас (Енергийна директива)
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)
Температура на околната среда ²
Хладилен агент
Ниво на шум
Напрежение/Честота
Консумирана мощност
Инсталирана мощност / отдавана топлина
Охлаждаща система / начин на размразяване
Температурен диапазон
Стандарт за пекарни
Материал/Цвят на корпуса

Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
външен цифров
оптично и звуково
LED светлинна колона отляво
WLAN/LAN
20
Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
60 kg
115-175 mm
Профилна дръжка
механичен
да
дясно сменяемо
165 / 147 kg
BFPvg 8401

7745106
7745104
9597828
9597617
9596984
9597778



New

BFPSvh 6501

Perfection Предлага се от Q3/24

602 / 380 l
697 / 867 / 2115
407 / 650 / 1504

B
Потребление на енергия за 365 дни
Климатичен клас (Енергийна директива)
Температурен клас (Енергийна директива)
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)
Температура на околната среда ²
Хладилен агент
Ниво на шум
Напрежение/Честота
Консумирана мощност
Инсталирана мощност / отдавана топлина
Охлаждаща система / начин на размразяване
Температурен диапазон
Стандарт за пекарни
Материал/Цвят на корпуса

Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
външен цифров
оптично и звуково
LED светлинна колона отляво
WLAN/LAN
20
Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
60 kg
115-175 mm
Профилна дръжка
механичен
да
дясно сменяемо
156 / 137 kg
BFPvg 6501

7745102
7745100
9597828
9597617
9596984
9597778

Предимствата накратко

Ясна информация за уреда

Цялата информация за уреда, като например, обозначението на модела или серийния и сервизния номер, може да се прочете на дисплея. Това пести време за търсене или дори за разчистване на вътрешното пространство, за да бъде намерен етикетът.

Светодиодно осветление на тавана

Дори в тъмни помещения светодиодното осветление на тавана осигурява добро осветяване на вътрешното пространство. Това не само пести време за търсене на желаното, но преди всичко намалява разходите за енергия.

Температурен диапазон +1 °C/+15 °C.

Уредите на Liebherr за пекарни и за заведения за обществено хранене се отличават с впечатляващо стабилен температурен диапазон от +1°C до +15°C, осигуряващ свежа и вкусна храна за още по-дълго време.



Самозатваряща се врата

За улесняване на зареждането, изпразването и почистването, вратата на уреда остава отворена, ако бъде отворена на повече от 90°. Ако ъгълът на отваряне е по-малък от 90°, тя се затваря автоматично.

Стабилността на температурата отговаря на изискванията на DIN EN 16825:2015

Хладилниците на Liebherr впечатляват със стабилна температура между -1°C и +5°C. Така не само се запазва климатът на съхранение, но и стойността на Вашите продукти и съставки.

Безопасно за храни вътрешно пространство

Всички материали, използвани в уредите на Liebherr за пекарни и обекти за обществено хранене, са безопасни за храни и така са идеално подходящи за съхранение на неупаковани храни.

Информация за прекъсване на електрозахранването

Когато уредът е останал временно без електрическо захранване, тогава се показва информация за прекъсване на електрическото захранване, така също и достигнатата максимална температура за времето на прекъсването. Това Ви позволява да оцените по-добре потенциалната загуба на качество.

Сменяема панта на вратата

При доставката пантата на вратата е от дясната страна, но тя може да се премести лесно отляво, без да са необходими допълнителни части. Това Ви осигурява максимална свобода при избора на мястото на инсталиране.



Механична бртва

Всички професионални уреди Liebherr за хранително-вкусовата промишленост и пекарни са оборудвани с механична ключалка и два ключа. Това гарантира, че неупълномощени лица няма да имат достъп до Вашите продукти.

Ергономична дръжка на вратата с тънък профил

Дръжката е предназначена за интензивна употреба. Ергономична, лесна за хващане отляво и отдясно и много лесна за почистване.

Сменяемо уплътнение на вратата

Спестете време и пари: Уплътненията на вратата за поставяне чрез натискане от Liebherr могат да се сменят лесно. Ако някое уплътнение се повреди, Вие можете да го смените сами без инструменти.

Smart Frost

SmartFrost намалява значително образуването на лед във вътрешността и върху съхранявани продукти. По-рядко се налага размразяване, понеже изолираният с пеноматериал изпарител осигурява равномерно и енергийно ефективно охлаждане.



Подходящ за тави за печене Euronorm

Перфектно пасване: Тавите за печене Euronorm могат да се поставят оптимално върху здравите L-образни носещи шини и лесно да се махат отново. Не трябва да се забравя, че всеки уред за пекарни на Liebherr е специално проектиран за използване на стандартизирани тави за печене.



Потребителски интерфейс на Liebherr и готовност за свързване

Удобство на една ръка разстояние: Проверявайте състоянието на уреда от вградената на една равнина с вратата панел за управление, без да се налага да я отворите. Навигацията в менюто е интуитивна и се управлява чрез три сензорни бутона. Интерфейсът WiFi/LAN, с който може да се извърши модернизация, свързва уредите към външни системи.



HumidityControl

Перфектните климатични условия могат да се създадат само при правилната комбинация от температура и влажност. HumidityControl Ви дава възможност за регулиране на влажността в зависимост от Вашите нужди. За оптимален климат за съхранение и за възможността да се наслаждавате на свежест дълго време.



BRFvg 5511 Performance

Хладилници за пекарни с пластмасово вътрешно тяло



BRFvg 5511

Performance

Брутен/Нетен обем	533 / 360 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	747 / 769 / 1684
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	606 / 468 / 1371
Клас на енергийна ефективност ¹	D
Потребление на енергия за 365 дни	881 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	4
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~/ 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Инсталирана мощност	250 W
Отдавана топлина	504 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен
начин на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +15 °C
Стандарт за пекарни	600 × 400 mm (напречно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Изпълнение на вратата	Изолирана стъклена врата
материал на вътрешния корпус	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част, може да се включва отделно и с регулируема яркост
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Материал на полиците	Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
Товароносимост на полиците	60 kg
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	103 / 96 kg
Принадлежности	
L-образна носеща шина отдясно	9006231
L-образна носеща шина отляво	9006229
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm	9080022
Регулируеми крачета, 150 - 180 mm	9086924
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side бял	9017739

Фризери за пекарни с пластмасово вътрешно тяло



BRFvg 5501

Performance

Брутен/Нетен обем	496 / 361 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	747 / 769 / 1684
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	606 / 468 / 1388
Клас на енергийна ефективност ¹	C
Потребление на енергия за 365 дни	443 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~/ 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Инсталирана мощност	230 W
Отдавана топлина	196 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен
начин на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +15 °C
Стандарт за пекарни	600 × 400 mm (напречно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Изпълнение на вратата	Стомана
материал на вътрешния корпус	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част, може да се включва отделно и с регулируема яркост
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Материал на полиците	Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
Товароносимост на полиците	60 kg
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	86 / 79 kg
Принадлежности	
L-образна носеща шина отдясно	9006231
L-образна носеща шина отляво	9006229
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm	9080022
Регулируеми крачета, 150 - 180 mm	9086924
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side бял	9017739

¹ Съгласно регламент на ЕС 2015/1094-IV.

² Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.



BFFsg 5501

Performance

Брутен/Нетен обем	496 / 402 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	747 / 769 / 1683
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	606 / 468 / 1388
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни	1241 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	7
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~/ 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Инсталирана мощност	260 W
Отдавана топлина	767 kJ/h
Охлаждаща система	статичен
начин на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-9 °C до -26 °C
Стандарт за пекарни	600 × 400 mm (напречно вкарване)
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Изпълнение на вратата	Стомана
материал на вътрешния корпус	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част, може да се включва отделно и с регулируема яркост
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Материал на полиците	Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
Товароносимост на полиците	60 kg
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	94 / 88 kg
Принадлежности	
L-образна носеща шина отдясно	9006231
L-образна носеща шина отляво	9006229
Колела Ø 80 mm	9086926
Колела Ø 100 mm	9080023
Регулируеми крачета, 90 - 120 mm	9080022
Регулируеми крачета, 150 - 180 mm	9086924
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side бял	9017739

Хладилници и фризери за пекарни с динамично охлаждане и вътрешна и външна част от неръждаема стомана



L-образни опори за тави

Предлагат се допълнителни L-образни опори за тави (60 cm x 40 cm).



Колелца Ø 100 mm

Стабилните колелца улесняват транспортирането и осигуряват възможност за бързо почистване под уреда и зад него. При доставка са включени четири колелца, заедно с принадлежности за монтаж. Освен това две от колелцата са снабдени и със спирачка за застопоряване.



Устройство за отваряне чрез крачен педал

Ако нямате свободна ръка, можете да отваряте удобно вратата с устройството за отваряне с крачен педал, което се предлага като принадлежност.



Филтър за брашен прах

Филтърът за брашен прах предпазва хладилните компоненти от отлагане на прах, например от набрашено тесто, като по този начин се избягват потенциално скъпи обаждания на сервиза. След монтажа вградената метална филтърна мрежа може да се отстрани и почисти без каквито и да било инструменти. Може да се почиства в съдомиялна машина при 50°C.



Комплект за монтаж на уреди един до друг (Side-by-Side)

Комплектът за монтаж на уреди един до друг се монтира лесно и дава възможност за удобно използване на два или повече уреда един до друг, както и за разполагането им по визуално привлекателен начин. Освен това комплектът за монтаж на уреди един до друг (Side-by-Side) предотвратява образуването на конденз и лед между два уреда, които без комплекта Side-by-Side биха били разположени непосредствено един до друг.

Хладилници и фризери за пекарни с пластмасово вътрешно тяло



L-образни опори за тави

Предлагат се допълнителни L-образни опори за тави (60 cm x 40 cm).



Колелца Ø 100 mm / Колелца Ø 80 mm

Стабилните колелца (Ø 100 / 80 mm) улесняват транспортирането и осигуряват възможност за бързо почистване под уреда и зад него. При доставка са включени четири колелца, заедно с принадлежности за монтаж. Освен това две от колелцата са снабдени и със спирачка за застопоряване.



Регулируеми по височина крачета, 150 – 180 mm

Регулируемите по височина крачета осигуряват необходимото разстояние за лесно почистване под уреда. С възможността за индивидуално регулиране на височината от 150 до 180 mm те компенсират отлично евентуалните неравности на пода.

По заявка

Специални ключалки

За защита на съхраняваните продукти от нежелан достъп се предлагат до 5 допълнителни специални ключалки, като акcesoари за хладилниците и фризерите. По този начин на няколко уреда могат да се монтират различни ключалки, които да позволяват достъп до съответния уред само на персонала, който отговаря за него.



Регулируеми по височина крачета, 90-120 mm

Регулируемите по височина крачета осигуряват необходимото разстояние за лесно почистване под уреда. С възможността за индивидуално регулиране на височината от 90 до 120 mm те компенсират отлично евентуалните неравности на пода.



Комплект Side-by-Side

С помощта на комплект Side-by-side можете да разположите два уреда един до друг. Необходимото отстояние между уредите се запазва и се свързва добре чрез покриваща лента. По този начин се осигурява добър монтаж и се избягва евентуален конденз или теч между уредите.



Хладилници за напитки от Liebherr – утолете жаждата си за повече.

Студените напитки винаги са модерни. Затова е още по-важно не само да ги поддържаме идеално охладени, но и да ги представяме във възможно най-добра светлина. Хладилниците за напитки на Liebherr са специално проектирани за това. Големите стъклени предни панели и изпълваща обема LED светлина създават идеалните условия за бутилки и кутии, стимулирайки апетита за освежаване. Лесно и гъвкаво регулируеми по височина решетъчни полици позволяват използването на всеки сантиметър от уреда.

Марките и продуктите могат да бъдат представени по привлекателен начин чрез индивидуално брандиране и опции за оборудване. Високата енергийна ефективност и екстремният дълъг живот на уредите и техните отделни компоненти се отплащат в дългосрочен план чрез общите експлоатационни разходи. Друг плюс, когато става дума за устойчивост: използването на екологични хладилни агенти.

Увеличете разпознаваемостта на Вашата марка.

Независимо дали във Вашата индивидуално проектирана визия на марката или със специални характеристики: Уредите Liebherr отговарят на почти всички изисквания. Богатият избор от модели и разнообразната гама от аксесоари улесняват намирането на идеалното решение за всяко приложение.

Директен цифров печат: Така вдъхновявате клиентите с марката им.

Различни възможности: При дигиталния директен печат Вашето рекламно послание или мотив може да бъде отпечатано директно върху корпуса. Независимо дали става въпрос за фотореалистична продуктова презентация, артистичен мотив или перфектно разположено фирмено лого – Вие умело представяте Вашата компания или Вашите марки. Ще произведем индивидуално за Вас и малки количества. Ние използваме цветовата гама CMYK, т.е. приложимия в момента производствен стандарт по отношение на цифровия четирицветен печат.



Затворен заден панел

Благодарение на опционално предлаганата затворена задна стена (в зависимост от варианта) уредът е особено подходящ за свободностояща употреба. Той се вписва по-хармонично в околната среда на мястото на монтаж, а също така Ви предлага възможност за закрепване на рекламни съобщения върху цялата повърхност на уреда.

360° презентация

Независимо дали става въпрос за фотореалистично представяне на Вашия продукт, артистичен мотив или перфектно разположено фирмено лого – благодарение на опциите за 360° дизайн можете да предавате креативни и ефективни послания по цялата повърхност на уреда.

Предимствата с един поглед:

- оптично усъвършенстване на уредите чрез блясък на цветовете, висока разделителна способност, рязкост на дълбочината и триизмерно представяне
- индивидуален и гъвкав дизайн с ефектни рекламни послания
- увеличение на разпознаваемостта на марката и увеличаване на продажбите
- 180° брандиране: Дизайнът се отпечатва прецизно и по цялата повърхност директно върху повърхността и се води от ръбовете на уреда
- лесно за почистване, устойчиво на надраскване и UV светлина
- възможна реализация на малки количества
- надеждно закрепване на брандирането: Не е възможно случайно или умишлено отстраняване
- за защита на дизайна: Доставка на уреда с фолио

Вашият брандинг в правилната светлина



Брандиране на стъклена врата

Стъклената врата може да бъде персонализирана. Използва се самозалепящо „непостоянно“ фолио, като стикерите могат да бъдат премахнати по всяко време без следи от остатъци от него по стъклото. Алтернативно предлагаме и ситопечат между двата пласта на стъклопакета на вратата. Това не само осигурява дълготрайност на отпечатъка, но също така гарантира изключително високо качество на изработката и дизайна.



LED осветление, интегрирано в стъклената врата

Индивидуален мотив може да бъде гравирани върху стъклената врата и след това осветен. Само мотивът светва и по този начин изпква. Гравюрата се намира между двете изолационни стъкла (възможно при FKv 50 и FKv 30).



Лещовиден метод



3D ефект

3D брандиране

3D брандирането придава на уреда изключителна привлекателност и отваря напълно нови възможности за креативност. Чрез специален процес е възможно произвеждането на висококачествени стикери чрез 3D печат (лещовиден метод). Работим и с различни печатни равнини и слоеве върху остъклението, които в комбинация с правилното осветление отзад водят до 3D ефект. По този начин всеки уред привлича вниманието и насърчава импулсивните покупки.



Индивидуален цветови дизайн

Проектирайте Вашия уред, както Ви харесва! Изключителните опции за брандиране с директен цифров печат ни позволяват да оборудваме фабрично уреди във вариант на клиента с индивидуални. По този начин отговаряме на почти всяко изискване и всяко приложение.



PVC стикер

При тази много широко разпространена и досега най-често използвана технология желанят сюжет се нанася върху подходящ стикер (обикновено PVC фолио) в зависимост от бройката и мотива. Той се отпечатва върху корпуса на фризера тип ракла или шкафа от пана.




Хладилници



Premium/PremiumPlus



Серия Performance



Серия Perfection

Условия на околната среда

Температурна стабилност

Надеждност на съхранението

Оборудване

Консумация на енергия

Спазване на регулаторните изисквания

Premium/PremiumPlus

FKv/FKUv/FKDv

CC2

EN 16902

+1 °C до +15 °C/+2 °C до +12 °C

Клас K4

Самозатваряща се врата с изключение FKDv 4211 и FKv

Механична брава (с изключение FKDv 4513)

Аналогов термометър/цифров термометър/ ел. управление със 7-сегментен дисплей

Аналогов термометър

Уреди със стъклени врати: LED осветление

Дръжка

SuperEfficient

Директива на ЕС 2019/2018 – охладител за бутилки

Директива за безопасност на машините – EN 60335

Серия Performance

MRFvc/MRFvd/MRFec

Уреди с врата с изолационна пяна: CC3

Уреди със стъклена врата: CC2

EN 16902

+2 °C до +9 °C/+1 °C до +15 °C

Клас K4

Самозатваряща се врата < 90°

Механична брава (с изключение MRFec модели)

Аналогов термометър/цифров термометър

Аналогов термометър

Колела/регулируеми по височина крачета като аксесоари

Уреди със стъклени врати: LED осветление

Уреди с врата с изолационна пяна: LED осветление на тавана

Вградена дръжка

SuperEfficient

Директива на ЕС 2019/2018 – охладител за бутилки

Директива за безопасност на машините – EN 60335

Серия Perfection

MRFvg

Уреди с врата с изолационна пяна: CC3

Уреди със стъклена врата: CC2

EN 16902

-2 °C до +15 °C

Клас K4

оптични и акустични аларми

Самозатваряща се врата < 90°

Електронна ключалка

монохромен дисплей, сензорни бутони

Електронно управление

Система за управление на енергията

Колела/регулируеми по височина крачета като аксесоари

Уреди за стъклени врати: двустранни вертикални LED осветление

Уреди с врата с изолационна пяна: LED осветление на тавана

Вградена дръжка

SuperEfficient

Директива на ЕС 2019/2018 – охладител за бутилки

Директива за безопасност на машините – EN 60335

Предимствата накратко

Динамична система за охлаждане

Динамичната система за охлаждане (с вентилатор) охлажда поставените наскоро напитки до идеалната температура и осигурява постоянна температура вътре.

Дълбоко изтеглено пластмасово вътрешно тяло

Дълбоко изтегленото пластмасово вътрешно тяло е без мирис, много здраво, издръжлив и предлага перфектна хигиена благодарение на големите и лесни за почистване радиуси на ъглите.

Корпус от прахово боядисана ламарина

Корпусът от прахово боядисана стоманена ламарина няма луфтове и затова е изключително здрав, устойчив на удар и лесен за почистване. Повдигнатите странични стени могат да бъдат персонализирани и използвани за брандиране.

Съответствие с RoHS и WEEE

Съответствие с RoHS и WEEE чрез използване на екологично чисти материали, комбинирани с оптимална рециклируемост.

Хладилни агенти без хлорофлуоровъглероди

Естественият хладилен агент R 600a без хлорофлуоровъглероди е екологичен и в комбинация с мощните компресори е много енергийно ефективен.

Високоэффективна изолация

Високоэффективната изолация намалява консумацията на енергия и осигурява постоянна температура във вътрешността.

Сменяема панта на вратата

Сменяемата панта на вратата позволява напасване към мястото на монтаж.

Променлив температурен диапазон

Променливият температурен диапазон позволява индивидуален контрол на температурата.

Сменяемо магнитно уплътнение

Вратите са проектирани с лесно сменяемо магнитно уплътнение.

Функция за спиране на вентилатора

Когато вратата се отвори, функцията за автоматично спиране на вентилатора минимизира излизането на студен въздух.



Здрава дръжка

Здравата дръжка позволява бърз достъп и осигурява стабилност дори при често отваряне на вратата.

Стабилни решетъчни полици с ограничител на издърпването


Стабилните решетъчни полици са лесни за регулиране и позволяват висока степен на променливост във вътрешността. За оптимална употреба тя може да се адаптира гъвкаво към контейнери или бутилки с различни размери. Благодарение на ограничителя на изтеглянето в средата на решетъчните полици Вашите продукти се съхраняват надеждно – издърпването по невнимание е невъзможно. В допълнение усилващият прът на решетъчната полица предпазва продукта и маркира зоната за поставяне.

Дизайн и функционалност

Страхотна комбинация от дизайн и функционалност: Дизайнът HardLine със странични светли ръбове отговаря на най-високите изисквания по отношение на елегантност.

Изолираща стъклена врата

Изолиращата стъклена врата предлага перфектен изглед, осигурява оптимална енергийна ефективност и подпомага ефективното презентирание на продуктите.



FkDv 4513 Premium

Качество до последния детайл

Хладилните витрини на Liebherr предлагат идеални условия за ефективно и стимулиращо продажбите презентиране на продуктите. От LED дисплея, през превключващото се вътрешно LED осветление, до променливия интериор – тези уреди имат много възможности за перфектно презентиране на съхраняваните продукти. Дисплеят може да бъде индивидуално оформен с атрактивни варианти на брендиране. Решетъчните полици с регулируема височина позволяват гъвкаво адаптиране към различни размери бутилки и контейнери. Динамичната система за охлаждане допринася за бързо охлаждане – и по този начин за готовност наличност.



Атрактивен светещ дисплей

Liebherr предлага атрактивни възможности за повишаване на информираността за уредите, стоките и Вашата марка. В зависимост от изискванията, полето на дисплея може да се коригира от клиента. Четири индивидуални варианта на дисплей ще Ви помогнат за това:

Прозрачният дисплей LightGuide (FKDv 4523), монтиран от вътрешната страна на вратата, може да бъде частично осветен. Така се позволява добър изглед към продуктите, като в същото време се привлича много внимание към Вашата марка.

Дисплеят LightGuide (FKDv 4513), който се монтира от външната страна на вратата и свети по цялата повърхност, поставя Вашата марка на преден план и привлича вниманието. Не е необходимо отделно захранване за осветлението.



Стикерът на вратата

(FKDv 4503), поставен от вътрешната ѝ страна, е ефектно акцентиран от осветлението на тавана.

LED дисплеят с подсветка (FKDv 4203/4211/4213) привлича много внимание към Вашата марка.



Максимална енергийна ефективност, ниски експлоатационни разходи

Всички хладилни витрини разполагат с иновативно LED осветление. Чрез високата ефективност на LED осветлението се намалява общата консумация на енергия при включено осветление с между 13 и 25 процента в сравнение със сходни модели с луминесцентни тръби. Експлоатационните разходи спадат значително и по-високата цена за покупка на хладилни витрини с LED осветление се изплаща за много кратко време.



Специално оборудване като вариант на клиента: EMS управление

Стандартното EMS управление за модела FKDv 4523 (предлага се като опция за други модули за охлаждане на дисплея) е удобната технология за по-голяма енергийна ефективност. Например управлението разпознава циклите на отваряне на вратата, на които хладилната технология реагира чрез охлаждане, както е необходимо. В комбинация с изключване на осветлението това води до значителни икономии на енергия.



Оптимизиран преден панел

Повдигнатата изолационна стъклена врата позволява добра видимост към уреда и оптимално презентиране на продуктите. Освен се предоставя значително повече пространство. Специалното стъкло осигурява добра изолация и поддържа ниска консумация на енергия (FKDv 4503/4513/4523).



Вътрешно LED осветление

Вътрешното LED осветление, което може да се включва отделно, е енергийно ефективно и поставя продуктите в светлината на прожекторите за оптимално представяне на продукта. Нашите варианти с един поглед:

Двустранното надлъжно LED осветление подчертава продукта със светлини акценти от двете страни. Осветлението на вътрешността подчертава ексклузивността на Вашите продукти (FKDv 4523).



Едностранично надлъжно LED осветление позволява перфектно представяне презентация на продукта (FKDv 4211/4213/4503/4513).



Спестяващото място интегрирано LED осветление в тавана осигурява подчертано осветяване на интериора отгоре (FKDv 4203/4503).

Предимствата накратко



Електронно управление

Електронното управление, интегрирано наравно с вратата, предоставя точна информация за вътрешната температура. Отчетете лесно и точно настроената температура на цифровия дисплей за температурата без смяна на батерията.

Динамична система за охлаждане

Динамичната система за охлаждане с вентилатор охлажда продуктите бързо и осигурява почти постоянно разпределение на температурата във вътрешността.



Светещи LED колони

Прикрепените от страни LED светлинни колони са димируеми и осветяват приятно ярко горната и долната част на интериора.

Вътрешно тяло с пространство без фуги

Гладкото вътрешно тяло с без фуги с големи радиуси на ъглите е особено лесно за почистване. Това запазва вътрешността без миризма.

Затворен заден панел


Благодарение на опционалната затворена задна стена можете да използвате уреда и като свободно стоящ – идеално за 360° брандиране.

Индивидуален дизайн

Проектирайте корпуса индивидуално според Вашите желания. Здрав, удароустойчив и лесен за почистване.

Регулируеми крачета и колелца

Допълнителните регулируеми крачета и колелцата могат бързо да се монтират. В същото време дъното на уреда може да се почиства лесно.



MRFvg 4011 Perfection

Хладилният агент R 600a

Екологични и ефективни: Хладилният агент R 600a в съчетание с високоефективните компресори е изключително мощен и с ниския си потенциал за глобално затопляне е съобразен с бъдещите предизвикателства.

Електронна ключалка

Електронната ключалка може да се отваря и затваря с дистанционно управление. То работи за няколко уреда едновременно.

Окачване на вратата

Сменяемата панта на вратата ви позволява лесно да зареждате или изпразвате уреда независимо от локацията.

Разширен температурен диапазон

Благодарение на разширения температурен диапазон от -2°C до +15°C оптималната температура може да бъде настроена за всяка напитка.

Режим „Есо“

Най-добра енергийна ефективност. Режимът „Есо“ значително намалява консумацията на енергия и по този начин поддържа разходите Ви за електроенергия ниски.

Вградена дръжка

Можете да отваряте и затваряте вратата много лесно с вградената дръжка от страни на вратата. Нищо не стърчи. Истинско предимство в ограничено пространство.

Решетъчни полици с ограничител на изтеглянето

Решетъчните полици са с регулируема височина и изключително издръжливи. Ограничителят на изтеглянето, който предотвратява случайно издърпване, осигурява допълнителна сигурност.

Еднослойно закалено стъкло

Вратите, изработени от закалено стъкло, са нечупливи и изключително устойчиви. Благодарение на редуцираните алуминиеви профили в рамката площта за презентиране на продуктите е много голяма.

Вкарващи се уплътнения на вратите

Спестете време и пари: Можете сами да смените бързо и лесно уплътненията на вратата. Не са необходими инструменти или намесата на техник.

Вратата се затваря при <90°

Вратата се затваря сама при <90° и предотвратява загубата на студ. Вратата остава отворена над 90°, за да можете лесно да поставяте в и изваждате от уреда.

Напитките се продават по-добре, когато не само имат добър вкус, но и изглеждат добре. Със своя висококачествен дизайн и елегантно LED вътрешно осветление новият хладилник за напитки Liebherr събужда желанието за освежаване. Той впечатлява с ефективна и екологична хладилна технология и ниски разходи за енергия. Вратите, изработени от еднослойно закалено стъкло, предлагат на Вашите клиенти най-добрата видимост към продуктите и са много устойчиви на счупване. Решетъчните полици с регулируема височина поставят Вашите продукти точно там, където клиентите Ви ги виждат най-добре.



Качество до последния детайл



Дистанционна сигурност

Управлявайте удобно електронното заключване на вратата чрез дистанционно управление. Например, за да отворите уреда от касата и отново да го заключите надеждно. Тъй като то с няколко уреда едновременно, можете да спестите много време. В аварийна ситуация можете да отворите всяка врата директно от уреда.




Визуално стимулиране на продажбите

Осветени напитки в хладилника: Две вертикални светлинни колони осветяват вътрешността на уреда с приятно ярка светлина. Така Вашите клиенти се наслаждават на най-добрия изглед към продуктите и повече апетит към Вашия асортимент.



Интелигентно свързан

Свързан с максимална сигурност: SmartMonitoring от Liebherr непрекъснато документира температурата във Вашия уред и Ви предупреждава за всякакви отклонения. Решението за дигитален мониторинг може да се използва като опция и може да бъде преоборудвано на по-стари уреди.




Спестява ресурси и пари

Екологичният режим намалява консумацията на енергия и разходите за електричество. За тази цел уредът повишава температурата през периодите, когато не се използва, например през нощта. Можете да избирате между две степени: в режим „Eco“ осветлението в хладилника остава включено, а в режим „EcoPlus“ то е изключено.



Комфорт на върха на Вашите пръсти

Отчетете състоянието на уреда, без да отваряте вратата, просто с помощта на вградения във вратата потребителски интерфейс. Навигацията в менюто не се нуждае от обяснения и се управлява чрез три сензорни бутона. Чрез опционалния LAN/WLAN интерфейс можете също да използвате хладилника с Вашето решение SmartMonitoring.




Самозатваряща се врата

Врата на уреда, която улеснява Вашите работни процеси и се затваря до ъгъл на отваряне от 90° така, че хладилникът или фризерът да не останат случайно отворени. Вътрешната температура остава стабилна и качеството на съхраняваните продукти остава непроменено. При ъгъл 90° вратата остава отворена и можете удобно да пълните или да изпразвате уреда.

Качество до последния детайл



Нашите високи стандарти за качество се отнасят дори за най-малките детайли. Затова по време на производството на нашия нов мърчандайзинг хладилник ние разглеждаме под лупа всички компоненти. И това Ви е от полза при ежедневната употреба на уредите. В допълнение към оптимизираната система за охлаждане, подобреното осветление, стабилните решетъчни полици и увеличената стъклена повърхност на вратата гарантират енергийно ефективно охлаждане, издръжливост, ергономична работа и добро презентирание на Вашите продукти.



Презентиране на продуктите

Силна постановка: Сега имате по-добър изглед към студените напитки, защото благодарение на увеличената стъклена повърхност на дизайна на вратите продуктите се презентират по привлекателен за клиентите начин. И в комбинация с енергоспестяваща LED технология за осветление интериорът е оптимално осветен и по този начин е идеалната сцена за бутилки и контейнера. Това Ви кара да искате да го грабнете веднага.



Ергономия

Доста практично: Вратите могат да се отворят много лесно с помощта на ергономичната вградена дръжка. С рафтовете с регулируема височина можете лесно да адаптирате вътрешността в зависимост от размера на бутилката или контейнера. Това кара клиентите да го грабнат веднага и насърчава продажбите. За ергономично боравене вратата разполага и със самозатварящ се механизъм, който поддържа енергийно ефективна работа.



Динамична система за охлаждане

Ефективна: Динамичната система за охлаждане с вентилатор охлажда поставените скоро продукти бързо и осигурява почти постоянно разпределение на температурата във вътрешността. Когато вратата се отвори, функцията за автоматично спиране на вентилатора минимизира излизането на студен въздух и по този начин спомага за икономия на енергия.



Подобрени решетъчни полици

Устойчивите на корозия решетъчни рафтове, изработени от стомана с покритие, гарантират сигурно задържане, постоянна циркулация на въздуха и следователно добра температурна стабилност. Ограничител срещу изтегляне предотвратява случайно изплъзване.



Осветление

Разпознаваем: С новата осветителна система с енергоспестяваща LED лампа на тавана или вертикална LED колона (по избор и две светещи колони отляво и отдясно) интериорът е оптимално осветен, така че Вашите продукти да са представени във възможно най-добрата светлина.



Самозатваряща се врата/вградена дръжка/закалено стъкло

За да се улесни зареждането и изпразването, както и почистването, вратата на уреда остава отворена при ъгъл на отваряне около 90°, а при по-малък ъгъл се затваря сама за по-голяма безопасност. Закаленото и устойчиво на разбиване еднослойно стъкло осигурява безопасност и стабилност.

Качество до последния детайл

След партито е преди партито – разбира се, подреждането и чистенето също са част от него. Нашият уред за събития Ви помага да намалите времето, прекарано в почистване. Тъй като вътрешността е проектирана по такъв начин, че трябва само да я почистите за кратко с маркуч. Освен това уредът може лесно да се транспортира и върне в склада. Това оставя повече време за Вас – за да можете бързо да се погрижите за планирането на следващото парти. Е, ако това не Ви прави щастливи!

Самозатваряща се врата/вградена дръжка

Ефективно и безопасно: При ъгъл на отваряне под 90° вратата се затваря благодарение на самозатварящия се механизъм и по този начин допринася за енергийно ефективната работа на уредите. При ъгъл на отваряне, по-голям от 90°, тя остава отворена. Можете например лесно да презареждате продукти. Вратата има и вградена дръжка отстрани – за лесно отваряне. Случайното закачане на дръжката е невъзможно.



Лесно и бързо почистване

Това създава настроение – дори и след партито! Искате да почистите уреда след събитие и да го приберете до следващото парти? Водоустойчивата вътрешност с вентилатор, устойчив на пръски, може да се почиства лесно и бързо от всички страни с маркуч. След това просто подсушете с кърпа и уредът може да се прибере за съхранение.



Защитна рамка и колелца

При товаренето защитна рамка предпазва уреда от повреди по страничните ръбове, като по този начин подпомага стабилността на корпуса в дългосрочен план. А за бързо транспортиране от А до Б можете да прикрепите две стабилни колела (предлагат се като аксесоари) директно към защитната рамка на гърба само с няколко лесни стъпки. Това означава, че уредът може да се транспортира лесно както с ръчна количка и да може да бъде доставен до мястото на инсталиране.



Динамична система за охлаждане

Ефективна: Динамичната система за охлаждане с вентилатор охлажда поставените скоро продукти бързо и осигурява равномерно разпределение на температурата във вътрешността.



MRFec 4001
Performance

Брутен/Нетен обем	377 / 286 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 650 / 1884
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1659
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни ²	390 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC3
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ³	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Охлаждаща система	динамичен
начин на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+2°C до +9°C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Изпълнение на вратата	Стомана
материал на вътрешния корпус	Бяла пластмаса
Устойчиво на пръски вътрешно пространство	да
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Регулируеми полици	5
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	253 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	506 / 7
Товароносимост на полиците	45 kg
Дръжка	вкопана ръкохватка
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	66 / 61 kg
Предпазна скоба	може да се преоборудва
Принадлежности	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла скара за под	7113243 / 7113239 / 7113312
Изтеглящ се носач за бутилки	9007659
Усилен изтеглящ се носач за бутилки	9007045
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435208
Дървена скара	7114000
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба	7790512
Колела за предпазна скоба	7790761



MRFec 4001 Вариант I47
Performance

Брутен/Нетен обем	377 / 286 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	608 / 710 / 1908
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1659
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни ²	390 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC3
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ³	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Охлаждаща система	динамичен
начин на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+2°C до +9°C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Изпълнение на вратата	Стомана
материал на вътрешния корпус	Бяла пластмаса
Устойчиво на пръски вътрешно пространство	да
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Регулируеми полици	5
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	253 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	506 / 7
Товароносимост на полиците	45 kg
Дръжка	вкопана ръкохватка
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	77 / 69,5 kg
Предпазна скоба	предварително монтиран
Принадлежности	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла скара за под	7113243 / 7113239 / 7113312
Изтеглящ се носач за бутилки	9007659
Усилен изтеглящ се носач за бутилки	9007045
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435208
Дървена скара	7114000
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба	7790512
Колела за предпазна скоба	7790761



MRFec 3501
Performance

Брутен/Нетен обем	327 / 250 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1684
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1459
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни ²	367 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC3
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ³	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Охлаждаща система	динамичен
начин на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+2°C до +9°C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Изпълнение на вратата	Стомана
материал на вътрешния корпус	Бяла пластмаса
Устойчиво на пръски вътрешно пространство	да
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	207 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	414 / 7
Товароносимост на полиците	45 kg
Дръжка	вкопана ръкохватка
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	62 / 57 kg
Предпазна скоба	може да се преоборудва
Принадлежности	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла скара за под	7113243 / 7113239 / 7113312
Изтеглящ се носач за бутилки	9007659
Усилен изтеглящ се носач за бутилки	9007045
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435208
Дървена скара	7114000
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба	7790505
Колела за предпазна скоба	7790761



MRFec 3501 Вариант I47
Performance

Брутен/Нетен обем	327 / 250 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	608 / 710 / 1708
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1459
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни ²	367 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC3
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ³	+10°C до +40°C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Охлаждаща система	динамичен
начин на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+2°C до +9°C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Изпълнение на вратата	Стомана
материал на вътрешния корпус	Бяла пластмаса
Устойчиво на пръски вътрешно пространство	да
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	207 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	414 / 7
Товароносимост на полиците	45 kg
Дръжка	вкопана ръкохватка
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	71 / 64 kg
Предпазна скоба	предварително монтиран
Принадлежности	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла скара за под	7113243 / 7113239 / 7113312
Изтеглящ се носач за бутилки	9007659
Усилен изтеглящ се носач за бутилки	9007045
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435208
Дървена скара	7114000
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба	7790505
Колела за предпазна скоба	7790761

Качество до последния детайл

Така Вашият продукт е винаги в центъра на вниманието: Подплотовите хладилници Liebherr за насърчаване на представяват комбинация от привличащ вниманието и ефективен хладилник в едно. Благодарение на динамичната система за охлаждане, напитките бързо се охлаждат до оптималната температура за консумация, като температурата е постоянна в цялото вътрешно тяло. Регулируемите по височина решетъчни полици позволяват индивидуално настройване в зависимост от различните размери бутилки и контейнери. Високоэффективно изолираната стъклена врата предлага добра видимост на продуктите, което насърчава покупките.



Стъклена врата с рамка от неръждаема стомана

Уредът от неръждаема стомана FKv 503 е оборудван със стъклена врата с рамка от неръждаема стомана – комбинация от материали с особено качествен ефект.



Вертикално вътрешно LED осветление

Идеално за атрактивно презентиране на продукти: LED светлинната колона е интегрирана странично във вътрешността на BCv 1103 и осигурява добра осветеност. Фокусът винаги е върху продуктите.



MilkCooler FKv 503 Var. H48

Добре охладено мляко за Вашия кафе автомат в заведението, в офиса или в столовата: MilkCooler предлага винаги прясно и идеално охладено мляко, готово за наслада от кафето. Така не е нужно всеки път да ходите до хладилника. Поставете млякото в Tetra Pak или в бутилката в Liebherr MilkCooler и свържете Вашия кафе автомат директно към уреда с помощта на маркуча за засмукване на мляко. За тази цел MilkCooler има два специални отвора в страничната стена за лесно преминаване на маркуча. Благодарение на регулируемия температурен диапазон от +2°C до +12°C млякото остава винаги прясно. Така че можете да се насладите на кафето си, когато пожелаете, с натискането на един бутон.



FKv 503

Premium

44 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516



284 kWh

CC2

K4

7

+10°C до +35°C

R 600a

39 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

динамичен

автоматично

+2°C до +12°C

Неръждаема стомана/Неръждаема стомана

Изолирана стъклена врата

Пластмаса антрацит

Регулатор на оборотите

LED осветление в горната част, може да се включва отделно и с регулируема яркост на степени

2

Метализирана решетъчна полица, прозрачно прахово покритие

27 / 5

Зареждане на 0,5 l PET/

От лицевата страна 0,5 l PET

Зареждане на 0,33 l кенове/

От лицевата страна 0,33 l кенове

Товароносимост на полиците

30 kg

MilkCooler (охладител за мляко)

Дръжка

механичен

Вид на ключалката

механичен

Самозатварящи се врати

десен монтаж

35 / 30 kg

Бруто/Нето тегло

34 / 30 kg

Предлага се също така в черно

Принадлежности

Сива/черна/бяла решетъчна полица

Профили за табелки

Комплект от съединителни елементи отляво

Комплект от съединителни елементи отдясно

Action-Area-Rack бял



FKv 503 Вариант H48

Premium

44 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516



284 kWh

CC2

K4

7

+10°C до +35°C

R 600a

39 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

динамичен

автоматично

+2°C до +12°C

Неръждаема стомана/Неръждаема стомана

Изолирана стъклена врата

Пластмаса антрацит

Регулатор на оборотите

LED осветление в горната част, може да се включва отделно и с регулируема яркост на степени

1

Метализирана решетъчна полица, прозрачно прахово покритие

27 / 5

Зареждане на 0,5 l PET/

От лицевата страна 0,5 l PET

Зареждане на 0,33 l кенове/

От лицевата страна 0,33 l кенове

Товароносимост на полиците

30 kg

MilkCooler (охладител за мляко)

Дръжка

механичен

Вид на ключалката

механичен

Самозатварящи се врати

десен монтаж

34 / 30 kg

Бруто/Нето тегло

34 / 30 kg

Предлага се също така в черно

Принадлежности

Сива/черна/бяла решетъчна полица

Профили за табелки

Комплект от съединителни елементи отляво

Комплект от съединителни елементи отдясно

Action-Area-Rack бял



BCv 1103

Premium

106 / 75 l

497 / 549 / 830

417 / 389 / 649



312 kWh

CC2

K4

4

+10°C до +30°C

R 600a

49 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

динамичен

автоматично

+2°C до +12°C

Стомана/сребриста

Изолирана стъклена врата

Стомана

Регулатор на оборотите

LED осветление отдясно, с регулируема яркост

2

Решетъчна полица с пластмасово покритие

51 / 6

Зареждане на 0,5 l PET/

От лицевата страна 0,5 l PET

Зареждане на 0,33 l кенове/

От лицевата страна 0,33 l кенове

Товароносимост на полиците

30 kg

MilkCooler (охладител за мляко)

Дръжка

механичен

Вид на ключалката

механичен

Самозатварящи се врати

дясно сменяемо

43,2 / 40,7 kg

Бруто/Нето тегло

43,2 / 40,7 kg

Предлага се също така в черно

Принадлежности

Сива/черна/бяла решетъчна полица

Профили за табелки

Комплект от съединителни елементи отляво

Комплект от съединителни елементи отдясно

Action-Area-Rack бял

7113288 / 7113286 / 7113282

7444122

9875023

9875025

9031196

BCv 1103 Вариант 744

1 Съгласно регламент на ЕС 2019/2018.

2 Измерване съгласно EN 16902:2016.

3 Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Предимствата накратко

Автоматично размразяване

Съвременната и ефективна електроника гарантира, че уредът се размразява автоматично, когато компресорът не работи. Следователно ръчното размразяване вече не е необходимо.

Оптическа и акустична аларма

Оптически и звукови аларми предупреждават за неконтролирано повишаване на температурата, загуба на студ и отворена врата.

Стабилни метални решетъчни полици

Стабилните метални решетъчни полици могат да бъдат натоварени до 45 kg, което означава, че продуктите са винаги съхранявани и защитени оптимално. Възможността за регулиране на височината позволява гъвкаво подреждане и използване на интериора.

Висококачествени хладилни компоненти

Висококачествените хладилни компоненти, оптимизираната изолация и добре обмисления дизайн осигуряват максимална енергийна ефективност и ниски експлоатационни разходи.

Самозатваряща се врата и сменяемо магнитно уплътнение

Самозатваряща се врата с лесно сменяемо магнитно уплътнение. За удобна работа и предотвратяване на загуба на енергия интегриран механизъм гарантира, че вратата се затваря автоматично при всяко отваряне.

Дълбоко изтеглени вътрешни тела

Вътрешният контейнер от полистирол, дълбоко изтеглен от едно парче, е лесен за почистване и без мирис. Тъй като няма труднодостъпни ъгли и големите радиуси улесняват почистването, това позволява перфектна хигиена.



LED осветление и стъклена врата

Стъклената врата позволява добра видимост и презентирание на продуктите. Едноделната визуално висококачествена рамка на вратата е много здрава. Енергоефективните светодиоди осветяват равномерно интериора и продуктите. Благодарение на намаленото генериране на топлина не се оказва влияние на качеството на продуктите.



Стабилни ключалки

Стабилните ключалки предотвратяват нежелан достъп.



FKUv 1663 Premium

Сменяема панта на вратата

Пантата на вратата може да се сменя без допълнителни компоненти и позволява уредите да бъдат напаснати към определеното място за монтаж.

Здрава дръжка

Дръжката е предназначена за интензивна употреба. Ергономична, лесна за хващане отляво и отдясно и много лесна за почистване.



За вграждане и лесно интегриране

Уредите могат да бъдат интегрирани под работен плот. В този случай с цел осигуряване на вентилация в работния плот на гърба на уреда е необходимо сечение за вентилация от най-малко 200 cm². Без вентилационна решетка височината на нишата трябва да е поне 3 cm по-висока от височината на уреда. С размер 83 cm, уредите са предназначени за специфичните работни височини в хранително-вкусовата промишленост.



Най-съвременна електроника

Моделите разполагат с висококачествено електронно управление с голям температурен дисплей и много практични функции. Управлението е интегрирано в плота – температурата може да се настрои прецизно. Ако температурата се повиши неконтролируемо или вратата е отворена, ще бъдете предупреждени от визуална и звукова аларма на вратата и аларма за температура. При серията FKUv функцията за безконтактно спиране на вентилатора намалява загубата на студ при отваряне на вратата и допринася за константност на температурата. Усъвършенствеността на управлението на размразяването осигурява безпроблемна и безгрижна работа дори при екстремни условия и често отваряне на вратата. Функцията за избор на режим на вентилация позволява климатът на съхранение да бъде идеално настроен за различни продукти.



FKUv 1663

Premium

Брутен/Нетен обем	148 / 130 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	600 / 615 / 830
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	440 / 435 / 670
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни ²	353 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	7
Температура на околната среда ³	+16 °C до +35 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	45 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,0 A
Охлаждаща система	динамичен
начин на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +15 °C
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Изпълнение на вратата	Изолирана стъклена врата
материал на вътрешния корпус	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	7-сегмента LED индикация с бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED, може да се включва отделно
Регулируеми полици	3
Материал на полиците	Метализирана решетъчна полица, прозрачно прахово покритие
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	92 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	163 / 6
Товароносимост на полиците	45 kg
Дръжка	Дръжка от неръждаема стомана
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	46 / 44 kg
Предлага се също така в черно	
Принадлежности	
Бяла решетъчна полица	
Метализирана решетъчна полица	7112321
Бяла свързваща рамка (GGU долу/горе)	
Свързваща рамка от неръждаема стомана (GGU долу/горе)	7777647
Шини за колела	9086607
Ключалка	



FKUv 1660

Premium

Брутен/Нетен обем	134 / 130 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	600 / 615 / 830
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	440 / 435 / 670
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни ²	225 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ³	+16 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	45 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,0 A
Охлаждаща система	динамичен
начин на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +15 °C
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Изпълнение на вратата	Изолирана стъклена врата
материал на вътрешния корпус	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	7-сегмента LED индикация с бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED, може да се включва отделно
Регулируеми полици	3
Материал на полиците	Метализирана решетъчна полица, прозрачно прахово покритие
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	92 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	163 / 6
Товароносимост на полиците	45 kg
Дръжка	Дръжка от неръждаема стомана
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	39 / 37 kg
Принадлежности	
Бяла решетъчна полица	
Метализирана решетъчна полица	7112321
Бяла свързваща рамка (GGU долу/горе)	
Свързваща рамка от неръждаема стомана (GGU долу/горе)	7777647
Шини за колела	9086607
Ключалка	



FKUv 1613

Premium

Брутен/Нетен обем	148 / 130 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	600 / 615 / 830
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	440 / 435 / 670
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни ²	353 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	7
Температура на околната среда ³	+16 °C до +35 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	45 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,0 A
Охлаждаща система	динамичен
начин на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +15 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Изпълнение на вратата	Изолирана стъклена врата
материал на вътрешния корпус	Бяла пластмаса
Тип на управлението	7-сегмента LED индикация с бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED, може да се включва отделно
Регулируеми полици	3
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	92 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	163 / 6
Товароносимост на полиците	45 kg
Дръжка	Ергономична дълга права дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	46 / 43 kg
Принадлежности	
Бяла решетъчна полица	7113333
Метализирана решетъчна полица	7112321
Бяла свързваща рамка (GGU долу/горе)	9876641
Свързваща рамка от неръждаема стомана (GGU долу/горе)	
Шини за колела	9086607
Ключалка	По заявка



FKUv 1613 Вариант 744

Premium

Брутен/Нетен обем	148 / 130 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	600 / 615 / 830
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	440 / 435 / 670
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни ²	353 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	7
Температура на околната среда ³	+16 °C до +35 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	45 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,0 A
Охлаждаща система	динамичен
начин на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +15 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/черна
Изпълнение на вратата	Изолирана стъклена врата
материал на вътрешния корпус	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	7-сегмента LED индикация с бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED, може да се включва отделно
Регулируеми полици	3
Материал на полиците	Метализирана решетъчна полица, прозрачно прахово покритие
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	92 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	163 / 6
Товароносимост на полиците	45 kg
Дръжка	Ергономична дълга права дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	45 / 42 kg
Принадлежности	
Бяла решетъчна полица	7113333
Метализирана решетъчна полица	7112321
Бяла свързваща рамка (GGU долу/горе)	9876641
Свързваща рамка от неръждаема стомана (GGU долу/горе)	
Шини за колела	9086607
Ключалка	По заявка



FKUv 1610

Premium

Брутен/Нетен обем	134 / 130 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	600 / 615 / 830
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	440 / 435 / 670
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни ²	225 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	5
Температура на околната среда ³	+16 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	45 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,0 A
Охлаждаща система	динамичен
начин на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +15 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Изпълнение на вратата	Стомана
материал на вътрешния корпус	Бяла пластмаса
Тип на управлението	7-сегмента LED индикация с бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED, може да се включва отделно
Регулируеми полици	3
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	92 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	163 / 6
Товароносимост на полиците	45 kg
Дръжка	Ергономична дълга права дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно сменяемо
Бруто/Нето тегло	39 / 36 kg
Принадлежности	
Бяла решетъчна полица	7113333
Метализирана решетъчна полица	7112321
Бяла свързваща рамка (GGU долу/горе)	9876641
Свързваща рамка от неръждаема стомана (GGU долу/горе)	
Шини за колела	9086607
Ключалка	По заявка

Предимствата накратко

Тънка здрава покриваща рамка

Благодарение на тънката, но здрава покриваща рамка, фризерите тип ракла предоставят възможно най-голям изглед към продуктите.

Многокомпонентна рамка

Многокомпонентната рамка с атрактивен и модерен дизайн със заоблени ъгли осигурява стабилност и предпазва при изваждане на продуктите.

Индивидуално брендиране

Индивидуалното брендиране повишава вниманието към дадена компания и продуктите.



Стабилни колела

Ако фризерите тип ракла трябва да се местят често, колелата улесняват транспортирането. Моделите MRHsc са оборудвани с висококачествени гумирани 50 mm колела.

Аналогов температурен дисплей

Аналоговият температурен дисплей дава точна информация за зададената вътрешна температура.

Закалено еднослойно стъкло

Закаленото еднослойно стъкло осигурява стабилност на горната част на фризера тип ракла.

Лесно отваряне и затваряне

Лесно отваряне и затваряне на капака на фризера тип ракла благодарение на специален плъзгащ се слой в уплътнителните профили.

Изключително ефективна изолация

Високоэффективната изолация намалява консумацията на енергия и осигурява постоянни температури.

Хладилен агент без хлорофлуоровъглероди R 600a

Естественият хладилен агент R 600a без хлорофлуоровъглероди е екологичен и в комбинация с мощните компресори е много енергийно ефективен.

Съответствие с ROHS и WEEE

Съответствие с RoHS и WEEE чрез използване на екологично чисти материали, комбинирани с оптимална рециклируемост.



MRHsc 2862

Качество до последния детайл

Хладилните ракли Liebherr са оптимално оборудвани за професионална продължителна употреба. Издръжливият тих компресор и високоефективната изолация осигуряват надеждна работа и ефективност. Стабилните стъклени плъзгащи се капаци се затварят плътно дори при интензивна употреба, предотвратяват загубата на температура и позволяват добра видимост на продуктите. Безстепенното регулиране на температурата може да се поддържа постоянно между +2°C и +15°C. Корпусът от стоманена ламарина и неръждаемото алуминиево вътрешно тяло правят фризерите тип ракла устойчиви на удар и позволяват лесно почистване.



Action Area Rack от Liebherr

Презентиране на повече продукти на същото пространство? Нашият нов Action Area Rack прави това възможно. С този изключително стабилен и аксесоар с висока товароносимост нашите хладилници и фризери могат да бъдат подредени един над друг във всякаква комбинация. Това означава до 65% повече обем, без да се заема дори милиметър допълнително пространство. По този начин можете да предложите значително повече продукти – и то директно на нивото на очите на Вашите клиенти. Поставете привличащи вниманието продукти за импулсна продажба с Action Area Rack, например при касата или в зона за действие. Използвайте наличното си пространство по-ефективно, дори когато мястото е малко. Или събудете желанието на клиентите си за покупка с атрактивни сезонни продукти. През лятото искате да предлагате охладени напитки в камерата за лед? Или веган печива в сезона на барбекюто? Няма проблем, през зимата можете да пренаредите всичко отново.



Стабилен плъзгащ се стъклен капак

Стабилният плъзгащ се стъклен капак позволява добра видимост на продуктите и ефектно и убедително презентирание на продуктите. Опционално се предлага заключване на капака.



MRHsc 2862

Брутен/Нетен обем	294 / 222 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1045 / 680 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	920 / 535 / 523
Клас на енергийна ефективност ¹	B A G
Потребление на енергия за 365 дни ²	153 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	4
Температура на околната среда ³	+10°C до +30°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220 – 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Охлаждаща система	статичен
начин на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	+2°C до +15°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
материал на вътрешния корпус	Алуминий
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	4
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Бруто/Нето тегло	58,7 / 51,3 kg

Принадлежности	
Ключалка за заключване на капака с пана	7043660
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаки	7111081
Голяма кошница (270 mm)	7111079
Малка кошница (210 mm)	По заявка
Бутон за регулиране	7652063
Профили за табелки	9031196
Action-Area-Rack бял	

Брутен/Нетен обем	296 / 252 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1045 / 680 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	920 / 535 / 523
Клас на енергийна ефективност ¹	A A G
Потребление на енергия за 365 дни ²	134 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	4
Температура на околната среда ³	+10°C до +30°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220 – 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Охлаждаща система	статичен
начин на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	+2°C до +15°C
Материал на капака	Алуминий плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
материал на вътрешния корпус	Алуминий
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	4
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Бруто/Нето тегло	55,6 / 48,1 kg

Принадлежности	
Ключалка за заключване на капака с пана	7042835
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаки	7111081
Голяма кошница (270 mm)	7111079
Малка кошница (210 mm)	По заявка
Бутон за регулиране	7652063
Профили за табелки	9031196
Action-Area-Rack бял	

¹ Съгласно регламент на ЕС 2019/2018.

² Измерване съгласно EN 16902:2016.

³ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Хладилни витрини



Комплект за монтаж на уреди един до друг (Side-by-Side)
Комплектът Side-by-Side дава възможност за лесно превръщане на два хладилника с витрини в един комбиниран хладилник-фризер с двойна врата с ширина 120 см. Непрекъснатата витрина на двата уреда осигурява перфектно представяне на марката.



Решетка на основата
Решетката на основата предпазва вътрешната облицовка и позволява да се използва пространството на шкафа за съхранение, дори на кегове.



Решетъчна полица
Полиците се с покритие от износостойчива пластмаса и могат да издържат до 45 kg (при с ширина 60 cm) или 60 kg (при с ширина 75 cm). Решетката на основата предпазва вътрешната облицовка и позволява да се използва пространството на шкафа за съхранение, дори на кегове.



Защитна скоба
Стабилната защитна скоба предпазва оптимално кондензатора в задната част на уреда и долната страна на уреда от удари при транспортиране на (по-големите) модели. Идеална е за транспортиране на уреди с камион.



Колела за защитната скоба
За да се улесни транспортирането, могат да се монтират две здрави колела директно отзад върху защитната скоба, като по този начин уредът може да се премества лесно като с ръчна количка.



Ценова лайсна
Етикети с цени и кодове за сканиране могат да се показват лесно с помощта на практичната ценова лайсна. Закрепва се лесно към предната част на решетъчните полици! Вложките за ценови лайсни могат да се използват и за целите на фирмената символика, когато се показват няколко марки.



Дървена полица
Издръжливата дървена полица от червен бук е проектирана оптимално за безопасно съхранение на бутилки. Тя придава усещане за високо качество на вътрешното пространство и освен че осигурява ясна видимост, предлага и лесен достъп до бутилките.



Стелаж за гравитационно подаване за бутилки
На практичния стелаж за гравитационно подаване бутилките от 0,5 литра са винаги на разположение отпред. Стелажът за гравитационно подаване може да се изтегля навън върху телескопични релси за добавяне на бутилки.


Ключалка

Уредите са оборудвани с ключалки (с изключение на FKDV 4513). Няколко уреда могат да се заключват с един ключ. За моделите FKDV 42... се предлагат допълнителни патрони с до десет заключващи цилиндъра и ключове. В стандартния вариант FKDV 4513 няма ключалка. Има опция за дооборудване с ключалка.

Хладилници със стъклена врата и с плътна врата



Дървена издръпваща се полица
Издръжливата дървена, издръпваща се полица от червен бук е проектирана оптимално за безопасно съхранение на бутилки. Тя придава усещане за високо качество на вътрешното пространство и освен че осигурява ясна видимост, предлага и бърз достъп до бутилките.



Рафтове от перфорирана ламарина
За да се гарантира стабилното съхранение дори на малки предмети в хладилниците, Liebherr е разработил плоски рафтове от перфорирана ламарина специално за тази цел. Те са изработени от метал с покритие и са предназначени за максимално натоварване до 45 kg. Перфорацията гарантира безпрепятствена циркулация на въздуха в цялото пространство за съхранение.



Стелаж за гравитационно подаване на бутилки – стелаж за гравитационно подаване за кенове
Гравитационното подаване държи кеновете винаги на разположение отпред. Стелажът за гравитационно подаване може да се изтегля навън върху телескопични релси за дозареждане.



Решетъчни полици
Решетъчните полици са с издръжливо на износване покритие и могат да издържат до 45 kg.



Решетка на основата
Здравата решетка на основата предпазва основата на уреда от надраскване при използване на по-тежки контейнери или кегове.



Регулируеми крака и колела
Регулируемите крака с височина 150-180 mm осигуряват достатъчен просвет и възможност за лесно почистване под уреда. Те могат да бъдат завинтени лесно в четири монтажни точки. Един комплект регулируеми крака съдържа четири модула. Колелата улесняват транспортирането и Ви позволяват да почиствате пода под уредите. Един комплект колела съдържа четири модула, като на всеки две колела има по една спирачка.



Ценова лайсна
Етикети с цени и кодове за сканиране могат да се показват лесно с помощта на практичната ценова лайсна. Закрепва се лесно към предната част на решетъчните полици! Вложките за ценови лайсни могат да се използват и за целите на фирмената символика, когато се показват няколко марки.



Защитни скоби със и без колела
Идеални за транспортиране на уреди: Здравата скоба защитава по най-добър начин задната и долната страна на уреда от удари. За да се улесни транспортирането на уреда, могат да се монтират две здрави колела директно отзад върху защитната скоба. Това означава, че уредът може да се премества удобно подобно на преместването с помощта на товарна количка.

Механична ключалка с различни ключове (10 устройства)

Механичната ключалка предпазва съхраняваните продукти от нежелан достъп. Ако се използват няколко уреда, се предлагат до десет специални ключалки с различни ключове.

Подплотови хладилници

**Полици**

Здравите телени полици са с пластмасово покритие и могат да издържат до 45 kg.

**Алуминиева декоративна рамка**

Предлага се алуминиева декоративна рамка за оптично интегриране на хладилния уред на Liebherr във фасадата на кухнята. Чрез декоративната рамка върху вратата на уреда може да се постави подходяща облицовка.

**Комплект ролки за дооборудване**

Комплектът ролки за дооборудване за фиксиран монтаж улеснява транспортирането на уреда. Част от обхвата на доставката са четири колела с принадлежности за монтаж.

Хладилни ракли

**Оперативен стелаж**

Оперативният стелаж на Liebherr е допълнителна принадлежност, която ви позволява да подреждате адаптивно и модулно един над друг хладилници и фризери Liebherr, както и хоризонтални фризери за сладолед и охладители за бутилки.

**Патрон за заключване за капаци с пенопласт**

На всички модели може да се постави ключалка с езиче, за да се обезопаси съдържанието на хоризонталните фризери. Патрон за заключване на капаци с пенопласт, подходящ за MRHsc 2852.

**Патрон за заключване за плъзгащи се стъклени капаци**

На всички модели може да се постави ключалка с езиче, за да се обезопаси съдържанието на хоризонталните фризери. Патрон за заключване на плъзгащи се стъклени капаци, подходящ за MRHsc 2862.

**Опорни ролки**

Ролките (с диаметър 30 mm) правят лесно преместването на уреда за почистване. За да се гарантира оптимална стабилност, комплектите опорни ролки не трябва да се поставят на уреди, които са монтирани чрез свързваща рамка. Те са разрешени само за индивидуални уреди.

**Комплект от свързващи елементи**


Настолните хладилници и фризери могат да се поставят един върху друг, за да се оползотвори по най-добрия начин наличното пространство.

**Ключалка**

Уредите са оборудвани със стандартни ключалки. Няколко уреда могат да се заключват с един ключ. Предлагат се допълнителни ключалки с до десет различни ключа.

**Кошници за окачване**

Кошниците за окачване предоставят възможност за пригледно представяне на стоките.

**Външен бутон за управление**

В хоризонталните охладители MRHsc външният бутон за управление прави по-лесен достъпа до термостата и регулирането на температурата. Той се предлага в шест различни цвята.

**Цена лайсна**

Етикети с цени и кодове за сканиране могат да се показват лесно с помощта на практичната цена лайсна. Закрепва се лесно към предната част на решетъчните полици!



WFbli 5241 Perfection

Уреди за вино Liebherr – за истинска наслада

Независимо дали се съхраняват за окончателно отлежаване, при перфектната температура за сервиране или се презентират атрактивно и готови за сервиране – уредите за вино от Liebherr дават на добрите вина подходящото пространство и климат, които заслужават.

Постоянните температури запазват характера на виното, подходящата влажност гарантира еластични тапи. Вашето ценно съдържание ще бъде защитено от чужди миризми и по този начин от промени във вкуса. А благодарение на високата UV защита и срещу нежелани процеси на стареене. Не на последно място, по-младите вина се оставят да отлежават без никакви вибрации.

Във всеки уред за вино Liebherr се крие пълна наслада. Но също така и за потребителя. Това се осигурява от издръжливи, висококачествени материали, както и от много функции за безопасност и удобно боравене.

Температурен диапазон

+5 °C до +20 °C




1 Zone

Температурни диапазони

+5 °C до +20 °C

+5 °C до +20 °C

+5 °C до +20 °C




2 Zones


3 Zones

Температурен диапазон

+5 °C до +20 °C



1 Zone



Уреди за сервиране на вино са съобразени със специалните изисквания на заведенията за обществено хранене и др. и по този начин за особено интензивна употреба и безпроблемно обслужване на клиентите. Детайлите по отношение на безопасност, хигиена, здравина и атрактивно осветление правят тези уреди надежден и добре изглеждащ партньор за продажба и обслужване.

Нашите **уреди за климатизиране на вино** предлагат максимална практичност при използване на две или три температурни зони, които могат да се настройват независимо една от друга в диапазон от + 5°C до + 20°C. По този начин в уреда с три температурни зони могат да се съхраняват едновременно червени вина, бели вина и шампанско при оптимална за сервиране температура. Тези уреди обаче предлагат и идеалните климатични условия за продължително съхранение на вина. Различните размери на температурните зони и изключително адаптивното регулиране на температурата правят тези уреди подходящи за всеки отделен асортимент от вина.


Уреди за съхранение на вино предлагат условия, подобни на тези във винарска изба. В тези уреди температурата е постоянна в цялото вътрешно пространство. В зависимост от необходимостта те могат да се настройват на температури от + 5°C до + 20°C. Уредите за съхранение на вино са предназначени специално за отлежаване на голям брой бутилки, но може да съхраняват и по-голямо количество вино при температура за сервиране.

Компактни уреди – Като специалист в областта на охлаждането, съхранението и контрола на температурата Liebherr предлага пространствени чудеса за всеки случай. Отлично организирани, ефективни компактни уреди за свежи идеи. Компактният уред за съхранение на вино е много подходящ за малки асортименти от вино. Ценните пури се съхраняват при оптимални условия в уред с контрол на влажността.

Размер на бутилките Бордо (0,75 l)

Цялата информация за вместимостта на бутилките се базира на тези размери.

Виноохладители 2024



Уреди за сервиране на вино

		Glass door				
Black	1 Zone	■	WFbli 7741	WFbli 5241	WFbli 5041	

Уреди за климатизиране на вино

		Glass door				
GlassBlack	3 Zones	■	WPgbi 7483	WPgbi 5283		
		■	WPgbi 7473	WPgbi 5273		
	2 Zones	■	WPgbi 7472	WPgbi 5272		
BlackSteel	2 Zones	■		WPbsi 5252	WPbsi 5052	
				WSbsi 5252		
SmartSteel	2 Zones	■		WPsd 5252	WPsd 4652	

Уреди за съхранение на вино

		Glass door				
Black	1 Zone	■	WSbli 7731	WPbli 5231	WPbli 5031	
		■		WSbli 5231	WSbli 5031	
				WPbl 5001	WPbl 4601	WPbl 4201
				WSbl 5001	WSbl 4601	WSbl 4201

подплотови виноохладители

		Glass door			
StainlessSteel	2 Zones	■			WTes 1672
Black	1 Zone	■			WKb 1812
Bordeaux/Black	1 Zone				WKr 1811

Компактни уреди

		Glass door		
Уреди за съхранение на вино	1 Zone	■	WKes 653	
Humidor	1 Zone	■	ZKes 453	61

Предимствата накратко

SmartDevice

Вградената кутия SmartDevice Ви предоставя възможност да управлявате уреда и да използвате допълнителни услуги чрез компютър и мобилни крайни устройства.

HumiditySelect

Чрез HumiditySelect влажността може да се регулира на две степени: Стандартна или висока.

Максимален капацитет за съхранение

В зависимост от модела съхранението на бутилки гърло към гърло върху здрави метални рафтове осигурява възможност за безопасно съхранение на 158 до 284 бутилки и лесен достъп до тях.

1 зона:

С постоянна температура в цялото вътрешно пространство, която може да се регулира от +5°C до +20°C.

VibrateSafe

Специално разработените, изключително тихи компресори и масивните рафтове гарантират, че виното ще бъде на спокойствие при неговото съхранение.

Регулируеми по височина метални рафтове

Здрави и лесни за почистване, с атрактивна дървена предна част, с възможност за регулиране на височината върху гладки релси.

FreshAir

Филтър с активен въглен поглъща надеждно всякакви миризми и запазва аромата.

TempProtect Plus

Два датчика измерват непрекъснато температурата в уреда за вино. При критична промяна се изпраща известие.*

eDoorLock

Електронната ключалка на вратата предотвратява неоторизирани действия и отключва шкафа за вино само след като бъде въведен правилен PIN код.*

Безопасност

Усъвършенствани функции за предупредителна сигнализация осигуряват както звукови, така и визуални аларми.*

PowerChill

Новопоставените бутилки се охлаждат много бързо и автоматично до идеалната температура за сервиране.

Ергономична дръжка на вратата с тънък профил

Усъвършенствани за честа употреба с вграден механизъм за отваряне.

UVProtect Plus

3-слойна защита: тонирано стъкло с два слоя вакуумно отложен метал осигуряват ефективна защита от слънчевите лъчи.

Светлина за презентация

Показва ефективно Вашата колекция от вина, дори при затворена врата. Силата на светене може да се регулира от дисплея.*

EasyFill

Лекота при зареждането на уреда за вино. При ъгли на отваряне от 90° и повече вратата остава отворена.

SelfClosing Door

Вратата на уреда за вино се затваря плавно, когато е отворена на по-малко от 90°.



WFbli 7741 Perfection

* също чрез приложението SmartDevice



Кошница EasyServe

За прегледно съхранение и лесен достъп на бара кошницата за бутилки EasyServe е закрепена на работна височина и се плъзга лесно върху релси.



LightColumn

Светодиодна светлинна колона от двете страни осветява равномерно вътрешното пространство на охладителя за вино при отварянето на вратата.



Дисплей с докосване и плъзгане


Прецизно вграденият във вратата дисплей Touch & Swipe подчертава високия стандарт на изработка. Неговото управление също е типично за Liebherr: интуитивно и лесно, чрез докосване и плъзгане.

Серии

Съвършенство

Качество	Поддържане на постоянна температура
	регулируем температурен диапазон в една зона: +5 °C до +20 °C
	постоянна индикация на текущата температура
	Тройно UV и защитно остъкляване/UVProtect Plus
Отличен климат	Съхранение при ниски вибрации/VibrateSafe
	Съхранение гърло към гърло за максимален капацитет за бутилки
	Сменяемо уплътнение на вратата
	2 регулируеми по височина крачета
Удобство и практичност	Регулируема влажност с HumiditySelect
	1 бр. филтър за свеж въздух FreshAir със сигнализация за смяна
	Настройка на температурата на стъпки 1 °C
Дизайн и стил на живот	Кошница EasyServe
	PowerChill
	Помощен механизъм за зареждане EasyFill
	SelfClosing Door:
Безопасност	Метални рафтове с възможност за регулиране на височината, с дървена предна част
	Дисплей: възможност за избор от 12 езика (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH)
	Осветление LightColumn, двустранна
	Панел на задната стена: Неръждаема стомана
Свързване	Дисплей с докосване и плъзгане
	Светлина за презентация
	дръжка с тънък профил, с вграден механизъм за отваряне матиран алуминий
	Ниско ниво на шума
Свързване	TempProtect Plus
	Врата, аларма за температура и отпадане на захранването
	Включва се, както звукова аларма, така и визуална на дисплея, чрез пулсиращо осветление и сигнализиращо съобщение със SmartDevice*
	Заклучване на дисплея
Свързване	eDoorLock
	SmartDevice (включена е кутия SmartDevice)
	Светлина за презентация*
	Настройка на температурата на стъпки 1 °C*
Свързване	Дисплей и управление на съответните функции на уреда*


WFbli 5041



WFbli 5241



WFbli 7741



Качество и в най-малкия детайл



Метални рафтове

Здравите метални рафтове с предни части от букова дървесина могат да се преместват в зависимост от нуждите за адаптивно подреждане на бутилките. Опорите осигуряват сигурно задържане, а металът с покритие се чисти изключително лесно.




eDoorLock

Употребата без разрешение се предотвратява чрез eDoorLock. Ключалката на вратата може да се отключва чрез въвеждане на PIN код. А за още по-голяма сигурност приложението SmartDevice Ви информира по всяко време и на всяко място дали вратата е отворена или затворена.



LightColumn (двустранна)

Светодиодните колони LightColumns, простиращи се от горе до долу, от двете страни, осветяват равномерно вътрешното пространство и показват по най-добрия начин селекцията от вина. Специален акцент е регулируемото осветление за презентация, което създава привлекателен изглед на вината.



Ергономична дръжка

Ергономичната дръжка на вратата с тънък профил, с вграден механизъм за отваряне е усъвършенствана за честа употреба и позволява вратата да се отваря бързо и без особени усилия – дори когато я отваряте няколко пъти последователно.



Кошница EasyServe

Всяко движение на ръката е важно за изключителното обслужване. Това означава, че бутилките с вино трябва да бъдат подредени прегледно и да са лесно достъпни, както в нашата кошница за бутилки EasyServe. Разположена на работна височина, тя се плъзга плавно по релсите.



PowerChill

PowerChill охлажда автоматично новопоставените бутилки изключително бързо. Дори в натоварени дни с непрекъснато отваряне на вратата уредът генерира самостоятелно идеалната температура за сервиране и се връща автоматично в обичайния режим на пестене на енергия.



WFbli 7741

Perfection



Обем	642 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	284
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	747 / 763 / 2044
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	642 / 573 / 1830
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	121 kWh
Климатичен клас	SN-ST
Температура на околната среда ⁴	+10 °C до +38 °C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха / Клас на емисията на шум във въздуха	38 dB(A) / C
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Вентилатор / Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да / да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	1 / 1
Регулируем температурен диапазон	+5 °C до +20 °C
Врата / Странични стени	Изолирана стъклена врата, черна рамка / черна
Тип на управлението/Позиция	2.4" TFT дисплей цветен / във вратата
Обслужване на управлението	Touch & Swipe
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	оптично и звуково / оптично и звуково
Заклучване за деца	да
материал на вътрешния корпус	Пластмаса, графитено сива
Вътрешно осветление	вертикално друстранно LED осветление
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Мрежово решение	Включен SmartDeviceBox
EasyFill Помощ при зареждане / Материал на полиците	да / Метална плоча с дървена предна част
Полици / от тях изтеглящи се на телескопични релси	7 / 1
Регулируеми по височина полици	да
Дръжка	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Въздушен филтър	в задната стена
Вид на ключалката / Самозатварящи се врати	електронен, без дистанционно управление / да
посока на отваряне / уплътнение на вратата	дясно сменяемо / сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	да
Бруто/Нето тегло	136 / 128 kg
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Дървена плоча / Плоча за презентации (Сгъваема плоча от дърво)	- / 7113043
Метална плоча с дървена предна част / Щипка-комплект за обозначение	7113262 / 9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303
Тава за вода с вулканичен камък	7435870
Перфорирана ламарина	
Устройството за предотвратяване на накланянето за стенен монтаж	9882767



WFbli 5241

Perfection




Обем	459 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	188
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 763 / 1884
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	492 / 587 / 1670
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	117 kWh
Климатичен клас	SN-ST
Температура на околната среда ⁴	+10 °C до +38 °C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха / Клас на емисията на шум във въздуха	38 dB(A) / C
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Вентилатор / Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да / да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	1 / 1
Регулируем температурен диапазон	+5 °C до +20 °C
Врата / Странични стени	Изолирана стъклена врата, черна рамка / черна
Тип на управлението/Позиция	2.4" TFT дисплей цветен / във вратата
Обслужване на управлението	Touch & Swipe
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	оптично и звуково / оптично и звуково
Заклучване за деца	да
материал на вътрешния корпус	Пластмаса, графитено сива
Вътрешно осветление	вертикално друстранно LED осветление
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Мрежово решение	Включен SmartDeviceBox
EasyFill Помощ при зареждане / Материал на полиците	да / Метална плоча с дървена предна част
Полици / от тях изтеглящи се на телескопични релси	7 / 1
Регулируеми по височина полици	да
Дръжка	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Въздушен филтър	в задната стена
Вид на ключалката / Самозатварящи се врати	електронен, без дистанционно управление / да
посока на отваряне / уплътнение на вратата	дясно сменяемо / сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	да
Бруто/Нето тегло	109 / 102 kg
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Дървена плоча / Плоча за презентации (Сгъваема плоча от дърво)	7113328 / 7113041
Метална плоча с дървена предна част / Щипка-комплект за обозначение	7113254 / 9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303
Тава за вода с вулканичен камък	9882755
Перфорирана ламарина	9302885
Устройството за предотвратяване на накланянето за стенен монтаж	9882767

¹ Тези модели са предназначени за съхранение на вино. Максимална вместимост на бутилките с бордо по DIN (0,75 л) съгласно норма NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)
² Съгласно регламент на ЕС 2019/2016.
³ Измерване съгласно EN 62552.
⁴ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.



WFbli 5041

Perfection



Обем	398 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	158
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 763 / 1684
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	492 / 587 / 1470
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	111 kWh
Климатичен клас	SN-ST
Температура на околната среда ⁴	+10 °C до +38 °C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха / Клас на емисията на шум във въздуха	38 dB(A) / C
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Вентилатор / Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да / да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	1 / 1
Регулируем температурен диапазон	+5 °C до +20 °C
Врата / Странични стени	Изолирана стъклена врата, черна рамка / черна
Тип на управлението/Позиция	2.4" TFT дисплей цветен / във вратата
Обслужване на управлението	Touch & Swipe
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	оптично и звуково / оптично и звуково
Заклучване за деца	да
материал на вътрешния корпус	Пластмаса, графитено сива
Вътрешно осветление	вертикално друстранно LED осветление
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Мрежово решение	Включен SmartDeviceBox
EasyFill Помощ при зареждане / Материал на полиците	да / Метална плоча с дървена предна част
Полици / от тях изтеглящи се на телескопични релси	6 / 1
Регулируеми по височина полици	да
Дръжка	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Въздушен филтър	в задната стена
Вид на ключалката / Самозатварящи се врати	електронен, без дистанционно управление / да
посока на отваряне / уплътнение на вратата	дясно сменяемо / сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	да
Бруто/Нето тегло	99 / 93 kg
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Дървена плоча / Плоча за презентации (Сгъваема плоча от дърво)	7113328 / 7113041
Метална плоча с дървена предна част / Щипка-комплект за обозначение	7113254 / 9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303
Тава за вода с вулканичен камък	9882755
Перфорирана ламарина	9302885
Устройството за предотвратяване на накланянето за стенен монтаж	9882767

Предимствата накратко***

FreshAir

Филтър с активен въглен поглъща надеждно всякакви миризми и запазва аромата.

VibrateSafe

Специално разработените, изключително тихи компресори и масивните рафтове гарантират, че виното ще бъде на спокойствие при неговото съхранение.

Вдлъбната ръкохватка

Функционалността се среща с елегантността: вдлъбнатите дръжки на моделите Vinidor Selection предлагат гладък и удобен захват и свободен обзор към изискания дизайн на климатизатора за темпериране на вино, който подхожда дори на най-изисканата обстановка.

3 зони

С постоянна температура в цялото вътрешно пространство, която може да се регулира от +5°C до +20°C.

Дървени рафтове FlexFit

Персонализирано оформление за поместване на бутилки с всякакъв размер.

StorageZone с HumidityControl

Във всички модели от серията Vinidor Selection StorageZone в долната част служи за продължително съхранение на вина. С HumidityControl влажността на въздуха може да се регулира активно на стъпки от 5% между 50% и 80% относителна влажност**.

TempProtect Plus

Два датчика измерват непрекъснато температурата в уреда за вино. При критична промяна се изпраща известие.*




WPgbi 5283 Vinidor Selection



eDoorLock

Бъдете спокойни с електронната ключалка на вратата - отключва се с ПИН код за сигурност и бърз достъп.



Безопасност

Усъвършенствани функции за предупредителна сигнализация осигуряват както звукови, така и визуални аларми.*

SommeliereBoard

Представете стилно Вашите вино и стъклени прибори.

Вътрешно пространство BlackSteel

Идеалният фон за колекция от вина. Панелът BlackSteel подобрява качествата на климатизатора, осигурявайки идеална циркулация на въздуха и влажност.

LightTower

Разгледайте завладяващото осветление в нашите уреди със стъклени врати. Виното се осветява от вертикални колони с регулируема сила на светлината.

UVProtect Plus

3-кратна защита: тонирано стъкло с два слоя вакуумно отложен метал осигуряват ефективна защита от слънчевите лъчи.

Механизъм за плавно затваряне SoftSystem

Изключително плавно затваряне на вратата, автоматично от ъгъл на отваряне около 35°.



SommeliereBoard

Внесете елегантност във Вашата стая със SommeliereBoard (табла за сомелиери). Този изискан комплект представя всички Ваши вина, чаши, гарафи и прибори по изискан начин. Тя не само изглежда невероятно, но предлага и практичност с вградената кутия за съхранение и специалната работна повърхност за отваряне и сервиране на вино.



Дървени рафтове FlexFit

Персонализирани рафтове с табли FlexFit. Летвите, подходящи за всички бутилки – дори на бутилки Magnum. Поддържане на подредена колекция, лесна смяна на летвите.




LightTower

Усетете магията на осветлението в нашите уреди със стъклени врати. Две вертикални светодиодни кули осветяват бутилките с вино като предмет на изкуството. Можете да избирате интензивността на светлината.

	Vinidor	Vinidor Selection
Качество	Поддържане на постоянна температура	Поддържане на постоянна температура
	Регулируем температурен диапазон в 2 зони: +5°C до +20°C	Регулируем температурен диапазон в 2 или 3 зони: +5°C до +20°C
	Постоянно показване на действителната температура за всяка зона	Постоянно показване на действителната температура
	Троен стъклопакет за UV защита и допълнителна сигурност/UVProtect Plus	Троен стъклопакет за UV защита и допълнителна сигурност/UVProtect Plus
Подходящ климат	Съхранение без вибрации/VibrateSafe	Съхранение без вибрации/VibrateSafe
	Сменяемо уплътнение на вратата	Сменяемо уплътнение на вратата
	2 регулируеми по височина крачета	2 регулируеми по височина крачета
	Регулируема влажност на въздуха благодарение на HumiditySelect	Контролируема влажност на въздуха благодарение на HumidityControl в StorageZone Показване на действителната влажност на въздуха в StorageZone Водна кутия
Комфорт и гъвкавост	Филтър FreshAir във всеки разделител на зоните с напомняне за смяна	Филтър FreshAir във всеки разделител на зоните с напомняне за смяна
	Настройка на температурата на степени от 1°C	Настройка на температурата на степени от 1°C
	пластмасов рафт за бутилки с дървени лайстни FlexFit (аксесоари)	рафт FlexFit с дървени лайстни
	Полица за презентация	
Дизайн и лайфстайл	Механизъм за плавно затваряне SoftSystem	Механизъм за плавно затваряне SoftSystem
	Дървени рафтове, регулируеми по височина (други рафтове се предлагат като аксесоари)	Дървени рафтове FlexFit със самозатваряне SoftTelescopic
	Дисплей: избор между 9 и 12 езика * (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Дисплей: избор между 12 езика (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
		SommeliereBoard*
Сигурност	LED таванно осветление за всяка зона	LightColumn
	Заден панел: SmartSteel	Заден панел: BlackSteel
	Сензорен екран (SmartSteel Модели)	
	Touch & Swipe-Display (BlackSteel Модели)	Touch & Swipe-Display, вграден във вратата
Свързаност *	Презентационна светлина (стъклена врата)	Презентационна светлина
	алуминиева дръжка с механизъм	Вертикална интегрирана дръжка
	Ниско ниво на шум	Ниско ниво на шум
	InteriorFit	InteriorFit
Сигурност	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Аларма за отворена врата, промяна в температурата и прекъсване на хранването	Аларма за отворена врата, промяна в температурата и прекъсване на хранването
		препоръчителна влажност
	Акустична и оптична аларма на екрана – чрез осветление и насочено известие благодарение на SmartDevice**	Акустична и оптична аларма на екрана – чрез осветление и насочено известие благодарение на SmartDevice**
Свързаност *	DisplayLock	DisplayLock
		eDoorLock, електронна ключалка
	SmartDevice (вкл. SmartDevice устройство)*	SmartDevice (вкл. SmartDevice устройство)
	Презентационна светлина**	Презентационна светлина**
Свързаност *	Настройка на температурата на степени от 1°C**	Настройка на температурата на степени от 1°C**
	Показване и управление на съответните функции на уреда**	Показване и управление на съответните функции на уреда**

Vinidor

StainlessSteel 60 cm




WPsd 4652

Макс.: 107

WPsd 5252

Макс.: 155

BlackSteel 60 cm



WPbsi 5052

Макс.: 131

WPbsi 5252


Макс.: 155

WSbsi 5252

Макс.: 155

Vinidor Selection

GlassBlack 60 cm



WPgbi 5272

Макс.: 106


WPgbi 5273

Макс.: 104

WPgbi 5283

Макс.: 85

GlassBlack 70 cm



WPgbi 7472

Макс.: 204

WPgbi 7473

Макс.: 182

WPgbi 7483

Макс.: 145

Качество и в най-малкия детайл



LightTower

Усетете магията на осветлението в нашите уреди със стъклени врати. Две вертикални светодиодни кули осветяват бутилките с вино като предмет на изкуството. Можете да избирате интензивността на светлината.



Вътрешно пространство BlackSteel

Идеалният фон за колекция от вина. Панелът BlackSteel подобрява качествата на климатизатора, осигурявайки идеална циркулация на въздуха и влажност.




Дървени рафтове FlexFit

Персонализирани рафтове с табли FlexFit. Летвите, подходящи за всички бутилки – дори на бутилки Magnum. Поддържане на подредена колекция, лесна смяна на летвите.



Разделител на зоните

Още по-голяма универсалност при съхранението на бутилки с вино. Моделите Vinidor Selection са оборудвани с дървени пръти FlexFit. Те могат да бъдат монтирани като принадлежности за моделите Vinidor с пластмасови рафтове.




Тавичка за вода

Идеална влажност на въздуха може да бъде постигната, дори при сухи условия, благодарение на тавичка за вода, която се монтира лесно. Тя помага за поддържането на оптимална влажност в уреда, като събира вода от вътрешността на уреда или като я напълните при необходимост. По този начин Вашата колекция от вина се съхранява при идеални условия във всяка околна среда.



Вертикална интегрирана дръжка

Функционалността се среща с елегантността: вдлъбнатите дръжки на моделите Vinidor Selection предлагат гладък и удобен захват и свободен обзор към изискания дизайн на климатизатора за temperиране на вино, който подхожда дори на най-изисканата обстановка.



Дръжка на вратата с тънък профил, с механизъм за отваряне

Всички врати трябва да се отварят, но само някои от тях са конструирани по такъв начин, че това са става без усилие. Независимо от това дали имате нужда от редовен достъп до уреда или от минимално усилие, вграденият механизъм за отваряне на вратата Ви помага, като свежда до минимум натоварването. Като бонус, елегантната дръжка също привлича погледа към Вашия уред.



SommeliereBoard

Внесете елегантност във Вашата стая със SommeliereBoard (табла за сомелиери). Този изискан комплект представя всички Ваши вина, чаши, гарафи и прибори по изискан начин. Тя не само изглежда невероятно, но предлага и практичност с вградена кутия за съхранение и специалната работна повърхност за отваряне и сервиране на вино.



Wpbsi 5252

Vinidor

New

WSbsi 5252

Vinidor

New

Wpbsi 5052

Vinidor

New

Wpsd 5252

Vinidor

New

Wpsd 4652

Vinidor

New

Обем	367 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	155
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 675 / 1854
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	461 / 500 / 1580
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	127 kWh
Климатичен клас	SN-ST
Температура на околната среда ⁴	+10°C до +38°C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха / Клас на емисията на шум във въздуха	37 dB(A) / C
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност	1,2 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	2 / 2
Регулируем температурен диапазон	+5°C до +20°C
Врата	Изоллирана стъклена врата с BlackSteel рамка
Странични стени	BlackSteel
Тип на управлението/Позиция	2.4" TFT дисплей цветен / във вратата
Обслужване на управлението	Touch & Swipe
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	оптично и звуково / оптично и звуково
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	LED осветление на зоните
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Мрежово решение	Включен SmartDeviceBox
Материал на полиците	Бук
Полици / от тях плочи за презентация	8 / 1
рафтове	Променливо
Регулируеми по височина полици	да
Система за плавно затваряне SoftSystem	да
Дръжка	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Въздушен филтър	за всяка зона
посока на отваряне / уплътнение на вратата	дясно сменяемо / сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	да
Бруто/Нето тегло	98,5 / 93,1 kg
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Кутия SmartDevice	
Дървена плоча / Плоча за презентация (Сгъваема плоча от дърво)	7113328 / 7113041
Щипка-комплект за обозначение	9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303



Обем	349 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	155
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 675 / 1854
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	461 / 471 / 1580
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	100 kWh
Климатичен клас	SN-T
Температура на околната среда ⁴	+10°C до +43°C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха / Клас на емисията на шум във въздуха	37 dB(A) / C
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност	1,2 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	2 / 2
Регулируем температурен диапазон	+5°C до +20°C
Врата	BlackSteel
Странични стени	BlackSteel
Тип на управлението/Позиция	2.4" TFT дисплей цветен / във вратата
Обслужване на управлението	Touch & Swipe
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	оптично и звуково / оптично и звуково
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	LED осветление на зоните
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Мрежово решение	Включен SmartDeviceBox
Материал на полиците	Бук
Полици / от тях плочи за презентация	8 / 1
рафтове	Променливо
Регулируеми по височина полици	да
Система за плавно затваряне SoftSystem	да
Дръжка	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Въздушен филтър	за всяка зона
посока на отваряне / уплътнение на вратата	дясно сменяемо / сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	да
Бруто/Нето тегло	
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Кутия SmartDevice	
Дървена плоча / Плоча за презентация (Сгъваема плоча от дърво)	7113328 / 7113041
Щипка-комплект за обозначение	9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303

Обем	319 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	131
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 675 / 1654
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	461 / 500 / 1380
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	123 kWh
Климатичен клас	SN-ST
Температура на околната среда ⁴	+10°C до +38°C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха / Клас на емисията на шум във въздуха	37 dB(A) / C
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност	1,2 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	2 / 2
Регулируем температурен диапазон	+5°C до +20°C
Врата	Изоллирана стъклена врата с BlackSteel рамка
Странични стени	BlackSteel
Тип на управлението/Позиция	2.4" TFT дисплей цветен / във вратата
Обслужване на управлението	Touch & Swipe
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	оптично и звуково / оптично и звуково
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	LED осветление на зоните
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Мрежово решение	Включен SmartDeviceBox
Материал на полиците	Бук
Полици / от тях плочи за презентация	7 / 1
рафтове	Променливо
Регулируеми по височина полици	да
Система за плавно затваряне SoftSystem	да
Дръжка	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Въздушен филтър	за всяка зона
посока на отваряне / уплътнение на вратата	дясно сменяемо / сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	да
Бруто/Нето тегло	89,9 / 85,2 kg
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Кутия SmartDevice	
Дървена плоча / Плоча за презентация (Сгъваема плоча от дърво)	7113328 / 7113041
Щипка-комплект за обозначение	9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303

Обем	367 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	155
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 675 / 1854
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	461 / 500 / 1580
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	127 kWh
Климатичен клас	SN-ST
Температура на околната среда ⁴	+10°C до +38°C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха / Клас на емисията на шум във въздуха	37 dB(A) / C
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност	1,2 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	2 / 2
Регулируем температурен диапазон	+5°C до +20°C
Врата	Изоллирана стъклена врата в рамка от неръждаема стомана с SmartSteel сребристо
Странични стени	сребристо
Тип на управлението/Позиция	Монохромнен LC дисплей / във вратата
Обслужване на управлението	Сензорна електроника
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	оптично и звуково / оптично и звуково
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	LED осветление на зоните
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Мрежово решение	SmartDeviceBox: като опционален аксесоар
Материал на полиците	Бук
Полици / от тях плочи за презентация	8 / -
рафтове	Променливо
Регулируеми по височина полици	да
Система за плавно затваряне SoftSystem	
Дръжка	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Въздушен филтър	за всяка зона
посока на отваряне / уплътнение на вратата	дясно сменяемо / сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	да
Бруто/Нето тегло	97,9 / 92,5 kg
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Кутия SmartDevice	6125265
Дървена плоча / Плоча за презентация (Сгъваема плоча от дърво)	7113328 / 7113041
Щипка-комплект за обозначение	9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303

Обем	272 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	107
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	597 / 675 / 1454
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	461 / 500 / 1180
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	118 kWh
Климатичен клас	SN-ST
Температура на околната среда ⁴	+10°C до +38°C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха / Клас на емисията на шум във въздуха	38 dB(A) / C
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност	1,2 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	2 / 2
Регулируем температурен диапазон	+5°C до +20°C
Врата	Изоллирана стъклена врата в рамка от неръждаема стомана с SmartSteel сребристо
Странични стени	сребристо
Тип на управлението/Позиция	Монохромнен LC дисплей / във вратата
Обслужване на управлението	Сензорна електроника
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	оптично и звуково / оптично и звуково
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	LED осветление на зоните
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Мрежово решение	SmartDeviceBox: като опционален аксесоар
Материал на полиците	Бук
Полици / от тях плочи за презентация	6 / -
рафтове	Променливо
Регулируеми по височина полици	да
Система за плавно затваряне SoftSystem	
Дръжка	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Въздушен филтър	за всяка зона
посока на отваряне / уплътнение на вратата	дясно сменяемо / сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	да
Бруто/Нето тегло	80,7 / 76,3 kg
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Кутия SmartDevice	6125265
Дървена плоча / Плоча за презентация (Сгъваема плоча от дърво)	7113328 / 7113041
Щипка-комплект за обозначение	9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303

¹ Тези модели са предназначени за съхранение на вино. Максимална вместимост на бутилките с бордо по DIN (0,75 л) съгласно норма NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)
² Съгласно регламент на ЕС 2019/2016.
³ Измерване съгласно EN 62552.
⁴ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Предимствата накратко

HumidityControl

Влажността може да се регулира активно на стъпки от по 5% в диапазона от 50 до 80% RH**.

VibrateSafe

Специално разработените, изключително тихи компресори и масивните рафтове гарантират, че виното ще бъде на спокойствие при неговото съхранение.

Максимален капацитет за съхранение

В зависимост от модела съхранението на бутилки гърло към гърло върху здрави метални рафтове осигурява възможност за безопасно съхранение на 141 до 324 бутилки и лесен достъп до тях.

1 зони

С постоянна температура в цялото вътрешно пространство, която може да се регулира от +5°C до +20°C.

Регулируеми по височина рафтове от дърво

Върху гладки релси.

FreshAir

Филтър с активен въглен поглъща надеждно всякакви миризми и запазва аромата.

TempProtect Plus

Два датчика измерват непрекъснато температурата в уреда за вино. При критична промяна се изпраща известие.*



WPbli 5231 GrandCru Selection



Ключалка

Защитава от достъп без разрешение.



Безопасност

Усъвършенствани функции за предупредителна сигнализация осигуряват както звукови, така и визуални аларми.*

Ергономична дръжка на вратата с тънък профил

В черно или алуминий, в зависимост от серията, матиран.

UVProtect Plus

3-кратна защита: тонирано стъкло с два слоя вакуумно отложен метал осигуряват ефективна защита от слънчевите лъчи.

Светлина за презентация

Показва ефективно Вашата колекция от вина, дори при затворена врата. Силата на светене може да се регулира от дисплея.*

EasyFill

Лекота при зареждането на уреда за вино. При ъгли на отваряне от 90° и повече вратата остава отворена.

SelfClosing Door

Вратата на уреда за вино се затваря плавно, когато е отворена на по-малко от 90°.



SmartDevice

Вградената кутия SmartDevice Ви предоставя възможност да управлявате уреда и да използвате допълнителни услуги чрез компютър и мобилни крайни устройства.



LightColumn

Вътрешното пространство се осветява равномерно от простиращи се от горе до долу светодиодни светлинни колони.




Сензорен дисплей






При на Liebherr се работи много лесно чрез леко докосване с пръст на прозрачния сензорен дисплей.

	GrandCru	GrandCru Selection
Качество	Поддържане на постоянна температура	Поддържане на постоянна температура
	Регулируем температурен диапазон в зона: +5°C до +20°C	Регулируем температурен диапазон в зона: +5°C до +20°C
	Постоянно показване на действителната температура	Постоянно показване на действителната температура
	Троен стъклопакет за UV защита и допълнителна сигурност/UVProtect Plus	Троен стъклопакет за UV защита и допълнителна сигурност/UVProtect Plus
	Съхранение без вибрации/VibrateSafe	Съхранение без вибрации/VibrateSafe
	Максимален капацитет за бутилки чрез оптимално съхранение	Максимален капацитет за бутилки чрез оптимално съхранение
Подходящ климат	Сменяемо уплътнение на вратата	Сменяемо уплътнение на вратата
	2 регулируеми по височина крачета	2 регулируеми по височина крачета
	Регулируема влажност на въздуха благодарение на HumiditySelect	Контролируема влажност на въздуха благодарение на HumidityControl
		Показване на действителната влажност на въздуха
	1 филтър FreshAir с функция за напомняне за смяна	1 филтър FreshAir с функция за напомняне за смяна
	Настройка на температурата на степени от 1°C	Настройка на температурата на степени от 1°C
Комфорт и гъвкавост	Помощ за зареждане EasyFill	Помощ за зареждане EasyFill
	SelfClosing Door	SelfClosing Door
	Рафтове от дърво, регулируеми по височина	Рафтове от дърво, регулируеми по височина
	Дисплей: избор между 9 езика (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Дисплей: избор между 9 езика (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Дизайн и лайфстайл	LED осветление на тавана	LED осветление на тавана (цяла врата), LightColumn (стъклена врата)
	Заден панел: Метално, графитен сиво	Заден панел: Неръждаема стомана
	Сензорен екран	Сензорен екран
	Презентационна светлина (стъклена врата)	Презентационна светлина (стъклена врата)
	Дръжка: черна	Дръжка: шлифован алуминий
Сигурност	Ниско ниво на шум	Ниско ниво на шум
	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Аларма за отворена врата, промяна в температурата и прекъсване на хранването	Аларма за отворена врата, промяна в температурата и прекъсване на хранването
	Акустична и оптична аларма на екрана – чрез осветление и насочено известие благодарение на SmartDevice*	Акустична и оптична аларма на екрана – чрез осветление и насочено известие благодарение на SmartDevice*
	Блокиране на дисплея	Блокиране на дисплея
	Механична ключалка, може да се монтира допълнително	Интегрирана механична ключалка
Свързаност*	SmartDevice-ready	SmartDevice (вкл. SmartDevice устройство)
	Презентационна светлина*	Презентационна светлина*
	Настройка на температурата на степени от 1°C*	Настройка на температурата на степени от 1°C*
	Показване и управление на съответните функции на уреда*	Показване и управление на съответните функции на уреда*

GrandCru



GrandCru Selection



Качество и в най-малкия детайл



TempProtect Plus

Благодарение на TempProtect Plus можете да сте двойно по-спокойни, знаейки, че Вашето вино е защитено от температурни колебания – тъй като уредът за съхранение на вино измерва температурата непрекъснато чрез два температурни сензора.



Регулиране на влажността

В моделите с HumiditySelect влажността може да се регулира на две степени: Стандартна или висока. В моделите с HumidityControl оптималната влажност може да се регулира на стъпки от по 5% между 50% и 80% RH*.



UVProtect Plus

Перфектна UV защита за дългосрочно съхранение: Тонирано стъкло и два слоя вакуумно отложен метал осигуряват ефективна защита от слънчевите лъчи за вината.



EasyFill

При ъгъл над 90° вратата на охладителя за вино остава отворена – за да се улесни зареждането. Когато е отворена на по-малко от 90°, вратата се затваря леко и автоматично.



VibrateSafe

Уредите за съхранение на вино на Liebherr гарантират грижливо съхранение със специално разработени безшумни компресори и здрави дървени рафтове от масивна букова дървесина.



LightColumn

Оптимален обзор върху всички вина: LightColumn преминава от горната към долната част на уреда. Светодиодите осигуряват равномерна осветеност в уреда за съхранение на вино.



Ключалка на вратата

Механичната ключалка на вратата осигурява постоянна безопасност за Вашата ценна колекция от вина. Ключалката е монтирана на едно ниво с повърхността на вратата и се вписва ненатрапчиво в общия дизайн.



Рафтове от дърво/макс. Капацитет на съхранение/гърло към гърло

За пълно оползотворяване на капацитета вътрешността е проектирана по такъв начин, че бутилките с вино да могат да се съхраняват гърло към гърло. Това осигурява достатъчно място за постоянно нарастващата колекция от вина.



SteelInterior

Комбинацията от рафтове от дърво и заден панел от неръждаема стомана SmartSteel е наслада за окото дори когато е празна. Повърхността на задната стена също така осигурява постоянна циркулация на въздуха.



FreshAir

Филтърът с активен въглен улавя всички миризми, така че букетът на Вашето вино да остане чист. На всеки шест месеца уредът Ви напомня за смяна на филтъра, която можете да извършите лесно сами.



Безопасност

Защитата на ценна колекция от вино е голяма отговорност. Ето защо нашите уреди за съхранение на вино са оборудвани с пълнен пакет за сигурност. Усъвършенстваните функции за предупредителна сигнализация осигуряват звукови и оптични предупреждения, преди виното да бъде увредено.



SmartDevice

Подготвени ли сте за бъдещето на интелигентния дом? Liebherr ще се радва да помогне. Кутията SmartDevice вече е включена в комплекта или може да се монтира допълнително към всички други уреди (готови за SmartDevice). Свържете Вашия Liebherr към интернет. Кутията SmartDevice може да се инсталира чрез няколко стъпки и вече отваря цял свят от цифрови възможности.



WTeS 1672

Vinidor



Обем	94 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	34
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	598 / 575 / 822
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	510 / 440 / 550
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	138 kWh
Климатичен клас	SN-ST
Температура на околната среда ⁴	+10°C до +38°C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха	36 dB(A)
Клас на емисията на шум във въздуха	C
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони	2
Регулируеми хладилни контури	2
Регулируем температурен диапазон	+5°C до +20°C
Врата	Изолирана стъклена врата с рамка от неръждаема стомана
Странични стени	Неръждаема стомана
Тип на управлението/Позиция	MagicEye / във вътрешното пространство
Обслужване на управлението	Сензорна електроника
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	оптично и звуково / звуково
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	LED
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Осветление с постоянно включване	
Материал на полиците / Полицы	Бук / 5
от тях изтеглящи се на телескопични релси	3
Регулируеми по височина полицы	
Дръжка / Вид на ключалката	Алуминиева дръжка / механичен
посока на отваряне / уплътнение на вратата	дясно сменяемо / сменяемо
Бруто/Нето тегло	58 / 56 kg
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9881289
Ключалка	
Поцинкована решетъчна полица	
Щипка-комплект за обозначение	9094397
Препарат за грижи за неръждаемата стомана	8409030
Препарат за почистване на неръждаемата стомана	8409022
Дръжка за модели с долно разположение	9901071



WKb 1812

Vinothek



Обем	135 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	66
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	600 / 613 / 890
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	500 / 440 / 710
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	123 kWh
Климатичен клас	SN-ST
Температура на околната среда ⁴	+10°C до +38°C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха	38 dB(A)
Клас на емисията на шум във въздуха	C
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони	1
Регулируеми хладилни контури	1
Регулируем температурен диапазон	+5°C до +20°C
Врата	Изолирана стъклена врата, черна рамка
Странични стени	Неръждаема стомана
Тип на управлението/Позиция	MagicEye / Преден корпус
Обслужване на управлението	бутони
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	оптично и звуково / звуково
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	
с постоянно включване/с регулируема яркост	
Осветление с постоянно включване	да
Материал на полиците / Полицы	Поцинкована решетъчна полица / 3
от тях изтеглящи се на телескопични релси	
Регулируеми по височина полицы	да
Дръжка / Вид на ключалката	Дълга права дръжка / -
посока на отваряне / уплътнение на вратата	дясно сменяемо / сменяемо
Бруто/Нето тегло	46 / 43 kg
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9881291
Ключалка	9094443
Поцинкована решетъчна полица	7112035
Щипка-комплект за обозначение	9086723
Препарат за грижи за неръждаемата стомана	
Препарат за почистване на неръждаемата стомана	
Дръжка за модели с долно разположение	



WKr 1811

Vinothek




Обем	128 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	66
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	600 / 613 / 890
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	500 / 440 / 710
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	76 kWh
Климатичен клас	SN-T
Температура на околната среда ⁴	+10°C до +43°C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха	37 dB(A)
Клас на емисията на шум във въздуха	C
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	0,5 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони	1
Регулируеми хладилни контури	1
Регулируем температурен диапазон	+5°C до +20°C
Врата	Цяла врата, червено бордо
Странични стени	черна
Тип на управлението/Позиция	MagicEye / Преден корпус
Обслужване на управлението	бутони
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	оптично и звуково / звуково
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	
с постоянно включване/с регулируема яркост	
Осветление с постоянно включване	
Материал на полиците / Полицы	Поцинкована решетъчна полица / 3
от тях изтеглящи се на телескопични релси	
Регулируеми по височина полицы	да
Дръжка / Вид на ключалката	Дълга права дръжка / -
посока на отваряне / уплътнение на вратата	дясно сменяемо / сменяемо
Бруто/Нето тегло	40 / 37 kg
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9881291
Ключалка	9094443
Поцинкована решетъчна полица	7112035
Щипка-комплект за обозначение	9086723
Препарат за грижи за неръждаемата стомана	
Препарат за почистване на неръждаемата стомана	
Дръжка за модели с долно разположение	

Компактни уреди



¹ Тези модели са предназначени за съхранение на вино. Максимална вместимост на бутилките с бордо по DIN (0,75 л) съгласно норма NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
² Съгласно регламент на ЕС 2019/2016.
³ Измерване съгласно EN 62552.
⁴ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.



LED осветление

За оптимално презентиране на най-добрите вина WKes 653 е оборудван с превключваемо и димируемо LED осветление. Тъй като светодиодите излъчват минимална топлина и никакво ултравиолетово лъчение, вината могат да бъдат презентирани с правилната светлина за по-дълъг период от време, без да бъдат повредени.



Сензорна електроника

Идеалната температура за дългосрочно съхранение на вина е между +8°C и +12°C. Белите вина, които се съхраняват при температура на сервиране, в идеалния случай трябва да се съхраняват под +10°C, а червените вина – при до +18°C. Затова температурата може да се настрои прецизно с удобната сензорна електроника между +5°C и +20°C.



Презентационни кутии

Пурите могат да се съхраняват поотделно в презентационни кутии с различна височина. Кутиите са изработени от испанско кедрово дърво и се свалят лесно.



Влажност на въздуха

Във вградения воден резервоар може да се напълни един литър дестилирана вода. Сензорите за влажност регулират необходимостта от вода и осигуряват прецизно избраната влажност между 68% и 75%. Визуална индикация Ви информира своевременно, когато трябва да се напълни вода.



WKes 653

GrandCru



Обем	48 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	12
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	425 / 478 / 612
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	350 / 310 / 370
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	78 kWh
Климатичен клас	SN
Температура на околната среда ⁴	+10°C до +32°C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха	37 dB(A)
Клас на емисията на шум във въздуха	C
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,0 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони	1
Регулируеми хладилни контури	1
Регулируем температурен диапазон	+5°C до +20°C
Врата	Изолирана стъклена врата в рамка от неръждаема стомана с SmartSteel
Странични стени	Неръждаема стомана със SmartSteel
Тип на управлението/Позиция	LC дисплей / във вътрешното пространство
Обслужване на управлението	Сензорна електроника
Аларма при повреда	оптично и звуково
Аларма (отворена врата)	звуково
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	LED
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Материал на полиците	Бук
Полици	3
Чекмедже за прибори	1
Вид на ключалката	механичен
посока на отваряне	десен монтаж
уплътнение на вратата	сменяемо
Бруто/Нето тегло	33 / 28 kg
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9881287
Щипка-комплект за обозначение	9094559
Капак на дъното за монтиране на стена	9590519



ZKes 453

Humidor



Полезен обем	39 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	425 / 478 / 612
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	300 / 274 / 340
Потребление на енергия за 365 дни	162 kWh
Климатичен клас	N
Температура на околната среда ⁴	+16°C до +32°C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	40 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	0,5 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumidityControl
Температурни зони	1
Регулируеми хладилни контури	1
Регулируем температурен диапазон	+16°C до +20°C
Диапазон на влажността	68% до 75%
Врата	Изолирана стъклена врата в рамка от неръждаема стомана с SmartSteel
Странични стени	Неръждаема стомана със SmartSteel
Тип на управлението/Позиция	LC дисплей / във вътрешното пространство
Обслужване на управлението	Сензорна електроника
Аларма при повреда	оптично и звуково
Аларма (отворена врата)	звуково
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	LED
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Материал на полиците	Испанско кедрово дърво
Полици	2
Кутия за презентации	2
Вид на ключалката	механичен
посока на отваряне	десен монтаж
уплътнение на вратата	сменяемо
Бруто/Нето тегло	34 / 30 kg
Принадлежности	
Филтър с активен въглен FreshAir	9881287
Капак на дъното за монтиране на стена	9590519

1 Тези модели са предназначени за съхранение на вино. Максимална вместимост на бутилките с бордо по DIN (0,75 л) съгласно норма NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
 2 Съгласно регламент на ЕС 2019/2016.
 3 Измерване съгласно EN 62552.
 4 Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Показаните детайли за оборудването зависят от модела – валидно е описанието за съответния модел.

Климатизатори за вино



SmartDevice модул
Виното пред погледа Ви навсякъде. Шкафът за вино на Liebherr може да се свърже в мрежа бързо чрез SmartDevice модул като аксесоар. Това Ви предоставя всички предимства на приложението SmartDevice: Получете достъп до устройството от всяко място, преглеждайте и променяйте настройките в движение, например температурата. Освен това на смартфона се изпраща информация, важна за безопасността на уреда и на виното.



Филтър с активен въглен FreshAir
За да се гарантира, че виното може да отлежава при оптимално качество на въздуха и че букетът му не се променя, филтърът с активен въглен FreshAir поглъща надеждно всички видове миризми. Филтърът трябва да се сменя на всеки 6 месеца и за това се сигнализира чрез функция за напомняне (в зависимост от модела).



Резервоар за вода и вулканични камъни
Резервоарът за вода, който може да се монтира допълнително, и вулканичните камъни помагат за поддържането на идеалната влажност, така че влажността на талите да остава оптимална дори при сухи условия.

Климатизатори за вино



Дървени релси, комплект от 3
Дали малко или голямо – всички влизат вътре. С допълнителните дървени релси съхранявайте сигурно и малките бутилки с вино във вашия шкаф за вино Liebherr. Просто поставете релсите в дървения рафт – готово.



Клипсове за надписване
За идеалната организация на вашите запаси от вино: пет стилни клипса от алуминий. Те могат да бъдат закрепени гъвкаво към рафта с бутилките и свободно надписани.



Препарат за грижи за неръждаемата стомана
За грижи за повърхности от неръждаема стомана. (Да не се прилага за SmartSteel.)



Поставка за представяне на бутилки
Подчертава умело специални бутилки: Елегантната поставка за бутилки поставя бутилките с вино в центъра на вниманието и привлича погледа към етикета на виното. Освен това осигурява сигурна опора на отворените бутилки.




Регулируема по височина дървена плоча
Изтънчена и съвременна. Елегантните изработени от бук дървени плочи са предназначени за хоризонтално съхранение на бутилки вино при ниски вибрации и подпомагат съхранението, изваждането и организирането с ергономичната си форма. Едно допълнително предимство: Дървото диша и може да съхранява малки количества вода, което е полезно за микроклимата във вътрешното пространство. Поради това и за продължителното съхранение.



Плоча за презентации от дърво
Върху плочата за презентации от буково дърво могат също да се съхраняват безопасно две отворени бутилки вино и да се представят по стойностен начин. Това може да се осъществи благодарение на вградената в дъската функция за съгване.



Препарат за почистване на неръждаема стомана
Отстранява надеждно и нежно отпечатъци от пръсти, ивици и петна от повърхности върху неръждаема стомана. (Да не се прилага за SmartSteel.)



Дръжка
За да пасне уредът оптимално към съответната кухненска среда, здравата алуминиева дръжка може да се замени с по-тясна дръжка, изработена от матирана неръждаема стомана.



Ключалка
Удоволствие, което остава заключено за другите. Колекциите от вина обикновено също са първокласна инвестиция. Затова те трябва да бъдат защитени по този начин. Поради това шкафът за съхранение на вино GrandCru може да бъде дооборудван лесно с механична ключалка на вратата.



Регулируема по височина метална плоча с дървена предна част
Здравата метална плоча съчетава всичко, което е необходимо за съхранение на вино в заведението за обществено хранене. Тя може да се мести в уреда за адаптивно разпределение на бутилките. Опорите осигуряват особено надеждно задържане. Металът с покритие се почиства изключително лесно. А семплият и изчистен дизайн с предна част от бук хармонира с всички съхранявани вина.



Перфорирана метална плоча
Перфорираната опорна плоча осигурява добра стабилност на бутилките. Затова напитките и съдовете се съхраняват винаги безопасно. Перфорираните опорни плочи са изключително издръжливи и са много подходящи за зареждане с напитки.



Поцинкована решетъчна полица
Решетъчна полица за допълнителни нужди.



Капак на дъното за монтиране на стена
Покрива дъното и по този начин дава възможност за атрактивен монтаж към стена, без да се вижда долната страна на компактните устройства.



Устройство за предотвратяване на накланяне
Устройството за предотвратяване на накланянето закрепва здраво горната част на уреда към стената. За стабилно положение и безопасно зареждане и изпразване на изтеглящите се полица, дори при максимално напълване.

Актуалните аксесоари ще намерите онлайн направо при желанието модел: home.liebherr.com



Мърчандайзинг фризе- ри за хранително-вку- совата промишленост и търговията на дребно – качество, което се отплаща

В свят, който става все по-мобилен и по-бърз, добрата видимост и правилните импулси са от значение: Благодарение на оптималната TDA (обща площ за излагане) фризерите тип ракла Liebherr презентират , сладоледи или закуски, сладолед или продукти за комфорт и Ви подканват да ги вземете. Техният атрактивен дизайн определя мащабите в сектора, индивидуалните опции за брендиране превръщат всеки фризер тип ракла грабващо вниманието изживяване на марката. Изпълнени са не само най-високите изисквания за повече , но и тези за повече устойчивост. В допълнение към ниските разходи за енергия, естествените хладилни агенти, компонентите без PVC и ниските топлинни емисии, високоефективните професионални уреди също впечатляват с липсата на нужда от поддръжка и надеждно замразяване за най-малко 15 години. Или накратко: чрез ненадминати TCO (общи експлоатационни разходи).

Увеличете разпознаваемостта на Вашата марка.

Liebherr предлага множество възможности за индивидуално и впечатляващо брендиране на фризери. Можете да изберете между различни методи и различни модели. По желание можем да разработим Ваши собствени концепции за уреди, които напълно отговарят на вашата марка и специфични изисквания.



Индивидуални стикери

В зависимост от количеството и мотива, желаното брендиране се нанася върху подходящ стикер, обикновено PVC фолио, чрез сито или дигитален печат. Той се отпечатва върху корпуса на фризера тип ракла или шкафа от пана.



Стикери за дисплей/странична стена/врата и индивидуален цветови дизайн

Чрез индивидуален цветови дизайн Вашата марка може да бъде представена по привлекателен начин, а продуктите да бъдат представени по още по-атрактивен начин. Страничните стени на раклата и пластмасовите крайни части на рамката на раклата, както и дисплеят и рамката на дисплея на фризерните модули за стимулиране на продажбите могат да бъдат персонализирани.

Предимствата накратко



Енергоефективно вътрешно LED осветление

Енергоефективно LED вътрешно осветление за ефектно и убедително представяне на офертите. Опционално се предлага заключване на капака.

Многокомпонентна рамка от пластмаса и алуминий

Многокомпонентната рамка, изработена от пластмаса и алуминий, с атрактивен и модерен дизайн със заоблени ъгли осигурява стабилност и по-добра хигиена и предпазва при изваждане на продуктите.

Високоэффективна изолация

Високоэффективната изолация осигурява постоянни температури и намалява разхода на енергия.

Съответствие с ROHS и WEEE

Съответствие с RoHS и WEEE благодарение на екологични материали, комбинирани с оптимална възможност за рециклиране.



Заклучване на капака

Заклучването на капака предпазва от неоторизиран достъп.

Стабилни висящи кошници

Стабилните висящи кошници позволяват прегледно презентирание на продуктите.

Закалено еднослойно стъкло

Закаленото еднослойно стъкло е нечупливо, еластично и предлага стабилност в горната част на раклата. Освен това, благодарение на по-ниското топлинно излъчване, се гарантира оптимална видимост към съхраняваните продукти. Капакът може да се сваля за лесна работа и почистване.

Профилно уплътнение

Профилно уплътнение за лесно отваряне и затваряне на капака.

Стоманено вътрешно тяло

Стоманеното вътрешно тяло със заоблени ъгли е лесно за почистване, позволява перфектна хигиена и има добри свойства на студопроводимост.

По-тих благодарение на кондензаторите по външната обвивка

Благодарение на външния кондензатор, монтиран с пяна, раклите за сладолед работят с много малко шум и вибрации, а корпусът се почиства лесно. Освен това отвън не се образува конденз.



Стабилни колела

Стабилните колела улесняват транспортирането, когато уредът трябва да се премести, и позволяват лесно почистване на пода под уреда.



EFI 3553



Плавно плъзгащ се стъклен капак

Леко извитите стъклени плъзгащи се капаци на сандъците раклите EFI са изработени от закалено еднослойно стъкло. Благодарение на профилните уплътнения и пластмасовата рамка, загрявана от компресора с горещ газ, половинките на капака могат винаги да се местят лесно.



Изолиран плъзгащ се капак

Благодарение на композитното покритие от алуминий и твърдо PVC капаците, изолирани с твърда пяна, са особено издръжливи. Горната страна има устойчива на надраскване алуминиева работна повърхност. Изолираният с пяна плъзгащ се капак се предлага като алтернатива на стъкления плъзгащ се капак. Като аксесоар се предлага щекерна ключалка.



Action Area Rack от Liebherr

Повече продукти на същата площ. С този изключително стабилен аксесоар с висока товароносимост хладилниците и фризери Liebherr могат да се подреждат един над друг във всякаква комбинация. Това означава до 65% повече обем, без да се заема дори милиметър допълнително пространство. По този начин можете да предложите значително повече продукти – и то директно на нивото на очите на клиентите.



Стъклен щит

Здравият стъклен щит от закалено стъкло предпазва сладоледа от замърсяване при продажба и поддържа атрактивното презентирание на продуктите. Изключително дълбокият стъклен щит отпред предлага отлична видимост, което позволява на клиентите лесно да разглеждат продуктите от различни ъгли.



EFI 5653

Ширина	1885 mm
Брутен/Нетен обем	571 / 408 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1885 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1760 / 535 / 656
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	1,03
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	1094 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	7
Температура на околната среда ⁴	+10 °C до +35 °C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,5 A
Охлаждаща система / начин на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-10 °C до -24 °C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
материал на вътрешния корпус	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	8
Максимален брой кошници (вижте фигурата)	8
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	90,7 / 80,9 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111009
Кошница 210 mm	7111039
Разделителна решетка 270 mm/голям растер	7111031
Разделителна решетка 210 mm/голям растер	7111784
Разделителна решетка 270 mm/малък растер	7111033
Разделителна решетка 210 mm/малък растер	7111787
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Стъклена вложка	
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652174



EFI 4853

Ширина	1675 mm
Брутен/Нетен обем	499 / 355 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1675 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1550 / 535 / 656
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,91
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	990 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	7
Температура на околната среда ⁴	+10 °C до +35 °C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,5 A
Охлаждаща система / начин на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-10 °C до -24 °C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
материал на вътрешния корпус	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	7
Максимален брой кошници (вижте фигурата)	7
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	89,5 / 79,9 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111009
Кошница 210 mm	7111039
Разделителна решетка 270 mm/голям растер	7111031
Разделителна решетка 210 mm/голям растер	7111784
Разделителна решетка 270 mm/малък растер	7111033
Разделителна решетка 210 mm/малък растер	7111787
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Стъклена вложка	9809162
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652066

EFI 4453

Ширина	1465 mm
Брутен/Нетен обем	426 / 302 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1465 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1340 / 535 / 656
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,79
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	764 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	7
Температура на околната среда ⁴	+10 °C до +35 °C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,5 A
Охлаждаща система / начин на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-10 °C до -24 °C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
материал на вътрешния корпус	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	6
Максимален брой кошници (вижте фигурата)	6
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	76,4 / 67,4 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111009
Кошница 210 mm	7111039
Разделителна решетка 270 mm/голям растер	7111031
Разделителна решетка 210 mm/голям растер	7111784
Разделителна решетка 270 mm/малък растер	7111033
Разделителна решетка 210 mm/малък растер	7111787
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Стъклена вложка	
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652065

¹ Измерване съгласно EN 16901.
² Съгласно регламент на ЕС 2019/2018.
³ Измерване при изключено осветление.
⁴ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.



EFI 3553



EFI 2853

Ширина	1255 mm
Брутен/Нетен обем	355 / 249 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1255 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1130 / 535 / 656
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,67
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	726 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	7
Температура на околната среда ⁴	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Охлаждаща система / начин на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
материал на вътрешния корпус	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението / Индикация за температура	Регулатор на оборотите / вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	5
Максимален брой кошници (вижте фигурата)	5
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	68,5 / 60,4 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111009
Кошница 210 mm	7111039
Разделителна решетка 270 mm/голям растер	7111031
Разделителна решетка 210 mm/голям растер	7111784
Разделителна решетка 270 mm/малък растер	7111033
Разделителна решетка 210 mm/малък растер	7111787
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Стъклена вложка	9809160
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652064
Action-Area-Rack бял	



EFI 2153



EFI 1453

Ширина	835 mm
Брутен/Нетен обем	211 / 143 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	835 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	710 / 535 / 656
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,42
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	470 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	7
Температура на околната среда ⁴	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Охлаждаща система	статичен
начин на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
материал на вътрешния корпус	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	3
Максимален брой кошници (вижте фигурата)	3
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	56,3 / 49,6 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111009
Кошница 210 mm	7111039
Разделителна решетка 270 mm/голям растер	7111031
Разделителна решетка 210 mm/голям растер	7111784
Разделителна решетка 270 mm/малък растер	7111033
Разделителна решетка 210 mm/малък растер	7111787
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652062

¹ Измерване съгласно EN 16901.
² Съгласно регламент на ЕС 2019/2018.
³ Измерване при изключено осветление.
⁴ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.



EFE 6052

EFE 5152

Ширина	1885 mm
Брутен/Нетен обем	595 / 457 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1885 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1760 / 535 / 658
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	1,03
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	1111 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	7
Температура на околната среда ⁴	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,5 A
Охлаждаща система	статичен
начин на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
материал на вътрешния корпус	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	8
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	92,1 / 81,9 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111011
Кошница 210 mm	7111041
Разделителна решетка 270 mm	7111029
Разделителна решетка 210 mm	7111784
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652174

Ширина	1675 mm
Брутен/Нетен обем	520 / 398 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1675 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1555 / 535 / 658
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,91
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	1044 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	7
Температура на околната среда ⁴	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,5 A
Охлаждаща система	статичен
начин на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
материал на вътрешния корпус	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	7
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	79,5 / 74,2 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111011
Кошница 210 mm	7111041
Разделителна решетка 270 mm	7111029
Разделителна решетка 210 mm	7111784
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652066



EFE 4652

EFE 3852

Ширина	1465 mm
Брутен/Нетен обем	444 / 339 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1465 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1340 / 535 / 658
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,78
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	750 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	7
Температура на околната среда ⁴	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,5 A
Охлаждаща система	статичен
начин на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
материал на вътрешния корпус	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	6
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	76,9 / 70,1 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111011
Кошница 210 mm	7111041
Разделителна решетка 270 mm	7111029
Разделителна решетка 210 mm	7111784
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652065

Ширина	1255 mm
Брутен/Нетен обем	369 / 280 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1255 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	1130 / 535 / 658
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,66
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	601 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	7
Температура на околната среда ⁴	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Охлаждаща система	статичен
начин на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
материал на вътрешния корпус	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	5
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	69,3 / 61,2 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111011
Кошница 210 mm	7111041
Разделителна решетка 270 mm	7111029
Разделителна решетка 210 mm	7111784
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652064

¹ Измерване съгласно EN 16901.
² Съгласно регламент на ЕС 2019/2018.
³ Измерване при изключено осветление.
⁴ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.



EFE 3052

Ширина	1045 mm
Брутен/Нетен обем	294 / 222 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	1045 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	920 / 535 / 658
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,54
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	528 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	7
Температура на околната среда ⁴	+10 °C до +35 °C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Охлаждаща система	статичен
начин на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-10 °C до -24 °C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
материал на вътрешния корпус	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	4
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	57,5 / 56,6 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111011
Кошница 210 mm	7111041
Разделителна решетка 270 mm	7111029
Разделителна решетка 210 mm	7111784
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652063
Action-Area-Rack бял	9031196



EFE 2252

Ширина	835 mm
Брутен/Нетен обем	219 / 163 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	835 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	710 / 535 / 658
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,42
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	422 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	7
Температура на околната среда ⁴	+10 °C до +35 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Охлаждаща система	статичен
начин на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-10 °C до -24 °C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
материал на вътрешния корпус	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	3
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	50,5 / 47 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111011
Кошница 210 mm	7111041
Кошница 195 mm	7111029
Разделителна решетка 270 mm	7111784
Разделителна решетка 210 mm	7266707
Разделителна решетка 195 mm	7043660
Сив гумен амортизатор	7741721
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	По заявка
Контейнери за сладолед	По заявка
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	7652062
Профили за табелки	



EFE 1552

Ширина	625 mm
Брутен/Нетен обем	144 / 104 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	625 / 660 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	500 / 535 / 658
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,30
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	369 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	7
Температура на околната среда ⁴	+10 °C до +35 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Охлаждаща система / начин на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-10 °C до -24 °C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
материал на вътрешния корпус	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	2
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	44 / 40,9 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	7111011
Кошница 210 mm	7111041
Кошница 195 mm	
Разделителна решетка 270 mm	7111029
Разделителна решетка 210 mm	7111784
Разделителна решетка 195 mm	
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652061



EFE 1152

Ширина	751 mm
Брутен/Нетен обем	107 / 80 l
Външни размери в mm (Ш/Д/В)	751 / 461 / 825
Вътрешни размери в mm (Ш/Д/В)	605 / 315 / 657
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,16
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	323 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Климатичен клас (Стандарт за безопасност)	7
Температура на околната среда ⁴	+10 °C до +35 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Охлаждаща система / начин на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-10 °C до -24 °C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
материал на вътрешния корпус	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	външен аналогов
Вътрешно осветление	LED, може да се включва отделно
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	3
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	42,7 / 39 kg
Принадлежности	
Кошница 270 mm	
Кошница 210 mm	
Кошница 195 mm	7112788
Разделителна решетка 270 mm	
Разделителна решетка 210 mm	
Разделителна решетка 195 mm	
Сив гумен амортизатор	7111712
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7266707
Контейнери за сладолед	7043660
Кошници за контейнери за сладолед	
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652176

¹ Измерване съгласно EN 16901.
² Съгласно регламент на ЕС 2019/2018.
³ Измерване при изключено осветление.
⁴ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Предимствата накратко

Сменящо се уплътнение

Лесно сменяемото уплътнение в капака на раклата позволява оптимална хигиена, плътно затваряне и удължава живота на раклата.

Вътрешно тяло

Вътрешно тяло, изработено от здрава стоманена ламарина с покритие за повече издръжливост и лесно почистване.

Без конденз

Без конденз по корпуса и лесна за почистване външна обвивка за перфектна хигиена.

Кондензатор в пяна

Монтиран в пяна на външната обвивка кондензатор за тиха работа с ниски вибрации.

Изключително ефективна изолация

Без загуба на енергия и оптимална енергийна ефективност благодарение изключително ефективната изолация.



Ергономична интегрирана дръжка

Ергономична интегрирана дръжка от край до край за комфортно отваряне и затваряне.

LED осветление

Оптимална прегледност благодарение на LED осветлението в интериора.

Изключително здрав корпус на раклата

Изключително здрав и стабилен корпус на раклата без усукване дори при интензивни натоварвания.



Здрава ключалка

Надеждност срещу неоторизиран достъп благодарение на здравата ключалка.

Естествен хладилен агент без хлорофлуоровъглероди 600a

Повече енергийна ефективност и устойчивост чрез естествен и несъдържащ хлорофлуоровъглероди хладилен агент R 600a в комбинация с мощни компресори.


Стабилни колела

Стабилните колела улесняват транспортирането и позволяват удобно почистване на пода под раклата.



Стабилен капак на раклата

Стабилен капак на раклата (от неръждаема стомана или бял) може да се използва и като допълнителна работна повърхност.



Здрави мрежести кошници за окачване

Повече прегледност и гъвкавост в разпределението на продуктите чрез стабилни мрежести кошници за окачване.



Аналогов температурен дисплей

По-голяма надеждност при съхранение благодарение на аналогов температурен дисплей с прецизна индикация за вътрешната температура, регулируема от -14°C до -24°C .

Frost
Protect

Максимална гъвкавост при избора на място за монтаж благодарение на разширения диапазон на околната температура – оптимална прегледност от -15°C до $+43^{\circ}\text{C}$.

Stop
Frost

По-рядко размразяване благодарение на необледеняващата се вътрешност на фризера благодарение на системата StopFrost и многократното отваряне без усилие чрез предотвратяване на отрицателно налягане.

Предимствата накратко

Опции за брендиране

Индивидуалните опции за брендиране на дисплея, на корпуса и на рамката на вратата повишават вниманието към продуктите или компанията и подпомагат стимулирането на продажбите.

Енергоефективен дисплей

Дисплеят, осветен от енергийно ефективни светодиоди, повишава вниманието към уреда и неговото съдържание. Полето на дисплея може да се настройва индивидуално и да се превключва успоредно с вътрешното осветление. Предлагат се различни цветове опции за корпуса и рамката на вратата.



Динамична система за охлаждане

Мощната система за динамично охлаждане гарантира, че поставените наскоро продукти ще се охладят бързо и че температурата е еднаква в целия интериор.

Изолиращата стъклена врата предотвратява загубата на студ

Изолиращата стъклена врата с трислойно остъкление предотвратява загубата на студ и конденз

Стабилна решетъчна полица

Стабилните решетъчни полица са с пластмасово покритие и изключително издръжливи до 50 kg. Възможност за удобно изваждане при отваряне на вратата на 90°.

Дълбоко изтеглени вътрешни тела

Дълбоко изтегленото вътрешно тяло от съвместим с хранителни продукти полистирен, е без мирис, много здрав и издръжлив. То позволява перфектна хигиена благодарение на големите, лесни за почистване радиуси на ъглите.

Екологичен хладилен агент

Естественят и щадящ околната среда хладилен агент R 290 не съдържа хлорофлуоровъглероди и, в комбинация с мощните компресори, е много енергийно ефективен.



No Frost

Модул NoFrost

Модулът NoFrost е монтиран зад дисплея и позволява максимално оползотворяване на интериора.



Вертикално светодиодно осветление

Двустранно монтираното вертикално LED осветление осигурява добра осветеност на интериора и допринася за насърчаване на продажбите чрез оптимално представяне на продуктите.

Здрава дръжка

Здравата дръжка е ергономична, лесна за хващане и лесна за почистване.

Фолио против запотяване

Специалното фолио против запотяване значително забавя запотяването на вратата след отваряне и затваряне, като по този начин винаги осигурява оптимална видимост към съхраняваните продукти.

Здрава ключалка

Здравата ключалка предотвратява нежелан достъп.

Цифров дисплей за температурата

Цифровият дисплей за температурата дава точна информация за зададената температура в интериора. Температурният диапазон може да се регулира от -10°C до -25°C с помощта на прецизна електроника.

Оптимално презентирание на замразени продукти

Привлекателното презентирание на продукта е важна предпоставка за привличане на вниманието на клиентите към продуктите. Модерните и енергийно ефективни фризери със стъклена врата в атрактивен антрацитен алуминиев дизайн предлагат допълнителни аспекти, подпомагащи продажбите: Вертикалното LED осветление, монтирано от двете страни, осигурява отлично осветяване на вътрешността. Благодарение на специалното фолио против запотяване вътрешността на стъклената врата не се запотява, когато я отворите, което позволява добра и ясна видимост на продуктите. Но-интегрираният прекъсвач на въздушния поток в комбинация с подобрена изолация на стъклената врата предотвратява кондензирането на вода върху вратата, което винаги гарантира най-добрата видимост на продуктите.

Фризери тип ракла

**Хоризонтални фризери**

Тези контейнери за сладолед в насипно състояние от неръждаема стомана са с обем 5 литра, стабилна конструкция и се почистват изключително лесно. Те осигуряват отлична хигиена и се вместват без усилие в телените кошници на хоризонталните фризери за сладолед на Liebherr.

**Кошница за контейнери със сладолед в насипно състояние**

Здравите телени кошници за контейнери със сладолед в насипно състояние са специално конфигурирани за хоризонтални фризери EFI/ EFE. Контейнерите могат да се подреждат оптимално в телените кошници, така че сладоледът да бъде представен по най-добър начин и поставен удобно за продажба с лъжица.

**Преградна решетка**

Преградните решетки за кошници подпомагат представянето на продуктите и осигуряват възможност за адаптивна организация на вътрешното пространство.

**Окачени кошници**

Чрез окачените кошници продуктите могат да се представят ясно в сортиран вид.

**Патрон за заключване за капаци с пенопласт**

На всички модели може да се постави ключалка с езиче, за да се обезопаси съдържанието на хоризонталните фризери. Патрон за заключване на капаци с пенопласт за всички модели EFE.

**Патрон за заключване за плъзгащи се стъклени капаци**

На всички модели може да се постави ключалка с езиче, за да се обезопаси съдържанието на хоризонталните фризери. Патрон за заключване на плъзгащи се стъклени капаци, подходящ за всички модели EFI и EFE.

**Външна скала на термостата**

В стандартната конфигурация термостатът е скрит, за да се предотврати злонамерена намеса. Тази допълнителна външна скала на термостата дава възможност за по-лесно регулиране на температурата без използване на инструменти. Тя може да бъде полезна на места, където фризери не са достъпни.

**Цена лайсна**

На практичната цена лайсна можете да закрепвате етикети с цени, кодове за сканиране или отделни рекламни съобщения и да ги разчитате лесно, като същата предоставя бърз поглед върху всичко, от което се нуждаете.

**Стъклен навес**

Здравият стъклен навес, изработен от закалено безопасно стъкло, предпазва сладоледата от замърсяване при продажба и помага за атрактивното представяне на стоките. Изключително дълбоката предна част на стъкления навес осигурява отлична видимост на продуктите, което означава, че клиентите имат винаги добра видимост към представените стоки от различни ъгли. Принос за това има и светодиодното осветление в уредите EFI 4853 и EFI 3553. В зоната върху плоския рафт могат да се поставят удобно поставки за вафлени фунийки, салфетки и други типични акcesoари за сладолед.

Фризери тип ракла

**Оперативен стелаж**

Оперативният стелаж на Liebherr е допълнителна принадлежност, която ви позволява да подредите адаптивно и модулно един над друг хладилници и фризери Liebherr, както и хоризонтални фризери за сладолед и охладители за бутилки.

Фризери за стимулиране на продажбите

**Кошница**

Тези здрави кошници са с обем 30 литра.

**Преградна решетка за кошници**

Преградните решетки за кошници подпомагат оптималното представяне на продуктите и осигуряват възможност за адаптивна организация на вътрешното пространство.

**Цена лайсна**

Етикети с цени и кодове за сканиране могат да се показват лесно с помощта на практичната цена лайсна. Закрепва се лесно към предната част на решетъчните полици! Вложките за ценови лайсни могат да се използват и за целите на фирмената символика, когато се показват няколко марки.

**Решетъчни полици**

Решетъчните полици с пластмасово покритие могат да се регулират по височина и дават възможност за промяна на използването на вътрешното пространство за замразени продукти. Тези решетъчни полици с клетки с малък размер са с изключително голяма товароспособност и гарантират надеждно разполагане на продуктите.

**Комплект от свързващи елементи**

Настолните хладилници и фризери могат да се поставят един върху друг, за да се оползотвори по най-добрия начин наличното пространство.



Нашата програма от каталози

Професионалното оборудване на Liebherr може да се намери навсякъде, където обслужването и консултациите са. В специализирания магазин!

Преглед на други уреди Liebherr можете да намерите в нашите каталози. Предлага се в търговската мрежа или за изтегляне от home.liebherr.bg.



BIM данните са вече достъпни

Благодарение на сътрудничеството между Liebherr-Hausgeräte и Specifi® проектантите и търговците по целия свят имат достъп до цифрова библиотека на Liebherr-Hausgeräte с BIM модели в сферите на хранително-вкусовата индустрия и научноизследователската дейност. Съвместими с AutoCAD® и Revit®.
home.liebherr.com/bimdata



Можете да намерите повече информация за нашите технически данни тук: home.liebherr.com/foodservice

Запазване си правото за технически промени, грешки и отклонения в съдържанието на изображенията и текста. Разликите в цветовете се дължат на печат. За актуални данни вижте home.liebherr.com. Отпечатано в Германия от STEGA TISAK G.m.b.H. 7946 124-00/02.2024



home.liebherr.bg

