

Personnalisation et marquage individuel

Découvrez nos nouvelles possibilités en
matière de personnalisation et de
conception

LIEBHERR

Réfrigération et congélation



La solution de réfrigération avec support publicitaire

Photos réalistes des produits, motifs artistiques ou logo d'entreprise accrocheur: les réfrigérateurs à boissons dont le design saute aux yeux renforcent la notoriété de votre marque et vous aident à booster les ventes. Pour cela, Liebherr mise sur des procédés d'impression innovants et une finition de grande qualité.



Pour plus d'information sur nos variantes d'équipement, rendez-vous sur notre site Web.



Votre image de marque sous son meilleur jour



Choix personnalisé des couleurs

Concevez votre appareil comme vous le souhaitez! Les possibilités de marquage exceptionnelles offertes par l'impression numérique directe nous permettent d'imprimer les motifs souhaités par le client sur l'appareil en tenant compte des demandes individuelles dès l'usine. Nous pouvons ainsi répondre à presque toutes les exigences et nous adapter à une grande variété d'applications.



Autocollant

Cette technique, la plus courante jusqu'à présent, consiste à appliquer le motif souhaité en fonction du volume d'impression et du motif sur un autocollant approprié (généralement un film PVC). Celui-ci est ensuite appliqué avec précision sur le boîtier en mousse isolante du réfrigérateur (version armoire ou coffre).



Éclairage LED intégré dans la porte vitrée

Un motif individuel peut être gravé dans la porte vitrée, puis éclairé. Seul le motif s'illumine alors, ce qui le met parfaitement en valeur. La gravure se trouve entre les deux vitres isolantes (possible sur FKv 503).


Avec tous les accessoires

Du casier à bouteilles à la disposition des tôles perforées, en passant par les pieds réglables, le réfrigérateur de merchandising Liebherr ne manque pas d'atout pour devenir votre nouveau chouchou. Choisissez dans un large assortiment d'équipements spéciaux et faites du réfrigérateur de merchandising votre nouveau champion des ventes.



Étagère en bois

L'étagère en bois en hêtre pourpre garantit un stockage sûr et stable, l'élégance en plus.



Disposition des tôles perforées

Disposition supportant des charges extrêmes pour garantir la stabilité des bouteilles et contenants, même les plus petits.



Barres de protection

Les barres très solides permettent de transporter les modèles les plus volumineux tout en protégeant le condenseur et la partie inférieure des chocs. C'est la solution idéale pour le transport par camion.



Roulettes pour les barres de protection

Pour faciliter le transport des appareils, il est possible de monter deux roulettes très stables directement sur les barres de protection, à l'arrière. Comme sur un diable, l'appareil peut alors être déplacé facilement.



Casier à bouteilles

Pour que les boissons restent faciles d'accès en permanence, le chargement peut se faire sur des rails télescopiques.



Marquage sur porte vitrée

La porte vitrée peut être personnalisée avec des autocollants. Ils sont également disponibles sous forme d'autocollants « non permanents » qui peuvent être retirés à tout moment sans laisser de traces. Il est également possible d'utiliser le procédé de sérigraphie permettant d'apposer le motif sur la face intérieure du verre - entre deux feuilles de verre. Cela confère non seulement une longue durée de vie à l'impression, mais garantit également la réalisation de motifs finement détaillés et une qualité élevée pour les grandes quantités.



Marquage et personnalisation: les possibilités en détail

Qu'ils affichent un look propre à votre marque ou soient dotés d'équipements spéciaux, les appareils de Liebherr répondent à quasiment toutes les exigences. Le large choix de modèles et d'équipement permet, pour chaque utilisation prévue, de trouver facilement la solution idéale.



Pour plus d'information sur les appareils de base, rendez-vous sur notre site Web: **home.liebherr.com**



FKv 503
Premium



FKDv 4523
PremiumPlus



MRFvg 4011
Perfection

FKv 503						
Type	Variante client	à partir de 25	à partir de 50	à partir de 100	à partir de 250	à partir de 500
Boîtier	BlackSteel	■	■	■	■	■
	Autocollants pour suivi des contours		□	□	□	□
	Impression numérique	■	■	■	■	■
Porte vitrée	Cadre de la porte vitrée en coloris BlackSteel	■	■	■	■	■
	Impression numérique pour le cadre de la porte vitrée	■	■	■	■	■
	Collage sur la totalité de la surface vitrée		■	■	■	■
	Collage sur les contours de la surface vitrée		□	□	□	□
	Verre sérigraphié		□	□	□	□
	Verre éclairé		□	□	□	□
	Joints en noir, gris ou blanc	■	■	■	■	■
	Porte à serrure mécanique	■	■	■	■	■
Équipement	Éclairage LED vertical des deux côtés, commutable et réglable en intensité			■	■	■
	Panneau des propriétés collé (fourni ou à acheter auprès de Liebherr)		■	■	■	■
	1 ou 2 clayettes	■	■	■	■	■
	Ouverture de porte, gauche	■	■	■	■	■
	Connecteur pour appareil de réfrigération EU, CH ou UK	■	■	■	■	■

Options de personnalisation

		FKDv 42..		FKDv 4513/03		FKDv 4523	
Type	Variante client	à partir de 25	à partir de 50	à partir de 25	à partir de 50	à partir de 25	à partir de 50
Boîtier	Boîtier thermolaqué en blanc	■	■		■		■
	Boîtier thermolaqué en gris		■	■	■		■
	Boîtier thermolaqué en noir		■		■	■	■
	Impression numérique pour le boîtier	■	■	■	■	■	■
Cuve intérieure	Cuve intérieure coloris argent, évaporateur de la paroi arrière et boîtier du ventilateur coloris gris		■		■	■	■
	Cuve intérieure coloris anthracite, évaporateur de la paroi arrière et boîtier du ventilateur coloris noir		■		■		
Porte	Autocollants pour portes vitrées (opaques/ transparents, couverture intégrale/ suivi des contours)		■		■		■
	Plastique du cadre de la porte en verre dans un coloris spécial (peinture)		□				
	Plastique du cadre de la porte en verre dans un coloris spécial (extrusion)		□				
	Poignée encastrée en gris, noir ou blanc				■		■
	Poignée de la porte en plastique noir		■				
	Poignée de la porte en aluminium anodisé		■				
	Joints en gris		■		■		■
	Joints en noir		■		■		
	Porte pleine thermolaquée en gris		■				
	Porte pleine thermolaquée en noir		■				
	Impression numérique pour la porte pleine	■	■				
	Éclairage réglable en intensité				□		
	Deuxième éclairage LED vertical en plus				■	■	■
Équipement	Clayette en noir, blanc ou métallisé		■		■		■
	Grille de fond en noir, blanc ou métallisé		■		■		■
	Rails porte-étiquettes flexibles		■		■		■
	Étagère à bouteilles fixe, métallisée, avec support		■		■		■
	Étagère à bouteilles amovible, métallisée, avec support		■		■		■
	Barres de protection		■		■		■
	Roulettes pour les barres de protection		■		■		■
	4 roulettes H < 75 mm						■
	Panneau des propriétés collé (fourni ou à acheter auprès de Liebherr)		■		■		■
	Kit Side-by-Side		■		■		■
Écran	Câble réseau UE «Event» renforcé		■		■		■
	Cache de la paroi arrière thermolaquée en blanc		■		■		■
	Impression numérique pour la paroi arrière		■		■		■
	Écran imprimé		■				
	Cadre de l'écran en noir ou gris		■				
	Cadre de l'écran en coloris spécial		□				
	Autocollants de porte intérieurs imprimés individuellement				■		
	Cadre de l'écran LightGuide en noir ou blanc				□		
	Cadre de l'écran LightGuide en coloris spécial, peint				□		
	Écran LightGuide intérieur avec logo client sur les contours ou imprimé						□
	LED coloris bleu ou blanc						■
	Sans écran LightGuide						■
	Sans régulateur EMS						■

Options de personnalisation

		Modèles MRF				
Type	Variante client	à partir de 25	à partir de 50	à partir de 100	à partir de 250	à partir de 500
Boîtier	Boîtier thermolaqué en noir, gris ou blanc	■	■	■	■	■
	Impression numérique pour le boîtier	■	■	■	■	■
Cuve intérieure	Cuve intérieure coloris argent, évaporateur de la paroi arrière et boîtier du ventilateur coloris gris		■	■	■	■
	Cuve intérieure coloris anthracite, évaporateur de la paroi arrière et boîtier du ventilateur coloris noir		■	■	■	■
Porte	Porte pleine thermolaquée en noir, gris ou blanc	■	■	■	■	■
	Impression numérique pour la porte pleine	■	■	■	■	■
	Cadre de la porte vitrée en noir, gris ou blanc	■	■	■	■	■
	Profil longitudinal de la porte vitrée en plastique coloris spécial (peint)		■	■		
	Profil longitudinal de la porte vitrée en plastique coloris spécial (extrusion)				■	■
	Profil longitudinal de la porte vitrée en aluminium noir (anodisé)		■	■	■	■
	Profil longitudinal de la porte vitrée en aluminium argenté (anodisé)		■	■	■	■
	Profil longitudinal de la porte vitrée en aluminium blanc (thermolaqué)		■	■	■	■
	Autocollants pour portes vitrées (opaques/ transparents, couverture intégrale/ suivi des contours)		■	■	■	■
	Poignée encastrée en gris, noir ou blanc	■	■	■	■	■
	Poignée de la porte en plastique noir, gris ou blanc		■	■	■	■
	Poignée de la porte en aluminium anodisé		■	■	■	■
	Joint en noir, gris ou blanc	■	■	■	■	■
	Porte à serrure mécanique	■	■	■	■	■
	Porte à serrure électronique avec commande à distance		■	■	■	■
	Ouverture de porte à gauche		■	■	■	■
Éclairage	Éclairage LED vertical d'un seul côté, sans plafonnier	■	■	■	■	■
	Éclairage LED vertical d'un seul côté, avec plafonnier	■	■	■	■	■
	Éclairage LED vertical des deux côtés, sans plafonnier	■	■	■	■	■
Équipement	Clayette en noir, blanc ou métallisé	■	■	■	■	■
	Grille de fond en noir, blanc ou métallisé	■	■	■	■	■
	Rails porte-étiquettes flexibles	■	■	■	■	■
	Étagère à bouteilles fixe, métallisée, avec support	■	■	■	■	■
	Étagère à bouteilles amovible, métallisée, avec support	■	■	■	■	■
	Barres de protection	■	■	■	■	■
	Roulettes pour les barres de protection (fournies)	■	■	■	■	■
	4 roulettes H < 75 mm		■	■	■	■
	4 roulettes H < 150 mm		■	■	■	■
	Panneau des propriétés collé (fourni ou à acheter auprès de Liebherr)		■	■	■	■
	Kit Side-by-Side	■	■	■	■	■
	Câble réseau UE «Event» renforcé		■	■	■	■
	Thermomètre analogique dans la cuve intérieure	■	■	■	■	■
	Thermomètre numérique dans la porte		■	■	■	■
	Cache de la paroi arrière thermolaquée en blanc		■	■	■	■
	Impression numérique pour la paroi arrière		■	■	■	■
	Surveillance et SmartModule WLAN, fournis pour le branchement (MRFvg uniquement)		■	■	■	■

- = disponible
- = disponible sur demande

Présentation favorisant la vente



De bonnes raisons de choisir Liebherr

Vos avantages en un coup d’œil :

- Élégance visuelle des appareils grâce à la brillance des couleurs, une haute résolution, la profondeur de champ et la représentation tridimensionnelle des sujets
- Conception individuelle et flexible avec des messages publicitaires efficaces
- Consolidation de l'image de marque et stimulation de vos ventes
- Sur demande, possibilité de marquage individuel à 360°: Le motif est imprimé directement sur la surface avec un ajustement précis et en tenant compte des arêtes de l'appareil
- Facilité de nettoyage, résistance aux rayures et aux UV
- Possibilité de commande par petits volumes
- Marquage résistant: Retrait accidentel ou intentionnel impossible

Augmentez la Notoriété de votre marque

Outre les réfrigérateurs à boissons, Liebherr vous permet aussi de personnaliser les congélateurs et congélateurs coffres à glaces aux couleurs de votre marque pour faire forte impression. Pour ce faire, vous pouvez choisir entre différents procédés et différents modèles. Sur demande, nous développons pour vous des concepts d'appareils personnalisés qui répondent parfaitement à votre marque et à vos exigences spécifiques.



Impression numérique et collage personnalisé

Le marquage souhaité est appliqué en fonction du nombre de pièces et du motif, soit par sérigraphie, soit par impression numérique, sur un autocollant approprié, généralement un film PVC. Celui-ci est ensuite appliqué avec précision sur le boîtier en mousse isolante du coffre.

Collage sur écran/paroi latérale/porte et choix personnalisé des couleurs

La personnalisation des couleurs permet de présenter votre marque de manière à attirer l'attention et de mettre en scène les produits de manière encore plus attrayante. Les parois latérales du coffre et les embouts en plastique du cadre du coffre peuvent être personnalisés selon les souhaits du client.



Pour plus d'informations sur nos réfrigérateurs pour boissons, rendez-vous sur notre site Web: **home.liebherr.com**

Ou adressez-vous directement à votre interlocuteur personnel.

Liebherr-Export AG
Tél.: 0800 800 747

E-mail: sales.hau.ch@liebherr.com; service.hau.ch@liebherr.com;
spareparts.hau.ch@liebherr.com; productinfo.hau.ch@liebherr.com