

# FFFCsg 5501

Congelatore Verticale SmartFrost  
Perfection



|                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Volume lordo/utile                                | 499/289 l                                |
| Dimensioni esterne in mm (L/P/A)                  | 747/769/1818                             |
| Dimensioni interne in mm (L/P/A)                  | 580/523/1388                             |
| Consumo energetico in 365 giorni                  | 1234 kWh                                 |
| Classe climatica (direttiva sull'energia)         | 7                                        |
| Classe di temperatura (direttiva sull'energia)    | L1                                       |
| Temperatura ambiente                              | +10 °C a +40 °C <sup>1</sup>             |
| Gas refrigerante                                  | R 290                                    |
| Rumorosità (potenza sonora)                       | 49 dB(A)                                 |
| Valore collegamento                               | 2,0 A                                    |
| Frequenza / tensione                              | 50 Hz / 220-240 V~                       |
| Dissipazione di calore                            | 713 kJ/h                                 |
| Sistema di raffreddamento                         | statico                                  |
| Sbrinamento                                       | manuale                                  |
| Intervallo di temperatura                         | -9 °C a -26 °C                           |
| Materiale del corpo esterno/colore                | acciaio inox / acciaio inox              |
| Materiale porta / colore                          | acciaio inox / acciaio inox              |
| Materiale contenitore interno                     | PS termoformato ad uso alimentare        |
| Tipo di comando                                   | display monocromatico con pulsanti touch |
| Display                                           | digitale esterno                         |
| Illuminazione interna                             | LED                                      |
| Allarme in caso di innalzamento della temperatura | ottico ed acustico                       |
| Tipo di rete                                      | SmartModule                              |
| Soluzione di rete                                 | integrabile                              |
| Interfaccia                                       | WLAN/LAN (optional)                      |
| Numero di cestelli                                | 10                                       |
| Materiale griglie di appoggio                     | griglie rivestite di materiale plastico  |
| Carico massimo griglie di appoggio                | 60 kg                                    |
| Altezza piedini di posizionamento                 | 150 - 180 mm                             |
| Maniglia                                          | maniglia in alluminio                    |
| Chiusura                                          | azionamento meccanico                    |
| Porta a chiusura automatica                       | sì                                       |
| Battuta della porta                               | cerniera destra / reversibile            |
| Peso lordo/netto                                  | 106/97 kg                                |
| EAN-Nr.                                           | 9005382241677                            |

<sup>1</sup> Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.