

# SFNsdd 526i

Zamrażarka wolnostojąca z NoFrost i IceTower

Prime



Urządzenie autonomiczne

LIEBHERR

# SFNsdd 526i

Zamrażarka wolnostojąca z NoFrost i IceTower

Prime



← 60 →



## Akcesoria

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 988098000 | Filtr wody                         |
| 603004101 | 3-metrowy wąż do IceMakera         |
| 979735400 | EasyTwist-Ice                      |
| 742335900 | Taca do zamrażania                 |
| 988117400 | Pojemnik na kostki lodu z pokrywką |
| 988103600 | Akumulator chłodniczy              |
| 742159300 | Łopatka do kostek lodu             |
| 990187100 | Szczypce do kostek lodu            |

|                                              |                                                                                                                                     |  |                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|
| Klasa efektywności energetycznej             |                                                                                                                                     |  |                                  |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni              |                                                                                                                                     |  | 199 / 0,545 kWh <sup>1</sup>     |
| Pojemność całkowita                          |                                                                                                                                     |  | 277 l <sup>2</sup>               |
| Poziom głośności w dB                        |                                                                                                                                     |  | 34 dB(A)                         |
| Klasa klimatyczna                            |                                                                                                                                     |  | SN-T (+10 °C do +43 °C)          |
| Drzwi / ściany boczne                        |                                                                                                                                     |  | Stal nierdzewna / Srebrne        |
| Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.) |                                                                                                                                     |  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>3</sup> |
| Sterowanie                                   |                                                                                                                                     |  |                                  |
| Sterowanie                                   | Wyświetlacz TFT 2,4", kolorowy za drzwiami, funkcja Touch & Swipe                                                                   |  |                                  |
|                                              | Cyfrowy wyświetlacz temperatury                                                                                                     |  |                                  |
| Interfejs                                    | SmartDeviceBox: w zestawie                                                                                                          |  |                                  |
| Alarm otwartych drzwi                        | optyczny i dźwiękowy                                                                                                                |  |                                  |
| Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii       | optyczny i dźwiękowy                                                                                                                |  |                                  |
| Zamrażarka                                   |                                                                                                                                     |  |                                  |
| Oznaczenie gwiazdkowe                        | ****                                                                                                                                |  |                                  |
| Oświetlenie                                  | Oświetlenie LED                                                                                                                     |  |                                  |
| Szuflady w zamrażarce                        | 7 szuflad ze zintegrowanymi prowadnicami, VarioSpace                                                                                |  |                                  |
|                                              | Najwyższa szuflada z wygodną funkcją uchylną                                                                                        |  |                                  |
| Kostkarka IceMaker                           | Przytłacz na wodę z sieci 3/4"                                                                                                      |  |                                  |
| Wytwarzanie kostek lodu przez 24 h           |                                                                                                                                     |  | 0,8 kg                           |
| Zapas kostek lodu                            |                                                                                                                                     |  | 8,0 kg                           |
| Zdolność mrożenia w ciągu 24h                |                                                                                                                                     |  | 18 kg                            |
| Czas przechowywania (awaria)                 |                                                                                                                                     |  | 16 h                             |
| VarioSpace                                   |                                                                                                                                     |  | tak                              |
| Akumulatory zimna                            |                                                                                                                                     |  | 1                                |
| Zalety wyposażenia                           |                                                                                                                                     |  |                                  |
| Koncepcja Side-by-Side                       | Ogrzewanie ścian bocznych z prawej, nadaje się do łączenia z innymi urządzeniami chłodniczymi, mroźniczymi i/lub do chłodzenia wina |  |                                  |
| Kierunek otwierania drzwi                    | lewej wymienne                                                                                                                      |  |                                  |
| Wymienne uszczelki drzwiowe                  | tak                                                                                                                                 |  |                                  |
| Kod EAN                                      | 4016803131991                                                                                                                       |  |                                  |

Przegląd przedstawia fragment najważniejszych akcesoriów. Wszystkie pozostałe akcesoria urządzenia oraz dalsze informacje można znaleźć na stronie [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).

<sup>1</sup> Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściennie dotychczasane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm. Jeśli przekładki ściennie nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii. Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

## Cechy



### NoFrost

Otwierając zamrażalnik, chcemy zobaczyć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.



### Zintegrowany moduł SmartDeviceBox

Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.



### SmartSteel

Dzięki powierzchni SmartSteel minimalistyczny design urządzenia jest idealnym akcentem w każdej kuchni. Poziomy szlif podkreśla piękno stali nierdzewnej, nadaje jej jedwabisty połysk oraz czyni ją przyjemną w dotyku. Specjalna powłoka minimalizuje widoczność odcisków palców i sprawia, że powierzchnia jest odporna na zarysowania. To gwarantuje urządzeniu nieskazitelny wygląd zewnętrzny.



### Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania

Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.



### IceTower

IceTower z zapasem kostek lodu 8 kg sprawia, że na Twojej imprezie nigdy nie zabraknie zimnych drinków. Łopatka do kostek lodu i wysuwana półka na szynach teleskopowych zapewniają wygodny dostęp do kostek lodu. Dodatkowa miska pozwala na przechowywanie mniejszej ilości lodu i umieszczenie poniżej mrozonek. Szuflada z boku zapewnia przestrzeń do przechowywania produktów głęboko mrożonych.



### Łopatka do kostek lodu

Porcjowanie czy transportowanie – łopatka do kostek lodu Liebherr ułatwia obie czynności. Ukośny kształt końcówki i ergonomiczny uchwyt sprawiają, że kostki lodu szybko i niezawodnie trafiają z pojemnika IceTower do drinków. Odporna łopatka ze stabilnego tworzywa sztucznego przyciąga wzrok swoją satynowaną powierzchnią w kolorze przezroczystej zieleni lodowcowej.

\_\_\_\_\_

