

Indywidualizacja i branding

Odkryj nasze opcje dostosowywania
i projektowania

LIEBHERR

Chłodzenie i zamrażanie



Od dostawcy napojów do reklamodawcy

Realistyczna fotografia produktów, artystyczny motyw czy efektowne logo firmy – chłodziarki do napojów są tak zaprojektowane, by przyciągać wzrok, zwiększając świadomość marki i sprzedaż.


Liebherr stawia przy tym na innowacyjne technologie druku i wysokiej jakości wykończenie.



Więcej informacji na temat naszych wariantów wyposażenia można znaleźć na naszej stronie internetowej.


Wyposażenie we wszystkie akcesoria.

Od rusztu na butelki po nakładkę z blachy perforowanej i regulowane nóżki – chłodziarka Liebherr ma wszystko, czego potrzeba, aby stać się Twoim nowym ulubionym urządzeniem. Wybierz spośród szerokiej gamy opcjonalnych dodatków i rozwiązań, aby chłodziarka ekspozycyjna stała się Twoim osobistym bestsellerem.



Półka drewniana

Drewniana półka wykonana z buku zapewnia stabilne, bezpieczne przechowywanie w eleganckim, wysokiej jakości wzornictwie.



Półka perforowana

Niezwykle wytrzymałe podparcie zapewnia optymalną stabilność nawet mniejszych butelek i pojemników.



Listwy cenowe

Do półki można przymocować listwę na etykiety cenowe, kody skanujące lub spersonalizowane komunikaty reklamowe.




Regulowane nóżki i kółka

Proste w montażu nóżki i rolki ułatwiają transport i czyszczenie pod urządzeniem.



Ruszt na butelki

Dla łatwo dostępnych napojów, które są zawsze pod ręką; ruszt można wysunąć na szynach teleskopowych w celu napełnienia.



Twój branding we właściwym świetle



Indywidualny dobór kolorów

Zaprojektuj swoje urządzenie tak, jak lubisz! Wyjątkowe możliwości brandingu dzięki zastosowaniu cyfrowego druku pozwalają nam na fabryczne wyposażenie urządzeń w wariantach dla klienta z indywidualnymi życzeniami specjalnymi. W ten sposób możemy spełnić prawie każde wymaganie i dla każdego zastosowania.



Naklejka

W tej bardzo rozpowszechnionej i jak dotąd najczęściej stosowanej technice, projekt jest nanoszony na odpowiednią naklejkę (najczęściej z folii PCV) w zależności od ilości sztuk i motywu. Jest on precyzyjnie nanoszony na korpus skrzyni lub szafy.



Oświetlenie LED wbudowane w szklane drzwi

Indywidualny motyw można wygrawerować na szklanych drzwiach, a następnie go podświetlić. Przy tym świeci wyłącznie motyw i w ten sposób jest doskonale uwidoczny. Grawer znajduje się między dwiema szybami izolacyjnymi (możliwe w przypadku FKv 503).



Branding – drzwi szklane

Szklane drzwi można spersonalizować za pomocą indywidualnych naklejek. Są one również dostępne jako naklejki „nonpermanent”, które w każdej chwili można bez problemu w całości usunąć. Alternatywnie proces sitodruku oferuje możliwość naniesienia motywu na wewnętrzną stronę szyby – pomiędzy dwie tafle szkła. Zapewnia to nie tylko trwałość nadruku, ale także gwarantuje realizację drobiazgowych motywów i wysoką jakość przy większych ilościach.



Możliwości indywidualizacji i brandigu w szczegółach

Niezależnie od tego, czy w spersonalizowanej wersji eksponującej Twoją markę lub ze specjalnymi elementami wyposażenia: Urządzenia firmy Liebherr sprostają niemal wszystkim wymaganiom. Szeroki wybór modeli i wszechstronna gama akcesoriów ułatwia znalezienie idealnego rozwiązania dla każdego zastosowania.



Więcej informacji na temat naszych urządzeń podstawowych można znaleźć na naszej stronie internetowej: **home.liebherr.com**



FKv 503
Premium



FKDv 4523
PremiumPlus



MRFvg 4011
Perfection

FKv 503						
Rodzaj	Warianty klienta	od 25	od 50	od 100	od 250	od 500
Obudowa	BlackSteel	■	■	■	■	■
	Przyklejony wykreślony kontur		□	□	□	□
	Zadrukowany cyfrowo	■	■	■	■	■
Drzwi szklane	Drzwi szklane BlackSteel	■	■	■	■	■
	Drzwi szklane zadrukowane cyfrowo	■	■	■	■	■
	Szkoło zaklejone na całej powierzchni		■	■	■	■
	Szkoło zaklejone konturowo		□	□	□	□
	Szkoło z sitodrukiem		□	□	□	□
	Szkoło oświetlone		□	□	□	□
	Uszczelka w kolorze czarnym, szarym lub białym	■	■	■	■	■
	Mechaniczny zamek drzwi	■	■	■	■	■
Wyposażenie	Pionowe oświetlenie LED po obu stronach, z możliwością wyłączenia i ściemnienia			■	■	■
	Umieszczona tabliczka znamionowa (zakupiona przez Liebherr lub dostarczona przez Liebherr)		■	■	■	■
	1 lub 2 ruszty	■	■	■	■	■
	Zawiasy drzwi, po lewej stronie	■	■	■	■	■
	Wtyczka EU, CH lub UK	■	■	■	■	■

Rodzaj	Warianty klienta	FKDv 42..		FKDv 4513/03		FKDv 4523	
		od 25	od 50	od 25	od 50	od 25	od 50
Obudowa	Obudowa z białą powłoką malowaną proszkowo	■	■		■		■
	Obudowa z szarą powłoką malowaną proszkowo		■	■	■		■
	Obudowa z czarną powłoką malowaną proszkowo		■		■	■	■
	Obudowa zadrukowana cyfrowo	■	■	■	■	■	■
Komora wewnętrzna	Komora wewnętrzna w kolorze srebrnym, parownik na tylnej ścianie oraz obudowa wentylatora w kolorze szarym		■		■	■	■
	Komora wewnętrzna w kolorze antracytowym, parownik na tylnej ścianie oraz obudowa wentylatora w kolorze czarnym		■		■		
Drzwi	Naklejka na szklane drzwi (nieprzezroczysta/przezroczysta, na całej powierzchni/konturowa)		■		■		■
	Rama drzwi szklanych z tworzywa sztucznego w specjalnym kolorze (lakierowana)		□				
	Rama drzwi szklanych z tworzywa sztucznego w specjalnym kolorze (wytłaczana)		□				
	Wpuszczany uchwyt w kolorze czarnym, szarym lub białym				■		■
	Czarny uchwyt z tworzywa sztucznego		■				
	Uchwyt drzwi z anodyzowanego aluminium		■				
	Uszczelka w kolorze szarym		■		■		■
	Uszczelka w kolorze czarnym		■		■		
	Drzwi pełne z szarą powłoką malowaną proszkowo		■				
	Drzwi pełne z czarną powłoką malowaną proszkowo		■				
	Drzwi pełne zadrukowane cyfrowo	■	■				
	Oświetlenie z możliwością ściemniania				□		
	Dodatkowe drugie pionowe oświetlenie LED				■	■	■
Wyposażenie	Półka druciana w kolorze czarnym, białym lub metalizowana		■		■		■
	Dolna półka druciana w kolorze czarnym, białym lub metalizowana		■		■		■
	Elastyczna listwa cenowa		■		■		■
	Ruszt na puszkę, stały, metalizowany, z podstawą		■		■		■
	Ruszt na puszkę, wysuwany, metalizowany, z podstawą		■		■		■
	Obręcz ostonowa		■		■		■
	Kółka na obręcz ostonową		■		■		■
	4 kółka h <75 mm						■
	Umieszczona tabliczka znamionowa (zakupiona przez Liebherr lub dostarczona przez Liebherr)		■		■		■
	Zestaw Side-by-Side		■		■		■
Display	Wzmocniony przewód zasilający EU „Event”		■		■		■
	Pokrywa tylnego panelu malowana proszkowo w kolorze białym		■		■		■
	Pokrywa tylnego panelu zadrukowana cyfrowo		■		■		■
	Display zadrukowany		■				
	Rama display w kolorze czarnym lub szarym		■				
	Rama display w kolorze specjalnym		□				
	Spersonalizowana naklejka na drzwi wydrukowana od wewnątrz				■		
	Rama Lightguide w kolorze czarnym lub szarym				□		
	Rama Lightguide w kolorze specjalnym, lakierowana				□		
	Wewnętrzny Lightguide z konturem lub nadrukiem logo klienta						□
	Dioda LED w kolorze niebieskim lub białym						■
	Bez Lightguide						■
	Bez regulatora EMS						■

Opcje indywidualizacji

		Modele MRF				
Rodzaj	Warianty klienta	od 25	od 50	od 100	od 250	od 500
Obudowa	Obudowa w kolorze czarnym, szarym lub białym	■	■	■	■	■
	Obudowa zadrukowana cyfrowo	■	■	■	■	■
Komora wewnętrzna	Komora wewnętrzna w kolorze srebrnym, parownik na tylnej ścianie oraz obudowa wentylatora w kolorze szarym		■	■	■	■
	Komora wewnętrzna w kolorze antracytowym, parownik na tylnej ścianie oraz obudowa wentylatora w kolorze czarnym		■	■	■	■
Drzwi	Drzwi pełne w kolorze czarnym, szarym lub białym	■	■	■	■	■
	Drzwi pełne zadrukowane cyfrowo	■	■	■	■	■
	Rama drzwi szklanych w kolorze czarnym, szarym lub białym	■	■	■	■	■
	Profil drzwi szklanych z tworzywa sztucznego w specjalnym kolorze (lakierowany)		■	■		
	Profil drzwi szklanych z tworzywa sztucznego w specjalnym kolorze (wytlaczany)				■	■
	Profil drzwi szklanych aluminiowy w kolorze czarnym (wytlaczany)		■	■	■	■
	Profil drzwi szklanych aluminiowy w kolorze srebrnym (wytlaczany)		■	■	■	■
	Profil drzwi szklanych aluminiowy w kolorze białym (malowany proszkowo)		■	■	■	■
	Naklejka na szklane drzwi (nieprzezroczysta/przezroczysta, na całej powierzchni/konturowa)		■	■	■	■
	Wpuszczany uchwyt w kolorze czarnym, szarym lub białym	■	■	■	■	■
	Uchwyt drzwiowy w kolorze czarnym, szarym lub białym		■	■	■	■
	Uchwyt drzwi z anodyzowanego aluminium		■	■	■	■
	Uszczelka w kolorze czarnym, szarym lub białym	■	■	■	■	■
	Mechaniczny zamek drzwi	■	■	■	■	■
	Elektroniczny zamek drzwi ze zdalnym sterowaniem /pilotem		■	■	■	■
	Zawiasy drzwi po lewej stronie		■	■	■	■
Oświetlenie	Pionowe oświetlenie LED po jednej stronie, bez oświetlenia sufitowego	■	■	■	■	■
	Pionowe oświetlenie LED po jednej stronie, oświetlenie sufitowe	■	■	■	■	■
	Pionowe oświetlenie LED po obu stronach, bez oświetlenia sufitowego	■	■	■	■	■
Wypożenie	Półka druciana w kolorze czarnym, białym lub metalizowana	■	■	■	■	■
	Dolna półka druciana w kolorze czarnym, białym lub metalizowana	■	■	■	■	■
	Elastyczna listwa cenowa	■	■	■	■	■
	Ruszt na puszkę, stały, metalizowany, z podstawą	■	■	■	■	■
	Ruszt na puszkę, wysuwany, metalizowany, z podstawą	■	■	■	■	■
	Obręcz osłonowa	■	■	■	■	■
	Kółka na obręcz osłonową (dotychczas)	■	■	■	■	■
	4 kółka h <75 mm		■	■	■	■
	4 kółka h <150 mm		■	■	■	■
	Umieszczona tabliczka znamionowa (zakupiona przez Liebherr lub dostarczona przez Liebherr)		■	■	■	■
	Zestaw Side-by-Side	■	■	■	■	■
	Wzmocniony przewód zasilający EU „Event”		■	■	■	■
	Termometr analogowy w komorze wewnętrznej	■	■	■	■	■
	Termometr cyfrowy w drzwiach		■	■	■	■
	Pokrywa tylnego panelu malowana proszkowo w kolorze białym		■	■	■	■
	Pokrywa tylnego panelu zadrukowana cyfrowo		■	■	■	■
	SmartModule WLAN i Monitoring, w zestawie do podłączenia (tylko MRFvg)		■	■	■	■

- = dostępne
- = dostępne na zapytanie

Optymalne do wsparcia sprzedaży



Dobre powody, aby wybrać Liebherr

Zalety w skrócie:

- Optyczne uszlachetnienie produktów poprzez jaskrawość kolorów, wysoką rozdzielczość, głębię ostrości i plastyczne odwzorowanie
- Indywidualna i elastyczna kompozycja z efektywnym przekazem reklamowym
- Zwiększenie świadomości marki i wzrost Twojej sprzedaży
- Na życzenie możliwy branding do 360°: Wzór jest drukowany bezpośrednio na powierzchni z dokładnym dopasowaniem i ponad krawędziami urządzenia
- Łatwość czyszczenia, odporność na zarysowania i promieniowanie UV
- Możliwość realizacji małych ilości
- Wytrzymały branding: Przypadkowe lub celowe usunięcie nie jest możliwe

Zwiększ rozpoznawalność marki

Oprócz chłodziarek do napojów firma Liebherr oferuje również możliwość, by indywidualnie i imponująco zaprezentować markę na zamrażarkach i zamrażarkach skrzyniowych do lodów. Można wybierać między różnymi metodami i modelami. Na życzenie opracowujemy własne koncepcje urządzenia, które idealnie odpowiadają Twojej marce i specjalnym wymogom.



Indywidualne oklejanie i wydruk cyfrowy

Wybrany branding jest w zależności od ilości i motywu umieszczany na odpowiedniej naklejce, za pomocą druku sitowego lub cyfrowego, najczęściej z folii PCV. Jest on precyzyjnie nanoszony na korpus urządzenia.

Oklejanie wyświetlacza/bocznych ścianek/drzwi oraz indywidualny dobór kolorów

Dzięki indywidualnemu doborowi kolorów można zaprezentować markę w sposób przyciągający uwagę klientów i jeszcze lepiej wyeksponować towary. Boczne ścianki korpusu oraz zakończenia z tworzywa sztucznego na jego ramie można dopasować do indywidualnych wymagań klienta.



Więcej informacji na temat naszych chłodziarek do napojów można znaleźć na naszej stronie internetowej: **home.liebherr.com**

Możesz też skontaktować się bezpośrednio ze swoją osobą kontaktową.

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH · home.liebherr.com
Tel.: +48 32 2401300
e-mail: sales.pl@liebherr.com · service.pl@liebherr.com