

Мобильный портовый кран

LHM 800

**Максимальная
грузоподъемность**

308 т

Максимальный вылет

64 м

Размер судна

Ultra Large Container Vessel

Very Large Bulk Carrier





LIEBHERR

Габаритные размеры

Тяжелый режим

Диаграмма грузоподъемности

■ На канатах



Грузоподъемность

Тяжелый режим

Максимальная грузоподъемность 308 т

Вылет (м)	Крюковый режим На канатах Тяжелый (т)
13	308,0
14	308,0
15	308,0
16	308,0
17	296,1
18	281,4
20	255,9
22	232,4
24	211,1
26	194,9
28	180,0
30	165,6
32	152,5
34	140,8
36	130,8
38	122,2
40	114,2
42	106,6
44	99,6
46	93,3
48	87,6
50	82,3
52	77,4
56	69,2
58	65,9
60	62,9
62	60,3
64	57,9

Работа с негабаритными тяжеловесными грузами весом до 308 т

Безопасность и точность являются наиболее важными параметрами при работе в тяжелом режиме.


- Концепция гидростатического привода наряду с закрытым гидравлическим контуром гарантируют незамедлительную реакцию системы, что обеспечивает быстрые и безопасные рабочие циклы.
- Крестообразная опорная база является основой уникальной системы поглощения всех статических и динамических нагрузок, возникающих в результате передвижения и работы крана.
- Нагрузки, возникающие во время работы крана, передаются по кратчайшему пути через центр шасси на выносные опоры и далее на опорную поверхность причала.
- Снижение нагрузки до минимума во время вращения шасси.
- Увеличение срока эксплуатации подшипников и всех несущих элементов.
- Система Sycratronic® позволяет одному оператору управлять одновременной работой двух мобильных портовых кранов, что позволяет увеличить скорость работы, производительность и безопасность.

Габаритные размеры

Грейферный режим

Диаграмма грузоподъёмности

■ На канатах ■ Моторный грейфер & 4-канатный грейфер



Грузоподъёмность

Грейферный режим

Максимальная грузоподъёмность 144 т

Вылет (м)	Крюковый режим	Грейферный режим На канатах	
	На канатах (т)	4-канатный грейфер (т)	Моторный грейфер (т)
12 - 27	144,0	90,0	90,0
28	142,2	90,0	90,0
30	130,8	90,0	90,0
32	120,5	90,0	90,0
33	115,7	90,0	90,0
34	111,2	90,0	90,0
35	107,2	90,0	90,0
36	103,4	90,0	90,0
37	99,9	89,9	89,9
38	96,6	86,9	86,9
39	93,5	84,1	84,1
40	90,2	81,2	81,2
41	87,2	78,5	78,5
42	84,2	75,8	75,8
43	81,4	73,2	73,2
44	78,7	70,8	70,8
45	76,1	68,5	68,5
46	73,7	66,3	66,3
47	71,3	64,2	64,2
48	69,2	62,3	62,3
49	67,0	60,3	60,3
50	65,0	58,5	58,5
51	63,1	56,8	56,8
52	61,2	55,1	55,1

Вес второго крюка 3,8 т; Вес грузозащиты 4,0 т

Стандартная конфигурация/производительность до 1,800т циклов/час Ractronic® / производительность до 2,300т циклов/час



Мощная гидростатическая трансмиссия и усовершенствованная электроника фирмы Либхерр обеспечивают сокращение производственных циклов при перевалке насыпных грузов.

- Система Гибридного Привода Ractronic® представляет собой гидравлический аккумулятор, который добавляется к системе привода крана в качестве вспомогательного источника энергии. Это позволяет существенно увеличить скорость подъема и опускания груза. Увеличивается не только производительность крана, но также и грузооборот (+30%). Дополнительно, существенно снижается энергопотребление крана.
- Обратная мощность возвращается в систему благодаря замкнутой гидравлической системе, позволяя снизить расход топлива.
- Система предотвращения раскачивания Cycoptronic® автоматически компенсирует вращение, поперечное и продольное раскачивание груза на максимальных скоростях.
- Для обеспечения безопасной и комфортной работы крановщика, компания Либхерр предлагает полуавтоматическую систему Teach In®, которая контролирует перемещение груза из трюма судна до причала и компенсирует раскачивание.
- Для достижения максимальной производительности в грейферном режиме все рабочие движения осуществляются одновременно (подъем, поворот и изменение вылета стрелы).
- Наличие таких функций, как «автоматический подъем и опускание», обеспечивает достижение оптимального уровня загрузки грейфера.

Габаритные размеры

Перевалка контейнеров

Диаграмма грузоподъемности ■ На канатах ■ Single lift спредер ■ Twin lift (50т) спредер ■ Twin lift (65т) спредер



Грузоподъемность

Перевалка контейнеров

Максимальная грузоподъемность 104 т

Вылет (м)	Спредерный режим (под спредером)			Крюковый режим На канатах
	Single lift (т)	Twin lift (50т) (т)	Twin lift (65т) (т)	Стандартный (т)
13 - 42	41,0	50,0	65,0	104,0
43	41,0	50,0	65,0	103,0
44	41,0	50,0	65,0	99,6
45	41,0	50,0	65,0	96,4
46	41,0	50,0	65,0	93,3
47	41,0	50,0	65,0	90,3
48	41,0	50,0	65,0	87,6
49	41,0	50,0	65,0	84,8
50	41,0	50,0	65,0	82,3
51	41,0	50,0	65,0	79,9
52	41,0	50,0	62,9	77,4
53	41,0	50,0	60,6	75,1
54	41,0	50,0	58,6	73,1
55	41,0	50,0	56,7	71,2
56	41,0	50,0	54,7	69,2
57	41,0	50,0	53,1	67,6
58	41,0	50,0	51,4	65,9
59	41,0	50,0	49,9	64,4
60	41,0	48,7	48,4	62,9
61	41,0	47,4	47,1	61,6
62	41,0	46,1	45,8	60,3
63	41,0	44,9	44,6	59,1
64	41,0	43,7	43,4	57,9

Вес грузовращателя 3,5т; Вес автоматического телескопического спредера 9,0т
Вес twin lift (50т) спредера 10,7т; Вес twin lift (65т) спредера 11,0т

Максимальная грузоподъемность 154 т

Вылет (м)	Спредерный режим (подспредером)			Крюковый режим Наканатах
	Single lift (т)	Twin lift (50т) (т)	Twin lift (65т) (т)	Стандартный (т)
13 - 31	41,0	50,0	65,0	154,0
32	41,0	50,0	65,0	152,5
36	41,0	50,0	65,0	130,8
40	41,0	50,0	65,0	114,2
43	41,0	50,0	65,0	103,0
44	41,0	50,0	65,0	99,6
46	41,0	50,0	65,0	93,3
48	41,0	50,0	65,0	87,6
50	41,0	50,0	65,0	82,3
51	41,0	50,0	64,9	79,9
52	41,0	50,0	62,4	77,4
53	41,0	50,0	60,1	75,1
54	41,0	50,0	58,1	73,1
55	41,0	50,0	56,2	71,2
56	41,0	50,0	54,2	69,2
57	41,0	50,0	52,6	67,6
58	41,0	50,0	50,9	65,9
59	41,0	49,7	49,4	64,4
60	41,0	48,2	47,9	62,9
61	41,0	46,9	46,6	61,6
62	41,0	45,6	45,3	60,3
63	41,0	44,4	44,1	59,1
64	41,0	43,2	42,9	57,9

Вес грузовращателя 4,0т; Вес автоматического телескопического спредера 9,0т
Вес twin lift (50т) спредера 10,7т; Вес twin lift (65т) спредера 11,0т

Стандартная конфигурация/производительность до 34 циклов/час Ractronic®/производительность до 40 циклов/час

Безупречная точность движений: Благодаря коротким периодам ускорения всех движений, краны фирмы Либхерр занимают лидирующую позицию в контейнерном бизнесе.

- Система Гибридного Привода Ractronic® представляет собой гидравлический аккумулятор, который добавляется к системе привода крана в качестве вспомогательного источника энергии. Это позволяет существенно увеличить скорость подъема и опускания груза. Увеличивается не только производительность крана, но также и грузооборот (+30%). Дополнительно, существенно снижается энергопотребление крана).
- Система Liebherr Cusoptronic® против раскачивания груза - это высокоточная система, которая использует встроенное программное обеспечение.
- При погрузке/разгрузке контейнеров, оператору необходимо поворачивать кран, что приводит к отклонению контейнера от его параллельного расположения относительно судна. С помощью Расширенной Системы Управления Положением Контейнера, контейнер остается в горизонтальном положении, благодаря чему облегчается работа оператора и увеличивается производительность.
- В системе независимого замкнутого гидравлического контура используется минимальное количество компонентов, что обеспечивает быстрое реагирование, плавную и точную работу крана при максимально безопасной эксплуатации.

Технические данные

Тяжелый режим

Грузоподъемность и классификация

	Грузоподъемность	классификация
Тяжелый режим	≤ 308 т	A2
Стандартный режим	≤ 154 т	A5
Стандартный режим	≤ 90 т	A8

Габаритные размеры

Вылет от мин. до макс.	13 — 64 м
Высота оси шарнира стрелы	27,1 м
Высота кабины на башне (высота обзора)	30,8 м
Габаритная высота (до верхней точки башни)	47,9 м
Общая длина ходовой части	23,0 м
Общая ширина ходовой части	10,3 м
Кол-во колёсных групп (стандарт)	34
Кол-во колёсных групп (опция)	40

Рабочие скорости

Подъем/опускание	0 — 120 м/мин
Поворот	0 — 1,6 об/мин
Изменение вылета (средняя горизонтальная скорость крюка)	51 м/мин
Передвижение	0 — 4 км/ч

Опорная система

Стандартная опорная база	15 м x 15 м
Стандартный размер опорных плит	4 м x 8 м x 2 м
Стандартная площадь опорных плит	16 м ²

Другие размеры опорных плит и баз по запросу

Нагрузки на причал

Равномерно распределенная нагрузка	2,74 т/м ²
Максимальная нагрузка на колесо	6,0 т

Благодаря уникальной конструкции ходовой части ее параметры (размер плит, опорной базы и число колесных групп) могут быть легко адаптированы под самые строгие требования касательно нагрузки на причал.

Вес

Общий вес (версия для тяжелого режима) (Лебедка 308 т, стрела 64 м, Pastronic®)	около 783 т
---	-------------

Высота подъема

Над причалом на мин. вылете	48,0 м
Над причалом на макс. вылете	46,0 м
Ниже уровня причала	12,0 м

Перевалка контейнеров

Грузоподъемность и классификация

	Грузоподъемность	классификация
Стандартный режим	≤ 154 т	A3
Стандартный режим	≤ 95 т	A5
Перевалка контейнеров	≤ 90 т	A8

Габаритные размеры

Вылет от мин. до макс.	13 — 64 м
Высота оси шарнира стрелы	27,1 м
Высота кабины на башне (высота обзора)	30,8 м
Габаритная высота (до верхней точки башни)	47,9 м
Общая длина ходовой части	23,0 м
Общая ширина ходовой части	10,3 м
Кол-во колёсных групп (стандарт)	32
Кол-во колёсных групп (опция)	40

Рабочие скорости

Подъем/опускание	0 — 120 м/мин
Поворот	0 — 1,6 об/мин
Изменение вылета (средняя горизонтальная скорость крюка)	51 — 66 м/мин
Передвижение	0 — 4 км/ч

Опорная система

Стандартная опорная база	15 м x 15 м
Стандартный размер опорных плит	8 м x 2 м
Стандартная площадь опорных плит	16 м ²

Другие размеры опорных плит и баз по запросу

Нагрузки на причал

Равномерно распределенная нагрузка	2,24 т/м ²
Максимальная нагрузка на колесо	6,0 т

Благодаря уникальной конструкции ходовой части ее параметры (размер плит, опорной базы и число колесных групп) могут быть легко адаптированы под самые строгие требования касательно нагрузки на причал.

Вес

Общий вес (версия для Перевалка контейнеров) (Лебедка 154 т, стрела 64 м, Pastronic®)	около 722 т
---	-------------

Высота подъема

Над причалом на мин. вылете	48,0 м
Над причалом на макс. вылете	46,0 м
Ниже уровня причала	12,0 м

Грейферный режим

Грузоподъемность и классификация

	Грузоподъемность	классификация
Моторный грейфер	≤ 63 т	A8
4-канатный грейфер	≤ 77 т	A7
4-канатный грейфер	≤ 63 т	A8

Габаритные размеры

Вылет от мин. до макс.	12 — 52 м
Высота оси шарнира стрелы	27,1 м
Высота кабины на башне (высота обзора)	30,8 м
Габаритная высота (до верхней точки башни)	43,8 м
Общая длина ходовой части	23,0 м
Общая ширина ходовой части	10,3 м
Кол-во колёсных групп (стандарт)	28
Кол-во колёсных групп (опция)	40

Рабочие скорости

Подъем/опускание	0 — 140 м/мин
Поворот	0 — 1,6 об/мин
Изменение вылета (средняя горизонтальная скорость крюка)	60 м/мин
Передвижение	0 — 4 км/ч

Опорная система

Стандартная опорная база	15 м x 15 м
Стандартный размер опорных плит	4 м x 8 м x 2 м
Стандартная площадь опорных плит	16 м ²

Другие размеры опорных плит и баз по запросу

Нагрузки на причал

Равномерно распределенная нагрузка	2,04 т/м ²
Максимальная нагрузка на колесо	6,0 т

Благодаря уникальной конструкции ходовой части ее параметры (размер плит, опорной базы и число колесных групп) могут быть легко адаптированы под самые строгие требования касательно нагрузки на причал.

Вес

Общий вес (версия для Грейферный) (Лебедка 144 т, стрела 52 м, Pastronic®)	около 652 т
--	-------------

Высота подъема


Над причалом на мин. вылете	54,0 м
Над причалом на макс. вылете	43,6 м
Ниже уровня причала	12,0 м

Ходовая часть (шасси)

Мобильность крана


- Непревзойденная мобильность и маневренность
- Движение во всех направлениях и возможность поворота вокруг своей оси

Схематическое изображение




Модульная система опор

- Снижение нагрузок на ходовую часть благодаря крестообразной опорной базе, которая передает нагрузку с нока стрелы на причал.
- Модульная система позволяет уменьшить нагрузки на причал с помощью установки дополнительных колесных групп
- Легкая адаптация под различные размеры опорных плит и опорных периметров.



Гидравлическое распределение нагрузки

- Наличие системы гидравлической подвески предотвращает перегрузку отдельных колесных групп.
- Стандартный размер шин делает замену колес экономной с точки зрения денег и времени.
- Индивидуально управляемые колесные группы уменьшают износ шин




Распределение нагрузки и единая система подвески колесных групп является оптимальной для передвижения по неровной поверхности

Технические данные

Дополнительные опции и услуги

- Pastronic® – Гибридный усилитель мощности
- SmartGrip – интеллектуальная система заполнения грейфера
- Sycoptronic® – система предотвращения раскачивания груза
- Teach-In – полуавтоматическая система управления
- Sycratronic® – система синхронизированного управления кранами
- Vertical Line Finder – система предотвращения боковых нагрузок
- Динамическая система предотвращения столкновения
- LiDAT® – smartApp
- Economy software – система оптимизации расхода топлива
- Система видеонаблюдения
- Дистанционное радиоуправление
- Автоматическое выдвижение опорных плит
- Система воздухозабора центробежного типа для двигателя
- Пакет доп. оборудования для работы при низких температурах
- Покраска и логотип на заказ
- Дополнительные (ведущие) колесные группы
- Колесные группы с заполненными пеной шинами
- Различные размеры опорных баз и плит
- Дополнительная секция башни 9,6 м
- Другие опции по запросу

Практические решения



Компания Liebherr разрабатывает и внедряет специальные проекты и решения, чтобы отвечать требованиям каждого заказчика.

- Портальный полноповоротный кран LPS представляет собой эффективную комбинацию портала в качестве ходовой части (установленного на рельсы) и верхней части мобильного портового крана. Индивидуальные порталные решения позволяют железнодорожным поездам или грузовикам беспрепятственно проходить под порталом крана, особенно на узких причалах.
- Плавающие краны Liebherr серии LBS могут использоваться как для перевалки груза в порту, так и для перевалки груза между океанскими судами и речными баржами на различных акваториях, в случае отсутствия или нехватки причалов. Кроме того, краны LBS позволяют вести прямую перегрузку груза с судна на берег. Кран LBS может поставляться любой грузоподъемности в зависимости от требований заказчика.
- Краны «Либхерр» фиксированной установки «LFS» представляют собой эффективное сочетание верхней части мобильного портового крана и пьедестала. Краны «LFS» - это экономичное и компактное решение для установки на причалах, особенно в условиях ограниченного пространства и необходимости низких нагрузок на поверхность причала. Кроме того кран «LFS» является идеальным решением для установки на барже.