

FNb 425i

Zamrażarka wolnostojąca z NoFrost i EasyTwist-Ice

Prime



LIEBHERR

Urządzenie autonomiczne

LIEBHERR

FNb 425i

Zamrażarka wolnostojąca z NoFrost i EasyTwist-Ice

Prime

Made in Germany

- No Frost
- Easy Twist Ice
- Touch & Swipe-Display
- Easy Open
- Space Box
- BLU Performance
- Frost Protect
- Super Frost
- Vario Space

60



Klasa efektywności energetycznej	B A G ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni	106 / 0,290 kWh ¹
Pojemność całkowita	160 l ²
Poziom głośności w dB	33 dB(A)
Klasa klimatyczna	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne	Biała / Biała
Wymiary zewnętrzne w cm (wys, / szer, / gł.)	125,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Sterowanie	
Sterowanie	Wyświetlacz TFT 2,4", kolorowy za drzwiami, funkcja Touch & Swipe Cyfrowy wyświetlacz temperatury
Interfejs	SmartDeviceBox: w zestawie
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Zamrażarka	
Oznaczenie gwiazdkowe	****
Oświetlenie	Oświetlenie LED
Szuflady w zamrażarce	4 szuflad ze zintegrowanymi prowadnicami, VarioSpace
Zdolność mrożenia w ciągu 24h	15 kg
Czas przechowywania (awaria)	15 h
VarioSpace	tak
Akumulatory zimna	1
Zalety wyposażenia	
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Kod EAN	4016803140054

Akcesoria

742335900	Taca do zamrażania
988117400	Pojemnik na kostki lodu z pokrywką
988103600	Akumulator chłodniczy
742159300	Łopatką do kostek lodu
990187100	Szczypce do kostek lodu
909735100	Przewód zasilania typu F 3 metry
871302300	Zestaw ściereczek z mikrofazy
909735000	Przewód zasilania typu G 3 metry

Przegląd przedstawia fragment najważniejszych akcesoriów. Wszystkie pozostałe akcesoria urządzenia oraz dalsze informacje można znaleźć na stronie home.liebherr.com.

¹ Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściienne dotychczas do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm. Jeśli przekładki ściienne nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii. Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

Cechy



NoFrost

Otwierając zamrażalnik, chcemy widzieć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.



Zintegrowany moduł SmartDeviceBox

Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.



White

Prostota wykonania, klasyczny wygląd, wysoka jakość: Lakierowana w kolorze błyszczącej bieli powierzchnia sprawia, że urządzenie Liebherr pasuje szczególnie do otoczenia o klarownej stylistyce – i niezależnie od trendów i mody zachowuje swoją ponadczasową estetykę i funkcjonalność. Biała powierzchnia jest wytrzymała i łatwa w czyszczeniu. Aby Twoje urządzenie Liebherr na długo zachowało swoje piękno.



Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania

Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.



EasyTwist-Ice


W letni dzień czy na imprezie: EasyTwist-Ice zapewni Ci szybko i wygodnie zapas kostek lodu – bez stałego przyłącza wody. Po prostu napełnij zbiornik wodą, poczekaj do zamrożenia i lekkim obrotem pobierz gotowe kostki lodu do serwowania zimnych drinków. EasyTwist-Ice jest łatwy w czyszczeniu i zawsze gwarantuje higieniczną produkcję kostek lodu.



EasyOpen

Znasz to? Po schowaniu zakupów do zamrażarki zauważasz, że został na zewnątrz jakiś produkt – aby ponownie otworzyć drzwi, musisz je mocno pociągnąć. W urządzeniu Liebherr nie ma już takiej konieczności: funkcja EasyOpen pozwala wielokrotnie, łatwo i wygodnie otwierać drzwi za każdym razem.

Rysunek techniczny



Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dążenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (13.12.2024)

