

FRPSvh 1412

Chladnička pro plechy GN 2/1 s ventilátorem
Perfection



Brutto/užitný objem	1414/1096 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	1427/867/2115
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	1239/650/1512
Energetická třída	C ¹
Spotřeba energie za rok	1134 kWh
Klimatická třída (energetická směrnice)	4
Teplotní třída (energetická směrnice)	M1
Okolní teplota	+10 °C Do +40 °C ²
Chladivo	R 290
Hluk - akustický výkon	60 dB(A)
Příkon	4,0 A
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Odvod tepla	650 kJ/h
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	+1 °C Do +15 °C
Materiál vnějších stěn/barva	Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304) / nerezová
Materiál dveří / barva	prosklené izolované dveře, Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304) / nerezová
Materiál vnitřních stěn	Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304)
Typ ovládání	2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu
Teplotní displej	vně digitální
Vnitřní osvětlení	LED světelný sloupek oboustranný, samostatně spínaný
Výstražný signál	optický a akustický
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Integrované, vyjímatelné
Rozhraní	WLAN/LAN
Přestavitelné odkládací plochy	8
Materiál poliček	rošty potažené umělou hmotou
Nosnost polic	60 kg
Výškově nastavitelné nožičky	115-175 mm
Madlo	madlo tvaru lišty
Druh zámku	mechanický
Samozavírací dveře	Ano
Dveřní zarážka	vlevo / vpravo
Hrubá/čistá hmotnost	262/242 kg
EAN	9005382248416

¹ V souladu s nařízením EU 2015/1094-IV.

² Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.