

# WPbsi 5252

Armoire de mise en température des  
vins  
**Vinidor**

# LIEBHERR

Appareil sur pieds



Appareil sur pieds

# WPbsi 5252

Armoire de mise en température des vins  
Vinidor

← 60 →



LIEBHERR



- Easy Fill
- FreshAir
- Humidity Select
- Smart Device
- Presentation Light
- Presentation Board
- Steel Interior
- Temp Protect Plus
- UV Protect Plus
- Vibrate Safe

|                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe énergétique                |                                                                                                         |
| Cons. électrique annuelle/24h     | 127 / 0,347 kWh <sup>1</sup>                                                                            |
| Cap. de bouteilles 0,75 l max.    | 155 <sup>2</sup>                                                                                        |
| Volume total                      | 367 l <sup>3</sup>                                                                                      |
| Niveau sonore / classe sonore     | 37 dB(A) / C                                                                                            |
| Classe climatique                 | SN-ST (+10 °C à +38 °C)                                                                                 |
| Porte                             | Triple vitrage anti-UV cadre BlackSteel                                                                 |
| Côtés                             | BlackSteel                                                                                              |
| Dimensions en cm (H / L / P)      | 185,4 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                                                        |
| <b>Commandes</b>                  |                                                                                                         |
| Régulation électronique           | Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe<br>Affichage digital de la température pour les 2 zones |
| Alarme de température             | visuelle et sonore                                                                                      |
| Alarme de porte                   | visuelle et sonore                                                                                      |
| Sécurité enfants                  | oui                                                                                                     |
| <b>Avantages d'équipement</b>     |                                                                                                         |
| Zones de température              | 2                                                                                                       |
| Plage de température réglable     | +5 °C à +20 °C                                                                                          |
| Nb de circuits de froid réglables | 2                                                                                                       |
| PowerCooling                      | Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir                                          |
| Éclairage intérieur               | Eclairage plafonnier LED dans chaque zone commutable avec variateur                                     |
| Poignée barre                     | Poignée à dépression                                                                                    |
| Interface de connexion            | Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse                                                           |
| Type de clayettes                 | Clayettes bois réglables en hauteur                                                                     |
| surfaces de rangement             | 8                                                                                                       |
| Ouverture de porte                | Porte réversible                                                                                        |
| EAN-Nr.                           | 4016803088073                                                                                           |

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

<sup>3</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

## Caractéristiques




**Aide au chargement EasyFill**

Faciliter le chargement Grâce à l'aide au chargement EasyFill, la porte de votre armoire à vin est maintenue ouverte à partir d'un angle d'ouverture de 90°, ce qui facilite beaucoup le rangement des bouteilles dans l'appareil. Grâce au mécanisme de fermeture automatique SelfClosing, la porte se ferme seule et tout en douceur lorsqu'elle est ouverte de moins de 90°, préservant ainsi vos vins précieux.



**Filtre FreshAir à charbon actif**

Pour permettre à vos vins de s'épanouir dans un climat optimal, toutes les armoires à vin Liebherr sont équipées d'un filtre à charbon actif qui retient efficacement tous les types d'odeurs. Votre vin conserve ainsi tout son bouquet. Pour qu'il en soit toujours ainsi, votre cave à vin Liebherr vous rappelle tous les 6 mois de renouveler le filtre, ce que vous pouvez faire facilement vous-même.



**2 pieds réglables en hauteur**

Pour un maximum de stabilité. Grâce à ses pieds réglables en hauteur, votre cave à vin peut être alignée de manière optimale et s'adapte parfaitement aux surfaces inégales. Vous êtes ainsi assuré que la porte ferme toujours hermétiquement, qu'aucune chaleur ne pénètre, qu'aucune condensation ne se forme et que les conditions de conservation restent constantes, protégeant ainsi la qualité de vos vins.



**Verrouillage enfant**

La sécurité enfant peut être programmée de façon à empêcher un arrêt involontaire de l'appareil. Lorsque la sécurité enfant est activée, cela s'affiche par un symbole sur le panneau de contrôle.



**Réglage de la langue**

Il est facile de communiquer avec votre cave à vin. Il suffit pour cela de choisir parmi les neuf langues proposées sur l'écran tactile : DE, EN, FR, ES, IT, NL, CS, PL, PT. Vous pouvez ainsi utiliser votre cave à vin Liebherr dans la langue de votre choix. Ganz einfach. Quite simple. C'est simple.



**Verrouillage de l'écran avec code de sécurité**

Gardez le contrôle. La protection de votre collection de vin avec une serrure de porte est une chose, mais il est tout aussi important d'empêcher l'utilisation non autorisée de votre armoire à vin. Le nouvel écran de verrouillage activable depuis le menu, est une solution particulièrement fiable. Le code PIN à trois chiffres fixe vos réglages et garantit les conditions optimales de stockage de vos vins.

# Dessin technique

