

---

# Congélateurs coffres gamme 2024

---

Frost  
Control

Frost  
Protect

Soft  
System

LED



**LIEBHERR**

# Équipements et confort

Nos congélateurs coffres sont une solution idéale pour les grands besoins de stockage, combinant confort optimal, facilité d'utilisation et performance énergétique.



## Éclairage LED

À l'intérieur, un système de rangement pratique et un éclairage LED de haute qualité offrent une visibilité optimale sur les produits stockés.




## SoftSystem : fermeture en douceur

Grâce à leur couvercle à fermeture SoftSystem, une petite pression suffit pour fermer nos congélateurs coffres. Le couvercle se ferme lentement et sûrement.



## Serrure robuste

Une serrure robuste sécurise l'accès au contenu des congélateurs. La serrure est indépendante de la poignée et donc particulièrement sûre.



## Technologie exclusive StopFrost

Grâce au système StopFrost la formation de givre est fortement réduite et les dégivrages beaucoup moins fréquents. L'ouverture du congélateur est facilité, il n'y a plus d'effet ventouse.



## Poignée encastrée ergonomique

La poignée intégrée sur toute la longueur garantit une ouverture et une fermeture faciles. Une solution idéale dans les espaces les plus restreints.



## Paniers à accrocher

Grâce aux paniers faciles à accrocher, vous bénéficiez de plus de clarté et de flexibilité pour le rangement de vos aliments congelés.



## Mémorisation de la température

Le FrostControl vous informe de la température la plus haute atteinte par l'appareil en cas de coupure de courant.



## Condenseur intégré

Le condenseur est encastré dans de la mousse le long de la paroi extérieure afin de minimiser les vibrations et de favoriser un fonctionnement plus silencieux.

**CFfe 1870****CFfe 2080****CFfe 2500****CFfd 2085****CFfd 2505**

		<b>CFfe 1870</b>	<b>CFfe 2080</b>	<b>CFfe 2500</b>	<b>CFfd 2085</b>	<b>CFfd 2505</b>
<b>Caractéristiques</b>	Série	○ Pure	○ Pure	○ Pure	◇ Plus	◇ Plus
	Volume	281 l	353 l	497 l	248 l	359 l
	Autonomie	42 h	40 h	40 h	50h	50 h
	Pouvoir de congélation	10 kg / 24 h	15 kg / 24 h	20 kg / 24 h	10 kg / 24 h	15 kg / 24 h
	Dimensions (H x L x P)	82,5 x 104,5 x 70,2 cm	82,5 x 125,5 x 70,2 cm	82,3 x 167,5 x 70,2 cm	82,5 x 125,5 x 70,9 cm	82,5 x 167,5 x 70,9 cm
<b>Performance</b>	Classe énergétique					
	Niveau sonore	33 dB	32 dB	33 dB	33 dB	33 dB
<b>Équipements</b>	Nombres de paniers	2	2	2	3	5
	Affichage digital	■	■	■	■	■
	Éclairage LED	■	■	■	■	■
	Poignée intégrée	■	■	■	■	■
	SoftSystem				■	■
	Serrure de porte	En option (Réf. 959070100)	En option (Réf. 959070100)	En option (Réf. 959070100)	■	■
	Matériau cuve	Aluminium gris clair	Aluminium gris clair	Aluminium gris clair	Aluminium gris clair	Aluminium gris clair
<b>Technologies</b>	Type de froid	Statique SmartFrost	Statique SmartFrost	Statique SmartFrost	Statique SmartFrost	Statique SmartFrost
	FrostProtect	■	■	■	■	■
	StopFrost	■	■	■	■	■
<b>Sécurité</b>	Alarme ouverture de porte	Visuelle et sonore	Visuelle et sonore	Visuelle et sonore	Visuelle et sonore	Visuelle et sonore
	Alarme élévation de température	Visuelle et sonore	Visuelle et sonore	Visuelle et sonore	Visuelle et sonore	Visuelle et sonore
	Traçabilité remontées en température	■	■	■	■	■
<b>Informations</b>	Code EAN	9550000035065	9550000035072	9550000035089	9550000035041	9550000035058
	Code IDN	997006551	997024551	997024651	996997951	997006151
	PPI* TTC	849 €	999 €	1 099 €	1 099 €	1 299 €

\*Prix public indicatif TTC hors éco-participation : ces prix sont donnés à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur.

Smart  
Frost

Avec SmartFrost, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est entouré d'une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.

Super  
Frost

Activer SuperFrost vous permet de maintenir la température de votre congélateur lors de l'ajout de produits non congelés, en réduisant la température à -32 °C.

Frost  
Protect

Flexibilité maximale dans le choix de l'emplacement grâce à la plage étendue de température ambiante allant de -15 °C à +43 °C.

# Zéro problème en-dessous de zéro.

Avec FrostProtect, tous les composants du congélateur sont conçus pour fonctionner même jusqu'à  $-15\text{ °C}$  de température ambiante. En-dessous de  $0\text{ °C}$ , nos congélateurs continuent de fonctionner tout aussi efficacement, en économisant autant d'énergie, et vos denrées alimentaires congelées sont tout aussi bien protégées. Vous pouvez donc installer votre congélateur dans des pièces non chauffées telles qu'un abri de jardin ou un garage, et disposer de plus de place pour des choses plus importantes.



CFd 2085

## Service Consommateurs

Conseils avant et après-vente

Téléphone : 09 68 41 51 00

Mail : [service.hau.fr@liebherr.com](mailto:service.hau.fr@liebherr.com)

## Service ADV

Téléphone : 03 88 88 17 20

Mail : [serviceADV@liebherr.com](mailto:serviceADV@liebherr.com)

## Liebherr Distribution et Services France SAS

### Division Réfrigération et Congélation

19 rue Icare

FR - 67960 Entzheim

DOC2410 - Sous réserve de modifications. Photographies et descriptifs techniques indicatifs non contractuels. Les usines Liebherr se réservent le droit de modifier ou de faire évoluer sans préavis les modèles et caractéristiques.



[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)