

ECBNe 8870

Chłodziarko – zamrażarka do zintegrowanej zabudowy BioFresh i NoFrost



ECBNe 8870

Chłodziarko – zamrażarka do zintegrowanej zabudowy BioFresh i NoFrost



← 91 → 203
↑
↓



Akcesoria

988245900	Pojemnik na masło
988267100	FlexCube
988098000	Filtr wody
988246600	Potrójna półka na butelki
988117400	Pojemnik na kostki lodu z pokrywką
988103600	Akumulator chłodniczy
742159300	Łopatką do kostek lodu
990187100	Szczypce do kostek lodu

Konstrukcja	Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej
Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	339 / 0,928 kWh
Pojemność całkowita	522 l ¹
Pojemność	Chłodziarka: 292,2 l / Szuflady BioFresh: 70,6 l / Zamrażarka: 160 l
Poziom głośności w dB	39 dB(A)
Klasa klimatyczna	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.)	203,2-207,2 / 91,5 / min. 63,5
Sterowanie	
Sterowanie	Elektronika MagicEye, elektronika dotykowa Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla chłodziarki i zamrażarki
Alarm otwartych drzwi	dźwiękowy
Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Chłodziarka	
Wentylator	PowerCooling
Drzwi wewnętrzne	Półki z uchwytem na butelki Comfort GlassLine z przestrzenią na butelki i puszki
Półka na butelki	Zintegrowana półka na butelki
Oświetlenie	Kol. oświetleniowa LED i oświet. sufit. Oświetlenie LED stref BioFresh
Ilość szuflad BioFresh	2 szuflady BioFresh na prowadnicach teleskopowych z możliwością ustawienia jako HydroSafe lub DrySafe
Zamrażarka	
Oznaczenie gwiazdkowe	****
Oświetlenie	Oświetlenie LED
Szuflady w zamrażarce	2 szuflady na prowadnicach teleskopowych
Kostkarka IceMaker	Przyłącze na wodę z sieci 3/4"
Wytwarzanie kostek lodu przez 24 h	1,4 kg
Zapas kostek lodu	2,7 kg
Zdolność mrożenia w ciągu 24h	10,1 kg
Czas przechowywania (awaria)	16,9 h
Zalety wyposażenia	
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Kod EAN	9005382270912

Cechy



BioFresh

W komorach BioFresh świeżość zachowują nawet nietrwałe produkty żywnościowe. Przy temperaturze bliskiej 0 °C komora „Meat & Dairy” stwarza idealne warunki do przechowywania mięsa czy świeżego mleka. Natomiast dzięki szczelnemu zamknięciu w komorze „Fruit & Vegetable” panuje podwyższona wilgotność, co sprzyja świeżości owoców i warzyw. To co najlepsze: wszystkie systemy są fabrycznie optymalnie wyregulowane.




NoFrost

Otwierając zamrażalnik, chcemy zobaczyć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.



DuoCooling

DuoCooling zapewnia dzięki dwóm całkowicie oddzielnym obiegom chłodniczym, że pomiędzy komorą chłodzenia oraz komorą zamrażania nie następuje wymiana powietrza. Artykuły spożywcze nie wysychają i nie przenoszą się zapachy. To zaś oznacza mniej wyrzucania, rzadsze zakupy, a w związku z tym większe oszczędności oraz przyjemność.



Funkcja SuperCool

Za sprawą funkcji SuperCool w urządzeniu wytwarzają się rezerwy zimna, dzięki czemu świeżo włożone produkty można szybko schłodzić. Zmiana z temperatury +2 °C na normalny tryb chłodzenia następuje po upływie określonego czasu lub zależnie od ilości włożonych produktów, co pomaga obniżyć zużycie energii.



IceMaker ze stałym przyłączem wody


Czy są jeszcze kostki lodu? IceMaker sprawia, że to zbędne pytanie. W przypadku systemu IceMaker ze stałym przyłączem wody, woda jest doprowadzana bezpośrednio z rurociągu. Dzięki funkcji MaxIce można wyprodukować dziennie nawet 1,5 kg kostek lodu. Elastyczny separator kostek lodu umożliwia dowolny podział przestrzeni szuflady na kostki lodu – w prosty sposób zależnie od zapotrzebowania na ilość przechowywanego lodu.

Super Frost


SuperFrost

Chcesz zamrozić świeże produkty w sposób chroniący ich witaminy? Włącz po prostu SuperFrost, a zamrażalnik natychmiast zwiększy swą wydajność chłodzenia. Dzięki temu temperatura pozostanie stała również po włożeniu niezamrożonych artykułów spożywczych. SuperFrost oznacza zarazem oszczędność energii: jeśli funkcja nie zostanie wyłączona ręcznie, wyłączy się automatycznie po upływie 65 godzin.

Rysunek techniczny



Maksymalna waga na drzwi szafki:
Komora chłodziarki: 27 kg
Komora zamrażarki: 10 kg



Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dokożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (13.12.2024)

