

FFFCsg 4001

Vol'ne stojaca mraznička s SmartFrost
Perfection



Objem brutto/netto	316/237 l
Vonkajšie rozmery mm (š/h/v)	597/654/1884
Vnútorne rozmery mm (š/h/v)	400/408/1588
Spotreba energie za 365 dní	976 kWh
klimatická trieda (smernica o energii)	7
teplotná trieda (smernica o energii)	L1
Teplota okolia	+10 °C do +40 °C ¹
Chladiaci prostriedok	R 290
Hlučnosť	49 dB(A)
Prikon	2,0 A
Frekvencia / napätie	50 Hz / 220-240 V~
Tepelný výkon	613 kJ/h
Chladiaci systém	statický
Proces odmravovania	manuálny
Teplotný rozsah	-9 °C do -26 °C
Povrchová úprava dverí/víka	Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ
Materiál dverí/farba	Ušľachtilá oceľ / ušľachtilá oceľ
Materiál vnútornej nádoby	Plast strieborný
Typ ovládání	monochromatický displej, dotykové tlačidlá
Zobrazenie teploty	vonkajšie digitálne
Vnútorné osvetlenie	LED
Výstražný signál v prípade poruchy	opticky a akusticky
typ prepojitelnosti	SmartModule
riešenie prepojitelnosti	možnosť dodatočného vybavenia
Rozhranie	WLAN/LAN (voliteľné)
Materiál police	Rošty potiahnuté plastom
Zaťažiteľnosť odkladacej plochy	45 kg
Rukoväť	Hliníková rukoväť
typ zámku	mechanické
Samozatváracie dvere	áno
Dorazy dverí	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto/netto	81/74 kg
Č. EAN	9005382241592

¹ Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.