

# WPbli 5231

Weinlagerschrank  
GrandCru Selection

# LIEBHERR

Standgerät



Standgerät

# WPbli 5231

Weinlagerschrank  
GrandCru Selection

← 60 →



LIEBHERR

|                   |                   |           |          |               |              |              |           |     |                |
|-------------------|-------------------|-----------|----------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----|----------------|
| Humidity Control  | UV Protect Plus   | Easy Fill | FreshAir | Touch-Display | Smart Device | Light Column | Door Lock | LED | Steel Interior |
| Self Closing Door | Temp Protect Plus |           |          |               |              |              |           |     |                |

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse            |  |
| Energieverbrauch Jahr/24 h        | 115 / 0,315 kWh <sup>1</sup>                                                        |
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l      | 229 <sup>2</sup>                                                                    |
| Gesamtvolumen                     | 442 l <sup>3</sup>                                                                  |
| Geräusch-Schallleistung / -Klasse | 38 dB(A) / C                                                                        |
| Klimaklasse                       | SN-ST (+10 °C bis +38 °C)                                                           |
| Tür                               | Isolierglastür, Rahmen schwarz                                                      |
| Seitenwände                       | schwarz                                                                             |
| Aussenmaße in cm (H / B / T)      | 188,4 / 59,7 / 76,3 <sup>1</sup>                                                    |
| <b>Steuerung</b>                  |                                                                                     |
| Art der Steuerung                 | LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik                                   |
|                                   | Digitale Temperaturanzeige                                                          |
| Alarm bei Störung                 | optisch und akustisch                                                               |
| Türalarm                          | optisch und akustisch                                                               |
| Kindersicherung                   | Ja                                                                                  |
| <b>Ausstattungs-vorteile</b>      |                                                                                     |
| Temperaturzonen                   | 1                                                                                   |
| Temperaturbereich                 | +5 °C bis +20 °C                                                                    |
| Regelbare Kältekreisläufe         | 1                                                                                   |
| Umluftkühlung                     | Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter                      |
| Innenbeleuchtung                  | LED-Licht einseitig dauerhaft zuschaltbar, dimmbar                                  |
| Griff                             | Aluminium-Stangengriff                                                              |
| Schnittstelle                     | SmartDeviceBox inclusive                                                            |
| Material Ablageflächen            | Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz                                              |
| Ablageflächen gesamt              | 6                                                                                   |
| Türanschlag                       | Wechselbarer Türanschlag                                                            |
| Schloss                           | mechanisch                                                                          |
| EAN-Nr.                           | 9005382244050                                                                       |

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.  
<sup>2</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).  
<sup>3</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.



## Features



### VibrateSafe

Ihr Wein schätzt die Ruhe. Deshalb garantieren unsere Weinlagerschränke eine behutsame Lagerung. Dafür sorgen die von Liebherr speziell entwickelten, besonders laufruhigen Kompressoren und die stabilen Holzborde aus massivem Buchenholz. So kann Ihr Wein ruhig und ungestört reifen.



### HumidityControl

Erst das Zusammenspiel aus richtiger Temperatur und Luftfeuchtigkeit bewirkt perfekte Klimabedingungen. Mit HumidityControl können Sie die Luftfeuchte auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Für ein optimales Lagerklima und extra langen Frischegenuss.



### Holzboard, höhenverstellbar

Anspruchsvoll und ausgereift. Die eleganten Holzborde aus Buche sind auf das vibrationsarme, horizontale Lagern von Weinflaschen abgestimmt und unterstützen durch ihre ergonomische Form beim Einlagern, Entnehmen und Organisieren. Ein weiteres Plus: Das Holz atmet und kann kleine Mengen Wasser speichern – das ist gut für das Mikroklima im Innenraum. Und damit auch für die Langzeitlagerung.



### UVProtect Plus

Dreifach hält besser. Für die Langzeitlagerung bieten die GrandCru-Weinlagerschränke mit Glastür einen nie dagewesenen Schutz vor UV-Strahlung: drei Schutzschichten, bestehend aus getöntem Glas und einer zweifachen Schicht aus aufgedampftem Metall. Diese sogenannte Low-E-Beschichtung schützt hocheffizient vor der weinschädigenden Sonneneinstrahlung.



### Gradgenaue Temperatureinstellung



Ein Unter- oder Überschreiten der idealen Lagertemperatur kann Ihrem Wein schaden und zu Qualitätseinbußen führen. Die präzise elektronische Steuerung gewährleistet die konstante Einhaltung der gewünschten Temperatur in Ihrem Liebherr-Weinlagerschrank. Sie kann gradgenau zwischen +5 °C und +20 °C eingestellt werden. Die jeweils aktuelle Temperatur wird auf dem Display angezeigt.



### EasyFill Beladungshilfe

Hält den Rücken frei. Die EasyFill-Beladungshilfe sorgt dafür, dass die Tür Ihres Weinlagerschranks ab einem Winkel von 90° geöffnet bleibt – zur besonders einfachen Befüllung. Und dank des SelfClosing-Mechanismus schließt sich die Tür bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz von selbst – immer so sanft, wie es wertvolle Weine erfordern.

# Technische Zeichnung



Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (06.09.2024)

