

SIFNAd 5188

Vestavná mraznička s NoFrost a
IceTower
Δ Peak

LIEBHERR

vestavný spotřebič



vestavný spotřebič

SIFNAd 5188

Vestavná mraznička s NoFrost a IceTower
△ Peak

↑
178
↓



Příslušenství

603004101	3metrová hadice pro IceMaker
742335900	Mrazicí deska
988117400	Zásobník na ledové kostky s víkem
988103600	Akumulátor chladu
742159300	Lopatka na kostky ledu
990187100	Kleště na kostky ledu
909735100	3metrový síťový kabel typu F
908639800	Spojovací sada pro dělení čela nábytku

Přehled představuje výtah nejdůležitějšího příslušenství. Veškeré další příslušenství spotřebiče a další informace naleznete na adrese home.liebherr.com.

G Made
in Germany

Auto Door	Touch & Swipe-Display	Ice Tower	Soft System	Vario Space	Super Silent	LED
-----------	-----------------------	-----------	-------------	-------------	--------------	-----

Konstrukce spotřebiče	Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování
Energetická třída	D A1 G
Spotřeba energie za 365 dní/24 h	190 / 0,520 kWh
Celkový objem	213 l¹
Hluk - akustický výkon	33 dB(A)
Klimatická třída	SN-T (+10 °C Do +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H)	177,7-179,3 / 56-57 / min. 55
Dveřní zarážka	SIFNAd 5188-001 s pravým otevřením SIFNAd 5188-617 s levým otevřením
Ovládací prvky	
Typ ovládání	2,4" TFT displej barevný, Touch- & Swipe Digitální ukazatel teploty
Rozhraní	SmartDeviceBox: zahrnutý
Alarm dveří	vizuální a akustický
Výstražný signál	vizuální a akustický
Mrazicí část	
Počet hvězdiček mrazicí části	****
Osvětlení	LED osvětlení
Počet zásuvek v mrazicí části	8 různě objemné boxy, davon 5 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
IceMaker	Pevné připojení k vodovodu 3/4", LED osvětlení
Kapacita výrobku ledu za 24 h	0,8 kg
Zásoba ledových kostek	5,7 kg
Zmrazovací kapacita za 24 h	12 kg
Skladovací doba při výpadku proudu	9 h
VarioSpace	Ano
Akumulátory chladu	1
Přednosti vybavení	
Koncepce Side-by-Side	Oboustranné topení v boční stěně, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
Dveřní zarážka	Vpravo zaměnitelné
Výměnná těsnění dveří	Ano
EAN	4016803115670

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Funkce



AutoDoor

Váš spotřebič Liebherr Vám ponechá volnou ruku: Díky systému AutoDoor můžete otvírat poklepáním nebo hlasovým příkazem. Je tak první chladničkou na světě, která se plně automaticky otevírá a zavírá – dokonalost kuchyně bez úchytů. Rychlost a úhel otevření a také dobu do jejího zavření si zvolíte sami. A v případě potřeby můžete stejně snadno otvírat a zavírat rukou nebo pomocí chytrého telefonu.



IceTower

Na Vaší párty nikdy nedojdou chlazené nápoje. Toto zajistí IceTower díky zásobě kostek ledu o hmotnost až 5,7 kg. Lopatka na kostky ledu a výsuvná deska na teleskopických kolejničkách Vám umožní pohodlný přístup a nabírání kostek ledu. Díky speciální vkladací misce můžete uložit i menší množství ledu a níže uložit zmražené potraviny. Zásuvka nacházející se vedle nabízí úložný prostor pro hluboce zmražené potraviny.



Integrovaný SmartDeviceBox

Váš Liebherr je v kuchyni – ale pokud chcete, může být také kdykoli na internetu: Integrovaný SmartDeviceBox otevírá dveře všem výhodám Smart Home. Jednoduše zastrčte do zásuvky, zapněte a připojte svůj Liebherr k síti přes WLAN.



LED osvětlení IceMaker

Dopřejte si každý den malý pocit štěstí: Stačí se podívat na čerstvé kostky ledu. Osvětlení IceMaker nechá kostky ledu krásně vyniknout. LED osvětlení se aktivuje automaticky při otevření dveří. Pohled na osvětlené kostky ledu vás bude bavit – a vyvolá chuť na drink s ledem.



Displej Touch & Swipe


Váš Liebherr vás bude poslouchat na pokyn prstu: Díky displeji Touch & Swipe budete svoji chladničku obsluhovat intuitivně a velmi snadno. Funkce, jako „SuperCool“, jednoduše zvolíte klepnutím a přejetím prstem na barevném displeji. Stejně snadno můžete regulovat teplotu. Co když displej právě neovládáte? Pak vám bude ukazovat skutečnou teplotu.




SoftSystem

Od snídaně až po půlnoční svačinu – existuje mnoho důvodů pro otevření a zavření chladničky. A s vaším spotřebičem Liebherr je to opravdu zábava: Díky SoftSystemu se dvířka chladničky jemně tlumene a bezpečně, stejně jako příjemně lehce a tiše zavírají. Láhve uložené ve vnitřních dveřích zůstávají bezpečně stát – nic nedrnčí ani se nehýbe.

Technický výkres



Maximální hmotnost na dvířka skříňky:
Mrazicí oddíl: 26 kg



Výrobky a jejich údaje jsou inscenovány pro reklamní účely. Přestože je vynaloženo veškeré úsilí na zajištění správnosti všech údajů a informací v tomto letáku, společnost Liebherr si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Pokud jsou skutečné rozměry, technické údaje a výkon spotřebiče rozhodující, doporučujeme vám, abyste se seznámili s návodem k instalaci, který je přiložen k danému spotřebiči. Společnost Liebherr neručí za případné škody. (13.12.2024)



home.liebherr.com