

BKPx 8470

Kühlgerät Bäckereinorm mit Umluftkühlung
ProfiLine

Smart
Monitoring



Brutto- / Nettorauminhalt	856/677 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	790/980/2120
Innenmaße in mm (B/T/H)	609/800/1550
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch in 365 Tagen	765 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Klimaklasse (Sicherheitsnorm)	5
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +40 °C ¹
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	58 dB(A)
Anschlusswert	4,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Wärmeabgabe	592 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-5 °C bis +15 °C
Gastronorm	600 x 800 mm
Gehäusematerial/Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türausführung	Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Art der Vernetzbarkeit	SmartCoolingHub
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	RS485 (optional)
Verstellbare Ablageflächen	25
Material Ablageflächen	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
Belastbarkeit Ablageflächen	60 kg
Höhe Stellfüße	120 – 170 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht	169/150 kg
EAN-Nr.	9005382195611

¹ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.