

Обладнання для комерційної діяльності 2025

Food Service, Bakery, Beverages,
Wine, Frozen Food

LIEBHERR

Охолодження й заморожування





Найвища точність і надійність

Нове покоління пристроїв від
експерта – професійні рішення для
охолодження в галузі торгівлі

Де б ви не працювали – у закладі громадського харчування, готелі чи продуктовому магазині – ми завжди запропонуємо вам правильне рішення для охолодження. Ви матимете змогу охолоджувати напої, підтримувати необхідну температуру вина, заморожувати морозиво або зберігати свіжість швидкопсувних продуктів де завгодно: у пекарні, торговельній залі, на професійній кухні чи за барною стійкою.

Як експерт з охолодження й заморожування ми пропонуємо вам широкий вибір інноваційних, екологічних і енергоефективних професійних пристроїв. Вони відзначаються високою якістю й точністю охолодження, що забезпечує максимальну продуктивність роботи й гарантує надійне збереження свіжості продуктів.

Унікальна якість, класичний дизайн і надзвичайно просте використання втілюють наш багаторічний досвід виробництва професійних холодильників. Подивіться самі.

Зміст

Група компаній Liebherr	6
Бренд і якість	8
Екологічність	10
Системний підхід	12
Довговічність та економічність	14
Ефективність охолодження та стабільність температури	15
Безпека й сигнали тривоги	16
Гігієнічність і легкість очищення	17
SmartMonitoring: огляд	18
Експлуатація та комплектація	20
Серії	21

Заклади громадського харчування, готелі та м'ясні магазини	22
Серії	24
Холодильники й морозильні камери GN 2/1 із динамічною системою охолодження, корпус і камера з нержавіючої сталі	26
Холодильні столи із динамічною системою охолодження, корпус і камера з нержавіючої сталі	36
Холодильники й морозильні камери зі камерою із пластику	
і зі динамічною системою охолодження	46
і зі статичною системою охолодження	54
Холодильно-морозильні комбінації	56
Морозильні камери для встановлення під стільницю	58
Акcesуари	62

Хлібобулочні й кондитерські виробни	66
Серії	68
Холодильники й морозильні камери для пекарень із динамічною системою охолодження,	
корпус і камера з нержавіючої сталі	70
й пластиковою внутрішньою камерою із пластику	78
Акcesуари	82

Ми використовуємо виключно чоловічий рід слів для гарної читабельності й не маємо на меті цим когось дискримінувати. У такий спосіб ми робимо текст гендерно нейтральним і, як правило, маємо на увазі всі гендерні ідентичності.




Напої	84
Серії	90
Холодильні вітрини з динамічною системою охолодження	92
Холодильники з динамічною системою охолодження	98
Пристрої для заходів із суцільними дверцятами й динамічною системою охолодження	112
Холодильні вітрини для стимулювання продажів	116
Холодильні камери для встановлення під стільницю	118
Холодильні скрині зі статичною системою охолодження	124
Акcesуари	128

Вино	132
Шафи для сервірування вина	134
Акcesуари	140

Виробництво морозива й заморожених продуктів	142
Морозильні скрині	146
Морозильні камери для стимулювання продажів	162
Акcesуари	166





Група компаній Liebherr

Liebherr-Hausgeraete GmbH

Протягом семи десятиліть компанія Liebherr-Hausgeräte GmbH займається виробництвом інноваційних холодильних і морозильних камер. У компанії працює понад 6 800 співробітників по всьому світу й розробляється та виготовляється широкий асортимент продукції для побутового й професійного використання. Для виготовлення побутової техніки виробник преміум-класу застосовує технології свіжості й високоякісні матеріали. Вона має елегантний дизайн, тривалий термін служби й вражаючі показники енергоефективності. Холодильні й морозильні камери Liebherr відрізняються винятковою якістю й оснащені інтелектуальними функціями, що гарантує максимальну безпеку й робить їх незамінними для професійного використання. Компанія Liebherr-Hausgeräte виготовляє понад 2 млн пристроїв на рік і є одним із провідних європейських виробників преміум-класу, в інноваційній продукції якого поєднуються висока якість, найкращий дизайн і інновації.

Глобальна та незалежна: понад 75 років успіху

Компанія Liebherr була заснована в 1949 році, коли Ганс Лібхерр, розробивши перший у світі мобільний баштовий кран, заклав основи сімейної компанії, яка зараз налічує понад 50 000 співробітників і складається з більш ніж 150 підприємств на всіх континентах. Холдинговою компанією концерну є Liebherr-International AG у м. Бюлле, Швейцарія, акціонерами якої є виключно члени родини Liebherr.

Технологічне лідерство та новаторський дух

Компанія Liebherr є справжнім першопрохідцем, і завдяки своєму прогресивному підходу вона зробила важливий внесок в історію технологій у найрізноманітніших галузях промисловості. Співробітники по всьому світу і надалі підтримують ініціативу засновника компанії, поділяючи його пристрасть до виробництва інноваційних продуктів і рішучість надавати провідне у світі обладнання та техніку.



Диверсифікована програма продуктів

Liebherr – один з найбільших світових виробників будівельної техніки, який пропонує високоякісні, орієнтовані на користувача продукти та послуги. Її продуктова програма включає землерийну техніку, підйомно-транспортну техніку, машини для глибокого закладання фундаменту, гірничодобувні, мобільні та гусеничні крани, баштові крани, бетонну техніку, морські крани, аерокосмічні та транспортні системи, редукторну техніку та системи автоматизації, холодильники та морозильні камери, компоненти, а також готелі.

Індивідуальні рішення та найвища ефективність для клієнтів



Рішення Liebherr вирізняються високою точністю, надійністю та довговічністю. Компанія прагне до технологічної досконалості та пропонує клієнтам рішення, які максимально відповідають їхнім потребам. Для компанії Liebherr орієнтація на клієнта не закінчується на етапі постачання продукції, а продовжується в широкому спектрі послуг з технічного обслуговування та підтримки.

Якість закладено в нашу ДНК

Стимул для нашої роботи – високі вимоги клієнтів компанії в усьому світі. Уже понад 70 років ми пропонуємо високоякісну техніку для приватного й комерційного використання, яка відповідає цим вимогам, зарекомендувала себе в довгостроковій перспективі та окупується.

Спеціаліст з охолодження й заморожування

Завдяки відмінній якості, передовим технологіям і естетичному, але при цьому й зручному дизайну Liebherr постійно встановлює нову планку. Як нам це вдається? Ми спеціалізуємося на тому, що робимо: на розробці та виготовленні чудових холодильників і морозильних камер передусім для професійного застосування. Наші пристрої спеціально розроблені з урахуванням особливих вимог у цій галузі та мають конкретне завдання: щоб щодня полегшувати вашу складну роботу, гарантуючи найвищу якість та безпеку.



Максимальна потужність для вашого бізнесу

Щоб продавати ідеальні товари, потрібне ідеальне обладнання. Професійні холодильники й морозильні камери, спеціально розроблені для сфери торгівлі напоями та продуктами харчування, відповідають найсуворішим вимогам завдяки підвищеній міцності, економічності та простоті очищення. Продукти й напої надійно та безпечно зберігаються навіть за температури навколишнього середовища до +43 °C та частого відчинення дверцят. До того ж вони привертають увагу завдяки оптимальному розташуванню в камері.



Переваги Liebherr

Професійні холодильники та морозильні камери

- Спеціальна розробка для сфери торгівлі напоями та продуктами харчування
- Надійне зберігання продуктів харчування
- Ідеальна презентація товарів
- Відмінна якість завдяки процедурам ретельних випробувань

Перевірка найменших дрібниць і навіть більше

Ми робимо все можливе на кожному етапі – коли працюємо над концепцією, розробкою, виготовляємо продукт і виводимо його на ринок, – щоб створювати інноваційну техніку найвищої якості. Уже на етапі розробки ми перевіряємо, чи надійно функціонують усі холодильні, механічні та електронні компоненти. Наприклад, дверна петля має пройти щонайменше 100 000 циклів відкривання, перш ніж ми її схвалимо. Ви можете розраховувати на те, що прилад Liebherr служитиме вам вірно завжди: 24 години на добу, 365 днів на рік.

Відповідальність у всіх аспектах

Ми прагнемо відповідально використовувати ресурси, і наша довгострокова мета – постійне вдосконалення протягом усього життєвого циклу продукту.

Тому ми завжди працюємо над тим, щоб випускати екологічнішу техніку відмінної якості, як заведено в Liebherr. Окрім високої енергоефективності, ми також зосереджуємося на тому, щоб виробляти довговічні продукти й протягом тривалого часу пропонувати до них запасні частини.

Свідома розробка

Розробляючи наші продукти, ми комплексно підходимо до забезпечення екологічності, тому працюємо над цим уже на етапі розробки приладу й відповідним чином організовуємо ланцюжки виробництва та поставок. Для нас важливо правильно підібрати матеріали (щоб вони були придатні до вторинної переробки), а також забезпечити максимально енергоефективне виробництво. На етапі експлуатації наша техніка, яка практично не потребує технічного обслуговування, характеризується дуже низькими енергоспоживанням і сукупною вартістю володіння.

Природне охолодження

Ми першими перевели весь наш модельний ряд на холодоагенти, що не містять ГХФВ. Сьогодні ми використовуємо виключно природні холодоагенти R600a і R290. Вони призначені для високоефективних компресорів і забезпечують низьке енергоспоживання, що допомагає зменшити витрати.



Сертифіковано у всіх країнах Європи

Усі наші виробничі майданчики, які знаходяться в Європі, сертифіковано відповідно до міжнародних стандартів якості (ISO 9001), екологічного (ISO 14001) і енергоменеджменту (ISO 50001).



Висока ефективність: прилади Liebherr вирізняються економічністю.

Спеціальний онлайн-інструмент, розроблений у рамках проектів Label2020 і BELT із фінансуванням від ЄС, показує, наскільки ефективні наші пристрої. На цьому сайті можна переглянути й порівняти споживану потужність і багато інших даних про електроприлади. Калькулятор враховує місцеві ціни на електроенергію та показує витрати протягом усього терміну служби. Порівняння доводить, що прилади Liebherr варті кожної витраченої копійки!

Перевірити ефективність приладів можна за адресою tool.label2020.eu

Відповідальне виробництво

Виготовляючи техніку, ми відповідально ставимося до ресурсів і працюємо з відновлюваними джерелами енергії. Енергію, що виділяється під час виробництва, ми використовуємо повторно, наприклад для опалення будівель. Крім того, ми очищуємо воду, яку використовували для виробництва, щоб вона не містила шкідливих речовин. На додачу, ми постійно зменшуємо обсяги відходів, сумлінно їх сортуємо й за можливості повторно застосовуємо відпрацьовані матеріали у виробництві.

Наш шлях у майбутнє

- розроблено придатним для переробки
- придатність матеріалів до сортування
- повторне використання матеріалів
- найвища енергоефективність
- максимальна довговічність
- простота ремонту
- оптимальні умови зберігання



- більше відновлюваних матеріалів
- більше вторинної сировини
- менше забруднюючих речовин
- знижене енергоспоживання
- більше відновлюваних джерел енергії
- менше відходів

Переваги Liebherr

Екологічно свідомі розробка й виробництво

- Прилади з дуже низьким енергоспоживанням
- Натуральні холодоагенти
- Виробництво з відповідальним використанням ресурсів
- Повністю сертифіковані підприємства в Європі

Користуйтеся послугами фахівця з охолодження й заморожування

Щоб задовольнити потреби клієнтів і гостей щодо свіжості та якості, необхідно вибрати систему охолодження, яка відповідає найвищим вимогам. Це правило діє всюди: у закладах громадського харчування, пекарнях, готелях, продуктових магазинах тощо. Завдяки спеціально розробленим професійним пристроям ми пропонуємо нашим бізнес-клієнтам першокласні рішення для напруженої повсякденної роботи та вагомі аргументи для вибору техніки від виробника-експерта.

Надзвичайна продуктивність завжди має передумови. У нашому випадку їх аж п'ять.

Видатні досягнення компанії Liebherr – це результат поєднання п'ятих факторів.



Довговічність і економічність

Наші холодильники та морозильні камери відзначаються високою продуктивністю, а також дуже низькими витратами на електроенергію та загальними експлуатаційними витратами. Міцні матеріали, надійні холодильні компоненти та висока якість виготовлення забезпечують тривалий термін служби пристрою. Неймовірно низька сукупна вартість володіння (Total Cost of Ownership, TCO) досягається, зокрема, завдяки простоті догляду й відсутності потреби в технічному обслуговуванні.



Ефективність охолодження та стабільність температури

Ідеальна продуктивність охолодження навіть за високої температури навколишнього середовища (до +43 °C). Ви можете покластися на високу стабільність температури наших професійних пристроїв. Часте відчинення дверцят також не шкодить продуктам у камері. Найсучасніші компоненти, потужні й екологічні холодоагенти та точні системи керування скоординовані так, щоб якість і свіжість продуктів зберігалися без зниження економічності пристроїв.



Безпека й сигнали тривоги

Численні функції безпеки в наших професійних пристроях гарантують належне охолодження та збереження якості продуктів. Наприклад, різноманітні системи сигналізації відразу попереджають про перепади температури, а дверні замки запобігають доступу сторонніх осіб до ваших продуктів.



Гігієнічність і легкість очищення

Під час зберігання продуктів харчування слід неухильно дотримуватися гігієнічних вимог. Тому наші пристрої очищуються особливо легко. Наприклад, вони мають безшовні камери, які можна легко й ретельно протирати. Усі фасади, шухляди й решітчасті полиці сконструйовані так, щоб їх було легко очищувати.



Експлуатація та комплектація

Важливо, щоб упродовж напруженого робочого дня не виникало жодних ускладнень. Завдяки ретельно розробленим деталям, інтелектуальним функціям і чудовій якості матеріалів наші професійні пристрої відрізняються максимальною простотою використання, а отже, полегшують складну роботу.

Надзвичайна ефективність

Придбання професійного обладнання Liebherr особливо виправдано в період зростання цін на електроенергію та різких коливань попиту: високоякісні компоненти, ефективне охолодження й низьке енергоспоживання забезпечують оптимальну сукупну вартість володіння.



Довгострокове задоволення потреб: надзвичайно тривалий строк служби

Техніка Liebherr розрахована на 15-річний строк служби. Завдяки високій міцності обладнання оптимально витримує щоденну експлуатацію. Це якість, яка окуповується та слугує вам довгі роки.

Оригінальна продукція Liebherr: Запасні частини доступні протягом 15 років

Liebherr-Hausgeräte GmbH робить ще один крок уперед у терміні служби своїх високоякісних приладів для клієнтів. Доступність запасних частин буде подовжено до 15 років із моменту закінчення виробництва відповідної моделі. Це стосується всіх функціональних частин, а також частин обладнання, що зберігаються. Liebherr-Hausgeräte також гарантує, що цю послугу надаватимуть стосовно всіх приладів, вироблених із 1 січня 2021 року.

Користь для людей і навколишнього середовища: ультраефективність

Енергоефективні холодильні та морозильні камери дуже вигідні з огляду на постійно зростаючі ціни на електроенергію. Liebherr повністю використовує енергозберігаючий потенціал усіх компонентів: від компресора й ущільнювача до освітлення та електроніки. Наприклад, суперфективні прилади серії Perfection демонструють, як це позитивно впливає на ваші загальні експлуатаційні витрати.

Економія коштів і часу без зайвого клопоту й технічного обслуговування

Професійні прилади Liebherr працюють без фільтрів та інших компонентів і деталей, які потребують регулярної заміни. Немає додаткових вимог, щодо очищення.

Дротяно-трубний конденсатор

Наші міцні дротяно-трубні конденсатори не збирають бруд і не потребують технічного обслуговування. Вони ефективно працюватимуть упродовж багатьох років. Так ви зменшуватимете витрати на експлуатаційне обслуговування холодильника.

Постійне ефективне охолодження, незмінна температура

Обладнання Liebherr забезпечує оптимальне надійне охолодження й заморожування: коливання температури зведені до мінімуму, тому продукти охолоджуються швидко й дбайливо та залишаються свіжими якнайдовше.

Постійне охолодження відповідно до вимог стандарту DIN EN 16825:2015

Продукти харчування зберігають якість лише за мінімальних коливань температури. Холодильники Liebherr вирізняються надстабільною підтримкою температури в діапазоні від -1 °C до 5 °C. Завдяки цьому гарантується не лише належний клімат для зберігання, а й якість ваших товарів і продуктів.

Постійне заморожування відповідно до вимог стандарту DIN EN 16825:2015

Чутливі харчові продукти не можна піддавати значним відхиленням від заданої температури зберігання. Морозильні камери Liebherr гарантують підтримку стабільної температури в діапазоні від -15 до -18°C. Завдяки цьому продукти зберігаються довше, а якість заморожених товарів не втрачається.

Миттєве охолодження з технологією SuperCool

Оптимальна температура навіть для придбаних на ринку продуктів, які встигли нагрітися на сонці: після активації, ваш пристрій Liebherr працюватиме зі збільшеною потужністю, доки свіжі продукти не охолодяться до температури вже наявних. Після цього функція SuperCool автоматично вимкнеться (найпізніше – через 12 годин).

Більше жодного розморожування завдяки технології NoFrost

NoFrost не залишає льоду жодного шансу. Волога, що виникає, усувається завдяки циркуляційному охолодженню, а циклічні фази розморожування витісняють із камери навіть останні її залишки. Це гарантує зручне й безпечне зберігання без утворення льоду.



Миттєве заморожування з режимом SuperFrost

Автоматичний режим SuperFrost швидко знижує температуру в професійній морозильній камері до найнижчого рівня, створюючи в такий спосіб резерв холоду для заморожування зі збереженням вітамінів. Після завершення процесу заморожування або через щонайбільше 65 годин відбувається автоматичне перемикавання на звичайний режим роботи, що запобігає надмірному споживанню енергії.

Ідеальний рівень вологості із системою HumidityControl

Ідеальні кліматичні умови можна забезпечити при правильному поєднанні температури та вологості. За допомогою HumidityControl можна в три етапи відрегулювати вологість відповідно до вимог зберігання певних продуктів, надовго забезпечуючи їхню свіжість.



Безпека як стандарт

Якщо ви продаєте харчові продукти, потурбуйтеся про надійний захист продуктів від перебоїв у процесі охолодження, коливань температури, а також несанкційованого доступу. Усі ці аспекти можна забезпечити за допомогою наших професійних холодильників і морозильних камер.

LightAlarm: світло ввімкнено, дверцята зачинені

У разі неконтрольованого підвищення температури, наприклад якщо не було зачинено дверцята або через якісь інші проблеми, починає блимати внутрішнє освітлення пристрою. У випадку приладів зі скляними дверцятами ви швидко бачитимете, де потрібне ваше втручання. Якщо дверцята непрозорі, блимання світла в камері попереджає про необхідність негайно їх зачинити, щоб зберегти якість продуктів.



Інформація про вимкнення електроживлення: дізнайтеся, що сталося

Якщо через несправність переривається постачання електроенергії, після його відновлення з'являється інформація про збій живлення. Надаються дані, що пристрій було тимчасово знеструмлено, а також указується максимальна температура, яка була досягнута протягом цього часу. Це дає змогу оцінити ймовірність втрати якості продуктів.

Механічний замок: ключ до повного контролю

Уся професійна техніка Liebherr для пекарень і підприємств громадського харчування оснащена механічним замком із двома ключами. Тож ви можете бути впевнені, що сторонні особи не зможуть отримати доступ до ваших товарів.

Електронний замок: гарантія безпеки

Усі прилади Liebherr можна заблокувати та розблокувати електронним замком за допомогою індивідуального PIN-коду. Це дозволяє будь-якій кількості користувачів блокувати та розблоковувати прилад за допомогою інтерфейсу без необхідності ділитися ключем.



Продуманий підхід до чистоти

Бездоганна гігієна дуже важлива, якщо ви професійно займаєтеся обробкою харчових продуктів. Тому наші професійні пристрої мають функції, які від самого початку зменшують забруднення та значно полегшують чищення.

Дренаж у нижній частині для швидкого очищення

Високий рівень гігієни – це просто: вбудований підлоговий дренаж у пристроях для громадського харчування від Liebherr забезпечує зручне очищення в невеликих приміщеннях. Достатньо злити воду, і ваш пристрій знову чистий.



Безпечна камера для незапакованих харчових продуктів

Усі матеріали пристроїв Liebherr для пекарень і підприємств громадського харчування безпечні для харчових продуктів та підходять для зберігання незапакованих продуктів.

Камера без швів для запобігання забрудненню

Внутрішня камера виготовлена з полістиролу – міцного пластику без запаху, який повністю підлягає вторинній обробці. Виготовлена без швів із цільного шматка матеріалу, камера не має прихованих місць, де може збиратися бруд, а великі кути швидко й легко миються. Ідеальне поєднання екологічності та гігієни.



SmartMonitoring: максимальна безпека й допомога

Завдяки SmartMonitoring надійна техніка Liebherr стала ще безпечнішим середовищем для зберігання продуктів. Цифрове хмарне рішення автоматично та постійно відстежує температуру зберігання, а також документує дані про неї й у такий спосіб бере на себе щоденні завдання, яким ви приділяєте багато часу й уваги.

Безперервний контроль

Система SmartMonitoring безперервно й ретельно відстежує постійність температури навіть у неробочий час, наприклад у вихідні дні, для великої кількості приладів, які до того ж можуть знаходитися в різних місцях.

Постійне документування

SmartMonitoring цілодобово документує температуру й усі відповідні параметри охолодження продуктів, що зберігаються в камерах.

Негайна тривога в разі відхилень

У разі відхилень у температурі зберігання ви відразу отримуєте сповіщення за допомогою електронної пошти, SMS або голосового дзвінка. Завдяки цьому ви зможете відреагувати до того, як виникнуть проблеми.

Просте введення в експлуатацію

Прилади нового покоління для дослідницьких установ, лабораторій та медичних закладів випускаються з модулем SmartModule або можуть бути дооснащені ним, і їх можна відразу підключити до мережі SmartMonitoring. Попередні моделі можна легко підключити за допомогою зовнішніх реєстраторів даних. Дізнайтеся, як наша сервісна служба Liebherr може допомогти вам зробити перші кроки на шляху до максимальної безпеки.





Отримайте ліцензію на зменшення робочого навантаження

З індивідуально підбраною ліцензією ви зможете використовувати професійне рішення SmartMonitoring від Liebherr у повному обсязі. Вам стануть доступні всі основні функції, як-от відстеження, документування й оповіщення електронною поштою.

- 36 місяців із моменту активації
- Без автоматичного продовження
- Одна ліцензія на точку вимірювання (холодильну або морозильну камеру)
- Надання доступу будь-якій кількості користувачів
- Керування користувачами й приладами (на основі ролей)
- Додаткове оповіщення за допомогою SMS і голосового дзвінка (функція додається за потреби)

Зареєструйте свій пристрій зараз і отримайте безоплатну пробну ліцензію на 6 місяців.



SmartModule

За допомогою SmartModule можна під'єднати прилади Liebherr до SmartMonitoring або системи моніторингу, якою ви вже користуєтеся. Невеликий блок з інтегрованим інтерфейсом LAN/Wi-Fi буде готовий до роботи, щойно ви встановите його на задній панелі приладу.



Реєстратор температурних даних

Стандартний онлайн-реєстратор даних надійно записує показники температури й через WLAN передає їх безпосередньо до системи SmartMonitoring.



Локальний інтерфейс

Для моніторингу даних із приладів Liebherr також можна застосовувати рішення, якими ви вже користуєтеся. Тоді SmartModule функціонуватиме як локальний інтерфейс, що передає дані вимірювань у вашу систему моніторингу.



3-канальний реєстратор даних

Окрім стандартного датчика температури, 3-канальний реєстратор даних має датчик блокування дверцят, а також додатковий датчик температури, за допомогою якого можна контролювати температуру чутливих продуктів.



Доступність SmartMonitoring залежить від країни.

Докладні відомості про SmartMonitoring доступні на сторінці home.liebherr.com/smartmonitoring

Жодних ускладнень

Робота, пов’язана з харчовими продуктами, часто буває напруженою та неспокійною. Тому наші професійні холодильники та морозильні камери мають багато функцій і розумних деталей, які полегшують цю щоденну роботу.

**Зручне відчинення:
фіксація дверцят, відчинених на 90°**

Якщо дверцята відчинені більш ніж на 90°, вони не зачиняються автоматично. Ви маєте досить простору для рухів, щоб заповнювати камеру обома руками, сортувати або виймати продукти. Окрім того, це полегшує очищення. Якщо двері відчинені менш ніж на 90°, вони зачиняються автоматично, щоб зберегти стабільну температуру і якість продуктів у камері.

Про всяк випадок: обмежувач висування

У центрі кожної решітчастої полиці є обмежувач висування, який запобігає випадінню її вмісту. Навіть за виникнення нестандартної ситуації полицю неможливо витягнути випадково. Під час завантаження та виймання продуктів полиця залишається надійно зафіксованою, і можна бути впевненим, що продукти не випадуть із неї.



Педаль для відкривання ногою

Педаль для відкривання ногою дає змогу легко відчиняти дверцята, коли у вас зайняті руки. Цей аксесуар значно економить час при використанні холодильників і морозильних камер (особливо в робочих приміщеннях), оскільки ви можете легко відчинити дверцята, коли у вас зайняті руки.

**Заощадження зусиль:
ергономічна рейлінгова ручка**

Заощаджуйте зусилля для важливіших справ – рейлінгова ручка призначена для інтенсивного використання. Вона ергономічна, за неї можна братися лівою або правою рукою, її дуже легко очищувати.

**Зручне сенсорне управління:
інтуїтивно зрозуміле керування за допомогою меню**

Про стан пристрою можна дізнатися, не заглядаючи всередину. Інформація відображається на панелі керування, вбудованій у двері на одному рівні з поверхнею. Навігація по меню не потребує пояснень і здійснюється трьома сенсорними кнопками.

Серія Performance

До серії Performance належать пристрої з набором основних функцій. Моделі цього класу відповідають усім вимогам до надійності зберігання за стабільної температури. Усі пристрої серії Performance виготовлені з білої сталі та мають непрозорі дверцята. У морозильних камерах застосовується технологія SmartFrost.



Енергоефективність



Морозильна камера з технологією SmartFrost



HumidityControl

Серія Perfection

Пристрої серії Perfection мають усе необхідне, щоб задовольнити найсуворіші вимоги вашої повсякденної роботи. Вони виготовлені з нержавіючої сталі, мають непрозорі або скляні дверцята та вражають оптимально розробленою системою освітлення. Температурний діапазон у цих пристроях становить від -2 °C до +15 °C; у морозильних камерах застосовуються технології SmartFrost і NoFrost.



Освітлення



Морозильна камера з технологіями NoFrost і SmartFrost, холодильник зі скляними дверцятами



Корпус із нержавіючої сталі



Холодильники та морозильні камери для готелів і закладів громадського харчування – професіонали рекомендують професіоналам

Висока температура, брак місця, метушня... На професійних кухнях холодильники та морозильні камери мають витримувати великі навантаження й завжди працювати якнайкраще. Саме тому компанія Liebherr розробила низку пристроїв для готелів і закладів громадського харчування. У них харчові продукти надійно зберігаються за постійної температури, навіть якщо температура навколишнього середовища підвищується до +40 °C. Ці пристрої міцні, довговічні, легко очищуються та відрізняються особливою екологічністю передусім завдяки використанню природного холодоагента. Водночас вони відповідають усім застосовним директивам, стандартам і нормам включно зі стандартами гігієни, концепцією HACCP та вимогами до гастрономічних контейнерів. Ефективна система охолодження не лише допомагає знизити витрати на електроенергію та загальні експлуатаційні витрати, а й забезпечує надійне збереження продуктів. На неї можна цілком покластися, адже наша мета – досконалість на всіх етапах.

Холодильники та морозильні камери

Холодильники й морозильні камери з внутрішнім покриттям із нержавіючої сталі



Серія Performance



Серія Perfection

Холодильники й морозильні камери з внутрішнім покриттям із пластику



Серія Performance

Серія Perfection

Холодильники й морозильні камери з внутрішнім покриттям із нержавіючої сталі

Серія Performance

	FRPSvg/FFPSvg
Умови навколишнього середовища*	Температура навколишнього середовища +10 °C до +40 °C
Стабільність температури	EN 16825
	Холодильники: від +1 °C до +15 °C / -2 °C до +15 °C
	Морозильні камери: від -9 °C до -26 °C
	Холодильники: клас M1
	Морозильні камери: клас L1
	Холодильники: з трьома діапазонами вологості
	Морозильні камери: з технологією NoFrost
Надійність зберігання	Візуальні та звукові сигнали тривоги
	Сигнал тривоги в разі збою живлення
	Автоматичне закриття дверей, відкритих на < 90°
	Механічний замок
Особливості	Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
	Холодильники: GN 2/1, 530 × 650 мм (поздовжнє завантаження)
	Морозильні: GN 2/1, 530 × 650 мм (поздовжнє завантаження)
	Налаштовуваний таймер технічного обслуговування
	Колеса як аксесуари, з регульованими ніжками (у стандартній комплектації)

Холодильники:
Верхнє світлодіодне освітлення

Морозильні камери:
Верхнє світлодіодне освітлення

Ручка-профіль

Камера й корпус із хромонікелевої сталі (1.4301 / AISI 304)

Можливість підключення до мережі – дооснащення

Витрати електроенергії

UltraEfficient

Директива ЄС 2015/1094

Відповідність вимогам

Директива про безпечність машин і обладнання – EN 60335

Холодильники й морозильні камери з внутрішнім покриттям із пластику

Серія Performance

	FRPSvh/FRPSrh/FFPSvh/FFPSrh
Температура навколишнього середовища +10 °C до +40 °C	
EN 16825	
Холодильники: від +1 °C до +15 °C / -2 °C до +15 °C	
Морозильні камери: від -9 °C до -26 °C	
Холодильники: клас M1	
Морозильні камери: клас L1	
Холодильники: з трьома діапазонами вологості	
Морозильні камери: з технологією NoFrost	
Візуальні та звукові сигнали тривоги	
Сигнал тривоги в разі збою живлення	
Автоматичне закриття дверей, відкритих на < 90°	
Механічний замок	
2,4-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей Touch & Swipe	
Холодильники: GN 2/1, 530 × 650 мм (поздовжнє завантаження)	
Морозильні: GN 2/1, 530 × 650 мм (поздовжнє завантаження)	
Налаштовуваний таймер технічного обслуговування	
Колеса як аксесуари (крім FRPSvh 1412), з регульованими ніжками (у стандартній комплектації)	

Холодильники:
Вертикальне світлодіодне освітлення

Морозильні камери:
Вертикальне світлодіодне освітлення

Ручка-профіль

Камера й корпус із хромонікелевої сталі (1.4301 / AISI 304)

Можливість підключення до мережі

UltraEfficient

Директива ЄС 2015/1094

Директива про безпечність машин і обладнання – EN 60335

Серія Performance

	FRFvg/FFFsg/FCFvg
Температура навколишнього середовища +10 °C до +40 °C	
EN 16825	
Холодильники: від +1 °C до +15 °C	
Морозильні камери: від -9 °C до -26 °C	
Холодильники: клас M1	
Морозильні камери: клас L1	
Холодильники: з трьома діапазонами вологості	
Морозильні камери: з технологією SmartFrost	
Візуальні та звукові сигнали тривоги	
Сигнал тривоги в разі збою живлення	
Автоматичне зачиняння дверцят, відчинених на < 90°	
Механічний замок	
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки	
Холодильники: завширшки 75 см: GN 2/1, 650 × 530 мм (поперечне завантаження)	
Морозильні камери: завширшки 75 см: Europort 600 × 400 мм (поперечне завантаження)	
Налаштовуваний таймер технічного обслуговування	
Колеса / ніжки як аксесуари; у стандартну комплектацію приладів завширшки 75 см входять ніжки	

Верхнє світлодіодне освітлення в моделі FCFvg

Алюмінієва довга ручка

Матеріал камери: пластик
Матеріал корпусу: сталь із порошковим покриттям

Можливість підключення до мережі – дооснащення

SuperEfficient

Директива ЄС 2015/1094 FFFsg (без етикетки)

Директива про безпечність машин і обладнання – EN 60335

Серія Perfection

	FRFCvg/FRFBvg/FFFCvg/FFFBvg/FFFCsg/FCFCvg
Температура навколишнього середовища +10 °C до +40 °C	
EN 16825	
Холодильники: від +1 °C до +15 °C / -2 °C до +15 °C	
Морозильні камери: від -9 °C до -26 °C	
Холодильники: клас M1	
Морозильні камери: клас L1	
Холодильники: з трьома діапазонами вологості	
Морозильні камери: з технологіями SmartFrost і NoFrost	
Візуальні та звукові сигнали тривоги	
Сигнал тривоги в разі збою живлення	
Автоматичне зачиняння дверцят, відчинених на < 90°	
Механічний замок	
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки	
Холодильники: завширшки 75 см: GN 2/1, 650 × 530 мм (поперечне завантаження)	
Морозильні камери: завширшки 75 см: Europort 600 × 400 мм (поперечне завантаження)	
Налаштовуваний таймер технічного обслуговування	
Колеса / ніжки як аксесуари; у стандартну комплектацію приладів завширшки 75 см входять ніжки	

Кришка випарника (захист від примерзання): лише для моделей зі скляними дверцятами; додатково для моделей із непрозорими дверцятами

Холодильники: Моделі з непрозорими дверима та моделі зі скляними дверима – верхнє освітлення, бічне освітлення в моделі FCFCvg

Морозильні камери: Світлодіодне освітлення в передній частині корпусу

Алюмінієва довга ручка

Матеріал камери: пластик
Матеріал корпусу: нержавіюча сталь

Можливість підключення до мережі – дооснащення

SuperEfficient

Директива ЄС 2015/1094 FFFCsg (без етикетки)

Директива про безпечність машин і обладнання – EN 60335

* Відображає температуру навколишнього середовища, за якої гарантується надійна експлуатація приладу. Зазначене вище серійне оснащення може відрізнятися залежно від моделі. Детальну інформацію наведено в описі моделі.

Огляд переваг

Спеціальний замок

Для захисту продуктів від небажаного доступу можна додатково замовити 5 спеціальних замків, як аксесуар для холодильних і морозильних камер. Таким чином можна встановити різні замки на кількох приладах і надавати доступ до певного приладу тільки відповідальному за нього персоналу (продається як аксесуар).

Інформація про збій живлення

Інформація про збій електроживлення повідомляє, коли пристрій було тимчасово відключено від живлення та яка максимальна температура була в той час. Це дає змогу краще оцінити можливу втрату якості продуктів.

Підтримання стабільної температури відповідає стандарту DIN EN 16825:2015

Продукти залишаються якісними лише за незначних коливань температури. За стабільних показників від -1 до +5 °C або від -15 до -18 °C техніка Liebherr забезпечує ідеальні умови для зберігання.

SuperCool

Щоб пристрій Liebherr завжди підтримував ідеальну температуру, функція SuperCool тимчасово знижує її під час завантаження неохолоджених продуктів. Ця функція вимикається автоматично, щонайпізніше – через 12 годин.

HumidityControl

Ідеальні кліматичні умови можна забезпечити при правильному поєднанні температури та вологості. Технологія HumidityControl дозволяє регулювати вологість відповідно до ваших потреб. Для оптимального клімату зберігання та можливості насолоджуватися свіжістю ще довше.

Гратчасті полиці

Завдяки гратчастим полицям із пластиковим покриттям доступні різні варіанти використання камери. Полиці витримують навантаження до 60 кг, тобто можна безпечно зберігати навіть продукти з дуже великою вагою.



Сумісний зі стандартними гастроємностями

Холодильники Liebherr для підприємств громадського харчування зазвичай призначені для використання з гастроємностями євростандарту. Тобто підійде будь-яка стандартна ємність, якою ви користувалися досі.



Легкодоступні холодильні компоненти

Для зручності доступу холодильні компоненти розташовано у верхній частині. Завдяки цьому корисний об'єм камери значно збільшується. Щоб було зручно прибирати або виконувати сервісні роботи (якщо вони знадобляться), передня панель просто відкидається вгору. Її можна повністю зняти, якщо підняти на 45° або більший кут.

Маркування енергоефективності відповідає директиві ЄС 2015/1094.

За маркуванням енергоефективності відразу зрозуміло, наскільки економічна професійна техніка Liebherr. Низьке енергоспоживання також допомагає зменшувати загальні експлуатаційні витрати.

Випарник з катафорезним покриттям

Катафорезне покриття випарника надійно захищає його від впливу таких агресивних та корозійно-активних речовин, як солі чи фруктоза.

Відповідність стандарту DIN EN 60335 для безпеки пристроїв

Щоб забезпечити максимальну безпеку продукції, ми не обмежуємося маркуванням UKCA/CE, що вимагається за законом: усі ділянки, пов'язані з безпекою, перевіряє незалежна лабораторія.

Дверцята, що зачиняються автоматично

Для полегшення завантаження й вивантаження продуктів, а також очищення двері холодильника не зачиняються, якщо відчинити їх приблизно на 90°. Вбудований механізм зменшує вібрації, що гарантує стабільність і вертикальне положення навіть невеликих продуктів під час відчинення пристрою.



Замінний ущільнювач дверей

Заощаджуйте гроші й час. Дверні ущільнювачі Liebherr легко замінюються. У разі пошкодження ущільнювача можна замінити самостійно. Для цього не знадобляться інструменти.

Корпус і внутрішня поверхня з нержавіючої сталі

У місцях, де зберігаються продукти харчування, найважливішою є гігієна. Саме тому внутрішній корпус моделей Gastronorm 2/1 виготовляється методом глибокої витяжки з гігієнічної нержавіючої сталі й не містить функціональних частин, які незручно очищувати. Безшовні бічні панелі зовнішнього корпусу з нержавіючої сталі з ізоляційним шаром також дуже легко чистити. Зовнішні та внутрішні конструкції холодильників і морозильних камер із нержавіючої сталі GN 2/1 стійкі до впливу струменів води відповідно до IPX5.

Підлоговий дренаж

Вбудований підлоговий дренаж у пристроях Liebherr забезпечує зручне очищення в невеликих приміщеннях. Достатньо злити воду, і ваш пристрій знову гігієнічно чистий.

Наші холодильні та морозильні камери GN 2/1 із нержавіючої сталі створені для вирішення складних задач. Потужні холодильні компоненти забезпечують швидке охолодження харчових продуктів за низького енергоспоживання. Електронне обладнання, що відповідає вимогам концепції HACCP, дає змогу встановлювати температуру з точністю до одного градуса й тримати її незмінною, надійно захищаючи продукти в процесі зберігання навіть за високої температури навколишнього середовища. Установлювані на різній висоті решітки й камера без зайвих елементів дають змогу розташовувати продукти як завгодно, що дуже спрощує зберігання й чищення.

Електронне обладнання з вбудованою функцією реєстрації температури

Просте у використанні сенсорне електронне обладнання керує функцією енергоощадного розморожування відповідно до поточних потреб. Через інтерфейс SmatMonitoring пристрої можна підключати до хмарної зовнішньої системи моніторингу. Вбудований реєстратор даних фіксує і зберігає показники мінімальної та максимальної температур у камері для документації, що відповідає вимогам HACCP. У разі коливань температури чи інших проблем електронна система подає візуальний і звуковий сигнал тривоги й у такий спосіб захищає вміст камери.

Холодильні й морозильні камери GN 2/1 із динамічною системою охолодження, корпус і камера з нержавіючої сталі

Якість у кожній дрібниці



LightAlarm

У разі неконтрольованого підвищення температури, наприклад якщо не було зачинено дверцята або через якісь інші проблеми, починає блимати внутрішнє освітлення пристрою. У випадку приладів зі скляними дверцятами ви швидко побачите, де потрібне ваше втручання. Якщо дверцята непрозорі, блимання світла в камері попереджає про необхідність негайно їх зачинити, щоб зберегти якість продуктів.



Розширений діапазон температури від -2 °C до +15 °C

Холодильники Liebherr мають розширений температурний діапазон від -2 до +15 °C – навіть м'ясо довше залишається свіжим і смачним.



Інтерфейс Wi-Fi/LAN

Завдяки інтерфейсу Wi-Fi/LAN ви зможете під'єднати прилади до Liebherr SmartMonitoring або до будь-якої іншої локальної системи.



Міцна безшовна камера

Безшовна камера з нержавіючої сталі має виступи для встановлення полиць. Окрім того, вона стійка до корозії, гігієнічна й дуже легко очищується. Решітки витримують навантаження до 60 кг, тож навіть продукти з великою вагою не створюють проблем. Гастрономічні контейнери 2/1 можна встановлювати безпосередньо на виступи.



Світлодіодне освітлення

Світлодіодне освітлення навіть у темряві забезпечує чудову видимість вмісту холодильника. Завдяки оптимальному огляду ви відразу знайдете потрібний продукт, дверцята можна буде швидко зачинити, а температура всередині залишиться стабільною. Це позбавить вас від довгих пошуків і насамперед – від зайвих витрат на електроенергію. Вбудоване світлодіодне освітлення спрощує процес прибирання.



Збільшене поле огляду через скляні дверцята

Бачити, які продукти є в наявності, надзвичайно важливо протягом метушливого робочого дня. Через повністю скляні дверцята зі збільшеним полем огляду видно максимум внутрішнього простору приладу. Тому ви зможете зручно впорядкувати продукти й швидко знаходити потрібні, заощаджуючи дорогоцінний час.



FRPSvh 1412

Perfection

Загальний об'єм / корисний об'єм	1414 / 1096 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	1427 / 867 / 2115
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	1239 / 650 / 1512
Клас енергоефективності ¹	C
Споживання електроенергії за 365 днів	1134 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	4
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	M1
Температура навколишнього середовища ²	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	60 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	4,0 А
Споживана потужність	320 Вт
Тепловиділення	650 кДж/год
Система охолодження	динамічна
Спосіб розморожування	автоматичний
Діапазон температур	+1 °C до +15 °C
Лінійка Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 мм (поздовжня вставка)
Матеріал корпусу / колір	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал / колір дверей	Двері з ізоляційного скла з рамкою з хромонікелевої сталі (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал внутрішнього покриття	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
Тип керування	2,4-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей Touch & Swipe
Індикатор температури	зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний і акустичний
Внутрішнє освітлення	Світлодіодний ліхтар з обох боків, який вмикається окремо
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	SmartModule / Вбудований, знімний варіант
Інтерфейс	WLAN/LAN
Регульовані полиці	8
Матеріал полиць	Решітки з пластиковим покриттям
Навантажувальна здатність полиці	60 кг
Висота регульованих ніжок	115–175 мм
Ручка	Накладка на ручку
Тип замка	механічний
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	з фіксацією ліворуч / з фіксацією праворуч
Вага брутто / вага нетто	262 / 242 кг
Доступний також для центрального підключення	FRPSrh 1412
Акcesуари	
Решітчаста полиця (нержавіюча сталь / сіра)	7112622 / 7112606
Ролики, Ø 100 мм	
Педаль для відкривання ногою	9597649
Набір для системи Side-by-Side сірий	9597778



FRPSvh 1402

Perfection

Загальний об'єм / корисний об'єм	1360 / 1096 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	1427 / 867 / 2115
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	1014 / 650 / 1512
Клас енергоефективності ¹	B
Споживання електроенергії за 365 днів	807 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	5
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	M1
Температура навколишнього середовища ²	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	60 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	4,0 А
Споживана потужність	320 Вт
Тепловиділення	520 кДж/год
Система охолодження	динамічна
Спосіб розморожування	автоматичний
Діапазон температур	-2 °C до +15 °C
Лінійка Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 мм (поздовжня вставка)
Матеріал корпусу / колір	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал / колір дверей	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал внутрішнього покриття	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
Тип керування	2,4-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей Touch & Swipe
Індикатор температури	зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний і акустичний
Внутрішнє освітлення	Світлодіодний ліхтар з обох боків
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	SmartModule / Вбудований, знімний варіант
Інтерфейс	WLAN/LAN
Регульовані полиці	8
Матеріал полиць	Решітки з пластиковим покриттям
Навантажувальна здатність полиці	60 кг
Висота регульованих ніжок	115–175 мм
Ручка	Накладка на ручку
Тип замка	механічний
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	з фіксацією ліворуч / з фіксацією праворуч
Вага брутто / вага нетто	225 / 200 кг
Доступний також для центрального підключення	FRPSrh 1402
Акcesуари	
Решітчаста полиця (нержавіюча сталь / сіра)	7112622 / 7112606
Ролики, Ø 100 мм	9597965
Педаль для відкривання ногою	9597649
Набір для системи Side-by-Side сірий	9597778



FRPSvh 6511

Perfection

Загальний об'єм / корисний об'єм	625 / 486 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	697 / 867 / 2115
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	509 / 650 / 1512
Клас енергоефективності ¹	B
Споживання електроенергії за 365 днів	412 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	5
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	M1
Температура навколишнього середовища ²	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	60 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	4,0 А
Споживана потужність	220 Вт
Тепловиділення	365 кДж/год
Система охолодження	динамічна
Спосіб розморожування	автоматичний
Діапазон температур	+1 °C до +15 °C
Лінійка Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 мм (поздовжня вставка)
Матеріал корпусу / колір	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал / колір дверей	Двері з ізоляційного скла з рамкою з хромонікелевої сталі (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал внутрішнього покриття	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
Тип керування	2,4-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей Touch & Swipe
Індикатор температури	зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний і акустичний
Внутрішнє освітлення	Світлодіодний ліхтар ліворуч, вмикається окремо
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	SmartModule / Вбудований, знімний варіант
Інтерфейс	WLAN/LAN
Регульовані полиці	4
Матеріал полиць	Решітки з пластиковим покриттям
Навантажувальна здатність полиці	60 кг
Висота регульованих ніжок	115–175 мм
Ручка	Накладка на ручку
Тип замка	механічний
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	праворуч, з можливістю перевішування
Вага брутто / вага нетто	157 / 138 кг
Доступний також для центрального підключення	FRPSrh 6511
Акcesуари	
Решітчаста полиця (нержавіюча сталь / сіра)	7112622 / 7112606
Ролики, Ø 100 мм	9597828
Педаль для відкривання ногою	9597617
Набір для системи Side-by-Side сірий	9597778



FRPSvh 6501

Perfection

Загальний об'єм / корисний об'єм	597 / 486 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	697 / 867 / 2115
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	509 / 650 / 1512
Клас енергоефективності ¹	A
Споживання електроенергії за 365 днів	302 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	5
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	M1
Температура навколишнього середовища ²	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	60 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	4,0 А
Споживана потужність	220 Вт
Тепловиділення	305 кДж/год
Система охолодження	динамічна
Спосіб розморожування	автоматичний
Діапазон температур	-2 °C до +15 °C
Лінійка Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 мм (поздовжня вставка)
Матеріал корпусу / колір	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал / колір дверей	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал внутрішнього покриття	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
Тип керування	2,4-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей Touch & Swipe
Індикатор температури	зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний і акустичний
Внутрішнє освітлення	Світлодіодний ліхтар ліворуч
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	SmartModule / Вбудований, знімний варіант
Інтерфейс	WLAN/LAN
Регульовані полиці	4
Матеріал полиць	Решітки з пластиковим покриттям
Навантажувальна здатність полиці	60 кг
Висота регульованих ніжок	115–175 мм
Ручка	Накладка на ручку
Тип замка	механічний
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	праворуч, з можливістю перевішування
Вага брутто / вага нетто	134 / 117 кг
Доступний також для центрального підключення	FRPSrh 6501
Акcesуари	
Решітчаста полиця (нержавіюча сталь / сіра)	7112622 / 7112606
Ролики, Ø 100 мм	9597828
Педаль для відкривання ногою	9597617
Набір для системи Side-by-Side сірий	9597778

1 Згідно з Регламентом ЄС 2015/1094-IV.
2 Відображає температуру навколишнього середовища, за якої гарантується надійна експлуатація приладу.



FRPSvg 1402
Performance

Загальний об'єм / корисний об'єм
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)

Клас енергоефективності ¹
Споживання електроенергії за 365 днів
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)
Температура навколишнього середовища ²
Холодоагент
Звукова потужність
Напруга / Частота
Параметри для підключення
Споживана потужність
Тепловиділення
Система охолодження
Спосіб розморожування
Діапазон температур
Лінійка Gastronorm
Матеріал корпусу / колір
Матеріал / колір дверей
Матеріал внутрішнього покриття
Тип керування
Індикатор температури
Сигнал попередження про несправність
Внутрішнє освітлення
Тип підключення
Рішення для підключення до мережі
Інтерфейс
Регульовані полиці
Матеріал полиць
Навантажувальна здатність полиці
Висота регульованих ніжок
Ручка
Тип замка
Автоматичне закриття дверцят
Дверні петлі
Вага бруто / вага нетто
Доступний також із поворотними роликами

1360 / 1096 л
1427 / 867 / 2115
1239 / 650 / 1512



807 кВт·год
5
M1
+10 °C до +40 °C
R 290
60 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
4,0 A
320 Вт
520 кДж/год
динамічна
автоматичний
-2 °C до +15 °C
GN 2/1, 530 × 650 мм (поздовжня вставка)
Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Верхнє світлодіодне освітлення
SmartModule
З можливістю дооснащення
WLAN/LAN (додатково)
6
Решітки з пластиковим покриттям
60 кг
115-175 мм
Накладка на ручку
механічний
так
з фіксацією ліворуч / з фіксацією праворуч
210 / 187 кг
FRPSvg 1402 модель 924

7112622 / 7112606
9597965
9597649
9597778
6145269



FRPSvg 6511
Performance

Загальний об'єм / корисний об'єм
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)

Клас енергоефективності ¹
Споживання електроенергії за 365 днів
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)
Температура навколишнього середовища ²
Холодоагент
Звукова потужність
Напруга / Частота
Параметри для підключення
Споживана потужність
Тепловиділення
Система охолодження / Спосіб розморожування
Діапазон температур
Лінійка Gastronorm
Матеріал корпусу / колір
Матеріал / колір дверей

Матеріал внутрішнього покриття
Тип керування
Індикатор температури
Сигнал попередження про несправність
Внутрішнє освітлення
Тип підключення
Рішення для підключення до мережі
Інтерфейс
Регульовані полиці
Матеріал полиць
Навантажувальна здатність полиці
Висота регульованих ніжок
Ручка
Тип замка
Автоматичне закриття дверцят
Дверні петлі
Вага бруто / вага нетто
Доступний також із поворотними роликами

Аксесуари
Решітчаста полиця (нержавіюча сталь / сіра)
Ролики, Ø 100 мм
Педаль для відкривання ногою
Набір для системи Side-by-Side сірий
SmartModule

625 / 486 л
697 / 867 / 2115
509 / 650 / 1512



412 кВт·год
5
M1
+10 °C до +40 °C
R 290
60 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
4,0 A
220 Вт
365 кДж/год
динамічна / автоматичний
+1 °C до +15 °C
GN 2/1, 530 × 650 мм (поздовжня вставка)
Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Двері з ізоляційного скла з рамкою з хромонікелевої сталі
(1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Світлодіодне стельове освітлення, вмикається окремо
SmartModule
З можливістю дооснащення
WLAN/LAN (додатково)
3
Решітки з пластиковим покриттям
60 кг
115-175 мм
Накладка на ручку
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
151 / 138 кг

7112622 / 7112606
9597828
9597617
9597778
6145269



FRPSvg 6501
Performance

597 / 486 л
697 / 867 / 2115
509 / 650 / 1512



302 кВт·год
5
M1
+10 °C до +40 °C
R 290
60 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
4,0 A
220 Вт
305 кДж/год
динамічна / автоматичний
-2 °C до +15 °C
GN 2/1, 530 × 650 мм (поздовжня вставка)
Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь

Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Верхнє світлодіодне освітлення
SmartModule
З можливістю дооснащення
WLAN/LAN (додатково)
3
Решітки з пластиковим покриттям
60 кг
115-175 мм
Накладка на ручку
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
139 / 114 кг
FRPSvg 6501 модель 924

7112622 / 7112606
9597828
9597617
9597778
6145269



FFPSvh 1402

Perfection

Загальний об'єм / корисний об'єм	1360 / 1096 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	1427 / 867 / 2115
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	507 / 650 / 1512
Клас енергоефективності ¹	B
Споживання електроенергії за 365 днів	2208 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	5
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	L1
Температура навколишнього середовища ²	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	60 дБ(А)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50/60 Гц
Параметри для підключення	4,0 А
Споживана потужність	580 Вт
Тепловиділення	1485 кДж/год
Система охолодження / Спосіб розморожування	динамічна / автоматичний
Діапазон температур	-9 °C до -26 °C
Лінійка Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 мм (поздовжня вставка)
Матеріал корпусу / колір	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал / колір дверей	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал внутрішнього покриття	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
Тип керування	2,4-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей Touch & Swipe
Індикатор температури	зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний і акустичний
Внутрішнє освітлення	Світлодіодний ліхтар з обох боків
Тип підключення	SmartModule
Рішення для підключення до мережі	Вбудований, знімний варіант
Інтерфейс	WLAN/LAN
Регульовані полиці	8
Матеріал полиць	Решітки з пластиковим покриттям
Навантажувальна здатність полиці	60 кг
Висота регульованих ніжок	115-175 мм
Ручка	Накладка на ручку
Тип замка	механічний
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	з фіксацією ліворуч / з фіксацією праворуч
Вага бруто / вага нетто	225 / 200 кг
Доступний також для центрального підключення	FFPSrh 1402
Акcesуари	
Решітчаста полиця (нержавіюча сталь / сіра)	7112622 / 7112606
Ролики, Ø 100 мм	9597965
Педаль для відкривання ногою	9597649
Набір для системи Side-by-Side сірий	9597778



FFPSvh 6501

Perfection

597 / 486 л
697 / 867 / 2115
509 / 650 / 1512
B
1054 кВт·год
5
L1
+10 °C до +40 °C
R 290
60 дБ(А)
220 - 240В~ / 50 Гц
4,0 А
610 Вт
975 кДж/год
динамічна / автоматичний
-9 °C до -26 °C
GN 2/1, 530 × 650 мм (поздовжня вставка)
Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
2,4-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей Touch & Swipe
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Світлодіодний ліхтар ліворуч
SmartModule
Вбудований, знімний варіант
WLAN/LAN
4
Решітки з пластиковим покриттям
60 кг
115-175 мм
Накладка на ручку
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
144 / 127 кг
FFPSrh 6501
7112622 / 7112606
9597828
9597617
9597778



FFPSvg 1402

Performance

Загальний об'єм / корисний об'єм	1360 / 1096 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	1427 / 867 / 2115
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	1239 / 650 / 1512
Клас енергоефективності ¹	B
Споживання електроенергії за 365 днів	2208 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	5
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	L1
Температура навколишнього середовища ²	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	60 дБ(А)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50/60 Гц
Параметри для підключення	4,0 А
Споживана потужність	580 Вт
Тепловиділення	1420 кДж/год
Система охолодження	динамічна
Спосіб розморожування	автоматичний
Діапазон температур	-9 °C до -26 °C
Лінійка Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 мм (поздовжня вставка)
Матеріал корпусу / колір	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал / колір дверей	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал внутрішнього покриття	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
Тип керування	Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
Індикатор температури	зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний і акустичний
Внутрішнє освітлення	Верхнє світлодіодне освітлення
Тип підключення	SmartModule
Рішення для підключення до мережі	З можливістю дооснащення
Інтерфейс	WLAN/LAN (додатково)
Регульовані полиці	6
Матеріал полиць	Решітки з пластиковим покриттям
Навантажувальна здатність полиці	60 кг
Висота регульованих ніжок	115-175 мм
Ручка	Накладка на ручку
Тип замка	механічний
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	з фіксацією ліворуч / з фіксацією праворуч
Вага бруто / вага нетто	225 / 200 кг
Доступний також із поворотними роликами	FFPSvg 1402 модель 924
Акcesуари	
Решітчаста полиця (нержавіюча сталь / сіра)	7112622 / 7112606
Ролики, Ø 100 мм	9597965
Педаль для відкривання ногою	9597649
Набір для системи Side-by-Side сірий	9597778
SmartModule	6145269



FFPSvg 6501

Performance

597 / 486 л
697 / 867 / 2115
509 / 650 / 1512
B
1180 кВт·год
5
L1
+10 °C до +40 °C
R 290
60 дБ(А)
220 - 240В~ / 50 Гц
4,0 А
610 Вт
975 кДж/год
динамічна
автоматичний
-9 °C до -26 °C
GN 2/1, 530 × 650 мм (поздовжня вставка)
Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Верхнє світлодіодне освітлення
SmartModule
З можливістю дооснащення
WLAN/LAN (додатково)
3
Решітки з пластиковим покриттям
60 кг
115-175 мм
Накладка на ручку
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
141 / 123 кг
FFPSvg 6501 модель 924
7112622 / 7112606
9597828
9597617
9597778
6145269

Довший термін зберігання й коротша відстань завдяки новим холодильним столам компанії Liebherr

Робота на професійній кухні передбачає велику швидкість дій в обмеженому просторі. Тому тут потрібні пристрої, які гнучко адаптуються до наявних умов і бездоганно працюють у будь-якій ситуації. Ретельно розроблені холодильні столи Liebherr із раціональною висотою скорочують відстані пересування й оптимізують робочі процеси. Завдяки рівномірному розподілу температури вони охолоджуються до останнього куточка, тому продукти в них довше зберігають свіжість. Отже, свіжі продукти завжди під рукою. Холодильні столи Liebherr із нержавіючої сталі забезпечують максимальну зручність очищення та гігієнічно бездоганне зберігання без утворення конденсату. Для більшої зручності столи оснащені висувними контейнерами, які відповідають стандарту GN. Їх кількість можна вибрати залежно від своїх потреб. Однак пристрої з нової серії вражають не лише неймовірною функціональністю, а й надзвичайною міцністю та довговічністю. А ще – не в останню чергу – енергоефективністю й низькими загальними експлуатаційними витратами.

Огляд переваг



Сумісний зі стандартними гастроємностями

Холодильники Liebherr для підприємств громадського харчування зазвичай призначені для використання з гастроємностями євро-стандарту. Тобто підійде будь-яка стандартна ємність, якою ви користувалися досі.

Камера безпечна для продуктів харчування

Усі матеріали, що використовуються в устаткуванні Liebherr для підприємств громадського харчування, безпечні для харчових продуктів і тому ідеально підходять для зберігання продуктів без пакування.

Контейнери 1/3, 1/2 та 2/3

Холодильні столи Liebherr можна комплектувати контейнерами різної висоти залежно від ваших потреб. Ви можете обирати між трьома варіантами: контейнери 1/3, 1/2 та 2/3.



Стільниці

Стільниці з нержавіючої сталі, що пасують холодильним столам Liebherr, – це ідеальна робоча поверхня. За потреби їх можна обладнати захистом від бризок. А якщо ви плануєте індивідуальне рішення, наші холодильні столи також доступні у версії без стільниць.

Відповідність стандарту DIN EN 60335 для безпеки пристроїв

Щоб забезпечити максимальну безпеку продукції, ми не обмежуємося маркуванням UKCA/CE, що вимагається за законом: усі ділянки, пов'язані з безпекою, перевіряє незалежна лабораторія.

Маркування енергоефективності відповідає директиві ЄС 2015/1094.

За маркуванням енергоефективності відразу зрозуміло, наскільки економічна професійна техніка Liebherr. Низьке енергоспоживання також допомагає зменшувати загальні експлуатаційні витрати.



Регульовані за висотою ніжки

Завдяки регульованим ніжкам (додатковий аксесуар) висоту приладу можна змінити відповідно до ваших потреб. Наприклад, професійне обладнання можна підняти, щоб прибирати під ним було зручніше.

Висувні контейнери

Кожна деталь холодильного стола Liebherr створена для функціональності. Наприклад, якщо вам потрібно помити контейнери, їх можна без проблем дістати й легко поставити назад завдяки телескопічним рейкам.



Двері

Холодильні столи доступні в двох варіантах: з контейнерами або з дверцятами. Двері залишаються відкритими з кутом понад 90° для легкого заповнення і розвантаження.

FRTSvg 7582 S01 Performance

Інтуїтивно зрозуміла навігація

Зручність у вас під рукою: зчитуйте стан приладу з панелі керування, що вбудована у фронтальну частину приладу. Інтуїтивно зрозуміла навігація меню, яка керується п'ятьма зручними сенсорними кнопками.

Холодильні столи із динамічною системою охолодження, корпус і камера з нержавіючої сталі

Якість до найдрібніших деталей



Корпус із нержавіючої сталі

Гігієна й довговічність: уся камера виконана з високоякісної нержавіючої сталі, тому пристрій легко миється та може тішити покупця дуже довгий час.



Суперефективність

Зростання цін на електроенергію збільшує вимоги до ефективності холодильників і морозильних камер. Компанія Liebherr повністю використовує енергозберігаючий потенціал усіх компонентів: від компресора й ущільнювача до освітлення та електроніки. Результат вражає – передусім із погляду експлуатаційних витрат протягом усього терміну служби.



Замінний ущільнювач дверей

Заощаджуйте гроші й час. Дверні ущільнювачі Liebherr легко замінюються. У разі пошкодження ущільнювач можна замінити самостійно. Для цього не знадобляться інструменти.



Обігрів рамок дверей

Більше не потрібно турбуватися про виникнення плісняви чи льоду. Щоб запобігти утворенню конденсату, усі професійні холодильні й морозильні столи Liebherr оснащено висувними контейнерами та підігрівом рамок. Завдяки цьому не лише знижуються витрати на очищення, а й підвищується гігієнічність пристрою.

Перевага розморожування гарячим газом

Зменшується час підвищення температури

30 хв

Електричне розморожування

10 хв

системі розморожування гарячим газом.



Енергоефективне розморожування гарячим газом (для plug-in моделей)

Розморожування проводиться швидше, а потреба в ньому виникає рідше. Електронний контролер розраховує оптимальні цикли розморожування з урахуванням часу роботи компресора. Енергоефективний гарячий газ скорочує час розморожування з 30 до 10 хвилин за мінімального підвищення температури в приладі. Це означає, що продукти не зазнають зайвої дії коливань температури і їх не потрібно виймати під час розморожування.

Підтримання стабільної температури відповідає стандарту DIN EN 16825:2015/Охолодження

Продукти залишаються якісними лише за незначних коливань температури. За стабільних показників від -1 до $+5$ °C або від -15 до -18 °C техніка Liebherr забезпечує ідеальні умови для зберігання.

Огляд асортименту продукції

Два відділи



Три відділи



Чотири відділи



Варіанти контейнерів



- 

100–150 мм
Регульовані за висотою
ніжки
Додатково: Без ніжок
- 

Додатково:
Ролики

- 1 Двері
- 2 Контейнери 2 x 1/2
(внутрішня висота 20 см)
- 3 Контейнери 3 x 1/3
(внутрішня висота 14 см)
- 4 Контейнери 1/3 + 2/3
(внутрішня висота 30 см)

Доступні варіанти виконання: із вбудованою (plug-in) або із зовнішньою (remote cooling) системою охолодження. Усі наші морозильні та холодильні столи доступні, як із вбудованою (plug-in) так і із зовнішньою (remote cooling) системою охолодження. Це означає, що їх можна ідеально адаптувати до ваших індивідуальних потреб або місцевих умов. Прилади із зовнішньою системою охолодження можна встановити на опорній цоколь.

Варіанти моделей (стілниця)

Додатковий номер для стільниці	
001	без стільниці
T01	Стільниця з нержавіючої сталі без захисту від бризок
S01	Стільниця з нержавіючої сталі із захистом від бризок



Стільниці нових холодильних столів доступні в трьох варіантах. У кінці номера моделі слід додати відповідний номер (001, T01, S01).
Приклад: FFTSvг 7521 001

Холодильні столи

Назва виробу		Дверцята/контейнери (зліва направо)			
Вбудоване охолодження	Зовнішнє охолодження	Перший відділ	Другий відділ	Третій відділ	Четвертий відділ
FRTSvг 7521	FRTSrg 7521	Ізольовані дверцята	Ізольовані дверцята		
FRTSvг 7550	FRTSrg 7550	Контейнери 2× 1/2	Ізольовані дверцята		
FRTSvг 7551	FRTSrg 7551	Контейнери 1/3 + 2/3	Ізольовані дверцята		
FRTSvг 7552	FRTSrg 7552	Контейнери 3× 1/3	Ізольовані дверцята		
FRTSvг 7522	FRTSrg 7522	Контейнери 2× 1/2	Контейнери 2× 1/2		
FRTSvг 7523	FRTSrg 7523	Контейнери 3× 1/3	Контейнери 2× 1/2		
FRTSvг 7524	FRTSrg 7524	Контейнери 3× 1/3	Контейнери 3× 1/3		
FRTSvг 7531	FRTSrg 7531	Ізольовані дверцята	Ізольовані дверцята	Ізольовані дверцята	
FRTSvг 7553	FRTSrg 7553	Контейнери 2× 1/2	Ізольовані дверцята	Ізольовані дверцята	
FRTSvг 7555	FRTSrg 7555	Контейнери 3× 1/3	Ізольовані дверцята	Ізольовані дверцята	
FRTSvг 7556	FRTSrg 7556	Контейнери 2× 1/2	Контейнери 2× 1/2	Ізольовані дверцята	
FRTSvг 7559	FRTSrg 7559	Контейнери 1/3 + 2/3	Контейнери 2× 1/2	Ізольовані дверцята	
FRTSvг 7561	FRTSrg 7561	Контейнери 3× 1/3	Контейнери 1/3 + 2/3	Ізольовані дверцята	
FRTSvг 7532	FRTSrg 7532	Контейнери 2× 1/2	Контейнери 2× 1/2	Контейнери 2× 1/2	
FRTSvг 7534	FRTSrg 7534	Контейнери 3× 1/3	Контейнери 3× 1/3	Контейнери 3× 1/3	
FRTSvг 7563	FRTSrg 7563	Контейнери 2× 1/2	Контейнери 2× 1/2	Контейнери 3× 1/3	
FRTSvг 7565	FRTSrg 7565	Контейнери 2× 1/2	Контейнери 3× 1/3	Контейнери 3× 1/3	
FRTSvг 7566	FRTSrg 7566	Контейнери 2× 1/2	Контейнери 3× 1/3	Контейнери 1/3+2/3	
FRTSvг 7541	FRTSrg 7541	Ізольовані дверцята	Ізольовані дверцята	Ізольовані дверцята	Ізольовані дверцята
FRTSvг 7542		Контейнери 2× 1/2	Контейнери 2× 1/2	Контейнери 2× 1/2	Контейнери 2× 1/2
FRTSvг 7543		Контейнери 2× 1/3 + 2/3	Контейнери 2× 1/3 + 2/3	Контейнери 2× 1/3 + 2/3	Контейнери 2× 1/3 + 2/3
	FRTSrg 7544	Контейнери 2× 1/2	Контейнери 2× 1/2	Контейнери 2× 1/2	Ізольовані дверцята
FRTSvг 7570	FRTSrg 7570	Контейнери 2× 1/2	Ізольовані дверцята	Ізольовані дверцята	Ізольовані дверцята
FRTSvг 7572	FRTSrg 7572	Контейнери 3× 1/3	Ізольовані дверцята	Ізольовані дверцята	Ізольовані дверцята
FRTSvг 7573	FRTSrg 7573	Контейнери 2× 1/2	Контейнери 2× 1/2	Ізольовані дверцята	Ізольовані дверцята
FRTSvг 7576	FRTSrg 7576	Контейнери 2× 1/2	Контейнери 1/3 + 2/3	Ізольовані дверцята	Ізольовані дверцята
FRTSvг 7578	FRTSrg 7578	Контейнери 2× 1/2	Контейнери 2× 1/2	Контейнери 2× 1/2	Ізольовані дверцята
FRTSvг 7582	FRTSrg 7582	Контейнери 2× 1/2	Контейнери 2× 1/2	Контейнери 3× 1/3	Ізольовані дверцята
FRTSvг 7584		Контейнери 3× 1/3	Контейнери 2× 1/3 + 2/3	Контейнери 2× 1/2	Ізольовані дверцята

Морозильні столи

Вбудоване охолодження	Зовнішнє охолодження	Перший відділ	Другий відділ	Третій відділ	Четвертий відділ
FFTSvг 7521	FFTSrg 7521	Ізольовані дверцята	Ізольовані дверцята		
FFTSvг 7531	FFTSrg 7531	Ізольовані дверцята	Ізольовані дверцята	Ізольовані дверцята	
FFTSvг 7541	FFTSrg 7541	Ізольовані дверцята	Ізольовані дверцята	Ізольовані дверцята	Ізольовані дверцята

Стільниці нових холодильних столів доступні в трьох варіантах. У кінці номера моделі слід додати відповідний номер (001, T01, S01). **Приклад: FFTSvg 7521 001**



FRTSvg 7563 Performance	
Загальний об'єм / корисний об'єм	440 / 201 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	1780 / 680 / 810
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	1320 / 550 / 570
Клас енергоефективності ¹	D
Споживання електроенергії за 365 днів	1181 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	4
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	M1
Температура навколишнього середовища ²	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	56 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення / Споживана потужність	1,2 А / 300 Вт
Система охолодження / Спосіб розморожування	динамічна / автоматичний
Діапазон температур	-2 °C до +8 °C
Лінійка Gastronorm	GN 1/1, 530 × 325 мм (поздовжня вставка)
Матеріал корпусу / колір	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал / колір дверей	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал внутрішнього покриття	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
Тип керування	Світлодіодний 7-сегментний індикатор із кнопками
Індикатор температури	зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний
Кількість відділів	3
Відділ 1	2 контейнер 1/2
Відділ 2	2 контейнер 1/2
Відділ 3	3 контейнер 1/3
Система висувних ящиків	Телескопічна напрямна з механізмом повного висування
Робоча поверхня	без стільниці
Реєстрація мін. та макс. температури	так
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	зовнішні реєстратори даних / 3 можливість дооснащення
Інтерфейс	RS485 (додатково)
Полиці для зберігання (холодильна камера)	
Регульовані полиці	
Матеріал полиць	
Навантажувальна здатність полиці	30 кг
Висота регульованих ніжок	100 - 150 мм
Ручка	Накладка на ручку
Автоматичне закриття дверцят	
Дверні петлі	
Нагрівання передньої рами	так
Вага брутто / вага нетто	216 / 195 кг
Акcesуари	
Решітчаста полиця (нержавіюча сталь / сіра)	
Кронштейн для кріплення зліва	7790590
Кронштейн для кріплення справа	7790589
Набір із 4 роликів	7790636

FRTSvg 7531 модель S01 Performance	
Загальний об'єм / корисний об'єм	440 / 274 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	1780 / 700 / 950
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	1320 / 555 / 570
Клас енергоефективності ¹	A
Споживання електроенергії за 365 днів	617 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	5
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	M1
Температура навколишнього середовища ²	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	56 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення / Споживана потужність	1,2 А / 285 Вт
Система охолодження / Спосіб розморожування	динамічна / автоматичний
Діапазон температур	-2 °C до +8 °C
Лінійка Gastronorm	GN 1/1, 530 × 325 мм (поздовжня вставка)
Матеріал корпусу / колір	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал / колір дверей	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал внутрішнього покриття	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
Тип керування	Світлодіодний 7-сегментний індикатор із кнопками
Індикатор температури	зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний
Кількість відділів	3
Відділ 1	Дверцята
Відділ 2	Дверцята
Відділ 3	Дверцята
Система висувних ящиків	
Робоча поверхня	стільниця із захистом від бризок
Реєстрація мін. та макс. температури	так
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	зовнішні реєстратори даних / 3 можливість дооснащення
Інтерфейс	RS485 (додатково)
Полиці	9
Регульовані полиці	6
Матеріал полиць	Решітки з пластиковим покриттям
Навантажувальна здатність полиці	30 кг
Висота регульованих ніжок	100 - 150 мм
Ручка	Накладка на ручку
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	з фіксацією ліворуч / з фіксацією праворуч
Нагрівання передньої рами	
Вага брутто / вага нетто	212 / 190 кг
Акcesуари	
Решітчаста полиця (нержавіюча сталь / сіра)	7790638 / 7790551
Кронштейн для кріплення зліва	7790590
Кронштейн для кріплення справа	7790589
Набір із 4 роликів	7790636



FFTSvg 7531 модель T01 Performance	
Загальний об'єм / корисний об'єм	440 / 273 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	1780 / 700 / 850
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	1320 / 550 / 570
Клас енергоефективності ¹	D
Споживання електроенергії за 365 днів	2892 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	5
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	L1
Температура навколишнього середовища ²	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	63 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення / Споживана потужність	3,9 А / 850 Вт
Система охолодження / Спосіб розморожування	динамічна / автоматичний
Діапазон температур	-10 °C до -20 °C
Лінійка Gastronorm	GN 1/1, 530 × 325 мм (поздовжня вставка)
Матеріал корпусу / колір	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал / колір дверей	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал внутрішнього покриття	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
Тип керування	Світлодіодний 7-сегментний індикатор із кнопками
Індикатор температури	зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний
Кількість відділів	3
Відділ 1	Дверцята
Відділ 2	Дверцята
Відділ 3	Дверцята
Система висувних ящиків	
Робоча поверхня	зі стільницею
Реєстрація мін. та макс. температури	так
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	зовнішні реєстратори даних / 3 можливість дооснащення
Інтерфейс	RS485 (додатково)
Полиці	9
Регульовані полиці	6
Матеріал полиць	Решітки з пластиковим покриттям
Навантажувальна здатність полиці	30 кг
Висота регульованих ніжок	100 - 150 мм
Ручка	Накладка на ручку
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	з фіксацією ліворуч / з фіксацією праворуч
Нагрівання передньої рами	так
Вага брутто / вага нетто	207 / 186 кг
Акcesуари	
Решітчаста полиця (нержавіюча сталь / сіра)	7790638 / 7790551
Кронштейн для кріплення зліва	7790590
Кронштейн для кріплення справа	7790589
Набір із 4 роликів	7790636

FRTSvg 7522 модель T01 Performance	
Загальний об'єм / корисний об'єм	280 / 131 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	1300 / 700 / 850
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	840 / 555 / 570
Клас енергоефективності ¹	C
Споживання електроенергії за 365 днів	821 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	4
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	M1
Температура навколишнього середовища ²	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	56 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення / Споживана потужність	1,2 А / 280 Вт
Система охолодження / Спосіб розморожування	динамічна / автоматичний
Діапазон температур	-2 °C до +8 °C
Лінійка Gastronorm	GN 1/1, 530 × 325 мм (поздовжня вставка)
Матеріал корпусу / колір	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал / колір дверей	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал внутрішнього покриття	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
Тип керування	Світлодіодний 7-сегментний індикатор із кнопками
Індикатор температури	зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний
Кількість відділів	2
Відділ 1	2 контейнер 1/2
Відділ 2	2 контейнер 1/2
Система висувних ящиків	Телескопічна напрямна з механізмом повного висування
Робоча поверхня	зі стільницею
Реєстрація мін. та макс. температури	так
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	зовнішні реєстратори даних / 3 можливість дооснащення
Інтерфейс	RS485 (додатково)
Полиці	
Регульовані полиці	
Матеріал полиць	
Навантажувальна здатність полиці	30 кг
Висота регульованих ніжок	100 - 150 мм
Ручка	Накладка на ручку
Автоматичне закриття дверцят	
Дверні петлі	
Нагрівання передньої рами	так
Вага брутто / вага нетто	184 / 166 кг
Акcesуари	
Решітчаста полиця (нержавіюча сталь / сіра)	
Кронштейн для кріплення зліва	7790590
Кронштейн для кріплення справа	7790589
Набір із 4 роликів	7790636

Огляд переваг

Динамічна система охолодження

Потужна система динамічного охолодження забезпечує стабільну внутрішню температуру з рівномірним розподілом. Контактний перемикач вентилятора й дверцят мінімізує втрату холодного повітря, коли дверцята відчиняються. Завдяки випарнику система практично не потребує обслуговування.



Сумісний зі стандартними гастроємностями

Холодильники Liebherr для підприємств громадського харчування зазвичай призначені для використання з гастроємностями євростандарту. Тобто підійде будь-яка стандартна ємність, якою ви користувалися досі.

Гратчасті полиці

Завдяки ґратчастим полицям із пластиковим покриттям доступні різні варіанти використання камери. Полиці витримують навантаження до 60 кг, тобто можна безпечно зберігати навіть продукти з дуже великою вагою.

Внутрішнє безшовне покриття

У комерційному дизайні формоване внутрішнє покриття виготовляють із безпечного для харчових продуктів полістиролу. Він не має запаху, вирізняється високою міцністю, довговічністю й легко чиститься завдяки великому радіусу кутів – а це робить покриття дуже гігієнічним.

Корпус із нержавіючої сталі

Обшивку корпусу з нержавіючої сталі із цільними бічними стінками виконано без стиків, тому вона дуже гігієнічна й легко чиститься.



Підлоговий дренаж

Вбудований підлоговий дренаж у пристроях для громадського харчування від Liebherr забезпечує зручне очищення в невеликих приміщеннях. Вода просто стікає, а пристрій невдовзі знову стає гігієнічно чистим.



FRFCvg 6511 Perfection

LightAlarm

У разі неконтрольованого підвищення температури або інших проблем внутрішнє освітлення пристрою починає блимати. Так ви швидко розумієте, коли слід ужити заходів.



Світлодіодне освітлення

Світлодіодні лампи на стелі чудово освітлюють камеру навіть у темряві. Це не тільки заощаджує час на пошуки потрібного продукту, а й передусім скорочує витрати на електроенергію.

Smart Frost

функція SmartFrost значно зменшує утворення інею всередині камери та на продуктах, які в ній зберігаються. Потреба в розморожуванні з'являється рідше, оскільки випарник з ізоляцією з пінопласту забезпечує рівномірне енергоефективне охолодження.

No Frost

Професійні пристрої від Liebherr не потребують розморожування. Волога, що виникає, усувається завдяки циркуляційному охолодженню, а циклічні фази розморожування витісняють із камери навіть останні її залишки. Це гарантує зручне й безпечне зберігання без утворення льоду.



Усе під рукою

перевіряйте стан пристрою на панелі керування, яка вбудована у дверцята, не відчиняючи їх. Навігація по меню не потребує пояснень і здійснюється трьома сенсорними кнопками.



HumidityControl

Ідеальні кліматичні умови можна забезпечити при правильному поєднанні температури та вологості. Технологія HumidityControl дозволяє регулювати вологість відповідно до ваших потреб. Для оптимального клімату зберігання та можливості насолоджуватися свіжістю ще довше.



Розширений діапазон температури від -2 °C до +15 °C

Холодильники Liebherr мають розширений температурний діапазон від -2 до +15 °C – навіть м'ясо довше залишається свіжим і смачним.



FRFCvg 6511

Perfection

Загальний об'єм / корисний об'єм	688 / 478 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	747 / 769 / 2018
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	620 / 531 / 1642
Клас енергоефективності ¹	
Споживання електроенергії за 365 днів	984 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	4
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	M1
Температура навколишнього середовища ²	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 600a
Звукова потужність	49 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	2,0 А
Споживана потужність	250 Вт
Тепловиділення	658 кДж/год
Система охолодження / Спосіб розморожування	динамічна / автоматичний
Діапазон температур	+1 °C до +15 °C
Лінійка Gastronorm	GN 2/1, 650 × 530 мм (поперечна вставка)
Матеріал корпусу / колір	Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Матеріал / колір дверей	Ізольовальні скляні дверцята з алюмінієвою рамкою / Нержавіюча сталь
Матеріал внутрішнього покриття	Пластик сріблястого кольору
Тип керування	Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
Індикатор температури	зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний і акустичний
Внутрішнє освітлення	Світлодіодне стельове освітлення, вмикається окремо та пригашується
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	SmartModule / 3 можливість дооснащення
Інтерфейс	WLAN/LAN (додатково)
Регульовані полиці	5
Матеріал полиць	Решітки з пластиковим покриттям
Навантажувальна здатність полиці	60 кг
Висота регульованих ніжок	150 - 180 мм
Ручка	Алюмінієва ручка
Тип замка	механічний
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	праворуч, з можливістю перевішування
Вага брутто / вага нетто	117 / 109 кг
Доступний також із поворотними роликами	

Аксесуари	
Решітчаста полиця (нержавіюча сталь / сіра / біла)	7112570 / 7112568 / 7112566
Цокольна решітка (нержавіюча сталь / сіра / біла)	7113227 / 7113231 / 7113223
Ролики, Ø 80 мм	9086926
Ролики, Ø 100 мм	9080023
Спеціальні замки (до 5 штук)	за запитом
Набір для системи Side-by-Side сірий / білий	9006973 / -
SmartModule	6145269



FRFCvg 6501

Perfection

655 / 479 л
747 / 769 / 2018
620 / 531 / 1660
635 кВт·год
5
M1
+10 °C до +40 °C
R 600a
49 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
2,0 А
240 Вт
408 кДж/год
динамічна / автоматичний
-2 °C до +15 °C
GN 2/1, 650 × 530 мм (поперечна вставка)
Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Пластик сріблястого кольору
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Верхнє світлодіодне освітлення
SmartModule / 3 можливість дооснащення
WLAN/LAN (додатково)
5
Решітки з пластиковим покриттям
60 кг
150 - 180 мм
Алюмінієва ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
92 / 83 кг

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
за запитом
9006973 / -
6145269



FRFvg 6501

Performance

655 / 479 л
747 / 769 / 2018
620 / 531 / 1660
603 кВт·год
5
M1
+10 °C до +40 °C
R 600a
49 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
2,0 А
240 Вт
408 кДж/год
динамічна / автоматичний
+1 °C до +15 °C
GN 2/1, 650 × 530 мм (поперечна вставка)
Сталь / білий
Сталь / білий
Пластик білий
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
SmartModule / 3 можливість дооснащення
WLAN/LAN (додатково)
5
Решітки з пластиковим покриттям
60 кг
150 - 180 мм
Алюмінієва ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
93 / 84 кг
FRFvg 6501 модель 924

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
за запитом
- / 9006786
6145269



Загальний об'єм / корисний об'єм
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)
Клас енергоефективності ¹
Споживання електроенергії за 365 днів
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)
Температура навколишнього середовища ²
Холодоагент
Звукова потужність
Напруга / Частота
Параметри для підключення / Споживана потужність
Тепловиділення
Система охолодження / Спосіб розморожування
Діапазон температур
Лінійка Gastronorm
Матеріал корпуса / колір
Матеріал / колір дверей
Матеріал внутрішнього покриття
Тип керування
Індикатор температури
Сигнал попередження про несправність
Внутрішнє освітлення
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі
Інтерфейс
Регульовані полиці / Матеріал полиць
Навантажувальна здатність полиці
Висота регульованих ніжок
Ручка
Тип замка
Автоматичне закриття дверцят
Дверні петлі
Вага брутто / вага нетто

Акcesуари
Решітчаста полиця (нержавіюча сталь / сіра / біла)
Цокольна решітка (нержавіюча сталь / сіра / біла)
Ролики, Ø 80 мм / Ø 100 мм
Регульовані ніжки, 90–120 мм
Регульовані ніжки, 150–180 мм
Спеціальні замки (до 5 штук)
Набір для системи Side-by-Side сірий / білий / чорний
SmartModule

600 / 418 л
747 / 769 / 1818
620 / 531 / 1442
1041 кВт·год
4
M1
+10 °C до +40 °C
R 600a
49 дБ(A)
220 – 240В~ / 50 Гц
2,0 А / 250 Вт
592 кДж/год
динамічна / автоматичний
+1 °C до +15 °C
GN 2/1, 650 × 530 мм (поперечна вставка)
Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Ізольовальні скляні дверцята з алюмінієвою рамкою / Нержавіюча сталь
Пластик сріблястого кольору
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Світлодіодне стельове освітлення, вмикається окремо та пригашується
SmartModule / 3 можливість дооснащення WLAN/LAN (додатково)
4 / Решітки з пластиковим покриттям
60 кг
150 – 180 мм
Алюмінієва ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
106 / 98 кг

SmartModule / 3 можливість дооснащення WLAN/LAN (додатково)
4 / Решітки з пластиковим покриттям
60 кг
150 – 180 мм
Алюмінієва ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
106 / 98 кг

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023

за запитом
9017742 / - / -
6145269

571 / 419 л
747 / 769 / 1818
620 / 531 / 1442
620 кВт·год
5
M1
+10 °C до +40 °C
R 600a
49 дБ(A)
220 – 240В~ / 50 Гц
2,0 А / 250 Вт
358 кДж/год
динамічна / автоматичний
-2 °C до +15 °C
GN 2/1, 650 × 530 мм (поперечна вставка)
Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Пластик сріблястого кольору
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Верхнє світлодіодне освітлення

SmartModule / 3 можливість дооснащення WLAN/LAN (додатково)
4 / Решітки з пластиковим покриттям
60 кг
150 – 180 мм
Алюмінієва ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
86 / 77 кг

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023

за запитом
9017742 / - / -
6145269



FRFBvg 5501

Perfection

571 / 419 л
747 / 769 / 1818
620 / 531 / 1442
620 кВт·год
5
M1
+10 °C до +40 °C
R 600a
49 дБ(A)
220 – 240В~ / 50 Гц
2,0 А / 250 Вт
358 кДж/год
динамічна / автоматичний
-2 °C до +15 °C
GN 2/1, 650 × 530 мм (поперечна вставка)
BlackSteel / BlackSteel
BlackSteel / BlackSteel
Пластик сріблястого кольору
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Верхнє світлодіодне освітлення

SmartModule / 3 можливість дооснащення WLAN/LAN (додатково)
4 / Решітки з пластиковим покриттям
60 кг
150 – 180 мм
Алюмінієва ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
86 / 77 кг

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023

за запитом
- / - / 9017743
6145269



FRFvg 5501

Performance

571 / 419 л
747 / 769 / 1818
620 / 531 / 1460
576 кВт·год
5
M1
+10 °C до +40 °C
R 600a
49 дБ(A)
220 – 240В~ / 50 Гц
2,0 А / 250 Вт
358 кДж/год
динамічна / автоматичний
+1 °C до +15 °C
GN 2/1, 650 × 530 мм (поперечна вставка)
Сталь / білий
Сталь / білий
Пластик білий
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний

SmartModule / 3 можливість дооснащення WLAN/LAN (додатково)
4 / Решітки з пластиковим покриттям
60 кг
150 – 180 мм
Алюмінієва ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
86 / 78 кг

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023

за запитом
- / 9017739 / -
6145269



FRFCvg 4001

Perfection

420 / 289 л
597 / 654 / 1884
460 / 423 / 1642
540 кВт·год
5
M1
+10 °C до +40 °C
R 600a
48 дБ(A)
220 – 240В~ / 50 Гц
2,0 А / 240 Вт
321 кДж/год
динамічна / автоматичний
-2 °C до +15 °C
Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Пластик сріблястого кольору
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Верхнє світлодіодне освітлення

SmartModule / 3 можливість дооснащення WLAN/LAN (додатково)
5 / Решітки з пластиковим покриттям
45 кг
Алюмінієва ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
70 / 65 кг

7112572 / 7113221 / 7113308
7113229 / 7113243 / 7113312
9086926 / 9080023
9080022
9086924

за запитом
9006973 / - / -
6145269



FRFvg 4001

Performance

420 / 289 л
597 / 654 / 1884
460 / 423 / 1660
514 кВт·год
5
M1
+10 °C до +40 °C
R 600a
48 дБ(A)
220 – 240В~ / 50 Гц
2,0 А / 240 Вт
321 кДж/год
динамічна / автоматичний
+1 °C до +15 °C
Сталь / білий
Сталь / білий
Пластик білий
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Верхнє світлодіодне освітлення

SmartModule / 3 можливість дооснащення WLAN/LAN (додатково)
5 / Решітки з пластиковим покриттям
45 кг
Алюмінієва ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
70 / 64 кг

7112572 / 7113221 / 7113308
7113229 / 7113243 / 7113312
9086926 / 9080023
9080022
9086924

за запитом
- / 9006786 / -
6145269

1 Згідно з Регламентом ЄС 2015/1094-IV.
2 Відображає температуру навколишнього середовища, за якої гарантується надійна експлуатація приладу.


BlackSteel

Чорна нержавіюча сталь яскраво підкреслює просту красу чистого металу. Поверхня кольору BlackSteel підкорює своєю унікальною вертикальною поліровкою та вишуканими штрихами. Вона надає матеріалу характерної виразності й робить його стійким до подряпин і слідів від пальців. Тож ваш прилад завжди буде в центрі уваги.



Запуск розморожування вручну

Незачинені дверцята або випаровування речовин можуть спричинити обледеніння випарника, що призведе до коливань температури та збільшеного енергоспоживання. Щоб очистити пристрій від льоду, а також відновити оптимальні умови зберігання та зменшити споживання енергії, ви маєте можливість запустити автоматичне розморожування вручну.



Підходить для гастроємностей Euronorm (морозильні камери шириною 75 см)

Професійна техніка для підприємств громадського харчування спеціально розроблена з урахуванням потреб кухонь та пекарень, і тому підходить для використання з гастроємностями Euronorm.

Загальний об'єм / корисний об'єм
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)
Клас енергоефективності ¹
Споживання електроенергії за 365 днів
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)
Температура навколишнього середовища ²
Холодоагент
Звукова потужність
Напруга / Частота
Параметри для підключення / Споживана потужність
Тепловиділення
Система охолодження
Спосіб розморожування
Діапазон температур
Лінійка Gastronorm
Матеріал корпусу / колір
Матеріал / колір дверей
Матеріал внутрішнього покриття
Тип керування
Індикатор температури
Сигнал попередження про несправність
Внутрішнє освітлення
Тип підключення
Рішення для підключення до мережі
Інтерфейс
Регульовані полиці
Матеріал полиць
Навантажувальна здатність полиці
Висота регульованих ніжок
Ручка
Тип замка
Автоматичне закриття дверцят
Дверні петлі
Вага брутто / вага нетто

Аксесуари
Решітчаста полиця (нержавіюча сталь / сіра / біла)
Цокольна решітка (нержавіюча сталь / сіра / біла)
Ролики, Ø 80 мм / Ø 100 мм
Регульовані ніжки, 90–120 мм / 150–180 мм
Спеціальні замки (до 5 штук)
Набір для системи Side-by-Side сірий / чорний
SmartModule

Морозильні камери із динамічною системою охолодження й камерою із пластику



FFFCvg 6501 Perfection

544 / 378 л
747 / 769 / 2018
603 / 510 / 1318
◀ B
1116 кВт·год
5
L1
+10 °C до +40 °C
R 290
55 дБ(A)
220 – 240В~ / 50 Гц
2,0 А / 270 Вт
771 кДж/год
динамічна
автоматичний
-9 °C до -26 °C
600 × 400 мм (поперечна вставка)
Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Пластик сріблястого кольору
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Світлодіодне освітлення
SmartModule
3 можливості дооснащення
WLAN/LAN (додатково)
5
Решітки з пластиковим покриттям
60 кг
150 – 180 мм
Алюмінієва ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
109 / 106 кг

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023

за запитом
9006973 / –
6145269



FFFCvg 5501 Perfection

472 / 322 л
747 / 769 / 1818
603 / 510 / 1118
◀ B
1007 кВт·год
5
L1
+10 °C до +40 °C
R 290
55 дБ(A)
220 – 240В~ / 50 Гц
2,0 А / 270 Вт
721 кДж/год
динамічна
автоматичний
-9 °C до -26 °C
600 × 400 мм (поперечна вставка)
Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Пластик сріблястого кольору
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Світлодіодне освітлення
SmartModule
3 можливості дооснащення
WLAN/LAN (додатково)
4
Решітки з пластиковим покриттям
60 кг
150 – 180 мм
Алюмінієва ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
100 / 92 кг

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023

за запитом
9017742 / –
6145269



FFFBvg 5501 Perfection

472 / 322 л
747 / 769 / 1818
600 / 510 / 1118
◀ B
1007 кВт·год
5
L1
+10 °C до +40 °C
R 290
55 дБ(A)
220 – 240В~ / 50 Гц
2,0 А / 270 Вт
721 кДж/год
динамічна
автоматичний
-9 °C до -26 °C
600 × 400 мм (поперечна вставка)
BlackSteel/ BlackSteel
BlackSteel/ BlackSteel
Пластик сріблястого кольору
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Світлодіодне освітлення
SmartModule
3 можливості дооснащення
WLAN/LAN (додатково)
4
Решітки з пластиковим покриттям
60 кг
150 – 180 мм
Алюмінієва ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
101 / 92 кг

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023

за запитом
– / 9017743
6145269



FFFCvg 4001 Perfection

273 / 210 л
597 / 654 / 1884
420 / 400 / 1400
◀ B
698 кВт·год
5
L1
+10 °C до +40 °C
R 600a
46 дБ(A)
220 – 240В~ / 50 Гц
2,0 А / 130 Вт
483 кДж/год
динамічна
автоматичний
-9 °C до -26 °C
Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Пластик сріблястого кольору
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Світлодіодне освітлення
SmartModule
3 можливості дооснащення
WLAN/LAN (додатково)
6
Решітки з пластиковим покриттям
45 кг
Алюмінієва ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
79 / 73 кг

7113420 / 7113418 / 7113416
7112598 / 7112596 / 7112594
9086926 / 9080023
9080022 / 9086924

за запитом
9006973 / –
6145269



FFFsг 6501
Performance

Загальний об'єм / корисний об'єм	573 / 332 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	747 / 769 / 2018
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	580 / 523 / 1609
Споживання електроенергії за 365 днів	1170 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	7
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	L1
Температура навколишнього середовища ¹	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	49 дБ(А)
Напруга / Частота	220 – 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення / Споживана потужність	2,0 А / 280 Вт
Тепловиділення	813 кДж/год
Система охолодження / Спосіб розморожування	статична / ручний
Діапазон температур	-9 °C до -26 °C
Лінійка Gastronorm	600 × 400 мм (поперечна вставка)
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал / колір дверей	Сталь / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Пластик білий
Тип керування	Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
Індикатор температури	зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний і акустичний
Внутрішнє освітлення	
Кількість кошків	12
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	SmartModule / 3 можливість дооснащення
Інтерфейс	WLAN/LAN (додатково)
Матеріал полиць	Решітки з пластиковим покриттям
Навантажувальна здатність полиці	60 кг
Висота регульованих ніжок	150 – 180 мм
Ручка	Алюмінієва ручка
Тип замка	механічний
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	праворуч, з можливістю перевішування
Вага брутто / вага нетто	118 / 109 кг
Доступний також із поворотними роликами	FFFsг 6501 модель 924

Акcesуари	
Решітчаста полиця (нержавіюча сталь / сіра / біла)	7112584 / 7112578 / 7112576
Цокольна решітка (нержавіюча сталь / сіра / біла)	7113227 / 7113231 / 7113223
Довгий кошик сірого кольору / Кошик короткий сірий	9141005 / 9141006
Довгий кошик білого кольору / Кошик білий короткий	9141791 / 9141004
Ролики, Ø 80 мм / Ø 100 мм	9086926 / 9080023
Регульовані ніжки, 90–120 мм	
Регульовані ніжки, 150–180 мм	
Спеціальні замки (до 5 штук)	за запитом
Набір для системи Side-by-Side сірий / білий	– / 9006786
SmartModule	6145269



FFFCsg 5501
Perfection

499 / 289 л
747 / 769 / 1818
580 / 523 / 1388
1234 кВт·год
7
L1
+10 °C до +40 °C
R 290
49 дБ(А)
220 – 240В~ / 50 Гц
2,0 А / 270 Вт
713 кДж/год
статична / ручний
-9 °C до -26 °C
600 × 400 мм (поперечна вставка)
Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Пластик сріблястого кольору
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Світлодіодне освітлення
10
SmartModule / 3 можливість дооснащення
WLAN/LAN (додатково)
Решітки з пластиковим покриттям
60 кг
150 – 180 мм
Алюмінієва ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
106 / 97 кг

7112584 / 7112578 / 7112576
7113227 / 7113231 / 7113223
9141005 / 9141006
9141791 / 9141004
9086926 / 9080023
за запитом
9017742 / –
6145269



FFFsг 5501
Performance

499 / 289 л
747 / 769 / 1818
580 / 523 / 1388
1234 кВт·год
7
L1
+10 °C до +40 °C
R 290
49 дБ(А)
220 – 240В~ / 50 Гц
2,0 А / 270 Вт
713 кДж/год
статична / ручний
-9 °C до -26 °C
600 × 400 мм (поперечна вставка)
Сталь / білий
Сталь / білий
Пластик білий
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
10
SmartModule / 3 можливість дооснащення
WLAN/LAN (додатково)
Решітки з пластиковим покриттям
60 кг
150 – 180 мм
Алюмінієва ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
107 / 98 кг

7112584 / 7112578 / 7112576
7113227 / 7113231 / 7113223
9141005 / 9141006
9141791 / 9141004
9086926 / 9080023
за запитом
– / 9017739
6145269



FFFCsg 4001
Perfection

316 / 237 л
597 / 654 / 1884
400 / 408 / 1588
976 кВт·год
7
L1
+10 °C до +40 °C
R 290
49 дБ(А)
220 – 240В~ / 50 Гц
2,0 А / 240 Вт
613 кДж/год
статична / ручний
-9 °C до -26 °C
Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Пластик сріблястого кольору
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Світлодіодне освітлення
SmartModule / 3 можливість дооснащення
WLAN/LAN (додатково)
Решітки з пластиковим покриттям
45 кг
Алюмінієва ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
81 / 74 кг

7112586 / 7112580 / 7112582
7112598 / 7112596 / 7112594
9086926 / 9080023
9080022
9086924
за запитом
9006973 / –
6145269



FFFsг 4001
Performance

316 / 237 л
597 / 654 / 1884
400 / 408 / 1588
976 кВт·год
7
L1
+10 °C до +40 °C
R 290
49 дБ(А)
220 – 240В~ / 50 Гц
2,0 А / 240 Вт
613 кДж/год
статична / ручний
-9 °C до -26 °C
Сталь / білий
Сталь / білий
Пластик білий
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
SmartModule / 3 можливість дооснащення
WLAN/LAN (додатково)
Решітки з пластиковим покриттям
45 кг
Алюмінієва ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
81 / 75 кг

7112586 / 7112580 / 7112582
7112598 / 7112596 / 7112594
9086926 / 9080023
9080022
9086924
за запитом
– / 9006786
6145269

Якість у кожній дрібниці

Наші холодильно-морозильні комбінації для сфери торгівлі мають два охолоджувальні контури. Завдяки цьому можна окремо регулювати температуру в камерах: у холодильній – від +1 °С до +15 °С, у морозильній – від –9 °С до –26 °С. А ще прилади серії Perfection майже не потребують обслуговування: технологія NoFrost залишила розморожування в минулому.



Професійні пристрої від Liebherr не потребують розморожування. Волога, що виникає, усувається завдяки циркуляційному охолодженню, а циклічні фази розморожування витісняють із камери навіть останні її залишки. Це гарантує зручне й безпечне зберігання без утворення льоду.



Усе під рукою
перевіряйте стан пристрою на панелі керування, яка вбудована у дверцята, не відчиняючи їх. Навігація по меню не потребує пояснень і здійснюється трьома сенсорними кнопками.

Загальний об'єм / корисний об'єм		холодильна камера
Загальний об'єм / корисний об'єм		морозильна камера
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)		
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)		холодильна камера
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)		морозильна камера
Споживання електроенергії за 365 днів		
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)		
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)		
Температура навколишнього середовища ¹		
Холодоагент		
Звукова потужність		
Напруга / Частота		
Параметри для підключення		
Споживана потужність		
Тепловиділення		
Система охолодження		холодильна камера / морозильна камера
Спосіб розморожування		холодильна камера / морозильна камера
Діапазон температур		холодильна камера / морозильна камера
Матеріал корпусу / колір		
Матеріал / колір дверей		
Матеріал внутрішнього покриття		
Тип керування		
Індикатор температури		
Сигнал попередження про несправність		
Внутрішнє освітлення		холодильна камера / морозильна камера
Висувні ящики		
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі		
Інтерфейс		
Регульовані полиці		
Матеріал полиць		холодильна камера / морозильна камера
Навантажувальна здатність полиці		холодильна камера / морозильна камера
Ручка		
Тип замка		
Автоматичне закриття дверцят		
Дверні петлі		
Нагрівання передньої рами		
Вага брутто / вага нетто		

Аксессуары	
Решітчаста полиця (нержавіюча сталь / сіра / біла)	
Нижня решітка сіра / Нижня решітка біла	
Перфорована металева полиця сірого кольору	
Спеціальні замки	
Набір для системи Side-by-Side сірий	
Набір для системи Side-by-Side білий	
SmartModule	



FCFCvg 4032
Perfection

279 / 187 л
110 / 45 л
597 / 654 / 2044
460 / 423 / 1037
406 / 292 / 614
819 кВт·год
4
L1/M1
+10 °С до +40 °С
R 600a
48 дБ(А)
220 – 240В~ / 50/60 Гц
2,0 А
160 Вт
430 кДж/год
динамічна / динамічна
автоматичний / автоматичний
+1 °С до +15 °С / -9 °С до -26 °С
Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Двері зі склопакетом / Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Пластик сріблястого кольору
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Світлодіодний ліхтар ліворуч, вмикається окремо / Світлодіодне освітлення
3
SmartModule / 3 можливість дооснащення
WLAN/LAN (додатково)
3
Решітки з пластиковим покриттям
45 кг / 40 кг
Алюмінієва ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
так
93 / 87 кг

7112572 / 7113221 / 7113308
7100024 / 7113272
9029023
за запитом
9027389

6145269



FCFCvg 4002
Perfection

267 / 187 л
110 / 45 л
597 / 654 / 2044
460 / 423 / 1037
406 / 292 / 614
457 кВт·год
5
L1/M1
+10 °С до +40 °С
R 600a
48 дБ(А)
220 – 240В~ / 50/60 Гц
2,0 А
140 Вт
290 кДж/год
динамічна / динамічна
автоматичний / автоматичний
+1 °С до +15 °С / -9 °С до -26 °С
Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Пластик сріблястого кольору
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Світлодіодний ліхтар ліворуч / Світлодіодне освітлення
3
SmartModule / 3 можливість дооснащення
WLAN/LAN (додатково)
3
Решітки з пластиковим покриттям
45 кг / 40 кг
Алюмінієва ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
так
84 / 78 кг

7112572 / 7113221 / 7113308
7100024 / 7113272
9029023
за запитом
9027389

6145269



FCFvg 4002
Performance

267 / 187 л
110 / 45 л
597 / 654 / 2044
460 / 423 / 1037
406 / 292 / 614
525 кВт·год
5
L1/M1
+10 °С до +40 °С
R 600a
48 дБ(А)
220 – 240В~ / 50/60 Гц
2,0 А
170 Вт
280 кДж/год
динамічна / статична
автоматичний / ручний
+1 °С до +15 °С / -9 °С до -26 °С
Сталь / білий
Сталь / білий
Пластик білий
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Верхнє світлодіодне освітлення / –
3
SmartModule / 3 можливість дооснащення
WLAN/LAN (додатково)
3
Решітки з пластиковим покриттям
45 кг / 40 кг
Алюмінієва ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
так
85 / 79 кг

7112572 / 7113221 / 7113308
7100024 / 7113272
за запитом

9027388
6145269

¹ Відображена комплектація може відрізнятися залежно від моделі; дійсним є опис для відповідної моделі.

Огляд переваг

Вбудовується під стільницю

Моделі GGU (83 см заввишки) легко встановлюються під стільницею. Це ідеальне й компактне рішення, особливо в умовах обмеженого простору.

Візуальний і звуковий сигнал тривоги


Візуальний і звуковий сигнал тривоги попереджає про неконтрольоване підвищення температури, втрату холоду й незачинені дверцята.

Екологічно чисті холодоагенти

Екологічно чистий холодоагент R 600a разом із високоефективним компресором забезпечують потужну й енергоефективну роботу пристрою.

Безшовна камера

Безшовна камера з полістиролу легко очищується та не має запаху. Оскільки всі кути в камері заокруглені й мають великий радіус, очищення значно полегшується, що забезпечує ідеальну гігієнічність.



GGU 1550 Premium

Високоякісні холодильні компоненти

Високоякісні холодильні компоненти, оптимізована ізоляція та раціональна конструкція забезпечують максимальну енергоефективність і знижують експлуатаційні витрати.



Надійні замки

Надійні замки запобігають доступу сторонніх осіб до камери.

Міцна рейлінгова ручка

Рейлінгова ручка призначена для інтенсивного використання. Вона ергономічна, за неї можна братися лівою або правою рукою, її дуже легко очищувати.



Міцні кошики

Міцні сітчасті кошики легко виймаються, крізь сітку добре видно продукти. Вони дають змогу розташовувати вміст камери по-різному.

Змінюваний напрямок відчинення дверцят

Напрямок відчинення дверцят можна легко змінити на протилежний без додаткових деталей. Це дає змогу пристосувати пристрій до місця встановлення.

Якість у кожній дрібниці

Вбудовувані морозильні камери Liebherr – це неймовірне диво, яке заощаджує простір. Адже там, де не вистачає місця на підлозі, вільний простір слід використовувати особливо ефективно, не знижуючи потужності охолодження й не завдаючи шкоди свіжості продуктів. Ці компактні моделі забезпечують найкращі умови охолодження.Окрім того, пристрої відрізняються високою енергоефективністю й економічністю.



Просто вбудувати, легко скомбінувати
Пристрої можна вбудовувати під стільницю. У цьому разі в стільниці ззаду пристрою необхідно зробити вентиляційний отвір розміром принаймні 200 см². Висота ніші без вентиляційної решітки має бути більшою за висоту пристрою принаймні на 3 см. Пристрої заввишки 83 см розроблені відповідно до робочої висоти в закладах громадського харчування.



Енергоефективність завдяки холодоагенту R 600a
Пристрої Liebherr-відзначаються найвищою енергоефективністю й низькими експлуатаційними витратами. Ми використовуємо лише природний та екологічно чистий холодоагент R 600a. Разом із високоефективними компресорами які забезпечують надзвичайно велику інтенсивність охолодження, вони відповідають вимогам завтрашнього дня і не сприяють негативному впливу парникового ефекту.



Практичні кошики
Кошики легко виймаються, дають змогу добре бачити вміст і розташовувати його найбільш оптимальним способом.



GGU 1550 Premium



GGU 1500 Premium



GGUesf 1405 Premium

Загальний об'єм / корисний об'єм	143 / 133 л	143 / 133 л	143 / 133 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	600 / 615 / 830	600 / 615 / 830	600 / 615 / 830
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	474 / 443 / 676	474 / 443 / 676	474 / 443 / 676
Споживання електроенергії за 365 днів	250 кВт·год	250 кВт·год	265 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	7	7	7
Температура навколишнього середовища ¹	+10 °C до +35 °C	+10 °C до +35 °C	+10 °C до +35 °C
Холодоагент	R 600a	R 600a	R 600a
Звукова потужність	45 дБ(A)	45 дБ(A)	45 дБ(A)
Напруга / Частота	220 – 240В~ / 50 Гц	220 – 240В~ / 50 Гц	220 – 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	0,6 А	0,6 А	0,6 А
Система охолодження	статична	статична	статична
Спосіб розморожування	ручний	ручний	ручний
Діапазон температур	-9 °C до -26 °C	-9 °C до -26 °C	-15 °C до -32 °C
Матеріал корпусу / колір	Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь	Сталь / білий	Сталь / сріблястий
Матеріал / колір дверей	Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь	Сталь / білий	Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Матеріал внутрішнього покриття	Пластик білий	Пластик білий	Пластик білий
Тип керування	Світлодіодний 7-сегментний індикатор із кнопками	Світлодіодний 7-сегментний індикатор із кнопками	Світлодіодний 7-сегментний індикатор із кнопками
Режим SuperFrost	з регулюванням кількості	з регулюванням кількості	синхронізований
Період зберігання в разі неполадки	24 h	24 h	24 h
Індикатор температури	зовнішній цифровий	зовнішній цифровий	зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний і акустичний	оптичний і акустичний	оптичний і акустичний
Висувні ящики	0	3	0
Кількість кошиків	4	1	0
Полиці морозильної камери	4	4	4
Матеріал полиць	Панелі випаровувача	Панелі випаровувача	Панелі випаровувача
Навантажувальна здатність полиці	24 кг	24 кг	24 кг
Висота полиці в мм	3 × 150, 1 × 170	3 × 150, 1 × 170	3 × 150, 1 × 170
Ручка	Рейлінгова ручка з нержавіючої сталі	Ергономічна рейлінгова ручка	Ергономічна рейлінгова ручка
Тип замка	механічний	механічний	механічний
Дверні петлі	праворуч, з можливістю перевішування	праворуч, з можливістю перевішування	праворуч, з можливістю перевішування
Вага брутто / вага нетто	42 / 39 кг	41 / 38 кг	37 / 34 кг
Аксесуари			
Верхні й нижні з'єднувальні планки з нержавіючої сталі (для моделі FKUv)	7777647		7777647
Верхні й нижні з'єднувальні планки білі (для моделі FKUv)		9876641	
Роликові напрямні	9086607	9086607	9086607
Кошик довгий		9141699	9141699
Кошик короткий		9141697	9141697
Висувний ящик	9790331		9790331
Замок		за запитом	

Холодильники и морозильные камеры GN 2/1 с динамической системой охлаждения, корпус и камера из нержавеющей стали



Набор для системы Side-by-Side

За допомогою набору для системи Side-by-Side можна без зайвого клопоту розмістити кілька приладів поруч і створити в приміщенні обстановку, яка тішить око. Набор також запобігає утворенню конденсату й обледенінню між приладами, які виникають у разі розміщення їх упритул.



Решітчасті полиці з нержавіючої сталі

Додаткові решітки допоможуть збільшити простір для зберігання та покращити оглядовість у холодильнику або морозильній камері. Виготовлені з нержавіючої сталі, ці високоякісні решітчасті полиці не тільки забезпечують додатковий простір для зберігання, але й гарантують високу якість і довговічність.



Решітчаста полиця сірого кольору

Отримайте додатковий простір для зберігання, переваги якого вам сподобаються. Решітчаста полиця легко монтується та дає змогу збільшити простір для зберігання й покращити доступ до продуктів. Завдяки стійкому покриттю решітчаста полиця також дуже міцна та легко миється.



Ролики Ø 100 мм

Стійкі ролики спрощують транспортування та дають змогу швидко прибирати під і за приладом. У комплект постачання входять чотири ролики з монтажним приладдям. Крім того, два ролики оснащено гальмівним механізмом.



Педаль для відкривання

Педаль для відкривання дає змогу легко відчиняти двері, коли у вас зайняті руки (доступна як додатковий аксесуар).



SmartModule

SmartModule об'єднує холодильники та морозильні камери в мережу за допомогою Liebherr SmartMonitoring і відкриває широкі функціональні можливості цифрового контролю та документування. Крім того, прилади можна інтегрувати в існуючу систему моніторингу замовника через локальний API. Невеликий електронний блок з інтегрованою мережею LAN/WiFi готовий до використання відразу після монтажу на задній панелі приладу.

Холодильные столы с динамической системой охлаждения, корпус и камера из нержавеющей стали



Кронштейн для крепления справа / слева

У холодильных и морозильных столах Liebherr можна змінювати напрямки відкривання дверцят. Для встановлення їх на протилежному боці знадобиться лише відповідний набір кронштейнів. Таким чином, ви завжди можете розмістити прилади, де забажаєте.



Ролики Ø 100 мм (комплект роликов, 4 шт.)

Стійкі ролики (Ø 100 мм) спрощують транспортування та дають змогу швидко прибирати під і за приладом. У комплект постачання входять чотири ролики з монтажним приладдям. Крім того, два ролики оснащено гальмівним механізмом.



Решітчасті полиці з нержавіючої сталі


Додаткові решітки допоможуть збільшити простір для зберігання та покращити оглядовість у холодильнику або морозильній камері. Виготовлені з нержавіючої сталі, ці високоякісні решітчасті полиці не тільки забезпечують додатковий простір для зберігання, але й гарантують високу якість і довговічність.



Решітчаста полиця сірого кольору

Отримайте додатковий простір для зберігання, переваги якого вам сподобаються. Решітчаста полиця легко монтується та дає змогу збільшити простір для зберігання й покращити доступ до продуктів. Завдяки стійкому покриттю решітчаста полиця також дуже міцна та легко миється.

Холодильні й морозильні камери GN 2/1 із динамічною системою охолодження й камерою із пластику / Морозильні камери зі статичною системою охолодження й камерою із пластику / Холодильно-морозильні комбінації



Цокольна решітка з нержавіючої сталі
Завдяки міцній цокольній решітці ви також можете ефективно використовувати дно приладу. Вона виготовлена з нержавіючої сталі й захищає внутрішній корпус від подряпин та інших пошкоджень.



Цокольна решітка сірого / білого кольору
Завдяки міцній цокольній решітці ви також можете ефективно використовувати дно приладу. Решітка має стійке до стирання покриття й захищає внутрішню поверхню від подряпин та інших пошкоджень.



Ролики Ø 100 мм / Ролики Ø 80 мм
Стійкі ролики (Ø 100/80 мм) спрощують транспортування та дають змогу швидко прибирати під і за приладом. У комплект постачання входять чотири ролики з монтажним приладдям. Крім того, два ролики оснащено гальмівним механізмом.



SmartModule
SmartModule об'єднує холодильники та морозильні камери в мережу за допомогою Liebherr SmartMonitoring і відкриває широкі функціональні можливості цифрового контролю та документування. Крім того, прилади можна інтегрувати в існуючу систему моніторингу замовника через локальний API. Невеликий електронний блок з інтегрованою мережею LAN/WiFi готовий до використання відразу після монтажу на задній панелі приладу.



Решітчасті полиці з нержавіючої сталі
Додаткові решітки допоможуть збільшити простір для зберігання та покращити оглядовість у холодильнику або морозильній камері. Виготовлені з нержавіючої сталі, ці високоякісні решітчасті полиці не тільки забезпечують додатковий простір для зберігання, але й гарантують високу якість і довговічність.



Решітчаста полиця сірого / білого кольору
Отримайте додатковий простір для зберігання, переваги якого вам сподобаються. Решітчаста полиця легко монтується та дає змогу збільшити простір для зберігання й покращити доступ до продуктів. Завдяки стійкому покриттю, додаткова решітчаста полиця також дуже міцна та легко миється.



Кошик сірого / білого кольору
Місткий кошик із металевим покриттям ідеально підходить для великогабаритних упакованих товарів. Завдяки полозкам знизу його можна легко розміщувати й пересувати на решітках або скляних пластинах. Це забезпечує багато більше місця та кращий огляд товарів, що зберігаються.



Сітчастий кошик короткий (білий/сірий)
Кошик із пластиковим покриттям надзвичайно міцний. У ньому жоден продукт не сховається від вашого погляду. А завдяки місткості 30 літрів ви оптимально використовуватимете внутрішній простір.




Регульовані за висотою ніжки, 90-120 мм
Ніжки, що регулюються за висотою, створюють необхідний простір для легкого прибирання під приладом. Вони ідеально компенсують будь-які нерівності підлоги, адже для кожної можна окремо вибрати висоту від 90 до 120 мм.

Холодильні й морозильні камери GN 2/1 із динамічною системою охолодження й камерою із пластику / Морозильні камери зі статичною системою охолодження й камерою із пластику / Холодильно-морозильні комбінації



Регульовані за висотою ніжки, 150 – 180 мм
Ніжки, що регулюються за висотою, створюють необхідний простір для легкого прибирання під приладом. Вони ідеально компенсують будь-які нерівності підлоги, адже для кожної можна окремо вибрати висоту від 150 до 180 мм.



Перфоровані металеві полиці
Щоб забезпечити стабільне зберігання навіть невеликих предметів у холодильних приладах, компанія Liebherr спеціально розробила неглибокі перфоровані металеві полиці. Вони мають металеве покриття та розраховані на максимальне навантаження до 45 кг. Перфорація забезпечує безперешкодну циркуляцію повітря у всьому просторі зберігання.



Комплект Side-by-Side
За допомогою комплекту Side-by-Side можна встановити два прилади поруч. Між приладами витримується необхідний проміжок, і вони акуратно з'єднуються між собою нащільником. Завдяки цьому буде дотримано всіх норм установлення й унеможливлено утворення конденсату або стікання води між приладами.

За запитом

Спеціальний замок
Для захисту продуктів від небажаного доступу можна додатково замовити 5 спеціальних замків, як аксесуар для холодильників і морозильних камер. Таким чином на приладах можна встановити різні замки/можна встановити різні замки на кількох приладах і надавати доступ до певного приладу тільки відповідальному за нього персоналу.

Морозильні камери для встановлення під стільницю



Замок
Прилади оснащуються стандартними замками. Для кількох приладів можна використовувати один ключ. Доступні додаткові циліндри замків із різними ключами (щонайбільше 10).



Комплект для вертикального монтажу
Завдяки комплекту для вертикального монтажу ви можете на обмеженому просторі компонувати як вам зручно морозильні камери GGU(esf) Gastro з циркуляційним охолодженням. Перевага: сепарація запахів і температурних зон на невеликій площі. Щоб гарантувати оптимальну стабільність конструкції, заборонено встановлювати комплекти роликів на прилади, для монтажу яких використовується з'єднувальна рама. Вони призначені лише для окремих приладів.



Роликові планки
Ролики (діаметр 30 мм) дають змогу легко переміщувати прилад для зручного прибирання. Щоб гарантувати оптимальну стабільність конструкції, заборонено встановлювати комплекти роликів на прилади, для монтажу яких використовується з'єднувальна рама. Вони призначені лише для окремих приладів.



Кошики / короткі кошики
Сітчасті кошики з пластиковим покриттям забезпечують оптимальне використання внутрішнього простору камери.



Висувні контейнери
Міцні висувні контейнери щільно закриваються. Вони ідеально підходять для зберігання невеликих заморожених продуктів.



Холодильники та морозильні камери Liebherr для пекарень – охолодження в умовах спеки.

Швидкопсувна сировина й вироби з тіста, висока температура навколишнього середовища, борошняний пил у повітрі – це щоденні умови роботи в пекарні не лише для пекарів і кондитерів, а й для холодильників. Холодильники для пекарень мають надійно працювати, бути міцними, зручними у використанні й легко очищуватися. Пристрої Liebherr для пекарень спеціально розроблені з урахуванням цих вимог. Вони обережно охолоджують швидкопсувні продукти, адже температуру в них можна встановити з точністю до одного градуса. Рівень вологості також можна регулювати. Суворі умови навколишнього середовища в пекарні не впливають на продуктивність охолодження та стабільність температури. Незважаючи на високу потужність, ці пристрої надзвичайно економічні. Потужні компресори в поєднанні з інноваційним обладнанням, що не потребує обслуговування, знижують витрати на електроенергію та загальні експлуатаційні витрати. Ретельно розроблені функції, які щодня полегшують роботу в пекарні, також приносять задоволення.

Холодильники та морозильні камери

Холодильники й морозильні камери з внутрішнім покриттям із нержавіючої сталі



Серія Performance

Холодильники й морозильні камери з внутрішнім покриттям із нержавіючої сталі



Серія Perfection

Холодильники й морозильні камери з внутрішнім покриттям із пластику



Серія Performance

Холодильники й морозильні камери з внутрішнім покриттям із нержавіючої сталі

Серія Performance

	BRPvg/BFPvg
Умови навколишнього середовища*	Температура навколишнього середовища +10 °C до +40 °C
Стабільність температури	EN 16825 Холодильники: від -5 °C до +14 °C Морозильні камери: від -9 °C до -35 °C Холодильники: клас M1 Морозильні камери: клас L1 Холодильники: з трьома діапазонами вологості Морозильні камери: з технологією NoFrost
Надійність зберігання	Візуальні та звукові сигнали тривоги Сигнал тривоги в разі збою живлення Реєстрація мін. та макс. температури Автоматичне зачиняння дверцят, відчинених на < 90° Механічний замок
Особливості	Монохромний дисплей, сенсорні кнопки Холодильники: Euronorm 600 × 800 мм (поздовжнє завантаження) Euronorm 400 × 600 мм (поперечне завантаження) Морозильні камери: Euronorm 600 × 800 мм (поздовжнє завантаження) Euronorm 400 × 600 мм (поперечне завантаження) Налаштовуваний таймер технічного обслуговування Колеса як аксесуари, з регульованими ніжками (у стандартній комплектації) Матеріал камери: хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) Матеріал корпусу: сталь із порошковим покриттям Холодильники й морозильні камери: верхнє світлодіодне освітлення Ручка-профіль Фільтр від борошняного пилу (Додатково) Можливість підключення до мережі для дооснащення
Витрати електроенергії	UltraEfficient Директива ЄС 2015/1094
Відповідність вимогам	Директива про безпечність машин і обладнання – EN 60335

Холодильники й морозильні камери з внутрішнім покриттям із пластику

Серія Performance

	BRPSvh/BFPSvh
Температура навколишнього середовища +10 °C до +40 °C	Температура навколишнього середовища +10 °C до +40 °C
EN 16825	EN 16825 Холодильники: від -5 °C до +14 °C Морозильні камери: від -9 °C до -35 °C Холодильники: клас M1 Морозильні камери: клас L1 Холодильники: з трьома діапазонами вологості Морозильні камери: з технологією NoFrost
Візуальні та звукові сигнали тривоги	Візуальні та звукові сигнали тривоги Сигнал тривоги в разі збою живлення Реєстрація мін. та макс. температури Автоматичне зачиняння дверцят, відчинених на < 90°
Механічний замок	Механічний замок Прозоре скло (BRFvg 5511)
2,4-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей Touch & Swipe	Монохромний дисплей, сенсорні кнопки Холодильники: Euronorm 600 × 800 мм (поздовжнє завантаження) Euronorm 400 × 600 мм (поперечне завантаження) Морозильні камери: Euronorm 600 × 800 мм (поздовжнє завантаження) Euronorm 400 × 600 мм (поперечне завантаження)
Налаштовуваний таймер технічного обслуговування	Налаштовуваний таймер технічного обслуговування
Колеса як аксесуари, з регульованими ніжками (у стандартній комплектації)	Колеса/ніжки як аксесуари
Камера й корпус із хромонікелевої сталі (1.4301 / AISI 304)	Кришка випарника (захист від замерзання): лише для моделей зі скляними дверцятами; додатково для моделей із непрозорими дверцятами
Холодильники й морозильні камери: Вертикальне світлодіодне освітлення	Моделі зі скляними дверима й верхнім освітленням
Ручка-профіль	Алюмінієва ручка
Фільтр від борошняного пилу (Додатково)	
Можливість підключення до мережі	
UltraEfficient	SuperEfficient
Директива ЄС 2015/1094	Директива ЄС 2015/1094
Директива про безпечність машин і обладнання – EN 60335	Директива про безпечність машин і обладнання – EN 60335

* Відображає температуру навколишнього середовища, за якої гарантується надійна експлуатація приладу. Зазначене вище серійне оснащення може відрізнятися залежно від моделі. Детальну інформацію наведено в описі моделі.

Огляд переваг



Легкодоступні холодильні компоненти

Для зручності доступу холодильні компоненти розташовано у верхній частині. Завдяки цьому корисний об'єм камери значно збільшується. Щоб було зручно прибирати або виконувати сервісні роботи (якщо вони знадобляться), передня панель просто відкидається вгору. Її можна повністю зняти, якщо підняти на 45° або більший кут.

Механічний замок

Усі професійні пристрої Liebherr для закладів громадського харчування й пекарень обладнані механічним замком із двома ключами. Це запобігає доступу до товарів сторонніх осіб.

Інтуїтивно зрозуміле керування за допомогою меню

Зручне сенсорне керування. Про стан пристрою можна дізнатися, не заглядаючи всередину. Інформація відображається на панелі керування, вбудованій у двері на одному рівні з поверхнею. Навігація по меню не потребує пояснень і здійснюється трьома сенсорними кнопками.



Підходить для дек Euronorm

Ідеальна сумісність: дека Euronorm ідеально встановлюються на міцні L-подібні направляючі й легко знімаються. Зрештою, усі пристрої для пекарень Liebherr спеціально розроблені для використання зі стандартними деками.

Корпус і внутрішня поверхня з нержавіючої сталі

Глибоку камеру з гігієнічної нержавіючої сталі й безшовні бічні панелі зовнішнього корпусу з нержавіючої сталі з ізоляційним шаром також дуже легко чистити.

Товстий шар ізоляції

Ізоляційний шар циклопентанової піни, що не містить флюорокарбону, значно зменшує втрати холоду та забезпечує високу енергоефективність пристроїв.



Розморожування гарячим газом

Енергоефективна функція розморожування гарячим газом, яка вмикається вручну за потреби, забезпечує швидке й повністю автоматичне розморожування приблизно за 10 хвилин. Це дає змогу уникнути коливань температури та зберігати продукти за стабільних умов.

Дротово-трубний конденсатор

Дротово-трубний конденсатор зі знімним фільтром ідеально розроблений для умов пекарень і кондитерських цехів. За мінімального обслуговування потужність охолодження зберігається впродовж років.

Інформація про збій живлення

Інформація про збій електроживлення повідомляє, коли пристрій було тимчасово відключено від живлення та яка максимальна температура була в той час. Це дає змогу краще оцінити можливу втрату якості продуктів.

Фільтр від борошняного пилу

Простий в очищенні фільтр від борошняного пилу захищає функціональні частини від осадів борошна й пилу та подовжує термін служби пристроїв (продається як аксесуар).



Дверцята, що зачиняються автоматично

Для полегшення завантаження й вивантаження продуктів, а також очищення двері холодильника не зачиняються, якщо відчинити їх приблизно на 90°.

Вбудована ручка-профіль

Міцна та зручна ручка-профіль, вбудована у дверцята, забезпечує легке відчиняння.

Замінний ущільнювач дверей

Зощаджуйте гроші й час. Дверні ущільнювачі Liebherr легко замінюються. У разі пошкодження ущільнювач можна замінити самостійно. Для цього не знадобляться інструменти.

Клапан вирівнювання від'ємного тиску

Коли дверцята холодильників і морозильних камер відчиняються, утворюється від'ємний тиск, через що відчинити їх удруге важко. Завдяки клапану вирівнювання тиску від'ємний тиск швидко нівелюється.

Якість у кожній дрібниці

Наші холодильники для пекарень і кондитерських здатні витримувати складні умови в приміщеннях із гарячим пекарським обладнанням. Підтримуючи постійну температуру, вони максимально ефективно захищають продукти в процесі зберігання. Опорні рейки L-подібної форми дають змогу легко встановлювати й виймати стандартні жаровні (60 × 40 см або 60 × 80 см). Маючи такі принади, як легко очищуваний фільтр борошняного пилу й три режими вологості повітря на вибір, ці прилади неодмінно стануть важливою складовою приготування свіжої випічки.



Електронне обладнання з вбудованою функцією реєстрації температури

Просте у використанні сенсорне електронне обладнання керує функцією енергоощадного розморожування відповідно до поточних потреб. Через інтерфейс SmartMonitoring пристрої можна підключати до хмарної зовнішньої системи моніторингу. Вбудований реєстратор даних фіксує і зберігає показники мінімальної та максимальної температури у камері для документації, що відповідає вимогам HACCP. У разі коливань температури чи інших проблем електронна система подає візуальний і звуковий сигнал тривоги й у такий спосіб захищає вміст камери.



Світлодіодне освітлення

Світлодіодне освітлення навіть у темряві забезпечує чудову видимість вмісту холодильника. Завдяки оптимальному огляду ви відразу знайдете потрібний продукт, дверцята можна буде швидко зачинити, а температура всередині залишиться стабільною. Це позбавить вас від довгих пошуків і насамперед – від зайвих витрат на електроенергію. Вбудоване світлодіодне освітлення спрощує процес прибирання.



Інтерфейс Wi-Fi/LAN

Завдяки інтерфейсу Wi-Fi/LAN ви зможете під'єднати прилади до Liebherr SmartMonitoring або до будь-якої іншої локальної системи.



HumidityControl

Ідеальні кліматичні умови можна забезпечити при правильному поєднанні температури та вологості. Технологія HumidityControl дозволяє регулювати вологість відповідно до ваших потреб. Для оптимального клімату зберігання та можливості насолоджуватися свіжістю ще довше.



Знімні планки з пазами

Пил і борошно не мають жодних шансів потрапити всередину. Планки з пазами знімаються й встановлюються без зайвих зусиль і додаткових інструментів. Тому планки й гладку внутрішню поверхню дуже легко мити, а бруд не скупчується в місцях з'єднань.

Пекарні



Зручна експлуатація, практична комплектація

Для комфортного користування дверцята не зачиняються, якщо їх відчинено на 90 або більше градусів. Це дає змогу зручно завантажувати й виймати велику кількість продуктів. Якщо кут менший за 60°, дверцята зачиняються автоматично за допомогою магнітного ущільнювача. Це запобігає втраті холоду. Міцна ножна педаль (аксесуар) полегшує завантаження, коли руки зайняті. Безшовна камера з хромонікелевої сталі спеціально розроблена для встановлення дек. Опорні рейки L-подібної форми, які можна переставляти, дають змогу зручно встановлювати дека розміром 60 × 40 см або 60 × 80 см залежно від розміру пристрою.



Оптимальна потужність охолодження – скрізь

Пристрої призначені для роботи за температури навколишнього середовища +10–+40 °C. Завдяки цьому вони ідеально підходять для використання в жарких пекарнях або виробничих філіалах – наші пристрої скрізь забезпечують оптимальне охолодження. Система охолодження й компоненти оптимально пристосовані один до одного й можуть витримувати високі навантаження з частим відчиненням дверцят.



Фільтр від борошняного пилу

Простий в очищенні фільтр від борошняного пилу захищає функціональні частини від осадів борошна й пилу та подовжує термін служби пристроїв (продається як аксесуар).



BRPSvh 8401

Perfection

Загальний об'єм / корисний об'єм	854 / 700 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	787 / 1017 / 2115
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	607 / 800 / 1504
Клас енергоефективності ¹	A
Споживання електроенергії за 365 днів	371 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	5
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	M1
Температура навколишнього середовища ²	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	60 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення / Споживана потужність	4,0 А / 220 Вт
Тепловиділення	350 кДж/год
Система охолодження / Спосіб розморожування	динамічна / автоматичний
Діапазон температур	-5 °C до +14 °C
Лінійка Bäckereinorm	600 × 800 мм (поздовжня вставка)
Матеріал корпусу / колір	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал / колір дверей	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал внутрішнього покриття	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
Тип керування	2,4-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей Touch & Swipe
Індикатор температури	зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний і акустичний
Внутрішнє освітлення	Світлодіодний ліхтар ліворуч
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	SmartModule / Вбудований, знімний варіант
Інтерфейс	WLAN/LAN
Регульовані полиці	25
Матеріал полиць	Напрямні для лотків із хромонікелевої сталі, L-подібні (1.4301 / AISI 304)
Навантажувальна здатність полиці	60 кг
Висота регульованих ніжок	115–175 мм
Ручка	Накладка на ручку
Тип замка	механічний
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	праворуч, з можливістю перевішування
Вага брутто / вага нетто	162 / 144 кг
Аксесуари	
Опорні панелі L-подібної форми для правої сторони	7745106
Опорні панелі L-подібної форми для лівої сторони	7745104
Ролики, Ø 100 мм	9597828
Педаль для відкривання ногою	9597617
Фільтр від борошняного пилу	9596984
Набір для системи Side-by-Side сірий / білий	9597778 / –
SmartModule	



BRPvg 8401

Performance

Загальний об'єм / корисний об'єм	854 / 700 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	787 / 1017 / 2115
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	607 / 800 / 1504
Клас енергоефективності ¹	A
Споживання електроенергії за 365 днів	371 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	5
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	M1
Температура навколишнього середовища ²	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	60 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення / Споживана потужність	4,0 А / 220 Вт
Тепловиділення	350 кДж/год
Система охолодження / Спосіб розморожування	динамічна / автоматичний
Діапазон температур	-5 °C до +14 °C
Лінійка Bäckereinorm	600 × 800 мм (поздовжня вставка)
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал / колір дверей	Сталь / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
Тип керування	Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
Індикатор температури	зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний і акустичний
Внутрішнє освітлення	Верхнє світлодіодне освітлення
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	SmartModule / 3 можливістью дооснащення
Інтерфейс	WLAN/LAN (додатково)
Регульовані полиці	20
Матеріал полиць	Напрямні для лотків із хромонікелевої сталі, L-подібні (1.4301 / AISI 304)
Навантажувальна здатність полиці	60 кг
Висота регульованих ніжок	115–175 мм
Ручка	Накладка на ручку
Тип замка	механічний
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	праворуч, з можливістю перевішування
Вага брутто / вага нетто	159 / 141 кг
Аксесуари	
Опорні панелі L-подібної форми для правої сторони	7745106
Опорні панелі L-подібної форми для лівої сторони	7745104
Ролики, Ø 100 мм	9597828
Педаль для відкривання ногою	9597617
Фільтр від борошняного пилу	9596984
Набір для системи Side-by-Side сірий / білий	– / 9597677
SmartModule	6145269



BRPSvh 6501

Perfection

Загальний об'єм / корисний об'єм	602 / 380 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	697 / 867 / 2115
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	407 / 650 / 1504
Клас енергоефективності ¹	B
Споживання електроенергії за 365 днів	355 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	5
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	M1
Температура навколишнього середовища ²	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	60 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення / Споживана потужність	4,0 А / 220 Вт
Тепловиділення	305 кДж/год
Система охолодження / Спосіб розморожування	динамічна / автоматичний
Діапазон температур	-5 °C до +14 °C
Лінійка Bäckereinorm	400 × 600 мм (поздовжня вставка)
Матеріал корпусу / колір	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал / колір дверей	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал внутрішнього покриття	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
Тип керування	2,4-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей Touch & Swipe
Індикатор температури	зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний і акустичний
Внутрішнє освітлення	Світлодіодний ліхтар ліворуч
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	SmartModule / Вбудований, знімний варіант
Інтерфейс	WLAN/LAN
Регульовані полиці	20
Матеріал полиць	Напрямні для лотків із хромонікелевої сталі, L-подібні (1.4301 / AISI 304)
Навантажувальна здатність полиці	60 кг
Висота регульованих ніжок	115–175 мм
Ручка	Накладка на ручку
Тип замка	механічний
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	праворуч, з можливістю перевішування
Вага брутто / вага нетто	144 / 126 кг
Аксесуари	
Опорні панелі L-подібної форми для правої сторони	7745102
Опорні панелі L-подібної форми для лівої сторони	7745100
Ролики, Ø 100 мм	9597828
Педаль для відкривання ногою	9597617
Фільтр від борошняного пилу	9596984
Набір для системи Side-by-Side сірий / білий	9597778 / –
SmartModule	



BRPvg 6501

Performance

Загальний об'єм / корисний об'єм	602 / 380 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	697 / 867 / 2115
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	407 / 650 / 1504
Клас енергоефективності ¹	B
Споживання електроенергії за 365 днів	355 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	5
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	M1
Температура навколишнього середовища ²	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	60 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення / Споживана потужність	4,0 А / 220 Вт
Тепловиділення	305 кДж/год
Система охолодження / Спосіб розморожування	динамічна / автоматичний
Діапазон температур	-5 °C до +14 °C
Лінійка Bäckereinorm	400 × 600 мм (поздовжня вставка)
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал / колір дверей	Сталь / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
Тип керування	Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
Індикатор температури	зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний і акустичний
Внутрішнє освітлення	Верхнє світлодіодне освітлення
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	SmartModule / 3 можливістью дооснащення
Інтерфейс	WLAN/LAN (додатково)
Регульовані полиці	20
Матеріал полиць	Напрямні для лотків із хромонікелевої сталі, L-подібні (1.4301 / AISI 304)
Навантажувальна здатність полиці	60 кг
Висота регульованих ніжок	115–175 мм
Ручка	Накладка на ручку
Тип замка	механічний
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	праворуч, з можливістю перевішування
Вага брутто / вага нетто	143 / 126 кг
Аксесуари	
Опорні панелі L-подібної форми для правої сторони	7745102
Опорні панелі L-подібної форми для лівої сторони	7745100
Ролики, Ø 100 мм	9597828
Педаль для відкривання ногою	9597617
Фільтр від борошняного пилу	9596984
Набір для системи Side-by-Side сірий / білий	– / 9597677
SmartModule	6145269



BFPSh 8401

Perfection

Загальний об'єм / корисний об'єм	854 / 700 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	787 / 1017 / 2115
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	607 / 800 / 1504
Клас енергоефективності ¹	A
Споживання електроенергії за 365 днів	1209 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	5
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	L1
Температура навколишнього середовища ²	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	60 дБ(А)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення / Споживана потужність	4,0 А / 610 Вт
Тепловиділення	1110 кДж/год
Система охолодження / Спосіб розморожування	динамічна / автоматичний
Діапазон температур	-9 °C до -35 °C
Лінійка Bäckereioptm	600 × 800 мм (поздовжня вставка)
Матеріал корпусу / колір	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал / колір дверей	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал внутрішнього покриття	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
Тип керування	2,4-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей Touch & Swipe
Індикатор температури	зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний і акустичний
Внутрішнє освітлення	Світлодіодний ліхтар ліворуч
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	SmartModule / Вбудований, знімний варіант
Інтерфейс	WLAN/LAN
Регульовані полиці	25
Матеріал полиць	Напрямні для лотків із хромонікелевої сталі, L-подібні (1.4301 / AISI 304)
Навантажувальна здатність полиці	60 кг
Висота регульованих ніжок	115–175 мм
Ручка	Накладка на ручку
Тип замка	механічний
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	праворуч, з можливістю перевішування
Вага бруто / вага нетто	165 / 155 кг
Аксесуари	
Опорні панелі L-подібної форми для правої сторони	7745106
Опорні панелі L-подібної форми для лівої сторони	7745104
Ролики, Ø 100 мм	9597828
Педаль для відкривання ногою	9597617
Фільтр від борошняного пилу	9596984
Набір для системи Side-by-Side сірий / білий	9597778 / –
SmartModule	



BFPvg 8401

Performance

Загальний об'єм / корисний об'єм	854 / 700 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	787 / 1017 / 2115
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	607 / 800 / 1504
Клас енергоефективності ¹	B
Споживання електроенергії за 365 днів	1302 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	5
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	L1
Температура навколишнього середовища ²	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	60 дБ(А)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення / Споживана потужність	4,0 А / 610 Вт
Тепловиділення	1110 кДж/год
Система охолодження / Спосіб розморожування	динамічна / автоматичний
Діапазон температур	-9 °C до -35 °C
Лінійка Bäckereioptm	600 × 800 мм (поздовжня вставка)
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал / колір дверей	Сталь / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
Тип керування	Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
Індикатор температури	зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний і акустичний
Внутрішнє освітлення	Верхнє світлодіодне освітлення
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	SmartModule / 3 можливістью дооснащення
Інтерфейс	WLAN/LAN (додатково)
Регульовані полиці	20
Матеріал полиць	Напрямні для лотків із хромонікелевої сталі, L-подібні (1.4301 / AISI 304)
Навантажувальна здатність полиці	60 кг
Висота регульованих ніжок	115–175 мм
Ручка	Накладка на ручку
Тип замка	механічний
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	праворуч, з можливістю перевішування
Вага бруто / вага нетто	168 / 150 кг
Аксесуари	
Опорні панелі L-подібної форми для правої сторони	7745106
Опорні панелі L-подібної форми для лівої сторони	7745104
Ролики, Ø 100 мм	9597828
Педаль для відкривання ногою	9597617
Фільтр від борошняного пилу	9596984
Набір для системи Side-by-Side сірий / білий	– / 9597677
SmartModule	6145269



BFPSh 6501

Perfection

Загальний об'єм / корисний об'єм	602 / 380 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	697 / 867 / 2115
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	407 / 650 / 1504
Клас енергоефективності ¹	B
Споживання електроенергії за 365 днів	1150 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	5
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	L1
Температура навколишнього середовища ²	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	60 дБ(А)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення / Споживана потужність	4,0 А / 610 Вт
Тепловиділення	975 кДж/год
Система охолодження / Спосіб розморожування	динамічна / автоматичний
Діапазон температур	-9 °C до -35 °C
Лінійка Bäckereioptm	400 × 600 мм (поздовжня вставка)
Матеріал корпусу / колір	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал / колір дверей	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304) / Нержавіюча сталь
Матеріал внутрішнього покриття	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
Тип керування	2,4-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей Touch & Swipe
Індикатор температури	зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний і акустичний
Внутрішнє освітлення	Світлодіодний ліхтар ліворуч
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	SmartModule / Вбудований, знімний варіант
Інтерфейс	WLAN/LAN
Регульовані полиці	20
Матеріал полиць	Напрямні для лотків із хромонікелевої сталі, L-подібні (1.4301 / AISI 304)
Навантажувальна здатність полиці	60 кг
Висота регульованих ніжок	115–175 мм
Ручка	Накладка на ручку
Тип замка	механічний
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	праворуч, з можливістю перевішування
Вага бруто / вага нетто	150 / 133 кг
Аксесуари	
Опорні панелі L-подібної форми для правої сторони	7745102
Опорні панелі L-подібної форми для лівої сторони	7745100
Ролики, Ø 100 мм	9597828
Педаль для відкривання ногою	9597617
Фільтр від борошняного пилу	9596984
Набір для системи Side-by-Side сірий / білий	9597778 / –
SmartModule	



BFPvg 6501

Performance

Загальний об'єм / корисний об'єм	602 / 380 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	697 / 867 / 2115
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	407 / 650 / 1504
Клас енергоефективності ¹	C
Споживання електроенергії за 365 днів	1209 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	5
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	L1
Температура навколишнього середовища ²	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	60 дБ(А)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення / Споживана потужність	4,0 А / 610 Вт
Тепловиділення	975 кДж/год
Система охолодження / Спосіб розморожування	динамічна / автоматичний
Діапазон температур	-9 °C до -35 °C
Лінійка Bäckereioptm	400 × 600 мм (поздовжня вставка)
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал / колір дверей	Сталь / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Хромонікелева сталь (1.4301 / AISI 304)
Тип керування	Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
Індикатор температури	зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний і акустичний
Внутрішнє освітлення	Верхнє світлодіодне освітлення
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	SmartModule / 3 можливістью дооснащення
Інтерфейс	WLAN/LAN (додатково)
Регульовані полиці	20
Матеріал полиць	Напрямні для лотків із хромонікелевої сталі, L-подібні (1.4301 / AISI 304)
Навантажувальна здатність полиці	60 кг
Висота регульованих ніжок	115–175 мм
Ручка	Накладка на ручку
Тип замка	механічний
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	праворуч, з можливістю перевішування
Вага бруто / вага нетто	156 / 137 кг
Аксесуари	
Опорні панелі L-подібної форми для правої сторони	7745102
Опорні панелі L-подібної форми для лівої сторони	7745100
Ролики, Ø 100 мм	9597828
Педаль для відкривання ногою	9597617
Фільтр від борошняного пилу	9596984
Набір для системи Side-by-Side сірий / білий	– / 9597677
SmartModule	6145269

Огляд переваг

Доступна інформація про пристрій

Уся інформація про пристрій, зокрема позначення моделі, серійний і сервісний номери, відображається на дисплеї. Завдяки цьому вам не доведеться витратити час та дістати продукти з камери, щоб знайти етикетку.

Світлодіодні лампи на стелі

Світлодіодні лампи на стелі чудово освітлюють камеру навіть у темряві. Це не тільки заощаджує час на пошуки потрібного продукту, а й передусім скорочує витрати на електроенергію.

Температурний діапазон: +1 °C/+15 °C

Техніка Liebherr для пекарень і підприємств громадського харчування вирізняється надстабільною підтримкою температурного діапазону від 1 до +15 °C, забезпечуючи якнайдовшу свіжість та смак страв.



Самостійне зачинення дверцят

Дверцята пристрою не зачиняються, якщо відчинені більш ніж на 90°. Завдяки цьому легше діставати продукти, а також заповнювати й чистити камеру. Якщо кут відкриття менший ніж 90°, дверцята автоматично зачиняються.

Підтримання стабільної температури відповідає стандарту DIN EN 16825:2015

Холодильники Liebherr вирізняються надстабільною підтримкою температури в діапазоні від -1 до 5 °C. Завдяки цьому гарантується не лише належний клімат для зберігання, а й якість ваших товарів і продуктів.

Камера безпечна для продуктів харчування

Усі матеріали пристроїв Liebherr для пекарень і підприємств громадського харчування безпечні для харчових продуктів та підходять для зберігання незапакованих продуктів.

Інформація про збій живлення

Інформація про збій електроживлення повідомляє, коли пристрій було тимчасово відключено від живлення та яка максимальна температура була в той час. Це дає змогу краще оцінити можливу втрату якості продуктів.

Змінні дверні петлі

Дверна петля навішується праворуч, але її можна легко перевернути на лівий бік без додаткових деталей. Тому ви абсолютно не обмежені у виборі місця встановлення.



Механічний замок

Усі професійні пристрої Liebherr для закладів громадського харчування та пекарень обладнані механічним замком із двома ключами. Це запобігає доступу до товарів сторонніх осіб.

Ергономічна рейлінгова ручка

Рейлінгова ручка призначена для інтенсивного використання. Вона ергономічна, за неї можна братися лівою або правою рукою, її дуже легко очищувати.

Замінний ущільнювач дверей

Заощаджуйте гроші й час. Дверні ущільнювачі Liebherr легко замінюються. У разі пошкодження ущільнювач можна замінити самостійно. Для цього не знадобляться інструменти.



Функція SmartFrost значно зменшує утворення інею всередині камери та на продуктах, які в ній зберігаються. Потреба в розморожуванні з'являється рідше, оскільки випарник з ізоляцією з пінопласту забезпечує рівномірне енергоефективне охолодження.



Підходить для дек Euronorm

Ідеальна сумісність: дека Euronorm ідеально встановлюється на міцні L-подібні направляючі й легко знімаються. Зрештою, усі пристрої для пекарень Liebherr спеціально розроблені для використання зі стандартними деками.



Інтерфейс користувача Liebherr і можливості під'єднання

Усе під рукою: перевіряйте стан пристрою на панелі керування, яка вбудована у дверцята, не відчиняючи їх. Навігація по меню не потребує пояснень і здійснюється трьома сенсорними кнопками. Через інтерфейс WiFi/LAN, що модернізується, пристрій можна з'єднати із зовнішніми системами. Наприклад, з Liebherr SmartMonitoring для контролю та фіксації температури зберігання.



HumidityControl

Ідеальні кліматичні умови можна забезпечити при правильному поєднанні температури та вологості. Технологія HumidityControl дозволяє регулювати вологість відповідно до ваших потреб. Для оптимального клімату зберігання та можливості насолоджуватися свіжістю ще довше.

BRFvg 5511 Performance

Холодильні камери для пекарень із камерою із пластику



BRFvg 5511

Performance

Загальний об'єм / корисний об'єм	533 / 360 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	747 / 769 / 1684
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	606 / 468 / 1371
	
Клас енергоефективності ¹	881 кВт·год
Споживання електроенергії за 365 днів	4
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	M1
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	+10 °C до +40 °C
Температура навколишнього середовища ²	R 600a
Холодоагент	49 дБ(A)
Звукова потужність	220 ~ 240В~ / 50 Гц
Напруга / Частота	2,0 A
Параметри для підключення	250 Вт
Споживана потужність	504 кДж/год
Тепловиділення	динамічна
Система охолодження	автоматичний
Спосіб розморожування	+1 °C до +15 °C
Діапазон температур	600 × 400 мм (поперечна вставка)
Лінійка Bäckereiform	Сталь / білий
Матеріал корпусу / колір	Ізолювальні скляні дверцята з пластиковою рамкою / білий
Матеріал / колір дверей	Пластик білий
Матеріал внутрішнього покриття	Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
Тип керування	зовнішній цифровий
Індикатор температури	оптичний і акустичний
Сигнал попередження про несправність	Світлодіодне стельове освітлення, вмикається окремо та пригашується
Внутрішнє освітлення	SmartModule / 3 можливість дооснащення
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	WLAN/LAN (додатково)
Інтерфейс	Напрямні для лотків із хромонікелевої сталі, L-подібні (1.4301 / AISI 304)
Матеріал полиць	60 кг
Навантажувальна здатність полиці	Алюмінієва ручка
Ручка	механічний
Тип замка	так
Автоматичне закриття дверцят	праворуч, з можливістю перевішування
Дверні петлі	103 / 96 кг
Вага брутто / вага нетто	
Акcesуари	
Опорні панелі L-подібної форми для правої сторони	9006231
Опорні панелі L-подібної форми для лівої сторони	9006229
Ролики, Ø 80 мм	9086926
Ролики, Ø 100 мм	9080023
Регульовані ніжки, 90–120 мм	9080022
Регульовані ніжки, 150–180 мм	9086924
Спеціальні замки (до 5 штук)	за запитом
Набір для системи Side-by-Side білий	9017739
SmartModule	6145269

Морозильні камери для пекарень із камерою із пластику



BFFsg 5501

Performance

496 / 361 л	496 / 402 л
747 / 769 / 1684	747 / 769 / 1683
606 / 468 / 1388	606 / 468 / 1388
	
443 кВт·год	1241 кВт·год
5	7
M1	L1
+10 °C до +40 °C	+10 °C до +40 °C
R 600a	R 290
49 дБ(A)	49 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц	220 - 240В~ / 50 Гц
2,0 А	2,0 А
230 Вт	260 Вт
196 кДж/год	767 кДж/год
динамічна	статична
автоматичний	ручний
+1 °C до +15 °C	-9 °C до -26 °C
600 × 400 мм (поперечна вставка)	600 × 400 мм (поперечна вставка)
Сталь / білий	Сталь / білий
Сталь / білий	Сталь / білий
Пластик білий	Пластик білий
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки	Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
зовнішній цифровий	зовнішній цифровий
оптичний і акустичний	оптичний і акустичний
SmartModule / 3 можливістю дооснащення	SmartModule / 3 можливістю дооснащення
WLAN/LAN (додатково)	WLAN/LAN (додатково)
Напрямні для лотків із хромонікелевої сталі, L-подібні (1.4301 / AISI 304)	Напрямні для лотків із хромонікелевої сталі, L-подібні (1.4301 / AISI 304)
60 кг	60 кг
Алюмінієва ручка	Алюмінієва ручка
механічний	механічний
так	так
праворуч, з можливістю перевішування	праворуч, з можливістю перевішування
86 / 79 кг	93 / 87 кг
9006231	9006231
9006229	9006229
9086926	9086926
9080023	9080023
9080022	9080022
9086924	9086924
за запитом	за запитом
9017739	9017739
6145269	6145269

Холодильники й морозильні камери для пекарень із динамічною системою охолодження, корпус і камера з нержавіючої сталі



Г-подібні опорні рейки

Для використання стандартних форм для випічки (60 см x 40 см) є додаткові опорні рейки L доступний.



Ролики Ø 100 мм

Стійкі ролики спрощують транспортування та дають змогу швидко прибирати під і за приладом. У комплект постачання входять чотири ролики з монтажним приладдям. Крім того, два ролики оснащено гальмівним механізмом.



Педаль для відкривання

Педаль для відкривання дає змогу легко відчиняти двері, коли у вас зайняті руки (доступна як додатковий аксессуар).



Фільтр від борошняного пилу

Фільтр від борошняного пилу захищає елементи холодильного обладнання від запилення, наприклад при зберіганні обсіпаних борошном напівфабрикатів. Це дозволяє уникнути потенційно значних витрат на сервісне обслуговування. Після встановлення вбудовану металеву фільтрувальну прокладку можна зняти й очистити без спеціальних інструментів. Допускається використання посудомийної машини (температура води: 50 °C).



Набір для системи Side-by-Side

За допомогою набору для системи Side-by-Side можна без зайвого клопоту розмістити кілька приладів поруч і створити в приміщенні обстановку, яка тішить око. Набір також запобігає утворенню конденсату й обледенінню між приладами, які виникають у разі розміщення їх упритул.



SmartModule

SmartModule об'єднує холодильники та морозильні камери в мережу за допомогою Liebherr SmartMonitoring і відкриває широкі функціональні можливості цифрового контролю та документування. Крім того, прилади можна інтегрувати в існуючу систему моніторингу замовника через локальний API. Невеликий електронний блок з інтегрованою мережею LAN/WiFi готовий до використання відразу після монтажу на задній панелі приладу.

Холодильники й морозильні камери для пекарень із камерою із пластику



Г-подібні опорні рейки

Для використання стандартних форм для випічки (60 см x 40 см) є додаткові опорні рейки L доступний.



Ролики Ø 100 мм / Ролики Ø 80 мм

Стійкі ролики (Ø 100 / 80 мм) спрощують транспортування та дають змогу швидко прибирати під і за приладом. У комплект постачання входять чотири ролики з монтажним приладдям. Крім того, два ролики оснащено гальмівним механізмом.



Регульовані за висотою ніжки, 150 – 180 mm

Ніжки, що регулюються за висотою, створюють необхідний простір для легкого прибирання під приладом. Вони ідеально компенсують будь-які нерівності підлоги, адже для кожної можна окремо вибрати висоту від 150 до 180 мм.



Регульовані за висотою ніжки, 90-120 mm

Ніжки, що регулюються за висотою, створюють необхідний простір для легкого прибирання під приладом. Вони ідеально компенсують будь-які нерівності підлоги, адже для кожної можна окремо вибрати висоту від 90 до 120 мм.



Комплект Side-by-Side

За допомогою комплекту Side-by-Side можна встановити два прилади поруч. Між приладами витримується необхідний проміжок, і вони акуратно з'єднуються між собою нащільником. Завдяки цьому буде дотримано всіх норм установлення й унеможливлено утворення конденсату або стікання води між приладами.



SmartModule

SmartModule об'єднує холодильники та морозильні камери в мережу за допомогою Liebherr SmartMonitoring і відкриває широкі функціональні можливості цифрового контролю та документування. Крім того, прилади можна інтегрувати в існуючу систему моніторингу замовника через локальний API. Невеликий електронний блок з інтегрованою мережею LAN/WiFi готовий до використання відразу після монтажу на задній панелі приладу.



Холодильники для напоїв Liebherr – втамуйте спрагу ще раз.

Прохолодні напої завжди користуються попитом, тому їх важливо не лише ідеально охолоджувати, а й показувати з найкращого боку. Холодильники для напоїв Liebherr створені саме для цього. Великі скляні фасади й світлодіодне освітлення, що заповнює камеру, створюють ідеальну вітрину для пляшок і банок, викликаючи бажання освіжитися. Решітчасті полиці, що легко переставляються, дають змогу використовувати кожен сантиметр пристрою.

Завдяки індивідуальному підходу до презентації торговельної марки й варіантам обладнання можна привернути увагу до брендів і напоїв. Висока енергоефективність і надзвичайна довговічність пристроїв і їхніх окремих компонентів окупаються, знижуючи загальні експлуатаційні витрати, адже пристрій служить багато років. Ще одна перевага, коли йдеться про екологічність: використання екологічно чистих холодоагентів.

Підвищте популярність своєї торговельної марки.

Для цього можна застосувати стиль бренду або скористатися можливостями обладнання. Пристрої Liebherr відповідають майже всім вимогам. Широкий вибір моделей і різноманітних аксесуарів дає змогу легко знайти ідеальне рішення для будь-якої потреби.

Цифровий друк безпосередньо на поверхні: приголомште клієнтів своїм брендом.

Різноманітні можливості. Цифровий друк дає змогу надрукувати ваше рекламне повідомлення або малюнок безпосередньо на корпусі. Чи то фотореалістичною демонстрацією напоїв, чи то художніми мотивами або яскравим логотипом – ваша компанія або бренд гарантовано привернуть до себе увагу. Ми також виготовляємо невеликі партії на індивідуальне замовлення. Ми використовуємо колірну модель СМУК, тобто чинний стандарт виробництва для цифрового чотириколірного друку.



Закрита задня стінка

Завдяки закритій задній панелі (доступна додатково залежно від варіанта) пристрій особливо підходить для окремого встановлення. На місці встановлення він добре гармоніє з оточенням. Крім того, рекламні повідомлення можна розташувати по всій поверхні пристрою.

Огляд на 360

Можливість огляду з усіх боків дає змогу по всій поверхні пристрою розташувати креативні й ефектні повідомлення: чи то фотореалістичну демонстрацію напоїв, чи то художні мотиви або яскравий логотип компанії.

Огляд переваг:

- удосконалення вигляду пристроїв завдяки яскравим кольорам, високій роздільній здатності, глибині різкості й тривимірному зображенню;
- різноманітні варіанти персоналізації дизайну за допомогою ефектних рекламних повідомлень;
- підвищення впізнаваності бренду та збільшення продажів;
- розташування матеріалів бренду для огляду під кутом 180°: зображення розташовується точно по всій поверхні передньої частини й заходить на краї пристрою;
- легке очищення, стійкість до подряпин і дії ультрафіолетових променів;
- невеликий обсяг партій;
- надійне кріплення матеріалів бренду: їх неможливо видалити випадково чи навмисно;
- захист зображень: пристрій постачається з плівкою.

Фірмова символіка в найкращому світлі



Індивідуальне колірне оформлення

Оформте пристрій на свій смак! Надзвичайні можливості цифрового друку атрибутики бренду безпосередньо на поверхні дають нам змогу оформлювати пристрої за індивідуальним бажанням клієнта. Водночас ми можемо задовольнити майже всі потреби й вимоги.



Наклейки

За допомогою цієї дуже поширеної технології малюнок наноситься на одну чи кілька наклейок (переважно це плівка ПВХ) залежно від кількості й розміру об'єктів. Наклейка акуратно розташовується на дверцятах або корпусі пристрою.



Скляні двері із символікою бренду

Скляні двері можна прикрасити спеціальними наклейками. Вони також доступні в "непостійному" варіанті, тобто їх можна видалити будь-коли без залишків клею. Крім того, можна скористатися трафаретним друком, завдяки якому можна нанести малюнок на внутрішній бік скла між двома скляними панелями. Такий спосіб дає змогу не лише довго зберігати надруковане зображення, а й друкувати малюнки з дрібною деталізацією, а також гарантує високу якість друку для великих партій.



Світлодіодна система освітлення, вбудована в скляні дверцята

Малюнок можна вигравірувати на скляних дверцятах, а потім підсвітити. У такому разі підсвічуватиметься лише малюнок, і він неодмінно приверне до себе увагу. Гравірування розташовується між двома пластинами з ізоляційного скла (можливо для моделей FKv 50 і FKv 30).



Технологія лінзоподібного зображення



Тривимірний ефект

Тривимірний ефект у демонстрації товарів

Тривимірний ефект у демонстрації атрибутики бренду надає пристрою надзвичайної привабливості й відкриває абсолютно нові можливості для творчого використання зображень. Спеціальна технологія дає змогу виготовляти високоякісні наклейки за допомогою тривимірного друку (лінзоподібне зображення). Ми також працюємо з різними рівнями й шарами друку на склі, що в поєднанні з правильним освітленням іззаду створює тривимірний ефект. Отже, кожен пристрій стає унікальним і спонукає до імпульсивної покупки.



Холодильники:



Premium/PremiumPlus



Серія Performance

Серія Perfection

Умови навколишнього середовища
Стабільність температури
Надійність зберігання
Інтерфейси
Особливості
Витрати електроенергії
Відповідність вимогам

Premium/PremiumPlus
FKv/FKUv/FKDv

CC2
EN 16902 +1 °C – +15 °C / +2 °C – +12 °C Клас K4
Самостійне зачинення дверцят (крім FKv)
Механічний замок (крім FKDv 4513)
Аналоговий термометр / цифровий термометр / ел. система керування з 7-сегментним дисплеєм
Аналоговий регулятор
Пристрої зі скляними дверцятами: Світлодіодне освітлення
Рейлінгова ручка (крім FKv)
SuperEfficient
Директива ЄС 2019/2018 – охолоджувачі рідких продуктів у пляшках
Директива про безпечність машин і обладнання – EN 60335

Серія Performance
MRFvc/MRFvd/MRFec

Пристрої із непрозорими дверцятами: CC3
Пристрої зі скляними дверцятами: CC2
EN 16902 +2 °C – +9 °C / +1 °C – +15 °C Клас K4
Автоматичне закриття дверей, відкритих на < 90°
Механічний замок (крім MRFec моделі)
Аналоговий термометр / цифровий термометр
Аналоговий регулятор
Колеса / ніжки як аксесуари
Пристрої зі скляними дверцятами: Світлодіодне освітлення
Пристрої MRFvd із непрозорими дверцятами: Верхнє світлодіодне освітлення
Заглиблена ручка
SuperEfficient
Директива ЄС 2019/2018 – охолоджувачі рідких продуктів у пляшках
Директива про безпечність машин і обладнання – EN 60335

Серія Perfection
MRFvg

Пристрої із непрозорими дверцятами: CC3
Пристрої зі скляними дверцятами: CC2
EN 16902 -2 °C – +15 °C Клас K4
Візуальні та звукові сигнали тривоги
Автоматичне закриття дверей, відкритих на < 90°
Електронний замок
LAN/WiFi (додатково, SmartModule)
Local API (додатково)
Монохромний дисплей, сенсорні кнопки
Електронна система керування
Система керування енергоспоживанням
Колеса / ніжки як аксесуари
Пристрої зі скляними дверцятами: двобічне вертикальне Світлодіодне освітлення
Пристрої із непрозорими дверцятами: Верхнє світлодіодне освітлення
Заглиблена ручка
SuperEfficient
Директива ЄС 2019/2018 – охолоджувачі рідких продуктів у пляшках
Директива про безпечність машин і обладнання – EN 60335

Огляд переваг

Динамічна система охолодження

Динамічна система охолодження (з вентилятором) швидко охолоджує щойно завантажені в камеру напої до потрібної температури й постійно підтримує її на потрібному рівні.

Безшовна камера з пластику

Безшовна камера з пластику не має запаху й відрізняється міцністю та довговічністю. Завдяки заокругленим кутам із великим радіусом камера легко очищується, що гарантує її ідеальну гігієнічність.

Корпус із листової сталі з порошковим покриттям

Корпус із листової сталі з порошковим покриттям виготовлений без зазорів, тому він надзвичайно міцний, ударостійкий і легко очищується. Вертикальні бічні стінки можна оформити в індивідуальному стилі й розташувати на них атрибутику бренду.

Відповідність директивам RoHS і WEEE


Відповідність директивам RoHS (обмеження використання шкідливих речовин в електричних і електронних пристроях) і WEEE (утилізація електричного й електронного обладнання) завдяки використанню екологічних матеріалів у поєднанні з оптимальною придатністю до переробки.

Холодоагенти, що не містять фреонів

Природний і екологічний холодоагент R 600a не містить фреонів. У поєднанні з високоефективними компресорами він забезпечує енергоефективну роботу пристрою.

Високоефективна ізоляція

Високоефективна ізоляція знижує споживання енергії та постійно підтримує температуру в камері на потрібному рівні.



FKDv 4513 Premium

Зміна напрямку відкривання дверцят

Завдяки змінюваному напрямку відчиняння дверцят пристрій можна пристосувати до місця встановлення.

Змінюваний температурний діапазон


Змінюваний температурний діапазон дає змогу налаштовувати температуру відповідно до конкретних потреб.

Магнітний ущільнювач, який можна замінювати

Дверцята оснащені магнітним ущільнювачем, який легко замінюється.

Функція зупинки вентилятора

Коли дверцята відчиняються, автоматична функція зупинки вентилятора зменшує витік холодного повітря з камери.



Міцна ручка

Міцна ручка забезпечує швидкий доступ до вмісту камери й витримує навіть часте відчиняння дверцят.

Стійкі решітчасті полиці з обмежувачем висування

Стійкі решітчасті полиці легко переміщуються за висотою та дають змогу розташовувати продукти по-різному. Щоб оптимально використовувати простір, їх можна переміщувати відповідно до висоти банок або пляшок. У центрі кожної решітчастої полиці є обмежувач висування, який запобігає випадінню її вмісту – ненароком витягти полицю неможливо. Крім того, планка на передній частині полиці захищає вміст і позначає місце встановлення.

Дизайн і функціональність

Дизайн і функціональність майстерно поєднані. Дизайн моделей серії HardLine із двобічним освітленням відповідає найвищим вимогам щодо елегантності.

Дверцята з ізоляційного скла

Дверцята з ізоляційного скла забезпечують ідеальний огляд, оптимальну енергоефективність і демонструють напої якнайпривабливіше.

Якість у кожній дрібниці

Холодильні вітрини Liebherr створюють ідеальні умови для ефективної демонстрації напоїв, що сприяє їхньому продажу. Ці пристрої пропонують багато можливостей для ідеальної демонстрації напоїв: від світлодіодного освітлення камер до низки варіантів розташування вмісту в камері. Вітрину можна оригінально оформити за допомогою атрибутки бренду. Полиці можна переставляти за висотою, щоб пристосувати їх до розмірів пляшок і банок. Динамічна система охолодження дає змогу швидко охолодити напої, а отже, миттєво продати їх.



Привабливий дисплей із підсвічуванням
Компанія Liebherr пропонує привабливі можливості для привертання уваги до пристроїв, напоїв і вашого бренду. Дисплей можна оформити за бажанням клієнта. Нижче описано чотири варіанти дисплея.

Прозорий дисплей LightGuide (FKDv 4523), установлений на внутрішньому боці дверцят, може частково підсвічуватися. Це дає змогу добре бачити напої та водночас привертає багато уваги до бренду.

Дисплей LightGuide (FKDv 4513), установлений на зовнішньому боці дверцят, підсвічується по всій поверхні. Він виводить бренд на перший план і привертає до нього увагу. Підсвічування не потребує окремого джерела живлення.



Наклейка на внутрішньому боці дверцят (FKDv 4503) виразно підсвічується верхнім освітленням і виглядає ефектно.

Дисплей зі світлодіодним підсвічуванням (FKDv 4203/4211/4213) привертає посилену увагу до вашого бренду.



Найкраща енергоефективність, низькі експлуатаційні витрати
Усі холодильні вітрини мають інноваційне світлодіодне освітлення. Високоєфективне світлодіодне освітлення знижує загальне споживання енергії під час його ввімкнення на 13–25 відсотків порівняно з аналогічними моделями з люмінесцентними лампами. Експлуатаційні витрати суттєво знижуються, а вища вартість холодильних вітрин зі світлодіодним підсвічуванням окупається за дуже короткий час.



Додаткове обладнання: інтелектуальна система керування (EMS)
Система керування двигуном, яка входить у стандартну комплектацію моделі FKDv 4523 (доступна додатково для інших моделей холодильних вітрин) – це зручна технологія для підвищення енергоефективності. Наприклад, ця система розпізнає відчиняння дверцят, і пристрій за потреби регулює охолодження. У поєднанні з вимкненням освітлення це значно заощаджує електроенергію.



Оптимальне розташування
Вертикальні дверцята з ізоляційного скла забезпечують гарний огляд камери й оптимальну демонстрацію напоїв. Крім того, доступно значно більше місця. Спеціальне скло забезпечує належну ізоляцію та знижує споживання електроенергії (FKDv 4503/4513/4523).

Світлодіодне освітлення камер
Світлодіодне освітлення камер, яке вмикається окремо, відзначається енергоефективністю та ставить напої в центр уваги з метою їхньої оптимальної демонстрації. Нижче описано варіанти освітлення.



Вертикальне світлодіодне освітлення з обох боків оптимально підкреслює напої за допомогою світлових акцентів. Підсвічування камери підкреслює ексклюзивність напоїв (FKDv 4523).



Вертикальне світлодіодне освітлення з одного боку забезпечує ідеальну демонстрацію напоїв (FKDv 4211/4213/4503/4513).



Компактне вбудоване верхнє світлодіодне освітлення, спрямоване вниз, вдало підкреслює вміст камери (FKDv 4203/4503).



FKDv 4523
PremiumPlus

Загальний об'єм / корисний об'єм	441 / 422 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	600 / 696 / 2027
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	456 / 516 / 1804
Клас енергоефективності ¹	D A G
Споживання електроенергії за 365 днів ²	687 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	CC2
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	K4
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 600a
Звукова потужність	52 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	1,5 А
Тепловиділення	742 кДж/год
Система охолодження / Спосіб розморожування	динамічна / автоматичний
Діапазон температур	+2 °C до +12 °C
Матеріал корпусу / колір	Сталь / чорний
Матеріал / колір дверей	Ізолювальні скляні дверцята з алюмінієвою рамкою / чорний
Матеріал внутрішнього покриття	Пластик сріблястого кольору
Тип керування	Світлодіодний 7-сегментний індикатор із кнопками
Індикатор температури	внутрішній цифровий
Внутрішнє освітлення	Світлодіодний ліхтар з обох боків, який вмикається окремо
Регульовані полиці / Матеріал полиць	6 / Решітки з пластиковим покриттям
Умістимість PET-пляшок об'ємом 0,5 л	304 / 7
Умістимість бляшанок об'ємом 0,33 л	608 / 7
Навантажувальна здатність полиці	45 кг
Ручка	Алюмінієва ручка масивна
Тип замка	механічний
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	праворуч, з можливістю перевішування
Вага бруто / вага нетто	93 / 85,6 кг
Доступний також у білому кольорі	

Акcesуари	
Полиця-решітка сіра / чорна / біла	7113221 / 7113235 / 7113308
Нижня решітка сіра / чорна / біла	7113243 / 7113239 / 7113312
Дерев'яна решітка	7114000
Перфорована металева полиця сірого кольору	9029023
Гнучкі цінникотримачі для полиці-решітки	7435208
Гірка для пляшок висувна	9007659
Гірка для пляшок невисувна	9007045
Захисна планка / Ролики для захисної планки	7790671 / 7790761
Замок / спеціальний замок	
Набір для системи Side-by-Side	9902462



FKDv 4523 модель 875
PremiumPlus

441 / 422 л	441 / 422 л
600 / 696 / 2027	600 / 696 / 2027
456 / 516 / 1804	456 / 516 / 1804
D A G	D A G
680 кВт·год	680 кВт·год
CC2	CC2
K4	K4
+10 °C до +40 °C	+10 °C до +40 °C
R 600a	R 600a
52 дБ(A)	52 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц	220 - 240В~ / 50 Гц
1,5 А	1,5 А
742 кДж/год	742 кДж/год
динамічна / автоматичний	динамічна / автоматичний
+2 °C до +12 °C	+2 °C до +12 °C
Сталь / чорний	Сталь / чорний
Ізолювальні скляні дверцята з алюмінієвою рамкою / чорний	Ізолювальні скляні дверцята з алюмінієвою рамкою / чорний
Пластик сріблястого кольору	Пластик сріблястого кольору
Поворотний регулятор	Поворотний регулятор
внутрішній аналоговий	внутрішній аналоговий
Світлодіодний ліхтар з обох боків, який вмикається окремо	Світлодіодний ліхтар з обох боків, який вмикається окремо
6 / Решітки з пластиковим покриттям	6 / Решітки з пластиковим покриттям
304 / 7	304 / 7
608 / 7	608 / 7
45 кг	45 кг
Алюмінієва ручка масивна	Алюмінієва ручка масивна
механічний	механічний
так	так
праворуч, з можливістю перевішування	праворуч, з можливістю перевішування
91 / 84 кг	

7113221 / 7113235 / 7113308	7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312	7113243 / 7113239 / 7113312
7114000	7114000
9029023	9029023
7435208	7435208
9007659	9007659
9007045	9007045
7790671 / 7790761	7790671 / 7790761
	9590067



FKDv 4513
Premium

441 / 422 л	441 / 422 л
600 / 696 / 2027	600 / 696 / 2027
456 / 516 / 1804	456 / 516 / 1804
C A G	C A G
580 кВт·год	580 кВт·год
CC2	CC2
K4	K4
+10 °C до +40 °C	+10 °C до +40 °C
R 600a	R 600a
52 дБ(A)	52 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц	220 - 240В~ / 50 Гц
1,5 А	1,5 А
742 кДж/год	742 кДж/год
динамічна / автоматичний	динамічна / автоматичний
+2 °C до +12 °C	+2 °C до +12 °C
Сталь / сірий	Сталь / сірий
Ізолювальні скляні дверцята з алюмінієвою рамкою / сірий	Ізолювальні скляні дверцята з алюмінієвою рамкою / сірий
Пластик білий	Пластик білий
Поворотний регулятор	Поворотний регулятор
внутрішній аналоговий	внутрішній аналоговий
Світлодіодне поздовжнє освітлення з правого боку, вимикається окремо	Світлодіодне поздовжнє освітлення з правого боку, вимикається окремо
6 / Решітки з пластиковим покриттям	6 / Решітки з пластиковим покриттям
304 / 7	304 / 7
608 / 7	608 / 7
45 кг	45 кг
Алюмінієва ручка масивна	Алюмінієва ручка масивна
механічний, з можливістю дооснащення	механічний, з можливістю дооснащення
так	так
праворуч, з можливістю перевішування	праворуч, з можливістю перевішування
92 / 86 кг	

7113221 / 7113235 / 7113308	7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312	7113243 / 7113239 / 7113312
7114000	7114000
9029023	9029023
7435208	7435208
9007659	9007659
9007045	9007045
7790671 / 7790761	7790671 / 7790761
	9590067



FKDv 4503
Premium

441 / 422 л	441 / 422 л
600 / 694 / 2027	600 / 694 / 2027
456 / 440 / 1800	456 / 440 / 1800
C A G	C A G
614 кВт·год	614 кВт·год
CC2	CC2
K4	K4
+10 °C до +40 °C	+10 °C до +40 °C
R 600a	R 600a
52 дБ(A)	52 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц	220 - 240В~ / 50 Гц
1,5 А	1,5 А
742 кДж/год	742 кДж/год
динамічна / автоматичний	динамічна / автоматичний
+2 °C до +12 °C	+2 °C до +12 °C
Сталь / сірий	Сталь / сірий
Ізолювальні скляні дверцята з алюмінієвою рамкою / сірий	Ізолювальні скляні дверцята з алюмінієвою рамкою / сірий
Пластик білий	Пластик білий
Поворотний регулятор	Поворотний регулятор
внутрішній аналоговий	внутрішній аналоговий
Світлодіодне стельове та поздовжнє освітлення	Світлодіодне стельове та поздовжнє освітлення
6 / Решітки з пластиковим покриттям	6 / Решітки з пластиковим покриттям
304 / 7	304 / 7
608 / 7	608 / 7
45 кг	45 кг
Алюмінієва ручка масивна	Алюмінієва ручка масивна
механічний	механічний
так	так
праворуч, з можливістю перевішування	праворуч, з можливістю перевішування
91 / 86 кг	

7113221 / 7113235 / 7113308	7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312	7113243 / 7113239 / 7113312
7114000	7114000
9029023	9029023
7435208	7435208
9007659	9007659
9007045	9007045
7790671 / 7790761	7790671 / 7790761

1 Згідно з Регламентом ЄС 2019/2018.
2 Вимірювання регулюється стандартом EN 16902:2016.
3 Відображає температуру навколишнього середовища, за якої гарантується надійна експлуатація приладу.



FKDv 4213 модель 744
Comfort

403 / 385 л	403 / 385 л
600 / 687 / 2010	600 / 687 / 2010
456 / 516 / 1660	456 / 516 / 1660
C A G	C A G
547 кВт·год	547 кВт·год
CC2	CC2
K4	K4
+10 °C до +40 °C	+10 °C до +40 °C
R 600a	R 600a
52 дБ(A)	52 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц	220 - 240В~ / 50 Гц
1,5 А	1,5 А
634 кДж/год	634 кДж/год
динамічна / автоматичний	динамічна / автоматичний
+2 °C до +12 °C	+2 °C до +12 °C
Сталь / чорний	Сталь / чорний
Ізолювальні скляні дверцята з пластиковою рамкою / чорний	Ізолювальні скляні дверцята з пластиковою рамкою / чорний
Пластик білий	Пластик сріблястого кольору
Поворотний регулятор	Поворотний регулятор
внутрішній аналоговий	внутрішній аналоговий
Світлодіодне поздовжнє освітлення з правого боку, вимикається окремо	Світлодіодне поздовжнє освітлення з правого боку, вимикається окремо
5 / Решітки з пластиковим покриттям	5 / Решітки з пластиковим покриттям
256 / 7	256 / 7
512 / 7	512 / 7
45 кг	45 кг
Ергономічна рейлінгова ручка	Ергономічна рейлінгова ручка
механічний	механічний
так	так
праворуч, з можливістю перевішування	праворуч, з можливістю перевішування
85 / 79 кг	
FKDv 4213	

7113221 / 7113235 / 7113308	7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312	7113243 / 7113239 / 7113312
7114000	7114000
9029023	9029023
7435208	7435208
9007659	9007659
9007045	9007045
7790603 / 7790761	7790603 / 7790761
за запитом	за запитом
9902275	9902275



FKDv 4211
Comfort

387 / 385 л	387 / 385 л
600 / 687 / 2010	600 / 687 / 2010
456 / 516 / 1660	456 / 516 / 1660
C A G	C A G
472 кВт·год	472 кВт·год
CC2	CC2
K4	K4
+10 °C до +40 °C	+10 °C до +40 °C
R 600a	R 600a
52 дБ(A)	52 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц	220 - 240В~ / 50 Гц
1,5 А	1,5 А
488 кДж/год	488 кДж/год
динамічна / автоматичний	динамічна / автоматичний
+2 °C до +12 °C	+2 °C до +12 °C
Сталь / білий	Сталь / білий
Сталь / білий	Сталь / білий
Пластик білий	Пластик білий
Поворотний регулятор	Поворотний регулятор
внутрішній аналоговий	внутрішній аналоговий
Світлодіодне поздовжнє освітлення з правого боку, вимикається окремо	Світлодіодне поздовжнє освітлення з правого боку, вимикається окремо
5 / Решітки з пластиковим покриттям	5 / Решітки з пластиковим покриттям
256 / 7	256 / 7
512 / 7	512 / 7
45 кг	45 кг
Ергономічна рейлінгова ручка	Ергономічна рейлінгова ручка
механічний	механічний
так	так
праворуч, з можливістю перевішування	праворуч, з можливістю перевішування
73 / 68 кг	

7113221 / 7113235 / 7113308	7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312	7113243 / 7113239 / 7113312
7114000	7114000
9029023	9029023
7435208	7435208
9007659	9007659
9007045	9007045
7790603 / 7790761	7790603 / 7790761
за запитом	за запитом
9902275	9902275



FKDv 4203
Comfort

403 / 385 л	403 / 385 л
600 / 687 / 2010	600 / 687 / 2010
456 / 516 / 1660	456 / 516 / 1660
C A G	C A G
527 кВт·год	527 кВт·год
CC2	CC2
K4	K4
+10 °C до +40 °C	+10 °C до +40 °C
R 600a	R 600a
52 дБ(A)	52 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц	220 - 240В~ / 50 Гц
1,5 А	1,5 А
634 кДж/год	634 кДж/год
динамічна / автоматичний	динамічна / автоматичний
+2 °C до +12 °C	+2 °C до +12 °C
Сталь / білий	Сталь / білий
Ізолювальні скляні дверцята з пластиковою рамкою / білий	Ізолювальні скляні дверцята з пластиковою рамкою / білий
Пластик білий	Пластик білий
Поворотний регулятор	Поворотний регулятор
внутрішній аналоговий	внутрішній аналоговий
Світлодіодне стельове освітлення, вмикається окремо	Світлодіодне стельове освітлення, вмикається окремо
5 / Решітки з пластиковим покриттям	5 / Решітки з пластиковим покриттям
256 / 7	256 / 7
512 / 7	512 / 7
45 кг	45 кг
Ергономічна рейлінгова ручка	Ергономічна рейлінгова ручка
механічний	механічний
так	так
праворуч, з можливістю перевішування	праворуч, з можливістю перевішування
85 / 78 кг	

7113221 / 7113235 / 7113308	7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312	7113243 / 7113239 / 7113312
7114000	7114000
9029023	9029023
7435208	7435208
9007659	9007659
9007045	9007045
7790603 / 7790761	7790603 / 7790761
за запитом	за запитом
9902275	9902275

Огляд переваг



Електронне керування
На дисплеї електронної системи керування, вбудованому у дверцята врівень із поверхнею, з точністю до одного градуса відображається температура в камері. На цифровому дисплеї можна легко перевірити точну встановлену температуру. Замінювати батарейку не знадобиться.

Динамічна система охолодження
Динамічна система охолодження з вентилятором швидко охолоджує напої та забезпечує рівномірний розподіл температури в камері.



Світлодіодні колони
Світлодіодні колони, розташовані з обох боків, мають регульовану яскравість і красиво освітлюють верхню й нижню частини камери.

Безшовна камера
Безшовна камера легко очищується завдяки заокругленим кутам із великим радіусом. Тому в ній не затримуються запахи.

Закрита задня стінка
Завдяки закритій задній панелі пристрій можна встановити окремо. Це дасть змогу розташувати атрибутику бренду з усіх боків і забезпечить її огляд на 360°.

Індивідуальне оформлення
Оформте корпус у своєму, індивідуальному стилі. Він міцний, ударостійкий і легко миється.

Регульовані ніжки та ролики
Для перевезення можна швидко встановити регульовані ніжки та ролики. Також вони дають змогу легко очищувати підлогу під приладом.



MRFvg 4011 Perfection

Холодоагент R 600a
Природний та ефективний: Холодоагент R 600a разом із високоефективними компресорами забезпечують надзвичайно потужну роботу пристрою. Низький парниковий потенціал робить його перспективним для подальшого використання.

Електронний замок
Електронний замок можна відмикати й замикати за допомогою пульта дистанційного керування. Пульт можна використовувати для кількох пристроїв одночасно.

Зміна напрямку відкривання дверцят
Напрямок відкривання дверцят можна змінювати, тому вам буде легко завантажувати й вивантажувати вміст холодильника в будь-якому місці.

Розширений діапазон температур
Завдяки розширеному температурному діапазону (від -2 °C до +15 °C) для кожного напою можна налаштувати оптимальну температуру.

Режим Eco-Mode
Найвища енергоефективність. У режимі Eco-Mode значно зменшується енергоспоживання, а отже, знижуються витрати на електроенергію.

Заглиблена ручка
Заглиблена ручка з одного боку дає змогу легко відчиняти й зачиняти дверцята. Нічого не виступає назовні. Справжня перевага для обмеженого простору.

Решітчасті полиці з обмежувачем висування
Решітчасті полиці переставляються за висотою та витримують велике навантаження. Обмежувач висування додатково захищає вміст камери – ненароком витягти полицю неможливо.

Одношарове безпечне скло
Дверцята виготовлено із загартованого одношарового безпечного скла, тому їх дуже складно розбити. Алюмінієві профілі в рамі зменшено, що збільшує презентаційну площу для демонстрації продуктів.

Змінні дверні ущільнювачі
Заощаджуйте гроші й час. Змінні дверні ущільнювачі можна швидко й без особливих зусиль замінити самостійно. Для цього не знадобляться інструменти чи допомога спеціаліста.

Зачиняння дверцят за кута відкриття < 90°
За кута відкриття < 90° дверцята зачиняються автоматично, запобігаючи втраті холоду. Для полегшення завантаження й виймання продуктів дверцята не зачиняються, коли вони відкриті на 90° або більше градусів.

Напої продаються краще, якщо вони не лише добре смакують, а й привабливо виглядають. Завдяки привабливому дизайну й елегантному світлодіодному освітленню камери новий холодильник для напоїв Liebherr пробуджує бажання освіжитися. Він справляє враження економічною й екологічною технологією охолодження, а також низькими витратами на електроенергію. Крізь міцні дверцята із загартованого одношарового безпечного скла покупці можуть добре бачити всі напої. До того ж це скло небитке. Решітчасті полиці, що переставляються за висотою, дають змогу розташувати напої саме там, де їх буде якнайкраще видно покупцям.



Якість у кожній дрібниці



Безпека на відстані

Електронним замком можна зручно керувати за допомогою пульта дистанційного керування. Наприклад, перебуваючи за касою, можна легко розблокувати й знову заблокувати пристрій. Пульт можна використовувати відразу для кількох пристроїв і заощаджувати час. В екстреній ситуації також можна відчинити дверцята безпосередньо на пристрої.




Помітне підвищення продажів

Підсвітить напої. Дві вертикальні світлодіодні колони красиво освітлюють камеру пристрою. Завдяки цьому покупці зможуть якнайкраще розглянути напої та захочуть щось купити.




Розумне підключення

Максимально безпечне підключення. Система SmartMonitoring, розроблена компанією Liebherr, постійно реєструє температуру в пристрої та сповіщає про будь-які відхилення. Рішення для цифрового моніторингу можна використовувати як додаткову можливість, а також налаштовувати на пристроях попередніх поколінь.




Заощадження ресурсів і коштів

Режим Eco-Mode зменшує витрати електроенергії й економить кошти. Для цього холодильник підвищує температуру протягом часу, коли ним не користуються, наприклад уночі. Доступні два рівні роботи: У режимі Eco світло в холодильнику залишається ввімкненим, а в режимі EcoPlus – вимикається.



Зручне сенсорне керування.

Про стан пристрою можна дізнатися, не заглядаючи всередину. Це дуже легко зробити за допомогою інтерфейсу користувача, вбудованого в дверцята врівень із поверхнею. Навігація по меню не потребує пояснень і здійснюється трьома сенсорними кнопками. Через додатковий інтерфейс LAN/WLAN холодильник можна підключити до системи SmartMonitoring.



Самостійне зачинення дверцят

Дверцята пристрою спрощують робочий процес і зачиняються автоматично, якщо їх відчинено менш ніж на 90°, щоб холодильник або морозильна камера випадково не залишилися відчиненими. Завдяки цьому температура в камері залишається стабільною, а якість зберігання – незмінною. Якщо кут відкривання дверцят перевищує 90°, вони залишаються в тому самому положенні та не зачиняються, що дає змогу зручно звантажувати й вивантажувати вміст холодильника.



MRFvg 4011
Perfection

Загальний об'єм / корисний об'єм	400 / 286 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	597 / 654 / 1884
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	475 / 423 / 1659
Клас енергоефективності ¹	C A G
Споживання електроенергії за 365 днів ²	433 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	CC2
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	K4
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 600a
Звукова потужність	50 дБ(A)
Напруга / Частота / Параметри для підключення	220 - 240В~ / 50 Гц / 2,0 А
Тепловиділення	346 кДж/год
Система охолодження / Спосіб розморожування	динамічна / автоматичний
Діапазон температур	-2 °C до +15 °C
Матеріал корпусу / колір	Сталь / чорний
Матеріал / колір дверей	Ізолювальні скляні дверцята з алюмінієвою рамкою / чорний
Матеріал внутрішнього покриття	Пластик сріблястого кольору
Тип керування / Індикатор температури	Монохромний дисплей, сенсорні кнопки / зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний і акустичний
Внутрішнє освітлення	Світлодіодний ліхтар з обох боків, який вмикається окремо та пригашується
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	SmartModule / 3 можливість дооснащення
Інтерфейс	WLAN/LAN (додатково)
Регульовані полиці / Матеріал полиць	5 / Решітки з пластиковим покриттям
Умістимість PET-пляшок об'ємом 0,5 л	253 / 7
Умістимість бляшанок об'ємом 0,33 л	506 / 7
Навантажувальна здатність полиці	45 кг
Ручка / Тип замка	Заглиблена ручка / електронний, з дистанційним керуванням
Автоматичне закриття дверцят / Дверні петлі	так / праворуч, з можливістю перевішування
Вага брутто / вага нетто	87 / 81 кг
Доступний також як	MRFvg 4011 модель 003 Half Reload

Акcesуари	
Полиця-решітка сіра / чорна / біла	7113221 / 7113235 / 7113308
Нижня решітка сіра / чорна / біла	7113243 / 7113239 / 7113312
Гірка для пляшок висувна / невисувна	9007659 / 9007045
Гнучкі цінникотримачі для полиці-решітки	7435208
Дерев'яна решітка	7114000
Перфорована металева полиця сірого кольору	9029023
SmartModule	6145269
Цифровий вхід для електронного замка	9086958
Дистанційне керування	6123395
Комплект роликів для дооснащення	
Комплект опірних ніжок для дооснащення	
Захисна планка / Ролики для захисної планки	7790512 / 7790761
Набір для системи Side-by-Side сірий / чорний / білий	9006973 / 9017744 / 9006786



MRFvg 3511
Perfection

Загальний об'єм / корисний об'єм	347 / 250 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	597 / 654 / 1684
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	475 / 423 / 1459
Клас енергоефективності ¹	C A G
Споживання електроенергії за 365 днів ²	390 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	CC2
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	K4
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 600a
Звукова потужність	50 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц / 2,0 А
Параметри для підключення	323 кДж/год
Тепловиділення	динамічна / автоматичний
Система охолодження / Спосіб розморожування	-2 °C до +15 °C
Діапазон температур	Сталь / чорний
Матеріал корпусу / колір	Ізолювальні скляні дверцята з алюмінієвою рамкою / чорний
Матеріал / колір дверей	Пластик сріблястого кольору
Матеріал внутрішнього покриття	Монохромний дисплей, сенсорні кнопки / зовнішній цифровий
Тип керування / Індикатор температури	оптичний і акустичний
Сигнал попередження про несправність	Світлодіодний ліхтар з обох боків, який вмикається окремо та пригашується
Внутрішнє освітлення	SmartModule / 3 можливість дооснащення
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	WLAN/LAN (додатково)
Інтерфейс	4 / Решітки з пластиковим покриттям
Регульовані полиці / Матеріал полиць	207 / 7
Умістимість PET-пляшок об'ємом 0,5 л	414 / 7
Умістимість бляшанок об'ємом 0,33 л	45 кг
Навантажувальна здатність полиці	Заглиблена ручка / електронний, з дистанційним керуванням
Ручка / Тип замка	так / праворуч, з можливістю перевішування
Автоматичне закриття дверцят / Дверні петлі	79 / 74 кг
Вага брутто / вага нетто	MRFvg 3511 модель 003 Half Reload

Акcesуари	
Полиця-решітка сіра / чорна / біла	7113221 / 7113235 / 7113308
Нижня решітка сіра / чорна / біла	7113243 / 7113239 / 7113312
Гірка для пляшок висувна / невисувна	9007659 / 9007045
Гнучкі цінникотримачі для полиці-решітки	7435208
Дерев'яна решітка	7114000
Перфорована металева полиця сірого кольору	9029023
SmartModule	6145269
Цифровий вхід для електронного замка	9086958
Дистанційне керування	6123395
Комплект роликів для дооснащення	9086926
Комплект опірних ніжок для дооснащення	9086924
Захисна планка / Ролики для захисної планки	7790505 / 7790761
Набір для системи Side-by-Side сірий / чорний / білий	9017742 / 9017743 / 9017739



MRFvg 4001
Perfection

Загальний об'єм / корисний об'єм	377 / 286 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	597 / 654 / 1884
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	475 / 423 / 1659
Клас енергоефективності ¹	C A G
Споживання електроенергії за 365 днів ²	374 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	CC3
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	K4
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 600a
Звукова потужність	50 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	2,0 А
Тепловиділення	346 кДж/год
Система охолодження / Спосіб розморожування	динамічна / автоматичний
Діапазон температур	-2 °C до +15 °C
Матеріал корпусу / колір	Сталь / чорний
Матеріал / колір дверей	Сталь / чорний
Матеріал внутрішнього покриття	Пластик сріблястого кольору
Тип керування / Індикатор температури	Монохромний дисплей, сенсорні кнопки / зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний і акустичний
Внутрішнє освітлення	Світлодіодне стельове освітлення, вмикається окремо та пригашується
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	SmartModule / 3 можливість дооснащення
Інтерфейс	WLAN/LAN (додатково)
Регульовані полиці / Матеріал полиць	5 / Решітки з пластиковим покриттям
Умістимість PET-пляшок об'ємом 0,5 л	253 / 7
Умістимість бляшанок об'ємом 0,33 л	506 / 7
Навантажувальна здатність полиці	45 кг
Ручка / Тип замка	Заглиблена ручка / електронний, з дистанційним керуванням
Автоматичне закриття дверцят / Дверні петлі	так / праворуч, з можливістю перевішування
Вага брутто / вага нетто	69 / 64 кг

Акcesуари	
Полиця-решітка сіра / чорна / біла	7113221 / 7113235 / 7113308
Нижня решітка сіра / чорна / біла	7113243 / 7113239 / 7113312
Гірка для пляшок висувна / невисувна	9007659 / 9007045
Гнучкі цінникотримачі для полиці-решітки	7435208
Дерев'яна решітка	7114000
Перфорована металева полиця сірого кольору	9029023
SmartModule	6145269
Цифровий вхід для електронного замка	9086958
Дистанційне керування	6123395
Комплект роликів для дооснащення	9086926
Комплект опірних ніжок для дооснащення	9086924
Захисна планка / Ролики для захисної планки	7790512 / 7790761
Набір для системи Side-by-Side сірий / чорний / білий	9006973 / 9017744 / 9006786



MRFvg 3501
Perfection

Загальний об'єм / корисний об'єм	327 / 250 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	597 / 654 / 1684
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	475 / 423 / 1459
Клас енергоефективності ¹	C A G
Споживання електроенергії за 365 днів ²	352 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	CC3
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	K4
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 600a
Звукова потужність	50 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	2,0 А
Тепловиділення	323 кДж/год
Система охолодження / Спосіб розморожування	динамічна / автоматичний
Діапазон температур	-2 °C до +15 °C
Матеріал корпусу / колір	Сталь / чорний
Матеріал / колір дверей	Сталь / чорний
Матеріал внутрішнього покриття	Пластик сріблястого кольору
Тип керування / Індикатор температури	Монохромний дисплей, сенсорні кнопки / зовнішній цифровий
Сигнал попередження про несправність	оптичний і акустичний
Внутрішнє освітлення	Світлодіодне стельове освітлення, вмикається окремо та пригашується
Тип підключення / Рішення для підключення до мережі	SmartModule / 3 можливість дооснащення
Інтерфейс	WLAN/LAN (додатково)
Регульовані полиці / Матеріал полиць	4 / Решітки з пластиковим покриттям
Умістимість PET-пляшок об'ємом 0,5 л	207 / 7
Умістимість бляшанок об'ємом 0,33 л	414 / 7
Навантажувальна здатність полиці	45 кг
Ручка / Тип замка	Заглиблена ручка / електронний, з дистанційним керуванням
Автоматичне закриття дверцят / Дверні петлі	так / праворуч, з можливістю перевішування
Вага брутто / вага нетто	63 / 58 кг


Акcesуари	
Полиця-решітка сіра / чорна / біла	7113221 / 7113235 / 7113308
Нижня решітка сіра / чорна / біла	7113243 / 7113239 / 7113312
Гірка для пляшок висувна / невисувна	9007659 / 9007045
Гнучкі цінникотримачі для полиці-решітки	7435208
Дерев'яна решітка	7114000
Перфорована металева полиця сірого кольору	9029023
SmartModule	6145269
Цифровий вхід для електронного замка	9086958
Дистанційне керування	6123395
Комплект роликів для дооснащення	9086926
Комплект опірних ніжок для дооснащення	9086924
Захисна планка / Ролики для захисної планки	7790505 / 7790761
Набір для системи Side-by-Side сірий / чорний / білий	9017742 / 9017743 / 9017739

¹ Згідно з Регламентом ЄС 2019/2018.
² Вимірювання регулюється стандартом EN 16902:2016.
³ Відображає температуру навколишнього середовища, за якої гарантується надійна експлуатація приладу.

Якість у кожній дрібниці



Наші високі стандарти якості стосуються навіть найдрібніших деталей. Тому під час виробництва нового холодильника для сфери торгівлі ми дуже ретельно вивчаємо всі компоненти. А ви отримуєте від цього користь під час щоденного користування пристроєм. На додаток до оптимізованої системи охолодження вдосконалене освітлення, стійкі решітки й розширена площа скляної поверхні дверцят забезпечують енергоефективне охолодження, довговічність, ергономічне використання та гарну демонстрацію ваших напоїв.



Демонстрація напоїв

Вдале розташування. Тепер напої в холодильнику можна бачити краще. Ми розширили площу скляної поверхні дверцят, щоб напої в камері могли привернути більше уваги покупців. До того ж енергоощадна світлодіодна технологія дає змогу оптимально освітлити пляшки й банки, щоб вони виглядали якнайпривабливіше. Це викликає бажання купити напої.



Динамічна система охолодження

Економічність. Динамічна система охолодження з вентилятором швидко охолоджує щойно завантажені напої та забезпечує майже постійний розподіл температури в камері. Коли дверцята відчиняються, автоматична функція зупинки вентилятора зменшує витік холодного повітря з камери для заощадження енергії.



Освітлення

Помітність. Завдяки новій системі освітлення з енергоощадними світлодіодними лампами в стелі або вертикальними світлодіодними колонами (на вибір також пропонуються дві колони праворуч і ліворуч) камера яскраво освітлюється, і напої демонструються якнайкраще.



Ергономічність

Дуже практично. Ергономічна заглиблена ручка дає змогу легко відчиняти дверцята. Полиці можна переставляти за висотою, щоб пристосуватися до розмірів пляшок і банок та зручно розташувати їх у камері. Це приваблює покупців і підвищує продажі. Для ергономічного використання дверцята оснащені механізмом самостійного зачинення, який сприяє енергоефективності пристрою.



Удосконалені решічасті полиці

Решітки з неіржавної сталі з покриттям надійно втримують продукти й забезпечують постійну циркуляцію повітря, а отже, і стабільність температури. Обмежувач висування запобігає непередбаченому випаданню полиці.



Дверцята, що зачиняються автоматично / заглиблена ручка / безпечне скло

Для полегшення завантаження й вивантаження продуктів, а також очищення дверей холодильника не закриваються, якщо відкрити їх приблизно на 90°. Вбудований механізм зменшує вібрації, що гарантує стабільність і вертикальне положення навіть невеликих продуктів під час відкривання пристрою. Загартоване небитке одношарове безпечне скло гарантує збереження вмісту камери.



MRFvd 5511
Performance

Загальний об'єм / корисний об'єм
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)
Клас енергоефективності ¹
Споживання електроенергії за 365 днів ²
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)
Температура навколишнього середовища ³
Холодоагент
Звукова потужність
Напруга / Частота
Параметри для підключення
Система охолодження / Спосіб розморожування
Діапазон температур
Матеріал корпусу / колір
Матеріал / колір дверей

569 / 432 л
747 / 769 / 1684
625 / 536 / 1459
C A G
535 кВт·год
CC2
K4
+10 °C до +40 °C
R 600a
50 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
2,0 А
динамічна / автоматичний
+1 °C до +15 °C
Сталь / сірий
Ізолювальні скляні дверцята з алюмінієвою рамкою / сріблястий
Пластик білий
Поворотний регулятор із цифровим термометром
зовнішній цифровий
Світлодіодний ліхтар ліворуч, вмикається окремо
4
Решітки з пластиковим покриттям
354 / 9
708 / 9
60 кг
Заглиблена ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
99 / 92 кг

Акcesуари
Полиця-решітка сіра / чорна / біла
Нижня решітка сіра / чорна / біла
Гірка для пляшок висувна / невисувна
Гнучкі цінникотримачі для полиці-решітки
Дерев'яна решітка
Перфорована металева полиця сірого кольору
Комплект роликів для дооснащення
Комплект опірних ніжок для дооснащення
Захисна планка
Ролики для захисної планки
Спеціальні замки
Набір для системи Side-by-Side сірий / чорний

7113278 / 7113236 / 7113310
7113280 / 7113240 / 7113314
7435210
9086926
9086924
7790513
7790761
за запитом
9017742 / –

MRFvd 4011
Performance

400 / 286 л
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1659
C A G
566 кВт·год
CC2
K4
+10 °C до +40 °C
R 600a
50 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
2,0 А
динамічна / автоматичний
+1 °C до +15 °C
Сталь / сірий
Ізолювальні скляні дверцята з алюмінієвою рамкою / сріблястий
Пластик білий
Поворотний регулятор із цифровим термометром
зовнішній цифровий
Світлодіодний ліхтар ліворуч, вмикається окремо
5
Решітки з пластиковим покриттям
253 / 7
506 / 7
45 кг
Заглиблена ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
84 / 78 кг
MRFvd 4011 модель 003 Half Reload

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
7790512
7790761
за запитом
9006973 / –



MRFvd 4011 модель 744
Performance

400 / 286 л
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1659
C A G
566 кВт·год
CC2
K4
+10 °C до +40 °C
R 600a
50 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
2,0 А
динамічна / автоматичний
+1 °C до +15 °C
Сталь / чорний
Ізолювальні скляні дверцята з алюмінієвою рамкою / чорний
Пластик сріблястого кольору
Поворотний регулятор із цифровим термометром
зовнішній цифровий
Світлодіодний ліхтар ліворуч, вмикається окремо
5
Решітки з пластиковим покриттям
253 / 7
506 / 7
45 кг
Заглиблена ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
85 / 79 кг

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
7790512
7790761
за запитом
– / 9017744

MRFvd 3511
Performance

347 / 250 л
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459
C A G
532 кВт·год
CC2
K4
+10 °C до +40 °C
R 600a
50 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
2,0 А
динамічна / автоматичний
+1 °C до +15 °C
Сталь / сірий
Ізолювальні скляні дверцята з алюмінієвою рамкою / сріблястий
Пластик білий
Поворотний регулятор із цифровим термометром
зовнішній цифровий
Світлодіодний ліхтар ліворуч, вмикається окремо
4
Решітки з пластиковим покриттям
207 / 7
414 / 7
45 кг
Заглиблена ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
77 / 72 кг
MRFvd 3511 модель 003 Half Reload

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505
7790761
за запитом
9017742 / –

MRFvd 3511 модель 744
Performance

347 / 250 л
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459
C A G
532 кВт·год
CC2
K4
+10 °C до +40 °C
R 600a
50 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
2,0 А
динамічна / автоматичний
+1 °C до +15 °C
Сталь / чорний
Ізолювальні скляні дверцята з алюмінієвою рамкою / чорний
Пластик сріблястого кольору
Поворотний регулятор із цифровим термометром
зовнішній цифровий
Світлодіодний ліхтар ліворуч, вмикається окремо
4
Решітки з пластиковим покриттям
207 / 7
414 / 7
45 кг
Заглиблена ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
77 / 72 кг

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505
7790761
за запитом
– / 9017743

1 Згідно з Регламентом ЄС 2019/2018.
2 Вимірювання регулюється стандартом EN 16902:2016.
3 Відображає температуру навколишнього середовища, за якої гарантується надійна експлуатація приладу.



MRFvc 5511

Performance

Загальний об'єм / корисний об'єм	569 / 432 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	747 / 769 / 1684
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	625 / 539 / 1459
Клас енергоефективності ¹	
Споживання електроенергії за 365 днів ²	536 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	CC2
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	K4
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 600a
Звукова потужність	50 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~/50 Гц
Параметри для підключення	2,0 A
Система охолодження	динамічна
Спосіб розморожування	автоматичний
Діапазон температур	+2 °C до +9 °C
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал / колір дверей	Ізолювальні скляні дверцята з пластиковою рамкою / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Пластик білий
Тип керування	Поворотний регулятор
Індикатор температури	внутрішній аналоговий
Внутрішнє освітлення	Світлодіодне стельове освітлення, вмикається окремо
Регульовані полиці	4
Матеріал полиць	Решітки з пластиковим покриттям
Умістимість PET-пляшок об'ємом 0,5 л	354 / 9
Умістимість бляшанок об'ємом 0,33 л	708 / 9
Навантажувальна здатність полиці	60 кг
Ручка	Заглиблена ручка
Тип замка	механічний
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	праворуч, з можливістю перевішування
Вага брутто / вага нетто	97 / 91 кг

Акcesуари	
Полиця-решітка сіра / чорна / біла	7113278 / 7113236 / 7113310
Нижня решітка сіра / чорна / біла	7113280 / 7113240 / 7113314
Гірка для пляшок висувна / невисувна	
Гнучкі цінникотримачі для полиці-решітки	7435210
Дерев'яна решітка	
Перфорована металева полиця сірого кольору	
Комплект роликів для дооснащення	9086926
Комплект опірних ніжок для дооснащення	9086924
Захисна планка	7790513
Ролики для захисної планки	7790761
Спеціальні замки	за запитом
Набір для системи Side-by-Side білий	9017739



MRFvc 4011

Performance

400 / 286 л
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1659
566 кВт·год
CC2
K4
+10 °C до +40 °C
R 600a
50 дБ(A)
220 - 240В~/50 Гц
2,0 A
динамічна
автоматичний
+2 °C до +9 °C
Сталь / білий
Ізолювальні скляні дверцята з пластиковою рамкою / білий
Пластик білий
Поворотний регулятор
внутрішній аналоговий
Світлодіодне стельове освітлення, вмикається окремо
5
Решітки з пластиковим покриттям
253 / 7
506 / 7
45 кг
Заглиблена ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
82 / 77 кг

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
7790512
7790761
за запитом
9006786



MRFvc 3511

Performance

347 / 250 л
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459
538 кВт·год
CC2
K4
+10 °C до +40 °C
R 600a
50 дБ(A)
220 - 240В~/50 Гц
2,0 A
динамічна
автоматичний
+2 °C до +9 °C
Сталь / білий
Ізолювальні скляні дверцята з пластиковою рамкою / білий
Пластик білий
Поворотний регулятор
внутрішній аналоговий
Світлодіодне стельове освітлення, вмикається окремо
4
Решітки з пластиковим покриттям
207 / 7
414 / 7
45 кг
Заглиблена ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
75 / 70 кг

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505
7790761
за запитом
9017739



MRFvd 5501
Performance

Загальний об'єм / корисний об'єм	544 / 432 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	747 / 769 / 1684
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	625 / 536 / 1459
Клас енергоефективності ¹	B A G
Споживання електроенергії за 365 днів ²	388 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	CC3
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	K4
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 600a
Звукова потужність	50 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	2,0 А
Система охолодження / Спосіб розморожування	динамічна / автоматичний
Діапазон температур	+1 °C до +15 °C
Матеріал корпусу / колір	Сталь / сірий
Матеріал / колір дверей	Сталь / сірий
Матеріал внутрішнього покриття	Пластик білий
Тип керування	Поворотний регулятор із цифровим термометром
Індикатор температури	зовнішній цифровий
Внутрішнє освітлення	Верхнє світлодіодне освітлення
Регульовані полиці	4
Матеріал полиць	Решітки з пластиковим покриттям
Умістимість PET-пляшок об'ємом 0,5 л	354 / 9
Умістимість бляшанок об'ємом 0,33 л	708 / 9
Навантажувальна здатність полиці	60 кг
Ручка	Заглиблена ручка
Тип замка	механічний
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	праворуч, з можливістю перевішування
Вага брутто / вага нетто	81 / 74 кг

Акcesуари	
Полиця-решітка сіра / чорна / біла	7113278 / 7113236 / 7113310
Нижня решітка сіра / чорна / біла	7113280 / 7113240 / 7113314
Гірка для пляшок висувна / невисувна	
Гнучкі цінникотримачі для полиці-решітки	7435210
Дерев'яна решітка	
Перфорована металева полиця сірого кольору	
Комплект роликів для дооснащення	9086926
Комплект опірних ніжок для дооснащення	9086924
Захисна планка	7790513
Ролики для захисної планки	7790761
Спеціальні замки	за запитом
Набір для системи Side-by-Side сірий / білий	9017742 / -

7113278 / 7113236 / 7113310
7113280 / 7113240 / 7113314
7435210
9086926
9086924
7790513
7790761
за запитом
9017742 / -

MRFvd 4001
Performance

377 / 286 л
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1659
C A G
396 кВт·год
CC3
K4
+10 °C до +40 °C
R 600a
50 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
2,0 А
динамічна / автоматичний
+1 °C до +15 °C
Сталь / сірий
Сталь / сірий
Пластик білий
Поворотний регулятор із цифровим термометром
зовнішній цифровий
Верхнє світлодіодне освітлення
5
Решітки з пластиковим покриттям
253 / 7
506 / 7
45 кг
Заглиблена ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
68 / 60 кг

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790512
7790761
за запитом
9006973 / -



MRFvd 3501
Performance

327 / 250 л
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459
C A G
373 кВт·год
CC3
K4
+10 °C до +40 °C
R 600a
50 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
2,0 А
динамічна / автоматичний
+1 °C до +15 °C
Сталь / сірий
Сталь / сірий
Пластик білий
Поворотний регулятор із цифровим термометром
зовнішній цифровий
Верхнє світлодіодне освітлення
4
Решітки з пластиковим покриттям
207 / 7
414 / 7
45 кг
Заглиблена ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
63 / 58 кг

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505
7790761
за запитом
9017742 / -



MRFvc 5501
Performance

544 / 432 л
747 / 769 / 1684
625 / 539 / 1459
B A G
383 кВт·год
CC3
K4
+10 °C до +40 °C
R 600a
50 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
2,0 А
динамічна / автоматичний
+2 °C до +9 °C
Сталь / білий
Сталь / білий
Пластик білий
Поворотний регулятор
внутрішній аналоговий
4
Решітки з пластиковим покриттям
354 / 9
708 / 9
60 кг
Заглиблена ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
80 / 73 кг

7113278 / 7113236 / 7113310
7113280 / 7113240 / 7113314
7435210
9086926
9086924
7790513
7790761
за запитом
- / 9017739



MRFvc 4001
Performance

377 / 286 л
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1659
C A G
390 кВт·год
CC3
K4
+10 °C до +40 °C
R 600a
50 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
2,0 А
динамічна / автоматичний
+2 °C до +9 °C
Сталь / білий
Сталь / білий
Пластик білий
Поворотний регулятор
внутрішній аналоговий
5
Решітки з пластиковим покриттям
253 / 7
506 / 7
45 кг
Заглиблена ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
67 / 61 кг

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790512
7790761
за запитом
- / 9006786



MRFvc 3501
Performance

327 / 250 л
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459
C A G
367 кВт·год
CC3
K4
+10 °C до +40 °C
R 600a
50 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
2,0 А
динамічна / автоматичний
+2 °C до +9 °C
Сталь / білий
Сталь / білий
Пластик білий
Поворотний регулятор
внутрішній аналоговий
4
Решітки з пластиковим покриттям
207 / 7
414 / 7
45 кг
Заглиблена ручка
механічний
так
праворуч, з можливістю перевішування
61 / 56 кг

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505
7790761
за запитом
- / 9017739

¹ Згідно з Регламентом ЄС 2019/2018.
² Вимірювання регулюється стандартом EN 16902:2016.
³ Відображає температуру навколишнього середовища, за якої гарантується надійна експлуатація приладу.



Якість у кожній дрібниці

Після івенту – як і до нього: йдеться, зокрема, про прибирання. Наш пристрій для заходів допоможе скоротити час прибирання. Камера сконструйована так, що її можна швидко очистити за допомогою шланга. Крім того, пристрій можна легко транспортувати й повертати на склад. Отже, у вас з'являється вільний час, щоб запланувати наступний захід. Ну хто б цьому не зрадів!

Дверцята, що зачиняються автоматично / заглиблена ручка

Економічно й безпечно. Якщо дверцята відчинено менш ніж на 90°, спрацює механізм самостійного зачинення, щоб пристрій споживав менше енергії. Якщо кут більший за 90°, дверцята залишаються відчиненими. Це дає змогу, наприклад, зручно завантажувати напої. З одного боку дверцят розташована заглиблена ручка, щоб їх було легко відчиняти. За цю ручку неможливо випадково зачепитися.

Пристрої для заходів із суцільними дверцятами й динамічною системою охолодження



Швидке й легке очищення

Вам потрібно очистити пристрій після одного заходу та зберегти його до наступного? Водонепроникну камеру із захищеним від бризок вентилятором можна легко й швидко очистити з усіх боків за допомогою шланга. Потім слід протерти пристрій серветкою та відправити на зберігання.



Захисна планка й ролики

Під час завантаження міцна захисна планка захищає бічні края пристрою від пошкоджень, забезпечуючи високу стійкість корпусу пристрою протягом тривалого часу. Для швидкого транспортування пристрою з пункту А в пункт Б можна всього за кілька кроків прикріпити два міцні ролики (доступні як аксесуар) безпосередньо до захисної планки на задній панелі. У результаті пристрій можна легко транспортувати завдяки ручному візку і без зусиль дістатися до місця встановлення.



Динамічна система охолодження

Економічність. Динамічна система охолодження з вентилятором швидко охолоджує щойно завантажені напої та забезпечує рівномірний розподіл температури в камері.



MRFec 4001
Performance

Загальний об'єм / корисний об'єм	377 / 286 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	597 / 650 / 1884
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	475 / 423 / 1659
Клас енергоефективності ¹	C A G
Споживання електроенергії за 365 днів ²	390 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	CC3
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	K4
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 600a
Звукова потужність	50 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	2,0 А
Система охолодження	динамічна
Спосіб розморожування	автоматичний
Діапазон температур	+2 °C до +9 °C
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал / колір дверей	Сталь / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Пластик білий
Бризкозахищена камера	так
Тип керування	Поворотний регулятор
Регульовані полиці	5
Матеріал полиць	Решітки з пластиковим покриттям
Умістимість PET-пляшок об'ємом 0,5 л	253 / 7
Умістимість бляшанок об'ємом 0,33 л	506 / 7
Навантажувальна здатність полиці	45 кг
Ручка	Заглиблена ручка
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	праворуч, з можливістю перевішування
Вага бруutto / вага нетто	66 / 61 кг
Захисна планка	з можливістю дооснащення

Акcesуари	
Полиця-решітка сіра / чорна / біла	7113221 / 7113235 / 7113308
Нижня решітка сіра / чорна / біла	7113243 / 7113239 / 7113312
Гірка для пляшок висувна	9007659
Гірка для пляшок невисувна	9007045
Гнучкі цінникотримачі для полиці-решітки	7435208
Дерев'яна решітка	7114000
Перфорована металева полиця сірого кольору	9029023
Комплект роликів для дооснащення	9086926
Комплект опірних ніжок для дооснащення	9086924
Захисна планка	7790512
Ролики для захисної планки	7790761
Набір для системи Side-by-Side білий	9006786



MRFec 4001 модель I47
Performance

Загальний об'єм / корисний об'єм	377 / 286 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	608 / 710 / 1908
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	475 / 423 / 1659
Клас енергоефективності ¹	C A G
Споживання електроенергії за 365 днів ²	390 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	CC3
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	K4
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 600a
Звукова потужність	50 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	2,0 А
Система охолодження	динамічна
Спосіб розморожування	автоматичний
Діапазон температур	+2 °C до +9 °C
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал / колір дверей	Сталь / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Пластик білий
Бризкозахищена камера	так
Тип керування	Поворотний регулятор
Регульовані полиці	5
Матеріал полиць	Решітки з пластиковим покриттям
Умістимість PET-пляшок об'ємом 0,5 л	253 / 7
Умістимість бляшанок об'ємом 0,33 л	506 / 7
Навантажувальна здатність полиці	45 кг
Ручка	Заглиблена ручка
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	праворуч, з можливістю перевішування
Вага бруutto / вага нетто	77 / 69,5 кг
Захисна планка	попередньо змонтований

Акcesуари	
Полиця-решітка сіра / чорна / біла	7113221 / 7113235 / 7113308
Нижня решітка сіра / чорна / біла	7113243 / 7113239 / 7113312
Гірка для пляшок висувна	9007659
Гірка для пляшок невисувна	9007045
Гнучкі цінникотримачі для полиці-решітки	7435208
Дерев'яна решітка	7114000
Перфорована металева полиця сірого кольору	9029023
Комплект роликів для дооснащення	9086926
Комплект опірних ніжок для дооснащення	9086924
Захисна планка	
Ролики для захисної планки	7790761
Набір для системи Side-by-Side білий	9006786



MRFec 3501
Performance

Загальний об'єм / корисний об'єм	327 / 250 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	597 / 654 / 1684
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	475 / 423 / 1459
Клас енергоефективності ¹	C A G
Споживання електроенергії за 365 днів ²	367 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	CC3
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	K4
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 600a
Звукова потужність	50 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	2,0 А
Система охолодження	динамічна
Спосіб розморожування	автоматичний
Діапазон температур	+2 °C до +9 °C
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал / колір дверей	Сталь / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Пластик білий
Бризкозахищена камера	так
Тип керування	Поворотний регулятор
Регульовані полиці	4
Матеріал полиць	Решітки з пластиковим покриттям
Умістимість PET-пляшок об'ємом 0,5 л	207 / 7
Умістимість бляшанок об'ємом 0,33 л	414 / 7
Навантажувальна здатність полиці	45 кг
Ручка	Заглиблена ручка
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	праворуч, з можливістю перевішування
Вага бруutto / вага нетто	62 / 57 кг
Захисна планка	з можливістю дооснащення

Акcesуари	
Полиця-решітка сіра / чорна / біла	7113221 / 7113235 / 7113308
Нижня решітка сіра / чорна / біла	7113243 / 7113239 / 7113312
Гірка для пляшок висувна	9007659
Гірка для пляшок невисувна	9007045
Гнучкі цінникотримачі для полиці-решітки	7435208
Дерев'яна решітка	7114000
Перфорована металева полиця сірого кольору	9029023
Комплект роликів для дооснащення	9086926
Комплект опірних ніжок для дооснащення	9086924
Захисна планка	7790505
Ролики для захисної планки	7790761
Набір для системи Side-by-Side білий	9017739



MRFec 3501 модель I47
Performance

Загальний об'єм / корисний об'єм	327 / 250 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	608 / 710 / 1708
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	475 / 423 / 1459
Клас енергоефективності ¹	C A G
Споживання електроенергії за 365 днів ²	367 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	CC3
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	K4
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 600a
Звукова потужність	50 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	2,0 А
Система охолодження	динамічна
Спосіб розморожування	автоматичний
Діапазон температур	+2 °C до +9 °C
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал / колір дверей	Сталь / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Пластик білий
Бризкозахищена камера	так
Тип керування	Поворотний регулятор
Регульовані полиці	4
Матеріал полиць	Решітки з пластиковим покриттям
Умістимість PET-пляшок об'ємом 0,5 л	207 / 7
Умістимість бляшанок об'ємом 0,33 л	414 / 7
Навантажувальна здатність полиці	45 кг
Ручка	Заглиблена ручка
Автоматичне закриття дверцят	так
Дверні петлі	праворуч, з можливістю перевішування
Вага бруutto / вага нетто	71 / 64 кг
Захисна планка	попередньо змонтований

Акcesуари	
Полиця-решітка сіра / чорна / біла	7113221 / 7113235 / 7113308
Нижня решітка сіра / чорна / біла	7113243 / 7113239 / 7113312
Гірка для пляшок висувна	9007659
Гірка для пляшок невисувна	9007045
Гнучкі цінникотримачі для полиці-решітки	7435208
Дерев'яна решітка	7114000
Перфорована металева полиця сірого кольору	9029023
Комплект роликів для дооснащення	9086926
Комплект опірних ніжок для дооснащення	9086924
Захисна планка	
Ролики для захисної планки	7790761
Набір для системи Side-by-Side білий	9017739

¹ Згідно з Регламентом ЄС 2019/2018.
² Вимірювання регулюється стандартом EN 16902:2016.
³ Відображає температуру навколишнього середовища, за якої гарантується надійна експлуатація приладу.

Якість у кожній дрібниці

Ваші напої – у центрі уваги. Холодильні вітрини Liebherr поєднують у собі принаду для очей покупця і продуктивний холодильник. Завдяки динамічній системі охолодження щойно завантажені напої швидко охолоджуються до потрібної температури, і в камері постійно підтримується температура на потрібному рівні. Полиці можна переставляти за висотою, щоб пристосувати їх до розмірів пляшок і банок. Складні дверцята з високоякісною ізоляцією забезпечують гарний огляд напоїв, що спонукає до здійснення покупок.



Складні дверцята з рамою з нержавіючої сталі
Модель FKv 503 з нержавіючої сталі має складні дверцята з рамою з нержавіючої сталі. Таке поєднання матеріалів справляє особливе враження.



Вертикальне світлодіодне освітлення камери
Ідеальний варіант для переконливої демонстрації напоїв. Світлодіодна колона вбудована в бічну частину камери моделі BCv 1103 й забезпечує гарне освітлення. Тому напої завжди в центрі уваги.



Охолоджувач для молока FKv 503, версія H48
Добре охолоджене молоко для автоматичних кавомашин у закладах громадського харчування, офісах або їдальнях. В охолоджувачі завжди є свіже, ідеально охолоджене молоко, щоб можна було спокійно випити чашку смачної кави без потреби щоразу ходити до холодильника. Поставте молоко в коробці чи в пляшці в охолоджувач для молока Liebherr і під'єднайте автоматичну кавомашину безпосередньо до пристрою за допомогою шланга для всмоктування молока. У бічній стінці охолоджувача є два спеціальні заглиблення для зручного розташування шланга. Завдяки регульованому діапазону температури (від +2 °C до +12 °C) молоко завжди залишається свіжим. Тож можна насолоджуватися кавою будь-коли, просто натиснувши кнопку.



FKv 503
Premium

Загальний об'єм / корисний об'єм
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)

Клас енергоефективності¹
Споживання електроенергії за 365 днів²
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)
Температура навколишнього середовища³
Холодоагент
Звукова потужність
Напруга / Частота
Параметри для підключення
Система охолодження
Спосіб розморожування
Діапазон температур
Матеріал корпусу / колір
Матеріал / колір дверей

Матеріал внутрішнього покриття
Тип керування
Внутрішнє освітлення

Регульовані полиці
Матеріал полиць

Умістимість PET-пляшок об'ємом 0,5 л
Умістимість бляшанок об'ємом 0,33 л
Навантажувальна здатність полиці
MilkCooler
Ручка
Тип замка
Автоматичне закриття дверцят
Дверні петлі
Вага бруто / вага нетто
Доступний також у чорному кольорі

Акcesуари
Полиця-решітка сіра / чорна / біла
Цінникотримач
Набір лівосторонніх кріплень
Набір правосторонніх кріплень
Степаж Action-Area білий



FKv 503 модель H48
Premium

44 / 42 л
425 / 450 / 612
338 / 270 / 516

Клас енергоефективності¹
Споживання електроенергії за 365 днів²
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)
Температура навколишнього середовища³
Холодоагент
Звукова потужність
Напруга / Частота
Параметри для підключення
Система охолодження
Спосіб розморожування
Діапазон температур
Матеріал корпусу / колір
Матеріал / колір дверей

Матеріал внутрішнього покриття
Тип керування
Внутрішнє освітлення

Регульовані полиці
Матеріал полиць

Умістимість PET-пляшок об'ємом 0,5 л
Умістимість бляшанок об'ємом 0,33 л
Навантажувальна здатність полиці
MilkCooler
Ручка
Тип замка
Автоматичне закриття дверцят
Дверні петлі
Вага бруто / вага нетто
Доступний також у чорному кольорі

Акcesуари
Полиця-решітка сіра / чорна / біла
Цінникотримач
Набір лівосторонніх кріплень
Набір правосторонніх кріплень
Степаж Action-Area білий



BCv 1103
Premium

106 / 75 л
497 / 549 / 830
417 / 391 / 649

Клас енергоефективності¹
Споживання електроенергії за 365 днів²
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)
Температура навколишнього середовища³
Холодоагент
Звукова потужність
Напруга / Частота
Параметри для підключення
Система охолодження
Спосіб розморожування
Діапазон температур
Матеріал корпусу / колір
Матеріал / колір дверей

Матеріал внутрішнього покриття
Тип керування
Внутрішнє освітлення

Регульовані полиці
Матеріал полиць

Умістимість PET-пляшок об'ємом 0,5 л
Умістимість бляшанок об'ємом 0,33 л
Навантажувальна здатність полиці
MilkCooler
Ручка
Тип замка
Автоматичне закриття дверцят
Дверні петлі
Вага бруто / вага нетто
Доступний також у чорному кольорі

Акcesуари
Полиця-решітка сіра / чорна / біла
Цінникотримач
Набір лівосторонніх кріплень
Набір правосторонніх кріплень
Степаж Action-Area білий

Огляд переваг

Автоматичне розморожування гарячим газом

Сучасне й потужне електронне обладнання забезпечує автоматичне розморожування пристрою, коли компресор не працює. Тому ручне розморожування більше не потрібне.

Візуальний і звуковий сигнал оповіщень

Візуальний і звуковий сигнал оповіщень попереджає про неконтрольоване підвищення температури, втрату холоду й незачинені дверцята.

Стійкі металеві решітчасті полиці

Стійкі металеві решітчасті полиці витримують навантаження до 45 кг. Напої розташовуються на них оптимально й не випадають. Полиці можна переміщувати за висотою, щоб розташовувати напої по-різному, максимально використовуючи вільний простір.

Високоякісні холодильні компоненти

Високоякісні холодильні компоненти, оптимізована ізоляція та раціональна конструкція забезпечують максимальну енергоефективність і знижують експлуатаційні витрати.

Дверцята, які зачиняються самостійно, і магнітний ущільнювач, який можна замінювати

Дверцята, які зачиняються самостійно, з магнітним ущільнювачем, який можна замінювати. Для зручності роботи й запобігання втраті енергії вбудований механізм автоматично зачиняє дверцята щоразу, коли їх відчинено.

Безшовна камера

Безшовна камера з полістиролу легко очищується та не має запаху. Оскільки всі кути в камері заокруглені й мають великий радіус, очищення значно полегшується, що забезпечує ідеальну гігієнічність.

Світлодіодне освітлення й скляні двері

Скляні двері забезпечують гарний огляд і демонстрацію напоїв. Суцільна рама дверцят дуже міцна й гарно виглядає. Енергоефективні світлодіоди рівномірно освітлюють камеру й напої. Завдяки зниженому виділенню тепла якість напоїв не погіршується.

Надійні замки

Надійні замки запобігають доступу сторонніх осіб до камери.



FKUv 1663 Premium

Змінюваний напрямок відчинення дверцят

Напрямок відчинення дверцят можна легко змінити на протилежний без додаткових деталей. Це дає змогу пристосувати пристрій до місця встановлення.

Міцна рейлінгова ручка

Рейлінгова ручка призначена для інтенсивного використання. Вона ергономічна, за неї можна братися лівою або правою рукою, її дуже легко очищувати.



Просто вбудувати, легко скомбінувати

Пристрої можна вбудовувати під стільницю. У цьому разі в стільниці ззаду пристрою необхідно зробити вентиляційний отвір розміром принаймні 200 см². Висота ніші без вентиляційної решітки має бути більшою за висоту пристрою принаймні на 3 см. Пристрої заввишки 83 см розроблені відповідно до робочої висоти в закладах громадського харчування.



Найсучасніше електронне обладнання

Моделі мають якісну електронну систему керування з великим дисплеєм температури й багатьма практичними функціями. Регулятор, вбудований у стільницю, дає змогу встановлювати температуру з точністю до одного градуса. Візуальні та звукові сигнали оповіщень попереджають про неконтрольоване підвищення температури або незачинені дверцята. У моделях серії FKUv передбачено безконтактну функцію зупинки вентилятора. Коли дверцята відчиняються, вона зменшує витік холодного повітря з камери й забезпечує стабільність температури. Ретельно розроблена система розморожування забезпечує належну роботу пристрою навіть за екстремальних умов і частого відчинення дверцят. Функція вибору режиму вентилятора дає змогу ідеально регулювати умови зберігання різних напоїв.

					
FKUv 1663 Premium			FKUv 1660 Premium		
Загальний об'єм / корисний об'єм			148 / 130 л		
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)			600 / 615 / 830		
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)			440 / 435 / 670		
Клас енергоефективності ¹					
Споживання електроенергії за 365 днів ²			353 кВт·год		
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)			CC2		
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)			K4		
Температура навколишнього середовища ³			+16 °C до +35 °C		
Холодоагент			R 600a		
Звукова потужність			45 дБ(A)		
Напруга / Частота			220 - 240В~ / 50 Гц		
Параметри для підключення			1,0 А		
Система охолодження			динамічна		
Спосіб розморожування			автоматичний		
Діапазон температур			+1 °C до +15 °C		
Матеріал корпусу / колір			Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь		
Матеріал / колір дверей			Двері зі склопакетом із рамкою з нержавіючої сталі / Нержавіюча сталь		
Матеріал внутрішнього покриття			Пластик сріблястого кольору		
Тип керування			Світлодіодний 7-сегментний індикатор із кнопками		
Індикатор температури			зовнішній цифровий		
Сигнал попередження про несправність			оптичний і акустичний		
Внутрішнє освітлення			Світлодіодне освітлення, вмикається окремо		
Регульовані полиці			3		
Матеріал полиць			Решітки з металічним покриттям, з прозорим порошковим покриттям		
Умістимість PET-пляшок об'ємом 0,5 л			92 / 7		
Умістимість бляшанок об'ємом 0,33 л			163 / 6		
Навантажувальна здатність полиці			45 кг		
Ручка			Рейлінгова ручка з нержавіючої сталі		
Тип замка			механічний		
Автоматичне закриття дверцят			так		
Дверні петлі			праворуч, з можливістю перевішування		
Вага брутто / вага нетто			46 / 44 кг		
Акcesуари					
Полиця-решітка біла					
Полиця-решітка з металічним покриттям			7112321		
Верхні й нижні з'єднувальні планки білі (для моделі GGU)					
Верхні й нижні з'єднувальні планки з нержавіючої сталі (для моделі GGU)			7777647		
Роликові напрямні			9086607		
Замок					

					
FKUv 1613 Premium			FKUv 1613 модель 744 Premium		
Загальний об'єм / корисний об'єм			148 / 130 л		
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)			600 / 615 / 830		
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)			440 / 435 / 670		
Клас енергоефективності ¹					
Споживання електроенергії за 365 днів ²			353 кВт·год		
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)			CC2		
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)			K4		
Температура навколишнього середовища ³			+16 °C до +35 °C		
Холодоагент			R 600a		
Звукова потужність			45 дБ(A)		
Напруга / Частота			220 - 240В~ / 50 Гц		
Параметри для підключення			1,0 А		
Система охолодження			динамічна		
Спосіб розморожування			автоматичний		
Діапазон температур			+1 °C до +15 °C		
Матеріал корпусу / колір			Сталь / білий		
Матеріал / колір дверей			Двері зі склопакетом із сталевою рамкою / білий		
Матеріал внутрішнього покриття			Пластик білий		
Тип керування			Світлодіодний 7-сегментний індикатор із кнопками		
Індикатор температури			зовнішній цифровий		
Сигнал попередження про несправність			оптичний і акустичний		
Внутрішнє освітлення			Світлодіодне освітлення, вмикається окремо		
Регульовані полиці			3		
Матеріал полиць			Решітки з пластиковим покриттям		
Умістимість PET-пляшок об'ємом 0,5 л			92 / 7		
Умістимість бляшанок об'ємом 0,33 л			163 / 6		
Навантажувальна здатність полиці			45 кг		
Ручка			Ергономічна рейлінгова ручка		
Тип замка			механічний		
Автоматичне закриття дверцят			так		
Дверні петлі			праворуч, з можливістю перевішування		
Вага брутто / вага нетто			45 / 43 кг		
Акcesуари					
Полиця-решітка біла					
Полиця-решітка з металічним покриттям			7112321		
Верхні й нижні з'єднувальні планки білі (для моделі GGU)					
Верхні й нижні з'єднувальні планки з нержавіючої сталі (для моделі GGU)					
Роликові напрямні			9086607		
Замок			за запитом		

¹ Згідно з Регламентом ЄС 2019/2018.
² Вимірювання регулюється стандартом EN 16902:2016.
³ Відображає температуру навколишнього середовища, за якої гарантується надійна експлуатація приладу.

Якість у кожній дрібниці




Просто вбудувати, легко скомбінувати
Пристрої можна вбудовувати під стільницю. У цьому разі в стільниці ззаду пристрою необхідно зробити вентиляційний отвір розміром принаймні 200 см². Висота ніші без вентиляційної решітки має бути більшою за висоту пристрою принаймні на 3 см. Пристрої розроблені для робочої висоти 85 см.



Бічна лампа розжарювання
Бічна лампа розжарювання освітлює камеру й напої гармонійно та рівномірно.



Енергоефективність завдяки холодоагенту R 600a
Пристрої Liebherr відзначаються найвищою енергоефективністю й низькими експлуатаційними витратами. У цих пристроях використовується виключно природний і екологічний холодоагент R 600a. Разом із високоефективними компресорами які забезпечують надзвичайно велику інтенсивність охолодження, вони відповідають вимогам завтрашнього дня і не сприяють негативному впливу парникового ефекту.



Замок
Надзвичайно міцний замок, вбудований у дверцята холодильного відділення, запобігає доступу сторонніх осіб до напоїв. Усі пристрої надійно заблоковуються.



FKvesf 1805 Premium

Загальний об'єм / корисний об'єм	171 / 160 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	600 / 600 / 850
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	513 / 441 / 702
Клас енергоефективності ¹	C A G
Споживання електроенергії за 365 днів ²	309 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	CC2
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	K4
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 600a
Звукова потужність	47 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	1,0 А
Система охолодження	динамічна
Спосіб розморожування	автоматичний
Діапазон температур	+1 °C до +15 °C
Матеріал корпусу / колір	Сталь / сріблястий
Матеріал / колір дверей	Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь
Матеріал внутрішнього покриття	Пластик білий
Тип керування	Поворотний регулятор
Індикатор температури	зовнішній цифровий
Внутрішнє освітлення	Світлодіодне освітлення
Регульовані полиці	3
Матеріал полиць	Решітки з пластиковим покриттям
Умістимість PET-пляшок об'ємом 0,5 л	115 / 7
Умістимість бляшанок об'ємом 0,33 л	217 / 7
Навантажувальна здатність полиці	45 кг
Ручка	Ергономічна рейлінгова ручка
Тип замка	механічний
Дверні петлі	праворуч, з можливістю перевішування
Вага брутто / вага нетто	37 / 34 кг
Акcesуари	
Декоративна рамка алюмінієвого кольору	9910831
Комплект роликів для дооснащення	9086967
Полиця-решітка біла	7112064



FKvesf 1803 Premium

Загальний об'єм / корисний об'єм	171 / 136 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	600 / 600 / 850
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	513 / 441 / 702
Клас енергоефективності ¹	D A G
Споживання електроенергії за 365 днів ²	406 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	CC2
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	K4
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +40 °C
Холодоагент	R 600a
Звукова потужність	47 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	1,0 А
Система охолодження	динамічна
Спосіб розморожування	автоматичний
Діапазон температур	+1 °C до +15 °C
Матеріал корпусу / колір	Сталь / сріблястий
Матеріал / колір дверей	Двері зі склопакетом із сталевую рамкою / сріблястий
Матеріал внутрішнього покриття	Пластик білий
Тип керування	Поворотний регулятор
Індикатор температури	внутрішній аналоговий
Внутрішнє освітлення	Світлодіодне освітлення, вмикається окремо
Регульовані полиці	3
Матеріал полиць	Решітки з пластиковим покриттям
Умістимість PET-пляшок об'ємом 0,5 л	115 / 7
Умістимість бляшанок об'ємом 0,33 л	217 / 7
Навантажувальна здатність полиці	45 кг
Ручка	Ергономічна рейлінгова ручка
Тип замка	механічний
Дверні петлі	праворуч, з можливістю перевішування
Вага брутто / вага нетто	46 / 43 кг
Акcesуари	
Декоративна рамка алюмінієвого кольору	
Комплект роликів для дооснащення	9086967
Полиця-решітка біла	7112064

¹ Згідно з Регламентом ЄС 2019/2018.
² Вимірювання регулюється стандартом EN 16902:2016.
³ Відображає температуру навколишнього середовища, за якої гарантується надійна експлуатація приладу.

Огляд переваг

Тонка й міцна рама кришки

Завдяки тонкій, але міцній рамі кришки скрині забезпечують якнайкращий огляд вмісту.

Багатосекційна рама

Рама, що складається з кількох секцій, має заокруглені кути й виглядає сучасно та привабливо. Вона забезпечує стійкість пристрою та захищає вміст під час виймання.

Індивідуальний підхід до презентації торговельної марки

Індивідуальний підхід до презентації торговельної марки привертає більше уваги до компанії та виробів.



Стійкі поворотні ролики

Якщо скрині доводиться часто перемішувати, поворотні ролики полегшать їхнє транспортування. Моделі MRHsc оснащені високоякісними прогумованими поворотними роликами діаметром 50 мм.



Аналоговий дисплей температури

На аналоговому дисплеї точно відображається температура, встановлена в камері.

Загартоване одношарове безпечне скло

Загартоване одношарове безпечне скло забезпечує стійкість верхньої частини скрині.

Легке відчинення й зачинення

Кришка скрині легко відчиняється й зачиняється завдяки ковзному шару на ущільнювачах.

Високоєфективна ізоляція

Високоєфективна ізоляція знижує споживання енергії та підтримує температуру в камері на потрібному рівні.

Холодоагент R 600a, що не містить фреонів

Природний і екологічний холодоагент R 600a не містить фреонів. У поєднанні з високоефективними компресорами він забезпечує енергоефективну роботу пристрою.

Відповідність директивам ROHS і WEEE

Відповідність директивам RoHS (обмеження використання шкідливих речовин в електричних і електронних пристроях) і WEEE (утилізація електричного й електронного обладнання) завдяки використанню екологічних матеріалів у поєднанні з оптимальною придатністю до переробки.

Якість у кожній дрібниці

Холодильні скрині Liebherr для напоїв оптимально обладнані для тривалого професійного використання. Довго-вічний компресор із низьким рівнем шуму й високоефективна ізоляція забезпечують надійну та потужну роботу пристрою. Міцні скляні розсувні кришки щільно закриваються навіть за інтенсивного використання, запобігають втраті холоду й дають змогу добре бачити вміст камери. Температура регулюється плавно й може підтримуватися на постійному рівні від +2 °C до +15 °C. Завдяки корпусу з листової сталі й камері з нержавіючого алюмінію холодильні скрині відзначаються ударостійкістю й легкістю очищення.



Міцна скляна розсувна кришка

Міцна скляна розсувна кришка забезпечує гарний огляд вмісту камери й ефективну та переконливу демонстрацію товарів. Додатково можна придбати замок для кришки.



Стелаж Liebherr для торговельних точок

Потрібно розташувати більше товарів на тому самому місці? Наш новий стелаж для торговельних точок дає змогу зробити це. Завдяки цьому надзвичайно стабільному й портативному аксесуару холодильники та морозильні камери Liebherr можна встановлювати один над одним у будь-якій комбінації. Ви зможете розташувати приблизно на 65% більше товарів, не займаючи навіть міліметра додаткового простору. Отже, можна продемонструвати значно більше товарів, виклавши їх саме на рівні очей покупців. Стелаж із товарами можна поставити в касовій зоні або в торговельній залі. Це спонукатиме відвідувачів до здійснення покупок. Використовуйте вільний простір ефективніше, навіть якщо його мало. Щоб підвищити продажі, на стелажі можна розташувати сезонні товари. Хочете продавати холодні напої з морозильної скрині влітку? Або веганські котлети в сезон барбекю? Жодних проблем. А взимку можна все переставити по-іншому.



MRHsc 2862



MRHsc 2852

Загальний об'єм / корисний об'єм	294 / 222 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	1045 / 680 / 825
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	920 / 535 / 523
Клас енергоефективності ¹	В A G
Споживання електроенергії за 365 днів ²	153 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	SC2
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	K4
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +30 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	42 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	1,5 А
Система охолодження	статична
Спосіб розморожування	ручний
Діапазон температур	+2 °C до +15 °C
Матеріал покриття	Скляна зсувна кришка
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Алюміній
Колір рамок	сірий
Тип керування	Поворотний регулятор
Кількість кошиків	0
Максимальна кількість кошиків	4
Ролики	Поворотні ролики
Тип замка	механічний, з можливістю дооснащення
Вага брутто / вага нетто	58,7 / 51,3 кг

Аксесуари	
Затискний замок для запінених кришок	7043660
Затискний замок для скляних зсувних кришок	7111081
Кошик великий (270 мм)	7111079
Кошик малий (210 мм)	
Кнопка регулювання	за запитом
Цінникотримач	7652063
Стелаж Action-Area білий	9031196

296 / 252 л
1045 / 680 / 825
920 / 535 / 523
А A G
134 кВт·год
SC2
K4
+10 °C до +30 °C
R 290
42 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
1,5 А
статична
ручний
+2 °C до +15 °C
Зсувна алюмінієва кришка
Сталь / білий
Алюміній
сірий
Поворотний регулятор
0
4
Поворотні ролики
механічний, з можливістю дооснащення
55,6 / 48,1 кг

296 / 252 л
1045 / 680 / 825
920 / 535 / 523
А A G
134 кВт·год
SC2
K4
+10 °C до +30 °C
R 290
42 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
1,5 А
статична
ручний
+2 °C до +15 °C
Зсувна алюмінієва кришка
Сталь / білий
Алюміній
сірий
Поворотний регулятор
0
4
Поворотні ролики
механічний, з можливістю дооснащення
55,6 / 48,1 кг

7042835
7111081
7111079
за запитом
7652063
9031196

¹ Згідно з Регламентом ЄС 2019/2018.
² Вимірювання регулюється стандартом EN 16902:2016.
³ Відображає температуру навколишнього середовища, за якої гарантується надійна експлуатація приладу.

Холодильні вітрини



Набір для системи Side-by-Side
За допомогою набору для системи Side-by-Side можна без зайвого клопоту розмістити кілька приладів поруч і створити в приміщенні обстановку, яка тішить око. Набір також запобігає утворенню конденсату й обледенінню між приладами, які виникають у разі розміщення їх упритул.



Цокольна решітка
Міцна цокольна решітка захищає нижню панель приладу від подряпин у разі використання важких контейнерів і кегів.



Полиці
Решітчасті полиці з пластиковим покриттям витримують навантаження до 45 кг.



Захисна планка
Міцна захисна планка оптимально захищає конденсатор на задній панелі приладу та під ним від ударів під час транспортування великогабаритних моделей. Ідеально підходить для транспортування приладів вантажівкою.



Ролики для захисної планки
Щоб спростити транспортування, безпосередньо на захисній планці ззаду можна встановити два міцні ролики. Це дасть змогу переміщувати прилад, як ручний візок.




Тримач для цінників
Зручний тримач призначено для відображення цінників і скан-кодів товарів. Він легко монтується на передню частину решітчастих полиць. Вставки на тримачі також можна використовувати для фірмового оформлення в місцях, де представлено продукцію кількох брендів.



Дерев'яна полиця
Міцна полиця з європейського бука ідеально підходять для безпечного зберігання пляшок. Вона має вишуканий вигляд і забезпечує чудову видимість вмісту й легкий доступ до пляшок.



Похила полиця для пляшок
Похила полиця забезпечує легкий доступ до пляшок об'ємом 0,5 л. Для заповнення пляшками полиця легко висувається завдяки телескопічним напрямним.




Перфоровані металеві полицки
Щоб забезпечити стабільне зберігання навіть невеликих предметів у холодильних приладах, компанія Liebherr спеціально розробила неглибокі перфоровані металеві полиці. Вони мають металеве покриття та розраховані на максимальне навантаження до 45 кг. Перфорація забезпечує безпешкодну циркуляцію повітря у всьому просторі зберігання.

Замок
Прилади оснащені замками (крім FKDv 4513). Для кількох приладів можна використовувати один ключ. Додступні додаткові циліндри замків із ключами (щонайбільше 10) для моделей FKDv 42... Замок не включено в стандартну комплектацію моделі FKDv 4513. Можливе встановлення замка як додаткового оснащення.


Холодильники зі скляними дверцятами й суцільними дверцятами



Розсувна дерев'яна полиця
Стійкий дерев'яний висувний ящик з червоного бука оптимально розроблений для безпечного зберігання пляшок. Це надає інтер'єру високоякісного характеру та, окрім чіткого огляду, також пропонує швидкий доступ до пляшок.



Перфоровані металеві полицки
Щоб забезпечити стабільне зберігання навіть невеликих предметів у холодильних приладах, компанія Liebherr спеціально розробила неглибокі перфоровані металеві полиці. Вони мають металеве покриття та розраховані на максимальне навантаження до 45 кг. Перфорація забезпечує безпешкодну циркуляцію повітря у всьому просторі зберігання.



Похила полиця для пляшок
Похила полиця забезпечує легкий доступ до пляшок об'ємом 0,5 л. Для заповнення пляшками полиця легко висувається завдяки телескопічним напрямним.



Рішітчасті полиці / Цокольна решітка
Решітчасті полиці зі зносостійким покриттям витримують навантаження до 45 кг. Міцна цокольна решітка захищає нижню панель приладу від подряпин у разі використання важких контейнерів і кегів.



Регульовані ніжки та ролики
За допомогою ніжок із регульованою висотою від 150 до 180 мм можна створити просвіт, який спростить прибирання під приладом. Вони легко прикручуються до чотирьох точок кріплення. Набір складається з чотирьох ніжок. Ролики полегшують транспортування, крім того під ними можна почистити підлогу. Набір складається з чотирьох роликів. Одна пара роликів оснащена гальмами.



Тримач для цінників
Зручний тримач призначено для відображення цінників і скан-кодів товарів. Він легко монтується на передню частину решітчастих полиць. Вставки на тримачі також можна використовувати для фірмового оформлення в місцях, де представлено продукцію кількох брендів.



Захисна планка з роликами й без них
Ідеально підходить для транспортування приладу. Міцна планка оптимально захищає задню та нижню панелі приладу від ударів. Щоб полегшити транспортування приладу, безпосередньо на захисній планці ззаду можна встановити два міцні ролики. Це означає, що прилад можна переміщувати так само зручно, як і за допомогою ручного візка.



Набір для системи Side-by-Side
За допомогою набору для системи Side-by-Side можна без зайвого клопоту розмістити кілька приладів поруч і створити в приміщенні обстановку, яка тішить око. Набір також запобігає утворенню конденсату й обледенінню між приладами, які виникають у разі розміщення їх упритул.



Цифровий вхід для електронного замка
Цифровий вхід для електронного замка дає змогу інтегрувати техніку Liebherr із наявними зовнішніми системами обліку часу та відкривання. Коли на дистанційний блок подається сигнал напруги, електронний замок відкривається і надає доступ до приладу. Можливі застосування включають підключення до систем контролю доступу або інтеграцію в програми управління товарами.

Механічний замок із різними ключами (10 шт.)
Механічний замок запобігає небажаному доступу до продуктів, які зберігаються. Якщо використовується кілька приладів, можна придбати спеціальні замки з різними ключами (щонайбільше 10).

Холодильные камеры для встраивания под столешницу



Полки
Міцні ґратчасті полиці з пластиком покриттям витримують навантаження до 45 кг.



Декоративна рамка алюмінієвого кольору
Декоративна рамка алюмінієвого кольору дає змогу гармонійно поєднати холодильну камеру Liebherr із кухонним фасадом у єдину інтер'єрну композицію. За її допомогою на дверях приладу можна закріпити покриття відповідного дизайну.



Набір роликів для дооснащення
Цей набір використовується для транспортування стаціонарних приладів, значно його полегшуючи. Комплект поставки включає чотири ролики й монтажні аксесуари.

Холодильні скрині



Стійка для робочої зони
Стійка для робочої зони від компанії Liebherr – допоміжний компонент, який дає змогу варіативно розмішувати холодильники та морозильні камери, а також скрині для морозива й шафи-вітрини Liebherr одне над одним за модульним принципом.



Циліндровий замок для кришок з ізоляцією
Щоб запобігти небажаному доступу до вмісту, на всі моделі холодильних скринь можна встановити циліндровий замок. Циліндровий замок для кришок з ізоляцією підходить для моделі MRHsc 2852.



Циліндровий замок для розсувних скляних кришок
Щоб запобігти несанкціонованому доступу до вмісту, на всі моделі холодильних скринь можна встановити циліндровий замок. Циліндровий замок для розсувних скляних кришок підходить для моделі MRHsc 2862.



Роликові планки
Ролики (діаметр 30 мм) дають змогу легко переміщувати прилад для зручного прибирання. Щоб гарантувати оптимальну стабільність конструкції, заборонено встановлювати комплекти роликів на прилади, для монтажу яких використовується з'єднувальна рама. Вони призначені лише для окремих приладів.




Набір з'єднувальних елементів
Холодильники та морозильні камери, які вбудовуються під столешницю, можна розмішувати один над одним, щоб зекономити простір.



Замок
Прилади оснащуються стандартними замками. Для кількох приладів можна використовувати один ключ. Доступні додаткові циліндри замків із різними ключами (щонайбільше 10).



Підвісні кошики
Підвісні кошики допомагають демонструвати товари.



Зовнішній регулятор термостату
У холодильних скринях MRHsc за допомогою зовнішнього регулятора керування можна легко отримати доступ до термостату й відрегулювати температуру. Пропонується в шести різних кольорах.



Тримач для цінників
Зручний тримач призначено для відображення цінників і скан-кодів товарів. Він легко монтується на передню частину решітчастих полиць.



WFbli 5241 Perfection

Винні шафи Liebherr для справжньої насолоди від вина

Винні шафи Liebherr – чудове місце для дозрівання, зберігання, охолодження або демонстрації та сервірування вина. Ці шафи забезпечують для гарних вин належний простір і клімат, на які вони заслуговують.

Завдяки стабільності температури зберігаються всі якості вина, а правильна вологість запобігає затвердінню пробок. Ці шафи захищають вина від сторонніх запахів, а отже зберігають їхній оригінальний смак. Крім того, високий рівень захисту від ультрафіолетового випромінення запобігає небажаному старінню вина. І останнє, але не менш важливе: молоді вина дозрівають у цих шафах, не піддаючись вібрації.

Кожна винна шафа Liebherr сповнена насолоди. І для господаря теж. Адже вона виготовлена з міцних і високоякісних матеріалів, має багато функцій безпеки й дуже зручна у використанні.

Огляд переваг

Технологія SmartDevice
Вбудований модуль SmartDevice дає змогу керувати технікою й користуватися додатковими послугами через комп'ютер і мобільні пристрої.

HumiditySelect
Система HumiditySelect забезпечує два етапи регулювання вологості: стандартний і високий.

Максимальна місткість
Залежно від моделі на міцних металевих полицях можна надійно зберігати від 158 до 284 пляшок шийками одна до одної. Крім того, їх зручно діставати.

1 зона
Постійна температура у всій камері, яка регулюється в діапазоні від +5 до +20 °C.

VibrateSafe
Спеціально розроблені, особливо тихі компресори й міцні полиці гарантують, що під час зберігання вино буде захищено від вібрації.

Регульовані за висотою металеві полиці
Міцні полиці на плавних напрямних легко чистяться, мають привабливий дерев'яний фасад і регулюються за висотою.

FreshAir
Фільтр з активованим вугіллям надійно поглинає будь-які запахи для чистоти букета.

TempProtect Plus
Температура у винній шафі постійно вимірюється двома датчиками. У разі критичної зміни, надсилається сповіщення*.

eDoorLock
Електронний дверний замок запобігає небажаному використанню винної шафи й знімає блокування лише після того, як було введено правильний PIN-код*.

Безпека
Складні функції сповіщення в разі тривоги забезпечують подавання звукових і візуальних сигналів*.

PowerChill
Пляшки, які було щойно поміщено в шафу, швидко охолоджуються в автоматичному режимі до ідеальної для подачі температури.

Ергономічна рейлінгова ручка
Ідеально підходить для частого використання завдяки вбудованому механізму відчинення.

UVProtect Plus
Потрійний захист: скляні дверцята з тонованого скла й двох шарів металу, нанесеного шляхом вакуумного напилювання, гарантують високоефективний захист від сонячного випромінювання.

Демонстраційне освітлення
Ефектно демонструє колекцію вин, навіть коли скляні дверцята зачинено. Яскравість регулюється на дисплеї.

EasyFill
Система завантаження, яка полегшує заповнення винної шафи. Якщо кут відчинення дверцят сягає 90°, вони не зачиняються.

Дверцята SelfClosing
Дверцята винної шафи плавно закриваються в автоматичному режимі, якщо кут їх відчинення менший за 90°.



WFBli 7741 Perfection

* Також через застосунок SmartDevice



Контейнер EasyServe
Для зручної організації зберігання й легкого доступу до пляшок за барною стійкою контейнер EasyServe кріпиться на робочій висоті та плавно висувається по напрямним.



LightColumn
Світлодіодне підсвічування з обох боків на всю висоту рівномірно освітлює внутрішній простір винної шафи, коли дверцята відчинено.



Торкніться та проведіть пальцем
Точно встановлений у дверцятах сенсорний екран підкреслює високий стандарт якості виготовлення. Управління в стилі Liebherr інтуїтивно зрозуміле й просте: просто торкніться та проведіть пальцем

	Серія Perfection
Якість	Підтримка постійної температури
	налаштовуваний діапазон температур в одній зоні: від +5 до +20 °C
	постійне відображення поточної температури
	Потрійне скло із захистом від ультрафіолетового випромінювання / UVProtect Plus
	Зберігання з низьким рівнем вібрації / VibrateSafe
	Зберігання пляшок шийками одна до одної для максимальної місткості шафи
Ідеальний клімат	Змінний ущільнювач для дверей
	2 регульовані за висотою ніжки
	Регульований рівень вологості із системою HumiditySelect
	1 фільтр FreshAir із нагадуванням про заміну
Зручність і універсальність	Налаштування температури з кроком 1 °C
	Контейнер EasyServe
	PowerChill
	Система завантаження EasyFill
Дизайн і стиль життя:	Дверцята SelfClosing
	Металеві полиці, що регулюються за висотою, з дерев'яним фасадом.
	Дисплей: доступні 12 мов (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH)
	Освітлення: LightColumn, двостороннє підсвічування
Безпека	Панель задньої стінки: Нержавіюча сталь
	Touch & Swipe дисплей
	Демонстраційне освітлення
	рейлінгова ручка з вбудованим механізмом відчинення матовий алюміній
Можливості підключення	Низький рівень шуму
	TempProtect Plus
	Оповіщення про несправність дверцят, порушення температурного режиму й вимкнення електроживлення
	Подається звуковий сигнал, на дисплеї виводиться візуальне сповіщення, пульсує підсвічування та надсилається push-повідомлення за допомогою SmartDevice*
	Блокування дисплея
	eDoorLock
	SmartDevice (модуль SmartDevice входить до комплекту)
	Демонстраційне освітлення
	Налаштування температури з кроком 1 °C*
	Відображення відповідних функцій пристрою й керування ними*
Окремо виділено особливості цієї серії.	

* через застосунок SmartDevice

WFbli 5041



↕165**

←60→

Макс.:  158

F

A

G

WFbli 5241



↕185**

←60→

Макс.:  188

F

A

G

WFbli 7741



↕201**

←75→

Макс.:  284

E

A

G

** + дверна петля 3,4 см

Шафи для сервірування вина

Якість до найдрібніших деталей

Металеві полиці

Міцні металеві полиці з фасадами з букового дерева можна переміщувати, щоб зручно розмістити пляшки. Вона надійно тримається на стійках, а метал із покриттям надзвичайно легко миється.

eDoorLock

Несанкційованому використанню запобігає функція eDoorLock. Щоб розблокувати замок дверцят, потрібно ввести PIN-код. З міркувань підвищення безпеки ви можете будь-коли перевірити, чи зачинено дверцята, через застосунок SmartDevice.

Лампи LightColumn, з обох боків

Світлодіодне підсвічування LightColumn на повну висоту з обох боків рівномірно освітлює шафу й найкраще демонструє вибір вин. Зверніть особливу увагу на привабливе презентаційне освітлення вина з регульованою яскравістю.

Ергономічна ручка

Ергономічна рейлінгова ручка дверцят з вбудованим механізмом відчинення була вдосконалена спеціально для частого використання й дає змогу швидко та легко відчиняти дверцята, навіть якщо це потрібно зробити кілька разів поспіль.

Контейнер EasyServe

Для високоякісного обслуговування кожен рух має значення. Це означає, що пляшки з вином мають бути розставлені в чіткому порядку й до них потрібен зручний доступ, як-от у нашому контейнері для пляшок EasyServe. Він встановлюється на робочій висоті й плавно висувається по напрямним.

PowerChill

Автоматична система PowerChill особливо швидко охолоджує щойно покладені в шафу пляшки. Навіть у напружені дні, коли дверцята постійно відчинені, пристрій самостійно створює ідеальну температуру для подавання й автоматично перемикається у звичайний режим заощадження енергії.

137

Вино



WFbli 7741

Perfection

Об'єм
Максимальна кількість бордоських пляшок ємністю 0,75 л ¹
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)
Клас енергоефективності ²
Споживання електроенергії за 365 днів ³
Кліматичний клас
Температура навколишнього середовища ⁴
Холодоагент
Емісія шуму / Клас емісії шуму
Напруга / Частота
Параметри для підключення
Тепловиділення
Вентилятор / Подача свіжого повітря через фільтр FreshAir з активованим вугіллям
Регулювання вологості повітря через
Температурні зони / Регульовані холодильні контури
Регульований діапазон температур
Дверцята / Бічні стінки
Тип керування / фіксації
Обслуговування системи керування
Сигнал попередження про несправність / Сигнал попередження про відкриті дверцята
Захист від дітей
Матеріал внутрішнього покриття
Внутрішнє освітлення
з можливістю постійного ввімкнення / пригашення
Рішення для підключення до мережі
Система завантаження EasyFill / Матеріал полиць
Полиці / з них ті, які висуваються на телескопічних рейках
Полиці, які регулюються по висоті
Ручка
Фільтр повітря
Тип замка / Автоматичне закриття дверцят
Дверні петлі / Ущільнювач дверей
Система Side-by-Side
Вага брутто / вага нетто
Акcesуари
Фільтр FreshAir з активованим вугіллям
Дерев'яна полиця / Презентаційна полиця (дерев'яна відкидна полиця)
Металева полиця з дерев'яною передньою частиною / Набір зажимних етикеток
Презентер для пляшок / Піддон для збору води з вулканічною породою
Перфорований лист металу
Механізм для захисту від перекидання для кріплення на стіні
Набір для системи Side-by-Side

642 л
284
747 / 763 / 2044
642 / 573 / 1830
 EAG

9882460
- / 7113043
7113262 / 9882766
9882303 / 7435870
9882767
9032282



WFbli 5241

Perfection

459 л
188
597 / 763 / 1884
492 / 587 / 1670
 FAG
117 кВт·год
SN-ST
+10 °C до +38 °C
R 600a
38 дБ(A) / C
220 - 240В~ / 50/60 Гц
1,5 A
188 кДж/год
так / так
Сиситема HumiditySelect (два рівня: стандартний і високий)
1 / 1
+5 °C до +20 °C
Двері зі склопакетом, рамка чорного кольору / чорний
Кольоровий TFT-дисплей 2,4 дюйма / у дверцятах
Дисплей Touch & Swipe
оптичний і акустичний / оптичний і акустичний
так
Пластик, графітово-сірого кольору
Світлодіодне освітлення з обох боків
так / так
включно зі SmartDeviceBox
так / Металева полиця з дерев'яним фасадом
7 / 1
так
Рейлінгова ручка з вбудованим механізмом відкривання
у задній стінці
електронний, без дистанційного керування / так
праворуч, з можливістю перевішування / що замінюється
так
109 / 102 кг

9882460
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303 / 9882755
9302885
9882767
9017744



WFbli 5041

Perfection

398 л
158
597 / 763 / 1684
492 / 587 / 1470
 FAG
111 кВт·год
SN-ST
+10 °C до +38 °C
R 600a
38 дБ(A) / C
220 - 240В~ / 50/60 Гц
1,5 A
167 кДж/год
так / так
Сиситема HumiditySelect (два рівня: стандартний і високий)
1 / 1
+5 °C до +20 °C
Двері зі склопакетом, рамка чорного кольору / чорний
Кольоровий TFT-дисплей 2,4 дюйма / у дверцятах
Дисплей Touch & Swipe
оптичний і акустичний / оптичний і акустичний
так
Пластик, графітово-сірого кольору
Світлодіодне освітлення з обох боків
так / так
включно зі SmartDeviceBox
так / Металева полиця з дерев'яним фасадом
6 / 1
так
Рейлінгова ручка з вбудованим механізмом відкривання
у задній стінці
електронний, без дистанційного керування / так
праворуч, з можливістю перевішування / що замінюється
так
99 / 93 кг

9882460
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303 / 9882755
9302885
9882767
9017743

1 Ці моделі призначені лише для зберігання вина. Максимальна кількість бордоських пляшок 0,75 л згідно зі стандартом DIN NF H 35-124 (В: 300,5 мм, Ø 76,1 мм)
2 Згідно з Регламентом ЄС 2019/2016.
3 Вимірювання регулюється стандартом EN 62552.
4 Відображає температуру навколишнього середовища, за якої гарантується надійна експлуатація приладу.

Шафы для сервірування вина



Фільтр FreshAir з активованим вугіллям
Фільтр з активованим вугіллям FreshAir надійно нейтралізує всі сторонні запахи, забезпечуючи дозрівання вина в умовах оптимальної якості повітря та збереження його аромату. Фільтр необхідно замінювати щопівроку, про що нагадуватиме індикація на дисплеї (залежно від моделі).



Металева полиця з дерев'яним фасадом, регульована за висотою
Міцна металева полиця поєднує в собі все, що потрібно для зберігання вина у сфері громадського харчування. Для розташування різних пляшок її можна переставляти. Стійки надійно втримують пляшки. Метал із покриттям легко очищується, а простий і зрозумілий дизайн із фасадом із бука гармонійно поєднується з будь-якими пляшками.



Резервуар для води та лавове каміння
Додатковий резервуар для води та лавове каміння підтримують ідеальну вологість повітря, завдяки чому корок не пересихає навіть за несприятливих умов.



Дерев'яна полиця, регульована за висотою
Вишукана та сучасна. Вишукані дерев'яні полиці з бука призначені для горизонтального зберігання вина за низького рівня вібрації, а їхня ергономічна форма дає змогу зручно зберігати, діставати й розміщувати пляшки. Ще одна перевага: дерево дихає й може вбирати невелику кількість води, що підтримує сприятливий мікроклімат всередині шафи, а отже підходить для тривалого зберігання.



Презентаційна полиця
Вдало виділяє особливі пляшки. Вишукана презентаційна полиця – ідеальна вітрина для пляшок, яка привертає увагу до етикетки. Вона також надійно втримує відкриті пляшки.



Дерев'яна презентаційна полиця
На презентаційній полиці з бука також можна надійно зберігати та гарно подавати дві відкриті пляшки. Це можливо завдяки вбудованому механізму складання.

Шафы для сервірування вина



Затискачі з етикетками
Для ідеального розташування ваших винних запасів: п'ять стильних алюмінієвих затискачів з етикетками. На них можна наносити написи, а також їх можна зручно прикріплювати до полиць із пляшками.



Перфорована листова полиця
Полиця з перфорованої листової сталі надійно втримує пляшки. Тож напої й тара вбезпечені від падіння. Полиці з перфорованої листової сталі витримують велике навантаження й найкраще підходять для зберігання напоїв.



Механізм для захисту від перекидання
Механізм для захисту від перекидання міцно фіксує верхню частину пристрою на стіні. Для надійного зберігання, безпечного заповнення камери й діставання пляшок із висувних полиць, навіть коли їх максимально завантажено.



Морозильні камери для закладів громадського харчування й роздрібної торгівлі – якість, яка окупається

У світі, який стає дедалі мобільнішим і швидшим, гарна презентація та правильна мотивація мають велике значення. Завдяки оптимальній організації демонстраційного простору морозильні скрині Liebherr максимально наочно презентують закуски, морозиво або напівфабрикати й викликають бажання купити їх. Їхній привабливий дизайн задає тон серед собі подібних. Завдяки індивідуальному підходу до презентації торговельної марки кожна скриня привертає неабияку увагу. Ці пристрої не лише якнайкраще сприяють підвищенню продажів, а й характеризуються надзвичайною екологічністю й довговічністю. На додаток до дуже низьких витрат на електроенергію, використання природних холодоагентів, компонентів без ПВХ та низького тепловиділення, високоефективні професійні пристрої також вражають відсутністю потреби в технічному обслуговуванні й надійною ефективністю заморожування впродовж принаймні 15 років. Або коротше: вони забезпечують оптимальну сукупну вартість володіння.

Підвищте популярність своєї торговельної марки.

Компанія Liebherr пропонує численні варіанти розташування атрибутки бренду на морозильних камерах, щоб вони виглядали унікально й ефектно. На вибір пропонуються різні моделі й технології. На запит ми можемо розробити індивідуальні концепції пристроїв, які ідеально відповідають бренду й конкретним вимогам.

Унікальні наклейки

Залежно від кількості й розміру об'єктів малюнок наноситься на відповідну наклейку – зазвичай це плівка ПВХ – за допомогою технології трафаретного або цифрового друку. Наклейка акуратно розташовується на запінених дверцятах або корпусі пристрою.



Наклейки на вітрині / бічних стінках / дверцятах та індивідуальне колірне оформлення

Завдяки індивідуальному колірному оформленню ваш бренд виглядатиме привабливіше, а товари привертатимуть більше уваги. Для стимулювання продажів бічні стінки скрині, пластикові елементи на рамі скрині, а також вітрину й раму вітрини морозильної камери можна оформити в індивідуальному стилі вашої компанії.

Огляд переваг



Енергоефективне світлодіодне освітлення камери
Енергоефективне світлодіодне освітлення камери дає змогу демонструвати товари ефективно й переконливо. Додатково можна придбати замок для кришки.

Багатосекційна рама з пластику й алюмінію
Багатосекційна рама з пластику й алюмінію має заокруглені кути й виглядає сучасно та привабливо. Вона забезпечує стійкість пристрою та захищає вміст під час виймання.

Високоєфективна ізоляція
Високоєфективна ізоляція підтримує в камері постійну температуру та знижує споживання енергії.

Відповідність директивам ROHS і WEEE
Відповідність директивам RoHS (обмеження використання шкідливих речовин в електричних і електронних пристроях) і WEEE (утилізація електричного й електронного обладнання) завдяки використанню екологічних матеріалів у поєднанні з оптимальною придатністю до переробки.



Замок кришки
Замок кришки запобігає доступу сторонніх осіб до вмісту камери.

Стійкі навісні кошики
Стійкі навісні кошики дають змогу добре бачити товари.

Загартоване одношарове безпечне скло
Загартоване небитке одношарове безпечне скло відрізняється міцністю й забезпечує стабільність верхньої частини скрині. Крім того, завдяки зниженому виділенню тепла забезпечується оптимальний огляд товарів у камері. Для зручності експлуатації й очищення кришку можна зняти.

Профільований ущільнювач
Профільований ущільнювач забезпечує легке відкривання й закривання кришки.

Сталева камера
Сталева камера із заокругленими кутами легко очищується, забезпечує ідеальну гігієнічність і має гарні холодопровідні властивості.

Менше шуму завдяки запіненому конденсатору
Конденсатор вкритий шаром піноматеріалу, тому скрині для морозива працюють без шуму й вібрації, а корпус легко очищується. Крім того, зовні не утворюється конденсат.



Стійкі поворотні ролики
Стійкі поворотні ролики полегшують транспортування, коли пристрій потрібно перемістити, і дають змогу очищувати підлогу під пристроєм.



Скляна розсувна кришка з плавним ходом
Дещо вигнуті розсувні кришки скринь EFI виготовлені із загартованого одношарового безпечного скла. Завдяки профільованим ущільнювачам і пластиковій рамі, яка нагрівається гарячим газом від компресора, половинки кришки завжди ковзають легко.



Непрозора розсувна кришка
Завдяки композитному покриттю з алюмінію та твердого полівінілхлориду кришки, ізольовані твердим піноматеріалом, відрізняються особливою міцністю. На верхній частині розташовано алюмінієву робочу поверхню, стійку до подряпин. Запінена розсувна кришка доступна як альтернативний варіант замість скляної розсувної кришки. Замок із ключем можна придбати як аксесуар.



Стелаж Liebherr для торговельних точок
Дає змогу розташувати більше товарів на тому самому місці. Завдяки цьому надзвичайно стабільному й портативному аксесуару холодильні та морозильні камери Liebherr можна встановлювати один над одним у будь-якій комбінації. Ви зможете розташувати приблизно на 65% більше товарів, не займаючи навіть міліметра додаткового простору. Отже, можна продемонструвати значно більше товарів, виклавши їх саме на рівні очей покупців.



Скляний захисний екран
Міцний захисний екран із загартованого безпечного скла захищає морозиво від забруднення під час продажу й дає змогу добре бачити асортимент. Передня частина захисного екрана значно глибша й дає покупцям змогу зручно розглядати товари під різними кутами.



EF1 5653

Ширина	1885 мм
Загальний об'єм / корисний об'єм	571 / 408 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	1885 / 660 / 825
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	1760 / 535 / 656
Демонстраційна площа товарів у м² (TDA) ¹	1,03
Клас енергоефективності ²	D A G
Споживання електроенергії за 365 днів	1094 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	B
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	C1
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +35 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	52 дБ(A)
Напруга / Частота	220 – 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	2,5 А
Система охолодження / Спосіб розморожування	статична / ручний
Діапазон температур	-10 °C до -24 °C
Матеріал покриття	Скляна зсувна кришка
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Сталь
Колір рамок	сірий
Тип керування	Поворотний регулятор
Індикатор температури	внутрішній аналоговий
Внутрішнє освітлення	Світлодіодне освітлення
Кількість кошиків	8
Максимальна кількість кошиків (див. малюнок)	8
Ролики	Поворотні ролики
Тип замка	механічний, з можливістю дооснащення
Відведення конденсату	так
Вага брутто / вага нетто	90,7 / 80,9 кг
Доступний також без підсвітки	EF1 5603
Аксесуари	
Кошик 270 мм	7111009
Кошик 210 мм	7111039
Розділювальна решітка 270 мм / висока сітка	7111031
Розділювальна решітка 210 мм / висока сітка	7111784
Розділювальна решітка 270 мм / низька сітка	7111033
Розділювальна решітка 210 мм / низька сітка	7111787
Резиновий амортизатор сірий	7266707
Затискний замок для скляних зсувних кришок	7043660
Скляна кришка	
Контейнер для морозива	7741721
Кошки для стаканчиків із морозивом	за запитом
Кнопка регулювання	за запитом
Цінникотримач	7652174



EF1 4853

1675 мм
499 / 355 л
1675 / 660 / 825
1550 / 535 / 656
0,91
D A G
990 кВт·год
B
C1
+10 °C до +35 °C
R 290
52 дБ(A)
220 – 240В~ / 50 Гц
2,5 А
статична / ручний
-10 °C до -24 °C
Скляна зсувна кришка
Сталь / білий
Сталь
сірий
Поворотний регулятор
внутрішній аналоговий
Світлодіодне освітлення
7
7
Поворотні ролики
механічний, з можливістю дооснащення
так
89,5 / 79,9 кг
EF1 4803
7111009
7111039
7111031
7111784
7111033
7111787
7266707
7043660
9809162
7741721
за запитом
за запитом
7652066



EF1 4453

1465 мм
426 / 302 л
1465 / 660 / 825
1340 / 535 / 656
0,79
D A G
764 кВт·год
B
C1
+10 °C до +35 °C
R 290
52 дБ(A)
220 – 240В~ / 50 Гц
2,5 А
статична / ручний
-10 °C до -24 °C
Скляна зсувна кришка
Сталь / білий
Сталь
сірий
Поворотний регулятор
внутрішній аналоговий
Світлодіодне освітлення
6
6
Поворотні ролики
механічний, з можливістю дооснащення
так
76,4 / 67,4 кг
EF1 4403
7111009
7111039
7111031
7111784
7111033
7111787
7266707
7043660
7741721
за запитом
за запитом
7652065

1 Вимірювання регулюється стандартом EN 16901.
2 Згідно з Регламентом ЄС 2019/2018.
3 Відображає температуру навколишнього середовища, за якої гарантується надійна експлуатація приладу.



EFI 3553



EFI 2853

Ширина	1255 мм
Загальний об'єм / корисний об'єм	355 / 249 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	1255 / 660 / 825
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	1130 / 535 / 656
Демонстраційна площа товарів у м² (TDA) ¹	0,67
Клас енергоефективності ²	D A G
Споживання електроенергії за 365 днів	726 кВт-год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	B
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	C1
Температура навколишнього середовища ³	+10 °С до +35 °С
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	52 дБ(А)
Напруга / Частота	220 – 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	1,5 А
Система охолодження / Спосіб розморожування	статична / ручний
Діапазон температур	–10 °С до –24 °С
Матеріал покриття	Скляна зсувна кришка
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Сталь
Колір рамок	сірий
Тип керування / Індикатор температури	Поворотний регулятор / внутрішній аналоговий
Внутрішнє освітлення	Світлодіодне освітлення
Кількість кошиків	5
Максимальна кількість кошиків (див. малюнок)	5
Ролики	Поворотні ролики
Тип замка	механічний, з можливістю дооснащення
Відведення конденсату	так
Вага брутто / вага нетто	68,5 / 60,4 кг
Доступний також без підсвітки	EFI 3503

Акcesуари	
Кошик 270 мм	7111009
Кошик 210 мм	7111039
Розділювальна решітка 270 мм / висока сітка	7111031
Розділювальна решітка 210 мм / висока сітка	7111784
Розділювальна решітка 270 мм / низька сітка	7111033
Розділювальна решітка 210 мм / низька сітка	7111787
Резиновий амортизатор сірий	7266707
Затискний замок для скляних зсувних кришок	7043660
Скляна кришка	9809160
Контейнер для морозива	7741721
Кошки для стаканчиків із морозивом	за запитом
Кнопка регулювання	за запитом
Цінникотримач	7652064
Стелаж Action-Area білий	

1045 мм
282 / 196 л
1045 / 660 / 825
920 / 535 / 656
0,54
D A G
593 кВт-год
B
C1
+10 °С до +35 °С
R 290
42 дБ(А)
220 – 240В~ / 50 Гц
1,5 А
статична / ручний
–10 °С до –24 °С
Скляна зсувна кришка
Сталь / білий
Сталь
сірий
Поворотний регулятор / внутрішній аналоговий
Світлодіодне освітлення
4
4
Поворотні ролики
механічний, з можливістю дооснащення
так
60,5 / 56,6 кг
EFI 2803

7111009
7111039
7111031
7111784
7111033
7111787
7266707
7043660
7741721
за запитом
за запитом
7652063
9031196



EFI 2153



EFI 1453

Ширина	835 мм
Загальний об'єм / корисний об'єм	211 / 143 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	835 / 660 / 825
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	710 / 535 / 656
Демонстраційна площа товарів у м² (TDA) ¹	0,42
Клас енергоефективності ²	D A G
Споживання електроенергії за 365 днів	492 кВт-год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	B
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	C1
Температура навколишнього середовища ³	+10 °С до +35 °С
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	42 дБ(А)
Напруга / Частота	220 – 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	1,5 А
Система охолодження	статична
Спосіб розморожування	ручний
Діапазон температур	–10 °С до –24 °С
Матеріал покриття	Скляна зсувна кришка
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Сталь
Колір рамок	сірий
Тип керування	Поворотний регулятор
Індикатор температури	внутрішній аналоговий
Внутрішнє освітлення	Світлодіодне освітлення
Кількість кошиків	3
Максимальна кількість кошиків (див. малюнок)	3
Ролики	Поворотні ролики
Тип замка	механічний, з можливістю дооснащення
Відведення конденсату	так
Вага брутто / вага нетто	56,3 / 49,6 кг
Доступний також без підсвітки	EFI 2103

Акcesуари	
Кошик 270 мм	7111009
Кошик 210 мм	7111039
Розділювальна решітка 270 мм / висока сітка	7111031
Розділювальна решітка 210 мм / висока сітка	7111784
Розділювальна решітка 270 мм / низька сітка	7111033
Розділювальна решітка 210 мм / низька сітка	7111787
Резиновий амортизатор сірий	7266707
Затискний замок для скляних зсувних кришок	7043660
Контейнер для морозива	7741721
Кошки для стаканчиків із морозивом	за запитом
Кнопка регулювання	за запитом
Цінникотримач	7652062

625 мм
138 / 90 л
625 / 660 / 825
500 / 535 / 656
0,30
D A G
416 кВт-год
B
C1
+10 °С до +35 °С
R 600a
42 дБ(А)
220 – 240В~ / 50 Гц
1,5 А
статична
ручний
–10 °С до –24 °С
Скляна зсувна кришка
Сталь / білий
Сталь
сірий
Поворотний регулятор
внутрішній аналоговий
Світлодіодне освітлення
2
2
Поворотні ролики
механічний, з можливістю дооснащення
так
45 / 41,9 кг
EFI 1403

7111009
7111039
7111031
7111784
7111033
7111787
7266707
7043660
7741721
за запитом
за запитом
7652061

¹ Вимірювання регулюється стандартом EN 16901.
² Згідно з Регламентом ЄС 2019/2018.
³ Відображає температуру навколишнього середовища, за якої гарантується надійна експлуатація приладу.



EFE 6052

EFE 5152

Ширина	1885 мм
Загальний об'єм / корисний об'єм	595 / 457 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	1885 / 660 / 825
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	1760 / 535 / 658
Демонстраційна площа товарів у м² (TDA) ¹	1,03
Клас енергоефективності ²	D A G
Споживання електроенергії за 365 днів	1111 кВт-год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	B
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	C1
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +35 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	52 дБ(A)
Напруга / Частота	220 – 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	2,5 А
Система охолодження	статична
Спосіб розморожування	ручний
Діапазон температур	-10 °C до -24 °C
Матеріал покриття	Скляна зсувна кришка
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Сталь
Колір рамок	сірий
Тип керування	Поворотний регулятор
Індикатор температури	внутрішній аналоговий
Внутрішнє освітлення	Світлодіодне освітлення
Кількість кошиків	0
Максимальна кількість кошиків	8
Ролики	Поворотні ролики
Тип замка	механічний, з можливістю дооснащення
Відведення конденсату	так
Вага брутто / вага нетто	92,1 / 81,9 кг
Акcesуари	
Кошик 270 мм	7111011
Кошик 210 мм	7111041
Розділювальна решітка 270 мм	7111029
Розділювальна решітка 210 мм	7111784
Резиновий амортизатор сірий	7266707
Затискний замок для скляних зсувних кришок	7043660
Контейнер для морозива	7741721
Кошки для стаканчиків із морозивом	за запитом
Кнопка регулювання	за запитом
Цінникотримач	7652174

Ширина	1675 мм
Загальний об'єм / корисний об'єм	520 / 398 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	1675 / 660 / 825
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	1555 / 535 / 658
Демонстраційна площа товарів у м² (TDA) ¹	0,91
Клас енергоефективності ²	D A G
Споживання електроенергії за 365 днів	1044 кВт-год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	B
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	C1
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +35 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	52 дБ(A)
Напруга / Частота	220 – 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	2,5 А
Система охолодження	статична
Спосіб розморожування	ручний
Діапазон температур	-10 °C до -24 °C
Матеріал покриття	Скляна зсувна кришка
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Сталь
Колір рамок	сірий
Тип керування	Поворотний регулятор
Індикатор температури	внутрішній аналоговий
Внутрішнє освітлення	Світлодіодне освітлення
Кількість кошиків	0
Максимальна кількість кошиків	7
Ролики	Поворотні ролики
Тип замка	механічний, з можливістю дооснащення
Відведення конденсату	так
Вага брутто / вага нетто	79,5 / 74,2 кг
Акcesуари	
Кошик 270 мм	7111011
Кошик 210 мм	7111041
Розділювальна решітка 270 мм	7111029
Розділювальна решітка 210 мм	7111784
Резиновий амортизатор сірий	7266707
Затискний замок для скляних зсувних кришок	7043660
Контейнер для морозива	7741721
Кошки для стаканчиків із морозивом	за запитом
Кнопка регулювання	за запитом
Цінникотримач	7652066



EFE 4652

EFE 3852

Ширина	1465 мм
Загальний об'єм / корисний об'єм	444 / 339 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	1465 / 660 / 825
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	1340 / 535 / 658
Демонстраційна площа товарів у м² (TDA) ¹	0,78
Клас енергоефективності ²	D A G
Споживання електроенергії за 365 днів	750 кВт-год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	B
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	C1
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +35 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	52 дБ(A)
Напруга / Частота	220 – 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	2,5 А
Система охолодження	статична
Спосіб розморожування	ручний
Діапазон температур	-10 °C до -24 °C
Матеріал покриття	Скляна зсувна кришка
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Сталь
Колір рамок	сірий
Тип керування	Поворотний регулятор
Індикатор температури	внутрішній аналоговий
Внутрішнє освітлення	Світлодіодне освітлення
Кількість кошиків	0
Максимальна кількість кошиків	6
Ролики	Поворотні ролики
Тип замка	механічний, з можливістю дооснащення
Відведення конденсату	так
Вага брутто / вага нетто	76,9 / 70,1 кг
Акcesуари	
Кошик 270 мм	7111011
Кошик 210 мм	7111041
Розділювальна решітка 270 мм	7111029
Розділювальна решітка 210 мм	7111784
Резиновий амортизатор сірий	7266707
Затискний замок для скляних зсувних кришок	7043660
Контейнер для морозива	7741721
Кошки для стаканчиків із морозивом	за запитом
Кнопка регулювання	за запитом
Цінникотримач	7652065

Ширина	1255 мм
Загальний об'єм / корисний об'єм	369 / 280 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	1255 / 660 / 825
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	1130 / 535 / 658
Демонстраційна площа товарів у м² (TDA) ¹	0,66
Клас енергоефективності ²	C A G
Споживання електроенергії за 365 днів	601 кВт-год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	B
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	C1
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +35 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	52 дБ(A)
Напруга / Частота	220 – 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	1,5 А
Система охолодження	статична
Спосіб розморожування	ручний
Діапазон температур	-10 °C до -24 °C
Матеріал покриття	Скляна зсувна кришка
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Сталь
Колір рамок	сірий
Тип керування	Поворотний регулятор
Індикатор температури	внутрішній аналоговий
Внутрішнє освітлення	Світлодіодне освітлення
Кількість кошиків	0
Максимальна кількість кошиків	5
Ролики	Поворотні ролики
Тип замка	механічний, з можливістю дооснащення
Відведення конденсату	так
Вага брутто / вага нетто	69,3 / 61,2 кг
Акcesуари	
Кошик 270 мм	7111011
Кошик 210 мм	7111041
Розділювальна решітка 270 мм	7111029
Розділювальна решітка 210 мм	7111784
Резиновий амортизатор сірий	7266707
Затискний замок для скляних зсувних кришок	7043660
Контейнер для морозива	7741721
Кошки для стаканчиків із морозивом	за запитом
Кнопка регулювання	за запитом
Цінникотримач	7652064

¹ Вимірювання регулюється стандартом EN 16901.
² Згідно з Регламентом ЄС 2019/2018.
³ Відображає температуру навколишнього середовища, за якої гарантується надійна експлуатація приладу.



EFE 3052



EFE 2252

Ширина	1045 мм
Загальний об'єм / корисний об'єм	294 / 222 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	1045 / 660 / 825
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	920 / 535 / 658
Демонстраційна площа товарів у м² (TDA) ¹	0,54
Клас енергоефективності ²	C A G
Споживання електроенергії за 365 днів	528 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	B
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	C1
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +35 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	52 дБ(А)
Напруга / Частота	220 – 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	1,5 А
Система охолодження	статична
Спосіб розморожування	ручний
Діапазон температур	–10 °C до –24 °C
Матеріал покриття	Скляна зсувна кришка
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Сталь
Колір рамок	сірий
Тип керування	Поворотний регулятор
Індикатор температури	внутрішній аналоговий
Внутрішнє освітлення	Світлодіодне освітлення
Кількість кошиків	0
Максимальна кількість кошиків	4
Ролики	Поворотні ролики
Тип замка	механічний, з можливістю дооснащення
Відведення конденсату	так
Вага брутто / вага нетто	57,5 / 56,6 кг
Акcesуари	
Кошик 270 мм	7111011
Кошик 210 мм	7111041
Розділювальна решітка 270 мм	7111029
Розділювальна решітка 210 мм	7111784
Резиновий амортизатор сірий	7266707
Затискний замок для скляних зсувних кришок	7043660
Контейнер для морозива	7741721
Кошки для стаканчиків із морозивом	за запитом
Кнопка регулювання	за запитом
Цінникотримач	7652063
Стелаж Action-Area білий	9031196

Ширина	835 мм
Загальний об'єм / корисний об'єм	219 / 163 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	835 / 660 / 825
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	710 / 535 / 658
Демонстраційна площа товарів у м² (TDA) ¹	0,42
Клас енергоефективності ²	C A G
Споживання електроенергії за 365 днів	422 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	B
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	C1
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +35 °C
Холодоагент	R 600a
Звукова потужність	42 дБ(А)
Напруга / Частота	220 – 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	1,5 А
Система охолодження / Спосіб розморожування	статична
Діапазон температур	ручний
Матеріал покриття	–10 °C до –24 °C
Матеріал корпусу / колір	Скляна зсувна кришка
Матеріал внутрішнього покриття	Сталь / білий
Колір рамок	Сталь
Тип керування	сірий
Індикатор температури	Поворотний регулятор
Внутрішнє освітлення	внутрішній аналоговий
Кількість кошиків	Світлодіодне освітлення
Максимальна кількість кошиків	0
Ролики	3
Тип замка	Поворотні ролики
Відведення конденсату	механічний, з можливістю дооснащення
Вага брутто / вага нетто	так
Акcesуари	50,5 / 47 кг
Кошик 270 мм	
Кошик 210 мм	7111011
Кошик 195 мм	7111041
Розділювальна решітка 270 мм	7111029
Розділювальна решітка 210 мм	7111784
Розділювальна решітка 195 мм	7266707
Резиновий амортизатор сірий	7043660
Затискний замок для скляних зсувних кришок	7741721
Контейнер для морозива	за запитом
Кошки для стаканчиків із морозивом	за запитом
Кнопка регулювання	7652062
Цінникотримач	



EFE 1552



EFE 1152

Ширина	625 мм
Загальний об'єм / корисний об'єм	144 / 104 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	625 / 660 / 825
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	500 / 535 / 658
Демонстраційна площа товарів у м² (TDA) ¹	0,30
Клас енергоефективності ²	C A G
Споживання електроенергії за 365 днів	369 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	B
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	C1
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +35 °C
Холодоагент	R 600a
Звукова потужність	42 дБ(А)
Напруга / Частота	220 – 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	1,5 А
Система охолодження / Спосіб розморожування	статична / ручний
Діапазон температур	–10 °C до –24 °C
Матеріал покриття	Скляна зсувна кришка
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Сталь
Колір рамок	сірий
Тип керування	Поворотний регулятор
Індикатор температури	внутрішній аналоговий
Внутрішнє освітлення	Світлодіодне освітлення
Кількість кошиків	0
Максимальна кількість кошиків	2
Ролики	Поворотні ролики
Тип замка	механічний, з можливістю дооснащення
Відведення конденсату	так
Вага брутто / вага нетто	44 / 40,9 кг
Акcesуари	
Кошик 270 мм	7111011
Кошик 210 мм	7111041
Кошик 195 мм	
Розділювальна решітка 270 мм	7111029
Розділювальна решітка 210 мм	7111784
Розділювальна решітка 195 мм	
Резиновий амортизатор сірий	7266707
Затискний замок для скляних зсувних кришок	7043660
Контейнер для морозива	7741721
Кошки для стаканчиків із морозивом	за запитом
Кнопка регулювання	за запитом
Цінникотримач	7652061

Ширина	751 мм
Загальний об'єм / корисний об'єм	107 / 80 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	751 / 481 / 825
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	605 / 315 / 657
Демонстраційна площа товарів у м² (TDA) ¹	0,16
Клас енергоефективності ²	C A G
Споживання електроенергії за 365 днів	323 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	B
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	C1
Температура навколишнього середовища ³	+10 °C до +35 °C
Холодоагент	R 600a
Звукова потужність	42 дБ(А)
Напруга / Частота	220 – 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	1,5 А
Система охолодження / Спосіб розморожування	статична / ручний
Діапазон температур	–10 °C до –24 °C
Матеріал покриття	Скляна зсувна кришка
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Сталь
Колір рамок	сірий
Тип керування	Поворотний регулятор
Індикатор температури	зовнішній аналоговий
Внутрішнє освітлення	Світлодіодне освітлення, вмикається окремо
Кількість кошиків	0
Максимальна кількість кошиків	3
Ролики	Поворотні ролики
Тип замка	механічний, з можливістю дооснащення
Відведення конденсату	так
Вага брутто / вага нетто	42,7 / 39 кг
Акcesуари	
Кошик 270 мм	
Кошик 210 мм	
Кошик 195 мм	7112788
Розділювальна решітка 270 мм	
Розділювальна решітка 210 мм	
Розділювальна решітка 195 мм	
Резиновий амортизатор сірий	7111712
Затискний замок для скляних зсувних кришок	7266707
Контейнер для морозива	7043660
Кошки для стаканчиків із морозивом	
Кнопка регулювання	
Цінникотримач	
Акcesуари	
Кошик 270 мм	
Кошик 210 мм	
Кошик 195 мм	
Розділювальна решітка 270 мм	
Розділювальна решітка 210 мм	
Розділювальна решітка 195 мм	
Резиновий амортизатор сірий	
Затискний замок для скляних зсувних кришок	
Контейнер для морозива	
Кошки для стаканчиків із морозивом	
Кнопка регулювання	за запитом
Цінникотримач	7652176

¹ Вимірювання регулюється стандартом EN 16901.
² Згідно з Регламентом ЄС 2019/2018.
³ Відображає температуру навколишнього середовища, за якої гарантується надійна експлуатація приладу.



EFE 5100

EFE 4600

Ширина	1675 мм
Загальний об'єм / корисний об'єм	503 / 449 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	1675 / 660 / 825
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	1550 / 535 / 632
Клас енергоефективності ¹	
Споживання електроенергії за 365 днів	694 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	B
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)	C1
Температура навколишнього середовища ²	+10 °C до +35 °C
Холодоагент	R 290
Звукова потужність	52 дБ(A)
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	2,5 A
Система охолодження	статична
Спосіб розморожування	ручний
Діапазон температур	-10 °C до -24 °C
Матеріал покриття	Зсувна алюмінієва кришка
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Сталь
Колір рамок	сірий
Тип керування	Поворотний регулятор
Індикатор температури	внутрішній аналоговий
Кількість кошиків	0
Максимальна кількість кошиків	7
Ролики	Поворотні ролики
Тип замка	механічний, з можливістю дооснащення
Відведення конденсату	так
Вага брутто / вага нетто	72,5 / 67,2 кг

Аксесуари	
Кошик 270 мм	7111011
Кошик 210 мм	7111041
Розділювальна решітка 270 мм	7111029
Розділювальна решітка 210 мм	7111784
Резиновий амортизатор сірий	7266707
Затискний замок для запінених кришок	7042835
Контейнер для морозива	7741721
Кошки для стаканчиків із морозивом	за запитом
Кнопка регулювання	за запитом
Цінникотримач	7652066
Стелаж Action-Area білий	

1465 мм
432 / 383 л
1465 / 660 / 825
1340 / 535 / 632

692 кВт·год
B
C1
+10°C до +35°C
R 290
52 дБ(A)
220-240В~/50 Гц
2,5 А
статична
ручний
-10°C до -24°C
Зсувна алюмінієва кришка
Сталь/білий
Сталь
сірий
Поворотний регулятор
внутрішній аналоговий
0
6
Поворотні ролики
механічний, з можливістю дооснащення
так
73,2 / 63,4 кг

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7042835
7741721
за запитом
за запитом
7652065



EFE 3800

EFE 3000

EFE 2200

EFE 1500

1255 мм
361 / 318 л
1255 / 660 / 825
1130 / 535 / 632

633 кВт·год
B
C1
+10 °C до +35 °C
R 290
52 дБ(A)
220-240В~ / 50 Гц
1,5 A
статична
ручний
-10 °C до -24 °C
Зсувна алюмінієва кришка
Сталь / білий
Сталь
сірий
Поворотний регулятор
внутрішній аналоговий
0
5
Поворотні ролики
механічний, з можливістю дооснащення
так
59,5 / 55 кг

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7042835
7741721
за запитом
за запитом
7652064

1045 мм
287 / 252 л
1045 / 660 / 825
920 / 535 / 632

546 кВт·год
B
C1
+10 °C до +35 °C
R 290
42 дБ(A)
220-240В~ / 50 Гц
1,5 А
статична
ручний
-10 °C до -24 °C
Зсувна алюмінієва кришка
Сталь / білий
Сталь
сірий
Поворотний регулятор
внутрішній аналоговий
0
4
Поворотні ролики
механічний, з можливістю дооснащення
так
58,5 / 51 кг

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7042835
7741721
за запитом
за запитом
7652063
9031196

335 мм
213 / 186 л
835 / 660 / 825
710 / 535 / 632

413 кВт·год
B
C1
+10 °C до +35 °C
R 600a
42 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
1,5 А
статична
ручний
-10 °C до -24 °C
Зсувна алюмінієва кришка
Сталь / білий
Сталь
сірий
Поворотний регулятор
внутрішній аналоговий
0
3
Поворотні ролики
механічний, з можливістю дооснащення
так
52,2 / 47,5 кг

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7042835
7741721
за запитом
за запитом
7652062

625 мм
142 / 121 л
525 / 660 / 825
600 / 535 / 632

365 кВт·год
В
С1
+10 °С до +35 °С
R 600a
42 дБ(А)
220 - 240В~ / 50 Гц
1,5 А
статична
ручний
-10 °С до -24 °С
Зсувна алюмінієва кришка
Сталь / білий
Сталь
сірий
Поворотний регулятор
внутрішній аналоговий
0
2
Поворотні ролики
механічний, з можливістю дооснащення
так
47,8 / 42 кг

7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7042835
7741721
за запитом
за запитом
7652061

Огляд переваг

Змінний ущільнювач

Ущільнювач у кришці скрині легко замінюється. Він забезпечує оптимальну гігієнічність і щільне закриття, а також подовжує термін служби скрині.

Камера

Камера, виготовлена з міцної листової сталі з покриттям, легко очищується та має довший термін служби.

Відсутність конденсату

На корпусі не утворюється конденсат, а зовнішня поверхня має покриття, що легко очищується й забезпечує гігієнічність пристрою.

Запінений конденсатор

Зовні конденсатор вкритий шаром піноматеріалу, що забезпечує тиху роботу пристрою з низьким рівнем вібрації.

Високоєфективна ізоляція

Високоєфективна ізоляція запобігає втраті енергії та підвищує енергоефективність пристрою.



Ергономічна заглиблена ручка

Ергономічна заглиблена ручка проходить по всій довжині кришки й дає змогу зручно відкривати й закривати її.

Світлодіодне освітлення

Оптимальний огляд завдяки світлодіодному освітленню в камері.

Надзвичайно міцний корпус скрині

Надзвичайно міцний корпус скрині не піддається деформації та витримує інтенсивне навантаження.



Надійний замок

Надійний замок запобігає доступу сторонніх осіб до вмісту камери.

Природний холодоагент R 600a

Природний холодоагент R 600a безпечний для озонowego шару і у поєднанні з високоефективними компресорами забезпечує енергоефективнішу й екологічнішу роботу.

Стійкі поворотні ролики

Стійкі поворотні ролики полегшують транспортування й дають змогу очищувати підлогу під скринію.



Стійка кришка скрині

Стійку кришку скрині (з нержавіючої або білої сталі) можна використовувати як додаткову робочу поверхню.



Стійкі навісні сітчасті кошики

Стійкі навісні сітчасті кошики забезпечують гарний огляд товарів і дають змогу розташовувати їх по-різному.



Аналоговий дисплей температури

На аналоговому дисплеї температури точно відображається температура в камері, що регулюється від -14 °C до -24 °C. Це підвищує рівень безпеки пристрою.

Frost
Protect

Stop
Frost

Максимальна універсальність у виборі місця встановлення завдяки розширеному діапазону температури навколишнього середовища. Оптимальний огляд вмісту завдяки температурі камери в діапазоні від -15 до +43 °C.

Відсутність необхідності частого розморожування завдяки системі StopFrost, яка запобігає утворенню льоду всередині морозильної камери, а також легке відчинення й зачинення приладу завдяки вирівнюванню від'ємного тиску.



EFL 6056

EFL 6055

Ширина	1885 мм
Об'єм	542 л
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)	1885 / 710 / 825
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)	1760 / 535 / 684
Клас енергоефективності ¹	E A G
Споживання електроенергії за 365 днів	309 кВт·год
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)	SN-ST
Температура навколишнього середовища ²	-15 °C до +43 °C
Холодоагент	R 600a
Емісія шуму	33 дБ(A)
Клас емісії шуму	B
Напруга / Частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Параметри для підключення	1,5 А
Система охолодження	статична
Спосіб розморожування	ручний
Діапазон температур	-14 °C до -24 °C
Матеріал покриття	Нержавіюча сталь
Матеріал корпусу / колір	Сталь / білий
Матеріал внутрішнього покриття	Сталь із попереднім покриттям
Колір рамок	сірий
Тип керування	Поворотний регулятор
Потужність заморожування за 24 год	10 кг
Період зберігання в разі неполадки	42 h
Індикатор температури	зовнішній аналоговий
Внутрішнє освітлення	Світлодіодне освітлення
Кількість кошиків	3
Максимальна кількість кошиків	8
Ручка	Заглиблена ручка
Ролики	Поворотні ролики
Тип замка	механічний
Відведення конденсату	так
Вага брутто / вага нетто	99 / 89 кг
Аксесуари	
Кошик 270 мм	7111045
Кошик 210 мм	7111047
Набір роликів ³	9882600

1885 мм
542 л
1885 / 710 / 825
1760 / 535 / 684
E A G
309 кВт·год
SN-ST
-15 °C до +43 °C
R 600a
33 дБ(A)
B
220 - 240В~ / 50 Гц
1,5 А
статична
ручний
-14 °C до -24 °C
Нержавіюча сталь
Сталь / білий
Сталь із попереднім покриттям
сірий
Поворотний регулятор
10 кг
42 h
зовнішній аналоговий
Світлодіодне освітлення
3
8
Заглиблена ручка
Поворотні ролики
механічний
так
99 / 89 кг

1885 мм
542 л
1885 / 710 / 825
1760 / 535 / 684
E A G
309 кВт·год
SN-ST
-15 °C до +43 °C
R 600a
33 дБ(A)
B
220 - 240В~ / 50 Гц
1,5 А
статична
ручний
-14 °C до -24 °C
Нержавіюча сталь
Сталь / білий
Сталь із попереднім покриттям
сірий
Поворотний регулятор
10 кг
48 h
зовнішній аналоговий
Світлодіодне освітлення
3
8
Заглиблена ручка
Поворотні ролики
механічний
так
99 / 89 кг



EFL 4656

EFL 4655

EFL 3056

EFL 3055

1465 мм
404 л
1465 / 710 / 825
1340 / 535 / 684
E A G
265 кВт·год
SN-T
-15 °C до +43 °C
R 600a
33 дБ(A)
B
220 - 240В~ / 50 Гц
1,5 А
статична
ручний
-14 °C до -24 °C
Нержавіюча сталь
Сталь / білий
Сталь із попереднім покриттям
сірий
Поворотний регулятор
13 кг
46 h
зовнішній аналоговий
Світлодіодне освітлення
2
6
Заглиблена ручка
Поворотні ролики
механічний
так
90 / 81 кг
7111045
7111047
9882600

1465 мм
404 л
1465 / 710 / 825
1340 / 535 / 684
E A G
265 кВт·год
SN-T
-15 °C до +43 °C
R 600a
33 дБ(A)
B
220 - 240В~ / 50 Гц
1,5 А
статична
ручний
-14 °C до -24 °C
Сталь
Сталь / білий
Сталь із попереднім покриттям
сірий
Поворотний регулятор
13 кг
46 h
зовнішній аналоговий
Світлодіодне освітлення
2
6
Заглиблена ручка
Поворотні ролики
механічний
так
90 / 81 кг

7111045
7111047
9882600

1045 мм
266 л
1045 / 710 / 825
920 / 535 / 684
E A G
222 кВт·год
SN-T
-15 °C до +43 °C
R 600a
33 дБ(A)
B
220 - 240В~ / 50 Гц
1,5 А
статична
ручний
-14 °C до -24 °C
Нержавіюча сталь
Сталь / білий
Сталь із попереднім покриттям
сірий
Поворотний регулятор
10 кг
38 h
зовнішній аналоговий
Світлодіодне освітлення
2
4
Заглиблена ручка
Поворотні ролики
механічний
так
75 / 68 кг

7111045
7111047
9882600

1045 мм
266 л
1045 / 710 / 825
920 / 535 / 684
E A G
222 кВт·год
SN-T
-15 °C до +43 °C
R 600a
33 дБ(A)
B
220 - 240В~ / 50 Гц
1,5 А
статична
ручний
-14 °C до -24 °C
Сталь
Сталь / білий
Сталь із попереднім покриттям
сірий
Поворотний регулятор
10 кг
38 h
зовнішній аналоговий
Світлодіодне освітлення
2
4
Заглиблена ручка
Поворотні ролики
механічний
так
75 / 68 кг

7111045
7111047
9882600

¹ Згідно з Регламентом ЄС 2019/2018.
² Відображає температуру навколишнього середовища, за якої гарантується надійна експлуатація приладу.
³ Включає 2 ролика з гальмами, 2 без гальм, монтажний комплект.

Огляд переваг

Можливості презентації торговельної марки

Атрибутика бренду, розташована на вітрині, корпусі та дверній рамі, підвищує впізнаваність товарів або компанії та стимулює продажі.

Енергоефективна вітрина

Вітрина, підсвічена енергоефективними світлодіодами, привертає увагу до пристрою та його вмісту. Підсвічування певної зони можна налаштовувати окремо та вмикати паралельно з освітленням камери. Для корпусу та дверної рами доступні різні варіанти кольорів.



Динамічна система охолодження

Потужна динамічна система охолодження швидко охолоджує щойно завантажені товари та забезпечує рівномірний розподіл температури в камері.

Дверцята з ізоляційного скла запобігають втраті холоду

Дверцята з тришарового ізоляційного скла запобігають втраті холоду й утворенню конденсату.

Стійка решітчаста полиця

Стійкі решітчасті полиці мають пластикове покриття й витримують навантаження до 50 кг. Їх зручно виймати, якщо відчинити дверцята на 90°.

Безшовна камера

Спеціально розроблена безшовна камера з харчового полістиролу не має запаху й відрізняється міцністю та довговічністю. Завдяки кутам із великим радіусом камера легко очищується, що гарантує її ідеальну гігієнічність.

Екологічний холодоагент

Природний і екологічний холодоагент R 290 не містить озоноруйнівних елементів. У поєднанні з високоефективними компресорами він забезпечує енергоефективну роботу пристрою.



FDv 4643

No Frost

Модуль NoFrost

Модуль NoFrost установлений за дисплеєм. Це дає змогу максимально використовувати простір камери.



Вертикальне світлодіодне освітлення

Вертикальне світлодіодне освітлення з обох боків добре підсвічує камеру, а також оптимально підкреслює асортимент товарів, що сприяє підвищенню продажів.

Міцна рейлінгова ручка

Міцна рейлінгова ручка відрізняється ергономічністю, за неї легко братися, її дуже легко очищувати.

Плівка проти запотівання

Спеціальна плівка проти запотівання значно сповільнює запотівання дверей після відчинення й зачинення. Завдяки цьому вміст камери завжди добре видно.

Надійний замок

Надійний замок запобігає доступу сторонніх осіб до вмісту камери.

Цифровий індикатор температури

На цифровому дисплеї з точністю до одного градуса відображається температура, установлена в камері. За допомогою точної електроніки можна встановити температуру в діапазоні від -10 °C до -25 °C.

Оптимальна демонстрація заморожених продуктів

Приваблива демонстрація товарів – це вирішальна умова для привернення до них уваги покупців. Сучасні й енергоефективні морозильні камери зі скляними дверцятами мають привабливий антрацитово-сірий колір і пропонують низку варіантів стимулювання продажів. Вертикальне світлодіодне освітлення з обох боків чудово підсвічує камеру. Завдяки спеціальній плівці запотівання дверцят після відчинення й зачинення значно сповільнюється, тому вміст камери завжди добре видно. Нещодавно вбудований переривач повітряного потоку в поєднанні з покращеною ізоляцією скляних дверцят запобігає конденсуванню води на дверцятах, що завжди забезпечує найкращий огляд товарів.

Розморожування гарячим газом

Високоєфективна функція розморожування гарячим газом скорочує тривалість розморожування приблизно до 10 хвилин, що дає змогу уникнути значного підвищення температури в камері. Продукти довше зберігають якість, оскільки їх не потрібно виймати під час розморожування, а отже, вони не піддаються шкідливим коливанням температури.



Алюмінієва рама

Для зручного користування пристроями скляні дверцята з алюмінієвою рамою не зачиняються автоматично, якщо їх відчинено на 90 або більше градусів. Це дає змогу зручно завантажувати й виймати велику кількість продуктів. Якщо кут менший за 60°, дверцята зачиняються автоматично за допомогою магнітного ущільнювача. Це запобігає втраті холоду.



Переривач повітряного потоку

Переривач повітряного потоку, розташований у нижній частині камери, спрямовує потік повітря з камери до скла, що запобігає конденсації води на дверцятах. Удосконалена ізоляція скляних дверцят також запобігає утворенню конденсату на них, а отже, забезпечує оптимальний огляд товарів.

Загальний об'єм / корисний об'єм
Габарити в мм (ширина / глибина / висота)
Внутрішні розміри в мм (ширина / глибина / висота)
Демонстраційна площа товарів у м² (TDA) ¹

Клас енергоефективності ²
Споживання електроенергії за 365 днів
Кліматичний клас (згідно з директивою про енергоефективність)
Клас температур (згідно з директивою про енергоефективність)
Температура навколишнього середовища ³
Холодоагент
Звукова потужність
Напруга / Частота
Параметри для підключення
Система охолодження / Спосіб розморожування
Діапазон температур
Матеріал корпусу / колір
Матеріал / колір дверей

Матеріал внутрішнього покриття
Тип керування

Індикатор температури
Сигнал попередження про несправність
Внутрішнє освітлення

Регульовані полиці / Матеріал полиць
Навантажувальна здатність полиці
Ручка
Ролики
Тип замка / Автоматичне закриття дверцят
Дверні петлі
Вага бруто / вага нетто

Акcesуари
Кошик 30 л
Розділювальна решітка для 30-літрового кошика
Цінникотримач
Полиця-решітка біла
Полиця-решітка сіра / чорна / біла
Набір лівосторонніх кріплень білого кольору / сріблястого кольору
Набір правосторонніх кріплень білого кольору / сріблястого кольору
Стелаж Action-Area білий



FDv 4643

461 / 307 л
670 / 730 / 1999
532 / 568 / 1275
0,73

C A G
1949 кВт·год
4
L1
+10 °C до +30 °C
R 290
62 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
4,4 А
динамічна / автоматичний
-10 °C до -25 °C
Сталь / білий
Ізольовальні скляні дверцята з алюмінієвою рамкою / сріблястий
Пластик білий
Світлодіодний 7-сегментний індикатор із кнопками
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Світлодіодне освітлення

4 / Решітки з пластиковим покриттям
50 кг
Ергономічна рейлінгова ручка
2 поворотні та 2 фіксовані ролики
механічний / так
праворуч, з можливістю перевішування
154 / 141 кг

7111758
7111759
7443779
7438722



Fv 3643

365 / 231 л
670 / 730 / 1659
532 / 597 / 969
0,65

C A G
1811 кВт·год
4
L1
+10 °C до +30 °C
R 290
62 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
4,4 А
динамічна / автоматичний
-10 °C до -25 °C
Сталь / білий
Ізольовальні скляні дверцята з алюмінієвою рамкою / сріблястий
Пластик білий
Світлодіодний 7-сегментний індикатор із кнопками
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Світлодіодне освітлення

3 / Решітки з пластиковим покриттям
50 кг
Ергономічна рейлінгова ручка
2 поворотні та 2 фіксовані ролики
механічний / так
праворуч, з можливістю перевішування
136 / 125 кг

7111758
7111759
7443779
7438722

Морозильні камери для стимулювання продажів



Fv 913

93 / 66 л
497 / 552 / 830
377 / 391 / 609
0,25

C A G
1007 кВт·год
4
L1
+10 °C до +30 °C
R 290
60 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
1,5 А
динамічна / автоматичний
-10 °C до -25 °C
Сталь / сріблястий
Ізольовальні скляні дверцята з алюмінієвою рамкою / сріблястий
Сталь
Світлодіодний 7-сегментний індикатор із кнопками
зовнішній цифровий
оптичний і акустичний
Світлодіодне поздовжнє освітлення з правого боку, вимикається окремо та пригашується

2 / Решітки з пластиковим покриттям
30 кг
Заглиблена ручка
механічний / так
праворуч, з можливістю перевішування
48,9 / 46,4 кг

7444123

7113296 / 7113294 / 7113290
9875023 / 9875167
9875025 / 9875197
9031196



F 913

93 / 77 л
497 / 558 / 816
377 / 430 / 609
0,25

B A G
842 кВт·год
4
L1
+10 °C до +30 °C
R 290
50 дБ(A)
200 - 240В~ / 50 Гц
1,5 А
статична / ручний
-10 °C до -25 °C
Сталь / сріблястий
Ізольовальні скляні дверцята з алюмінієвою рамкою / сріблястий
Сталь
Поворотний регулятор

внутрішній аналоговий
Світлодіодне поздовжнє освітлення з правого боку, пригашується

7444123

7113350 / 7113348 / 7113298
9875023 / 9875167
9875025 / 9875197
9031196

1 Вимірювання регулюється стандартом EN 23953.
2 Згідно з Регламентом ЄС 2019/2018.
3 Відображає температуру навколишнього середовища, за якої гарантується надійна експлуатація приладу.

Морозильні скрині



Морозильні скрині
Контейнери з нержавіючої сталі для морозива мають об'єм 5 літрів. Вони надійні та прості в догляді й допомагають підтримувати ідеальні гігієнічні умови та підходять до кошиків морозильних скринь Liebherr.



Кошик для контейнерів із морозивом
Міцні сітчасті кошики для контейнерів із морозивом розроблено спеціально для морозильних скринь серії EFI/EFE. Кошики дають змогу оптимально розмістити в них контейнери, забезпечуючи ідеальну презентацію морозива та його зручне порціонування під час продажу.



Решітчаста перегородка
Решітчасті перегородки для кошиків допомагають представити товар і дають змогу організовувати внутрішній простір відповідно до потреб.

Морозильні скрині



Стійка для робочої зони
Стійка для робочої зони від компанії Liebherr – допоміжний компонент, який дає змогу варіативно розміщувати холодильники та морозильні камери, а також скрині для морозива й шафи-вітрини Liebherr одне над одним за модульним принципом.

Морозильні камери для стимулювання продажів



Підвісні кошики
Підвісні кошики допомагають демонструвати товари.



Циліндровий замок для кришок з ізоляцією
Щоб запобігти несанкціонованому доступу до вмісту, на всі моделі холодильних скринь можна встановити циліндровий замок. Він підходить для всіх моделей EFE.



Циліндровий замок для розсувних скляних кришок
Щоб запобігти несанкціонованому доступу до вмісту, на всі моделі холодильних скринь можна встановити циліндровий замок. Він підходить для всіх моделей EFI і EFE.



Кошик
Міцні кошики мають об'єм 30 літрів.



Решітчаста перегородка для кошиків
Решітчасті перегородки для кошиків допомагають якнайкраще представити товар і дають змогу організовувати внутрішній простір відповідно до потреб.



Тримач для цінників
Зручний тримач призначено для відображення цінників і скан-кодів товарів. Він легко монтується на передню частину решітчастих полиць. Вставки на тримачі також можна використовувати для фірмового оформлення в місцях, де представлено продукцію кількох брендів.



Зовнішній регулятор термостату
Щоб запобігти сторонньому втручанню, у стандартній комплектації термостат приховано. За допомогою зовнішнього регулятора керування можна легко відрегулювати температуру без спеціальних інструментів. Це може бути корисним у місцях, де до морозильних камер немає відкритого доступу.



Тримач для цінників
На зручному тримачі для цінників можна закріплювати цінники, скан-коди, а також повідомлення про акції, які буде не складно прочитати, оскільки на тримачі вся інформація знаходиться перед очима.



Скляна вітрина
Міцна скляна вітрина, виготовлена із загартованого ударостійкого скла, запобігає забрудненню морозива під час продажу та забезпечує привабливу презентацію товару. Додаткова глибина скляної вітрини сприяє кращому огляду продуктів і забезпечує їх відмінну видимість із різних ракурсів. Цьому також допомагає внутрішнє світлодіодне освітлення в приладах EFI 4853 та EFI 3553. Підставки для вафель, серветки та будь-які інші типові акcesуари для торгівлі морозивом можна зручно розмістити на пласкій поверхні.



Рішітчасті полиці
Решітчасті полиці з пластиковим покриттям регулюються по висоті й дають змогу варіативно використовувати внутрішній простір для розміщення різних заморожених продуктів. Решітчасті полиці з дрібними комітками можуть витримувати значні навантаження та гарантують надійне зберігання продуктів.



Набір з'єднувальних елементів
Холодильники та морозильні камери, які вбудовуються під стільницю, можна розміщувати одне над одним, щоб зекономити простір.



Стійка для робочої зони
Стійка для робочої зони від компанії Liebherr – допоміжний компонент, який дає змогу варіативно розміщувати холодильники та морозильні камери, а також скрині для морозива й шафи-вітрини Liebherr одне над одним за модульним принципом.



Каталоги продукції

Комерційна техніка Liebherr є всюди, де цінують сервіс і підтримку, наприклад магазині!

Докладніше з технікою Liebherr можна ознайомитися в наших каталогах. Їх можна отримати в магазинах або завантажити з вебсайту home.liebherr.com.



Миттєвий доступ до даних BIM

Liebherr-Hausgeräte співпрацює з Specifi®, завдяки чому проєктувальники та продавці у всьому світі мають доступ до електронної бібліотеки побутової техніки Liebherr з моделями BIM для сфери харчування та науки. Вона підтримує AutoCAD® і Revit. home.liebherr.com/bimdata



Більше інформації про технічні характеристики можна знайти на вебсайті home.liebherr.com/foodservice



home.liebherr.com