

# XRFsf 5220

Side-by-Side

◆ Plus



## SFNsf 5227

Volně stojící mraznička s NoFrost

◇ Plus



← 60 →



|                                    |                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energetická třída                  |                                                                                                                |
| Spotřeba energie za 365 dní/24 h   | 199 / 0,545 kWh <sup>1</sup>                                                                                   |
| Celkový objem                      | 277 l <sup>2</sup>                                                                                             |
| Hluk - akustický výkon             | 36 dB(A)                                                                                                       |
| Klimatická třída                   | SN-T (+10 °C Do +43 °C)                                                                                        |
| Dveře / boční stěny                | SteelFinish / Stříbrné                                                                                         |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H)    | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                                                               |
| <b>Ovládací prvky</b>              |                                                                                                                |
| Typ ovládání                       | LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika                                                     |
|                                    | Digitální ukazatel teploty                                                                                     |
| Rozhraní                           | SmartDeviceBox: volitelné příslušenství                                                                        |
| Alarm dveří                        | vizuální a akustický                                                                                           |
| Výstražný signál                   | vizuální a akustický                                                                                           |
| <b>Mrazicí část</b>                |                                                                                                                |
| Počet hvězdiček mrazicí části      | ****                                                                                                           |
| Počet zásuvek v mrazicí části      | 7 různě objemné boxy s integrovaným vedením zásuvek, VarioSpace                                                |
|                                    | Nejhornější zásuvka s komfortní funkcí naklápění                                                               |
| Zmrazovací kapacita za 24 h        | 18 kg                                                                                                          |
| Skladovací doba při výpadku proudu | 16 h                                                                                                           |
| VarioSpace                         | Ano                                                                                                            |
| Miska na ledové kostky             | 1                                                                                                              |
| <b>Přednosti vybavení</b>          |                                                                                                                |
| Koncepce Side-by-Side              | Topení v boční stěně, pravostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami |
| Dveřní zarážka                     | Vlevo zaměnitelné                                                                                              |
| Výměnná těsnění dveří              | Ano                                                                                                            |
| EAN                                | 4016803131892                                                                                                  |

## Příslušenství

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 612526500 | SmartDeviceBox                    |
| 979735400 | EasyTwist-Ice                     |
| 742335900 | Mrazicí deska                     |
| 988117400 | Zásobník na ledové kostky s víkem |
| 988103600 | Akumulátor chladu                 |
| 742159300 | Lopatka na kostky ledu            |
| 990187100 | Kleště na kostky ledu             |
| 909735100 | 3metrový síťový kabel typu F      |

## Funkce



### NoFrost

Když otevřete mrazničku, chcete vidět zmražené potraviny – ale rozhodně ne led nebo námrazu. NoFrost chrání mrazicí prostor před nechtěnou námrazou, která spotřebovává hodně drahé energie. NoFrost znamená: Už žádné pracné a časově náročné rozmrazování mrazničky, více času na jiné věci – a navíc úspora peněz.



### SmartDeviceBox jako dovybavení

Chcete být vybaveni na budoucnost inteligentní domácnosti? Váš Liebherr vám rád pomůže: Můžete jej dovybavit zařízením SmartDeviceBox, který uvede váš Liebherr na internet. SmartDeviceBox lze nainstalovat v několika jednoduchých krocích a již dnes vám otevře celý svět digitálních možností.



### SteelFinish

Milujete ve své kuchyni chladnou eleganci? V tom případě jsou pro vás spotřebiče Liebherr s povrchem SteelFinish jako stvořené. Vertikálně kartáčovaný kolaminátový materiál se velmi podobá skutečnému nerez. Je odolný a snadno se čistí. Elegantní vzhled dokonale doplňují boční stěny lakované stříbrnou barvou.



### Dotykový displej

Opravdu se vás dotkne: Dotykový displej vám umožní jednoduše a intuitivně ovládat váš Liebherr. Na displeji jsou přehledně uspořádány všechny funkce. Lehkým poklepáním prstem můžete například snadno volit funkce nebo kontrolovat aktuální teplotu vaší chladničky.



### EasyOpen

Znáte to? Když při ukládání nákupu do mrazničky zjistíte, že jste na nějakou potravinu zapomněli, musíte při otevírání dveří vyvinout velkou sílu. To se vám u spotřebiče Liebherr nestane: Díky funkci EasyOpen lze dveře pohodlně a jednoduše otevřít i několikrát za sebou.



### SpaceBox

Do vašeho spotřebiče uložíte také „velké“ věci: Neboť krůta XL nebo několikapatrový zmrzlinový dort prostě vyžadují více místa. Pro tyto případy má váš spotřebič SpaceBox: Svou velkorysou výškou 250 mm nabízí mnoho přídavného prostoru, i pro mražení velkých potravin. A to vám pomůže při flexibilním uchovávání zásob.

## SRsfd 5220

Volně stojící chladnička s EasyFresh

◇ Plus



← 60 →



|                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energetická třída                |                                                                                                                  |
| Spotřeba energie za 365 dní/24 h | 98 / 0,268 kWh <sup>1</sup>                                                                                      |
| Celkový objem                    | 399 l <sup>2</sup>                                                                                               |
| Hluk - akustický výkon           | 35 dB(A)                                                                                                         |
| Klimatická třída                 | SN-T (+10 °C Do +43 °C)                                                                                          |
| Dveře / boční stěny              | SteelFinish / Stříbrné                                                                                           |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H)  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                                                                 |
| <b>Ovládací prvky</b>            |                                                                                                                  |
| Typ ovládání                     | LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika<br>Digitální ukazatel teploty                         |
| Rozhraní                         | SmartDeviceBox: volitelné příslušenství                                                                          |
| Alarm dveří                      | vizuální a akustický                                                                                             |
| <b>Chladicí část</b>             |                                                                                                                  |
| Ventilátor                       | PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím                                                                 |
| Materiál dveřních políček        | Plastové dveřní políčky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na<br>vejce, FlexCube                               |
| VarioSafe                        | Ano                                                                                                              |
| Polička na láhve                 | Polička na láhve                                                                                                 |
| Osvětlení                        | LED stropní osvětlení                                                                                            |
| Misky na ovoce a zeleninu        | 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách                                                                                 |
| <b>Přednosti vybavení</b>        |                                                                                                                  |
| Koncepce Side-by-Side            | Topení v boční stěně, levostranné, vhodné pro kombinaci s<br>dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami |
| Dveřní zarážka                   | Vpravo zaměnitelné                                                                                               |
| Výměnná těsnění dveří            | Ano                                                                                                              |
| EAN                              | 4016803130017                                                                                                    |

## Příslušenství

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 988242901 | Filtr s aktivním uhlím FreshAir      |
| 612526500 | SmartDeviceBox                       |
| 988245900 | Dóza na máslo                        |
| 988264501 | VarioSafe                            |
| 903117000 | VarioBoxy                            |
| 988267100 | FlexCube                             |
| 988264600 | Stojánek na láhve jako příslušenství |
| 988246600 | Polička na 3 láhve                   |

## Funkce



### EasyFresh

Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo plodiny: vše je zde optimálně uloženo. Díky těsnému uzávěru zvyšují potraviny vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.



### SmartDeviceBox jako dovybavení

Chcete být vybaveni na budoucnost inteligentní domácnosti? Váš Liebherr vám rád pomůže: Můžete jej dovybavit zařízením SmartDeviceBox, který uvede váš Liebherr na internet. SmartDeviceBox lze nainstalovat v několika jednoduchých krocích a již dnes vám otevře celý svět digitálních možností.



### SteelFinish

Milujete ve své kuchyni chladnou eleganci? V tom případě jsou pro vás spotřebiče Liebherr s povrchem SteelFinish jako stvořené. Vertikálně kartáčovaný kolaminátový materiál se velmi podobá skutečnému nerez. Je odolný a snadno se čistí. Elegantní vzhled dokonale doplňují boční stěny lakované stříbrnou barvou.



### Dotykový displej

Opravdu se vás dotkne: Dotykový displej vám umožní jednoduše a intuitivně ovládat váš Liebherr. Na displeji jsou přehledně uspořádány všechny funkce. Lehkým poklepáním prstem můžete například snadno volit funkce nebo kontrolovat aktuální teplotu vaší chladničky.



### Zapuštěný úchyt


Mimořádné a funkční: Díky průběžnému svisle a ergonomicky umístěnému zapuštěnému úchytu se spotřebič velmi snadno otevírá. Moderní a puristický design navíc umožňuje dokonalou integraci do kuchyně bez úchytů.



### InteriorFit

Doved'te puristický design své kuchyně k dokonalosti: Naše chladničky přesně zapadnou do výklenku o hloubce 60 cm. Pouze dveře vyčnívají v definované vzdálenosti a umožňují optimální přístup k zapuštěnému úchytu nebo pákové rukojeti. Vaše kuchyň tak bude trvale upoutávat pozornost – se spotřebičem Liebherr jako ústředním designovým prvkem.

## Technický výkres



Výrobky a jejich údaje jsou inscenovány pro reklamní účely. Přestože je vynaloženo veškeré úsilí na zajištění správnosti všech údajů a informací v tomto letáku, společnost Liebherr si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Pokud jsou skutečné rozměry, technické údaje a výkon spotřebiče rozhodující, doporučujeme vám, abyste se seznámili s návodem k instalaci, který je přiložen k danému spotřebiči. Společnost Liebherr neručí za případné škody. (13.12.2024)

